

Kabel konwertera audio wysokiej rozdzielczości XLR 3 pin na USB Typ-A analogowo-cyfrowy 3 m

Opis

Ten wysokiej jakości konwerter firmy Delock może służyć do podłączania mikrofonów z symetrycznym złączem XLR do wolnego portu USB-A komputera lub innych systemów. Tutaj analogowe sygnały audio są konwertowane na sygnały cyfrowe.

Zasilanie Phantom +48 V

Ponadto kabel posiada przełącznik, który może służyć do zasilania phantom 48 V do odpowiednich mikrofonów pojemnościowych.

Jako?? i wydajno??

Elastyczny kabel nadaje się do użytku w profesjonalnych aplikacjach audio dzięki przewodom z miedzi beztlenu i solidnemu wykonaniu. Zatrask blokujący na złączu XLR zapewnia bezpieczne trzymanie w gnieździe XLR. Ponadto częstotliwość próbkowania o wysokiej rozdzielczości 24 bity i 192 kHz przyczynia się do krystalicznie czystej jakości dźwięku bez przeszkadzających szumów tła.

Uwaga

Aby zastosować kabel w systemie z żeńskim portem USB Type-C™, możesz użyć adaptera Delock 65519.



3 m

Numer artykułu 84178

EAN: 4043619841783

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Typ-A męski
 - 1 x XLR 3-pinowe żeńskie
- Chipset: KT Micro
- Wzmocnienie: +30dB
- Częstotliwość próbkowania: 24 Bit / 192 kHz
- Przełącznik zasilania Phantom +48 V
- Wysokiej jakości kabel miedziany OFC
- Złącze XLR z metalową obudową
- Rodzaj kabla: 26 AWG
- Długość ze złączami: ok. 3 m
- Kolor: czarny / srebrny

Wymagania systemowe

- Android 11.0 lub nowszy
- Chrome OS 108.0 lub nowszy
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (1. generacja) lub nowszy
- Linux Kernel 5.15 lub nowszy
- Mac OS 13.1 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Kabel
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Wykończenie kabla:	OFC-Cable (Oxygen Free Copper)
--------------------	--------------------------------

Interfejs

Złącze:	1 x USB Typ-A męski
Złącze 1:	1 x XLR żeńskie

Właściwości techniczne

Chipset:	KT Micro
----------	----------

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	Aluminium
Długość kabla ze złączem:	3 m
Materiał przewodnika:	oxygen-free copper
Średnica kabla:	26 AWG

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de