

# Kabel do transmisji danych i ładowania USB Typ-A na Lightning™ do iPhone'a™, iPada™, iPoda™, kątowny, z funkcją stojaka, czarny, 1,5 m, MFi

## Opis

Kabel danych i ładowania firmy Delock jest kompatybilny z iPhone™, iPad™ oraz iPod™ ze złączem 8 pin Apple Lightning™. Zapewnia zatem łatwe i szybkie ładowanie i transfer danych z iPhone™, iPad™ lub iPod™.

## Funkcja stojaka

Cechą szczególną tego kabla jest zintegrowana funkcja stojaka po stronie kątownego 8-pinowego złącza Apple Lightning™. Przedłużenie obudowy złącza pozwala na ustawienie podłączonego smartfona w pozycji lekko pochylonej podczas procesu ładowania.

## Certyfikat MFi

Certyfikat MFi i oryginalny łącznik Apple C189 gwarantuje pełną kompatybilność z łącznikiem Lightning™.

## Uwaga

The stand function applies only for smartphones with Lightning™ interface.



**Numer artykułu 85404**

EAN: 4043619854042

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB 2.0 Typ-A męski proste
  - 1 x 8-pinowe złącze męskie Apple Lightning™ kątowny
- Obsługuje
  - iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone SE (2022), iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2nd generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPad (8th generation), iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (2nd generation), iPad Pro 9.7-inch, iPad Pro 12.9-inch (1st generation), iPad Air (3rd generation), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini (5th generation), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad (7th generation), iPad (6th generation), iPad (5th generation), iPod touch (7th generation), iPod touch (6th generation)

- Funkcja stojaka odpowiednia tylko dla smartfonów
- Chipset: C189
- Średnica kabla:
  - linia danych 30 AWG
  - linia zasilania 22 AWG
- Szybkość transmisji danych do 480 Mb/s
- Prąd wyjściowy: maks. 2,4 A
- Napięcie wyjściowe: 5 V
- Przewód z osłoną z tkaniny
- Kolor: czarny / szary
- Długość kabla ze złączem: ok. 1,5 m

---

## Zawartość opakowania

- USB Kabel do transmisji danych i zasilania

---

## Zdjęcia



## Ogólne

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Wykończenie kabla: | textile coating |
| Specyfikacja:      | USB 2.0         |

## Interfejs

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| Złącze:   | 1 x USB Typ-A męski<br>1 x USB 2.0 Typ-A męski |
| Złącze 1: | 1 x 8-pinowe męski Apple Lightning™            |

## Właściwości techniczne

|                  |       |
|------------------|-------|
| Chipset:         | C189  |
| Maksymalny prąd: | 2,4 A |
| Napięcie:        | 5 V   |

## Właściwości fizyczne

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Długość kabla ze złączem: | 1,5 m                                         |
| Średnica kabla:           | linia danych 30 AWG<br>linia zasilania 22 AWG |
| Kolor:                    | szary<br>czarny                               |

## Manufacturer information

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Ulica              | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy       | 14167             |
| Miasto             | Berlin            |
| Kraj               | Deutschland       |
| Email              | info@delock.de    |
| Strona internetowa | www.delock.de     |