

# Przewód zasilający do komputera PC z uziemieniem CEE 7/7 90° kątowny do C13 żeński, 1 m, 3 x 1,00 mm<sup>2</sup> czarny

## Opis

Ten przewód zasilający AC firmy Delock z uziemieniem do C13 żeński jest idealnym wyborem do niezawodnego zasilania urządzeń. Niezależnie od tego, czy jest to przewód zasilający do komputera PC, przewód zasilający do monitora czy przewód zasilający do serwerów, ten przewód zasilający C13 przekonuje bezpieczeństwem, wytrzymałością i wszechstronnością.



1 m

## Wytrzymały przewód zasilający do wszechstronnych zastosowań?

Dzięki wtyczce z uziemieniem (typ F+E) i gniazdu IEC 60320 C13 ten 3-pinowy przewód zasilający oferuje idealne rozwiązanie do podłączania komputerów PC, monitorów i innych urządzeń IT. Dzięki wysokiej jakości wykonania gwarantuje długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.

## Wysokiej jakości materiały i doskonała kompatybilność??

Przewód zasilający składa się z wytrzymałego przewodu H05VV-F z osłoną PVC. Standaryzowane połączenie C13 zapewnia szeroką kompatybilność z zasilaczami komputerowymi, monitorami i innymi urządzeniami elektronicznymi.

## Bezpieczeństwo i wydajność

Ten kabel zasilający obsługuje napięcie znamionowe do 250 V i prąd do 10 A. Wysoka jakość wykonania oraz certyfikaty CE i RoHS zapewniają, że spełnia on najwyższe wymagania bezpieczeństwa. Dlatego idealnie nadaje się do stosowania zarówno do użytkowania prywatnego jak i profesjonalnego.

## Certyfikaty i wszechstronność

Kabel urządzenia IEC jest testowany zgodnie z rygorystycznymi normami UE i spełnia normy VDE. Dzięki temu jest godnym zaufania wyborem do stosowania w serwerowniach, laboratoriach lub infrastrukturach IT.

## Uwaga

- **Uwaga zagrożenie pożarowe!** Używaj kabla wyłącznie do

## Numer artykułu 81298

EAN: 4043619812981

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

urządzeń, których napięcie i moc nie przekraczają określonego

- Kabel nie Maksymalnie 10 A - 2500 W.

---

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x 3-stykowa wtyczka urządzenia IEC CEE 7/7 - typ F+E (wtyczka z uziemieniem)
  - 1 x 3-pinowe IEC 60320 C13 żeński
- Prąd: max. 10 A
- Napięcie: maks. 250 V
- Moc maksymalna: 2500 watt
- Przekrój kabla: 3 x 1,00 mm<sup>2</sup>
- Typ przewodu: H05VV-F
- Materiał osłony kabla: PVC
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 70 °C
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 1 m

---

## Zawartość opakowania

- Kabel zasilający

---

## Zdjęcia



## Interfejs

|           |                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x 3-stykowa wtyczka urządzenia IEC CEE 7/7 - typ F+E (wtyczka z uziemieniem) |
| Złącze 2: | 1 x 3-pinowe IEC 60320 C13 żeński                                              |

## Właściwości techniczne

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Temperatura robocza: | -10 °C ~ 70 °C |
| Moc maksymalna:      | 2500 W         |
| Maksymalny prąd:     | max. 6 A       |
| Napięcie:            | 250 V          |

## Właściwości fizyczne

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Typ przewodu:             | H05VV-F                  |
| Długość kabla ze złączem: | 1 m                      |
| Średnica kabla:           | 3 x 1,00 mm <sup>2</sup> |
| Kolor:                    | czarny                   |
| Materiał osłony kabla:    | PVC                      |

## Manufacturer information

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Ulica              | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy       | 14167             |
| Miasto             | Berlin            |
| Kraj               | Deutschland       |
| Email              | info@delock.de    |
| Strona internetowa | www.delock.de     |

