

Przejdziówka USB 2.0 Typ-A męska > 1 x Serial RS-232 RJ45 męska 5,0 m szary

Opis

Przejdziówka USB 2.0 do RS-232 firmy Delock nadaje się do używania konsoli w routerach CISCO, przełącznikach, punktach dostępowych itp. przez komputer PC lub laptop.



Numer artykułu 63308

EAN: 4043619633081

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A męski
 - 1 x męski szeregowy RS-232 RJ45
- Chipset: FTDI FT232RL
- Kompatybilność z USB 3.0, USB 2.0 i USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Szybkość transmisji danych do 230,4 Kb/s
- Długość kabla: ok. 5,0 m
- Odpowiednia dla różnych kompatybilny urządzeń CISCO-kompatibel


Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016, ab Linux Kernel 2.6, ab MAC OS 10.9
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Adapter USB 2.0 do 1 x COM port

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Obsługiwany system operacyjny:	Linux Kernel 2.6 lub nowszy Mac OS 10.9 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ-A męski
Złącze 2:	1 x RJ45 męski

Właściwości techniczne

Chipset:	FTDI FT232RL
Szybkość transmisji danych:	230,4 Kbps
FIFO:	1 x 256 byte receiver 1 x 128 byte transmit
Transmisja danych:	asynchronous full duplex

Właściwości fizyczne

Długość kabla ze złączem:	5 m
Kolor:	szary

Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15

Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de