

Antena WiFi 6 RP-SMA męska 3 dBi dookólna z kablem połączeniowym RG-174 3 m z przegubem uchylnym i podstawą magnetyczną czarna

Opis

Ta antena WiFi 6 firmy Delock umożliwia korzystanie z zakresu częstotliwości WiFi w pomieszczeniach zamkniętych.



Numer artykułu 10039

EAN: 4043619100392

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x RP-SMA męski
- Zakres częstotliwości:
2400 - 2483 MHz
5150 - 5850 MHz
- Siła anteny: 3 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Typ przewodu: RG-174
- Tłumienie przewodu: 0,9 dB @ 800 MHz na metr
- Kolor przewodu: czarny
- Długość kabla: ok. 3 m
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 70 °C
- Materiał obudowy: ABS
- Kolor: czarny
- Wymiary:
Antena (DxSxW): ok. 174 x 18 x 13 mm
Podstawa (GxW): ok. 61,0 x 30,8 mm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack RP-SMA

Zawartość opakowania

- Antena

Ogólne

Typ montażu:	magnetic
Odpowiedni do użytku wewnątrz:	Tak

Interfejs

Złącze:	1 x męski RP-SMA
---------	------------------

Właściwości techniczne

Zakres częstotliwości:	5150 - 5850 MHz 2400 - 2483 MHz
Siła anteny:	3 dBi
Impedancja:	50 Ohm
Temperatura robocza:	-40 °C ~ 70 °C
VSWR:	2,0

Właściwości fizyczne

Typ anteny:	dipol antenna
Typ przewodu:	RG-174
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla:	3 m
Długość:	174 mm
Szerokość:	18 mm
Wysokość:	13 mm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland

Email

info@delock.de

Strona internetowa

www.delock.de

