

Przewodu antenowego męski SMA > żeńskie SMA CFD/RF200, 7,5 m, niski poziom straty

Opis

Ten przewód koncentryczny o wysokiej jakości zapewnia niezawodne połączenie komponentów technologii częstotliwości radiowej. Jest to charakteryzowane przez bardzo niskie tłumienie.



Numer artykułu 89426

EAN: 4043619894260

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
1 x męski SMA >
1 x żeński SMA
- Typ przewodu: CFD/RF200
- Tłumienie przewodu:
0,55 dB @ 2,4 GHz na metr
0,86 dB @ 5,7 GHz na metr
- Impedancja: 50 Ohm
- Kolor: czarny
- Średnica kabla: ok. 4,8 mm
- Najmniejszy promień skrętu: 12,7 mm
- Długość kabla: ok. 7,5 m


Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym złączem SMA

Zawartość opakowania

- Przewód antenowy

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x męski SMA
Złącze 2:	1 x SMA żeński

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

Właściwości fizyczne

Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	CFD200
Tłumienie przewodu:	0.46 dB @ 1.8 GHz per meter
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	7,5 m
Najmniejszy promień skrętu:	12,7 mm
Średnica kabla:	4,8 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

