

ISO 9001:2008
TÜV SÜD
RoHS

MKSP-I18

KONDENSATORY POLIPROPYLENOWE PRĄDU PRZEMIENNEGO DO SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH



Nadruk



Wymiary kondensatorów

Pojemność znamionowa	Wymiary kondensatora	
	D^{+1}_{-0}	L±2
µF	mm	mm
40	60	74
55		125
60		
65		

DANE TECHNICZNE:

- Pojemność :	- wg tabeli
- Tolerancja pojemności:	- ± 5% lub ± 10%,
- Napięcie znamionowe U_R:	- 425V / 450 /50Hz,
- Kategoria klimatyczna:	- 40/85/21 wg PN-EN 60068-1,
- Tangens kąta stratności:	- ≤0,0015 przy U_R / 50Hz,
- Wytrzymałość elektryczna:	
między końcówkami	- 2 U_R - 60s,
między zwartymi końcówkami a obudową	- 2,5kV / 50Hz - 60s,
- Obudowa:	- aluminiowa,
- Obowiązujące warunki techniczne:	- WT-04/MIFLEX/MKSP-I18,
- Klasa pracy:	- 400VAC -kl.B (10000h),450VAC -kl.C (3000h),
- Klasa bezpieczeństwa:	- S2,
- Klasa ochrony:	- IP00,
- Kondensatory spełniają normy:	- PN-EN 60252-1, VDE 0560 cz. 8,

Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/UE).

Na życzenie klienta kondensator może być bez podkładkonaktętki.

MIFLEX S.A.
ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH
99-300 KUTNO, ul.GRUNWALDZKA 3
Telefon: +48 24 355 11 00
Fax: +48 24 355 11 88
e-mail: miflexsa@miflex.com.pl

Data aktualizacji
27.10.2017