

Konwerter Audio Analogowy > Cyfrowy

Opis

Konwerter audio firmy Delock konwertuje analogowy sygnał stereo na sygnał cyfrowy. Dwa kable cinch mogą zostać podłączone do urządzenia, aby dostarczyć sygnał źródłowy, np. z odtwarzacza MP3. Na wyjściu, sygnał można przesłać zarówno przez optyczne złącze TOSLINK lub przez złącze koncentryczne S/PDIF.



Numer artykułu 62443

EAN: 4043619624430

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
Wejście:
2 x żeńskie RCA
1 x gniazdo prądu stałego
Wyjście:
1 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF
1 x Koncentryczne, żeńskie, S/PDIF
- Częstotliwość próbkowania: 16 Bit / 48 kHz
- Mocna obudowa metalowa
- Wymiary (DxSxW): ok. 63 x 41 x 21 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Typ zasilacza: zasilacz sieciowy z wtyczką Euro
- Identyfikator modelu: FJ-SW1160501000DE
- Napięcie wejściowe: 100 - 240 V
- Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: 50 / 60 Hz
- Prąd wejściowy: 0,3 A
- Napięcie wyjściowe / Prąd wyjściowy / Moc wyjściowa: 5,0 V / 1,0 A / 5,0 W
- Średnia sprawność podczas pracy: 75,7 %
- Zużycie energii w stanie bez obciążenia: 0,07 W
- złącze zasilania DC: 5,5 x 2,1 mm
- Długość kabla zasilacza: ok. 1,5 m

- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz


Wymagania systemowe

- Analogowy sygnał audio
- Przewód połączeniowy

Zawartość opakowania

- Konwerter analogowy > cyfrowy
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Interfejs

Wyjście:	1 x Koncentryczne, żeńskie, S/PDIF 1 x TOSLINK, żeńskie, S/PDIF
Wejście:	2 x żeńskie złącze RCA (czerwone, białe) 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	Plastik
Długość:	63 mm
Szerokość:	41 mm
Wysokość:	21 mm

Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy 14167
Miasto Berlin
Kraj Deutschland
Email info@delock.de
Strona internetowa www.delock.de

