



Przewód serwisowy

Model: **AK-SC-11**



Kod produktu	AK-SC-11
Typ produktu	Przewód serwisowy
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Napięcie wyjściowe	max. 30 V
Wyjściowe natężenie prądu	max. 6 A
Złącze wyjściowe	4.5 x 3.0 mm + pin
Maksymalna moc	90 W
Długość przewodu	1.2 m
Materiał wykonania	PVC
Kolor produktu	Czarny
Opakowanie	UniBag
Wymiary produktu (L x W x H)	147 x 72 x 25 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	180 x 130 x 27 mm
Waga netto	49.1 g
Waga brutto	54.3 g
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720132451
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Przewód serwisowy **Akyga®** serii **AK-SC** o przeznaczeniu dla zasilaczy typu DC.

Wykonany z trwałego materiału **PCV** wyposażony został w wysokiej jakości **filtr ferrytowy**. Długość całkowita przewodu wynosi **1.2 m**. Produkt sprawdzi się jako kabel zamienny niesprawnego przewodu zasilania dla większości modeli laptopów dostępnych na rynku. Łatwość montażu zapewniają przewody przygotowane do **bezpośredniego lutowania**.

W ofercie Akyga znajduje się wiele przewodów o różnorodnych parametrach, dostosowanych do poszczególnych modeli laptopów. Należy upewnić się, czy wymiary oraz kształt wtyczki są zgodne z docelowym urządzeniem.

Produkt pakowany jest w standaryzowane opakowanie typu UniBag.