

Driver LC 13/15W 300/350mA fixC SR SNC

Seria essence

**Opis produktu**

- _ Niezależny LED driver z zaciskami kablowymi
- _ Bardzo płaska obudowa do ograniczonych warunków montażowych (małe wycięcia w suficie i niskie przestrzenie sufitowe)
- _ Do opraw oświetleniowych M oraz MM wg EN 60598, VDE 0710 oraz VDE 0711
- _ Zabezpieczenie temperaturowe wg EN 61347-2-13 C5e
- _ Certyfikat KC dla LC 15W 350mA fixC SR SNC
- _ Prąd wyjściowy 300 lub 350 mA
- _ Maksymalna moc wyjściowa 13 lub 15 W
- _ Standardowa żywotność do 50000 godzin
- _ Gwarancja 5 lat

Właściwości obudowy

- _ Obudowa: poliwęglan, biała
- _ Stopień ochrony IP20
- _ Zaciski wtykowe
- _ 2 oddzielne części odprężacza kabla do kabli wejściowych i wyjściowych z bardzo solidnymi zaciskami

Funkcje

- _ Zabezpieczenie przeciążeniowe
- _ Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- _ Zabezpieczenie przed pracą bez obciążenia
- _ Brak przetężenia prądu wyjściowego przy włączaniu / wyłączeniu sieci zasilającej

Strona internetowa
<http://www.tridonic.pl/87500571>


Spotlights



Downlights



Linear



Area



Floor | Wall



Free-standing



Street



Decorative




High bay

Driver LC 13/15W 300/350mA fixC SR SNC

Seria essence

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

**Informacje dotyczące zamówienia**

Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton	Opakowanie, mała ilość	Opakowanie, duża ilość	Ciężar jednostkowy
LC 13W 300mA fixC SR SNC	87500571	20 szt.	380 szt.	3.420 szt.	0,067 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania	220 – 240 V
Zakres napięcia AC	198 – 264 V
λ przy pełnym obciążeniu	0,9C
λ przy minimalnym obciążeniu	0,86C
Częstotliwość zasilania	50 / 60 Hz
Ochrona przed przepięciem	320 V AC, 1 godz.
THD (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	$\leq 20 \%$
THD (230 V, 50 Hz, minimalne obciążenie)	$\leq 20 \%$
Tolerancja prądu wyjściowego (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) ^①	$\pm 7,5 \%$
Tolerancja prądu wyjściowego (230 V, 50 Hz, min. obciążenie) ^①	$\pm 7,5 \%$
Typ. tętnienie prądu (przy 230 V, 50 Hz, pełnym obciążeniu)	$\pm 30 \%$
Czas rozruchu (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	$\leq 0,5$ s
Czas wyłączenia (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	$\leq 0,5$ s
Czas podtrzymania w przypadku awarii zasilania	0 s
Temperatura otoczenia t_a	-25 ... +50 °C
Temperatura otoczenia t_a (przy żywotności 50000 h)	40 °C
Temperatura przechowywania t_s	-40 ... +80 °C
Żywotność	do 50.000 h
Gwarancja	5 Rok (lata)
Wymiary dł. x szer. x wys.	101,5 x 51 x 22 mm

Znak jakości

IP20 SELV                                     

Szczegółowe dane techniczne

Typ	Prąd wyjściowy ^①	Prąd wejściowy (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	Maks. moc wejściowa	Typ. pobór mocy (przy 230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	Zakres mocy wyjściowej	Skuteczność przy pełnym ^② obciążeniu	Sprawność przy minimalnym ^② obciążeniu	Min. napięcie przewodzenia ^②	Maks. napięcie przewodzenia ^②	Maks. napięcie wyjściowe (U- OUT)	Maks. szczytowy prąd wyjściowy	Maks. temperatura obudowy Tc
LC 13W 300mA fixC SR SNC	300 mA	80 mA	16 W	15 W	9 – 13 W	83 %	82 %	30 V	43 V	55 V	500 mA	85 °C

① Prąd wyjściowy to wartość średnia.

② Wynik testu przy 230 V, 50 Hz.