


Kabel antenowy SMA żeński grodzi do I-PEX Inc., MHF® 4L LK męski 1.37 20 cm długość gwintu 10 mm odporny na zachłapania

Opis

Kabel antenowy firmy Delock nadaje się do podłączania komponentów technologii radiowej.

Dzięki wewnętrznemu zamknięciu kabel nadaje się do zastosowań w środowisku silnych drgań i uderów.



Numer artykułu 12663

EAN: 4043619126637

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SMA żeński grodzi >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® 4L LK męskie
- Długość gwintu: 10 mm
- Impedancja: 20 Ohm
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: 1.37
- Tłumienie przewodu: 2,5 dB @ 2,4 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 1.37 mm
- Najmniejszy promień skrętu: 4,5 mm
- Długość ze złączami: ok. 20 cm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem SMA bądź I-PEX Inc., MHF® I

Zawartość opakowania

- Przewód antenowy

Ogólne

Klasa ochrony:	Odporny na zachłapania
----------------	------------------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x Żeńska złączka SMA bulkhead
Złącze 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® 4L LK męskie

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

Właściwości fizyczne

Długość gwintu:	10 mm
Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	1.37
Tłumienie przewodu:	2,5 dB @ 2,4 GHz na metr
Kolor przewodu:	szary czarny
Długość kabla ze złączem:	20 cm
Najmniejszy promień skrętu:	9 mm
Średnica kabla:	1.37 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

