

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Monolityczne kolumny świetlne,  
Harmony XVG, 60 mm, czerwony  
zielony, światło stałe, montaż na  
podstawie, IP53, 24V AC/DC

XVGB2W

## Parametry podstawowe

|                                                  |                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                   | Harmony XVG                                                         |
| Typ produktu lub komponentu                      | Wstępnie okablowane złącze z otwartym drugim końcem kabla           |
| Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników | 2 elementy podświetlane                                             |
| Materiał                                         | PC (UL94 V-2): Glob<br>ABS (UL94HB): Korpus rury<br>Aluminium: Rura |
| Średnica montażowa                               | 60 mm                                                               |
| Nazwa komponentu                                 | XVG                                                                 |
| Sposób montaż urządzenia                         | Baza montażowa                                                      |
| Źródło światła                                   | LED Stały Czerwony<br>LED Stały Zielony                             |
| Kolor bloku świetlnego                           | Czerwony/zielony                                                    |
| Typ podstawy wskaźnika                           | Podstawa bez bucza                                                  |

## Parametry uzupełniające

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Znamionowe napięcie zasilania                   | 24 V AC/DC |
| Przekrój kabla                                  | 0,33 mm²   |
| Typ wyjścia dyskretnego                         | PNP i NPN  |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 0,5 kV     |
| Prąd pobierany                                  | 68 mA      |
| Pobór mocy                                      | 1,6 W      |
| Częstotliwość podstawowa                        | 2,64 kHz   |
| Masa produktu                                   | 0,2 kg     |

## Środowisko pracy

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Certyfikaty produktu                       | CE<br>EAC   |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -35...70 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -10...50 °C |
| Stopień ochrony IP                         | IP53        |

Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 31,0 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 8,5 cm  |
| Długość opakowania 1           | 7,5 cm  |
| Waga opakowania 1              | 307,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S04     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 21      |
| Wysokość opakowania 2          | 30 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 40 cm   |
| Długość opakowania 2           | 60 cm   |
| Waga opakowania 2              | 7,55 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | P06     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 84      |
| Wysokość opakowania 3          | 75 cm   |
| Szerokość opakowania 3         | 60 cm   |
| Długość opakowania 3           | 80 cm   |
| Waga opakowania 3              | 38 kg   |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                        |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |


Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

# Arkusz danych produktu    XVGB2W

## Dimensions Drawings


### Dimensions



# Arkusz danych produktu    XVGB2W

## Mounting and Clearance


### Mounting



# Arkusz danych produktu    XVGB2W

## Connections and Schema

### Wiring



- (1) "ON" for lighting and/or applying continuous sound.
  - (2) Fuse (rated current: 0.5 A)
- RD : Red  
GR : Green  
BK : Black

### Zalecane zamienniki