




Lekkie, elastyczne peszle serii FK9, wykonane z PVC, klasyfikacja 22212, dostępne w sześciu średnicach, od 16 do 50 mm, z pilotem lub bez, kolor szary RAL 7035. Mogą być stosowane do ochrony przewodów w instalacjach elektrycznych i teletechnicznych. Zalecane do montażu podtynkowego w ścianach lub sufitach. Peszle FK9 są zgodne z normami EN 61386-1 i EN 61386-22.

|                                    |                                  |                                                                        |                                   |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kolor                              | Szary RAL 7035                   | Materiał                                                               | PCW                               |
| Typ                                | bez pilota                       | Ø przewodów (mm)                                                       | 20                                |
| Próba rozżarzoną drutem            | 960 °C                           | odporność na ściskanie                                                 | 2 (Jasny- 320 N)                  |
| odporność na uderzenia             | 2 (Lekki - 320 N)                | odporność na zginanie                                                  | 2 (Giętkie)                       |
| Elektryczny Charakterystyka        | 2 (Z izolacją elektryczną)       | Zabezpieczenie przed dostępem ciał stałych bez wyposażenia dodatkowego | 0                                 |
| Zabezpieczenie przed dostępem wody | 0                                | odporność przed korozją                                                | PCW naturalnie odporne na korozję |
| Ognioodporność                     | 1 (Nierozprzestrzeniające ognia) | Zabezpieczenie przed dostępem ciał stałych ze złączem GF               | 4                                 |
| Norma                              | EN 61386-1 EN 61386-22           | Klasyfikacja                                                           | 22212                             |

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



960 °C

### STANDARDS/APPROVALS

