





Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania obrotów, prędkości i czasu

DISPLAY/FX460/AC/DC



wycięcie panelu 91 x 43 mm



Cechy produktu

Wymiary [mm] 48 x 112 x 116

Aplikacja

Aplikacja uniwersalny kontroler i wyświetlacz dla wszystkich fizycznych jednostek które mogą być ustalone na podstawie sekwencji impulsów

Dane elektryczne

Częstotliwość AC	[Hz]	50...60
Napięcie zasilania	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Pobór prądu	[mA]	100

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 2

Wejścia

Liczba wejść binarnych 2

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60
Temperatura składowania	[°C]	-25...70
Ochrona		IP 65
Stopień ochrony zacisków		IP 20

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Dane mechaniczne

Waga	[g]	355
Typ montażu		wycięcie panelu: 91 x 43 mm
Wymiary	[mm]	48 x 112 x 116
Materiał		Noryl UL94-V-0

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz	wyświetlacz LCD, Ekran dotykowy
-------------	----------------------	---------------------------------




Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania
obrotów, prędkości i czasu

DISPLAY/FX460/AC/DC

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe:

Podłączenie



NC: nieużywany