

Przełącznik KVM DisplayPort 1.4 8K 30 Hz z USB 5 Gbps i Audio

Opis

Przełącznik KVM Delock jest wygodnym rozwiązaniem do podłączenia dwu komputerów z wyjściem DisplayPort do wspólnego monitora DisplayPort.

Ponadto jest tam wyjście HDMI do podłączenia dwu monitorów, z których tylko jeden może być aktywny w zadanym momencie.

Urządzenia peryferyjne

Ponadto, można podłączyć dwa porty USB 2.0 do klawiatury i myszy oraz dwa USB 5 Gbps do dysków i pamięci USB.

Elastyczne sterowanie

Aktywacja połączenia z komputerem możliwa gestem myszy, klawiszem klawiatury, przyciskiem na urządzeniu bądź pilotem (podczerwień).

Multi-Stream Transport (MST)

Za pomocą MST (Multi-Stream Transport), można używać wielu monitorów na wyjściu DisplayPort z opcjonalnym hubem MST.

Uwaga

KVMs na każdym porcie emuluje standardową klawiaturę przewodową 104 klawisze i przewodową mysz 2 lub 3 przyciski i kółko przewijania. Czy mysz albo klawiatura bezprzewodowa lub gamingowa będzie działać z przełącznikiem KVM zależy od wielu czynników i należy przyjąć, że takie myszy i klawiatury nie są obsługiwane przez przełącznik KVM. Przy pracy z naszymi KVM zalecamy korzystanie ze standardowych myszy i klawiatur przewodowych.



Numer artykułu 11482

EAN: 4043619114825

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - Wejście:
 - 2 x DisplayPort żeński
 - 2 x USB 5 Gbps Typ-B żeński

- 4 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (audio)
- 1 x 3-pinowe 3,5 mm stereo jack żeński do opcjonalnego odbiornika IR
- 1 x złącze zasilania prądu stałego 5 V odkręcane
- Wyjście:
 - 1 x DisplayPort żeński
 - 1 x HDMI-A żeński
 - 2 x USB 5 Gbps Typ-A żeńskie (USB Hub)
 - 2 x USB 2.0 Typ-A żeńskie (klawiatura i mysz)
 - 4 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm (audio)
- Przełączanie przyciskiem, przyciskiem myszy, klawiszem bądź pilotem IR
- Automatyczne przełączanie przy wł./wył. włączaniu PC
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Obsługa HDR
- Obsługa MST (Multi-Stream Transport)
- Rozdzielczość do:
 - Wyjście DisplayPort:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 3840 x 2160 @ 120 Hz (SDR)
 - 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDR)
 - Wyjście HDMI:
 - 3840 x 2160 @ 60 Hz(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Mocna obudowa metalowa
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 178 x 75 x 26 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Wyjście: 5 V / 3 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: $\varnothing$ ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 5,5 mm

Wymagania systemowe

- Komputer PC z żeńskim gniazdem DisplayPort + żeńskim USB Typ-A
- Monitor lub telewizor z interfejsem DisplayPort lub HDMI
- Przewody połączeniowe

Zawartość opakowania

- Przełącznik KVM ze złączem USB i audio
- Pilot na podczerwień

- 2 x kabel USB 5 Gbps A męski do USB 5 Gbps B męski, długość ok. 1,0 m
- Zewnętrzny zasilacz
- Mocowania i śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Interfejs

Wyjście:	4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 1 x DisplayPort żeński 1 x HDMI-A żeński 2 x USB 5 Gbps Typ-A żeński 2 x USB 2.0 Typ-A żeńskie
Wejście:	4 x 3.5 mm stereo jack female (speaker, microphone) 2 x DisplayPort żeński 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x USB 5 Gbps Typ-B żeński

Właściwości techniczne

Maksymalna rozdzielczość ekranu:	7680 x 4320 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 120 Hz
----------------------------------	---

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość:	178,0 mm
Szerokość:	75 mm
Wysokość:	26 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de