


## Czujnik indukcyjny

IGB2008BARKG/3M/PUR/UP



1 LED kolor żółty



## Cechy produktu

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Wykonanie elektryczne | PNP/NPN            |
| Funkcja wyjścia       | normalnie otwarte  |
| Strefa działania [mm] | 8                  |
| Obudowa               | Obudowa gwintowana |
| Wymiary [mm]          | M18 x 1 / L = 40   |

## Aplikacja

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja | możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi; Zwiększony zasięg działania |
| Aplikacja   | Zastosowania w automatyce przemysłowej                                   |

## Dane elektryczne

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Napięcie zasilania [V]                    | 10...30 DC |
| Klasa ochrony                             | III        |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak        |

## Wyjścia

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Wykonanie elektryczne                                | PNP/NPN           |
| Funkcja wyjścia                                      | normalnie otwarte |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 5                 |
| Minimalny prąd obciążenia [mA]                       | 2                 |
| Maks. prąd upływu [mA]                               | 0,6               |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]      | 100               |
| Częstotliwość przełączania DC [Hz]                   | 400               |
| Zabezpieczenie przed zwarciami                       | tak               |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem                   | tak               |

## Strefa działania

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Strefa działania [mm]           | 8             |
| Realny zasięg działania Sr [mm] | $8 \pm 10 \%$ |



## Czujnik indukcyjny

IGB2008BARKG/3M/PUR/UP

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...6,48 |
| Zwiększony zasięg działania        | tak      |

## Dokładność / odchylenie

|                                    |                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Współczynnik korekcji              | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
| Histeresa [% z Sr]                 | 3...15                                                                        |
| Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10                                                                      |

## Warunki pracy

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Temperatura otoczenia [°C] | -40...85                           |
| Ochrona                    | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Testy / dopuszczenia

|                                           |                                  |                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMC                                       | EN 61000-4-2 ESD                 | 4 kV CD / 8 kV AD                                                                          |
|                                           | EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane | 10 V/m                                                                                     |
|                                           | EN 61000-4-4 Burst               | 2 kV                                                                                       |
|                                           | EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone  | 10 V                                                                                       |
|                                           | EN 55011                         | klasa B                                                                                    |
| Odporność na wibracje                     | EN 60068-2-6 Fc                  | 20 g (10...3000 Hz) / 50 cykli przemiatania częstotliwości, 1 oktawa na minutę, w 3 osiach |
| Odporność na wstrząsy                     | EN 60068-2-27 Ea                 | 100 g 11 ms pół sinus. 3 wstrząsy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych                    |
| Próba uderowa ciągła                      | EN 60068-2-27                    | 40 g 6 ms; 4000 uderzeń każdy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych                        |
| Próba szybkiej zmiany temperatury         | EN 60068-2-14 Na                 | TA = -40 ° C; TB = 85 ° C; t1 = 30 min; t2 = <10 s; 50 cykli                               |
| Próba natrysku solanki                    | EN 60068-2-52 Kb                 | poziom rygoru 5 (4 cykle testowe)                                                          |
| Oprogramowanie wbudowane w cenie produktu |                                  | tak                                                                                        |
| Dopuszczenie UL                           | Ta                               | -25...75 °C                                                                                |
|                                           | Typ obudowy                      | Type 1                                                                                     |
|                                           | Zasilanie                        | Limited Voltage/Current                                                                    |
|                                           | Numer UL                         | E174191                                                                                    |

## Dane mechaniczne

|                                             |      |                                                                                                                                                        |                          |
|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Waga                                        | [g]  | 129,3                                                                                                                                                  |                          |
| Obudowa                                     |      | Obudowa gwintowana                                                                                                                                     |                          |
| Montaż                                      |      | montaż zabudowany                                                                                                                                      |                          |
| Wymiary                                     | [mm] | M18 x 1 / L = 40                                                                                                                                       |                          |
| Opis gwintu                                 |      | M18 x 1                                                                                                                                                |                          |
| Materiał                                    |      | mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: PBT kolor pomarańczowy;<br>okno LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: mosiądz pokryty białym brązem |                          |
| Moment dokręcający                          | [Nm] | 25                                                                                                                                                     |                          |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |      | tak                                                                                                                                                    |                          |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |      | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego                                                                                                   | min. 10 x średnica kabla |
|                                             |      | Cykle zginania                                                                                                                                         | > 5 Mio.                 |

# IGS312



## Czujnik indukcyjny

IGB2008BARKG/3M/PUR/UP

### Wyświetlacze / elementy robocze

|             |              |                      |
|-------------|--------------|----------------------|
| Wyświetlacz | Stan wyjścia | 1 x LED, kolor żółty |
|-------------|--------------|----------------------|

### Akcesoria

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Dostarczane elementy | nakrętki zabezpieczające: 2            |
|                      | podkładka zębata: 1, stal kwasoodporna |


### Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

### Połączenie elektryczne

Przewód: 3 m, PUR; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Podłączenie



BK =                      Kolory żył :  
czarny