wolfcraft®

it works.







Katalog główny

aktualny od 2025

Spis treści

Wyposażenie warsztatu
Stoły maszynowe 14
Stoły zaciskowe 24
Stoły robocze 30
Stojaki 34
Stoły warsztatowe 38
Szafki ścienne i perforowane panele ścienne 47
Imadła 52
Pozostałe i osprzęt 54

Urządzenia transportowe
Wózki 58
Wózki meblowe 61
Pomoce przy przeprowadzce 63

Przystawki do maszyn
Pompy 66
Przystawki frezarskie 68
Stoły do wyrzynarek 75
Prowadnice 76
Stojaki do wiertarek 77
Prowadnice do wiertarek 79
Uchwyty do wiertarek 83
Adaptery kątowe 84

Osprzęt do maszyn
Brzeszczoty do wyrzynarek 88
Brzeszczoty szablaste 113
Tarcze do ręcznych pilarek tarczowych 124
Tarcze do stołowych pilarek tarczowych 129
Tarcze do ukosowych pilarek tarczowych 131
Osprzęt do pił oscylacyjnych 134
Tarcze do cięcia 152
Noże do strugów 166
Otwornice i koronki wiertnicze 170
Pogłębiacze 218
Wiertła 226
Bity 272
Papier ścierny i tarcze szlifierskie 300
Kamienie szlifierskie 342
Polerowanie 348
Tarcze do zdzierania i ściernice garnkowe 357
Szczotki 360
Frezy 376
Mieszadła 385
Dłuta 387
Uchwyty wiertarskie 390
Tarniki 395
Zestawy 400

Narzędzia ręczne
Ściski 404
Montaż drzwi i ościeżnicy 417
Zaciski taśmowe 419
Gumka naprężająca 422
Taśmy mocujące na rzep 423
Ściski kątowe 424
Piły ręczne 425
Prowadnice pił 428
Tłoczniki 429
Wkrętaki ręczne 431
Szczotki ręczne 438
Zszywacze 442
Noże 452
Nożyce 479
Pozostałe narzędzia do cięcia 480
Szpachle i kielnie 484
Szlifowanie i polerowanie ręczne 486
Wyciskacze i osprzęt 502
Pozostałe narzędzia ręczne 510

Narzędzia pomiarowe
Kątowniki nastawne i wzorniki 516
Kątowniki 520
Szablony 522
Calówki i osprzęt 523
Zestawy 525
Osprzęt 527

Bezpieczeństwo pracy
Ochrona wzroku 532
Ochrona układu oddechowego 538
Ochrona słuchu 541
Ochrona głowy 545
Ochrona ciała 546
Folia ochronna 548
Zestawy 549

Łączenie drewna
Przyrządy do połączeń kołkowych 554
Kołki drewniane 557
Płytki połączeniowe 559
Drewniane zaślepki 560
Szablony 561
Połączenia zawiasów 562

Układanie paneli laminowanych
Cięcie paneli laminowanych i winylowych 568
Narzędzia do układania 572
Narzędzia pomiarowe 578

Płyty kartonowo-gipsowe
Montaż stelaży 584
Docinanie 585
Przytrzymywanie i mocowanie 591
Skręcanie 592
Szpachlowanie łączeń 593
Przygotowanie instalacji elektrycznych 597

Drewno opałowe
602

Wyciskacze i osprzęt
Wyciskacze 608
Osprzęt do wyciskaczy 612

Budowa tarasów drewnianych
618

Układanie glazury
Przyrządy do cięcia glazury 626
Akcesoria do układania glazury 629

Montaż drzwi
634

Przygotowanie instalacji elektrycznych
638

Zestawy projektowe
641

Wspólnie tworzymy pomyślną przyszłość – it works!

Innowacyjne narzędzia i pierwszorzędny osprzęt do elektronarzędzi od 1949 roku

Firma wolfcraft GmbH jest jednym z czołowych niemieckich producentów narzędzi ręcznych, osprzętu do elektronarzędzi oraz innowacyjnych rozwiązań projektowych dla profesjonalistów i amatorów o różnym stopniu doświadczenia. Jako niezależna firma rodzinna od 1949 r. zajmujemy stabilną pozycję na rynku całej Europy i jesteśmy uznawani za współtwórców branży artykułów dla majsterkowiczów.



Firma wolfcraft GmbH została założona przez Roberta Wolffa. Aktualnie przedsiębiorstwem kieruje drugie pokolenie rodziny – jego synowie Reinhard i Thomas Wolff. W skład zarządu wchodzą obecnie: Bernd Weber, Stefan Weigel, Holger Placke i dr Thomas Ardelt. Kilka lat temu rozpoczął się proces przekazywania przedsiębiorstwa trzeciemu pokoleniu rodziny.





Odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń

Firma wolfcraft konsekwentnie stawia na zrównoważony rozwój – zwłaszcza w kwestii ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej. Myślimy i działamy w sposób odpowiedzialny i przewidujący. W naszej firmie każdy pracownik jest również naszym partnerem. Stale koncentrujemy się też na odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów.



Powyżej: Siedziba główna oraz dział logistyki firmy wolfcraft GmbH w Kempenich

Poniżej: Zakład produkcji narzędzi do cięcia w Niemczech



Jakość dzięki własnej produkcji i przyszłościowe usługi

Nasze produkty – od surowców aż po gotowe narzędzia – wytwarzamy we własnych zakładach w Niemczech i innych krajach europejskich. W ten sposób tworzymy transparentne i niezawodne procesy, gwarantując wysoką jakość naszych produktów. Opracowane przez nas standardy kontroli stały się wzorem do naśladowania w całej branży i stanowią dowód tego, że w wielu segmentach jesteśmy liderem rynku.

10 YEARS GUARANTEE

MADE IN GERMANY

MADE IN EUROPE



W połączeniu z wydajną logistyką, przyszłościowymi usługami i niezawodnymi dostawami do klientów końcowych sprawia to, że firma wolfcraft jest silnym partnerem dla sklepów stacjonarnych i pionierem w kwestii wspólnego rozwoju i ekspansji handlu elektronicznego.

Wspólnie kształtujemy ścieżkę klienta – it works!

Profesjonalny merchandising i zarządzanie kategoriami

Jako silny partner w sektorze detalicznym firma wolfcraft wspiera handel dzięki profesjonalnemu zarządzaniu kategoriami i nowoczesnemu merchandrisingowi. Na podstawie regularnych analiz wyników na bieżąco optymalizujemy planowanie półek dla każdego rynku, aby uzyskać jak najlepszą rentowność na jednostkę powierzchni. Wykorzystujemy encefalografię i śledzenie ruchów gałek ocznych do optymalizacji opakowań produktów, układu regałów oraz dodatkowej eskpozycji pod kątem zachowań związanych z wyszukiwaniem i zakupami przez konsumenta końcowego.



Śledzenie ruchów gałek ocznych na przykładzie asortymentu otwornic



Przykładowa konstrukcja ścianki z asortymentem otwornic i wierteł



Dodatkowa ekspozycja dot. układania paneli laminowanych, z powierzchnią do wypróbowania



Szczegółowe instrukcje i materiały szkoleniowe w wersji drukowanej i internetowej (zarówno B2B, jak i B2C), wsparcie użytkownika za pośrednictwem własnej aplikacji dla otwornic

Aktywacja grup docelowych na wszystkich kanałach

Aby uzyskać jak najlepsze możliwości sprzedaży, wprowadzamy do handlu koncepcje komunikacyjne, które zachęcają użytkowników do nowych projektów i umożliwiają im ich realizację. Dzięki treściom dostosowanym do grup docelowych w postaci instrukcji, filmów i kampanii w mediach społecznościowych firma wolfcraft dostarcza informacji i motywacji w formie online oraz offline. W ten sposób aktywujemy potencjalne grupy docelowe i tworzymy lojalność klientów.

Centrum szkoleniowe

W centrum szkoleniowym wolfcraft szkolimy sprzedawców i współpracowników w postępowaniu z naszymi produktami i przekazujemy praktyczną wiedzę na temat konkretnych projektów. Dzięki naszemu własnemu studio streamingowemu wiedzę tę przekazujemy także drogą cyfrową naszym partnerom na całym świecie.





Ogólnoeuropejska obsługa klienta

Nasze profesjonalne wsparcie jest dodatkową korzyścią zarówno dla naszych partnerów handlowych, jak i konsumentów końcowych. Nasz zespół obsługi klienta udziela porad telefonicznie w wielu językach. W razie potrzeby dalszym wsparciem służy nasz dział pomocy technicznej – dbając o zadowolenie klientów i odciążając partnerów handlowych.

Otwieramy drogę do udanego projektu – it works!

Identyfikujemy problemy, by je rozwiązywać

Marka wolfcraft jest synonimem jak najlepszej obsługi klientów oraz projektów dla majsterkowiczów, które zawsze się udają. Dlatego w naszej firmie konsekwentnie w centrum zainteresowania znajduje się użytkownik i wyzwania, jakie przed nim stoją. Dzięki silnemu skupieniu na konkretnych projektach i znajomości problemów napotykanych na poszczególnych etapach ścieżki klienta projektujemy inteligentne produkty i rozwiązania służące do komunikacji multimedialnej, które inspirują, motywują i otwierają nowe możliwości.



Pokonywanie przeszkód w realizacji projektów – dzięki innowacyjnym rozwiązaniom produktowym

Najważniejszym kryterium naszego sukcesu jest głębokie zrozumienie potrzeb, zadań oraz oczekiwań użytkowników. Do naszych podstawowych kompetencji należą: analiza trudności pojawiających się podczas realizacji projektu oraz umiejętność rozwiązywania problemów. Dzięki ponad 75-letniemu doświadczeniu i konsekwentnemu badaniu rynku oraz potrzeb użytkowników potrafimy przekuć problemy i wyzwania związane z konkretnymi projektami w inteligentne produkty.



Przyrząd do połączeń kołkowych

Do wykonywania połączeń czołowych, narożnikowych i połączeń typu „T" przy pomocy kołków drewnianych



Przymiar narożny 3D

Łatwe odwzorowywanie i przenoszenie wymiarów na belki, rury i inne trójwymiarowe elementy



Nawiertak z pogłębiaczem i ogranicznikiem głębokości

Jednocześnie wierci i pogłębia z taka samą głębokością wiercenia i pogłębiania

Regulowany przymiar i skrzynka uciosowa PRO

Produkt 2 w 1, który gwarantuje idealnie dopasowane listwy przypodłogowe



Zestaw montażowy do ościeżnic PRO

Kompletny zestaw do montażu drzwi



Stoły maszynowe – porównanie produktów

MADE IN EUROPE

10 YEARS GUARANTEE

FSC

> Firma wolfcraft już od ponad trzech dekad oferuje swoje praktyczne stoły z serii MASTER, zapewniające optymalne warunki do pracy dla rzemieślników i majsterkowiczów. Tworzą one serce każdego warsztatu.



MASTER cut 2200
Kompaktowy stół maszynowy



MASTER cut 2600
Wielofunkcyjny stół maszynowy

		MASTER cut 2200	MASTER cut 2600
Funkcje	Kompaktowe wymiary transportowe	wyjmowane nogi	składane nogi
	Płyta maszynowa z blokadą bezpieczeństwa	✓	✓
	Wyłącznik bezpieczeństwa	✓	✓
	Wyjmowany klin rozszczepiający (wyposażenie opcjonalne)	✓	✓
	Prowadnica równoległa	✓	✓
	Prowadnica kątowa	✓	✓
Dane techniczne	Wysokość robocza	860 mm	863 mm
	Blat	780 x 540 mm	1 035 x 695 mm
	Wymiary	915 x 700 x 860 mm	1185 x 765 x 863 mm
	Wymiary po złożeniu	800 x 580 x 200 mm	1110 x 765 x 200 mm
	Masa	17 kg	20 kg
	Obciążalność	120 kg	120 kg
Funkcje	Pilarka stołowa	✓	✓
	Wyrzynarka	✓	✓
	Ukosowa pilarka tarczowa		✓
	Stół warsztatowy	✓	✓
	Stół frezarski (z opcjonalnym wyposażeniem w prowadnicę frezarską)	✓	✓
	Ręczne pilarki tarczowe (z opcjonalnym wyposażeniem w prowadnicę)		✓

Stoły maszynowe

Stół roboczy i maszynowy MASTER cut 1500

Uniwersalny stół maszynowy 4 w 1



- uniwersalne, stacjonarne zastosowanie z popularnymi pilarkami tarczowymi, wyrzynarkami i frezarkami górnowrzecionowymi
- regulowana płyta aluminiowa zapewniająca równą powierzchnię roboczą i łatwy montaż maszyn
- wyjątkowo stabilna podstawa z systemem szybkiego składania zajmującym niewiele miejsca po złożeniu

Dane techniczne

Wysokość robocza	865 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	940 x 640 x 865 mm
Wymiary produktu po złożeniu	1 145 x 640 x 195 mm
Obciążalność	200 kg
Maks. szerokość mocowania ze szczękami mocującymi	620 mm
Blat	780 x 500 mm
Maszyny stosowane ze stołami warsztatowymi	do ręcznych pilarek tarczowych z klinem rozszczepiającym: do głębokości cięcia maks. 70 mm, średnicy tarczy do 200 mm i wymiarów płyty podstawy – patrz piktogram (bez akumulatorowych ręcznych pilarek tarczowych) do frezarek górnowrzecionowych o maks. 230 V, maks. 1800 W, maks. średnicy płyty podstawy 170 × 20 mm, maks. wysokości płyty podstawy 20 mm i do frezu o maks. średnicy 27 mm do większości dostępnych w sprzedaży wyrzynarek
Dalsze specyfikacje produktu	do cięcia pod kątem 0 – 180° szerokość cięcia maks. 390 mm wymiary płyty MDF: 495 × 500 × 23 mm płyta maszynowa: 285 × 500 mm
Waga	17 kg

Nr art.	Zawartość	Wariant wyłącznika bezpieczeństwa	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	EAN-Code
6906000	1	z wyłącznikiem bezpieczeństwa w wersji EU	940 x 640 x 865 mm	4006885690608
6906612	1	z wyłącznikiem bezpieczeństwa w wersji CH	940 x 640 x 865 mm	4006885690660

Stół maszynowy MASTER cut 2200

Kompaktowy stół maszynowy



- stół maszynowy typu 4 w 1 do stosowania jako pilarka stołowa, stół do wyrzynarki, stół warsztatowy i opcjonalnie jako stół frezarski
- łatwy w przenoszeniu: wszechstronne zastosowanie oraz oszczędność miejsca przy przechowywaniu dzięki bardzo kompaktowym wymiarom transportowym
- płyta maszynowa z blokadą bezpieczeństwa, kompatybilna z wieloma dostępnymi w handlu elektronarzędziami

Dane techniczne

Wysokość robocza	860 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	915 x 700 x 860 mm
Wymiary produktu po złożeniu	800 x 580 x 200 mm
Obciążalność	120 kg
Blat	780 x 540 mm
Maszyny stosowane ze stołami warsztatowymi	do ręcznych pilarek tarczowych z klinem rozszczepiającym, maks. głębokość cięcia do 70 mm, średnica tarczy 200 mm, stopa o wymiarach maks. 240 x 360 mm i odległość tarczy od końca obudowy silnika maks. 225 mm; zastosowanie tylko z odpowiednią wkładką szczelinową! ręczne pilarki tarczowe bez klina rozszczepiającego mogą być używane wyłącznie w połączeniu z klinem rozszczepiającym nr art. 6916000 (do tarcz o średnicy maks. 159 mm) lub klinem rozszczepiającym nr art. 6917000 (do tarcz o średnicy od 160 do maks. 200 mm)! do frezarek górnowrzecionowych maks. 230 V, maks. 1 800 W, maks. średnicy płyty podstawy 180 mm, maks. wysokości płyty podstawy 40 mm i do frezu o maks. średnicy 27 mm; zastosowanie tylko z równoległą prowadnicą frezarską (nr art. 6901000)! do wyrzynarek ze stopą o wymiarach maks. 90 x 200 mm nie wolno stosować urządzeń akumulatorowych i urządzeń z elektronicznym zabezpieczeniem przed ponownym uruchomieniem; patrz instrukcja obsługi producenta urządzenia
Materiał blatu	MDF, aluminium
Materiał stelaża	Stal Aluminium
Dalsze specyfikacje produktu	maks. wysokość obrabianego przedmiotu przy funkcji pilarki stołowej: 57 mm maks. szerokość cięcia z wykorzystaniem prowadnicy równoległej – w funkcji pilarki stołowej: 370 mm średnica otworów mocujących 20 mm rozstaw otworów na blacie roboczym 128 mm
Waga	17 kg

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	EAN-Code
6907000	1	915 x 700 x 860 mm	4006885690707

Stół maszynowy MASTER cut 2600

Wielofunkcyjny stół maszynowy



- może służyć jako pilarka stołowa, stół do wyrzynarki, stół do pił ukośnych, stół warsztatowy i opcjonalnie jako stół frezarski oraz stół do ręcznej pilarki tarczowej
- blat z blokadą bezpieczeństwa, kompatybilny z wieloma dostępnymi w handlu elektronarzędziami
- mobilny i zajmujący niewiele miejsca po złożeniu, możliwość przechowywania w pozycji stojącej

Dane techniczne

Wysokość robocza	863 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	1 185 x 765 x 863 mm
Wymiary produktu po złożeniu	1 110 x 765 x 200 mm
Obciążalność	120 kg
Blat	1 035 x 695 mm
Maszyny stosowane ze stołami warsztatowymi	do ręcznych pilarek tarczowych z klinem rozszczepiającym, maks. głębokość cięcia do 70 mm, średnica tarczy 200 mm, płyta podstawy maks. 240 x 360 mm i odległość od ostrza do końca obudowy silnika maks. 225 mm; zastosowanie tylko z odpowiednią wkładką szczelinową! ręczne pilarki tarczowe bez klina rozszczepiającego mogą być używane wyłącznie w połączeniu z klinem rozszczepiającym nr art. 6916000 (do tarcz o średnicy maks. 159 mm) lub klinem rozszczepiającym nr art. 6917000 (do tarcz o średnicy od 160 do maks. 200 mm)! do frezarek górnowrzecionowych maks. 230 V, maks. 1800 W, maks. średnicy płyty podstawy 180 mm, maks. wysokości płyty podstawy 40 mm i do frezu o maks. średnicy 27 mm; zastosowanie tylko z równoległą prowadnicą frezarską (nr art. 6901000)! do wyrzynarek z płytą podstawy maks. 90 x 200 mm nie używać w połączeniu z narzędziami akumulatorowymi
Materiał blatu	MDF, aluminium
Materiał stelaża	Stal Aluminium
Dalsze specyfikacje produktu	maks. wysokość obrabianego przedmiotu przy funkcji pilarki stołowej: 60 mm maks. szerokość cięcia z wykorzystaniem prowadnicy równoległej – w funkcji pilarki stołowej: 625 mm średnica otworów mocujących 20 mm rozstaw otworów na blacie roboczym 128 mm zgodny z DIN EN 62841
Waga	20 kg

Nr art.	Zawartość	Wariant wyłącznika bezpieczeństwa	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	EAN-Code
6918000	1	z wyłącznikiem bezpieczeństwa w wersji EU	1 185 x 765 x 863 mm	4006885691803
6918612	1	z wyłącznikiem bezpieczeństwa w wersji CH	1 185 x 765 x 863 mm	4006885691865

Osprzęt do stołów maszynowych

Uchwyt mocujący do wiertarek

Do stacjonarnego użytkowania wiertarek



MADE IN EUROPE

- mocowanie zgodne z normą europejską Ø 43 mm, przystosowany do powszechnie dostępnych w handlu wiertarek
- szybkie i niezawodne mocowanie za pomocą czterech dołączonych śrub
- wysokiej jakości, solidne wykonanie z tworzywa sztucznego

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6152000	1	4006885615205

Szczęki zaciskowe z punktami wsporczymi do lakierowania

Pomoc przy mocowaniu i obróbce przedmiotów obrabianych na wszystkich stołach z otworami 20 mm



MADE IN EUROPE

- pasuje do wszystkich otworów 20 mm, np. w stołach firmy wolfcraft z serii MASTER, co umożliwia dowolne mocowanie przedmiotów obrabianych płaskich i okrągłych
- odwracalny moduł z praktycznymi, dwustronnymi powierzchniami nośnymi do różnego rodzaju prac
- wyjątkowo duża powierzchnia oparcia 42 mm, z wgłębieniem w kształcie litery V do mocnego zaciskania płaskich i okrągłych przedmiotów

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6166000	4	4006885616608

Szczęki ochronne do stołów zaciskowych

do ochrony blatów i przedmiotów obrabianych



- wysokiej jakości wykonanie z aluminium, z rowkiem w kształcie litery V do mocowania przedmiotów okrągłych
- łatwe układanie na blatach i kompatybilność ze wszystkimi stołami zaciskowymi firmy wolfcraft z serii MASTER
- ochrona obrabianego przedmiotu i stołu zaciskowego przed uszkodzeniami

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	230 x 36 x 28 mm
Materiał	Aluminium

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6171000	2	4006885617100

Szczęki zaciskowe do przedmiotów płaskich

szczęki zaciskowe z tworzywa sztucznego do poziomego mocowania ma wszystkich stołach z otworami 20 mm



MADE IN EUROPE

- do wszystkich otworów 20 mm, np. w stołach firmy wolfcraft serii MASTER, rozszerzają możliwości mocowania
- idealne do mocowania w poziomie
- stabilne, wysokiej jakości wykonanie z tworzywa sztucznego „Made in Europe"

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6172000	4	4006885617209

Zestaw szczęk zaciskowych do mocowania przedmiotów okrągłych i płaskich, 4-cz.

różnorodne możliwości mocowania na wszystkich stołach z otworami 20 mm



MADE IN EUROPE

- 2 szczęki zaciskowe do przedmiotów płaskich
- 2 szczęki zaciskowe z wgłębieniem w kształcie litery V do pewnego mocowania okrągłych przedmiotów obrabianych
- do wszystkich otworów 20 mm, np. w stołach firmy wolfcraft serii MASTER, rozszerzają możliwości mocowania

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6174000	4	4006885617407

Zaciski szybkomocujące

do szybkiego mocowania przedmiotów obrabianych do wszystkich stołów z otworami 20 mm



MADE IN EUROPE

- do wszystkich otworów 20 mm, np. w stołach firmy wolfcraft serii MASTER, rozszerzają możliwości mocowania
- przeznaczone do materiałów o grubości maks. 35 mm i materiałów okrągłych o średnicy maks. 35 mm
- solidne i trwałe dzięki stabilnemu, wysokiej jakości wykonaniu z aluminium „Made in Europe"

Dane techniczne

Waga	0,25 kg
Materiał	Ciśnieniowy odlew stopu cynku

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6176000	2	4006885617605

Uchwyt na wąż od odkurzacza

Do odprowadzania pyłu na wszystkich stołach z otworami 20 mm



MADE IN EUROPE

- pasuje do wszystkich otworów 20 mm, np. w stołach firmy wolfcraft z serii MASTER
- regulowany pasek na rzep do mocowania węży do odkurzacza o średnicy 30–60 mm
- wykonanie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego „Made in Europe" do stabilnego mocowania węża w celu umożliwienia dokładnego odsysania pyłu i wiórów

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	49 x 68 x 20 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
Dalsze specyfikacje produktu	Uchwyt na wąż dla średnic: 30–60 mm Długość paska na rzep: 250 mm Długość gniazda: 26 mm Średnica gniazda: 20 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6891000	1	4006885689107

Wielofunkcyjne podstawki robocze

Antypoślizgowe podparcie dla obrabianych przedmiotów



MADE IN EUROPE

- 4 uniwersalne podstawki z antypoślizgową gumą piankową na górze i na dole dla bezpiecznego trzymania obrabianych przedmiotów
- opcjonalne trzpienie o średnicy 20 mm do mocowania na stołach warsztatowych i zaciskowych z otworami 20 mm dla dodatkowego trzymania, sześciokątny kształt do stosowania jako szczęki zaciskowe
- w zestawie z odwracanymi punktami wsporczymi do lakierowania do niemal bezdotykowego podparcia oraz z nasadką kołkową do podwyższenia obrabianego przedmiotu

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	70 x 70 x 35 mm
Waga	0,55 kg
Materiał	Tworzywo sztuczne
Dalsze specyfikacje produktu	Trzpień: 20 mm Wysokość całkowita z punktem wsporczym do lakierowania: 47 mm Wysokość całkowita z kołkiem podporowym: 52 mm Ciężar jednej podkładki roboczej: 120 g Materiał nakładki antypoślizgowej: guma piankowa

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6892000	4	4006885689206

Mobilny zacisk szybkomocujący

Do bezpiecznego, szybkiego mocowania obrabianych elementów – idealny do prac seryjnych



- zdejmowana płyta adaptera wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium do blokowania w otworach o średnicy 20 mm
- szybkie, chroniące powierzchnię i antypoślizgowe mocowanie obrabianych elementów
- siła zacisku 150 kg, zakres zacisku 0–38 mm, obszar wysięgu 25-65 mm

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	170 x 57 x 150 mm
Obszar wysięgu	25–65 mm
Waga	0,41 kg
Materiał	Stal Ciśnieniowy odlew z aluminium NBR (Nitrile Butadiene Rubber) Tworzywo sztuczne
Dalsze specyfikacje produktu	Gniazdo: 20 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6893000	1	4006885689305

Zestaw do mocowania prowadnicy FKS 145

Do zamocowania prowadnicy FKS 145 na MASTER cut 2600 i MASTER work 1600



- 2 ściski do zamocowania prowadnicy FKS 145 na MASTER cut 2600 i MASTER work 1600
- wyjątkowo szeroki zakres mocowania, kompatybilność z szerokością profilów MASTER cut 2600 i MASTER work 1600
- z uchwytem z tworzywa sztucznego do bezpiecznego mocowania na profilu aluminiowym

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6897000	1	4006885689701

Płyta maszynowa do MASTER cut 2500

Dodatkowy egzemplarz do szybkiej zmiany maszyny



MADE IN EUROPE

- dodatkowa płyta maszynowa z aluminium, zapewniająca oszczędność czasu podczas zmiany maszyny na stole MASTER cut 2500 (nr art. 6902xxx)
- trwałość dzięki solidnej, wysokiej jakości konstrukcji z aluminium
- zawiera elementy montażowe do mocowania i regulacji ręcznych pilarek tarczowych, wyrzynarek i frezarek górnowrzecionowych

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	450 x 325 x 12,5 mm
Waga	2,3 kg
Materiał	Aluminium
Dalsze specyfikacje produktu	stalowy zestaw do mocowania

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6898000	1	4006885689800

Płyta maszynowa do MASTER cut 2200 / 2600

Dodatkowy egzemplarz do szybkiej zmiany maszyny



MADE IN EUROPE

- dodatkowa płyta maszynowa z aluminium, zapewniająca oszczędność czasu podczas zmiany maszyny na stole MASTER cut 2200 / 2600 (nr art. 6907xxx, 6918xxx)
- trwałość dzięki solidnej, wysokiej jakości konstrukcji z aluminium
- zawiera elementy montażowe do mocowania i regulacji ręcznych pilarek tarczowych, wyrzynarek i frezarek górnowrzecionowych

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	450 x 295 x 12,5 mm
Waga	1,5 kg
Materiał	Aluminium
Dalsze specyfikacje produktu	stalowy zestaw do mocowania

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6899000	1	4006885689909

Równoległa prowadnica frezarska do stołu maszynowego MASTER cut

Osprzęt do stołów MASTER cut do frezarek górnowrzecionowych



10 YEARS GUARANTEE

- prowadnica do równoległego posuwu obrabianego przedmiotu przy pracy z frezarką górnowrzecionową
- mocowanie na blacie stołu bez użycia narzędzi, w celu szybkiego użycia
- osłona z przyłączem do odkurzacza zapewniająca bezpieczną i bezpyłową pracę

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6901000	1	4006885690103

Klin rozszczepiający do MASTER cut 1500

Do bezpiecznej eksploatacji ręcznych pilarek tarczowych niewyposażonych w klin rozszczepiający



MADE IN EUROPE

- do bezpiecznego używania ręcznych pilarek tarczowych niewyposażonych w klin rozszczepiający na stole MASTER cut 1500 (nr art. 6906xxx)
- dostępny w dwóch rozmiarach: do tarcz pilarki o średnicy do 159 mm (nr art. 6903000) lub o średnicy 160–200 mm (nr art. 6904000)
- zapobiega zakleszczaniu się tarczy w rzazie i ewentualnemu odbiciu obrabianego przedmiotu, co chroni przed urazami

Dane techniczne

Waga	0,2 kg
Materiał	Stal Tworzywo sztuczne

Nr art.	Zawartość	Maszyny stosowane ze stołami warsztatowymi	EAN-Code
6903000	1	do pilarek z tarczą Ø maks. 159 mm	4006885690301
6904000	1	do pilarek z tarczą Ø 160–200 mm	4006885690400

Klin rozszczepiający do MASTER cut 2200 / 2500 / 2600

Do bezpiecznej eksploatacji ręcznych pilarek tarczowych niewyposażonych w klin rozszczepiający



MADE IN EUROPE

- do bezpiecznego używania ręcznych pilarek tarczowych niewyposażonych w klin rozszczepiający na stole MASTER cut 2200 / 2500 / 2600 (nr art. 6907xxx, 6902xxx, 6918xxx)
- dostępny w dwóch rozmiarach: do tarcz pilarki o średnicy do 159 mm (nr art. 6916000) lub o średnicy 160–200 mm (nr art. 6917000)
- zapobiega zakleszczaniu się tarczy w rzazie i ewentualnemu odbiciu obrabianego przedmiotu, co chroni przed urazami

Dane techniczne

Waga	0,2 kg
Materiał	Stal Tworzywo sztuczne

Nr art.	Zawartość	Maszyny stosowane ze stołami warsztatowymi	EAN-Code
6916000	1	do pilarek z tarczą Ø maks. 159 mm	4006885691605
6917000	1	do pilarek z tarczą Ø 160–200 mm	4006885691704

Stoły zaciskowe – porównanie produktów

MADE IN EUROPE

10 YEARS GUARANTEE

FSC

> Nasze stoły zaciskowe charakteryzują się uniwersalnością, ergonomią i stabilnością oraz zajmują mało miejsca.







		MASTER 750 ERGO Stół zaciskowy i maszynowy z regulacją wysokości	MASTER 650 ERGO Stół zaciskowy i roboczy z regulacją wysokości	MASTER 200 Wytrzymały stół zaciskowy i roboczy
	Szybkie składanie	✓	✓	✓
	Zintegrowana listwa narzędziowa	✓	✓	✓
Ergonomia	Regulacja wysokości	✓	✓	
Ergonomia	Regulacja kąta nachylenia blatu	✓	✓	
Ergonomia	Szybka regulacja przedniej części blatu	✓		
Ergonomia	Wysokość blatu	725–950 mm	780–950 mm	800 mm
	Duża powierzchnia robocza	✓	✓	
	Zacisk do rur	✓	✓	
	Punkty wsporcze do lakierowania / podkładki antypoślizgowe	✓		
Maszyny	Mocowanie ukosowych pilarek tarczowych	✓		
Maszyny	Mocowanie stojaków do wiertarek	✓		

Stoły zaciskowe

Stół zaciskowy i roboczy MASTER 200

Solidny stół zaciskowy i roboczy



- stablina, składana podstawa z systemem szybkiego składania do zajmującego mało miejsca przechowywania
- 2 szczęki stołu wykonane z MDF, przednia ze śrubami zaciskowymi
- listwa na narzędzia

Dane techniczne

Wysokości robocze	800 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	645 x 450 x 800 mm
Wymiary produktu po złożeniu	645 x 190 x 1 050 mm
Obciążalność	180 kg
Maks. szerokość mocowania	145 mm
Maks. szerokość mocowania ze szczękami mocującymi	365 mm
Maks. kąt mocowania	14°
Blat	645 x 300 mm
Materiał blatu	MDF
Dalsze specyfikacje produktu	dwie szczęki stołu wykonane z MDF, przednia z śrubami zaciskowymi
Waga	11,3 kg

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	EAN-Code
6177000	1	645 x 450 x 800 mm	4006885617704

Stół zaciskowy i roboczy MASTER 600

Stół zaciskowy i roboczy z regulacją wysokości



- z regulacją wysokości i systemem szybkiego składania do zajmującego mało miejsca przechowywania oraz blatem roboczym uchylnym pod kątem w zakresie 0 - 65°
- możliwość poszerzenia blatu stołu przy pomocy dodatkowej listwy środkowej
- z magnesem w płycie MDF do bezpiecznego przechowywania wkrętów i gwoździ

Dane techniczne

Wysokości robocze	780–950 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	650 x 530 x 955 mm
Wymiary produktu po złożeniu	650 x 210 x 1 065 mm
Obciążalność	120 kg
Maks. przechył blatu	65°
Maks. szerokość mocowania	115 mm
Maks. szerokość mocowania ze szczękami mocującymi	435 mm
Maks. kąt mocowania	10°
Blat	650 x 420 mm
Materiał blatu	MDF
Dalsze specyfikacje produktu	Regulowana wysokość z zabezpieczeniem przed całkowitym wysunięciem z prowadnic
Waga	15,1 kg

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	EAN-Code
6182000	1	650 x 530 x 955 mm	4006885618206

Stół zaciskowy i roboczy MASTER 650 ERGO

Stół zaciskowy i roboczy z regulacją wysokości



- z bezstopniową regulacją wysokości w zakresie 780 – 950 mm oraz odchylanym blatem roboczym
- dodatkowa półka do stworzenia ciągłej powierzchni roboczej 650 x 490 mm
- rama wykonana ze stabilnych profili stalowych, z funkcją szybkiego składania dla oszczędzającego miejsce przechowywania i transportu, nośność do 120 kg

Dane techniczne

Wysokości robocze	780–950 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	650 x 720 x 950 mm
Wymiary produktu po złożeniu	650 x 180 x 1 060 mm
Obciążalność	120 kg
Maks. przechył blatu	65°
Maks. szerokość mocowania	110 mm
Maks. szerokość mocowania ze szczękami mocującymi	410 mm
Blat	650 x 490 mm
Materiał blatu	MDF
Dalsze specyfikacje produktu	bezstopniowa regulacja wysokości
Waga	13,1 kg

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	EAN-Code
6870000	1	650 x 720 x 950 mm	4006885687004

Stół zaciskowy i maszynowy MASTER 750 ERGO

Stół zaciskowy i maszynowy z regulacją wysokości



- do pił ukosowych i stojaków na wiertarki marki wolfcraft, umożliwia uniwersalną i ergonomiczną pracę
- uchylna płyta stołu z szybką regulacją dla wygodnego i oszczędzającego czas przesuwania przedniej części stołu w celu szybszego mocowania
- rama wykonana ze stabilnych profili stalowych, z funkcją szybkiego składania dla oszczędzającego miejsce przechowywania i transportu, nośność do 125 kg

Dane techniczne

Wysokości robocze	725–950 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	680 x 700 x 950 mm
Wymiary produktu po złożeniu	680 x 190 x 970 mm
Obciążalność	125 kg
Maks. przechył blatu	60°
Maks. szerokość mocowania	130 mm
Maks. szerokość mocowania ze szczękami mocującymi	425 mm
Blat	680 x 390 mm
Materiał blatu	MDF
Dalsze specyfikacje produktu	sześciostopniowa regulacja wysokości
Waga	13,2 kg

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	EAN-Code
6871000	1	680 x 700 x 950 mm	4006885687103

Osprzęt do stołów zaciskowych

Uchwyt mocujący do wiertarek

Do stacjonarnego użytkowania wiertarek



- mocowanie zgodne z normą europejską Ø 43 mm, przystosowany do powszechnie dostępnych w handlu wiertarek
- szybkie i niezawodne mocowanie za pomocą czterech dołączonych śrub
- wysokiej jakości, solidne wykonanie z tworzywa sztucznego

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6152000	1	4006885615205

Szczęki zaciskowe z punktami wsporczymi do lakierowania

Pomoc przy mocowaniu i obróbce przedmiotów obrabianych na wszystkich stołach z otworami 20 mm



MADE IN EUROPE

- pasuje do wszystkich otworów 20 mm, np. w stołach firmy wolfcraft z serii MASTER, co umożliwia dowolne mocowanie przedmiotów obrabianych płaskich i okrągłych
- odwracalny moduł z praktycznymi, dwustronnymi powierzchniami nośnymi do różnego rodzaju prac
- wyjątkowo duża powierzchnia oparcia 42 mm, z wgłębieniem w kształcie litery V do mocnego zaciskania płaskich i okrągłych przedmiotów

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6166000	4	4006885616608

Szczęki ochronne do stołów zaciskowych

do ochrony blatów i przedmiotów obrabianych



- wysokiej jakości wykonanie z aluminium, z rowkiem w kształcie litery V do mocowania przedmiotów okrągłych
- łatwe układanie na blatach i kompatybilność ze wszystkimi stołami zaciskowymi firmy wolfcraft z serii MASTER
- ochrona obrabianego przedmiotu i stołu zaciskowego przed uszkodzeniami

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	230 x 36 x 28 mm
Materiał	Aluminium

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6171000	2	4006885617100

Szczęki zaciskowe do przedmiotów płaskich

szczęki zaciskowe z tworzywa sztucznego do poziomego mocowania ma wszystkich stołach z otworami 20 mm



MADE IN EUROPE

- do wszystkich otworów 20 mm, np. w stołach firmy wolfcraft serii MASTER, rozszerzają możliwości mocowania
- idealne do mocowania w poziomie
- stabilne, wysokiej jakości wykonanie z tworzywa sztucznego „Made in Europe"

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6172000	4	4006885617209

Zestaw szczęk zaciskowych do mocowania przedmiotów okrągłych i płaskich, 4-cz.

różnorodne możliwości mocowania na wszystkich stołach z otworami 20 mm



MADE IN EUROPE

- 2 szczęki zaciskowe do przedmiotów płaskich
- 2 szczęki zaciskowe z wgłębieniem w kształcie litery V do pewnego mocowania okrągłych przedmiotów obrabianych
- do wszystkich otworów 20 mm, np. w stołach firmy wolfcraft serii MASTER, rozszerzają możliwości mocowania

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6174000	4	4006885617407

Zaciski szybkomocujące

do szybkiego mocowania przedmiotów obrabianych do wszystkich stołów z otworami 20 mm



MADE IN EUROPE

- do wszystkich otworów 20 mm, np. w stołach firmy wolfcraft serii MASTER, rozszerzają możliwości mocowania
- przeznaczone do materiałów o grubości maks. 35 mm i materiałów okrągłych o średnicy maks. 35 mm
- solidne i trwałe dzięki stabilnemu, wysokiej jakości wykonaniu z aluminium „Made in Europe"

Dane techniczne

Waga	0,25 kg
Materiał	Ciśnieniowy odlew stopu cynku

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6176000	2	4006885617605

Uchwyt na wąż od odkurzacza

Do odprowadzania pyłu na wszystkich stołach z otworami 20 mm



MADE IN EUROPE

- pasuje do wszystkich otworów 20 mm, np. w stołach firmy wolfcraft z serii MASTER
- regulowany pasek na rzep do mocowania węży do odkurzacza o średnicy 30–60 mm
- wykonanie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego „Made in Europe" do stabilnego mocowania węża w celu umożliwienia dokładnego odsysania pyłu i wiórów

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	49 x 68 x 20 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
Dalsze specyfikacje produktu	Uchwyt na wąż dla średnic: 30–60 mm Długość paska na rzep: 250 mm Długość gniazda: 26 mm Średnica gniazda: 20 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6891000	1	4006885689107

Wielofunkcyjne podstawki robocze

Antypoślizgowe podparcie dla obrabianych przedmiotów



MADE IN EUROPE

- 4 uniwersalne podstawki z antypoślizgową gumą piankową na górze i na dole dla bezpiecznego trzymania obrabianych przedmiotów
- opcjonalne trzpienie o średnicy 20 mm do mocowania na stołach warsztatowych i zaciskowych z otworami 20 mm dla dodatkowego trzymania, sześciokątny kształt do stosowania jako szczęki zaciskowe
- w zestawie z odwracanymi punktami wsporczymi do lakierowania do niemal bezdotykowego podparcia oraz z nasadką kołkową do podwyższenia obrabianego przedmiotu

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	70 x 70 x 35 mm
Waga	0,55 kg
Materiał	Tworzywo sztuczne
Dalsze specyfikacje produktu	Trzpień: 20 mm Wysokość całkowita z punktem wsporczym do lakierowania: 47 mm Wysokość całkowita z kołkiem podporowym: 52 mm Ciężar jednej podkładki roboczej: 120 g Materiał nakładki antypoślizgowej: guma piankowa

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6892000	4	4006885689206

Mobilny zacisk szybkomocujący

Do bezpiecznego, szybkiego mocowania obrabianych elementów – idealny do prac seryjnych



- zdejmowana płyta adaptera wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium do blokowania w otworach o średnicy 20 mm
- szybkie, chroniące powierzchnię i antypoślizgowe mocowanie obrabianych elementów
- siła zacisku 150 kg, zakres zacisku 0–38 mm, obszar wysięgu 25-65 mm

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	170 x 57 x 150 mm
Obszar wysięgu	25–65 mm
Waga	0,41 kg
Materiał	Stal Ciśnieniowy odlew z aluminium NBR (Nitrile Butadiene Rubber) Tworzywo sztuczne
Dalsze specyfikacje produktu	Gniazdo: 20 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6893000	1	4006885689305

Stoły robocze

Stół roboczy MASTER work 1600

Przenośny stół warsztatowy



- zastosowanie jako stół warsztatowy z licznymi możliwościami mocowania urządzeń stacjonarnych
- mobilny i zajmujący niewiele miejsca po złożeniu, możliwość przechowywania w pozycji stojącej
- duża powierzchnia robocza 1035 x 695 mm z MDF o grubości 22 mm i nośności 120 kg sprawdzi się przy niemal wszystkich projektach

Dane techniczne

Wysokość robocza	863 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	1 110 x 765 x 863 mm
Wymiary produktu po złożeniu	1 110 x 765 x 200 mm
Waga	21 kg
Obciążalność	120 kg
Blat	1 035 x 695 mm
Materiał blatu	MDF
Materiał stelaża	Stabilne elementy stalowe i aluminiowe
Dalsze specyfikacje produktu	Blat stołu o grubości 22 mm

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
6909000	1	1 110 x 765 x 863 mm	21	4006885690905

Osprzęt do stołów roboczych

Ścisk jednoręczny PRO L

Do kontrolowanej i wygodnej pracy – idealny do prac w drewnie i budowy mebli projektowych



- skokowy mechanizm mocowania i otwierania obsługiwany jedną ręką
- duża głębokość 100 mm
- solidna i trwała konstrukcja dzięki specjalnie hartowanej stalowej szynie i tworzywu sztucznym wzmocnionemu włóknem szklanym

Dane techniczne

Siła mocowania	120 kg
Materiały	Stal; tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	Zakres rozpie-rania	Wysięg	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
3030000	1	150 mm	210 – 410 mm	100	260 x 370 x 45 mm	0,863 kg	4006885303003
3031000	1	300 mm	210 – 560 mm	100	260 x 530 x 45 mm	1,04 kg	4006885303102
3032000	1	450 mm	210 – 710 mm	100	260 x 680 x 45 mm	1,145 kg	4006885303201
3033000	1	700 mm	210 – 960 mm	100	260 x 920 x 45 mm	1,36 kg	4006885303300
3034000	1	915 mm	210 – 1 175 mm	100	260 x 1 140 x 45 mm	1,559 kg	4006885303409

Ścisk do stołów PRO 65-150-W

Do mocowania do wszystkich stołów z otworami 20 mm



MADE IN EUROPE

- pasuje do wszystkich otworów 20 mm, np. w stołach firmy wolfcraft z serii MASTER, zakres zacisku 120 mm umożliwiający mocowanie szerokiej gamy przedmiotów, siła zacisku do 90 kg
- „Made in Europe" z wysokiej jakości tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i hartowanej stali dla zapewnienia długiej żywotności
- gumowane szczęki zaciskowe z rowkiem w kształcie litery V do delikatnego zaciskania i pewnego mocowania okrągłych przedmiotów obrabianych

Dane techniczne

Siła mocowania	90 kg

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	EAN-Code
3036000	1	120 mm	4006885303607

Szczęki zaciskowe z punktami wsporczymi do lakierowania

Pomoc przy mocowaniu i obróbce przedmiotów obrabianych na wszystkich stołach z otworami 20 mm



MADE IN EUROPE

- pasuje do wszystkich otworów 20 mm, np. w stołach firmy wolfcraft z serii MASTER, co umożliwia dowolne mocowanie przedmiotów obrabianych płaskich i okrągłych
- odwracalny moduł z praktycznymi, dwustronnymi powierzchniami nośnymi do różnego rodzaju prac
- wyjątkowo duża powierzchnia oparcia 42 mm, z wgłębieniem w kształcie litery V do mocnego zaciskania płaskich i okrągłych przedmiotów

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6166000	4	4006885616608

Zaciski szybkomocujące

do szybkiego mocowania przedmiotów obrabianych do wszystkich stołów z otworami 20 mm



MADE IN EUROPE

- do wszystkich otworów 20 mm, np. w stołach firmy wolfcraft serii MASTER, rozszerzają możliwości mocowania
- przeznaczone do materiałów o grubości maks. 35 mm i materiałów okrągłych o średnicy maks. 35 mm
- solidne i trwałe dzięki stabilnemu, wysokiej jakości wykonaniu z aluminium „Made in Europe"

Dane techniczne

Waga	0,25 kg
Materiał	Ciśnieniowy odlew stopu cynku

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6176000	2	4006885617605

Uchwyt na wąż od odkurzacza

Do odprowadzania pyłu na wszystkich stołach z otworami 20 mm



MADE IN EUROPE

- pasuje do wszystkich otworów 20 mm, np. w stołach firmy wolfcraft z serii MASTER
- regulowany pasek na rzep do mocowania węży do odkurzacza o średnicy 30–60 mm
- wykonanie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego „Made in Europe" do stabilnego mocowania węża w celu umożliwienia dokładnego odsysania pyłu i wiórów

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	49 x 68 x 20 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
Dalsze specyfikacje produktu	Uchwyt na wąż dla średnic: 30–60 mm Długość paska na rzep: 250 mm Długość gniazda: 26 mm Średnica gniazda: 20 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6891000	1	4006885689107

Wielofunkcyjne podstawki robocze

Antypoślizgowe podparcie dla obrabianych przedmiotów



MADE IN EUROPE

- 4 uniwersalne podstawki z antypoślizgową gumą piankową na górze i na dole dla bezpiecznego trzymania obrabianych przedmiotów
- opcjonalne trzpienie o średnicy 20 mm do mocowania na stołach warsztatowych i zaciskowych z otworami 20 mm dla dodatkowego trzymania, sześciokątny kształt do stosowania jako szczęki zaciskowe
- w zestawie z odwracanymi punktami wsporczymi do lakierowania do niemal bezdotykowego podparcia oraz z nasadką kołkową do podwyższenia obrabianego przedmiotu

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	70 x 70 x 35 mm
Waga	0,55 kg
Materiał	Tworzywo sztuczne
Dalsze specyfikacje produktu	Trzpień: 20 mm Wysokość całkowita z punktem wsporczym do lakierowania: 47 mm Wysokość całkowita z kołkiem podporowym: 52 mm Ciężar jednej podkładki roboczej: 120 g Materiał nakładki antypoślizgowej: guma piankowa

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6892000	4	4006885689206

Mobilny zacisk szybkomocujący

Do bezpiecznego, szybkiego mocowania obrabianych elementów – idealny do prac seryjnych



- zdejmowana płyta adaptera wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium do blokowania w otworach o średnicy 20 mm
- szybkie, chroniące powierzchnię i antypoślizgowe mocowanie obrabianych elementów
- siła zacisku 150 kg, zakres zacisku 0–38 mm, obszar wysięgu 25-65 mm

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	170 x 57 x 150 mm
Obszar wysięgu	25–65 mm
Waga	0,41 kg
Materiał	Stal Ciśnieniowy odlew z aluminium NBR (Nitrile Butadiene Rubber) Tworzywo sztuczne
Dalsze specyfikacje produktu	Gniazdo: 20 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6893000	1	4006885689305

Wielofunkcyjny stojak / podpórka z rolką

Wielofunkcyjny stojak roboczy do podawania i przemieszczania obrabianego materiału



- funkcja 3 w 1: podparcie kulkami łożyskowymi pozwala na podawanie i przemieszczanie obrabianego materiału we wszystkich kierunkach, pewna podpora do długich obrabianych przedmiotów, podparcie rolką do łatwego podawania obrabianego materiału przy cięciach wzdłużnych
- bezstopniowa regulacja wysokości i możliwość złożenia do zajmującego niewiele miejsca przechowywania
- może być używany ze wszystkimi standardowymi stołami maszynowymi i warsztatowymi

Dane techniczne

Szerokość podparcia	300 mm
Wysokości robocze	630–1 000 mm
Obciążalność	50 kg

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6102300	1	4006885610231

Stojak z rolką

Praktyczne przedłużenie do pilarek stołowych i stołów warsztatowych



- podparcie rolką pozwala na łatwe podawanie obrabianego materiału zgodnie z kierunkiem obróbki materiału
- bezstopniowa regulacja wysokości i możliwość złożenia do zajmującego niewiele miejsca przechowywania
- może być używany ze wszystkimi standardowymi stołami maszynowymi i warsztatowymi

Dane techniczne

Szerokość podparcia	300 mm
Wysokości robocze	640–1 000 mm
Obciążalność	60 kg
Dalsze specyfikacje produktu	całkowicie zmontowany, spawany

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6119973	1	4006885611993

Stojak - workstand

Składany stojak roboczy do prac wykończeniowych



- składany, zajmuje niewiele miejsca
- 3 regulowane szczęki ochronne i regulowane boczne ograniczniki zabezpieczające obrabiany materiał przed zsuwaniem
- składane podpory do mocowania długich przedmiotów, np. podczas cięcia lub składowania materiałów

Dane techniczne

Szerokość podparcia	620 mm
Wysokość robocza	735 mm
Wymiary produktu po złożeniu	60 x 645 x 780 mm
Obciążalność	100 kg
Dalsze specyfikacje produktu	całkowicie zmontowany

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6905000	1	4006885690509

System warsztatowy – solidny i stabilny

Cechy wspólne naszych stołów warsztatowych:

- ✓ Możliwość obciążania do 600 kg
- ✓ Stabilne nogi wykonane z profili kwadratowych o wymiarach 40 x 40 mm
- ✓ Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali o grubości do 2 mm
- ✓ Stopka z regulacją wysokości do kompensacji nierówności podłogi

10 YEARS GUARANTEE

10 YEARS GUARANTEE

Nasz modułowy system warsztatowy zapewnia swobodę projektowania oraz porządek i ergonomię nawet w najmniejszych pomieszczeniach.

Stoły warsztatowe



WSS 620

Inne wersje



WSS 680




WSS 640


Szafki ścienne



Szafka ścienna




Szafka ścienna z perforowanym panelem



Perforowany panel ścienny

Opcje stopek



Stopka standardowa



Stopka z kółkiem



Stopka z regulacją wysokości

Osprzęt



Haki na perforowany panel ścienny



Wieszak na klucze



Wieszak na wkrętaki



Półka na perforowany panel ścienny




Wieszak na wiertła



Magnetyczna listwa narzędziowa



Zestaw do rozbudowy



Płyta z adapterem do szybkiego montażu i wymiany

Organizacja



Do narzędzi ręcznych



Do osprzętu



Do maszyn



Do większych przedmiotów

Stoły warsztatowe

Stół warsztatowy WSS 640, 1130 mm

Stół warsztatowy w zestawie montażowym z instrukcją montażu i systemem szybkiego montażu



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- stabilny i profesjonalny stół roboczy - obciążenie do 600 kg
- stabilne nogi wykonane z profili kwadratowych o wymiarach 40 x 40 mm
- klejony blat bukowy o grubości 30 mm

Dane techniczne

Wysokość robocza	860 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	1 130 x 650 x 860 mm
Waga	56,3 kg
Obciążalność	600 kg
Blat	1 130 x 650 mm
Dalsze specyfikacje produktu	stabilne nogi wykonane z profili kwadratowych o wymiarach 40 x 40 mm wszystkie elementy stalowe ze stali o grubości maks. 2 mm klejony blat bukowy o grubości 30 mm lekkobieżne szuflady wykonane z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego; obciążenie do 25 kg szuflady można w każdej chwili wyjąć; dzięki temu istnieje możliwość szybkiego przeniesienia narzędzi w miejsce, w którym aktualnie wykonujemy pracę z regulowaną stopką umożliwiającą dostosowanie wysokości w celu niwelacji nierówności

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	EAN-Code
8063000	1	1 130 mm	650 mm	860 mm	56,3 kg	4006885806306

Stół warsztatowy WSS 680, 1130 mm

Stół warsztatowy w zestawie montażowym z instrukcją montażu i systemem szybkiego montażu



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- stabilny i profesjonalny stół roboczy - obciążenie do 600 kg
- stabilne nogi wykonane z profili kwadratowych o wymiarach 40 × 40 mm
- klejony blat bukowy o grubości 30 mm

Dane techniczne

Wysokość robocza	860 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	1 130 x 650 x 860 mm
Waga	62,1 kg
Obciążalność	600 kg
Blat	1 130 x 650 mm
Dalsze specyfikacje produktu	stabilne nogi wykonane z profili kwadratowych o wymiarach 40 × 40 mm wszystkie elementy stalowe ze stali o grubości maks. 2 mm klejony blat bukowy o grubości 30 mm lekkobieżne szuflady wykonane z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego; obciążenie do 25 kg szuflady można w każdej chwili wyjąć; dzięki temu istnieje możliwość szybkiego przeniesienia narzędzi w miejsce, w którym aktualnie wykonujemy pracę z regulowaną stopką umożliwiającą dostosowanie wysokości w celu niwelacji nierówności

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	EAN-Code
8069000	1	1 130 mm	650 mm	860 mm	62,1 kg	4006885806900

Stół warsztatowy WSS 620, 1130 mm

Stół warsztatowy w zestawie montażowym z instrukcją montażu i systemem szybkiego montażu



- stabilny i profesjonalny stół roboczy - obciążenie do 600 kg
- stabilne nogi wykonane z profili kwadratowych o wymiarach 40 × 40 mm
- klejony blat bukowy o grubości 30 mm

Dane techniczne

Wysokość robocza	860 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	1 130 x 650 x 860 mm
Waga	54,4 kg
Obciążalność	600 kg
Blat	1 130 x 650 mm
Dalsze specyfikacje produktu	stabilne nogi wykonane z profili kwadratowych o wymiarach 40 × 40 mm wszystkie elementy stalowe ze stali o grubości maks. 2 mm klejony blat bukowy o grubości 30 mm lekkobieżne szuflady wykonane z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego; obciążenie do 25 kg szuflady można w każdej chwili wyjąć; dzięki temu istnieje możliwość szybkiego przeniesienia narzędzi w miejsce, w którym aktualnie wykonujemy pracę z regulowaną stopką umożliwiającą dostosowanie wysokości w celu niwelacji nierówności

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	EAN-Code
8072000	1	1 130 mm	650 mm	860 mm	54,4 kg	4006885807204

Elementy stołu roboczego

Blaty robocze

Blat roboczy WSS

Element stołu warsztatowego do systemu mebli warsztatowych



- klejony blat bukowy o grubości 30 mm

Dane techniczne

Materiał blatu	Buk

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
6044000	1	1 130 mm	650 mm	30 mm	4006885604407
6045000	1	1 610 mm	650 mm	30 mm	4006885604506
6043000	1	650 mm	650 mm	30 mm	4006885604308

Elementy stołu roboczego

Elementy podstawowe

Stopka z kółkiem WSS

Element stołu warsztatowego do systemu mebli warsztatowych



Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	obrotowa z hamulcem

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6066000	1	4006885606609

Stopka standardowa WSS

Element stołu warsztatowego do systemu mebli warsztatowych



Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	wysokość robocza 86 cm: 4 stopki wysokość robocza 93 cm: 8 stopek wysokość robocza 100 cm: 12 stóp

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6067000	1	4006885606708

Stopka z regulacją wysokości WSS

Element stołu warsztatowego do systemu mebli warsztatowych



- stopka z regulacją wysokości do systemu mebli warsztatowych wolfcraft
- śruba regulacyjna ze stali kompensująca nierówności podłogi do 40 mm
- solidne wykonanie z tworzywa sztucznego zapewniające długą trwałość

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6068000	1	4006885606807

Zestaw nóg WSS

Elementy stołu warsztatowego do systemu mebli warsztatowych



- stabilne nogi wykonane z profili kwadratowych o wymiarach 40 x 40 mm
- regulowana stopka umożliwiająca niwelację różnic wysokości do 40 mm
- wysoka jakość „made in Europe"

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	stabilne nogi wykonane z profili kwadratowych o wymiarach 40 x 40 mm wszystkie elementy stalowe ze stali o grubości maks. 2 mm stopki standardowe, wsuwane regulowana stopka umożliwiająca niwelację różnic wysokości do 40 mm

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
6782000	1	8	4006885678200

Zestaw łączników WSS (rozmiar S)

Elementy stołu warsztatowego do systemu mebli warsztatowych



MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
6785000	1	4	4006885678507

Zestaw łączników WSS (rozmiar M)

Elementy stołu warsztatowego do systemu mebli warsztatowych



MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
6786000	1	8	4006885678606

Zestaw łączników WSS (rozmiar L)

Elementy stołu warsztatowego do systemu mebli warsztatowych



MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
6787000	1	12	4006885678705

Elementy stołu roboczego

Elementy do rozbudowy

Małe przegródki do szuflad, WSS

Element stołu warsztatowego do systemu mebli warsztatowych



- do podziału szuflad w meblach warsztatowych wolfcraft
- pasują do szuflad typu S (nr art. 6779000)
- solidne wykonanie z tworzywa sztucznego zapewniające wysoką trwałość

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6071000	2	4006885607101

Duże przegródki do szuflad, WSS

Element stołu warsztatowego do systemu mebli warsztatowych



- do podziału szuflad w meblach warsztatowych wolfcraft
- pasują do szuflad typu M (nr art. 6780000)
- solidne wykonanie z tworzywa sztucznego, zapewniające wysoką trwałość

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6072000	2	4006885607200

Półka WSS

Element stołu warsztatowego do systemu mebli warsztatowych



Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	do stołu warsztatowego (1 moduł)

MADE IN EUROPE FSC

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6077000	1	4006885607705

Szuflada S (mała)

Element stołu warsztatowego do systemu mebli warsztatowych



Dane techniczne

Wysokość szuflady	70 mm
Obciążalność	25 kg
Dalsze specyfikacje produktu	wykonane z wyjątkowo wytrzymałego tworzywa sztucznego

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6779000	1	4006885677906

Szuflada M (średnia)

Element stołu warsztatowego do systemu mebli warsztatowych



Dane techniczne

Wysokość szuflady	140 mm
Obciążalność	25 kg
Dalsze specyfikacje produktu	z wyjątkowo wytrzymałego tworzywa sztucznego z blaszanym spodem

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6780000	1	4006885678002

Szuflada L (duża)

Element stołu warsztatowego do systemu mebli warsztatowych



Dane techniczne

Wysokość szuflady	280 mm
Obciążalność	25 kg
Dalsze specyfikacje produktu	z wyjątkowo wytrzymałego tworzywa sztucznego z blaszanym spodem

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6781000	1	4006885678101

Zestaw szafek WSS

Elementy stołu warsztatowego do systemu mebli warsztatowych



Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
6783000	1	3	4006885678309

Zestaw ścianka WSS

Element stołu warsztatowego do systemu mebli warsztatowych



MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
6784000	1	2	4006885678408

Elementy stołu roboczego

Elementy opcjonalne

Płyta z adapterem do szybkiego montażu i wymiany WSS

Element stołu warsztatowego do systemu mebli warsztatowych



- płyta z adapterem (150 x 150 mm) do montażu urządzeń stacjonarnych
- szybki montaż i wymiana urządzeń dzięki mechanizmowi dźwigni mimośrodowej

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu — Wysokość płyty z adapterem: 50 mm

MADE IN EUROPE FSC

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6065000	1	4006885606500

Zestaw do rozbudowy WSS

Elementy stołu warsztatowego do systemu mebli warsztatowych



- do poszerzania stołu warsztatowego o 1 moduł
- klejony blat bukowy o grubości 30 mm
- stabilne nogi wykonane z profili kwadratowych o wymiarach 40 x 40 mm

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	stabilne nogi wykonane z profili kwadratowych o wymiarach 40 x 40 mm wszystkie elementy stalowe ze stali o grubości maks. 2 mm stopki standardowe, wsuwane klejony blat bukowy o grubości 30 mm z łącznikami

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
6788000	1	4 części	4006885678804

Szafka ścienna WSS

Do przechowywania narzędzi, farb, materiałów itp.



- wyjątkowo głęboka i pojemna
- para zamykanych drzwiczek, wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- wykonana z materiałów wysokiej jakości dla zachowania optymalnej stabilności


Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	985 x 300 x 500 mm
Waga	20 kg
Obciążalność	50 kg
Objętość	120 l

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
6073000	1	985 mm	300 mm	500 mm	4006885607309

Perforowany panel ścienny WSS

Praktyczne i wygodne przechowywanie narzędzi – zawsze na wyciągnięcie ręki



- Zawieszanie narzędzi na różnego rodzaju hakach systemowych
- stabilne elementy stalowe i aluminiowe
- wysoka jakość „made in Europe”

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	960 x 37 x 500 mm
Waga	5 kg
Obciążalność	50 kg
Dalsze specyfikacje produktu	Zawieszanie narzędzi na różnego rodzaju hakach systemowych kwadratowy przekrój otworów - 9 mm rozstaw perforacji 38 × 38 mm stabilne elementy stalowe i aluminiowe

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
6085000	1	960	37	500	4006885608504

Perforowana szafka ścienna WSS

Kompaktowe rozwiązanie oszczędzające miejsce: 3-krotnie perforowana powierzchnia ściany na jednej podstawie zasadniczej



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- Zawieszanie narzędzi na różnego rodzaju hakach systemowych

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	960 x 215 x 500 mm
Waga	12,5 kg
Obciążalność	60 kg
Objętość	80 l
Dalsze specyfikacje produktu	Zawieszanie narzędzi na różnego rodzaju hakach systemowych z półką ze stali dopuszczalne obciążenie drzwiczek maks. 5 kg, zamykane na zatrzask magnetyczny kwadratowy przekrój otworów – 9 mm, rozstaw perforacji 38 × 38 mm materiał: solidne elementy stalowe i aluminiowe

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
6086000	1	960 mm	215 mm	500 mm	4006885608603

Hak z pojedynczym uchwytem WSS

Hak systemowy do perforowanego panelu ściennego z systemu mebli warsztatowych



MADE IN EUROPE

Dane techniczne

Obciążalność	2 kg

Nr art.	Zawartość	Długość haka	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
6091000	5	30 mm	30 x 50 x 68 mm	0,125 kg	4006885609105
6093000	5	50 mm	30 x 70 x 68 mm	0,14 kg	4006885609303

Hak z uchwytem pętelkowym WSS

Hak systemowy do perforowanego panelu ściennego z systemu mebli warsztatowych



Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	45 x 95 x 68 mm
Obciążalność	2 kg
Dalsze specyfikacje produktu	uchwyt narzędzia 35 × 35 mm

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Długość haka	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
6092000	5	75 mm	45 x 95 x 68 mm	0,22 mm	4006885609204

Hak z podwójnym uchwytem WSS

Hak systemowy do perforowanego panelu ściennego z systemu mebli warsztatowych



Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	45 x 110 x 68 mm
Obciążalność	2 kg
Dalsze specyfikacje produktu	wymiary uchwytu na narzędzia: 60 x 35 mm

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Długość haka	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
6094000	3	90 mm	45 x 110 x 68 mm	0,165 mm	4006885609402

Hak z pojedynczym uchwytem WSS

Hak systemowy do perforowanego panelu ściennego z systemu mebli warsztatowych



Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	19 x 80 x 80 mm
Obciążalność	2 kg

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Długość haka	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
6099000	10	60 mm	19 x 80 x 80 mm	0,14 mm	4006885609907

Wieszak na klucze WSS

Wieszak systemowy do perforowanego panelu ściennego z systemu mebli warsztatowych



- do praktycznego przechowywania kluczy płaskich
- z miejscem na 8 kluczy płaskich
- z lakierowanej blachy stalowej

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.) 130 x 50 x 195 mm

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
6800000	1	130 x 50 x 195 mm	0,24 kg	4006885680005

Wieszak na wkrętaki WSS

Wieszak systemowy do perforowanego panelu ściennego z systemu mebli warsztatowych



- do praktycznego przechowywania wkrętaków
- z miejscem na 8 wkrętaków
- z lakierowanej blachy stalowej

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.) 310 x 60 x 60 mm

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
6801000	1	310 x 60 x 60 mm	0,265 mm	4006885680104

Półka pełna WSS

Półka systemowa do perforowanego panelu ściennego z systemu mebli warsztatowych



- do praktycznego przechowywania małych części
- z anodowanego aluminium

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.) 405 x 95 x 60 mm

Dalsze specyfikacje produktu Powierzchnia przylegania: 360 x 73 mm

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
6802000	1	405 x 95 x 60 mm	0,21	4006885680203

Szyna do przechowywania WSS

Wieszak systemowy do perforowanego panelu ściennego z systemu mebli warsztatowych



- możliwość praktycznego zawieszania narzędzi i małych części
- z anodowanego aluminium

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	405 x 95 x 60 mm
Długości robocze	377 mm

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
6803000	1	405 x 95 x 60 mm	0,19 mm	4006885680302

Wieszak na wiertła WSS

Wieszak systemowy do perforowanego panelu ściennego z systemu mebli warsztatowych



- do praktycznego przechowywania wierteł
- z miejscem na 20 wierteł Ø 2 - 20 mm
- z lakierowanej blachy stalowej

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	80 x 83 x 55 mm

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
6804000	1	80 x 83 x 55 mm	0,18 mm	4006885680401

Imadło uniwersalne, 100 mm

Do wszechstronnego i szybkiego mocowania



- z systemem szybkiego zacisku
- szczęki mocujące z poziomym i pionowym rowkiem w kształcie litery V do pewnego mocowania okrągłych przedmiotów
- siła zacisku do 200 kg

Dane techniczne

Szerokość szczęki	100 mm
Zakres zacisku	100 mm
Siła mocowania	200 kg

Nr art.	Zawartość	Szerokość szczęki	Zakres zacisku	EAN-Code
3410000	1	100 mm	100 mm	4006885341005

Imadło Simplex 60

Do łatwego i szybkiego mocowania



- szczęki mocujące z poziomym i pionowym rowkiem w kształcie litery V do pewnego mocowania okrągłych przedmiotów
- solidna konstrukcja wykonana jako ciśnieniowy odlew z aluminium
- siła zacisku do 200 kg

Dane techniczne

Szerokość szczęki	68 mm
Zakres zacisku	65 mm
Siła mocowania	200 kg

Nr art.	Zawartość	Szerokość szczęki	Zakres zacisku	EAN-Code
3412099	1	68 mm	65 mm	4006885341296

Imadło kątowe – ścisk kątowy

Do wszechstronnego i szybkiego mocowania – to „trzecia ręka” dla każdego majsterkowicza



- jako pomoc przy wykonywaniu połączeń kątowych 90°, prowadnica piły przy cięciu pod kątem 45°, imadło do stołów warsztatowych
- jako pomoc montażowa przy zbijaniu, spawaniu i skręcaniu
- siła zacisku do 200 kg

Dane techniczne

Szerokość szczęki	75 mm
Wysokość szczęki	29 mm
Materiały	Ciśnieniowy odlew z aluminium
Zakres zacisku	65 mm
Siła mocowania	200 kg

Nr art.	Zawartość	Szerokość szczęki	Zakres zacisku	EAN-Code
3415000	1	75 mm	65 mm	4006885341500

Imadło maszynowe

Do silnego i szybkiego mocowania



- z systemem szybkiego zacisku
- szczęki mocujące z poziomym i pionowym rowkiem w kształcie litery V do pewnego mocowania okrągłych przedmiotów
- siła zacisku do 200 kg

Dane techniczne

Szerokość szczęki	80 mm
Materiały	Żeliwo szare
Dalsze specyfikacje produktu	Stalowe wrzeciono trapezowe
Zakres zacisku	80 mm
Siła mocowania	200 kg

Nr art.	Zawartość	Szerokość szczęki	Zakres zacisku	EAN-Code
3423000	1	80	80	4006885342309

Imadło uniwersalne, 60 mm

Do wszechstronnego i szybkiego mocowania



- z systemem szybkiego zacisku
- szczęki mocujące z poziomym i pionowym rowkiem w kształcie litery V do pewnego mocowania okrągłych przedmiotów
- siła zacisku do 200 kg

Dane techniczne

Szerokość szczęki	70 mm
Zakres zacisku	60 mm
Siła mocowania	200 kg

Nr art.	Zawartość	Szerokość szczęki	Zakres zacisku	EAN-Code
4920000	1	70 mm	60 mm	4006885492004

Listwa narzędziowa, magnetyczna

Do łatwego i bezpiecznego przechowywania narzędzi metalowych



- do wkrętaków, młotków, obcęgów, pilników itd.
- z dwoma uchwytami z tworzywa sztucznego do łatwego montażu na ścianie
- długość użytkowa: 420 mm, z możliwością indywidualnej rozbudowy

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	500 x 28 x 28 mm
Długości robocze	420 mm
Obciążalność	13 kg
Dalsze specyfikacje produktu	8 silnych magnesów gwarantuje niezawodne przytrzymywanie 2 uchwyty z tworzywa sztucznego do łatwego montażu na ścianie

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	EAN-Code
6806000	1	500 x 28 x 28 mm	4006885680609




Systemy transportowe – porównanie produktów

Nasze wózki transportowe wyróżniają się wysoką jakością i wysokim poziomem bezpieczeństwa. Doskonale nadają się do przenoszenia i transportu dużych oraz małych ładunków – zarówno do zastosowań amatorskich, jak i profesjonalnych.

10 YEARS GUARANTEE

Uchwyt do wózka transportowego TS

MADE IN EUROPE







MADE IN EUROPE

TS 600

Przenośny wózek transportowy – składany i stabilny



MADE IN EUROPE

TS 850

Uniwersalny wózek transportowy – wygodny i oszczędzający miejsce



MADE IN EUROPE

TS 850 Offroad

Wytrzymały wózek transportowy do prac ogrodowych i w terenie



MADE IN EUROPE

TS 1500

Wydajny, profesjonalny wózek transportowy



TS 2500

Rozwiązanie 2-w-1: wózek transportowy i wózek do transportu poziomego

	TS 600	TS 850	TS 850 Offroad	TS 1500	TS 2500	
Ułatwienie pobierania (dzięki belce poprzecznej)		✓	✓	✓	✓	
Możliwość zastosowania z uchwytem TS		✓	✓	✓		
Zastosowania terenowe			✓		✓	
Pas mocujący w zestawie	✓	✓	✓			
Udźwig (na schodach)	**70 kg** (40 kg)	**100 kg** (50 kg)	**100 kg** (50 kg)	**200 kg** (50 kg)	**Wózek transportowy 150 kg** (100 kg)	**Wózek do transportu poziomego 200 kg**
Maks. wysokość po rozłożeniu	104 cm	110 cm	110 cm	124 cm	126 cm	
Wymiary po złożeniu (szer. x wys. x głęb.)	43 x 73 x 6 cm	50 x 82 x 7 cm	50 x 82 x 9 cm	60 x 99 x 11 cm	52 x 80 x 42 cm	
Wymiary płyty nośnej	42 x 27,5 cm	49 x 28 cm	49 x 28 cm	59 x 37 cm	32 x 27 cm	
Masa własna	3,9 kg	5,6 kg	5,8 kg	10,4 kg	15,7 kg	

System transportowy TS 850

Uniwersalny wózek transportowy – wygodny i nie zajmuje dużo miejsca



- zwiększający funkcjonalność wysuwany uchwyt z centralnym układem blokującym i system szybkiego składania do przechowywania na małej przestrzeni
- duże koła profilowane przydatne przy transportowaniu ładunków po schodach oraz w warunkach zewnętrznych
- udźwig maks. 100 kg, 3-punktowe mocowanie i stabilna sztanga poprzeczna ułatwiają pobieranie ładunku

Dane techniczne

Wysokości robocze	1 100 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	540 x 470 x 1 100 mm
Wymiary produktu po złożeniu	500 x 77 x 820 mm
Wymiary łopaty	490 x 280 mm
Waga	5,6 kg
Nośność wózka	100 kg
Koło	Opony z tworzywa sztucznego

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
5501000	1	540 x 470 x 1 100 mm	5,6	4006885550100

System transportowy TS 850 - terenowy

Solidny wózek transportowy do prac ogrodowych i w terenie



- wyjątkowo szerokie opony profilowane i wzmocnione wsporniki kół zapewniają optymalną przyczepność i umożliwiają zastosowanie wózka w terenie na niemal wszystkich podłożach
- system szybkiego składania z wsuwanym uchwytem i centralnym układem blokującym dla szybkiego uzyskania niewielkich rozmiarów w celu zajmującego niewiele miejsca przechowywania
- udźwig maks. 100 kg, 3-punktowe mocowanie i stabilna sztanga poprzeczna ułatwiają pobieranie ładunku

Dane techniczne

Wysokości robocze	1 100 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	570 x 470 x 1 100 mm
Wymiary produktu po złożeniu	500 x 90 x 820 mm
Wymiary łopaty	490 x 280 mm
Waga	5,8 kg
Nośność wózka	100 kg
Koło	Opony z tworzywa sztucznego

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
5503000	1	570 x 470 x 1 100 mm	5,8 kg	4006885550308

System transportowy TS 600

Przenośny wózek transportowy – składany i stabilny



- kompaktowy i lekki, praktyczny mechanizm składania synchronicznie rozkłada kółka i podstawę
- udźwig maks. 70 kg, mocowanie 2-punktowe
- zaokrąglone wzmocnienie poprzeczne, idealne do przewożenia okrągłych przedmiotów

Dane techniczne

Wysokości robocze	1 040 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	430 x 445 x 1 050 mm
Wymiary produktu po złożeniu	430 x 60 x 730 mm
Waga	3,9 kg
Nośność wózka	70 kg
Koło	Opony z tworzywa sztucznego

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
5505000	1	430 x 445 x 1 050 mm	3,9 kg	4006885550506

System transportowy TS 1500

wydajny profesjonalny wózek transportowy



- składany, przystosowany do transportu po schodach, z wyjątkowo dużą powierzchnią płyty ładunkowej i zaokrągloną płytą tylną do przewożenia ładunków o masie do 200 kg
- łatwe, komfortowe przewożenie dzięki dużym kółkom piankowym z dwoma łożyskami kulkowymi każde
- wysuwany uchwyt z centralnym układem blokującym, rękojeści o ergonomicznym kształcie

Dane techniczne

Wysokości robocze	1 000–1 240 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	660 x 595 x 1 240 mm
Wymiary produktu po złożeniu	600 x 110 x 990 mm
Wymiary łopaty	590 x 370 mm
Waga	10,4 kg
Nośność wózka	200 kg
Koło	Opony piankowe
Dalsze specyfikacje produktu	wysuwany uchwyt z centralnym układem blokującym

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
5525000	1	660 x 595 x 1 240 mm	10,4	4006885552500

Uchwyt do wózka transportowego TS

Pomocny do przenoszenia ciężkich ładunków do maks. 100 kg



- przekształca wózek transportowy w 2-osobowy system transportowy
- stabilna i wytrzymała rama stalowa z ergonomicznymi uchwytami
- zgodność z TS 850, TS 850 Offroad i TS 1500

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.) 396 x 891 x 305 mm

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	EAN-Code
5528000	1	396 x 891 x 305 mm	4006885552807

System transportowy TS 2500

Rozwiązanie 2-w-1: wózek ręczny i wózek do transportu poziomego



- Funkcja 2-w-1: uniwersalne zastosowanie dzięki szybkiej zmianie z funkcji wózka ręcznego lub na funkcję wózka na worki lub odwrotnie
- Wózek ręczny: bezpieczny transport dużych, płaskich, a także okrągłych przedmiotów dzięki specjalnemu kształtowi tylnej ścianki
- Wózek do transportu poziomego: szeroka powierzchnia ładunkowa z wysokim obrzeżem do bezpiecznego transportu, np. skrzynek euro (maks. 400 x 600 mm)

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	630 x 550 x 1 260 mm
Wymiary produktu po złożeniu	520 x 420 x 800 mm
Wymiary łopaty	320 x 270 mm
Waga	15,7 kg
Nośność wózka	150 kg
Nośność wózka do transportu poziomego	200 kg
Koło	Opony wypełnione powietrzem
Dalsze specyfikacje produktu	zawór ustawiony pod kątem 90° składana platforma

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
5535000	1	630 x 550 x 1 260 mm	15,7 kg	4006885553507

Platforma do transportu mebli, dzielona, FT 300

Platforma do transportu mebli z funkcją 3 w 1: kompaktowa, dzielona lub z możliwością rozszerzenia w kształcie litery V



- oferuje powierzchnie transportowe z nakładkami antypoślizgowymi o trzech różnych wielkościach
- jako kompaktowa płyta idealnie nadaje się do transportu ciężkich ładunków do 250 kg
- poszerzana powierzchnia transportowa dzięki rozkładaniu w kształcie litery V dla ciężarów do 200 kg

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	390 x 565 x 120 mm
Waga	3,93 kg
Koło	Opony z tworzywa sztucznego
Grubość materiału	18 mm
Materiały	Sklejka brzozowa
Dalsze specyfikacje produktu	maks. udźwig w funkcji kompaktowej platformy do transportu ciężkich ładunków: 250 kg maks. udźwig w kształcie litery V w celu poszerzenia powierzchni transportowej: 200 kg maks. udźwig po podzieleniu w celu transportu dużych mebli: 200 kg 6 ułożyskowanych kulkowo kółek o Ø 75 mm, z łożyskiem ślizgowym, obrót o 360° powierzchnia ładunkowa w stanie zamkniętym: 565 × 390 mm

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
5542000	1	390 x 565 x 120 mm	3,93 kg	4006885554207

2 platformy do transportu mebli, łączone FT 400

Zestaw składający się z 2 platform do transportu mebli z możliwością dowolnego rozszerzenia



- do użycia w wersji rozdzielonej lub połączonej, w celu przewożenia ładunków o wadze maks. do 400 kg
- system modułowy daje możliwość dowolnego rozbudowania w zależności od potrzeb przy pomocy kątowników i dodatkowych platform
- wysokiej jakości trwała sklejka brzozowa pokryta wodoodpornym laminatem z ergonomicznie wyprofilowanymi uchwytami

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	290 x 590 x 120 mm
Waga	5,25 kg
Obciążalność	400 kg
Dalsze specyfikacje produktu	4 ułożyskowane kulkowo kółka o Ø 75 mm, z łożyskiem ślizgowym, obrót o 360° maks. udźwig jednej platformy: 200 kg maks. udźwig dwóch lub więcej platform: 400 kg powierzchnia transportowa jednej platformy: 590 × 290 mm

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
5543000	2	290 x 590 x 120 mm	5,25 kg	4006885554306

FT 350 B - platforma do transportu mebli, dzielona, z rączką

Platforma do transportu mebli z funkcją 5 w 1: wózek płytowy i platformowy lub wózek meblowy o trzech różnych powierzchniach transportowych



- funkcja wózka platformowego do transportu ciężkich elementów o masie do 150 kg
- funkcja wózka płytowego do transportu długich desek lub mebli o masie do 50 kg
- jako kompaktowy wózek meblowy idealny do transportu dużych ciężarów o masie do 250 kg

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	390 x 565 x 960 mm
Waga	6,48 kg
Koło	Opony z tworzywa sztucznego
Grubość materiału	18 mm
Materiały	Sklejka brzozowa
Dalsze specyfikacje produktu	maks. udźwig w funkcji wózka płytowego do transportu ciężkich elementów: 50 kg maks. udźwig w funkcji dzielonego wózka platformowego do transportu długich desek lub mebli: 150 kg maks. udźwig w kształcie litery V, do poszerzenia powierzchni transportowej: 200 kg maks. udźwig w funkcji kompaktowego wózka meblowego do transportu ciężkich ładunków: 300 kg 6 ułożyskowanych kulkowo kółek o Ø 75 mm, z łożyskiem ślizgowym, obrót o 360°

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
5548000	1	390 x 565 x 960 mm	6,48 kg	4006885554801

Systemowy pas do przenoszenia ładunków

Pomocnik w trakcie przeprowadzek i w pracach codziennych, ograniczający obciążenie kręgosłupa i zmęczenie podczas przenoszenia ciężkich ładunków



- do nieobciążającego kręgosłupa i minimalizującego zmęczenie przenoszenia kartonów podczas przeprowadzki
- rozkładana płyta wspierająca ładunek
- pasy naramienne i pas taliowy zapewniają optymalne rozłożenie ciężaru ładunku

Dane techniczne

Obciążalność	30 kg

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5582000	1	4006885558205



Pompa z metalową obudową 3/4" (19 mm)

Do pompowania cieczy za pomocą wiertarki



- do szybkiego i łatwego przepompowywania wody użytkowej
- kompaktowy i poręczny rozmiar
- przystosowana do powszechnie dostępnych w handlu wiertarek (co najmniej 600 W)

Dane techniczne

Maks. wydajność tłoczenia	3 000 l/h
Wysokość tłoczenia 1	Średnica węża 1/2" (13 mm) = Wysokość tłoczenia 30 m
Wysokość tłoczenia 2	Średnica węża 3/4" (19 mm) = Wysokość tłoczenia 24 m
Wysokość zasysania	3 m
Maks. praca na sucho	30 s
Przyłącze węża	1/2" (13 mm) / 3/4" (19 mm)
Średnica trzpienia	8 mm
Przyłącze gwintowane	3/4" (19 mm)
Maks. prędkość obrotowa	2 800 obr./min
Min. moc maszyny	600 Wat
Dalsze specyfikacje produktu	Metalowa obudowa

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2200000	1	4006885220003

Pompa z obudową z tworzywa 1/2" (13 mm)

Do pompowania cieczy za pomocą wiertarki



- do szybkiego i łatwego przepompowywania wody użytkowej
- kompaktowy i poręczny rozmiar
- przystosowana do powszechnie dostępnych w handlu wiertarek (co najmniej 600 W)

Dane techniczne

Maks. wydajność tłoczenia	1 300 l/h
Wysokość tłoczenia 1	Średnica węża 1/2" (13 mm) = Wysokość tłoczenia 15 m
Wysokość zasysania	3 m
Maks. praca na sucho	30 s
Przyłącze węża	1/2" (13 mm)
Średnica trzpienia	6 mm
Maks. prędkość obrotowa	2 800 obr./min
Min. moc maszyny	600 Wat
Dalsze specyfikacje produktu	Obudowa z tworzywa

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2202000	1	4006885220201

Pompa z obudową z tworzywa 3/4" (19 mm)

Do pompowania cieczy za pomocą wiertarki



- do szybkiego i łatwego przepompowywania wody użytkowej
- kompaktowy i poręczny rozmiar
- przystosowana do powszechnie dostępnych w handlu wiertarek (co najmniej 600 W)

Dane techniczne

Maks. wydajność tłoczenia	3 000 l/h
Wysokość tłoczenia 1	Średnica węża 1/2" (13 mm) = Wysokość tłoczenia 24 m
Wysokość tłoczenia 2	Średnica węża 3/4" (19 mm) = Wysokość tłoczenia 18 m
Wysokość zasysania	3 m
Maks. praca na sucho	30 s
Przyłącze węża	1/2" (13 mm) / 3/4" (19 mm)
Średnica trzpienia	8 mm
Przyłącze gwintowane	3/4" (19 mm)
Maks. prędkość obrotowa	2 800 obr./min
Min. moc maszyny	600 Wat
Dalsze specyfikacje produktu	Obudowa z tworzywa

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2207000	1	4006885220706

Osprzęt do frezarek

Frez do rowków WS

Frezy WS ze stali narzędziowej do frezowania w twardym i miękkim drewnie.



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno
Warunkowo odpowiedni	twarde drewno

Dane techniczne

Średnica trzpienia	8,5 mm
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość robocza	EAN-Code
3235000	1	5 mm	15 mm	4006885323506
3236000	1	8 mm	15 mm	4006885323605
3237000	1	10 mm	15 mm	4006885323704

Uniwersalny zestaw frezów WS

Frezy WS ze stali narzędziowej do frezowania w twardym i miękkim drewnie.



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno
Warunkowo odpowiedni	twarde drewno

Dane techniczne

Średnica trzpienia	8,5 mm
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
3253000	1	4 części	4006885325302

Uniwersalny zestaw frezów WS

Frezy WS ze stali narzędziowej do frezowania w twardym i miękkim drewnie.



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno
Warunkowo odpowiedni	twarde drewno

Dane techniczne

Średnica trzpienia	8,5 mm
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
3254000	1	4 części	4006885325401

Frez promieniowy WS

Frezy WS ze stali narzędziowej do frezowania w twardym i miękkim drewnie.



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno
Warunkowo odpowiedni	twarde drewno

Dane techniczne

Średnica trzpienia	8,5 mm
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość robocza	Promień	EAN-Code
3258000	1	25 mm	22 mm	25 mm	4006885325807

Frez wypustowy WS

Frezy WS ze stali narzędziowej do frezowania w twardym i miękkim drewnie.



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno
Warunkowo odpowiedni	twarde drewno

Dane techniczne

Wymiar sprężyny	5 mm
Średnica trzpienia	8,5 mm
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość robocza	Wymiar sprężyny	EAN-Code
3259000	1	30 mm	22 mm	5 mm	4006885325906

Frez cylindryczny WS

Frezy WS ze stali narzędziowej do frezowania w twardym i miękkim drewnie.



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno
Warunkowo odpowiedni	twarde drewno

Dane techniczne

Średnica trzpienia	8,5 mm
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość robocza	EAN-Code
3260000	1	25 mm	22 mm	4006885326002

Frez tarczowy do rowków WS

Frezy WS ze stali narzędziowej do frezowania w twardym i miękkim drewnie



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno
Warunkowo odpowiedni	twarde drewno

Dane techniczne

Średnica trzpienia	8,5 mm
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość robocza	EAN-Code
3261000	1	35 mm	5 mm	4006885326101

Frez szczelinowy WS

Frezy WS ze stali narzędziowej do frezowania w twardym i miękkim drewnie.



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno
Warunkowo odpowiedni	twarde drewno

Dane techniczne

Średnica trzpienia	8,5 mm
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość robocza	EAN-Code
3264000	1	30 mm	1,5 mm	4006885326408
3263000	1	35 mm	2,5 mm	4006885326309

Frez do ćwierć-wałków WS

Frezy WS ze stali narzędziowej do frezowania w twardym i miękkim drewnie.



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno
Warunkowo odpowiedni	twarde drewno

Dane techniczne

Średnica trzpienia	8,5 mm
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość robocza	Promień	EAN-Code
3266000	1	35 mm	11 mm	10 mm	4006885326606

Frez promieniowy półwypukły WS

Frezy WS ze stali narzędziowej do frezowania w twardym i miękkim drewnie.



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno
Warunkowo odpowiedni	twarde drewno

Dane techniczne

Średnica trzpienia	8,5 mm
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość robocza	Promień	EAN-Code
3267000	1	35 mm	11 mm	10 mm	4006885326705

Piła szczelinowa WS

Frezy WS ze stali narzędziowej do frezowania w twardym i miękkim drewnie.



Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno
Warunkowo odpowiedni	twarde drewno

Dane techniczne

Średnica trzpienia	8,5 mm
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość robocza	EAN-Code
3270000	1	45 mm	1,5 mm	4006885327009

Frez do rowków HSS

Frezy HSS ze stali szybkotnącej wysokiej jakości do frezowania w twardym i miękkim drewnie oraz tworzywach sztucznych.



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	twarde drewno, miękkie drewno, tworzywo sztuczne

Dane techniczne

Maks. prędkość obrotowa	30 000 obr./min

Nr art.	Zawartość	Średnica trzpienia	Średnica robocza	Wysokość robocza	EAN-Code
3800000	1	6 mm	4 mm	13 mm	4006885380004
3801000	1	6 mm	5 mm	14 mm	4006885380103
3802000	1	6 mm	6 mm	16 mm	4006885380202
3803000	1	6 mm	8 mm	20 mm	4006885380301
3804000	1	6 mm	10 mm	20 mm	4006885380400
3900000	1	8 mm	4 mm	13 mm	4006885390003

Nr art.	Zawartość	Średnica trzpienia	Średnica robocza	Wysokość robocza	EAN-Code
3901000	1	8 mm	5 mm	14 mm	4006885390102
3902000	1	8 mm	6 mm	16 mm	4006885390201
3903000	1	8 mm	8 mm	20 mm	4006885390300
3904000	1	8 mm	10 mm	20 mm	4006885390409

Frez tarczowy do rowków HM

Do precyzyjnego frezowania za pomocą frezarki górnowrzecionowej i stacjonarnych napędów frezarskich.



Odpowiedni do

Odpowiedni do — twarde drewno, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, płyta wiórowa oklejona tworzywem

Dane techniczne

Maks. prędkość obrotowa — 30 000 obr./min

Dalsze specyfikacje produktu — bez trzpienia

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość robocza	EAN-Code
3829000	1	40 mm	4 mm	4006885382909

Trzpień do frezów tarczowych do rowków

Do precyzyjnego frezowania za pomocą frezarki górnowrzecionowej i stacjonarnych napędów frezarskich



- do stosowania z frezami tarczowymi do rowków wolfcraft (nr art. 3828000, 3829000)
- z wytrzymałej stali HSS
- średnica Ø 8 mm

Dane techniczne

Materiały — Stal szybkotnąca (HSS)

Nr art.	Zawartość	Średnica trzpienia	EAN-Code
3931000	1	8 mm	4006885393103

Frez promieniowy HM

Do precyzyjnego frezowania za pomocą frezarki górnowrzecionowej i stacjonarnych napędów frezarskich.



Odpowiedni do

Odpowiedni do — twarde drewno, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, płyta wiórowa oklejona tworzywem

Dane techniczne

Maks. prędkość obrotowa — 30 000 obr./min

Dalsze specyfikacje produktu — z czopem nabierającym łożyskowanym kulkowo

Nr art.	Zawartość	Średnica trzpienia	Średnica robocza	Wysokość robocza	Promień	EAN-Code
3963000	1	8 mm	21,8 mm	11,8 mm	6,35 mm	4006885396302

Frez do rowków HM

Do precyzyjnego frezowania za pomocą frezarki górnowrzecionowej i stacjonarnych napędów frezarskich.



Odpowiedni do

Odpowiedni do	twarde drewno, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, płyta wiórowa oklejona tworzywem

Dane techniczne

Średnica trzpienia	8 mm
Maks. prędkość obrotowa	30 000 obr./min

Nr art.	Zawartość	Średnica trzpienia	Średnica robocza	Wysokość robocza	EAN-Code
3924000	1	8 mm	6 mm	16 mm	4006885392403
3925000	1	8 mm	8 mm	16 mm	4006885392502
3926000	1	8 mm	10 mm	20 mm	4006885392601
3927000	1	8 mm	12 mm	20 mm	4006885392700
3922000	1	8 mm	14 mm	20 mm	4006885392205

Frez promieniowy wypukły HM

Do precyzyjnego frezowania za pomocą frezarki górnowrzecionowej i stacjonarnych napędów frezarskich.



Odpowiedni do

Odpowiedni do	twarde drewno, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, płyta wiórowa oklejona tworzywem

Dane techniczne

Promień	6,35 mm
Średnica trzpienia	8 mm
Maks. prędkość obrotowa	30 000 obr./min

Nr art.	Zawartość	Średnica trzpienia	Średnica robocza	Wysokość robocza	Promień	EAN-Code
3967000	1	8 mm	12,7 mm	9,5 mm	6,35 mm	4006885396708

Frez promieniowy półwypukły HM

Do precyzyjnego frezowania za pomocą frezarki górnowrzecionowej i stacjonarnych napędów frezarskich.



Odpowiedni do

Odpowiedni do	twarde drewno, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, płyta wiórowa oklejona tworzywem

Dane techniczne

Promień	6,35 mm
Średnica trzpienia	8 mm
Maks. prędkość obrotowa	30 000 obr./min
Dalsze specyfikacje produktu	z czopem nabierającym łożyskowanym kulkowo

Nr art.	Zawartość	Średnica trzpienia	Średnica robocza	Wysokość robocza	Promień	EAN-Code
3971000	1	8 mm	21,5 mm	12 mm	6,35 mm	4006885397101

Tarcza frezująca do szlifierek kątowych, Ø 50 mm

Do różnego rodzaju prac w drewnie



- gwint M14 do szlifierek kątowych 115/125 mm, z wytrzymałej stali C45 do stosowania w miękkim i twardym drewnie, m.in. w branży rzemieślniczej lub artystycznej
- przedłużony trzpień dla optymalnego dojścia w kątach i narożach, idealny do frezowania rowków i obróbki powierzchni
- szybki postęp pracy i agresywne usuwanie materiału za pomocą 3 ostrzy, należy używać tylko z osłoną przeciwpyłową (nr art. 4399000)

MADE IN GERMANY

Dane techniczne

Średnica produktu	50 mm
Długość robocza	9,6 mm
Przyłącze gwintowane	M14
Maks. prędkość obrotowa	12 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty lewe
Materiał	Stal narzędziowa

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4387000	1	4006885438705

Zestaw frezów do rowków HM

Do precyzyjnego frezowania za pomocą frezarki górnowrzecionowej i stacjonarnych napędów frezarskich.



Odpowiedni do

Odpowiedni do	twarde drewno, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, płyta wiórowa oklejona tworzywem

Dane techniczne

Średnica trzpienia	8 mm
Długość trzpienia	40 mm
Maks. prędkość obrotowa	22 000 obr./min

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica trzpienia	Średnica robocza	EAN-Code
8753000	1	5-częściowy	8 mm	5 mm, 10 mm, 12,5 mm, 12,5 mm, 20 mm	4006885875302

Zestaw frezów profilowych HM

Do precyzyjnego frezowania za pomocą frezarki górnowrzecionowej i stacjonarnych napędów frezarskich.



Odpowiedni do

Odpowiedni do	twarde drewno, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, płyta wiórowa oklejona tworzywem

Dane techniczne

Średnica trzpienia	8 mm
Długość trzpienia	40 mm
Maks. prędkość obrotowa	22 000 obr./min
Dalsze specyfikacje produktu	frez profilowy z łożyskiem kulkowym

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica trzpienia	EAN-Code
8754000	1	5-częściowy	8 mm	4006885875401

Stół do wyrzynarki

Do kontrolowanej pracy z użyciem wyrzynarki



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- kompatybilny z każdym stołem roboczym o blacie do 60 mm grubości
- pełna widoczność zaznaczonej linii cięcia w trakcie pracy oraz zastosowanie prowadnicy wzdłużnej
- mniejsza ilość odprysków i czystsze krawędzie w górnej widocznej płaszczyźnie obrabianego przedmiotu dzięki cięciu od dolnej części materiału

Dane techniczne

Blat	320 x 300 mm
Materiał blatu	Ocynkowana blacha 1,5 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6197000	1	4006885619708

Zestaw do mocowania prowadnicy FKS 145

Do zamocowania prowadnicy FKS 145 na MASTER cut 2600 i MASTER work 1600



- 2 ściski do zamocowania prowadnicy FKS 145 na MASTER cut 2600 i MASTER work 1600
- wyjątkowo szeroki zakres mocowania, kompatybilność z szerokością profilów MASTER cut 2600 i MASTER work 1600
- z uchwytem z tworzywa sztucznego do bezpiecznego mocowania na profilu aluminiowym

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6897000	1	4006885689701

Prowadnica FKS 145 do ręcznych pilarek tarczowych

System prowadzący do ręcznych pilarek tarczowych



10 YEARS GUARANTEE

- precyzyjne prowadzenie narzędzia przy cięciu wzdłużnym, poprzecznym i ukośnym o maksymalnej długości cięcia 110 cm
- dzielona szyna ułatwia przechowywanie
- sanki prowadzące do ręcznych pilarek tarczowych zasilanych sieciowo, jak i akumulatorowo, także o małej płycie podstawy

Dane techniczne

Wymiary szyny	190 x 1 450 x 12 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6913000	1	4006885691308

Zestaw przedłużający do FKS 145

Do przedłużenia FKS 145



- łatwe i szybkie przedłużanie prowadnicy FKS 145 do obróbki dużych przedmiotów
- przedłuża prowadnicę do 255 mm, umożliwiając uzyskanie maksymalnej długości cięcia 220 mm
- z możliwością wielokrotnego przedłużenia

Dane techniczne

Wymiary szyny	190 x 1 100 x 12 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6914000	1	4006885691407

Stojak do wiertarki

Do dokładnego wiercenia elementów płaskich, okrągłych oraz listew



10 YEARS GUARANTEE

Dane techniczne

Wysokości robocze	345 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	160 x 230 x 500 mm
Wysięg	112 mm
Maszyny stosowane ze stołami warsztatowymi	do wszystkich wiertarek z kołnierzem Euronorm Ø 43 mm
Dalsze specyfikacje produktu	frezowana powierzchnia robocza z rowkami do montażu łap mocujących lub imadeł zintegrowana sprężyna powrotna z okrągłą kolumną żeliwna podstawa o wymiarach 155 x 220 mm skok roboczy maks. 60 mm z uchwytem Euronorm Ø 43 mm

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	EAN-Code
3406000	1	160 x 230 x 500 mm	4006885340602

Przenośna przystawka wspomagająca wiercenie tecmobil 200

Do pionowego prowadzenia wiertarki



MADE IN EUROPE

- uchwyt oraz gumowe podkładki dobrze leżące w dłoni
- linie centrujące i okienko gwarantujące dokładną pracę
- zintegrowany pojemnik na pył

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	240 x 85 x 270 mm
Maszyny stosowane ze stołami warsztatowymi	do wszystkich wiertarek z kołnierzem Euronorm Ø 43 mm
Dalsze specyfikacje produktu	poręczna przystawka wspomagająca wiercenie z uchwytem Euronorm Ø 43 mm

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	EAN-Code
4521000	1	240 x 85 x 270 mm	4006885452107

Przenośna przystawka wspomagająca wiercenie tecmobil

Do bezpiecznego mobilnego wiercenia



- prowadnica centrująca dla seryjnych wierceń w jednej linii
- rękojeść do dokładnego ustawienia
- zintegrowany rowek V do łatwego mocowania przedmiotów okrągłych

Dane techniczne

Maszyny stosowane ze stołami warsztatowymi	do wszystkich wiertarek z kołnierzem Euronorm Ø 43 mm
Dalsze specyfikacje produktu	pochylna dwukolumnowa prowadnica z podziałką do wiercenia pod kątem do +/- 45° bezstopniowy ogranicznik głębokości wiercenia gumowe podkładki do stabilnego utrzymania na gładkich powierzchniach z uchwytem Euronorm Ø 43 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4522000	1	4006885452206

Stojak do wiertarki

Do kontrolowanego wiercenia



- gniazdo Euronorm Ø 43 mm do wszystkich popularnych wiertarek z kołnierzem Euronorm 43 mm
- okrągła kolumna 40 mm z przykręconą listwą zębatą o długości 420 mm do równego wiercenia bez efektu „skręcania"
- ogranicznik głębokości z szybką regulacją i pierścień z milimetrową podziałką do dokładnego ustawiania głębokości wiercenia

Dane techniczne

Wysokości robocze	305 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	203 x 307 x 570 mm
Wysięg	130 mm
Maszyny stosowane ze stołami warsztatowymi	do wszystkich wiertarek z kołnierzem Euronorm Ø 43 mm
Materiały	Ciśnieniowy odlew z aluminium
Dalsze specyfikacje produktu	frezowana powierzchnia robocza z rowkami do montażu łap mocujących lub imadeł zintegrowana sprężyna powrotna z uchwytem na przewód skok roboczy maks. 80 mm z uchwytem Euronorm Ø 43 mm

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	EAN-Code
5027000	1	203 x 307 x 570 mm	4006885502703

Zestaw wierteł uniwersalnych z przenośną przystawką wspomagającą wiercenie

Praktyczny podstawowy zestaw do wiercenia pionowych otworów



- stabilne mocowanie na gładkich powierzchniach dzięki gumowym podkładkom
- łatwe umieszczanie na okrągłym materiale lub krawędziach dzięki zintegrowanym rowkom w kształcie litery V
- 5 metalowych precyzyjnych tulei do wierteł Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, kamień, metal, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	przenośna przystawka wspomagająca wiercenie accumobil: wymiary (szer. x gł. x wys.): 117 x 66 x 33 mm - wiertła uniwersalne: odporność termiczna do 1100°C precyzyjnie szlifowana płytka z węglików spiekanych
Zgodnie z normą	DIN ISO 5468
Materiał	Węglik spiekany
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Kąt wierzchołkowy wiertła	130°

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
1000000	1	6 części	4006885100008

Złącza meblowe mimośrodowe

Materiały eksploatacyjne do połączeń skręcanych



- Materiały eksploatacyjne do zestawu złączy meblowych mimośrodowych (nr art. 4665000)
- idealne do projektów meblarskich
- wystarczające do jednego korpusu meblowego

Dane techniczne

Materiał	Ciśnieniowy odlew stopu cynku Drewno

MADE IN EUROPE

Nr art.	Części w zestawie	EAN-Code
2955000	48-cz.	4006885295506

Przyrząd do połączeń kołkowych – szablon do otworów pod kołki do połączeń w drewnie

Przyrząd pomocniczy do wykonywania idealnych połączeń narożnikowych, połączeń typu „T" i czołowych w deskach/drewnie przy pomocy kołków



- do wykonywania idealnych połączeń czołowych, narożnikowych i połączeń typu „T" przy pomocy kołków drewnianych o średnicy Ø 6, 8 oraz 10 mm
- przystosowany do desek o grubości 12–30 mm, regulacja bez pomocy narzędzi
- tuleje prowadzące i wbudowany trzpień ogranicznikowy do bezbłędnego pozycjonowania otworów

Dane techniczne

Grubość deski	12 - 30 mm

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4640000	1	4006885464001

Listwa do połączeń kołkowych

Wielofunkcyjny wzornik wiertarski do połączeń kołkowych i rzędów otworów w szafach



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- funkcja 5 w 1: prowadnica i szablon do wykonywania rzędów otworów w rozstawie 32 mm pod kołki, połączeń czołowych, narożnikowych i połączeń typu „T"
- wysokiej jakości wykonanie, długość 670 mm, do desek o długości do 600 mm i grubości 12–40 mm
- 2 zintegrowane skale, rząd otworów w rozstawie 32 mm, przesuwny suport wiertarski z tulejami wymiennymi do otworów o średnicy Ø 5, 6, 8 oraz 10 mm

Dane techniczne

Szerokość produktu	87 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	87 x 670 x 50 mm
Grubość deski	12 - 40 mm

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	EAN-Code
4650000	1	87 x 670 x 50 mm	4006885465008

Zestaw mimośrodowych złączy meblowych

Kompletny zestaw do połączeń skręcanych w konstrukcjach meblowych



- łatwe do samodzielnego wykonania rozłączane połączenia czołowe, narożne i typu „T"
- instrukcja krok po kroku plus film wideo
- w tym materiały eksploatacyjne do korpusu meblowego

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne Metal Ciśnieniowy odlew stopu cynku

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
4665000	1	53-cz.	4006885466500

Zestaw ograniczników głębokości do przenośnej przystawki wspomagającej wiercenie, 3-częściowy

Do wiercenia z ograniczeniem głębokości z użyciem przenośnej przystawki wspomagającej wiercenie



- pasują do wszystkich wierteł Ø 8, 10 i 12 mm
- łatwy montaż na wiertle
- do wiercenia otworów z ograniczeniem głębokości, np. pod połączeń kołkowych w drewnie

Dane techniczne

Średnica robocza	12, 10, 8 mm
Materiały	Metal

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
4681000	1	3-cz.	4006885468108

Adapter z wężem do odprowadzenia pyłu/wiórów do przenośnej przystawki wspomagającej wiercenie

Umożliwia korzystanie z odkurzacza podczas wiercenia



- do usuwania drobnych cząstek pyłu i wiórów podczas wiercenia lub pogłębiania
- adapter z regulacją przepływu powietrza
- do podłączenia standardowego odkurzacza

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne
Dalsze specyfikacje produktu	adapter z regulacją przepływu powietrza

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	EAN-Code
4682000	1	185 x 45 x 45	4006885468207

Przenośna przystawka wspomagająca wiercenie accumobil

Praktyczna przystawka wspomagająca wiercenie, ułatwiająca wiercenie otworów pod kątem 90°



MADE IN EUROPE

- stabilne mocowanie na gładkich powierzchniach dzięki gumowym podkładkom
- łatwe umieszczanie na okrągłym materiale do maks. Ø 25 mm lub krawędziach dzięki zintegrowanym rowkom w kształcie litery V
- metalowe tuleje do wierteł Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

Dane techniczne

Szerokość produktu	117 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	117 x 66 x 33 mm
Dalsze specyfikacje produktu	rowek w kształcie litery V do mocowania przedmiotów okrągłych o maks. Ø 25 mm

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	EAN-Code
4685000	1	117 x 66 x 33 mm	4006885468504

Przenośna przystawka wspomagająca wiercenie

Do dokładnego wiercenia pod kątem 90°



MADE IN EUROPE

- do wierteł Forstnera i cylindrycznych o średnicy do Ø35 mm, wierteł do drewna o Ø8/10/12 mm oraz do zastosowania z uchwytami do końcowek o średnicy Ø10 mm
- stabilne mocowanie narzędzi na gładkich powierzchniach dzięki gumowym podkładkom
- precyzyjne wiercenie dzięki liniom centrującym i bocznemu ogranicznikowi

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	EAN-Code
4686000	1	128 x 70 x 45	4006885468603

Prowadnica do otwornic diamentowych „Ceramic", Ø 5–10 mm

Bezpieczne prowadzenie i chłodzenie wodą



- wykonanie z odpornego, trwałego tworzywa dla bezpiecznego pozycjonowania otwornic diamentowych „Ceramic" Ø 5 – 10 mm
- z gąbką do prawidłowego chłodzenia wodą
- 2 przyssawki do niezawodnego mocowania w pozycji wiercenia

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	do trzpieni o średnicy 10 mm z 2 przyssawkami

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5911000	1	4006885591103

Uniwersalny uchwyt stołowy do wiertarek, odlew ciśnieniowy z aluminium, obrotowy

Praktyczne mocowanie wiertarek w dowolnej pozycji



- do zastosowania wiertarek w każdej pozycji
- obracany o 360° w poziomie i o 90° w pionie
- z uchwytem Euronorm Ø 43 mm

Dane techniczne

Materiały	Ciśnieniowy odlew z aluminium

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4800000	1	4006885480001

Uniwersalny uchwyt stołowy do wiertarek, z tworzywa sztucznego, obrotowy

Praktyczne mocowanie wiertarki w pozycji poziomej lub pionowej



- do wiertarek stosowanych poziomo lub pionowo
- z uchwytem Euronorm Ø 43 mm
- obrotowy

Dane techniczne

Materiały	Tworzywo sztuczne

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4802000	1	4006885480209

Adapter kątowy

Do łatwego wiercenia i przykręcania pod kątem 90°



- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – E 6,3), magnetyczne gniazdo sześciokątne ¼"
- wymiar narożny 52 mm (wraz z końcówką o długości 25 mm), obroty prawe/lewe
- przekładnia z łożyskiem kulkowym

Dane techniczne

Uchwyt wkładu wkrętaka	Uchwyt sześciokątny 6,35 mm (¼")
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Maks. prędkość obrotowa	400 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe/lewe
Maks. moment obrotowy	13 N m
Dalsze specyfikacje produktu	przekładnia z łożyskiem kulkowym

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4688000	1	4006885468801



Brzeszczoty do wyrzynarek – przegląd

Najwyższy poziom zgodności z maszynami:

- ✓ Trzpień „T”
- ✓ Trzpień „U”
- ✓ Brzeszczoty specjalne
- ✓ Kolorystyczne oznakowanie materiałów

MADE IN GERMANY




Asortyment firmy wolfcraft obejmuje brzeszczoty przeznaczone do każdego zastosowania – do wszystkich dostępnych powszechnie materiałów, rodzajów cięcia i maszyn.

Materiał

Brzeszczoty do wszystkich typowych materiałów

Drewno i tworzywa sztuczne



Uniwersalne




Metale




Cięcie

Trzy kształty do różnych cięć


Zgrubne / szybkie



Dokładne



Po krzywych



Brzeszczoty specjalne

Do różnych obszarów zastosowań

Sucha zabudowa





Glazura





Panele laminowane

Zestawy

Praktyczne pakiety



Brzeszczoty do wyrzynarek z trzpieniem „T”

Do drewna i tworzywa sztucznego

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „T”, drewno, szybkie i zgrubne cięcie



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, płyty stolarskie, sklejka

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	100 mm
Długości robocze	75 mm
Jakość cięcia	Szybkie, zgrubne cięcia
Głębokość cięcia	8 – 50 mm
Odstęp między zębami	4 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T”

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2310000	2	4006885231009
2360000	5	4006885236004

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „T”, drewno, szybkie i zgrubne cięcie



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, sklejka, płyty stolarskie

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	100 mm
Długości robocze	75 mm
Jakość cięcia	Szybkie, zgrubne cięcia
Głębokość cięcia	6 – 50 mm
Odstęp między zębami	3 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T”

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2361000	5	4006885236103
2311000	2	4006885231108

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „T", drewno, szybkie i zgrubne cięcie



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, sklejka, płyty stolarskie, MDF, płyty wiórowe

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	100 mm
Długości robocze	75 mm
Jakość cięcia	Szybkie, zgrubne cięcia
Głębokość cięcia	8 – 50 mm
Odstęp między zębami	4 mm
Kształty zębów	Rozwarte i szlifowane
Wersja trzpienia	Trzpień „T"
Materiały	HCS

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2380000	2	4006885238008
2650000	5	4006885265004

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „T", drewno i szkło akrylowe, czyste cięcie



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, płyty wiórowe, płyty stolarskie, MDF, szkło akrylowe

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	100 mm
Długości robocze	75 mm
Jakość cięcia	Czyste cięcia
Głębokość cięcia	8 – 45 mm
Odstęp między zębami	4 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2652000	5	4006885265202
2382000	2	4006885238206

Brzeszczot do wyrzynarek, HCS, trzpień „T", drewno, zgrubne cięcie



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	twarde drewno, płyty wiórowe, sklejka

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	150 mm
Długości robocze	125 mm
Jakość cięcia	Cięcia zgrubne
Głębokość cięcia	100 mm
Odstęp między zębami	4 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T"
Dalsze specyfikacje produktu	grzbiet stożkowy

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2669000	2	4006885266902

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „T", miękkie drewno, zgrubne cięcie



Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	100 mm
Długości robocze	75 mm
Jakość cięcia	Cięcia zgrubne
Głębokość cięcia	6 – 40 mm
Odstęp między zębami	3 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
8431000	2	4006885843103

Brzeszczoty do wyrzynarek. HSS, trzpień „T", drewno i tworzywo sztuczne, czyste cięcie



Odpowiedni do

Odpowiedni do	twarde drewno, drewno tarasowe, płyty stolarskie, blat kuchenny, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	100 mm
Długości robocze	75 mm
Jakość cięcia	Czyste cięcia
Głębokość cięcia	5 – 30 mm
Odstęp między zębami	2,5 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2365000	5	4006885236509
2315000	2	4006885231504

Brzeszczoty do wyrzynarek HCS, trzpień „T", do blatów kuchennych, czyste cięcie

Specjalny brzeszczot do wycinania otworów w blatach kuchennych zapewnia czyste cięcia po obu stronach blatu



- brzeszczot HCS z trzpieniem „T" pasującym do wielu maszyn, w przezroczystym pudełku
- bardzo czyste cięcia, przede wszystkim w blatach kuchennych i płytach powlekanych o grubości 30 – 60 mm
- gładkie krawędzie po wierzchniej i spodniej stronie materiału

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta powlekana, blaty kuchenne i płyty powlekane

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	130 mm
Długości robocze	105 mm
Jakość cięcia	Czyste, dokładne cięcia z obu stron materiału
Głębokość cięcia	30 – 60 mm
Odstęp między zębami	2 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2324000	2	4006885232402

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „T", drewno i tworzywo sztuczne, czyste cięcie







Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, płyty wiórowe, MDF, panele laminowane, sklejka, płyty stolarskie, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	100 mm
Długości robocze	75 mm
Jakość cięcia	Czyste cięcia
Głębokość cięcia	5 – 30 mm
Odstęp między zębami	2,5 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2381000	2	4006885238107
2651000	5	4006885265103

Brzeszczoty do wyrzynarek, BiM, trzpień „T", drewno z gwoździami, czyste cięcie







Odpowiedni do

Odpowiedni do	twarde drewno, drewno tarasowe, drewno z gwoździami, płyty stolarskie, płyty wiórowe oklejone tworzywem, panele laminowane, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	100 mm
Długości robocze	75 mm
Jakość cięcia	Czyste cięcia
Głębokość cięcia	5 – 30 mm
Odstęp między zębami	2,5 mm
Kształty zębów	Szlifowany stożkowo
Wersja trzpienia	Trzpień „T"
Materiały	BiM

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2385000	2	4006885238503

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „T", drewno i tworzywo sztuczne, czyste cięcie po prostej







Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, sklejka, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	100 mm
Długości robocze	75 mm
Jakość cięcia	Czyste proste cięcie
Głębokość cięcia	5 – 30 mm
Odstęp między zębami	2,5 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2680000	2	4006885268005

Brzeszczot do wyrzynarki, BiM, trzpień „T", materiały typu sandwich, metal, tworzywo sztuczne

MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	materiał typu sandwich, blacha stalowa, rury metalowe (grubość ścianki 1–3 mm), profile metalowe (grubość ścianki 1–3 mm), metale nieżelazne, tworzywa wzmocnione włóknem szklanym

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	250 mm
Długości robocze	225 mm
Głębokość cięcia	1 – 200 mm
Odstęp między zębami	1,2 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T"
Dalsze specyfikacje produktu	brzeszczot uniwersalny wysoka wytrzymałość

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2691000	1	4006885269101

Brzeszczot do wyrzynarek, HCS, trzpień „T", drewno i tworzywa sztuczne, zgrubne cięcie

MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, drewniane belki, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	250 mm
Długości robocze	225 mm
Jakość cięcia	Cięcia zgrubne
Głębokość cięcia	8 – 200 mm
Odstęp między zębami	4 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2692000	1	4006885269200

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „T", drewno, czyste cięcie



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, płyty wiórowe, płyty stolarskie, MDF, drewno konstrukcyjne

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	115 mm
Długości robocze	90 mm
Jakość cięcia	Czyste cięcia
Głębokość cięcia	6 – 65 mm
Odstęp między zębami	2,8 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3543000	2	4006885354302

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „T", drewno, czyste cięcie





MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, płyty stolarskie, MDF, drewno konstrukcyjne, blat kuchenny

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	115 mm
Długości robocze	90 mm
Jakość cięcia	Czyste cięcia
Głębokość cięcia	6 – 65 mm
Odstęp między zębami	3 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3547000	2	4006885354708

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „T", drewno, czyste cięcie



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, płyty wiórowe, MDF, płyty wiórowe oklejona tworzywem, panele laminowane, płyty stolarskie

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	100 mm
Długości robocze	75 mm
Jakość cięcia	Dokładne, czyste cięcia
Głębokość cięcia	5 – 30 mm
Odstęp między zębami	2,5 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3551000	2	4006885355101
2653000	5	4006885265301

Brzeszczoty do wyrzynarek, BiM, trzpień „T", drewno i tworzywo sztuczne, czyste cięcie





MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	twarde drewno, płyty wiórowe oklejone tworzywem, MDF, parkiet, panele laminowane, tworzywa sztuczne, płyty z poliwęglanu komorowego

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	100 mm
Długości robocze	75 mm
Jakość cięcia	Czyste cięcia
Głębokość cięcia	3 – 30 mm
Odstęp między zębami	1,65 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3561000	2	4006885356108

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „T", miękkie drewno



Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	100 mm
Długości robocze	75 mm
Głębokość cięcia	5 – 40 mm
Odstęp między zębami	2,5 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
8433000	2	4006885843301

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „T", drewno, cięcie po krzywych



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, płyty wiórowe, płyty stolarskie, sklejka

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	75 mm
Długości robocze	50 mm
Jakość cięcia	Cięcia po krzywych
Głębokość cięcia	4 – 20 mm
Odstęp między zębami	2 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2313000	2	4006885231306

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „T", drewno, cięcie po krzywych



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, sklejka, płyta wiórowa oklejona tworzywem, panele laminowane, parkiet

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	75 mm
Długości robocze	50 mm
Jakość cięcia	Czyste cięcie po krzywych
Głębokość cięcia	3 – 20 mm
Odstęp między zębami	1,35 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2393000	5	4006885239302
2383000	2	4006885238305

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „T", uzębienie obustronne, drewno, cięcie po krzywych





Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, sklejka, MDF

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	115 mm
Długości robocze	55 / 90 mm
Jakość cięcia	Cięcia po krzywych
Głębokość cięcia	6 – 40 mm
Odstęp między zębami	2,2 mm 3,2 mm
Kształty zębów	Szlifowane zęby vario
Wersja trzpienia	Trzpień „T"
Materiały	HCS

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2682000	2	4006885268203

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „T", drewno, szybkie, zgrubne cięcie po krzywych







Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, płyty wiórowe, płyty stolarskie, blat kuchenny

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	100 mm
Długości robocze	75 mm
Jakość cięcia	Szybkie, zgrubne cięcia po krzywych
Głębokość cięcia	8 – 50 mm
Odstęp między zębami	4 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3545000	2	4006885354500

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „T", drewno i tworzywo sztuczne, czyste cięcie po krzywych





MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, płyty stolarskie, płyty wiórowe oklejone tworzywem, parkiet, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	100 mm
Długości robocze	75 / 40 mm
Jakość cięcia	Czyste cięcie po krzywych
Głębokość cięcia	5 – 30 mm
Odstęp między zębami	2,5 mm
Kształty zębów	Rozwarte i szlifowane
Wersja trzpienia	Trzpień „T"
Materiały	HCS
Dalsze specyfikacje produktu	uzębienie grzbietowe

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3546000	2	4006885354609

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „T", miękkie drewno, cięcie po krzywych





Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	75 mm
Długości robocze	50 mm
Jakość cięcia	Cięcia po krzywych
Głębokość cięcia	4 – 15 mm
Odstęp między zębami	2 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
8432000	2	4006885843202

Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek 3-cz. HCS, trzpień „T", panele laminowane i parkiet







MADE IN GERMANY

Odpowiedni do


Odpowiedni do	miękkie drewno, sklejka, płyty wiórowe oklejone tworzywem, panele laminowane, parkiet

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	100 mm
Długości robocze	75 mm
Jakość cięcia	Czyste proste cięcie Czyste cięcie po krzywych
Głębokość cięcia	3 – 25 mm
Odstęp między zębami	1,65 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T"

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2379000	1	3-częściowy	4006885237902

Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek 5-cz., trzpień „T", drewno z gwoździami i tworzywa sztuczn





Odpowiedni do

Odpowiedni do	twarde drewno, sklejka, płyty stolarskie, płyty wiórowe oklejone tworzywem, panele laminowane, parkiet, drewno z gwoździami

Dane techniczne

Jakość cięcia	Czyste cięcia
Kształty zębów	Szlifowany stożkowo
Wersja trzpienia	Trzpień „T"

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2383100	1	5-częściowy	4006885238312

Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek do prac w kuchni 3-cz., trzpień „T"





Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, płyty wiórowe, MDF, panele laminowane, płyty stolarskie, drewno konstrukcyjne, blaty kuchenne, sklejka, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Wersja trzpienia	Trzpień „T"
Materiały	HCS

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2684000	1	3-częściowy	4006885268401

Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek 10-cz., trzpień „T", miękkie drewno



Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno

Dane techniczne

Wersja trzpienia	Trzpień „T"
Materiały	HCS

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
8430000	1	10-częściowy	4006885843004

Brzeszczoty do wyrzynarek z trzpieniem „T”

Do metalu

Brzeszczoty do wyrzynarek, HSS; trzpień „T”; blacha stalowa, aluminium



Odpowiedni do

Odpowiedni do	blacha stalowa, aluminium

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	75 mm
Długości robocze	50 mm
Głębokość cięcia	3 – 6 mm
Odstęp między zębami	2 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T”

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2367000	5	4006885236707
2317000	2	4006885231702

Brzeszczoty do wyrzynarek, HSS; trzpień „T”; blacha, metale nieżelazne



Odpowiedni do

Odpowiedni do	blacha, metale nieżelazne

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	75 mm
Długości robocze	50 mm
Głębokość cięcia	1 – 3 mm
Odstęp między zębami	1,2 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T”

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2318000	2	4006885231801
2654000	5	4006885265400

Brzeszczoty do wyrzynarek, BiM; trzpień „T"; trwałe; stal nierdzewna, blacha stalowa, metale nieżelazne



Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal nierdzewna (Inox), blacha stalowa, metale nieżelazne

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	75 mm
Długości robocze	50 mm
Głębokość cięcia	1 – 3 mm
Odstęp między zębami	1,2 mm
Kształty zębów	Falowane i frezowane
Wersja trzpienia	Trzpień „T"
Materiały	BiM

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2388000	2	4006885238800

Brzeszczoty do wyrzynarek, HSS; trzpień „T"; rura metalowa, blacha stalowa, metale nieżelazne



Odpowiedni do

Odpowiedni do	rury metalowe (grubość ścianki 1–3 mm), profile metalowe (grubość ścianki 1–3 mm), blacha stalowa, metale nieżelazne

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	130 mm
Długości robocze	105 mm
Głębokość cięcia	1 – 3 mm
Odstęp między zębami	1,2 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3549000	2	4006885354906

Brzeszczoty do wyrzynarek, HSS; trzpień „T"; blacha stalowa, aluminium



Odpowiedni do

Odpowiedni do	blacha stalowa, aluminium

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	75 mm
Długości robocze	50 mm
Głębokość cięcia	2,5 – 4 mm
Odstęp między zębami	2 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
8434000	2	4006885843400

Brzeszczoty do wyrzynarek z trzpieniem „T”

Brzeszczoty uniwersalne

Brzeszczoty do wyrzynarek, BiM; trzpień „T”; metal, drewno, tworzywo sztuczne; zgrubne cięcie



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	twarde drewno, miękkie drewno, drewno z gwoździami, tworzywa sztuczne, blacha stalowa 3–6 mm, metale nieżelazne, stal nierdzewna (Inox)

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	130 mm
Długości robocze	105 mm
Jakość cięcia	Cięcia zgrubne
Głębokość cięcia	3 – 65 mm
Odstęp między zębami	1,8 mm 2,5 mm
Kształty zębów	Rozwarte i frezowane, Uzębienie vario
Wersja trzpienia	Trzpień „T”
Materiały	BiM
Dalsze specyfikacje produktu	brzeszczot uniwersalny wysoka wytrzymałość

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3554000	2	4006885355408

Brzeszczoty do wyrzynarek, BiM; trzpień „T”; metal, drewno, tworzywo sztuczne; zgrubne cięcie



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, twarde drewno, drewno z gwoździami, tworzywa sztuczne, metale nieżelazne, aluminium, blacha stalowa 3–10 mm, stal nierdzewna (Inox)

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	130 mm
Długości robocze	105 mm
Jakość cięcia	Cięcia zgrubne
Głębokość cięcia	3 – 65 mm
Odstęp między zębami	2 mm 4 mm
Kształty zębów	Rozwarte i frezowane
Wersja trzpienia	Trzpień „T”
Materiały	BiM
Dalsze specyfikacje produktu	brzeszczot uniwersalny wysoka wytrzymałość

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3555000	2	4006885355507

Brzeszczoty do wyrzynarek z trzpieniem „T”

Brzeszczoty specjalne

Brzeszczot do wyrzynarek z ostrzami z węglików spiekanych, trzpień „T”, płytki ścienne, zgrubne cięcie



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	ścienne płytki ceramiczne

Dane techniczne

Długości robocze	50 mm
Głębokość cięcia	5 – 15 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T”

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2319000	1	4006885231900

Brzeszczot do wyrzynarek z nasypem z węglików spiekanych, trzpień „T”, płyty g-k, beton komórkowy; zgrubne cięcie



Odpowiedni do

Odpowiedni do	beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe, płyty cementowo-włóknowe, tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem szklanym

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	130 mm
Długości robocze	105 mm
Jakość cięcia	Cięcia zgrubne
Głębokość cięcia	80 mm
Odstęp między zębami	4,3 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T”

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2384000	1	4006885238404

Brzeszczoty do wyrzynarek z trzpieniem „T”

Zestawy mieszane

Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek 10-cz., trzpień „T”



Odpowiedni do

Odpowiedni do: miękkie drewno, sklejka, płyty wiórowe, płyty stolarskie, MDF, panele laminowane, tworzywa sztuczne, metale nieżelazne, blacha stalowa, aluminium

Dane techniczne

Wersja trzpienia: Trzpień „T”

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2358000	1	10-częściowy	4006885235809

Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek, trzpień „T”, 12-cz.

zestaw uniwersalny do prac wykończeniowych



- 11 brzeszczotów do wyrzynarek do licznych zastosowań
- 1 nóż kieszonkowy do cięć
- wysokiej jakości, wygodne, 2-komponentowe zamykane pudełko

Odpowiedni do

Odpowiedni do: twarde drewno, miękkie drewno, drewno konstrukcyjne, płyty wiórowe, panele laminowane, blacha stalowa

Dane techniczne

Wersja trzpienia: Trzpień „T”

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2377000	1	12-cz.	4006885237704

Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek, 10-cz., trzpień „T"



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do: miękkie drewno, sklejka, płyty stolarskie, płyty wiórowe, MDF, panele laminowane, tworzywa sztuczne, blacha stalowa, metale nieżelazne, aluminium

Dane techniczne

Wersja trzpienia: Trzpień „T"

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2655000	1	10-częściowy	4006885265509

Zestaw startowy brzeszczotów do wyrzynarek 3-cz., trzpień „T"



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do: miękkie drewno, sklejka, płyty wiórowe, płyty stolarskie, MDF, panele laminowane, tworzywa sztuczne, blacha stalowa, aluminium

Dane techniczne

Wersja trzpienia: Trzpień „T"

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2685000	1	3-częściowy	4006885268500

Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek do prac wykończeniowych 5-cz., trzpień „T"



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do: miękkie drewno, twarde drewno, drewno z gwoździami, drewno tarasowe, sklejka, płyty stolarskie, płyty wiórowe, płyty wiórowe oklejone tworzywem, panele laminowane, tworzywa sztuczne, blacha stalowa, metale nieżelazne, ścienne płytki ceramiczne

Dane techniczne

Wersja trzpienia: Trzpień „T"

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2688000	1	5-częściowy	4006885268807

Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek, 10-cz., trzpień „T"

Podstawowy zestaw dla każdego majsterkowicza



Odpowiedni do

Odpowiedni do — miękkie drewno, płyty stolarskie, płyty wiórowe, panele laminowane, MDF, sklejka, tworzywa sztuczne, blacha stalowa, metale nieżelazne

Dane techniczne

Wersja trzpienia — Trzpień „T"

MADE IN GERMANY

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
3559000	1	10-częściowy	4006885355903

Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek, 10-cz., trzpień „T"



Odpowiedni do

Odpowiedni do — miękkie drewno, blacha stalowa, metale nieżelazne, aluminium, stal nierdzewna (Inox)

Dane techniczne

Wersja trzpienia — Trzpień „T"

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
8630000	1	10-częściowy	4006885863002

Brzeszczoty do wyrzynarek z trzpieniem „U”

Do drewna i tworzywa sztucznego

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „U”, drewno, szybkie i zgrubne cięcie



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, sklejka, płyty stolarskie

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	100 mm
Długości robocze	75 mm
Jakość cięcia	Szybkie, zgrubne cięcia
Głębokość cięcia	6 – 50 mm
Odstęp między zębami	3 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „U”

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2301000	2	4006885230101

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „U”, drewno, szybkie i zgrubne cięcie



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, sklejka, płyty stolarskie, MDF, płyty wiórowe

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	100 mm
Długości robocze	75 mm
Jakość cięcia	Szybkie, zgrubne cięcia
Głębokość cięcia	8 – 50 mm
Odstęp między zębami	4 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „U”

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2370000	2	4006885237001

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „U”, drewno i szkło akrylowe, czyste cięcie



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, płyty wiórowe, płyty stolarskie, MDF, szkło akrylowe

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	100 mm
Długości robocze	81 mm
Jakość cięcia	Czyste cięcia
Głębokość cięcia	8 – 45 mm
Odstęp między zębami	4 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „U”

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2372000	2	4006885237209

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „U", drewno i tworzywo sztuczne, czyste cięcie



Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, płyty wiórowe, sklejka, tworzywa sztuczne, MDF, panele laminowane, płyty stolarskie

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	80 mm
Długości robocze	60 mm
Jakość cięcia	Czyste cięcia
Głębokość cięcia	5 – 20 mm
Odstęp między zębami	2,5 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „U"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2305000	2	4006885230507

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „U", drewno i tworzywo sztuczne, czyste cięcie



Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, płyty wiórowe, MDF, panele laminowane, sklejka, płyty stolarskie, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	100 mm
Długości robocze	75 mm
Jakość cięcia	Czyste cięcia
Głębokość cięcia	5 – 30 mm
Odstęp między zębami	2,5 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „U"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2371000	2	4006885237100

Brzeszczoty do wyrzynarek, BiM, trzpień „U", drewno z gwoździami, czyste cięcie



Odpowiedni do

Odpowiedni do	twarde drewno, drewno tarasowe, drewno z gwoździami, płyty stolarskie, płyty wiórowe oklejone tworzywem, panele laminowane, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	100 mm
Długości robocze	75 mm
Jakość cięcia	Czyste cięcia
Głębokość cięcia	5 – 30 mm
Odstęp między zębami	2,5 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „U"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2375000	2	4006885237506

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „U", drewno, czyste cięcie




Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, płyty stolarskie, MDF, drewno konstrukcyjne, blaty kuchenne

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	115 mm
Długości robocze	90 mm
Jakość cięcia	Czyste cięcia
Głębokość cięcia	6 – 65 mm
Odstęp między zębami	3 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „U"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3537000	2	4006885353701

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „U", drewno, czyste cięcie




Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, płyty wiórowe, MDF, płyty wiórowe oklejone tworzywem, panele laminowane, płyty stolarskie

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	100 mm
Długości robocze	75 mm
Jakość cięcia	Dokładne, czyste cięcia
Głębokość cięcia	5 – 30 mm
Odstęp między zębami	2,5 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „U"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3541000	2	4006885354104

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „U", drewno, cięcie po krzywych




Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, płyty wiórowe, płyty stolarskie, sklejka

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	70 mm
Długości robocze	50 mm
Jakość cięcia	Cięcia po krzywych
Głębokość cięcia	4 – 20 mm
Odstęp między zębami	2 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „U"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2303000	2	4006885230309

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „U", drewno, czyste cięcie po krzywych





Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, sklejka, płyty stolarskie, płyty wiórowe oklejone tworzywem, panele laminowane

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	70 mm
Długości robocze	50 mm
Jakość cięcia	Czyste cięcie po krzywych
Głębokość cięcia	3 – 20 mm
Odstęp między zębami	1,35 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „U"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2373000	2	4006885237308

Brzeszczoty do wyrzynarek, HCS, trzpień „U", drewno, szybkie i zgrubne cięcie po krzywych





Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, płyty wiórowe, płyty stolarskie, blaty kuchenne

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	100 mm
Długości robocze	75 mm
Jakość cięcia	Szybkie, zgrubne cięcia po krzywych
Głębokość cięcia	8 – 50 mm
Odstęp między zębami	4 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „U"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3550000	2	4006885355002

Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek 3-cz., HCS, trzpień „U", panele laminowane i parkiet





Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, sklejka, płyta wiórowa oklejona tworzywem, panele laminowane, parkiet

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	100 mm
Długości robocze	75 mm
Jakość cięcia	Czyste proste cięcie Czyste cięcie po krzywych
Głębokość cięcia	3 – 25 mm
Odstęp między zębami	1,65 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „U"

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2674000	1	3-częściowy	4006885267404

Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek 10-cz., trzpień „U", miękkie drewno



Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno

Dane techniczne

Wersja trzpienia	Trzpień „U"
Materiały	HCS

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
8440000	1	10-częściowy	4006885844001

Brzeszczoty do wyrzynarek z trzpieniem „U"

Do metalu

Brzeszczoty do wyrzynarek, HSS; trzpień „U"; blacha stalowa, aluminium



Odpowiedni do

Odpowiedni do	blacha stalowa, aluminium

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	80 mm
Długości robocze	60 mm
Głębokość cięcia	4 – 10 mm
Odstęp między zębami	3 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „U"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2307000	2	4006885230705

Brzeszczoty do wyrzynarek, HSS; trzpień „U"; blacha, dokładne cięcie



Odpowiedni do

Odpowiedni do	blacha, metale nieżelazne

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	70 mm
Długości robocze	50 mm
Głębokość cięcia	1 – 3 mm
Odstęp między zębami	1,2 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „U"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2308000	2	4006885230804

Brzeszczoty do wyrzynarek, BiM; trzpień „U"; trwałe; stal nierdzewna, blacha stalowa, metale nieżelazne



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal nierdzewna (Inox), blacha stalowa, metale nieżelazne

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	75 mm
Długości robocze	50 mm
Głębokość cięcia	1 – 3 mm
Odstęp między zębami	1,2 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „U"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2378000	2	4006885237803

Brzeszczoty do wyrzynarek, HSS; trzpień „U"; rury metalowe, blacha stalowa, metale nieżelazne





MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	rury metalowe (grubość ścianki 1–3 mm), profile metalowe (grubość ścianki 1–3 mm), blacha stalowa, metale nieżelazne

Dane techniczne


Długość (głębokość) produktu	130 mm
Długości robocze	105 mm
Głębokość cięcia	1 – 3 mm
Odstęp między zębami	1,2 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „U"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3538000	2	4006885353800

Brzeszczoty do wyrzynarek z trzpieniem „U”

Brzeszczoty uniwersalne

Brzeszczoty do wyrzynarek, BiM; trzpień „U”; metal, drewno, tworzywo sztuczne; zgrubne cięcie



Odpowiedni do

Odpowiedni do	twarde drewno, miękkie drewno, drewno z gwoździami, tworzywa sztuczne, blacha stalowa 3–6 mm, metale nieżelazne, stal nierdzewna (Inox)

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	130 mm
Długości robocze	105 mm
Jakość cięcia	Cięcia zgrubne
Głębokość cięcia	3 – 65 mm
Odstęp między zębami	1,8 mm 2,5 mm
Kształty zębów	Rozwarte i frezowane, Uzębienie vario
Wersja trzpienia	Trzpień „U”
Materiały	BiM
Dalsze specyfikacje produktu	brzeszczot uniwersalny wysoka wytrzymałość

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3544000	2	4006885354401

Brzeszczoty do wyrzynarek z trzpieniem „U”

Zestawy mieszane

Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek 10-cz., trzpień „U”



Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, sklejka, płyty wiórowe, płyty stolarskie, panele laminowane, MDF, tworzywa sztuczne, metale nieżelazne, blacha stalowa, aluminium

Dane techniczne

Wersja trzpienia	Trzpień „U”

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2356000	1	10-częściowy	4006885235601

Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek 10-cz., trzpień „U”



Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, blacha stalowa, metale nieżelazne, aluminium, stal nierdzewna (Inox)

Dane techniczne

Wersja trzpienia	Trzpień „U”

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
8631000	1	10-częściowy	4006885863101

Do drewna i tworzywa sztucznego

Brzeszczoty szablaste, CV, gałęzie drzew, bardzo zgrubne cięcie



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, gałęzie drzew

Dane techniczne

Długości robocze	218 mm
Jakości cięcia	Szybkie, bardzo zgrubne cięcia
Głębokość cięcia	20 – 190 mm
Odstęp między zębami	8,5 mm
Kształty zębów	Rozwarte i szlifowane
Materiały	Stal chromowa-wanadowa
Dalsze specyfikacje produktu	wyjątkowo ostre uzębienie

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2289000	2	4006885228900

Brzeszczoty szablaste CV, drewno i tworzywo sztuczne, dokładne cięcie po krzywych



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, drewniane belki, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Długości robocze	130 mm
Jakości cięcia	Szybkie, dokładne cięcia po krzywych
Głębokość cięcia	10 – 100 mm
Odstęp między zębami	4,2 mm
Kształty zębów	Rozwarte i szlifowane
Materiały	Stal chromowa-wanadowa

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2290000	2	4006885229006

Brzeszczoty szablaste, CV, gałęzie drzew, bardzo zgrubne cięcie



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewniane belki, gałęzie drzew

Dane techniczne

Długości robocze	210 mm
Głębokość cięcia	20 – 180 mm
Odstęp między zębami	8,5 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2291000	2	4006885229105

Brzeszczoty szablaste CV, drewno i tworzywo sztuczne, dokładne cięcie



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Długości robocze	130 mm
Jakości cięcia	Cięcia dokładne
Głębokość cięcia	10 – 100 mm
Odstęp między zębami	2,5 mm
Kształty zębów	Rozwarte i frezowane
Materiały	Stal chromowa-wanadowa

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2294000	2	4006885229402

Brzeszczoty szablaste CV, gałęzie drzew, zgrubne cięcie



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewniane belki, gałęzie drzew

Dane techniczne

Długości robocze	210 mm
Jakości cięcia	Szybkie, zgrubne cięcia
Głębokość cięcia	10 – 180 mm
Odstęp między zębami	5 mm
Kształty zębów	Rozwarte i szlifowane
Materiały	Stal chromowa-wanadowa
Dalsze specyfikacje produktu	wyjątkowo ostre uzębienie

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2295000	2	4006885229501

Brzeszczoty szablaste CV, drewno i tworzywo sztuczne, dokładne cięcie



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, tworzywo sztuczne

Dane techniczne

Długości robocze	280 mm
Jakości cięcia	Szybkie, precyzyjne cięcia
Głębokość cięcia	10 – 250 mm
Odstęp między zębami	4,2 mm
Kształty zębów	Rozwarte i frezowane
Materiały	Stal chromowa-wanadowa

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2296000	2	4006885229600

Brzeszczoty szablaste CV, drewno i tworzywo sztuczne, dokładne cięcie po krzywych





MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyty wiórowe, sklejka, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Długości robocze	130 mm
Jakości cięcia	Szybkie, dokładne cięcia po krzywych
Głębokość cięcia	10 – 100 mm
Odstęp między zębami	4,2 mm
Kształty zębów	Rozwarte i szlifowane
Materiały	Stal chromowa-wanadowa

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3566000	2	4006885356603

Do metalu

Brzeszczoty szablaste BiM, metale nieżelazne i rury żeliwne, dokładne, równe cięcie



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	metale nieżelazne, aluminium, rura żeliwna

Dane techniczne

Długości robocze	210 mm
Głębokość cięcia	2 – 8 mm
Odstęp między zębami	1,8 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2292000	2	4006885229204

Brzeszczoty szablaste BiM, stal nierdzewna, dokładne, równe cięcie



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	blacha, metal nieżelazny, stal nierdzewna (Inox)

Dane techniczne

Długości robocze	130 mm
Jakości cięcia	Dokładne, równe cięcia
Głębokość cięcia	1 – 3 mm
Odstęp między zębami	1,4 mm
Kształty zębów	Falowane i frezowane
Materiały	BiM

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2297000	2	4006885229709

Brzeszczoty szablaste BiM, blacha, dokładne, równe cięcie

Do szybkich cięć w cienkich blachach stalowych





MADE IN GERMANY

- szybki postęp prac
- frezowany i falowany kształt zębów
- idealny do blach stalowych o grubości 1,5–4 mm

Odpowiedni do

Odpowiedni do	blacha, metale nieżelazne

Dane techniczne

Długości robocze	130 mm
Jakości cięcia	Dokładne, równe cięcia
Głębokość cięcia	1 – 3 mm
Odstęp między zębami	1,4 mm
Kształty zębów	Falowane i frezowane
Materiały	BiM

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2298000	2	4006885229808

Brzeszczoty szablaste BiM, blacha, zgrubne cięcie





MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	blacha, metale nieżelazne

Dane techniczne

Długości robocze	130 mm
Jakości cięcia	Cięcia zgrubne
Głębokość cięcia	3 – 8 mm
Odstęp między zębami	2,5 mm
Kształty zębów	Falowane i frezowane
Materiały	BiM

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2299000	2	4006885229907

Brzeszczoty szablaste BiM, profile metalowe, dokładne, precyzyjne cięcie





MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	profile metalowe, rury, blacha

Dane techniczne

Długości robocze	200 mm
Jakości cięcia	Dokładne, precyzyjne cięcia
Głębokość cięcia	3 – 190 mm
Odstęp między zębami	2,5 mm
Kształty zębów	Rozwarte i frezowane
Materiały	BiM

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2679000	2	4006885267909

Brzeszczoty szablaste BiM, blacha i rury, dokładne cięcie



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	blacha, stal, rury

Dane techniczne

Długości robocze	210 mm
Jakości cięcia	Dokładne, równe cięcia
Głębokość cięcia	1,5 – 4 mm
Odstęp między zębami	1,4 mm
Kształty zębów	Rozwarte i frezowane
Materiały	BiM

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2696000	2	4006885269606

Brzeszczoty uniwersalne

Brzeszczoty szablaste BiM, drewno z gwoździami, tworzywo sztuczne, dokładne cięcie



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno z gwoździami, MDF, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Długości robocze	280 mm
Jakości cięcia	Cięcia dokładne
Głębokość cięcia	6 – 250 mm
Odstęp między zębami	4,2 mm
Kształty zębów	Rozwarte i frezowane
Materiały	BiM

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2671000	2	4006885267107

Brzeszczoty szablaste BiM, drewno z gwoździami, tworzywo sztuczne, stal, zgrubne cięcie



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	tworzywa sztuczne, drewno z gwoździami, stal

Dane techniczne

Długości robocze	210 mm
Jakości cięcia	Cięcia zgrubne
Głębokość cięcia	3,5 – 175 mm
Odstęp między zębami	2,2 / 3,2 mm
Kształty zębów	Rozwarte i frezowane
Materiały	BiM

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2673000	2	4006885267305

Brzeszczoty szablaste BiM, drewno z gwoździami, profile stalowe, dokładne cięcie




MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	twarde drewno, drewno z gwoździami, profile aluminiowe, cienkościenne profile stalowe

Dane techniczne

Długości robocze	210 mm
Jakości cięcia	Cięcia dokładne
Głębokość cięcia	5 – 190 mm
Odstęp między zębami	4,2 mm
Kształty zębów	Rozwarte i frezowane
Materiały	BiM

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2677000	2	4006885267701

Brzeszczoty szablaste BiM, drewno z gwoździami, tworzywa sztuczne, zgrubne cięcie po krzywych




MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	twarde drewno, drewno z gwoździami, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Długości robocze	130 mm
Jakości cięcia	Zgrubne cięcia po krzywych
Głębokość cięcia	6 – 100 mm
Odstęp między zębami	4,2 mm
Kształty zębów	Rozwarte i frezowane
Materiały	BiM

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2678000	2	4006885267800

Brzeszczoty szablaste BiM, drewno z gwoździami, aluminium, zgrubne cięcie




MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno z gwoździami, aluminium

Dane techniczne

Długości robocze	130 mm
Jakości cięcia	Cięcia zgrubne
Głębokość cięcia	3 – 100 mm
Odstęp między zębami	1,8 / 2,6 mm
Kształty zębów	Rozwarte i frezowane, Uzębienie vario
Materiały	BiM

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3567000	2	4006885356702

Brzeszczoty szablaste BiM, drewno z gwoździami, tworzywo sztuczne, rury żeliwne, zgrubne cięcie





MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	tworzywa sztuczne, drewno z gwoździami, rura żeliwna

Dane techniczne

Długości robocze	210 mm
Jakości cięcia	Cięcia zgrubne
Głębokość cięcia	3 – 180 mm
Odstęp między zębami	1,8 / 2,6 mm
Kształty zębów	Rozwarte i frezowane, Uzębienie vario
Materiały	BiM

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3568000	2	4006885356801

Brzeszczoty specjalne

Brzeszczot szablasty HM, beton komórkowy, pustaki, proste cięcie

Do zgrubnego, prostego cięcia betonu komórkowego i pustaków ceramicznych



- wysoka wydajność cięcia
- długa trwałość
- wysoka jakość „Made in Germany”

Odpowiedni do

Odpowiedni do	beton komórkowy, cegła dziurawka

Dane techniczne

Jakości cięcia	Cięcia zgrubne
Głębokość cięcia	365 mm
Odstęp między zębami	13 mm
Materiały	HCS
Powłoka	Węglik spiekany

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2668000	1	4006885266803

Zestawy mieszane

Zestaw brzeszczotów szablastych 5-cz.



Odpowiedni do

Odpowiedni do — drewno, drewniane belki, gałęzie drzew, metale nieżelazne, blacha, rury żeliwne, aluminium

Dane techniczne

Materiały — CV, BiM

MADE IN GERMANY

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
3599000	1	5-częściowy	4006885359901

Zestaw brzeszczotów szablastych 3-cz.



Odpowiedni do

Odpowiedni do — drewno, drewniane belki, gałęzie drzew, tworzywa sztuczne, blacha, metale nieżelazne

MADE IN GERMANY

Dane techniczne

Materiały — Stal chromowa-wanadowa; Stal szybkotnąca (HSS)

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
8437000	1	3-częściowy	4006885843707

Tarcze do pilarek tarczowych – przegląd




Doskonała kompatybilność z maszynami

Nasz asortyment zapewnia doskonałą kompatybilność z różnymi modelami maszyn pochodzących od różnych producentów.

Tarczę do pilarek firmy wolfcraft charakteryzują się znakomitą jakością i optymalną kompatybilnością z różnymi maszynami. Przejrzysty system oznaczeń pozwala szybko i bez problemu wybrać właściwą tarczę.

Pierścień redukcyjny

Dzięki wytłoczonemu pierścieniowi redukcyjnemu niektóre tarcze umożliwiają mocowanie do wrzecion o dwóch rozmiarach, z zachowaniem zgodności z normami EN.



- ✓ Oszczędność miejsca w regale i kosztów
- ✓ Łatwiejszy wybór dla klienta, ponieważ wystarczy dopasować średnicę zewnętrzną

Accu Line


Nasza seria Accu Line została stworzona, aby spełnić specjalne wymagania bezprzewodowych narzędzi akumulatorowych.

- ✓ Specjalna geometria uzębienia
- ✓ Mniejsza grubość tarczy
- ✓ Mniejsze zużycie energii
- ✓ Szybszy posuw

Zgodność z przepisami i normami

Cały asortyment spełnia wymagania bezpieczeństwa określone w normie DIN EN 847-1 oraz wymagania ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

- ✓ Całkowita zgodność z przepisami





	Seria	Cięcie			
		Zgrubne	Średnie	Dokładne	Szybkie
Ręczna pilarka tarczowa	Drewno, metal, tworzywo sztuczne				
	Fioletowy (Accu)		✓		✓
	Fioletowy			✓	
	Drewno				
	Pomarańczowy			✓	
	Srebrny			✓	✓
	Zielony		✓		✓
	Brązowy	✓			✓
	Niebieski			✓	
Pilarka stołowa	Drewno, metal, tworzywo sztuczne				
	Fioletowy			✓	
	Drewno				
	Pomarańczowy			✓	
	Zielony		✓		✓
	Brązowy	✓			✓
	Czerwony	✓			✓
Ukosowa pilarka tarczowa	Drewno, metal, tworzywo sztuczne				
	Fioletowy			✓	
	Drewno				
	Pomarańczowy			✓	
	Srebrny			✓	
	Zielony		✓		✓
	Brązowy	✓			✓
	Niebieski			✓	

Tarcze do ręcznych pilarek tarczowych, seria niebieska (cięcia dokładne)

Cięcia dokładne



MADE IN EUROPE

- tarcza CV z uzębieniem spiczastym, duża liczba zębów
- do dokładnych cięć poprzecznych w drewnie, sklejce, deskach profilowanych i panelach
- szlifowane na ostro, rozwarte zęby zapewniające wysoką jakość cięcia, przede wszystkim w przypadku miękkiego drewna

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, sklejka, deski profilowane, panele

Dane techniczne

Kształty zębów	Ząb spiczasty
Materiały	Stal chromowa-wanadowa
Dalsze specyfikacje produktu	twardość korpusu tarczy w skali Rockwella: HRC 42-44
Zgodnie z normą	DIN EN 847-1

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Liczba krawędzi tnących	Szerokość cięcia	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
6272000	1	180 mm	20 mm	100	2,4 mm	6 000 obr./min	4006885627208

Tarcze do ręcznych pilarek tarczowych akumulatorowych, seria lila (szybkie, średnio zgrubne cięcia)

Szybkie, średnio zgrubne cięcia



- tarcza specjalna, zoptymalizowana do zastosowań w urządzeniach akumulatorowych
- trwała tarcza HM z uzębieniem trapezowo-płaskim, mała liczba zębów
- do szybkich, średnio zgrubnych cięć wzdłużnych i poprzecznych w drewnie, drewnie z gwoździami, tworzywach sztucznych, cienkościennych profilach stalowych, metalach nieżelaznych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, drewno z gwoździami, tworzywa sztuczne, cienkościenne profile stalowe, metale nieżelazne

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	twardość korpusu tarczy w skali Rockwella: HRC 40-44 powierzchnia polerowana na gładko

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Szerokość cięcia	Liczba krawędzi tnących	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
6340000	1	85 mm	15 / 10 mm	1,5 mm	16	5 000 obr./min	4006885634008
6341000	1	135 mm	20 mm	1,8 mm	24	5 000 obr./min	4006885634107
6345000	1	150 mm	10 mm	1,8 mm	24	5 000 obr./min	4006885634503
6342000	1	150 mm	20 / 16 mm	1,8 mm	24	5 000 obr./min	4006885634206
6343000	1	165 mm	16 mm	1,8 mm	24	5 000 obr./min	4006885634305
6344000	1	165 mm	20 / 15,87 mm	1,8 mm	24	5 000 obr./min	4006885634404
6346000	1	184 mm	20 / 16 mm	1,8 mm	24	5 000 obr./min	4006885634602
6347000	1	190 mm	30 / 20 mm	1,8 mm	24	5 000 obr./min	4006885634701

Tarcze do ręcznych pilarek tarczowych, seria zielona (szybkie, średnio zgrubne cięcia)

Szybkie, średnio zgrubne cięcia



- tarcza HM z uzębieniem przemiennym, mała liczba zębów
- do szybkich, średnio zgrubnych cięć wzdłużnych i poprzecznych w drewnie, płytach wiórowych, sklejce, płytach stolarskich i deskach profilowanych
- wysoka wytrzymałość

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, płyty wiórowe, sklejka, płyty stolarskie, deski profilowane

Dane techniczne

Kształty zębów	Uzębienie przemienne
Materiały	Węglik spiekany
Dalsze specyfikacje produktu	twardość korpusu tarczy w skali Rockwella: HRC 40-44
Zgodnie z normą	DIN EN 847-1

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Liczba krawędzi tnących	Szerokość cięcia	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
6355000	1	127 mm	12,75 mm	18	2,4 mm	10 000 obr./min	4006885635500
6356000	1	130 mm	16 mm	18	2,4 mm	10 000 obr./min	4006885635609
6359000	1	140 mm	20 mm	18	2,4 mm	9 000 obr./min	4006885635906
6364000	1	150 mm	20 mm	20	2,4 mm	8 000 obr./min	4006885636408
6368000	1	160 mm	20 mm	20	2,4 mm	8 000 obr./min	4006885636804
6365000	1	165 mm	20 / 16 mm	20	2,4 mm	7 300 obr./min	4006885636507
6372000	1	180 mm	20 mm	22	2,4 mm	6 000 obr./min	4006885637207
6373000	1	184 mm	16 mm	22	2,4 mm	6 000 obr./min	4006885637306
6376000	1	190 mm	20 mm	30	2,4 mm	6 000 obr./min	4006885637603
6377000	1	190 mm	30 mm	30	2,4 mm	6 000 obr./min	4006885637702
6379000	1	200 mm	30 mm	30	2,4 mm	6 000 obr./min	4006885637900
6381000	1	210 mm	30 mm	30	2,4 mm	5 000 obr./min	4006885638105

Tarcze do ręcznych pilarek tarczowych, seria srebrna (proste, szybkie cięcia)

Proste, szybkie cięcia



MADE IN EUROPE

- Tarcza HM z zębami z nasadkami ze spieków szlifowanych diamentem; ząb dachowy, płaski; mała liczba zębów
- do szybkich, prostych cięć wzdłużnych w płytach wiórowych, sklejce, powlekanych płytach drewnianych i wiórowych oraz w płytach jednostronnie fornirowanych
- wysoka trwałość i równomierna praca, stłumiony hałas i czyste cięcie bez wyszczerbiania materiału

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyty wiórowe, sklejka, powlekane płyty drewniane i wiórowe, płyty jednostronnie fornirowane

Dane techniczne

Kształty zębów	Ząb wklęsły, płaski
Materiały	Węglik spiekany
Dalsze specyfikacje produktu	twardość korpusu tarczy w skali Rockwella: HRC 42-44 powierzchnia polerowana na gładko piaskowany wieniec zębaty otwory laserowe i rowki chłodzące szlifowane diamentem zęby z węglików spiekanych
Zgodnie z normą	DIN EN 847-1

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Liczba krawędzi tnących	Szerokość cięcia	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
6456000	1	130 mm	16 mm	20	2,4 mm	7 000 obr./min	4006885645608
6458000	1	140 mm	12,75 mm	20	2,4 mm	7 000 obr./min	4006885645806
6464000	1	150 mm	20 mm	24	2,4 mm	7 000 obr./min	4006885646407
6468000	1	160 mm	20 mm	24	2,4 mm	7 000 obr./min	4006885646803
6472000	1	180 mm	20 mm	28	2,6 mm	7 000 obr./min	4006885647206
6473000	1	184 mm	16 mm	28	2,6 mm	7 000 obr./min	4006885647305
6476000	1	190 mm	20 mm	28	2,6 mm	7 000 obr./min	4006885647602
6477000	1	190 mm	30 mm	28	2,6 mm	7 000 obr./min	4006885647701
6481000	1	210 mm	30 mm	32	2,6 mm	7 000 obr./min	4006885648104

Tarcze do ręcznych pilarek tarczowych, seria lila (czyste cięcia)

Dokładne, czyste cięcia



- tarcza HM z uzębieniem trapezowo-płaskim, duża liczba zębów
- do dokładnych, czystych cięć wzdłużnych i poprzecznych w drewnie, drewnie z gwoździami, tworzywach sztucznych, cienkościennych profilach stalowych, metalach nieżelaznych
- wysoka trwałość, równomierna i cicha praca, czyste cięcie bez wyszczerbiania materiału

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, drewno z gwoździami, tworzywa sztuczne, cienkościenne profile stalowe, metal nieżelazny

Dane techniczne

Kształty zębów	Uzębienie płaskie, Uzębienie trapezowe
Materiały	Węglik spiekany
Dalsze specyfikacje produktu	twardość korpusu tarczy w skali Rockwella: HRC 40-44 powierzchnia polerowana na gładko stłumiony hałas dzięki laserowym otworom
Zgodnie z normą	DIN EN 847-1

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Liczba krawędzi tnących	Szerokość cięcia	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
6620000	1	160 mm	20 / 16 mm	48	2,5 mm	7 500 obr./min	4006885662001
6621000	1	165 mm	20 / 16 mm	48	2,5 mm	7 300 obr./min	4006885662100
6622000	1	184 mm	20 / 16 mm	56	2,5 mm	6 600 obr./min	4006885662209
6623000	1	190 mm	20 / 16 mm	56	2,5 mm	6 000 obr./min	4006885662308
6624000	1	190 mm	30 mm	56	2,5 mm	6 000 obr./min	4006885662407
6625000	1	235 mm	30 mm	64	2,5 mm	5 200 obr./min	4006885662506

Tarcze do ręcznych pilarek tarczowych, seria pomarańczowa (dokładne, czyste cięcia)

Dokładne, czyste cięcia



- tarcza HM z uzębieniem przemiennym, duża liczba zębów
- do dokładnych, czystych cięć wzdłużnych i poprzecznych w drewnie naturalnym, płytach pilśniowych, deskach profilowanych i panelach
- wysoka trwałość i równomierna praca oraz czyste cięcie bez wyszczerbiania materiału z pozostawianiem mocnych krawędzi

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno naturalne, płyty pilśniowe, deski profilowane, panele

Dane techniczne

Kształty zębów	Wieloząb, uzębienie przemienne (zęby szlifowane naprzemiennie)
Materiały	Węglik spiekany
Dalsze specyfikacje produktu	twardość korpusu tarczy w skali Rockwella: HRC 40-44 powierzchnia polerowana na gładko piaskowany wieniec zębaty
Zgodnie z normą	DIN EN 847-1

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Liczba krawędzi tnących	Szerokość cięcia	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
6630000	1	160 mm	20 / 16 mm	48	2,6 mm	7 500 obr./min	4006885663008
6631000	1	165 mm	20 / 16 mm	48	2,6 mm	7 300 obr./min	4006885663107
6632000	1	184 mm	20 / 16 mm	56	2,6 mm	6 600 obr./min	4006885663206

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Liczba krawędzi tnących	Szerokość cięcia	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
6633000	1	190 mm	20 / 16 mm	56	2,6 mm	6 000 obr./min	4006885663305
6634000	1	190 mm	30 mm	56	2,6 mm	6 000 obr./min	4006885663404
6635000	1	235 mm	30 mm	64	3 mm	5 200 obr./min	4006885663503

Tarcze do ręcznych pilarek tarczowych, seria brązowa (szybkie, zgrubne cięcia)

Szybkie, zgrubne cięcia



- tarcza HM z uzębieniem przemiennym, mała liczba zębów
- do szybkich, zgrubnych cięć wzdłużnych i poprzecznych w drewnie i płytach wiórowych
- wysoka wytrzymałość

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, płyty wiórowe

Dane techniczne

Kształty zębów	Uzębienie przemienne
Materiały	Węglik spiekany
Dalsze specyfikacje produktu	twardość korpusu tarczy w skali Rockwella: HRC 40-44 powierzchnia polerowana na gładko piaskowany wieniec zębaty
Zgodnie z normą	DIN EN 847-1

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Liczba krawędzi tnących	Szerokość cięcia	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
6730000	1	130 mm	16 mm	18	2,4 mm	7 000 obr./min	4006885673007
6731000	1	140 mm	12,75 mm	18	2,4 mm	7 000 obr./min	4006885673106
6732000	1	150 mm	20 mm	20	2,4 mm	7 000 obr./min	4006885673205
6733000	1	160 mm	20 mm	20	2,4 mm	7 000 obr./min	4006885673304
6644000	1	165 mm	20 / 16 mm	20	2,4 mm	6 500 obr./min	4006885664401
6734000	1	180 mm	20 / 16 mm	22	2,4 mm	6 000 obr./min	4006885673403
6646000	1	184 mm	20 / 16 mm	22	2,4 mm	6 000 obr./min	4006885664609
6735000	1	190 mm	16 mm	30	2,4 mm	6 000 obr./min	4006885673502
6736000	1	190 mm	30 mm	30	2,4 mm	6 000 obr./min	4006885673601
6737000	1	210 mm	30 mm	30	2,4 mm	5 500 obr./min	4006885673700
6650000	1	235 mm	30 mm	30	3,2 mm	4 000 obr./min	4006885665002

Tarcze do stołowych pilarek tarczowych, seria lila nowa (dokładne, czyste cięcia)

Dokładne, czyste cięcia



- uniwersalna tarcza HM z uzębieniem trapezowo-płaskim, duża liczba zębów
- do dokładnych, czystych cięć wzdłużnych i poprzecznych w drewnie, drewnie z gwoździami, tworzywach sztucznych, cienkościennych profilach stalowych, metalach nieżelaznych
- wysoka trwałość i równomierna praca, stłumiony hałas i czyste cięcie bez wyszczerbiania materiału

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, drewno z gwoździami, tworzywa sztuczne, cienkościenne profile stalowe, metale nieżelazne

Dane techniczne

Jakości cięcia	Dokładne, czyste cięcia
Kształty zębów	Uzębienie płaskie, Uzębienie trapezowe
Materiały	Węglik spiekany
Dalsze specyfikacje produktu	twardość korpusu tarczy w skali Rockwella: HRC 40-44 powierzchnia polerowana na gładko
Zgodnie z normą	DIN EN 847-1

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Szerokość cięcia	Liczba krawędzi tnących	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
6583000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	42	5 200 obr./min	4006885658301
6584000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	48	3 600 obr./min	4006885658400

Tarcze do stołowych pilarek tarczowych, seria zielona (szybkie, średnio zgrubne cięcia)

Szybkie, średnio zgrubne cięcia



- tarcza HM z uzębieniem przemiennym do cięć wzdłużnych, wyrzutnikiem wiórów, mała liczba zębów
- do szybkich, średnio zgrubnych cięć wzdłużnych i poprzecznych w litym drewnie, drewnie naturalnym, płytach wiórowych, sklejce, drewnie budowlanym i opałowym
- wysoka wytrzymałość

Odpowiedni do

Odpowiedni do	lite drewno, drewno naturalne, płyty wiórowe, sklejka, drewno budowlane, drewno opałowe

Dane techniczne

Jakości cięcia	Szybkie cięcia zgrubne różnorodnych materiałów
Kształty zębów	Uzębienie przemienne do cięcia wzdłużnego, ograniczające grubość cięcia i o niedużym odbijaniu
Materiały	Węglik spiekany
Dalsze specyfikacje produktu	powierzchnia polerowana na gładko piaskowany wieniec zębaty
Zgodnie z normą	DIN EN 847-1, DIN 5134

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Szerokość cięcia	Liczba krawędzi tnących	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
6660000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	24	6 000 obr./min	4006885666009
6662000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	28	6 000 obr./min	4006885666207
6664000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	28	6 000 obr./min	4006885666405
6666000	1	350 mm	30 mm	3,5 mm	32	6 000 obr./min	4006885666603
6668000	1	400 mm	30 mm	3,5 mm	36	6 000 obr./min	4006885666801

Tarcze do stołowych pilarek tarczowych, seria pomarańczowa (dokładne, czyste cięcia)

Dokładne, czyste cięcia



- tarcza HM z uzębieniem przemiennym, duża liczba zębów
- do dokładnych, czystych cięć wzdłużnych i poprzecznych w litym drewnie, płytach wiórowych, sklejce, płytach stolarskich, płytach pilśniowych, deskach profilowanych i panelach
- wysoka trwałość i równomierna praca oraz czyste cięcie bez wyszczerbiania materiału z pozostawianiem mocnych krawędzi

Odpowiedni do

Odpowiedni do	lite drewno, płyty wiórowe, sklejka, płyty stolarskie, płyty pilśniowe, deski profilowane, panele

Dane techniczne

Jakości cięcia	Czyste cięcie bez wyszczerbiania materiału; Dokładne, czyste cięcia
Kształty zębów	Uniwersalne uzębienie przemienne
Materiały	Węglik spiekany
Dalsze specyfikacje produktu	powierzchnia polerowana na gładko piaskowany wieniec zębaty
Zgodnie z normą	DIN EN 847-1

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Szerokość cięcia	Liczba krawędzi tnących	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
6680000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	42	6 000 obr./min	4006885668003
6682000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	48	6 000 obr./min	4006885668201
6684000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	48	6 000 obr./min	4006885668409
6686000	1	350 mm	30 mm	3,5 mm	54	5 000 obr./min	4006885668607

Tarcze do stołowych pilarek tarczowych, seria brązowa (szybkie, zgrubne cięcia)

Szybkie, zgrubne cięcia



- tarcza HM z uzębieniem przemiennym, mała liczba zębów
- do szybkich, zgrubnych cięć wzdłużnych i poprzecznych w drewnie i płytach wiórowych
- wysoka wytrzymałość

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, płyty wiórowe

Dane techniczne

Jakości cięcia	Szybkie, zgrubne cięcia
Kształty zębów	Uzębienie przemienne
Materiały	Węglik spiekany
Dalsze specyfikacje produktu	twardość korpusu tarczy w skali Rockwella: HRC 40-44 powierzchnia polerowana na gładko piaskowany wieniec zębaty
Zgodnie z normą	DIN EN 847-1

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Szerokość cięcia	Liczba krawędzi tnących	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
6740000	1	250 mm	30 mm	3,2 mm	24	4 000 obr./min	4006885674004
6741000	1	300 mm	30 mm	3,2 mm	28	3 500 obr./min	4006885674103
6742000	1	315 mm	30 mm	3,2 mm	28	3 300 obr./min	4006885674202
6593000	1	350 mm	30 mm	3,2 mm	32	3 300 obr./min	4006885659308
6594000	1	400 mm	30 mm	3,5 mm	36	2 800 obr./min	4006885659407
6595000	1	450 mm	30 mm	3,5 mm	40	2 800 obr./min	4006885659506

Tarcze do ukosowych pilarek tarczowych, seria lila (dokładne, czyste cięcia)

Dokładne, czyste cięcia



- tarcza HM szlifowana diamentem, z uzębieniem trapezowo-płaskim, duża liczba zębów
- do precyzyjnych cięć w drewnie, drewnie z gwoździami, tworzywach sztucznych, cienkościennych profilach stalowych, metalach nieżelaznych
- wysoka trwałość i dokładne, czyste cięcia

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, drewno z gwoździami, tworzywa sztuczne, cienkościenne profile stalowe, metale nieżelazne

Dane techniczne

Jakości cięcia	Dokładne, czyste cięcia
Kształty zębów	Uzębienie trapezowe, płaskie z negatywnym kątem natarcia
Materiały	Węglik spiekany
Dalsze specyfikacje produktu	powierzchnia polerowana na gładko szlifowane diamentem twardość korpusu tarczy w skali Rockwella: HRC 40-44
Zgodnie z normą	DIN EN 847-1

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Szerokość cięcia	Liczba krawędzi tnących	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
6540000	1	210 mm	30 mm	2,8 mm	64	6 000 obr./min	4006885654006
6541000	1	216 mm	30 mm	2,8 mm	64	6 000 obr./min	4006885654105
6542000	1	250 mm	30 / 20 mm	3,2 mm	80	5 200 obr./min	4006885654204
6543000	1	254 mm	30 mm	3,2 mm	80	5 000 obr./min	4006885654303
6544000	1	305 mm	30 mm	3,2 mm	96	3 800 obr./min	4006885654402

Tarcze do ukosowych pilarek tarczowych, seria pomarańczowa (dokładne, czyste cięcia)

Dokładne, czyste cięcia



- tarcza HM szlifowana diamentem, z uzębieniem przemiennym z negatywnym kątem natarcia
- duża liczba zębów do dokładnych, czystych cięć wzdłużnych i poprzecznych w litym drewnie, płytach wiórowych, sklejce, płytach stolarskich, płytach pilśniowych, deskach profilowanych i panelach
- wysoka trwałość, bezpieczeństwo i równomierna praca oraz czyste cięcie bez wyszczerbiania materiału z pozostawianiem mocnych krawędzi

Odpowiedni do

Odpowiedni do	lite drewno, płyty wiórowe, sklejka, płyty stolarskie, płyty pilśniowe, deski profilowane, panele

Dane techniczne

Jakości cięcia	Dokładne, czyste cięcia
Kształty zębów	Uzębienie przemienne z negatywnym kątem natarcia
Materiały	Węglik spiekany
Dalsze specyfikacje produktu	powierzchnia polerowana na gładko szlifowane diamentem twardość korpusu tarczy w skali Rockwella: HRC 40-44
Zgodnie z normą	DIN EN 847-1

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Szerokość cięcia	Liczba krawędzi tnących	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
6545000	1	210 mm	30 mm	2,6 mm	48	6 000 obr./min	4006885654501
6546000	1	216 mm	30 mm	2,6 mm	48	6 000 obr./min	4006885654600

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Szerokość cięcia	Liczba krawędzi tnących	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
6547000	1	250 mm	30 / 20 mm	3 mm	48	5 200 obr./min	4006885654709
6548000	1	254 mm	30 mm	3 mm	48	5 000 obr./min	4006885654808
6549000	1	305 mm	30 mm	3 mm	72	3 800 obr./min	4006885654907

Tarcze do ukosowych pilarek tarczowych, seria brązowa (szybkie, zgrubne cięcia)

Szybkie, zgrubne cięcia



- tarcza HM szlifowana diamentem, z uzębieniem przemiennym z negatywnym kątem natarcia, mała liczba zębów
- do szybkich, średnio zgrubnych cięć wzdłużnych i poprzecznych w drewnie i płytach wiórowych
- wysoka trwałość i bezpieczna praca

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, płyty wiórowe

Dane techniczne

Jakości cięcia	Szybkie, zgrubne cięcia
Kształty zębów	Uzębienie przemienne z negatywnym kątem natarcia
Materiały	Węglik spiekany
Dalsze specyfikacje produktu	szlifowane diamentem powierzchnia polerowana na gładko twardość korpusu tarczy w skali Rockwella: HRC 40-44
Zgodnie z normą	DIN EN 847-1

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Szerokość cięcia	Liczba krawędzi tnących	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
6550000	1	210 mm	30 mm	3,2 mm	24	5 500 obr./min	4006885655003
6551000	1	216 mm	30 mm	3,2 mm	24	5 500 obr./min	4006885655102
6552000	1	250 mm	30 / 20 mm	3,2 mm	24	4 000 obr./min	4006885655201
6553000	1	254 mm	30 mm	3,2 mm	24	4 000 obr./min	4006885655300
6554000	1	305 mm	30 mm	3,2 mm	24	3 500 obr./min	4006885655409

Osprzęt do wielofunkcyjnych urządzeń oscylacyjnych

Firma wolfcraft oferuje akcesoria do pił oscylacyjnych do szerokiego zakresu zastosowań i różnego rodzaju prac. Uchwyt STARLOCK oraz nasz uchwyt uniwersalny umożliwiają zastosowanie w połączeniu z wieloma różnymi maszynami.

Nasze produkty są odpowiednie do obróbki materiałów różnego rodzaju:

- ✓ Drewno
- ✓ Drewno z gwoździami
- ✓ Metal
- ✓ Inne, np. Spoiny

Uchwyty

MADE IN EUROPE



Starlock®



Uniwersalne

Typy



HCS



BiM



Z nasypem diamentowym



Z nasypem z węglików spiekanych

Kształty i zastosowania

Różne kształty do różnych zastosowań:




Piłowanie



Piłowanie z ogranicznikiem głębokości



Przecinanie i skrobanie



Cięcie i zdzieranie



Szlifowanie



Dysk szlifierski na rzep



Brzeszczot do winylu

Uchwyt Starlock

Do drewna i tworzywa sztucznego

Brzeszczot wgłębny „Expert" HCS, uchwyt STARLOCK, drewno

Do wykonywania małych wycięć w miękkim drewnie i panelach laminowanych



- uchwyt STARLOCK dla optymalnego przenoszenia siły
- wydajny i trwały
- kształt ostrza: proste

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, płyty wiórowe, panele laminowane, parkiet, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Maks. głębokość cięcia	42 mm
Odstęp między zębami	1,4 mm
Uchwyt maszyny	Uchwyt STARLOCK do pił oscylacyjnych
Dalsze specyfikacje produktu	proste ostrze

Nr art.	Zawartość	Szerokość robocza	EAN-Code
4238000	1	35 mm	4006885423800

Brzeszczot wgłębny „Expert" BiM, uchwyt STARLOCK, drewno

Do przycinania, cięć wgłębnych i wzdłużnych



- uchwyt STARLOCK dla optymalnego przenoszenia siły
- wydajny i trwały
- kształt ostrza: proste

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, panele laminowane, parkiet, płyta wiórowa oklejona tworzywem sztucznym, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Maks. głębokość cięcia	42 mm
Odstęp między zębami	1,75 mm
Uchwyt maszyny	Uchwyt STARLOCK do pił oscylacyjnych
Dalsze specyfikacje produktu	proste ostrze

Nr art.	Zawartość	Szerokość robocza	EAN-Code
4239000	1	35 mm	4006885423909
4258000	1	65 mm	4006885425804

Brzeszczot wgłębny „Expert" BIM, uchwyt STARLOCK, drewno, metale nieżelazne, płyty gipsowo-kartonowe

Do przycinania, cięć wgłębnych i wzdłużnych



- uchwyt STARLOCK dla optymalnego przenoszenia siły
- wydajny i trwały
- kształt ostrza: proste

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, drewno z gwoździami, metale nieżelazne, płyty gipsowo-kartonowe, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Maks. głębokość cięcia	42 mm
Odstęp między zębami	1,4 mm
Uchwyt maszyny	Uchwyt STARLOCK do pił oscylacyjnych
Dalsze specyfikacje produktu	proste ostrze

Nr art.	Zawartość	Szerokość robocza	EAN-Code
4240000	1	10 mm	4006885424005
4243000	1	50 mm	4006885424302
4260000	1	65 mm	4006885426009

Brzeszczot wgłębny „Expert" BiM, uchwyt STARLOCK, drewno, metale nieżelazne, płyty gipsowo-kartonowe

Do przycinania, cięć wgłębnych i wzdłużnych



- uchwyt STARLOCK dla optymalnego przenoszenia siły
- wydajny i trwały
- kształt ostrza: proste

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, drewno z gwoździami, metale nieżelazne, płyty gipsowo-kartonowe, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Maks. głębokość cięcia	47 mm
Odstęp między zębami	1,4 mm
Uchwyt maszyny	Uchwyt STARLOCK do pił oscylacyjnych
Dalsze specyfikacje produktu	proste ostrze

Nr art.	Zawartość	Szerokość robocza	EAN-Code
4241000	1	28 mm	4006885424104
4242000	1	44 mm	4006885424203

Brzeszczot segmentowy „Expert" HSS, uchwyt STARLOCK, drewno

Do wycinania starych okien



- uchwyt STARLOCK dla optymalnego przenoszenia siły
- wydajny i trwały
- segmentowany, idealny do prac w narożnikach i blisko powierzchni

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, płyty gipsowo-kartonowe, tworzywa sztuczne, metale nieżelazne

Dane techniczne

Maks. głębokość cięcia	20 mm
Odstęp między zębami	1,4 mm
Uchwyt maszyny	Uchwyt STARLOCK do pił oscylacyjnych
Dalsze specyfikacje produktu	z wybrzuszeniem

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4244000	1	4006885424401

Brzeszczot wgłębny „Expert" BiM, uchwyt STARLOCK, do tworzyw sztucznych, płyt gipsowo-kartonowych i drewna z gwoździami

Do cięcia w drewnie, tworzywach sztucznych, płytach gipsowo-kartonowych i drewnie z gwoździami



- kompatybilny z piłami oscylacyjnymi z uchwytem Starlock, głębokość cięcia 40 mm i szerokość cięcia 35 mm
- brzeszczot BiM z rozwartym uzębieniem do przycinania i cięć wgłębnych w drewnie, tworzywach sztucznych, płytach gipsowo-kartonowych i drewnie z gwoździami
- zwężony kształt zapewniający optymalną prędkość cięcia i odprowadzanie wiórów

Dane techniczne

Maks. głębokość cięcia	40 mm
Odstęp między zębami	1,4 mm
Uchwyt maszyny	Uchwyt STARLOCK do pił oscylacyjnych
Dalsze specyfikacje produktu	proste ostrze

Nr art.	Zawartość	Szerokość robocza	EAN-Code
4252000	1	35 mm	4006885425200

Brzeszczot wgłębny „Expert" BiM, uchwyt STARLOCK, do tworzyw sztucznych, płyt gipsowo-kartonowych i drewna z gwoździami

Do cięcia w drewnie, tworzywach sztucznych, płytach gipsowo-kartonowych i drewnie z gwoździami



- kompatybilny z piłami oscylacyjnymi z uchwytem Starlock, głębokość cięcia 40 mm i szerokość cięcia 20 mm
- brzeszczot BiM z rozwartym uzębieniem do przycinania i cięć wgłębnych w drewnie, tworzywach sztucznych, płytach gipsowo-kartonowych i drewnie z gwoździami
- krótki, wąski kształt do małych wycięć

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, tworzywa sztuczne, płyty gipsowo-kartonowe, drewno z gwoździami

Dane techniczne

Maks. głębokość cięcia	40 mm
Odstęp między zębami	1,4 mm
Uchwyt maszyny	Uchwyt STARLOCK do pił oscylacyjnych
Dalsze specyfikacje produktu	proste ostrze

Nr art.	Zawartość	Szerokość robocza	EAN-Code
4253000	1	20 mm	4006885425309

Brzeszczot wgłębny „Expert" HCS, uchwyt STARLOCK do drewna, tworzyw sztucznych i płyt gipsowo-kartonowych

Do długiego i prostego cięcia w drewnie



- kompatybilny z piłami oscylacyjnymi z uchwytem Starlock, głębokość cięcia 40 mm i szerokość cięcia 65 mm – idealny do długiego i prostego cięcia
- brzeszczot BiM z rozwartym uzębieniem i wypukłym ostrzem do łatwego zagłębiania i czystego cięcia w drewnie, tworzywach sztucznych i płycie gipsowo-kartonowej
- szeroki, zwężony kształt zapewniający optymalną prędkość cięcia i odprowadzanie wiórów

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, tworzywa sztuczne, płyty gipsowo-kartonowe

Dane techniczne

Maks. głębokość cięcia	40 mm
Odstęp między zębami	1,4 mm
Uchwyt maszyny	Uchwyt STARLOCK do pił oscylacyjnych
Dalsze specyfikacje produktu	wypukłe ostrze

Nr art.	Zawartość	Szerokość robocza	EAN-Code
4257000	1	50 mm	4006885425705
4255000	1	65 mm	4006885425507

Uchwyt Starlock

Do metalu

Brzeszczot wgłębny „Expert" HM TiN, uchwyt STARLOCK, do aluminium i stali nierdzewnej

Do cięcia stali nierdzewnej, aluminium i hartowanych śrub



- kompatybilny z piłami oscylacyjnymi z uchwytem Starlock, głębokość cięcia 30 mm i szerokość cięcia 32 mm, zwężony kształt zapewniający optymalną prędkość cięcia i odprowadzanie wiórów
- brzeszczot z węglików spiekanych do przycinania i cięć wgłębnych w stali nierdzewnej i aluminium oraz do przecinania hartowanych śrub
- powłoka TiN zapewniająca dłuższą żywotność w porównaniu z konwencjonalnym uzębieniem metalowym

Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal nierdzewna, aluminium, hartowane śruby

Dane techniczne

Maks. głębokość cięcia	30 mm
Odstęp między zębami	1,2 mm
Uchwyt maszyny	Uchwyt STARLOCK do pił oscylacyjnych
Powłoka	Powłoka TiN
Dalsze specyfikacje produktu	proste ostrze

Nr art.	Zawartość	Szerokość robocza	EAN-Code
4251000	1	32 mm	4006885425101

Uchwyt Starlock

Do materiałów miękkich

Skrobak „Expert" HCS, uchwyt STARLOCK, klej do wykładzin i glazury

Do usuwania/zeskrobywania ciągliwych materiałów, np. klejów do wykładzin



- uchwyt STARLOCK dla optymalnego przenoszenia siły
- wydajny i trwały
- wersja krótka zapewniająca większą kontrolę podczas pracy

Odpowiedni do

Odpowiedni do	resztki klejów do wykładzin i płytek, powłoki ochronne, wykładzina dywanowa, stary lakier

Dane techniczne

Szerokość robocza	52 mm
Uchwyt maszyny	Uchwyt STARLOCK do pił oscylacyjnych

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4249000	1	4006885424906

Uchwyt Starlock

Do fug cementowych

Brzeszczot segmentowy „Expert” z nasypem z węglików spiekanych, uchwyt STARLOCK, zaprawa, fuga cementowa

Do wycinania uszkodzonych fug między płytkami



- uchwyt STARLOCK dla optymalnego przenoszenia siły
- wydajny i trwały
- segmentowany, idealny do prac w narożnikach i blisko powierzchni

Odpowiedni do

Odpowiedni do	zaprawa, fuga cementowa, beton komórkowy

Dane techniczne

Średnica robocza	75 mm
Uchwyt maszyny	Uchwyt STARLOCK do pił oscylacyjnych
Dalsze specyfikacje produktu	z wybrzuszeniem

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4245000	1	4006885424500

Dysk szlifierski „Expert” z nasypem z węglików spiekanych, uchwyt STARLOCK, drewno, zaprawa, klej do glazury

Pomoc podczas wymiany płytek w czasie renowacji



- uchwyt STARLOCK dla optymalnego przenoszenia siły
- wydajny i trwały
- idealnie nadaje się do pracy w trudno dostępnych miejscach

Odpowiedni do

Odpowiedni do	klej do glazury, fasada, beton, kamień, pozostałości po zaprawie, masa szpachlowa, drewno, beton komórkowy

Dane techniczne

Wymiar narożnika	80 mm
Kształt	Trójkątny
Głębokość cięcia	29 mm
Uchwyt maszyny	Uchwyt STARLOCK do pił oscylacyjnych

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4246000	1	4006885424609

Uchwyt Starlock

Adaptery

Dysk szlifierski „Expert", uchwyt STARLOCK

Do szlifowania w narożnikach i wnękach



- uchwyt STARLOCK dla optymalnego przenoszenia siły
- wydajny i trwały
- z mocowaniem na rzep do szybkiej wymiany papieru ściernego

Dane techniczne

Wymiar narożnika	95 mm
Kształt	Trójkątny
Uchwyt maszyny	Uchwyt STARLOCK do pił oscylacyjnych

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4247000	1	4006885424708

Uchwyt uniwersalny

Do drewna i tworzywa sztucznego

Brzeszczot wgłębny z ogranicznikiem głębokości „PRO" HCS, uchwyt uniwersalny, drewno



Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, płyty wiórowe, płyta powlekana, panele laminowane

Dane techniczne

Odstęp między zębami	1,93 mm
Uchwyt maszyny	Uchwyt uniwersalny do pił oscylacyjnych
Powłoka	Niebieszczony
Materiał / właściwości powłoki	Lepsze własności poślizgowe
Dalsze specyfikacje produktu	wypukłe ostrze zdejmowany ogranicznik głębokości uchwyt ze stali nierdzewnej

Nr art.	Zawartość	Szerokość robocza	Wersja	EAN-Code
3836000	1	35 mm	głębokość cięcia maks.: z ogranicznikiem głębokości = 30 mm, bez ogranicznika głębokości = 55 mm	4006885383609
3838000	1	65 mm	głębokość cięcia maks.: z ogranicznikiem głębokości = 28 mm, bez ogranicznika głębokości = 45 mm	4006885383807

Brzeszczot wgłębny z ogranicznikiem głębokości „PRO" BiM, uchwyt uniwersalny, płyty powlekane, metale nieżelazne



Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta powlekana, metal nieżelazny, płyty gipsowo-kartonowe
Warunkowo odpowiedni	deski profilowane, tworzywa sztuczne, metal nieżelazny, drewno z gwoździami

Dane techniczne

Odstęp między zębami	1,4 mm
Uchwyt maszyny	Uchwyt uniwersalny do pił oscylacyjnych
Powłoka	Niebieszczony
Materiał / właściwości powłoki	Lepsze własności poślizgowe
Dalsze specyfikacje produktu	proste ostrze zdejmowany ogranicznik głębokości uchwyt ze stali nierdzewnej

Nr art.	Zawartość	Szerokość robocza	Wersja	EAN-Code
3840000	1	35 mm	głębokość cięcia maks.: z ogranicznikiem głębokości = 30 mm, bez ogranicznika głębokości = 55 mm	4006885384002
3842000	1	65 mm	głębokość cięcia maks.: z ogranicznikiem głębokości = 28 mm, bez ogranicznika głębokości = 45 mm	4006885384200

Brzeszczot do cięcia rur „PRO" BiM, uchwyt uniwersalny, metale nieżelazne, gwoździe



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal nieżelazny, aluminium, gwóźdź

Dane techniczne

Odstęp między zębami	1,4 mm
Uchwyt maszyny	Uchwyt uniwersalny do pił oscylacyjnych
Powłoka	Niebieszczony
Materiał / właściwości powłoki	Lepsze własności poślizgowe
Dalsze specyfikacje produktu	wklęsłe ostrze uchwyt ze stali nierdzewnej

Nr art.	Zawartość	Szerokość robocza	EAN-Code
3849000	1	55 mm	4006885384903

Brzeszczot do cięć po krzywych „PRO" HCS, uchwyt uniwersalny, panele laminowane, parkiet



Odpowiedni do

Odpowiedni do	panele laminowane, parkiet, płyty gipsowo-kartonowe, drewno, sklejka

Dane techniczne

Długości robocze	78 / 20 mm
Kształty zębów	Spiczaste, Rozwarte
Uchwyt maszyny	Uchwyt uniwersalny do pił oscylacyjnych
Materiały	HCS
Powłoka	Niebieszczony
Materiał / właściwości powłoki	Lepsze własności poślizgowe

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3975000	1	4006885397507

Brzeszczot wgłębny „PRO" BiM, uchwyt uniwersalny, drewno z gwoździami, metale nieżelazne



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno z gwoździami, płyta Multiplex, metal nieżelazny, płyta gipsowo-kartonowa

Dane techniczne

Uchwyt maszyny	Uchwyt uniwersalny do pił oscylacyjnych
Materiały	BiM
Dalsze specyfikacje produktu	proste ostrze

Nr art.	Zawartość	Szerokość robocza	Wersja	EAN-Code
3986000	1	10 mm		4006885398603
3987000	1	22 mm		4006885398702
3952000	1	65 mm	do cięć wzdłużnych	4006885395206

Brzeszczot wgłębny „PRO" HCS, uchwyt uniwersalny, drewno



Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, płyty wiórowe, panele laminowane, parkiet, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Uchwyt maszyny	Uchwyt uniwersalny do pił oscylacyjnych
Materiały	HCS
Dalsze specyfikacje produktu	proste ostrze

Nr art.	Zawartość	Szerokość robocza	EAN-Code
3988000	1	10 mm	4006885398801
3989000	1	22 mm	4006885398900
3990000	1	28 mm	4006885399006

Brzeszczot segmentowy „PRO" BiM, uchwyt uniwersalny, panele laminowane, parkiet, metale nieżelazne



Odpowiedni do

Odpowiedni do	panele laminowane, parkiet, metal nieżelazny, rury

Dane techniczne

Maks. głębokość cięcia	19 mm
Uchwyt maszyny	Uchwyt uniwersalny do pił oscylacyjnych
Dalsze specyfikacje produktu	z wybrzuszeniem

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3999000	1	4006885399907

Uchwyt uniwersalny

Do fug cementowych

Brzeszczot toporowy „PRO” z nasypem diamentowym, uchwyt uniwersalny, fugi cementowe, pozostałości po zaprawie



Odpowiedni do

Odpowiedni do	beton komórkowy, fuga cementowa, zaprawy

Dane techniczne

Szerokość robocza	52 mm
Uchwyt maszyny	Uchwyt uniwersalny do pił oscylacyjnych

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3950000	1	4006885395008

Trójkątny tarnik palcowy „PRO” z nasypem z węglików spiekanych, uchwyt uniwersalny, pozostałości po zaprawie



Odpowiedni do

Odpowiedni do	zaprawy, klej do glazury, beton komórkowy, dachówki holenderskie

Dane techniczne

Kształt	Trójkątny
Uchwyt maszyny	Uchwyt uniwersalny do pił oscylacyjnych

Nr art.	Zawartość	Szerokość robocza	Długość robocza	EAN-Code
3951000	1	35 mm	35 mm	4006885395107

Wycinak / tarnik „PRO” z nasypem z węglików spiekanych, uchwyt uniwersalny, pozostałości po zaprawie i fugi cementowe



Odpowiedni do

Odpowiedni do	zaprawy, beton komórkowy, fuga cementowa

Dane techniczne

Średnica robocza	65 mm
Uchwyt maszyny	Uchwyt uniwersalny do pił oscylacyjnych
Dalsze specyfikacje produktu	powierzchnia szlifująca o długości 88 mm z wybrzuszeniem

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3954000	1	4006885395404

Brzeszczot „PRO” z nasypem diamentowym, uchwyt uniwersalny, fugi cementowe, pozostałości po zaprawie



Odpowiedni do

Odpowiedni do	beton komórkowy, fuga cementowa, zaprawy

Dane techniczne

Średnica robocza	80 mm
Uchwyt maszyny	Uchwyt uniwersalny do pił oscylacyjnych
Dalsze specyfikacje produktu	z wybrzuszeniem

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3955000	1	4006885395503

Dysk szlifierski „PRO” z nasypem z węglików spiekanych, uchwyt uniwersalny, beton, kamień



Odpowiedni do

Odpowiedni do	beton, tynk, kamień, cement, klej do glazury, drewno, lakier

Dane techniczne

Wymiar narożnika	80 mm
Kształt	Trójkątny
Uchwyt maszyny	Uchwyt uniwersalny do pił oscylacyjnych

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3994000	1	4006885399402

Brzeszczot segmentowy „PRO” z nasypem z węglików spiekanych, uchwyt uniwersalny, fugi cementowe, pozostałości po zaprawie



Odpowiedni do

Odpowiedni do	beton komórkowy, fuga cementowa, zaprawy

Dane techniczne

Średnica robocza	85 mm
Uchwyt maszyny	Uchwyt uniwersalny do pił oscylacyjnych
Dalsze specyfikacje produktu	z wybrzuszeniem

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3995000	1	4006885399501

Brzeszczot segmentowy „PRO" z nasypem diamentowym, uchwyt uniwersalny, pozostałości po zaprawie, fugi cementowe



Odpowiedni do

Odpowiedni do	beton komórkowy, zaprawy, fuga cementowa

Dane techniczne

Średnica robocza	85 mm
Uchwyt maszyny	Uchwyt uniwersalny do pił oscylacyjnych
Dalsze specyfikacje produktu	z wybrzuszeniem

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3997000	1	4006885399709

Uchwyt uniwersalny

Do materiałów miękkich

Brzeszczot do winylu „PRO" HCS, uchwyt uniwersalny



Dane techniczne

Uchwyt maszyny	Uchwyt uniwersalny do pił oscylacyjnych

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3864000	1	4006885386402

Szpachelka palcowa „PRO" HCS, uchwyt uniwersalny, silikon, klej



Odpowiedni do

Odpowiedni do	silikony, kleje

Dane techniczne

Szerokość robocza	10 mm
Uchwyt maszyny	Uchwyt uniwersalny do pił oscylacyjnych

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3953000	1	4006885395305

Skrobak „PRO" HCS, uchwyt uniwersalny, zaprawa, klej do wykładzin



Odpowiedni do

Odpowiedni do	zaprawy, gips, klej do wykładzin, klej do glazury, zgorzelina, powłoki ochronne

Dane techniczne

Szerokość robocza	52 mm
Uchwyt maszyny	Uchwyt uniwersalny do pił oscylacyjnych
Dalsze specyfikacje produktu	sztywny

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3991000	1	4006885399105

Skrobak „PRO" HCS, uchwyt uniwersalny, resztki klejów, naklejki, elastyczne materiały uszczelniające



Odpowiedni do

Odpowiedni do	lakier, kleje, naklejki, uszczelniacze elastyczne

Dane techniczne

Szerokość robocza	52 mm
Uchwyt maszyny	Uchwyt uniwersalny do pił oscylacyjnych
Dalsze specyfikacje produktu	elastyczny

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3998000	1	4006885399808

Uchwyt uniwersalny

Adaptery

Dysk szlifierski PRO, uchwyt uniwersalny

Osprzęt do wielofunkcyjnych urządzeń oscylacyjnych



Dane techniczne

Wymiar narożnika	95 mm
Kształt	Trójkątny
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Uchwyt maszyny	Uchwyt uniwersalny do pił oscylacyjnych

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3996000	1	4006885399600

Uchwyt uniwersalny

Zestawy

Zestaw startowy akcesoriów do paneli laminowanych „PRO” 4-cz., uchwyt uniwersalny



Odpowiedni do

Odpowiedni do — płyta Multiplex, metale nieżelazne, miękkie drewno, płyty wiórowe, panele laminowane, parkiet, tworzywa sztuczne, rury

Dane techniczne

Uchwyt maszyny — Uchwyt uniwersalny do pił oscylacyjnych

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
3961000	1	4 części	4006885396104

Zestaw startowy do urządzeń oscylacyjnych „PRO” 5-cz., uchwyt uniwersalny



Odpowiedni do

Odpowiedni do — silikony, kleje, zaprawa, beton komórkowy, fuga cementowa, gips, metale nieżelazne, płyty gipsowo-kartonowe, zgorzelina, powłoki ochronne, drewno z gwoździami, płyta Multiplex, blacha

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
3962000	1	5-częściowy	4006885396203

Zestaw akcesoriów „PRO” 3-cz., uchwyt uniwersalny



Odpowiedni do

Odpowiedni do — panele laminowane, parkiet, metale nieżelazne, rury, drewno z gwoździami, płyta Multiplex, płyty gipsowo-kartonowe, miękkie drewno, płyty wiórowe, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Uchwyt maszyny — Uchwyt uniwersalny do pił oscylacyjnych

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
3992000	1	3-częściowy	4006885399204

Zestaw akcesoriów „PRO" 2-cz., uchwyt uniwersalny



Odpowiedni do

Odpowiedni do: beton, tynk, kamień, cement, klej do glazury, drewno, lakier, beton komórkowy, fuga cementowa, zaprawa

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
3993000	1	2-częściowy	4006885399303

Zestaw akcesoriów do suchej zabudowy „Standard" 3-cz., uchwyt uniwersalny



Odpowiedni do

Odpowiedni do: drewno, płyty gipsowo-kartonowe

Dane techniczne

Uchwyt maszyny: Uchwyt uniwersalny do pił oscylacyjnych

Materiały: HCS

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
8490000	1	3-częściowy	4006885849006

Zestaw akcesoriów do naprawy fug „Standard" 3-cz., uchwyt uniwersalny



Odpowiedni do

Odpowiedni do: płytki, kamień, beton komórkowy, dachówki holenderskie, silikony, kleje

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
8491000	1	3-cz.	4006885849105

Tarcze do cięcia – przegląd asortymentu

Cechy wspólne naszych tarcz do cięcia:

- ✓ Wszystkie powszechne średnice we wszystkich podgrupach asortymentu
- ✓ Wszystkie tarcze do cięcia ze wzmocnieniem tekstylnym są zgodne z normą EN 12413
- ✓ Wszystkie diamentowe tarcze do cięcia są zgodne z normą EN 13236

Oferta firmy wolfcraft obejmuje tarcze odpowiednie do cięcia do praktycznie wszystkich materiałów, maszyn i rodzajów zastosowania.

Różne kształty:

Proste



Z wybrzuszeniem



Tarcze do cięcia

Do różnych zastosowań

Uniwersalne
(dwukolorowe zielone/niebieskie)

Metal
(niebieskie)



Aluminium
(srebrne)

Stal nierdzewna
(żółte/złote)

Kamień
(zielone)

Tarcze do cięcia z węglików spiekanych

Do paneli laminowanych, parkietu lub plastiku



Diamentowe tarcze do cięcia

Różne klasy jakości do szczególnych zastosowań – bez utraty średnicy

Expert
Segmentowane

Standard
Zamknięta krawędź



Professional
Turbo

Standard
Segmentowane

Professional
Segmentowane

Professional
Zamknięta krawędź

Tarcze diamentowe do cięcia

Expert

Diamentowa tarcza do cięcia PRO LASER UNIVERSAL

Uniwersalne zastosowanie – idealne do betonu zbrojonego



- wyjątkowo wysoka skuteczność cięcia
- długa trwałość
- maksymalne bezpieczeństwo

Odpowiedni do

Odpowiedni do	beton zbrojony, klinkier, kamień naturalny, kamień pumeksowy, piaskowiec wapnisty
Warunkowo odpowiedni	marmur, granit

Dane techniczne

Wersja krawędzi tnącej	Segmentowany
Jakości cięcia	Czyste cięcia
Maks. prędkość cięcia	80 metry na sekundę
Metoda produkcji	Spawany laserowo
Zgodnie z normą	EN 13236

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Wysokość segmentu	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
8310000	1	115	22,23 mm	10	13 300	4006885831001
8311000	1	125	22,23 mm	10	12 250	4006885831100
8312000	1	230	22,23 mm	10	6 650	4006885831209

Tarcze diamentowe do cięcia „Expert Universal”



Odpowiedni do

Odpowiedni do	beton zbrojony, granit, klinkier, kamień naturalny, beton pumeksowy, marmur, piaskowiec wapnisty, dachówki holenderskie

Dane techniczne

Wersja krawędzi tnącej	Segmentowany
Maks. prędkość cięcia	80 metry na sekundę
Metoda produkcji	Spawany laserowo
Zgodnie z normą	EN 13236

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Wysokość segmentu	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
8372000	1	115 mm	22,23 mm	13 mm	13 300 obr./min	4006885837201
8373000	1	125 mm	22,23 mm	13 mm	12 250 obr./min	4006885837300
8375000	1	230 mm	22,23 mm	17 mm	6 650 obr./min	4006885837508

Tarcze diamentowe do cięcia

Profi

Tarcze diamentowe do cięcia „Pro Turbo”



Odpowiedni do

Odpowiedni do: klinkier, dachówki holenderskie, kamień naturalny, cegły

Dane techniczne

Wersja krawędzi tnącej	Zamknięta krawędź
Maks. prędkość cięcia	80 metry na sekundę
Metoda produkcji	Spiekany
Zgodnie z normą	EN 13236

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Wysokość segmentu	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
1694000	1	115 mm	22,23 mm	7 mm	13 300 obr./min	4006885169401
1695000	1	125 mm	22,23 mm	7 mm	12 200 obr./min	4006885169500
1698000	1	230 mm	22,23 mm	7 mm	6 650 obr./min	4006885169807

Diamentowa tarcza do cięcia PRO UNIVERSAL

Uniwersalne zastosowanie – idealna do wyrobów betonowych



- wysoka skuteczność cięcia
- długa trwałość
- maksymalne bezpieczeństwo

Dane techniczne

Wersja krawędzi tnącej	Segmentowany
Jakości cięcia	Czyste cięcia
Maks. prędkość cięcia	80 metry na sekundę
Metoda produkcji	Spiekany
Zgodnie z normą	EN 13236

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Wysokość segmentu	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
8313000	1	115 mm	22,23 mm	10	13 300	4006885831308
8314000	1	125 mm	22,23 mm	10	12 200	4006885831407
8315000	1	180 mm	22,23 mm	10	8 500	4006885831506
8316000	1	230 mm	22,23 mm	10	6 650	4006885831605

Tarcze diamentowe do cięcia „Pro Ceramic Turbo”



Odpowiedni do

Odpowiedni do	granit, płyty z kamienia, płytki, płytki ceramiczne

Dane techniczne

Grubość tarczy	1,4 mm
Wersja krawędzi tnącej	Zamknięta krawędź ze strukturą plastra miodu
Maks. prędkość cięcia	80 metry na sekundę
Dalsze specyfikacje produktu	wzmacniany kołnierz do bezpiecznego stosowania wyjątkowo cienka (1,4 mm)
Metoda produkcji	Spiekany
Zgodnie z normą	EN 13236

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Wysokość segmentu	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
8328000	1	115 mm	22,23 mm	10 mm	13 300 obr./min	4006885832800
8329000	1	125 mm	22,23 mm	10 mm	12 200 obr./min	4006885832909

Tarcza diamentowa do cięcia „Pro Multi”



Odpowiedni do

Odpowiedni do	kamień, drewno, tworzywa sztuczne, blacha, kotwy metalowe

Dane techniczne

Wersja krawędzi tnącej	Segmentowany
Maks. prędkość cięcia	80 metry na sekundę
Powłoka	Z nasypem diamentowym
Zgodnie z normą	EN 13236

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
8334000	1	115 mm	22,23 mm	13 300 obr./min	4006885833401
8336000	1	125 mm	22,23 mm	12 200 obr./min	4006885833609
8335000	1	230 mm	22,23 mm	6 650 obr./min	4006885833500

Tarcze diamentowe do cięcia

Standard

Tarcze diamentowe do cięcia „Standard Ceramic”



Odpowiedni do

Odpowiedni do: płytki, płyty z kamienia

Dane techniczne

Wersja krawędzi tnącej	Zamknięta krawędź
Jakości cięcia	Czyste cięcia
Maks. prędkość cięcia	80 metry na sekundę
Metoda produkcji	Spiekany
Zgodnie z normą	EN 13236

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Wysokość segmentu	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
1651000	1	180 mm	25,4 / 30 mm	5 mm	8 500 obr./min	4006885165106

Diamentowa tarcza do cięcia SOLID UNIVERSAL

Uniwersalne zastosowanie – idealna do murów i materiałów budowlanych



- wysoka skuteczność cięcia
- długa trwałość
- maksymalne bezpieczeństwo

Odpowiedni do

Odpowiedni do: ogólne materiały budowlane, kamień pumeksowy, kostka brukowa

Dane techniczne

Wersja krawędzi tnącej	Segmentowany
Jakości cięcia	Czyste cięcia
Maks. prędkość cięcia	80 metry na sekundę
Metoda produkcji	Spiekany
Zgodnie z normą	EN 13236

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Wysokość segmentu	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
8317000	1	115 mm	22,23 mm	7	13 300	4006885831704
8318000	1	125 mm	22,23 mm	7	12 200	4006885831803
8319000	1	230 mm	22,23 mm	7	6 650	4006885831902

Tarcze diamentowe do cięcia „Standard Ceramic”



Odpowiedni do

Odpowiedni do	płytki, płyty z kamienia

Dane techniczne

Wersja krawędzi tnącej	Zamknięta krawędź
Maks. prędkość cięcia	80 metry na sekundę
Metoda produkcji	Spiekany
Zgodnie z normą	EN 13236

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Wysokość segmentu	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
8381000	1	110 mm	22,23 mm	5 mm	13 300 obr./min	4006885838109
8383000	1	180 mm	22,23 mm	5 mm	8 500 obr./min	4006885838307

Tarcze diamentowe do cięcia

Zestawy

Zestaw tarcz diamentowych, 2-cz.

Alternatywa w przystępnej cenie – idealna dla początkujących i doraźnych majsterkowiczów



Odpowiedni do

Odpowiedni do	cegły, kamień naturalny, płyty chodnikowe, marmur, glazura, płytki ceramiczne

Dane techniczne

Maks. prędkość cięcia	80 metry na sekundę
Dalsze specyfikacje produktu	tarcza segmentowana: do cięcia cegły, kamienia naturalnego i płyt chodnikowych tarcza do cięcia płytek: do gładkich czystych cięć w marmurze, płytkach i płytkach ceramicznych
Zgodnie z normą	EN 13236

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Wysokość segmentu	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
8390000	1	2-cz.	110 mm	22,23 mm	5 mm	13 300 obr./min	4006885839007

Zestaw tarcz diamentowych, 3-cz.

Alternatywa w przystępnej cenie – idealna dla początkujących i doraźnych majsterkowiczów



- tarcza Turbo: do cięcia betonu i granitu
- tarcza segmentowana: do cięcia cegły, kamienia naturalnego i płyt chodnikowych
- tarcza do cięcia płytek: do gładkich czystych cięć w marmurze, glazurze i płytkach ceramicznych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	cegły, kamień naturalny, płyty chodnikowe, marmur, glazura, płytki ceramiczne, beton, granit

Dane techniczne

Maks. prędkość cięcia	80 metry na sekundę
Dalsze specyfikacje produktu	tarcza Turbo: do cięcia betonu i granitu tarcza segmentowana: do cięcia cegły, kamienia naturalnego i płyt chodnikowych tarcza do cięcia płytek: do gładkich czystych cięć w marmurze, glazurze i płytkach ceramicznych
Zgodnie z normą	EN 13236

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Wysokość segmentu	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
8392000	1	3-częściowy	110 mm	22,23 mm	5 mm	13 300 obr./min	4006885839205

Tarcze do cięcia

Do metalu

Tarcze do cięcia metalu, z wybrzuszeniem



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal

Dane techniczne

Maks. prędkość cięcia	80 metry na sekundę
Dalsze specyfikacje produktu	z wybrzuszeniem
Zgodnie z normą	EN 12413, A30S-BF

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Grubość tarczy	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
1620099	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13 300 obr./min	4006885162099
1620300	5	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13 300 obr./min	4006885162037
1622099	1	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12 250 obr./min	4006885162297
1622300	5	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12 250 obr./min	4006885162235
1626099	1	230 mm	22,23 mm	3,2 mm	6 650 obr./min	4006885162693

Tarcza do cięcia metalu



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal

Dane techniczne

Grubość tarczy	2,5 mm
Maks. prędkość cięcia	80 metry na sekundę
Dalsze specyfikacje produktu	proste
Zgodnie z normą	EN 12413, A30S-BF

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Grubość tarczy	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
1624099	1	178 mm	22,23 mm	2,5 mm	8 500 obr./min	4006885162495
1627099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6 650 obr./min	4006885162792

Wyjątkowo cienka tarcza do cięcia metalu

do dużych szybkości cięcia i cięć bez zadziorów



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal

Dane techniczne

Grubość tarczy	1 mm
Jakości cięcia	Czyste krawędzie ciętego materiału
Maks. prędkość cięcia	80 metry na sekundę
Dalsze specyfikacje produktu	proste
Zgodnie z normą	EN 12413, A60T-BF

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Grubość tarczy	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
1683999	1	115 mm	22,23 mm	1	13 300 obr./min	4006885168398
1684999	1	125 mm	22,23 mm	1	12 250 obr./min	4006885168497

Tarcze do cięcia stali nierdzewnej, bardzo cienkie

Tarcze do cięcia obrabianych przedmiotów ze stali nierdzewnej



- doskonała wydajność cięcia
- niski współczynnik nagrzewania
- wysoka trwałość

Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal nierdzewna (Inox), metal

Dane techniczne

Jakości cięcia	Czyste krawędzie ciętego materiału
Maks. prędkość cięcia	80 metry na sekundę
Dalsze specyfikacje produktu	proste
Zgodnie z normą	EN 12413, WA60T-BF41

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Grubość tarczy	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
1685999	1	115	22,23 mm	1	13 300	4006885168596
8462000	10	115	22,23 mm	1	13 300	4006885846203
8460000	3	115	22,23 mm	1	13 300	4006885846005
8461000	3	125	22,23 mm	1	12 250	4006885846104
8463000	10	125	22,23 mm	1	12 250	4006885846302
1687999	1	125	22,23 mm	1	12 250	4006885168794
1633099	1	230	22,23 mm	1,9	6 650	4006885163300

Tarcze do cięcia

Do kamienia

Tarcze do cięcia kamienia, z wybrzuszeniem



Odpowiedni do

Odpowiedni do	kamień

Dane techniczne

Grubość tarczy	2,5 mm
Maks. prędkość cięcia	80 metry na sekundę
Dalsze specyfikacje produktu	z wybrzuszeniem
Zgodnie z normą	EN 12413, C30S-BF

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Grubość tarczy	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
1621099	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13 300 obr./min	4006885162198
1621300	5	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13 300 obr./min	4006885162136
1623099	1	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12 250 obr./min	4006885162396
1623300	5	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	12 250 obr./min	4006885162334
1629099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6 650 obr./min	4006885162990

Tarcze do cięcia kamienia



Odpowiedni do

Odpowiedni do	kamień

Dane techniczne

Grubość tarczy	2,5 mm
Maks. prędkość cięcia	80 metry na sekundę
Dalsze specyfikacje produktu	proste
Zgodnie z normą	EN 12413, C30S-BF

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Grubość tarczy	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
1628099	1	230 mm	22,23 mm	2,5 mm	6 650 obr./min	4006885162891

Tarcze do dokładnego cięcia kamienia



Odpowiedni do

Odpowiedni do	kamień

Dane techniczne

Grubość tarczy	1,6 mm
Maks. prędkość cięcia	80 metry na sekundę
Dalsze specyfikacje produktu	proste
Zgodnie z normą	EN 12413, C46S-BF

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Grubość tarczy	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
1686999	1	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	13 300 obr./min	4006885168695
1688999	1	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	12 250 obr./min	4006885168893

Tarcze do cięcia

Do aluminium

Wyjątkowo cienkie tarcze do cięcia aluminium



Odpowiedni do

Odpowiedni do	aluminium

Dane techniczne

Grubość tarczy	1,5 mm
Jakości cięcia	Czyste krawędzie ciętego materiału
Maks. prędkość cięcia	80 metry na sekundę
Dalsze specyfikacje produktu	proste
Zgodnie z normą	EN 12413, A46S-BF

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Grubość tarczy	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
1668999	1	115 mm	22,23 mm	1,5 mm	13 300 obr./min	4006885166899
1669999	1	125 mm	22,23 mm	1,5 mm	12 250 obr./min	4006885166998

Tarcze do cięcia

Uniwersalne

Uniwersalne tarcze do cięcia kamienia i metalu



Odpowiedni do

Odpowiedni do	kamień, metal

Dane techniczne

Grubość tarczy	2,5 mm
Maks. prędkość cięcia	80 metry na sekundę
Dalsze specyfikacje produktu	z wybrzuszeniem
Zgodnie z normą	EN 12413, AC30S-BF

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Grubość tarczy	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
1660999	1	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	13 300 obr./min	4006885166097

Tarcze do cięcia

Zestawy

Zestaw startowy do szlifierek kątowych, 5-cz.

Praktyczny zestaw startowy do obróbki metalu i kamienia



- 3 tarcze do cięcia metalu i kamienia
- 1 tarcza do zdzierania do metalu
- 1 tarcza lamelkowa do szlifowania metalu

Dane techniczne

Zgodnie z normą	EN 13236

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica robocza	Otwór uchwytu	EAN-Code
1663000	1	5-cz.	115 mm	22,23 mm	4006885166301
1664000	1	5-cz.	125 mm	22,23 mm	4006885166400

Tarcze do cięcia z węglików spiekanych

Tarcze do cięcia z nasypem z węglików spiekanych „Standard"



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, panele laminowane, parkiet, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Grubość tarczy	1,2 mm
Wersja krawędzi tnącej	Segmentowany
Maks. prędkość cięcia	80 metry na sekundę
Powłoka	Z nasypem z węglików spiekanych

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	EAN-Code
8369000	1	115 mm	22,23 mm	4006885836907
8370000	1	125 mm	22,23 mm	4006885837003

Osprzęt do tarcz do cięcia

Zestaw kluczy kołnierzowych prostych do szlifierek kątowych

Do prostej wymiany tarcz do cięcia i szlifowania



Dane techniczne

Średnica czopa	4 mm
Odstęp między czopami	30 mm
Materiały	Metal
Dalsze specyfikacje produktu	proste

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2453000	1	4006885245303

Nakrętka kołnierzowa do szlifierek kątowych

Do mocowania tarcz szlifierskich



Dane techniczne

Przyłącze gwintowane	M14
Dalsze specyfikacje produktu	Rozstaw otworów 26, 30, 35 mm
Zgodnie z normą	DIN 44716

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2456000	1	4006885245600

Zestaw kluczy kołnierzowych prostych do szlifierek kątowych, 2-cz.

Do mocowania tarcz do cięcia i szlifowania



Dane techniczne

Średnica czopa	5 mm
Odstęp między czopami	35 mm
Materiały	Metal
Dalsze specyfikacje produktu	proste

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2457000	1	4006885245709

Klucz kołnierzowy do szlifierek kątowych, wygięty

Do prostej wymiany głębokich ściernic garnkowych



- pasuje do wszystkich popularnych nakrętek kołnierzowych na szlifierkach kątowych
- wygięta głowica dla prostej wymiany głęboko położonych nakrętek kołnierzowych
- wytrzymała konstrukcja zapewniająca niezawodne zastosowanie

Dane techniczne

Średnica czopa	5 mm
Odstęp między czopami	35 mm
Materiały	Metal
Dalsze specyfikacje produktu	z wybrzuszeniem
Zgodnie z normą	DIN 3116 C

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2458000	1	4006885245808

Uniwersalny klucz kołnierzowy do szlifierek kątowych

Do prostej wymiany tarcz do cięcia i szlifowania



Dane techniczne

Średnica czopa	4 mm
Odstęp między czopami	30, 35 mm
Materiały	Metal
Dalsze specyfikacje produktu	prosty

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2459000	1	4006885245907

Nakrętka szybkomocująca do szlifierek kątowych

Do szybkiej, beznarzędziowej wymiany tarcz do cięcia i szlifowania



- Dźwignia do szybkiej, beznarzędziowej wymiany tarcz do cięcia i szlifowania o maks. Ø 125 mm
- Gwint M-14 zapewnia kompatybilność z dostępnymi na rynku szlifierkami kątowymi
- dwa gniazda do opcjonalnego otwierania lub poluzowania za pomocą klucza kołnierzowego

Dane techniczne

Przyłącze gwintowane	M14
Materiały	Metal

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2463000	1	4006885246300

Osłona przeciwpyłowa z prowadnicą do szlifierek kątowych

Do kontrolowanego prowadzenia szlifierki i mało pylącej pracy z użyciem diamentowych tarcz tnących Ø 115/125 mm



MADE IN EUROPE

- bezpieczne, kontrolowane prowadzenie szlifierki i mało pyląca praca z użyciem diamentowych tarcz tnących Ø 115/125 mm
- możliwość szybkiego i prostego mocowania bez użycia narzędzi do wszystkich dostępnych w sprzedaży szlifierek kątowych dzięki przedłużeniu wrzeciona
- pasuje do wszystkich popularnych odkurzaczy przemysłowych z wężem Ø 32–36 mm

Dane techniczne

Materiały	Stal; Poliwęglan; Guma
Dalsze specyfikacje produktu	pasuje do wszystkich popularnych odkurzaczy przemysłowych z wężem Ø 32–36 mm
Zgodnie z normą	DIN EN 60745-2-22

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5017000	1	4006885501706

Noże do strugów, 75,5 mm

Do obróbki drewna twardego i miękkiego



Odpowiedni do
Odpowiedni do — twarde drewno, miękkie drewno, płyty wiórowe, płyty stolarskie

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
4110000	2	5,5 mm	75,5 mm	1,1 mm	4006885411005

Noże do strugów, 82,7 mm

Do obróbki drewna twardego i miękkiego



Odpowiedni do
Odpowiedni do — twarde drewno, miękkie drewno, płyty wiórowe, płyty stolarskie

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
4111000	2	5,5 mm	82,7 mm	1,1 mm	4006885411104

Noże do strugów, 82 mm

Do obróbki drewna twardego i miękkiego



Odpowiedni do
Odpowiedni do — twarde drewno, miękkie drewno, płyty wiórowe, płyty stolarskie

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
4113000	2	5,5 mm	82 mm	1,1 mm	4006885411302

Otwornice i korony wiertnicze – przegląd

Otwornice i korony wiertnicze wolfcraft umożliwiają np. czyste i precyzyjne wykonywanie idealnie okrągłych otworów pod instalacje sanitarne i elektryczne, odpływy i oprawy do zabudowy. Nasz wysokiej jakości asortyment obejmuje idealne narzędzie dla każdego zastosowania oraz wszystkich popularnych materiałów.

Korony wiertnicze



Korony wiertnicze z segmentami z węglików spiekanych

- ✓ Trzpień SDS plus
- ✓ Wiertło z węglików spiekanych Ø 8 mm
- ✓ Segmenty z węglików spiekanych
- ✓ Głębokość cięcia: 46 mm



Wkłady koron wiertniczych z nasypem z węglików spiekanych

- ✓ Nasyp z węglików spiekanych
- ✓ Głębokość cięcia: 55 mm



Korony wiertnicze z segmentami diamentowymi

- ✓ Diamentowe segmenty
- ✓ Głębokość cięcia: 65 mm



Korony wiertnicze z nasypem diamentowym

- ✓ Trzpień okrągły Ø 10 mm
- ✓ Wiertło z węglików spiekanych z ogranicznikiem głębokości
- ✓ Nasyp diamentowy
- ✓ Głębokość cięcia: 45 mm



Korony wiertnicze z nasypem z węglików spiekanych

- ✓ Trzpień sześciokątny
- ✓ Wiertło z węglików spiekanych Ø 8 mm
- ✓ Nasyp z węglików spiekanych
- ✓ Głębokość cięcia: 55 mm

	Materiały		
Koronki wiertnicze	**Kamień**	**Beton**	**Glazura**
Korony wiertnicze z segmentami z węglików spiekanych	✓	✓	
Korony wiertnicze z segmentami diamentowymi	✓	✓	
Korony wiertnicze z nasypem z węglików spiekanych	✓		
Wkłady koron wiertniczych z nasypem z węglików spiekanych	✓		
Korony wiertnicze z nasypem diamentowym			✓

Otwornice



Wkłady otwornic BIM

- ✓ Uzębienie HSS Vario
- ✓ Głębokość cięcia: 40 mm



Otwornice z wieloma brzeszczotami Professional

- ✓ Trzpień sześciokątny
- ✓ Szlifowane wiertło ze stali chromowo-wanadowej
- ✓ Drobne uzębienie hartowane indukcyjnie
- ✓ Głębokość cięcia: 33/40 mm



Otwornice uniwersalne

- ✓ Trzpień sześciokątny
- ✓ Wiertło z węglików spiekanych Ø 8 mm
- ✓ Segmenty z węglików spiekanych
- ✓ Głębokość cięcia: 60 mm



Otwornice o synchronicznie regulowanej średnicy

- ✓ Trzpień sześciokątny
- ✓ Wiertło ze stali chromowo-wanadowej Ø 6 mm
- ✓ 3 grupy zębów
- ✓ Głębokość cięcia: 30 mm



Otwornice BIM

- ✓ Trzpień sześciokątny
- ✓ Wiertło HSS Ø 6 mm
- ✓ Progresywne uzębienie HSS Vario
- ✓ Głębokość cięcia: 40 mm



Otwornice z wieloma brzeszczotami

- ✓ Trzpień sześciokątny
- ✓ Wiertło ze stali chromowo-wanadowej
- ✓ Uzębienie zgrubne
- ✓ Głębokość cięcia: 18/23 mm



Otwornice ze stali węglowej

- ✓ Trzpień sześciokątny 1/4"
- ✓ Wiertło ze stali chromowo-wanadowej Ø 6 mm
- ✓ 3 grupy zębów
- ✓ Głębokość cięcia: 30 mm

Otwornice	Materiały						
	Płyty gipsowo-kartonowe	Miękkie drewno	Twarde drewno	Tworzywo sztuczne	Kamień	Metal	Stal nierdzewna
Wkłady otwornic BIM	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Otwornice BIM	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Otwornice z wieloma brzeszczotami Professional	✓	✓	✓	✓			
Otwornice z wieloma brzeszczotami	✓	✓		✓			
Otwornice uniwersalne	✓	✓	✓	✓	✓		
Otwornice ze stali węglowej	✓	✓		✓			
Otwornice o synchronicznie regulowanej średnicy	✓	✓					

Koronki wiertnicze

Koronki wiertnicze z ostrzami z węglików spiekanych

Trzpień mocujący SDS-plus z wiertłem centrującym, Ø 8 mm

Osprzęt do otwornic udarowych z segmentami z węglików spiekanych



MADE IN GERMANY

- trzpień SDS-plus z przyłączem gwintowanym M16 do otwornic udarowych z segmentami z węglików spiekanych, wyprodukowany w Niemczech
- odporny na wiercenie udarowe, przeznaczony do wiertarek i wiertarek udarowych z uchwytem SDS-plus do wykonywania otworów w betonie, murze i kamieniu
- precyzyjne wykonywanie otworów za pomocą zintegrowanego wiertła centrującego (Ø 8 mm)

Dane techniczne

Średnica wiertła	8 mm
Długość wiertła	70 mm
Kąt wierzchołkowy wiertła	130°
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	odporne na wiercenie udarowe

Nr art.	Zawartość	Długość trzpienia	Przyłącze gwintowane	Wersja trzpienia	EAN-Code
5428000	1	110 mm	M16	Trzpień SDS-plus	4006885542808
5425000	1	220 mm	M16	Trzpień SDS-plus	4006885542501

Otwornica udarowa, z ostrzami z węglików spiekanych, z trzpieniem mocującym SDS-plus

Do instalacji elektrycznych i sanitarnych w betonie, murze i kamieniu, głębokość cięcia 46 mm



- otwornica udarowa z ostrzami z węglików spiekanych ze specjalnie wlutowanymi, żaroodpornymi płytkami spiekowymi do otworów w betonie, murze i kamieniu
- dostępna w różnych średnicach; głębokość cięcia 46 mm – idealna do prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych
- otwornica odporna na wiercenie udarowe jest przeznaczona do wiertarek udarowych dzięki specjalnie hartowanemu trzpieniowi SDS-plus, 110 mm

Odpowiedni do

Odpowiedni do	beton, beton płukany, mur, pustaki, cegły, piaskowiec wapnisty, beton pumeksowy, beton komórkowy, lekkie materiały budowlane, jastrych, klinkier, tynk
Warunkowo odpowiedni	beton tekstylny, kostka brukowa, cegły poryzowane, marmur, granit, łupek

Dane techniczne

Średnica wiertła	8 mm
Długość wiertła	70 mm
Wersja krawędzi tnącej	Specjalnie wlutowane, żaroodporne płytki spiekowe
Głębokość cięcia	46 mm
Długość trzpienia	110 mm
Wersja trzpienia	Trzpień SDS-plus
Przyłącze gwintowane	M16
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	2 otwory wyrzucające odporna na wiercenie udarowe specjalnie hartowany, precyzyjny, odporny na ścieranie trzpień

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Maks. głębokość cięcia	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
5458000	1	35 mm	46 mm	400 obr./min	4006885545809
5480000	1	40 mm	46 mm	400 obr./min	4006885548008
5459000	1	50 mm	46 mm	400 obr./min	4006885545908
5483000	1	68 mm	46 mm	300 obr./min	4006885548305
5460000	1	76 mm	46 mm	250 obr./min	4006885546004
5481000	1	83 mm	46 mm	200 obr./min	4006885548107
5490000	1	105 mm	46 mm	100 obr./min	4006885549005

Wiertło centrujące, odporne na wiercenie udarowe

Osprzęt do otwornic udarowych z nasypem z węglików spiekanych



- do stosowania z otwornicami udarowymi z ostrzami z węglików spiekanych i trzpieniami mocującymi SDS-plus (art. 5428000, 5425000)

Dane techniczne

Średnica wiertła	8 mm
Długość wiertła	70 mm
Kąt wierzchołkowy wiertła	130°
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	odporna na wiercenie udarowe

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5482000	1	4006885548206

Zestaw otwornic „Universal“, 3-cz.

Do wykonywania otworów Ø 68 mm w betonie, murze, kamieniu, drewnie, tworzywie sztucznym, metalu, płytach do suchej zabudowy



- 1 otwornica udarowa, HM, z trzpieniem mocującym SDS-plus, Ø 68 mm, głębokość cięcia 46 mm, do betonu, muru i kamienia, certyfikat TÜV
- 1 otwornica BIM, Ø 68 mm, głębokość cięcia 40 mm, do drewna, tworzywa sztucznego, metalu, płyt izolacyjnych i do suchej zabudowy, certyfikat TÜV
- 1 szablon wiertarski do puszek prądowych, z wysokiej jakości walizką z 2-komponentowego tworzywa sztucznego

Odpowiedni do

Odpowiedni do	cegły, pustaki, beton, lekkie materiały budowlane, jastrych, piaskowiec wapnisty, beton komórkowy, tynk, beton pumeksowy, beton płukany, klinkier, mur, metal, aluminium, brąz, miedź, cynk, mosiądz, części karoserii, tworzywo sztuczne (PVC, PE, PP, PS, PA), szkło akrylowe, deski tarasowe WPC, deski tarasowe BPC, płyty GFK, winyl, płyty izolacyjne z włókna szklanego, płyty pilśniowe porowate, płyty pilśniowe miękkie, mineralna płyta izolacyjna, płyty piankowe twarde, płyty korkowe, płyty z wełny drzewnej, płyta OSB, płyta gipsowo-kartonowa, płyty laminatowe, miękkie drewno, sklejka, drewno konstrukcyjne, drewniane belki, drewno budowlane, drewno z gwoździami, płyty wiórowe, blaty kuchenne, płyty wiórowe oklejone tworzywem sztucznym, panele, deski szalunkowe, deski profilowane, panele laminowane
Warunkowo odpowiedni	granit, kostka brukowa, marmur, beton tekstylny, łupek, cegły poryzowane, stal nierdzewna, stal budowlana, stal odlewnicza, żeliwo szare, żeliwo ciągliwe, twarde drewno, płyty stolarskie, płyty MDF, drewno tarasowe, płyty multiplex, płyty HDF, parkiet

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
5982000	1	3-częściowy	4006885598201

Otwornica udarowa, z ostrzami z węglików spiekanych, z trzpieniem mocującym SDS-plus Ø 68 mm

Do wykonywania otworów pod podtynkowe puszki elektryczne w betonie, murze i kamieniu, głębokość cięcia 46 mm



- otwornica udarowa z ostrzami z węglików spiekanych, ze specjalnie wlutowanymi, żaroodpornymi płytkami spiekowymi, do otworów w betonie, murze i kamieniu
- Ø 68 mm, głębokość cięcia 46 mm, do wykonywania otworów pod elektryczne puszki podtynkowe
- otwornica odporna na wiercenie udarowe jest przeznaczona do wiertarek udarowych dzięki specjalnie hartowanemu trzpieniowi SDS-plus, 110 mm

Odpowiedni do

Odpowiedni do	beton, pustaki, cegły, beton płukany, mur, piaskowiec wapnisty, beton pumeksowy, beton komórkowy, lekkie materiały budowlane, jastrych, klinkier, tynk
Warunkowo odpowiedni	beton tekstylny, kostka brukowa, cegły poryzowane, marmur, granit, łupek

Dane techniczne

Średnica wiertła	8 mm
Długość wiertła	70 mm
Wersja krawędzi tnącej	Specjalnie wlutowane, żaroodporne płytki spiekowe
Głębokość cięcia	46 mm
Długość trzpienia	110 mm
Wersja trzpienia	Trzpień SDS-plus
Przyłącze gwintowane	M16
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	2 otwory wyrzucające odporna na wiercenie udarowe specjalnie hartowany, precyzyjny, odporny na ścieranie trzpień

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Maks. głębokość cięcia	EAN-Code
8914000	1	68 mm	46 mm	4006885891401

Koronki wiertnicze

Koronki wiertnicze z nasypem z węglików spiekanych

Zestaw wkładów otwornic koronowych, z nasypem z węglików spiekanych, 5-cz.

Do muru i kamienia, Ø 33, 53 i 68 mm, głębokość cięcia 55 mm



- 3 wkłady otwornic koronowych z nasypem z węglików spiekanych, Ø 33, 53, 68 mm i głębokość cięcia 55 mm, do precyzyjnego wykonywania otworów pod instalacje sanitarne i elektryczne w murze i kamieniu
- 2 wiertła centrujące (Ø 8 mm) z końcówką HM i trzpieniem sześciokątnym, długość 140 mm i 220 mm, do wiercenia głębokich otworów i otworów przelotowych, w wysokiej jakości walizce z 2-kompozytowego tworzywa sztucznego
- niezawodność potwierdzona certyfikatem jakości TÜV

Odpowiedni do

Odpowiedni do	mur, cegły, lekkie materiały budowlane, pustaki, beton pumeksowy, beton komórkowy, tynk, klinkier
Warunkowo odpowiedni	kostka brukowa, piaskowiec wapnisty, cegły poryzowane, jastrych

Dane techniczne

Średnica robocza	68, 53, 33 mm
Średnica wiertła	8 mm
Długości wierteł	140, 220 mm
Wersja krawędzi tnącej	Z nasypem z węglików spiekanych
Głębokość cięcia	55 mm
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	Wiertło centrujące z końcówką HM i trzpieniem sześciokątnym

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
1003000	1	5-częściowy	4006885100305

Zestaw otwornic, z nasypem z węglików spiekanych, 7-cz.

Do muru i kamienia, Ø 33–83 mm, głębokość cięcia 55 mm



- 5 wkładów otwornic koronowych z nasypem z węglików spiekanych, Ø 33, 53, 68, 73, 83 mm i głębokość cięcia 55 mm, do precyzyjnego wykonywania otworów dla instalacji sanitarnych i elektrycznych w murze i kamieniu
- z wiertłem centrującym (Ø 8 mm) z trzpieniem sześciokątnym i talerzem mocującym gotowym do użycia, w wysokiej jakości walizce z 2-kompozytowego tworzywa sztucznego
- niezawodność potwierdzona certyfikatem jakości TÜV

Odpowiedni do

Odpowiedni do	mur, cegły, lekkie materiały budowlane, pustaki, beton pumeksowy, beton komórkowy, klinkier, tynk
Warunkowo odpowiedni	kostka brukowa, piaskowiec wapnisty, cegły poryzowane, jastrych

Dane techniczne

Średnica robocza	33, 73, 83, 53, 68 mm
Średnica wiertła	8 mm
Długości wierteł	140 mm
Wersja krawędzi tnącej	Z nasypem z węglików spiekanych
Głębokość cięcia	55 mm
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	W komplecie z talerzem mocującym i wiertłem centrującym

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
3464000	1	7 części	4006885346406

Otwornica koronowa, z nasypem z węglików spiekanych, z talerzem mocującym i wiertłem centrującym

Do prac instalacyjnych w murze i kamieniu, głębokość cięcia 55 mm



- otwornica koronowa z nasypem z węglików spiekanych do wiercenia otworów w murze i kamieniu, trzpień sześciokątny pasujący do wiertarek i wkrętarek akumulatorowych
- dostępny w różnych średnicach, głębokość cięcia 55 mm – idealny do prac budowlanych i remontowych
- z talerzem mocującym i wiertłem centrującym (Ø 8 mm), długość 140 mm, wstępnie zmontowana, gotowa do użycia, niezawodność potwierdzona certyfikatem jakości TÜV

Odpowiedni do

Odpowiedni do	mur, cegły, lekkie materiały budowlane, pustaki, beton pumeksowy, beton komórkowy, klinkier, tynk
Warunkowo odpowiedni	kostka brukowa, piaskowiec wapnisty, cegły poryzowane, jastrych

Dane techniczne

Średnica wiertła	8 mm
Długość wiertła	140 mm
Wersja krawędzi tnącej	Z nasypem z węglików spiekanych
Głębokość cięcia	55 mm
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Maks. głębokość cięcia	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
3465000	1	67 mm	55 mm	1 200 obr./min	4006885346505
3470000	1	73 mm	55 mm	1 000 obr./min	4006885347007

Talerz mocujący, Ø 110 mm

Osprzęt do wkładów otwornic koronowych z nasypem z węglików spiekanych



- talerz mocujący Ø 110 mm, do wkładów otwornic koronowych Ø 33–103 mm
- uchwyt szcześciokątny i śruba ustalająca do niezawodnego zamocowania
- Osprzęt do wkładów otwornic z nasypem z węglików spiekanych

Dane techniczne

Materiały	Metal

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3466000	1	4006885346604

Wkład otwornicy koronowej, z nasypem z węglików spiekanych, Ø 103 mm

Do instalacji sanitarnych i elektrycznych w murze i kamieniu, głębokość cięcia 55 mm



- wkład otwornicy koronowej z nasypem z węglików spiekanych do wiercenia otworów w murze i kamieniu
- głębokość cięcia 55 mm – idealny do prac budowlanych i remontowych
- do użytku wyłącznie z talerzem mocującym dostepnym w oddzielnej sprzedaży (nr art. 3466000) i wiertłem centrującym z trzpieniem sześciokątnym (nr art. 3471000), niezawodność potwierdzona certyfikatem jakości TÜV

Odpowiedni do

Odpowiedni do	mur, cegły, lekkie materiały budowlane, klinkier, tynk, pustaki, beton pumeksowy, beton komórkowy
Warunkowo odpowiedni	piaskowiec wapnisty, kostka brukowa, jastrych, cegły poryzowane

Dane techniczne

Wersja krawędzi tnącej	Z nasypem z węglików spiekanych
Głębokość cięcia	55 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
3467000	1	103 mm	800 obr./min	4006885346703

Wiertło centrujące, Ø 8 mm, 140 mm

Osprzęt do otwornic koronowych z nasypem z węglików spiekanych



- długość 140 mm, Ø 8 mm, końcówka centrująca HM o wysokiej trwałości
- trzpień sześciokątny do wiertarek i wkrętarek akumulatorowych
- Osprzęt do otwornic koronowych z nasypem z węglików spiekanych

Dane techniczne

Średnica wiertła	8 mm
Długość wiertła	140 mm
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny
Maks. prędkość obrotowa	1 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3471000	1	4006885347106

Talerz mocujący, Ø 90 mm

Osprzęt do wkładów otwornic koronowych z nasypem z węglików spiekanych



- talerz mocujący Ø 90 mm, do wkładów otwornic koronowych Ø 33–83 mm
- uchwyt szcześciokątny i śruba ustalająca do niezawodnego zamocowania

Dane techniczne

Materiały	Metal

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3472000	1	4006885347205

Wkład otwornicy koronowej, z nasypem z węglików spiekanych

Do instalacji sanitarnych i elektrycznych w murze i kamieniu, głębokość cięcia 55 mm



- wkład otwornicy koronowej z nasypem z węglików spiekanych do wiercenia otworów w murze i kamieniu
- dostępny w różnych średnicach, głębokość cięcia 55 mm – idealny do prac budowlanych i remontowych
- do użytku wyłącznie z talerzem mocującym dostepnym w oddzielnej sprzedaży (nr art. 3472000/3466000) i wiertłem centrującym z trzpieniem sześciokątnym (nr art. 3471000), niezawodność potwierdzona certyfikatem jakości TÜV

Odpowiedni do

Odpowiedni do	mur, cegły, lekkie materiały budowlane, pustaki, beton pumeksowy, beton komórkowy, klinkier, tynk
Warunkowo odpowiedni	kostka brukowa, piaskowiec wapnisty, cegły poryzowane, jastrych

Dane techniczne

Wersja krawędzi tnącej	Z nasypem z węglików spiekanych
Głębokość cięcia	55 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
3473000	1	33 mm	1 500 obr./min	4006885347304
3468000	1	43 mm	1 500 obr./min	4006885346802
3474000	1	53 mm	1 200 obr./min	4006885347403
3477000	1	68 mm	1 200 obr./min	4006885347700
3475000	1	73 mm	1 000 obr./min	4006885347502
3476000	1	83 mm	1 000 obr./min	4006885347601

Zestaw wkładów otwornic koronowych, z nasypem z węglików spiekanych, 6-cz.

Do muru i kamienia, Ø 33–83 mm, głębokość cięcia 55 mm



- 4 wkłady otwornic koronowych z nasypem z węglików spiekanych, Ø 33, 53, 73, 83 mm i głębokość cięcia 55 mm, do precyzyjnego wiercenia otworów dla instalacji sanitarnych i elektrycznych w murze i kamieniu
- z wiertłem centrującym (Ø 8 mm) z trzpieniem sześciokątnym i talerzem mocującym do natychmiastowego użycia
- niezawodność potwierdzona certyfikatem jakości TÜV

Odpowiedni do

Odpowiedni do	mur, cegły, lekkie materiały budowlane, pustaki, beton pumeksowy, beton komórkowy, klinkier, tynk
Warunkowo odpowiedni	kostka brukowa, piaskowiec wapnisty, cegły poryzowane, jastrych

Dane techniczne

Średnica robocza	73, 53, 33, 83 mm
Średnica wiertła	8 mm
Długości wierteł	140 mm
Wersja krawędzi tnącej	Z nasypem z węglików spiekanych
Głębokość cięcia	55 mm
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	W komplecie z talerzem mocującym i wiertłem centrującym

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
3478000	1	6-częściowy	4006885347809

Wiertło centrujące, Ø 8 mm, 220 mm

Osprzęt do wiercenia głębokich otworów i otworów przelotowych za pomocą otwornic koronowych z nasypem z węglików spiekanych



- długość 220 mm, Ø 8 mm, do precyzyjnego wiercenia głębokich otworów i otworów przelotowych za pomocą otwornic z nasypem z węglików spiekanych
- końcówka centrująca HM o wysokiej trwałości
- trzpień sześciokątny do wiertarek i wkrętarek akumulatorowych

Dane techniczne

Średnica wiertła	8 mm
Długość wiertła	220 mm
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny
Maks. prędkość obrotowa	1 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3862000	1	4006885386204

Otwornica koronowa, z nasypem z węglików spiekanych, z trzpieniem mocującym

Do instalacji sanitarnych i elektrycznych w murze i kamieniu, głębokość cięcia 55 mm



- otwornica koronowa z nasypem z węglików spiekanych do wiercenia otworów w murze i kamieniu, trzpień sześciokątny pasujący do wiertarek i wkrętarek akumulatorowych
- dostępna w różnych średnicach, głębokość cięcia 55 mm, z trzpieniem mocującym dostępnym w oddzielnej sprzedaży (art. 3862000), do wiercenia głębokich otworów i otworów przelotowych
- z trzpieniem mocującym i wiertłem centrującym (Ø 8 mm), wstępnie zmontowana, gotowa do użycia, niezawodność potwierdzona certyfikatem jakości TÜV

Odpowiedni do

Odpowiedni do	mur, cegły, lekkie materiały budowlane, pustaki, beton pumeksowy, beton komórkowy, klinkier, tynk
Warunkowo odpowiedni	kostka brukowa, piaskowiec wapnisty, cegły poryzowane, jastrych

Dane techniczne

Średnica wiertła	8 mm
Wersja krawędzi tnącej	Z nasypem z węglików spiekanych
Głębokość cięcia	55 mm
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	Wiertło centrujące z końcówką HM i trzpieniem sześciokątnym

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Maks. głębokość cięcia	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
3893000	1	33 mm	55 mm	1 500 obr./min	4006885389304
3894000	1	43 mm	55 mm	1 500 obr./min	4006885389403
3895000	1	53 mm	55 mm	1 200 obr./min	4006885389502
3896000	1	68 mm	55 mm	1 200 obr./min	4006885389601
3897000	1	73 mm	55 mm	1 000 obr./min	4006885389700
3898000	1	83 mm	55 mm	1 000 obr./min	4006885389809
3899000	1	103 mm	55 mm	800 obr./min	4006885389908

Zestaw otwornic, z nasypem z węglików spiekanych, 7-cz.

Do muru i kamienia, Ø 33–103 mm, głębokość cięcia 55 mm



- 5 wkładów otwornic koronowych z nasypem z węglików spiekanych, Ø 33, 43, 53, 68, 103 mm i głębokość cięcia 55 mm, do precyzyjnego wykonywania otworów dla instalacji sanitarnych i elektrycznych w murze i kamieniu
- z wiertłem centrującym (Ø 8 mm), długość 140 mm, z trzpieniem sześciokątnym i talerzem mocującym gotowym do użycia w wysokiej jakości walizce z 2-kompozytowego tworzywa sztucznego
- niezawodność potwierdzona certyfikatem jakości TÜV

Odpowiedni do

Odpowiedni do	mur, cegły, lekkie materiały budowlane, pustaki, beton pumeksowy, beton komórkowy, klinkier, tynk
Warunkowo odpowiedni	kostka brukowa, piaskowiec wapnisty, cegły poryzowane, jastrych

Dane techniczne

Średnica robocza	103, 43, 53, 33, 68 mm
Średnica wiertła	8 mm
Długości wierteł	140 mm
Wersja krawędzi tnącej	Z nasypem z węglików spiekanych
Głębokość cięcia	55 mm
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	W komplecie z talerzem mocującym i wiertłem centrującym

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
5424000	1	7 części	4006885542402

Otwornica koronowa, z nasypem z węglików spiekanych, z trzpieniem mocującym, Ø 68 mm

Do instalacji gniazd elektrycznych i wyłączników w murze i kamieniu, głębokość cięcia 55 mm



- otwornica koronowa z nasypem z węglików spiekanych, wstępnie zmontowana z trzpieniem mocującym z trzpieniem sześciokątnym i wiertłem centrującym (Ø 8 mm) do wiercenia otworów w murze i kamieniu
- Ø 68 mm, głębokość cięcia 55 mm do montażu puszek podtynkowych do gniazd elektrycznych i wyłączników
- z trzpieniem mocującym dostępnym w oddzielnej sprzedaży (art. 3862000) do wykonywania głębokich otworów i otworów przelotowych, niezawodność potwierdzona certyfikatem jakości TÜV

Odpowiedni do

Odpowiedni do	mur, cegły, lekkie materiały budowlane, pustaki, beton pumeksowy, beton komórkowy, klinkier, tynk
Warunkowo odpowiedni	kostka brukowa, piaskowiec wapnisty, cegły poryzowane, jastrych

Dane techniczne

Średnica wiertła	8 mm
Wersja krawędzi tnącej	Z nasypem z węglików spiekanych
Głębokość cięcia	55 mm
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	Wiertło centrujące z końcówką HM i trzpieniem sześciokątnym

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Maks. głębokość cięcia	EAN-Code
8913000	1	68 mm	55 mm	4006885891302

Koronki wiertnicze

Koronki wiertnicze diamentowe

Trzpień mocujący SDS-plus z wiertłem centrującym, Ø 8 mm, 110 mm

Osprzęt do otwornic z diamentowymi segmentami



MADE IN GERMANY

- trzpień SDS-plus, 110 mm, z przyłączem gwintowanym M16 do otwornic diamentowych do betonu, wyprodukowany w Niemczech
- do pracy obrotowej (UWAGA: nie udarowej!) z wiertarkami i wiertarkami udarowymi z uchwytem SDS-plus do wykonywania otworów w betonie, murze i kamieniu
- precyzyjne wykonywanie otworów za pomocą zintegrowanego, szlifowanego wiertła centrującego (Ø 8 mm)

Dane techniczne

Średnica wiertła	8 mm
Długość wiertła	80 mm
Kąt wierzchołkowy wiertła	130°
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Przyłącze gwintowane	Wersja trzpienia	EAN-Code
5955000	1	M16	Trzpień SDS-plus	4006885595507

Trzpień mocujący z wiertłem centrującym, Ø 8 mm, 80 mm

Osprzęt do otwornic z diamentowymi segmentami



MADE IN GERMANY

- trzpień sześciokątny, z przyłączem gwintowanym M16 do otwornic z diamentowymi segmentami, wyprodukowany w Niemczech
- przeznaczony do wiertarek do wykonywania otworów w betonie, murze i kamieniu
- precyzyjne wykonywanie otworów za pomocą zintegrowanego, szlifowanego wiertła centrującego (Ø 8 mm)

Dane techniczne

Średnica wiertła	8 mm
Długość wiertła	80 mm
Kąt wierzchołkowy wiertła	130°
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Przyłącze gwintowane	Wersja trzpienia	EAN-Code
5956000	1	M16	Trzpień sześciokątny	4006885595606

Otwornica diamentowa do betonu

Do wykonywania otworów pod instalacje puszek elektrycznych w betonie, murze i kamieniu, głębokość cięcia 65 mm



- otwornica z wlutowanym diamentowymi segmentami, do szybkiego i precyzyjnego wiercenia otworów w betonie, murze i kamieniu, o wyjątkowo wysokiej trwałości
- dostępna w różnych średnicach, głębokość cięcia 65 mm – do wykonywania otworów na puszki podtynkowe (puszki rozgałęźne i gniazda elektryczne)
- zewnętrzna powłoka transportująca w kształcie ślimaka do niezawodnego usuwania pyłu wiertniczego, zapobiega zatykaniu się otwornicy, niezawodność potwierdzona certyfikatem jakości TÜV

Odpowiedni do

Odpowiedni do	mur, kostka brukowa, piaskowiec wapnisty, pustaki, beton pumeksowy, cegły, cegły poryzowane, beton komórkowy, lekkie materiały budowlane, jastrych, klinkier, tynk, marmur
Warunkowo odpowiedni	beton, beton płukany, beton tekstylny

Dane techniczne

Wersja krawędzi tnącej	Lutowane segmenty diamentowe
Głębokość cięcia	65 mm
Przyłącze gwintowane	M16
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	2 otwory wyrzucające zewnętrzna powłoka transportująca w kształcie ślimaka

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
7957000	1	68 mm	300 obr./min	4006885795709
7958000	1	82 mm	200 obr./min	4006885795808

Koronki wiertnicze

Koronki wiertnicze z nasypem diamentowym, do wkrętarek akumulatorowych

Zamienne wiertło centrujące

Osprzęt do koron wiertniczych z nasypem diamentowym „Ceramic"



- osprzęt - wiertło centrujące, z segmentami z węglików spiekanych, do koron wiertniczych z nasypem diamentowym „Ceramic" (Ø 18–83 mm)
- gwint do wkręcania w otwornice koronowe
- z wiertłem centrującym wyjmowanym bez użycia narzędzi

Dane techniczne

Średnica wiertła	5 mm
Długość wiertła	40 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Węglik spiekany

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5913000	1	4006885591301

Otwornica diamentowa „Ceramic"

Do montażu urządzeń sanitarnych i wykonania przepustów pod przewody elektryczne w glazurze i kaflach, głębokość cięcia 30 mm



- otwornica diamentowa o długiej żywotności do wycinania precyzyjnych otworów w glazurze i kaflach z trzpieniem okrągłym (Ø 10 mm) do stosowania z wkrętarką akumulatorową
- dostępna w różnych średnicach, głębokość cięcia 30 mm, np. do mocowań sanitarnych i przepustów pod przewody elektryczne
- wkład z prowadnicą dostępną w oddzielnej sprzedaży (art. 5911000) do prawidłowego chłodzenia wodą, niezawodność potwierdzona certyfikatem jakości TÜV

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płytki z kamionki szlachetnej, płytki granitowe, kafle, płytki ceramiczne, płytki fajansowe, płytki kamionkowe, płytki marmurowe, płytki posadzkowe, płytki ścienne
Warunkowo odpowiedni	porcelana

Dane techniczne

Wersja krawędzi tnącej	Z nasypem diamentowym
Głębokość cięcia	30 mm
Średnica trzpienia	10 mm
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Maks. głębokość cięcia	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
5915000	1	5 mm	30 mm	1 000 obr./min	4006885591509
5916000	1	6 mm	30 mm	1 000 obr./min	4006885591608
5917000	1	8 mm	30 mm	1 000 obr./min	4006885591707
5918000	1	10 mm	30 mm	1 000 obr./min	4006885591806

Otwornica diamentowa „Ceramic"

Do instalacji sanitarnych i elektrycznych w glazurze i kaflach, głębokość cięcia 45 mm



- otwornica diamentowa, o długiej żywotności, do wycinania precyzyjnych otworów w glazurze i kaflach, z trzpieniem okrągłym (Ø 10 mm), do stosowania z wkrętarką akumulatorową
- dostępna w różnych średnicach, głębokość cięcia 45 mm, np. do instalacji sanitarnych i elektrycznych
- zintegrowana gąbka do chłodzenia wodą nasypu diamentowego i wiązania pyłu, niezawodnosc potwierdzona certyfikatem jakości TÜV

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płytki ceramiczne, płytki fajansowe, płytki kamionkowe, płytki z kamionki szlachetnej, płytki granitowe, płytki marmurowe, płytki posadzkowe, płytki ścienne, kafle
Warunkowo odpowiedni	porcelana

Dane techniczne

Wersja krawędzi tnącej	Z nasypem diamentowym
Głębokość cięcia	45 mm
Średnica trzpienia	10 mm
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Maks. głębokość cięcia	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
5920000	1	18 mm	45 mm	800 obr./min	4006885592001
5922000	1	22 mm	45 mm	800 obr./min	4006885592209
5924000	1	25 mm	45 mm	800 obr./min	4006885592407

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Maks. głębokość cięcia	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
5926000	1	35 mm	45 mm	500 obr./min	4006885592605
5928000	1	45 mm	45 mm	500 obr./min	4006885592803
5929000	1	53 mm	45 mm	400 obr./min	4006885592902
5940000	1	60 mm	45 mm	200 obr./min	4006885594005
5930000	1	65 mm	45 mm	200 obr./min	4006885593008
5931000	1	68 mm	45 mm	200 obr./min	4006885593107
5932000	1	74 mm	45 mm	200 obr./min	4006885593206
5933000	1	83 mm	45 mm	150 obr./min	4006885593305

Zestaw otwornic „Gniazdka elektryczne“, 3-cz.

Do wiercenia otworów Ø 68 mm w drewnie, tworzywie sztucznym, metalach, materiałach do suchej zabudowy, glazurze i kaflach



- 1 otwornica diamentowa „Ceramic“, Ø 68 mm, głębokość cięcia 25 mm, do glazury i kafli, certyfikat TÜV
- 1 otwornica BIM, Ø 68 mm, głębokość cięcia 40 mm, do drewna, tworzywa sztucznego, metalu, płyt izolacyjnych i do suchej zabudowy, certyfikat TÜV
- 1 szablon wiertarski do puszek prądowych, z wysokiej jakości walizką z 2-komponentowego tworzywa sztucznego

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płytki marmurowe, płytki kamionkowe, płytki ceramiczne, płytki ścienne, kafle, płytki z kamionki szlachetnej, płytki granitowe, płytki fajansowe, płytki posadzkowe, metal, aluminium, brąz, miedź, cynk, mosiądz, części karoserii, tworzywo sztuczne (PVC, PE, PP, PS, PA), szkło akrylowe, deski tarasowe WPC, deski tarasowe BPC, płyty GFK, winyl, płyty izolacyjne z włókna szklanego, płyty pilśniowe porowate, płyty pilśniowe miękkie, mineralna płyta izolacyjna, płyty piankowe twarde, płyty korkowe, płyty z wełny drzewnej, płyta OSB, płyta gipsowo-kartonowa, płyty laminatowe, miękkie drewno, sklejka, drewno konstrukcyjne, drewniane belki, drewno budowlane, drewno z gwoździami, płyty wiórowe, blaty kuchenne, płyty wiórowe oklejone tworzywem sztucznym, panele, deski szalunkowe, deski profilowane, panele laminowane
Warunkowo odpowiedni	porcelana, stal nierdzewna, stal budowlana, stal odlewnicza, żeliwo szare, żeliwo ciągliwe, twarde drewno, płyty stolarskie, płyty MDF, drewno tarasowe, płyty multiplex, płyty HDF, parkiet

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
5981000	1	3-częściowy	4006885598102

Zestaw otwornic, diamentowych „Ceramic", 5-cz.

Do montażu urządzeń sanitarnych i wykonania przepustów pod przewody elektryczne w glazurze i kaflach, Ø 5–10 mm, głębokość cięcia 30 mm



- 4 otwornice diamentowe „Ceramic" o długiej żywotności do wycinania precyzyjnych otworów w glazurze i kaflach, Ø 5, 6, 8 i 10 mm, głębokość cięcia 30 mm, np. do montażu urządzeń sanitarnych i wykonania przepustów pod przewody elektryczne
- z prowadnicą ze zintegrowaną gąbką do prawidłowego chłodzenia wodą nasypu diamentowego i precyzyjnego wiercenia, wysokiej jakości walizka z 2-komponentowego tworzywa sztucznego
- trzpień okrągły (Ø 10 mm) do zastosowania z wkrętarką akumulatorową, niezawodność potwierdzona certyfikatem jakości TÜV

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płytki ceramiczne, płytki fajansowe, płytki kamionkowe, płytki z kamionki szlachetnej, płytki granitowe, płytki marmurowe, płytki posadzkowe, płytki ścienne, kafle
Warunkowo odpowiedni	porcelana

Dane techniczne

Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica robocza	EAN-Code
8771000	1	5-częściowy	5 mm, 10 mm, 6 mm, 8 mm	4006885877108

Otwornica diamentowa „Ceramic", Ø 68 mm

Do montażu puszek elektrycznych w glazurze i kaflach, głębokość cięcia 25 mm



- otwornica diamentowa, o długiej żywotności, do wycinania precyzyjnych otworów w glazurze i kaflach, z trzpieniem okrągłym (Ø 10 mm), do stosowania z wkrętarką akumulatorową, z wiertłem centrującym
- Ø 68 mm, głębokość cięcia 25 mm, np. do montażu puszek elektrycznych
- zintegrowana gąbka do chłodzenia wodą nasypu diamentowego i wiązania pyłu, z wiertłem centrującym, niezawodność potwierdzona certyfikatem jakości TÜV

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płytki ceramiczne, płytki fajansowe, płytki kamionkowe, płytki z kamionki szlachetnej, płytki granitowe, płytki marmurowe, płytki posadzkowe, płytki ścienne, kafle
Warunkowo odpowiedni	porcelana

Dane techniczne

Wersja krawędzi tnącej	Z nasypem z węglików spiekanych
Głębokość cięcia	25 mm
Średnica trzpienia	10 mm
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Maks. głębokość cięcia	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
8911000	1	68 mm	25 mm	200 obr./min	4006885891104

Koronki wiertnicze

Koronki wiertnicze z nasypem diamentowym, do szlifierek kątowych

Otwornica, diamentowa „Ceramic“, do szlifierek kątowych

Do montażu urządzeń sanitarnych i wykonywania przepustów pod przewody elektryczne w glazurze i kaflach



- otwornica diamentowa do wykonywania precyzyjnych otworów w glazurze i kaflach, trzpień M14 do stosowania ze szlifierką kątową
- dostępna w różnych średnicach, np. do instalacji sanitarnych i elektrycznych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płytki ceramiczne, płytki fajansowe, płytki kamionkowe, płytki z kamionki szlachetnej, płytki granitowe, płytki marmurowe, płytki posadzkowe, płytki ścienne, kafle
Warunkowo odpowiedni	porcelana

Dane techniczne

Wersja krawędzi tnącej	Z nasypem diamentowym
Przyłącze gwintowane	M14

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Maks. głębokość cięcia	EAN-Code
5995000	1	5 mm	35 mm	4006885599505
5996000	1	6 mm	35 mm	4006885599604
5997000	1	8 mm	35 mm	4006885599703
5998000	1	10 mm	35 mm	4006885599802
5999000	1	14 mm	35 mm	4006885599901
5941000	1	20 mm	45 mm	4006885594104
5942000	1	25 mm	45 mm	4006885594203
5943000	1	35 mm	45 mm	4006885594302
5944000	1	40 mm	45 mm	4006885594401
5945000	1	45 mm	45 mm	4006885594500
5946000	1	50 mm	45 mm	4006885594609
5947000	1	54 mm	45 mm	4006885594708
5948000	1	60 mm	45 mm	4006885594807
5949000	1	68 mm	45 mm	4006885594906

Otwornice

Otwornice bimetalowe

Wkład otwornicy BIM

Do metali, tworzyw sztucznych, drewna i materiałów do suchej zabudowy, przyłącze gwintowane ½", głębokość cięcia 40 mm



- wkład otwornicy BIM, specjalnie stapiany korpus i uzębienie vario HSS do metalu, tworzywa sztucznego, drewna, płyt izolacyjnych i do suchej zabudowy
- przyłącze gwintowane ½" (12,7 mm) do stosowania z trzpieniem mocującym i wiertłem centrującym (Ø 6 mm) z HSS (art. 5957000)
- dostępny w różnych średnicach (Ø 20-29 mm), głębokość cięcia 40 mm, do szerokiego zakresu prac wykończeniowych i ślusarskich, niezawodność potwierdzona certyfikatem jakości TÜV

Odpowiedni do

Odpowiedni do	metale, metale nieżelazne, stal nierdzewna, miękkie drewno, drewno z gwoździami, panele laminowane, powlekane płyty drewniane i wiórowe, tworzywo sztuczne (PVC, PE, PP, PS, PA), tworzywo wzmocnione włóknem szklanym, szkło akrylowe, płyta izolacyjna, mineralna płyta izolacyjna, płyta gipsowo-kartonowa
Warunkowo odpowiedni	stal budowlana, stal odlewnicza, żeliwo szare, żeliwo ciągliwe, płyta OSB, twarde drewno, płyty stolarskie, płyty MDF, drewno tarasowe, płyty multiplex, płyty HDF, parkiet

Dane techniczne

Głębokość cięcia	40 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	BiM, specjalnie stapiany korpus z uzębieniem HSS

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Przyłącze gwintowane	Maks. głębokość cięcia	EAN-Code
3490000	1	20 mm	1/2" (12,7 mm)	40 mm	4006885349001
3767000	1	25 mm	1/2" (12,7 mm)	40 mm	4006885376700

Zestaw otwornic BIM „Instalacje elektryczne i sanitarne“, 6-cz.

Do metali, tworzyw sztucznych, drewna i materiałów do suchej zabudowy, Ø 25–68 mm, głębokość cięcia 40 mm



- 5 wkładów otwornicy BIM do metalu, tworzywa sztucznego, drewna, płyt izolacyjnych i kartonowo-gipsowych, jakość potwierdzona certyfikatem TÜV
- Ø 25, 29, 35, 51 i 68 mm, głębokość cięcia 40 mm – idealne do instalacji elektrycznych i sanitarnych
- 1 trzpień mocujący z wiertłem centrującym (Ø 6 mm) ze stali HSS i trzpień sześciokątny, z wysokiej jakości walizką z 2-komponentowego tworzywa sztucznego

Odpowiedni do

Odpowiedni do	metale, metale nieżelazne, stal nierdzewna, miękkie drewno, drewno z gwoździami, panele laminowane, powlekane płyty drewniane i wiórowe, tworzywo sztuczne (PVC, PE, PP, PS, PA), tworzywo wzmocnione włóknem szklanym, szkło akrylowe, płyta izolacyjna, mineralna płyta izolacyjna, płyta gipsowo-kartonowa
Warunkowo odpowiedni	stal budowlana, stal odlewnicza, żeliwo szare, żeliwo ciągliwe, płyta OSB, twarde drewno, płyty stolarskie, płyty MDF, drewno tarasowe, płyty multiplex, płyty HDF, parkiet

Dane techniczne

Średnica robocza	29, 51, 68, 35, 25 mm
Głębokość cięcia	40 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	BiM, specjalnie stapiany korpus z uzębieniem HSS

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
3498000	1	6-częściowy	4006885349803

Zestaw otwornic BIM „Instalacje elektryczne i sanitarne“, 6-cz.

Do drewna, tworzyw sztucznych, metali i materiałów do suchej zabudowy, Ø 35–68 mm, głębokość cięcia 40 mm



- 5 wkładów otwornic BIM do drewna, tworzywa sztucznego, metalu, płyt izolacyjnych i do suchej zabudowy, jakość potwierdzona certyfikatem TÜV
- Ø 35, 40, 51, 65 i 68 mm, głębokość cięcia 40 mm, uzębienie HSS – idealne do instalacji elektrycznych i sanitarnych
- 1 trzpień mocujący z trzpieniem sześciokątnym (Ø 11 mm), gwintem 5/8“ i wiertło centrujące (Ø 6 mm) ze stali HSS, z wysokiej jakości walizką z 2-komponentowego tworzywa sztucznego

Odpowiedni do

Odpowiedni do	metale, metale nieżelazne, miękkie drewno, drewno z gwoździami, panele laminowane, powlekane płyty drewniane i wiórowe, tworzywo sztuczne (PVC, PE, PP, PS, PA), tworzywo wzmocnione włóknem szklanym, szkło akrylowe, płyta izolacyjna, mineralna płyta izolacyjna, płyta gipsowo-kartonowa
Warunkowo odpowiedni	stal nierdzewna, stal budowlana, stal odlewnicza, żeliwo szare, żeliwo ciągliwe, twarde drewno, płyty stolarskie, płyty MDF, drewno tarasowe, płyty multiplex, płyty HDF, parkiet

Dane techniczne

Średnica robocza	35, 65, 51, 68, 40 mm
Głębokość cięcia	40 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	BiM, specjalnie stapiany korpus z uzębieniem HSS

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
3764000	1	6-cz.	4006885376403

Wkład otwornicy BIM

Do metali, tworzyw sztucznych, drewna i materiałów do suchej zabudowy, przyłącze gwintowane 5/8", głębokość cięcia 40 mm



- wkład otwornicy BIM, do metalu, tworzywa sztucznego, drewna, płyt izolacyjnych i do suchej zabudowy, specjalnie stapiany korpus i uzębienie vario HSS
- przyłącze gwintowane 5/8" (15,88 mm) do stosowania z trzpieniem mocującym i wiertłem centrującym (Ø 6 mm) z HSS (art. 5958000)
- dostępny w różnych średnicach (Ø 32-68 mm), głębokość cięcia 40 mm, do szerokiego zakresu prac wykończeniowych i ślusarskich, niezawodność potwierdzona certyfikatem jakości TÜV

Odpowiedni do

Odpowiedni do	metale, metale nieżelazne, stal nierdzewna, miękkie drewno, drewno z gwoździami, panele laminowane, powlekane płyty drewniane i wiórowe, tworzywo sztuczne (PVC, PE, PP, PS, PA), tworzywo wzmocnione włóknem szklanym, szkło akrylowe, płyta izolacyjna, mineralna płyta izolacyjna, płyta gipsowo-kartonowa
Warunkowo odpowiedni	stal budowlana, stal odlewnicza, żeliwo szare, żeliwo ciągliwe, płyta OSB, twarde drewno, płyty stolarskie, płyty MDF, drewno tarasowe, płyty multiplex, płyty HDF, parkiet

Dane techniczne

Głębokość cięcia	40 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Przyłącze gwintowane	Maks. głębokość cięcia	EAN-Code
3768000	1	32 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885376809
3492000	1	35 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349209
3770000	1	40 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885377004
3493000	1	51 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349308
3772000	1	60 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885377202
3494000	1	68 mm	5/8" (15,88 mm)	40 mm	4006885349407

Zestaw otwornic BIM „Instalacje sanitarne“, 6-cz.

Do drewna, tworzyw sztucznych, metali i materiałów do suchej zabudowy, Ø 25-83 mm, głębokość cięcia 40 mm



- 5 wkładów otwornic BIM do drewna, tworzywa sztucznego, metalu, płyt izolacyjnych i do suchej zabudowy, jakość potwierdzona certyfikatem TÜV
- Ø 25, 35, 43, 54 i 83 mm, głębokość cięcia 40 mm, uzębienie HSS – idealne do instalacji elektrycznych i sanitarnych
- 1 trzpień mocujący z trzpieniem sześciokątnym (Ø 11 mm), gwintem 5/8“ i wiertło centrujące (Ø 6 mm) ze stali HSS, z wysokiej jakości walizką z 2-komponentowego tworzywa sztucznego

Odpowiedni do

Odpowiedni do	metale, metale nieżelazne, miękkie drewno, drewno z gwoździami, panele laminowane, powlekane płyty drewniane i wiórowe, tworzywo sztuczne (PVC, PE, PP, PS, PA), tworzywo wzmocnione włóknem szklanym, szkło akrylowe, płyta izolacyjna, mineralna płyta izolacyjna, płyta gipsowo-kartonowa
Warunkowo odpowiedni	stal nierdzewna, stal budowlana, stal odlewnicza, żeliwo szare, żeliwo ciągliwe, twarde drewno, płyty stolarskie, płyty MDF, drewno tarasowe, płyty multiplex, płyty HDF, parkiet

Dane techniczne

Średnica robocza	25, 43, 54, 83, 35 mm
Głębokość cięcia	40 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	BiM, specjalnie stapiany korpus z uzębieniem HSS

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
5422000	1	6-częściowy	4006885542204

Zestaw otwornic BIM „Instalacje elektryczne“, 7-cz.

Do drewna, tworzyw sztucznych, metali i materiałów do suchej zabudowy, Ø 40–86 mm, głębokość cięcia 40 mm



- 6 wkładów otwornic BIM do drewna, tworzywa sztucznego, metalu, płyt izolacyjnych i do suchej zabudowy, jakość potwierdzona certyfikatem TÜV
- Ø 40, 54, 65, 68, 74 i 86 mm, głębokość cięcia 40 mm, uzębienie HSS – idealne do instalacji elektrycznych i sanitarnych
- 1 trzpień mocujący z trzpieniem sześciokątnym (Ø 11 mm), gwintem 5/8“ i wiertło centrujące (Ø 6 mm) ze stali HSS, z wysokiej jakości walizką z 2-komponentowego tworzywa sztucznego

Odpowiedni do

Odpowiedni do	szkło akrylowe, metale nieżelazne, powlekane płyty drewniane i wiórowe, panele laminowane, mineralna płyta izolacyjna, płyta izolacyjna, miękkie drewno, metale, tworzywo wzmocnione włóknem szklanym, tworzywo sztuczne (PVC, PE, PP, PS, PA), drewno z gwoździami, płyta gipsowo-kartonowa
Warunkowo odpowiedni	stal nierdzewna, stal budowlana, stal odlewnicza, żeliwo szare, żeliwo ciągliwe, twarde drewno, płyty stolarskie, płyty MDF, drewno tarasowe, płyty multiplex, płyty HDF, parkiet

Dane techniczne

Średnica robocza	40, 74, 86, 54, 68, 65 mm
Głębokość cięcia	40 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	BiM, specjalnie stapiany korpus z uzębieniem HSS

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
5423000	1	7-cz.	4006885542303

Otwornica BIM

Do materiałów do suchej zabudowy, drewna, tworzyw sztucznych i metali, głębokość cięcia 40 mm



- otwornica BIM przeznaczona do drewna, metalu, tworzywa sztucznego, płyt do suchej zabudowy oraz płyt izolacyjnych (np. kartonowo-gipsowych, OSB)
- progresywne uzębienie vario ze stali szybkotnącej (HSS), duże otwory do wypychania wyciętego materiału, trzpień sześciokątny Ø 9,5 mm
- dostępna w różnych średnicach, głębokość cięcia 40 mm, do szerokiego zakresu prac wykończeniowych i ślusarskich

Odpowiedni do

Odpowiedni do	metale, metale nieżelazne, stal nierdzewna, miękkie drewno, drewno z gwoździami, panele laminowane, powlekane płyty drewniane i wiórowe, tworzywo sztuczne (PVC, PE, PP, PS, PA), tworzywo wzmocnione włóknem szklanym, szkło akrylowe, płyta izolacyjna, mineralna płyta izolacyjna, płyta gipsowo-kartonowa
Warunkowo odpowiedni	stal budowlana, stal odlewnicza, żeliwo szare, żeliwo ciągliwe, płyta OSB, twarde drewno, płyty stolarskie, płyty MDF, drewno tarasowe, płyty multiplex, płyty HDF, parkiet

Dane techniczne

Średnica wiertła	6 mm
Głębokość cięcia	40 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	w komplecie: 1 wiertło centrujące HSS, Ø 6 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Średnica trzpienia	Wersja trzpienia	EAN-Code
5462000	1	20 mm	9,5 mm	Trzpień sześciokątny	4006885546202
5463000	1	22 mm	9,5 mm	Trzpień sześciokątny	4006885546301
5464000	1	25 mm	9,5 mm	Trzpień sześciokątny	4006885546400
5465000	1	29 mm	9,5 mm	Trzpień sześciokątny	4006885546509
5466000	1	32 mm	9,5 mm	Trzpień sześciokątny	4006885546608
5467000	1	35 mm	9,5 mm	Trzpień sześciokątny	4006885546707
5469000	1	40 mm	9,5 mm	Trzpień sześciokątny	4006885546905
5470000	1	45 mm	9,5 mm	Trzpień sześciokątny	4006885547001
5471000	1	51 mm	9,5 mm	Trzpień sześciokątny	4006885547100
5472000	1	54 mm	9,5 mm	Trzpień sześciokątny	4006885547209
5484000	1	60 mm	9,5 mm	Trzpień sześciokątny	4006885548404
5473000	1	65 mm	9,5 mm	Trzpień sześciokątny	4006885547308
5474000	1	68 mm	9,5 mm	Trzpień sześciokątny	4006885547407
5475000	1	74 mm	11 mm	Trzpień sześciokątny	4006885547506
5494000	1	76 mm	11 mm	Trzpień sześciokątny	4006885549401
5485000	1	80 mm	11 mm	Trzpień sześciokątny	4006885548503
5476000	1	83 mm	11 mm	Trzpień sześciokątny	4006885547605
5486000	1	86 mm	11 mm	Trzpień sześciokątny	4006885548602
5492000	1	92 mm	11 mm	Trzpień sześciokątny	4006885549203
5493000	1	100 mm	11 mm	Trzpień sześciokątny	4006885549302
5496000	1	112 mm	11 mm	Trzpień sześciokątny	4006885549609
5497000	1	121 mm	11 mm	Trzpień sześciokątny	4006885549708
5495000	1	127 mm	11 mm	Trzpień sześciokątny	4006885549500
5498000	1	152 mm	11 mm	Trzpień sześciokątny	4006885549807

Wiertło centrujące

Osprzęt do otwornic BIM



- wiertło centrujące (Ø 6 mm) do otwornic BIM ze szlifowanej stali HSS, długość 68 mm
- do precyzyjnego wykonania otworu

Dane techniczne

Średnica wiertła	6 mm
Długość wiertła	68 mm
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5479000	1	4006885547902

Trzpień mocujący z wiertłem centrującym

Osprzęt do wkładów otwornic BIM



- trzpień sześciokątny z przyłączem gwintowanym ½" (12,7 mm) do wiertarek i wkrętarek akumulatorowych
- osprzęt do wkładów otwornic BIM
- precyzyjne wykonywanie otworów za pomocą zintegrowanego wiertła centrującego (Ø 6 mm) (HSS), 68 mm

Dane techniczne

Średnica wiertła	6 mm
Długość wiertła	68 mm
Kąt wierzchołkowy wiertła	118°
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Przyłącze gwintowane	Wersja trzpienia	EAN-Code
5957000	1	1/2" (12,7 mm)	Trzpień sześciokątny	4006885595705

Trzpień mocujący z wiertłem centrującym

Osprzęt do wkładów otwornic BIM



- osprzęt do wkładów otwornic BIM
- trzpień sześciokątny z przyłączem gwintowanym 5/8" (15,88 mm) do wiertarek i wkrętarek akumulatorowych
- precyzyjne wykonywanie otworów za pomocą zintegrowanego wiertła centrującego (Ø 6 mm) (HSS), 68 mm

Dane techniczne

Średnica wiertła	6 mm
Długość wiertła	50 mm
Kąt wierzchołkowy wiertła	118°
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Przyłącze gwintowane	Wersja trzpienia	EAN-Code
5958000	1	5/8" (15,88 mm)	Trzpień sześciokątny	4006885595804

Zestaw wkładów otwornic BIM „Prace remontowe“, 4-cz.

Do drewna, tworzyw sztucznych, metali i materiałów do suchej zabudowy, Ø 35, 43, 68 mm, głębokość cięcia 40 mm



- 3 wkłady otwornic BIM do drewna, tworzywa sztucznego, metalu, płyt izolacyjnych i kartonowo-gipsowych, jakość potwierdzona certyfikatem TÜV
- Ø 35, 43 i 68 mm, głębokość cięcia 40 mm, dla typowych średnic montażowych przy remontach
- 1 trzpień mocujący z trzpieniem sześciokątnym 11 mm, gwintem 5/8“ i wiertło centrujące (Ø 6 mm) z HSS

Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, aluminium, brąz, miedź, cynk, mosiądz, części karoserii, tworzywo sztuczne (PVC, PE, PP, PS, PA), szkło akrylowe, deski tarasowe WPC, płyty GFK, winyl, płyty izolacyjne z włókna szklanego, płyty pilśniowe porowate, płyty pilśniowe miękkie, mineralna płyta izolacyjna, płyty piankowe twarde, płyty korkowe, płyty z wełny drzewnej, płyta OSB, płyta gipsowo-kartonowa, płyty laminatowe, miękkie drewno, sklejka, drewno konstrukcyjne, drewniane belki, drewno budowlane, drewno z gwoździami, płyty wiórowe, blaty kuchenne, płyty wiórowe oklejone tworzywem sztucznym, panele, deski szalunkowe, deski profilowane, panele laminowane, deski tarasowe BPC
Warunkowo odpowiedni	stal nierdzewna, stal budowlana, stal odlewnicza, żeliwo szare, żeliwo ciągliwe, twarde drewno, płyty stolarskie, płyty MDF, drewno tarasowe, płyty multiplex, płyty HDF, parkiet

Dane techniczne

Średnica robocza	35, 43, 68 mm
Głębokość cięcia	40 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	BiM, specjalnie stapiany korpus z uzębieniem HSS

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
5980000	1	4 części	4006885598003

Zestaw otwornic „Gniazdka elektryczne“, 3-cz.

Do wiercenia otworów Ø 68 mm w drewnie, tworzywie sztucznym, metalach, materiałach do suchej zabudowy, glazurze i kaflach



- 1 otwornica diamentowa „Ceramic“, Ø 68 mm, głębokość cięcia 25 mm, do glazury i kafli, certyfikat TÜV
- 1 otwornica BIM, Ø 68 mm, głębokość cięcia 40 mm, do drewna, tworzywa sztucznego, metalu, płyt izolacyjnych i do suchej zabudowy, certyfikat TÜV
- 1 szablon wiertarski do puszek prądowych, z wysokiej jakości walizką z 2-komponentowego tworzywa sztucznego

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płytki marmurowe, płytki kamionkowe, płytki ceramiczne, płytki ścienne, kafle, płytki z kamionki szlachetnej, płytki granitowe, płytki fajansowe, płytki posadzkowe, metal, aluminium, brąz, miedź, cynk, mosiądz, części karoserii, tworzywo sztuczne (PVC, PE, PP, PS, PA), szkło akrylowe, deski tarasowe WPC, deski tarasowe BPC, płyty GFK, winyl, płyty izolacyjne z włókna szklanego, płyty pilśniowe porowate, płyty pilśniowe miękkie, mineralna płyta izolacyjna, płyty piankowe twarde, płyty korkowe, płyty z wełny drzewnej, płyta OSB, płyta gipsowo-kartonowa, płyty laminatowe, miękkie drewno, sklejka, drewno konstrukcyjne, drewniane belki, drewno budowlane, drewno z gwoździami, płyty wiórowe, blaty kuchenne, płyty wiórowe oklejone tworzywem sztucznym, panele, deski szalunkowe, deski profilowane, panele laminowane
Warunkowo odpowiedni	porcelana, stal nierdzewna, stal budowlana, stal odlewnicza, żeliwo szare, żeliwo ciągliwe, twarde drewno, płyty stolarskie, płyty MDF, drewno tarasowe, płyty multiplex, płyty HDF, parkiet

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
5981000	1	3-częściowy	4006885598102

Zestaw otwornic „Universal“, 3-cz.

Do wykonywania otworów Ø 68 mm w betonie, murze, kamieniu, drewnie, tworzywie sztucznym, metalu, płytach do suchej zabudowy



- 1 otwornica udarowa, HM, z trzpieniem mocującym SDS-plus, Ø 68 mm, głębokość cięcia 46 mm, do betonu, muru i kamienia, certyfikat TÜV
- 1 otwornica BIM, Ø 68 mm, głębokość cięcia 40 mm, do drewna, tworzywa sztucznego, metalu, płyt izolacyjnych i do suchej zabudowy, certyfikat TÜV
- 1 szablon wiertarski do puszek prądowych, z wysokiej jakości walizką z 2-komponentowego tworzywa sztucznego

Odpowiedni do

Odpowiedni do	cegły, pustaki, beton, lekkie materiały budowlane, jastrych, piaskowiec wapnisty, beton komórkowy, tynk, beton pumeksowy, beton płukany, klinkier, mur, metal, aluminium, brąz, miedź, cynk, mosiądz, części karoserii, tworzywo sztuczne (PVC, PE, PP, PS, PA), szkło akrylowe, deski tarasowe WPC, deski tarasowe BPC, płyty GFK, winyl, płyty izolacyjne z włókna szklanego, płyty pilśniowe porowate, płyty pilśniowe miękkie, mineralna płyta izolacyjna, płyty piankowe twarde, płyty korkowe, płyty z wełny drzewnej, płyta OSB, płyta gipsowo-kartonowa, płyty laminatowe, miękkie drewno, sklejka, drewno konstrukcyjne, drewniane belki, drewno budowlane, drewno z gwoździami, płyty wiórowe, blaty kuchenne, płyty wiórowe oklejone tworzywem sztucznym, panele, deski szalunkowe, deski profilowane, panele laminowane
Warunkowo odpowiedni	granit, kostka brukowa, marmur, beton tekstylny, łupek, cegły poryzowane, stal nierdzewna, stal budowlana, stal odlewnicza, żeliwo szare, żeliwo ciągliwe, twarde drewno, płyty stolarskie, płyty MDF, drewno tarasowe, płyty multiplex, płyty HDF, parkiet

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
5982000	1	3-częściowy	4006885598201

Otwornice

Otwornice uniwersalne

Otwornica uniwersalna z trzpieniem mocującym, wstępnie zmontowana

Wszechstronne zastosowanie z materiałami różnego rodzaju, głębokość cięcia 60 mm



- otwornica uniwersalna ze specjalnymi płytkami tnącymi z węglików spiekanych, z trzpieniem mocującym i szlifowanym wiertłem centrującym (Ø 8 mm) do precyzyjnego wiercenia w murze, kamieniu, drewnie, tworzywie sztucznym, płytach izolacyjnych i gipsowo-kartonowych
- dostępne różne średnice (Ø 32-68 mm), głębokość cięcia 60 mm, trzpień sześciokątny, do wiertarek lub wkrętarek akumulatorowych
- doskonałe odprowadzanie wiórów i pyłu dzięki bardzo dużym otworom wyrzucającym, jakość potwierdzona certyfikatem TÜV

Odpowiedni do

Odpowiedni do	pustaki, beton pumeksowy, cegły, beton komórkowy, lekkie materiały budowlane, klinkier, tynk, tworzywo sztuczne (PVC, PE, PP, PS, PA), szkło akrylowe, deski tarasowe WPC, deski tarasowe BPC, płyty GFK, winyl, płyty izolacyjne z włókna szklanego, płyty pilśniowe porowate, płyty pilśniowe miękkie, mineralna płyta izolacyjna, płyty piankowe twarde, płyty korkowe, płyty z wełny drzewnej, płyta OSB, płyta gipsowo-kartonowa, płyty laminatowe, twarde drewno, miękkie drewno, sklejka, drewno konstrukcyjne, drewniane belki, drewno budowlane, drewno tarasowe, płyty wiórowe, płyty stolarskie, blaty kuchenne, płyty wiórowe oklejone tworzywem sztucznym, płyty MDF, płyty multiplex, płyty HDF, panele, deski szalunkowe, deski profilowane, panele laminowane, parkiet
Warunkowo odpowiedni	piaskowiec wapnisty, cegły poryzowane

Dane techniczne

Średnica wiertła	8 mm
Wersja krawędzi tnącej	Węglik spiekany
Głębokość cięcia	60 mm
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	ze specjalnymi metalowymi ostrzami HM dla dokładnych cięć wiertło centrujące z ostrzami HM

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Maks. głębokość cięcia	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
3874000	1	25 mm	60 mm	1 000 obr./min	4006885387409
3876000	1	35 mm	60 mm	1 000 obr./min	4006885387607
3879000	1	50 mm	60 mm	800 obr./min	4006885387904
3882000	1	68 mm	60 mm	600 obr./min	4006885388208
3885000	1	85 mm	60 mm	400 obr./min	4006885388505
3887000	1	105 mm	60 mm	400 obr./min	4006885388703

Trzpień mocujący ekstradługi

Osprzęt do otwornic z gwintem 5/8″



- głębokość wiercenia do 400 mm
- idealny do otworów przelotowych
- z blokadą bezpieczeństwa

Dane techniczne

Długość trzpienia	360 mm
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny
Przyłącze gwintowane	5/8″ (15,88 mm)

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3888000	1	4006885388802

Trzpień mocujący ekstra długi

Osprzęt do otwornic uniwersalnych



- trzpień sześciokątny z gwintem 5/8″ do wszystkich powszechnie dostępnych w handlu wiertarek i wkrętarek akumulatorowych
- długość 372 mm do wiercenia głębokich otworów do 400 mm i otworów przelotowych
- osprzęt do otwornic uniwersalnych

Dane techniczne

Długość trzpienia	372 mm
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny
Przyłącze gwintowane	5/8″ (15,88 mm)

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5959000	1	4006885595903

Otwornica uniwersalna z trzpieniem mocującym

Do wykonywania otworów o dużych wymiarach w różnych materiałach, głębokość cięcia 60 mm



- otwornica uniwersalna ze specjalnymi płytkami tnącymi z węglików spiekanych, z trzpieniem mocującym i szlifowanym wiertłem centrującym (Ø 8 mm) do precyzyjnego wiercenia w murze, kamieniu, drewnie, tworzywie sztucznym, płytach izolacyjnych i gipsowo-kartonowych
- dostępne różne średnice (Ø 112-152 mm), głębokość cięcia 60 mm, trzpień sześciokątny, do wiertarek lub wkrętarek akumulatorowych
- doskonałe odprowadzanie wiórów i pyłu dzięki bardzo dużym otworom wyrzucającym, jakość potwierdzona certyfikatem TÜV

Odpowiedni do

Odpowiedni do	pustaki, beton pumeksowy, cegły, beton komórkowy, lekkie materiały budowlane, klinkier, tynk, tworzywo sztuczne (PVC, PE, PP, PS, PA), szkło akrylowe, deski tarasowe WPC, deski tarasowe BPC, płyty GFK, winyl, płyty izolacyjne z włókna szklanego, płyty pilśniowe porowate, płyty pilśniowe miękkie, mineralna płyta izolacyjna, płyty piankowe twarde, płyty korkowe, płyty z wełny drzewnej, płyta OSB, płyta gipsowo-kartonowa, płyty laminatowe, twarde drewno, miękkie drewno, sklejka, drewno konstrukcyjne, drewniane belki, drewno budowlane, drewno tarasowe, płyty wiórowe, płyty stolarskie, blaty kuchenne, płyty wiórowe oklejone tworzywem sztucznym, płyty MDF, płyty multiplex, płyty HDF, panele, deski szalunkowe, deski profilowane, panele laminowane, parkiet
Warunkowo odpowiedni	piaskowiec wapnisty, cegły poryzowane

Dane techniczne

Średnica wiertła	8 mm
Wersja krawędzi tnącej	Węglik spiekany
Głębokość cięcia	60 mm
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	ze specjalnymi metalowymi ostrzami HM dla dokładnych cięć wiertło centrujące z ostrzami HM

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Maks. głębokość cięcia	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
5960000	1	112 mm	60 mm	300 obr./min	4006885596009
5961000	1	127 mm	60 mm	300 obr./min	4006885596108
5962000	1	152 mm	60 mm	300 obr./min	4006885596207

Otwornice

Zestawy otwornic

Otwornica, Ø 68 mm

Do wykonywania otworów pod instalacje gniazd elektrycznych w płytach do suchej zabudowy, głębokość cięcia 23 mm



- indukcyjnie hartowany brzeszczot ze stali wolframowej do wydajnego wycinania otworów w drewnie, tworzywie sztucznym, izolacji i płytach do suchej zabudowy (np. kartonowo-gipsowych, OSB)
- Ø 68 mm, głębokość cięcia 33 mm, z drobnym uzębieniem, idealna do puszek podtynkowych
- blokada bezpieczeństwa do mocowania otwornic koronowych, idealna do wkrętarek akumulatorowych z funkcją szybkiego zatrzymania obrotów

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, płyty stolarskie, płyty wiórowe, płyty wiórowe oklejone tworzywem, tworzywa sztuczne, płyta gipsowo-kartonowa, płyty budowlane

Dane techniczne

Średnica wiertła	8 mm
Głębokość cięcia	23 mm
Średnica trzpienia	8 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Metalowy korpus

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Średnica trzpienia	Wersja trzpienia	Prędkość obrotowa	EAN-Code
2157000	1	68 mm	8 mm	Trzpień sześciokątny	800 obr./min	4006885215702

Otwornica z wyrzutnikiem i fazownikiem krawędzi otworu, Ø 68 mm

Do montażu puszek do gniazd elektrycznych w drewnie i płytach do suchej zabudowy, głębokość cięcia 44 mm



- otwornica koronowa ze stali HCS do wiercenia otworów w drewnie i płytach do suchej zabudowy (np. kartonowo-gipsowych, OSB)
- z fazownikiem krawędzi otworu i wyrzutnikiem do wiercenia otworów i fazowania w jednej operacji
- Ø 68 mm, głębokość cięcia 44 mm, drobne uzębienie, idealna do puszek podtynkowych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyty z wełny drzewnej, płyta OSB, płyta gipsowo-kartonowa, płyty laminatowe, drewno, sklejka, drewno konstrukcyjne, drewno budowlane, płyta OSB, płyty wiórowe, płyty wiórowe oklejone tworzywem, panele, deski profilowane
Warunkowo odpowiedni	płyty MDF

Dane techniczne

Średnica wiertła	6 mm
Średnica trzpienia	12 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	z wyrzutnikiem i fazownikiem krawędzi otworu

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Średnica trzpienia	Wersja trzpienia	Prędkość obrotowa	EAN-Code
2158000	1	68 mm	12 mm	Trzpień trójkątny	500 obr./min	4006885215801

Otwornica z wieloma brzeszczotami, Ø 25–62 mm

Otwornica z 7 szybkowymiennymi wkładami, Ø 25–62 mm, głębokość cięcia 18 mm



- otwornice koronowe z hartowanej taśmy stalowej do wiercenia otworów w drewnie i materiałach do suchej zabudowy (np. płytach kartonowo-gipsowych i płytach OSB)
- 7 szybkowymiennych wkładów (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm), głębokość cięcia 18 mm, do szerokiego zakresu prac wykończeniowych
- blokada bezpieczeństwa do mocowania otwornic koronowych w talerzu wiertarskim dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy, idealna do wkrętarek akumulatorowych z funkcją szybkiego zatrzymania obrotów

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, płyta gipsowo-kartonowa, płyty budowlane

Dane techniczne

Średnica wiertła	8 mm
Głębokość cięcia	18 mm
Średnica trzpienia	8 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	uchwyt z aluminium

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Średnica trzpienia	Wersja trzpienia	Prędkość obrotowa	EAN-Code
2161000	1	50 mm, 38 mm, 25 mm, 32 mm, 45 mm, 56 mm, 62 mm	8 mm	Trzpień sześciokątny	800 – 1 200 obr./min	4006885216105

Otwornica z wieloma brzeszczotami, Ø 60–95 mm

Otwornica z 5 szybkowymiennymi wkładami, Ø 60–95 mm, głębokość cięcia 33 mm



- otwornice koronowe z hartowanej taśmy stalowej do wiercenia otworów w drewnie i materiałach do suchej zabudowy (np. płytach kartonowo-gipsowych i płytach OSB)
- 5 szybkowymiennych wkładów (Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm), głębokość cięcia 33 mm, do szerokiego zakresu prac wykończeniowych
- blokada bezpieczeństwa do mocowania otwornic koronowych w talerzu wiertarskim dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy, idealna do wkrętarek akumulatorowych z funkcją szybkiego zatrzymania obrotów

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, płyty stolarskie, płyty wiórowe, płyty wiórowe oklejone tworzywem, tworzywo sztuczne, płyta gipsowo-kartonowa, płyta budowlana, płyta OSB

Dane techniczne

Średnica wiertła	10 mm
Głębokość cięcia	33 mm
Średnica trzpienia	8 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	metalowy korpus

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Średnica trzpienia	Wersja trzpienia	Prędkość obrotowa	EAN-Code
2162000	1	68 mm, 80 mm, 95 mm, 60 mm, 74 mm	8	Trzpień sześciokątny	500 – 1 000 obr./min	4006885216204

Otwornica z wieloma brzeszczotami, Ø 25–62 mm

Otwornica z 7 szybkowymiennymi wkładami, Ø 25–62 mm, głębokość cięcia 23 mm



- otwornice koronowe z hartowanej taśmy stalowej do wiercenia otworów w drewnie i materiałach do suchej zabudowy (np. płytach kartonowo-gipsowych i płytach OSB)
- 7 szybkowymiennych wkładów (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm), głębokość cięcia 23 mm, do szerokiego zakresu prac wykończeniowych
- blokada bezpieczeństwa do mocowania otwornic koronowych w talerzu wiertarskim dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy, idealna do wkrętarek akumulatorowych z funkcją szybkiego zatrzymania obrotów

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, płyty wiórowe, płyty stolarskie, płyty wiórowe oklejone tworzywem, tworzywa sztuczne, płyta gipsowo-kartonowa, płyty budowlane

Dane techniczne

Średnica wiertła	8 mm
Głębokość cięcia	23 mm
Średnica trzpienia	8 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	metalowy korpus

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Średnica trzpienia	Wersja trzpienia	Prędkość obrotowa	EAN-Code
2164000	1	50 mm, 25 mm, 45 mm, 56 mm, 62 mm, 38 mm, 32 mm	8 mm	Trzpień sześciokątny	800 – 1 200 obr./min	4006885216402

Otwornica z wieloma brzeszczotami, Ø 25–65 mm

Otwornica z 6 szybkowymiennymi wkładami, Ø 25–65 mm, głębokość cięcia 23 mm



- otwornice koronowe z hartowanej taśmy stalowej do wiercenia otworów w drewnie i materiałach do suchej zabudowy (np. płytach kartonowo-gipsowych i płytach OSB)
- 6 szybkowymiennych wkładów (Ø 25, 32, 40, 45, 54, 65 mm), głębokość cięcia 23 mm, do szerokiego zakresu prac wykończeniowych
- blokada bezpieczeństwa do mocowania otwornic koronowych w talerzu wiertarskim dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy, idealna do wkrętarek akumulatorowych z funkcją szybkiego zatrzymania obrotów

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, płyty wiórowe, płyty stolarskie, płyty wiórowe oklejone tworzywem, tworzywa sztuczne, płyta gipsowo-kartonowa, płyty budowlane

Dane techniczne

Średnica wiertła	8 mm
Głębokość cięcia	23 mm
Średnica trzpienia	8 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	metalowy korpus

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Średnica trzpienia	Wersja trzpienia	Prędkość obrotowa	EAN-Code
2165000	1	45 mm, 65 mm, 32 mm, 25 mm, 40 mm, 54 mm	8 mm	Trzpień sześciokątny	800 – 1 200 obr./min	4006885216501

Otwornica z wieloma brzeszczotami, Ø 40–65 mm

Otwornica z 3 szybkowymiennymi wkładami, Ø 40, 54, 65 mm, głębokość cięcia 18 mm



- otwornice koronowe z hartowanej taśmy stalowej do wiercenia otworów w drewnie i materiałach do suchej zabudowy (np. płytach kartonowo-gipsowych i płytach OSB)
- 3 szybkowymienne wkłady (Ø 40, 54, 65 mm), głębokość cięcia 18 mm, do szerokiego zakresu prac wykończeniowych
- blokada bezpieczeństwa do mocowania otwornic koronowych w talerzu wiertarskim dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy, idealna do wkrętarek akumulatorowych z funkcją szybkiego zatrzymania obrotów

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, płyta gipsowo-kartonowa, płyty budowlane

Dane techniczne

Średnica wiertła	8 mm
Głębokość cięcia	18 mm
Średnica trzpienia	8 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	uchwyt z aluminium

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Średnica trzpienia	Wersja trzpienia	Prędkość obrotowa	EAN-Code
2169000	1	40 mm, 65 mm, 54 mm	8 mm	Trzpień sześciokątny	800 – 1 200 obr./min	4006885216907

Otwornica, Ø 65 mm

Do materiałów do suchej zabudowy



- otwornica koronowa z hartowanej taśmy stalowej do wiercenia otworów w drewnie i materiałach do suchej zabudowy (np. płytach kartonowo-gipsowych i płytach OSB)
- Ø 65 mm, głębokość cięcia 33 mm, do puszek podtynkowych
- trzpień sześciokątny do powszechnie dostępnych w sprzedaży wiertarek elektrycznych i wkrętarek akumulatorowych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, płyta gipsowo-kartonowa, płyta budowlane, płyta OSB

Dane techniczne

Średnica wiertła	8 mm
Głębokość cięcia	32 mm
Średnica trzpienia	8 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	uchwyt z aluminium

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Średnica trzpienia	Wersja trzpienia	Prędkość obrotowa	EAN-Code
3777000	1	65	8	Trzpień sześciokątny	800 obr./min	4006885377707

Otwornica do otworów pod gniazdka elektryczne, Ø 68 mm

Do wykonywania otworów pod instalacje gniazd elektrycznych w płytach do suchej zabudowy, głębokość cięcia 33 mm



- otwornica koronowa z hartowanej taśmy stalowej do wiercenia otworów w drewnie i materiałach do suchej zabudowy (np. płytach kartonowo-gipsowych i płytach OSB)
- Ø 68 mm, głębokość cięcia 33 mm, do puszek podtynkowych
- trzpień sześciokątny do powszechnie dostępnych w sprzedaży wiertarek elektrycznych i wkrętarek akumulatorowych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, płyta gipsowo-kartonowa, płyty budowlane

Dane techniczne

Średnica wiertła	8 mm
Głębokość cięcia	33 mm
Średnica trzpienia	8 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Metalowy korpus

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Średnica trzpienia	Wersja trzpienia	Prędkość obrotowa	EAN-Code
8912000	1	68 mm	8 mm	Trzpień sześciokątny	800 obr./min	4006885891203

Otwornica do otworów pod oświetlenie sufitowe (DCL), Ø 40–65 mm

Otwornica z 3 szybkowymiennymi wkładami, Ø 40, 54, 65 mm, głębokość cięcia 33 mm



- otwornice koronowe z hartowanej taśmy stalowej do wiercenia otworów w drewnie i materiałach do suchej zabudowy (np. płytach kartonowo-gipsowych i płytach OSB)
- 3 szybkowymienne wkłady (Ø 40, 54, 65 mm), głębokość cięcia 33 mm, do otworów pod sufitowe oprawy oświetleniowe DCL.
- blokada bezpieczeństwa do mocowania otwornic koronowych w talerzu wiertarskim dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy, idealna do wkrętarek akumulatorowych z funkcją szybkiego zatrzymania obrotów

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, płyta gipsowo-kartonowa, płyty budowlane

Dane techniczne

Średnica wiertła	8 mm
Głębokość cięcia	33 mm
Średnica trzpienia	8 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	metalowy korpus

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Średnica trzpienia	Wersja trzpienia	Prędkość obrotowa	EAN-Code
8916000	1	65 mm, 40 mm, 54 mm	8 mm	Trzpień sześciokątny	800 – 1 200 obr./min	4006885891609

Otwornica do instalacji sanitarnych, Ø 25–53 mm

Otwornica z 4 szybkowymiennymi wkładami, Ø 25–53 mm, głębokość cięcia 33 mm



- otwornice koronowe z hartowanej taśmy stalowej do wiercenia otworów w drewnie i materiałach do suchej zabudowy (np. płytach kartonowo-gipsowych i płytach OSB)
- 4 szybkowymienne wkłady (Ø 25, 35, 43, 53 mm), głębokość cięcia 33 mm, do przygotowania otworów pod instalacje sanitarne, np. grzewcze i kanalizacyjne
- blokada bezpieczeństwa do niezawodnego mocowania otwornic koronowych w talerzu wiertarskim i najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, płyta gipsowo-kartonowa, płyty budowlane

Dane techniczne

Średnica wiertła	8 mm
Głębokość cięcia	33 mm
Średnica trzpienia	8 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	metalowy korpus

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Średnica trzpienia	Wersja trzpienia	Prędkość obrotowa	EAN-Code
8917000	1	25 mm, 43 mm, 53 mm, 35 mm	8 mm	Trzpień sześciokątny	1 000 – 1 200 obr./min	4006885891708

Otwornica do instalacji elektrycznych, Ø 68–100 mm

Otwornica z 5 szybkowymiennymi wkładami, Ø 68–100 mm, głębokość cięcia 33 mm



- otwornice koronowe z hartowanej taśmy stalowej do wiercenia otworów w drewnie i materiałach do suchej zabudowy (np. płytach kartonowo-gipsowych i płytach OSB)
- 5 szybkowymiennych wkładów (Ø 68, 74, 80, 90, 100 mm), głębokość cięcia 33 mm, do wykonania otworów pod instalacje elektryczne (np. puszki prądowe, wpuszczane oprawy oświetlenia)
- blokada bezpieczeństwa do niezawodnego mocowania otwornic koronowych w talerzu wiertarskim i najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, płyta gipsowo-kartonowa, płyta budowlane, płyta OSB

Dane techniczne

Średnica wiertła	10 mm
Głębokość cięcia	38 mm
Średnica trzpienia	8 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	metalowy korpus

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Średnica trzpienia	Wersja trzpienia	Prędkość obrotowa	EAN-Code
8918000	1	80 mm, 74 mm, 68 mm, 90 mm, 100 mm	8	Trzpień sześciokątny	400 – 800 obr./min	4006885891807

Otwornice

Otwornice ze stali węglowej

Otwornica ze stali węglowej, Ø 25–68 mm

Do instalacji elektrycznych i sanitarnych w drewnie i materiałach do suchej zabudowy



- otwornice ze stali węglowej, różne średnice (Ø 25-68 mm), głębokość cięcia 30 mm do miękkiego drewna i płyt do suchej zabudowy (np. płyty gipsowo-kartonowe, OSB), jakość potwierdzona certyfikatem TÜV
- z trzpieniem mocującym z wiertłem centrującym (Ø 6 mm), trzpień sześciokątny ¼", kompatybilna ze wszystkimi powszechnie dostępnymi wiertarkami elektrycznymi i wkrętarkami akumulatorowymi oraz urządzeniami z uchwytem ¼" lub uchwytami do końcówek
- grupy trójzębnych ostrzy do narzędzi akumulatorowych z niewielką siłą napędu, drobne i czyste cięcia, łatwe wyjmowanie rdzenia wiertniczego z otwornicy

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa, miękkie drewno, płyta OSB, sklejka, płyty wiórowe, płyty z wełny drzewnej, płyty laminatowe, drewno konstrukcyjne, drewno budowlane, płyty wiórowe oklejone tworzywem, panele, deski profilowane
Warunkowo odpowiedni	płyty MDF, płyty HDF, panele laminowane

Dane techniczne

Średnica wiertła	6 mm
Długość wiertła	50 mm
Głębokość cięcia	30 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Powłoka	Lakierowany
Dalsze specyfikacje produktu	rozwarte grupy zębów

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wersja trzpienia	Prędkość obrotowa	EAN-Code
5963000	1	25 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")	1 200 obr./min	4006885596306
5964000	1	35 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")	1 200 obr./min	4006885596405
5965000	1	40 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")	1 200 obr./min	4006885596504
5966000	1	60 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")	1 200 obr./min	4006885596603
5967000	1	65 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")	1 200 obr./min	4006885596702
5968000	1	68 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")	1 200 obr./min	4006885596801

Otwornica ze stali węglowej, Ø 74–105 mm

Do instalacji elektrycznych i sanitarnych w drewnie i materiałach do suchej zabudowy



- otwornice ze stali węglowej, różne średnice (Ø 74-105 mm), głębokość cięcia 30 mm do miękkiego drewna i płyt do suchej zabudowy (np. płyty gipsowo-kartonowe, OSB), jakość potwierdzona certyfikatem TÜV
- z trzpieniem mocującym z wiertłem centrującym (Ø 6 mm), trzpień sześciokątny (8,5 mm), do stosowania ze wszystkimi powszechnie dostępnymi w sprzedaży wiertarkami elektrycznymi i wkrętarkami akumulatorowymi
- grupy trójzębnych ostrzy zapewniające niski opór wiercenia, dokładne i czyste cięcia dzięki specjalnej geometrii zębów

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyty z wełny drzewnej, płyta OSB, płyta gipsowo-kartonowa, płyty laminatowe, miękkie drewno, sklejka, drewno konstrukcyjne, drewno budowlane, płyty wiórowe, płyty wiórowe oklejone tworzywem, panele, deski profilowane
Warunkowo odpowiedni	płyty MDF, płyty HDF, panele laminowane

Dane techniczne

Średnica wiertła	6 mm
Długość wiertła	50 mm
Głębokość cięcia	30 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Powłoka	Lakierowany
Dalsze specyfikacje produktu	rozwarte grupy zębów

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wersja trzpienia	Prędkość obrotowa	EAN-Code
5969000	1	74 mm	Trzpień sześciokątny SW 8,5 mm	800 obr./min	4006885596900
5970000	1	76 mm	Trzpień sześciokątny SW 8,5 mm	800 obr./min	4006885597006
5972000	1	105 mm	Trzpień sześciokątny SW 8,5 mm	500 obr./min	4006885597204

Otwornice

Zestawy otwornic „Professional"

Otwornica z wieloma brzeszczotami „Professional", Ø 60-74 mm

Otwornica z 3 szybkowymiennymi wkładami, Ø 60, 68, 74 mm, głębokość cięcia 33 mm



- indukcyjnie hartowane brzeszczoty ze stali wolframowej do wydajnego wycinania otworów w drewnie, tworzywie sztucznym, izolacji i płytach do suchej zabudowy (np. kartonowo-gipsowych, OSB)
- 3 szybkowymienne wkłady (Ø 60, 68, 74 mm), drobne uzębienie, głębokość cięcia 33 mm
- blokada bezpieczeństwa do mocowania otwornic koronowych, idealna do wkrętarek akumulatorowych z funkcją szybkiego zatrzymania obrotów

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, płyta gipsowo-kartonowa, płyty budowlane, metal nieżelazny

Dane techniczne

Średnica wiertła	8 mm
Głębokość cięcia	33 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	wkłady ze stali wolframowej metalowy korpus

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wersja trzpienia	Prędkość obrotowa	EAN-Code
2154000	1	60 mm, 68 mm, 74 mm	Trzpień sześciokątny	800 – 1 000 obr./min	4006885215405

Otwornica z wieloma brzeszczotami „Professional", Ø 60–95 mm

Otwornica z 5 szybkowymiennymi wkładami, Ø 60–95 mm, głębokość cięcia 40 mm



- indukcyjnie hartowane brzeszczoty ze stali wolframowej do wydajnego wycinania otworów w drewnie, tworzywie sztucznym, izolacji i płytach do suchej zabudowy (np. kartonowo-gipsowych, OSB)
- 5 szybkowymiennych wkładów (Ø 60, 68, 74, 80, 95 mm), drobne uzębienie, głębokość cięcia 40 mm
- blokada bezpieczeństwa do mocowania otwornic koronowych, idealna do wkrętarek akumulatorowych z funkcją szybkiego zatrzymania obrotów

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, płyta gipsowo-kartonowa, płyty budowlane, metal nieżelazny

Dane techniczne

Średnica wiertła	10 mm
Głębokość cięcia	40 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	wkłady ze stali wolframowej metalowy korpus

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wersja trzpienia	Prędkość obrotowa	EAN-Code
2155000	1	95 mm, 68 mm, 60 mm, 80 mm, 74 mm	Trzpień sześciokątny	400 – 1 000 obr./min	4006885215504

Otwornica z wieloma brzeszczotami „Professional", Ø 25–62 mm

Otwornica z 7 szybkowymiennymi wkładami, Ø 25–62 mm, głębokość cięcia 33 mm



- indukcyjnie hartowane brzeszczoty ze stali wolframowej do wydajnego wycinania otworów w drewnie, tworzywie sztucznym, izolacji i płytach do suchej zabudowy (np. kartonowo-gipsowych, OSB)
- 7 szybkowymiennych wkładów (Ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm) z drobnym uzębieniem, głębokość cięcia 33 mm
- blokada bezpieczeństwa do mocowania otwornic koronowych, idealna do wkrętarek akumulatorowych z funkcją szybkiego zatrzymania obrotów

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, płyta gipsowo-kartonowa, płyty budowlane

Dane techniczne

Średnica wiertła	8 mm
Głębokość cięcia	33 mm
Średnica trzpienia	8 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	wkłady ze stali wolframowej metalowy korpus

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Średnica trzpienia	Wersja trzpienia	Prędkość obrotowa	EAN-Code
2160000	1	45 mm, 56 mm, 25 mm, 38 mm, 62 mm, 32 mm, 50 mm	8 mm	Trzpień sześciokątny	800 – 1 200 obr./min	4006885216006

Otwornica z wieloma brzeszczotami „Professional", Ø 28–74 mm

Otwornica z 5 szybkowymiennymi wkładami, Ø 28–74 mm, głębokość cięcia 40 mm



- indukcyjnie hartowane brzeszczoty ze stali wolframowej do wydajnego wycinania otworów w drewnie, tworzywie sztucznym, izolacji i płytach do suchej zabudowy (np. kartonowo-gipsowych, OSB)
- 5 szybkowymiennych wkładów (Ø 28, 35, 50, 68, 74 mm), drobne uzębienie, głębokość cięcia 40 mm
- blokada bezpieczeństwa do mocowania otwornic koronowych, idealna do wkrętarek akumulatorowych z funkcją szybkiego zatrzymania obrotów

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, tworzywa sztuczne, płyta gipsowo-kartonowa, płyty budowlane, metale nieżelazne

Dane techniczne

Średnica wiertła	8 mm
Głębokość cięcia	40 mm
Średnica trzpienia	8 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	wkłady ze stali wolframowej metalowy korpus

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Średnica trzpienia	Wersja trzpienia	Prędkość obrotowa	EAN-Code
2220000	1	50 mm, 35 mm, 68 mm, 28 mm, 74 mm	8 mm	Trzpień sześciokątny	800 – 1 200 obr./min	4006885222007

Otwornice

Otwornice o synchronicznie regulowanej średnicy

Otwornica o synchronicznie regulowanej średnicy, Ø 45–90 mm

do wycinania otworów o różnych średnicach w ramach prac remontowych i wykończeniowych



- bezstopniowa regulacja w 3 krokach: poluzowanie, wyregulowanie synchroniczne, mocowanie
- precyzyjne, czyste cięcia w materiałach do suchej zabudowy, takich jak płyty OSB, płyty gipsowo-kartonowe, miękkie drewno
- 3 wbudowane skale do wszystkich typowych wymiarów

Dane techniczne

Średnica	45 – 90 mm
Głębokość cięcia	30 mm
Średnica trzpienia	8,5 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	z trzema grupami ostrzy z uzębieniem rozwartym

Nr art.	Zawartość	Średnica	Średnica trzpienia	EAN-Code
5977000	1	45 – 90 mm	8,5 mm	4006885597709

Otwornica o synchronicznie regulowanej średnicy, Ø 45–130 mm

do wycinania otworów o różnych średnicach w ramach prac remontowych i wykończeniowych



- bezstopniowa regulacja w 3 krokach: poluzowanie, wyregulowanie synchroniczne, mocowanie
- precyzyjne, czyste cięcia w materiałach do suchej zabudowy, takich jak płyty OSB, płyty gipsowo-kartonowe, miękkie drewno
- 3 wbudowane skale do wszystkich typowych wymiarów

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa, płyta OSB, miękkie drewno, sklejka

Dane techniczne

Średnica	45 – 130 mm
Głębokość cięcia	30 mm
Średnica trzpienia	8,5 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	z trzema grupami ostrzy z uzębieniem rozwartym

Nr art.	Zawartość	Średnica	Średnica trzpienia	Wersja trzpienia	EAN-Code
5978000	1	45 – 130 mm	8,5 mm	Trzpień trójkątny	4006885597808

Ostrza zamienne do otwornic o regulowanej średnicy

3 ostrza zamienne



- 3 potrójne ostrza z uzębieniem rozwartym
- pasują do wszystkich otwornic wolfcraft o regulowanej średnicy
- precyzyjne, czyste cięcia w materiałach do suchej zabudowy, takich jak płyty OSB, płyty gipsowo-kartonowe, miękkie drewno

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa, płyta OSB, miękkie drewno, sklejka

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5979000	3	4006885597907

Otwornica o synchronicznie regulowanej średnicy, instalacje elektryczne

Do przygotowywania instalacji elektrycznych w suchej zabudowie



- wbudowana skala do wszystkich typowych wielkości: Ø 35, 65, 68, 74, 76, 83 mm
- trzpień trójkątny pasujący do wszystkich typowych wiertarek akumulatorowych
- precyzyjne, czyste cięcia w materiałach do suchej zabudowy, takich jak płyty OSB, płyty gipsowo-kartonowe, miękkie drewno

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa, płyta OSB, miękkie drewno, sklejka

Dane techniczne

Głębokość cięcia	30 mm
Średnica trzpienia	8,5 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	z trzema grupami ostrzy z uzębieniem rozwartym

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Średnica trzpienia	Wersja trzpienia	EAN-Code
5983000	1	65 mm, 68 mm, 74 mm, 83 mm, 35 mm, 76 mm	8,5 mm	Trzpień trójkątny	4006885598300

Otwornica o regulowanej średnicy, Ø 35–80 mm

Do wszystkich typowych średnic występujących w pracach wykończeniowych



- zintegrowana skala do popularnych wielkości: Ø 35, 50, 65, 68, 74, 80 mm
- trzpień trójkątny pasujący do wszystkich typowych wiertarek akumulatorowych
- precyzyjne, czyste cięcia w materiałach do suchej zabudowy, takich jak płyty OSB, płyty gipsowo-kartonowe, miękkie drewno

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa, płyta OSB, miękkie drewno, sklejka

Dane techniczne

Głębokość cięcia	30 mm
Średnica trzpienia	8,5 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	z trzema grupami ostrzy z uzębieniem rozwartym

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Średnica trzpienia	Wersja trzpienia	EAN-Code
5985000	1	50 mm, 35 mm, 74 mm, 65 mm, 68 mm, 80 mm	8,5 mm	Trzpień trójkątny	4006885598508

Otwornica o regulowanej średnicy, do otworów pod instalacje halogenowe

Do wiercenia otworów pod instalacje halogenowe



- wbudowana skala do rozmiarów opraw oświetlenia halogenowego najbardziej popularnych marek: Ø 35, 55, 60, 68, 70, 75, 80, 85 mm
- trzpień trójkątny pasujący do wszystkich typowych wiertarek akumulatorowych
- precyzyjne, czyste cięcia w materiałach do suchej zabudowy, takich jak płyty OSB, płyty gipsowo-kartonowe, miękkie drewno

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa, płyta OSB, miękkie drewno, sklejka

Dane techniczne

Głębokość cięcia	30 mm
Średnica trzpienia	8,5 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	z trzema grupami ostrzy z uzębieniem rozwartym

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Średnica trzpienia	Wersja trzpienia	EAN-Code
5986000	1	55 mm, 35 mm, 75 mm, 80 mm, 60 mm, 70 mm, 68 mm, 85 mm	8,5 mm	Trzpień trójkątny	4006885598607

Otwornice

Adaptery do powiększania otworów

Adapter do powiększania otworów do otwornic, Ø 35–51 mm

Prowadnica otwornicy do równomiernego, wyśrodkowanego powiększania istniejących otworów



MADE IN EUROPE

- wysokiej jakości korpus z tworzywa sztucznego o stożkowym kształcie cylindra
- stalowa tulejka wiertarska Ø 8 mm do prowadzenia wiertła centrującego (Ø 6–8 mm) i wyśrodkowania otwornicy
- gwintowana struktura dla łatwego wkręcania w istniejące otwory, wraz z uchwytem ułatwiającym wkręcenie

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	do otworów Ø 35–51 mm do otwornic od Ø 60 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5950000	1	4006885595002

Adapter do powiększania otworów do otwornic, Ø 46–62 mm

Prowadnica otwornicy do równomiernego, wyśrodkowanego powiększania istniejących otworów



MADE IN EUROPE

- wysokiej jakości korpus z tworzywa sztucznego o stożkowym kształcie cylindra
- stalowa tulejka wiertarska Ø 8 mm do prowadzenia wiertła centrującego (Ø 6–8 mm) i wyśrodkowania otwornicy
- gwintowana struktura dla łatwego wkręcania w istniejące otwory, wraz z uchwytem ułatwiającym wkręcenie

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	do otworów Ø 46–62 mm do otwornic od Ø 68 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5951000	1	4006885595101

Adapter do powiększania otworów do otwornic, Ø 54–70 mm

Prowadnica otwornicy do równomiernego, wyśrodkowanego powiększania istniejących otworów



MADE IN EUROPE

- wysokiej jakości korpus z tworzywa sztucznego o stożkowym kształcie cylindra
- stalowa tulejka wiertarska Ø 8 mm do prowadzenia wiertła centrującego (Ø 6–8 mm) i wyśrodkowania otwornicy
- gwintowana struktura dla łatwego wkręcania w istniejące otwory, wraz z uchwytem ułatwiającym wkręcenie

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	do otworów Ø 54–70 mm do otwornic od Ø 76 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5952000	1	4006885595200

Zestaw adapterów do powiększania otworów do otwornic, 3-cz.

Prowadnica otwornicy do równomiernego, wyśrodkowanego powiększania istniejących otworów Ø 35–70 mm



MADE IN EUROPE

- 3 adaptery do powiększania otworów, z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, o stożkowym kształcie cylindra, do otworów Ø 35–70 mm, odpowiednie do otwornic od Ø 60 mm
- gwintowana struktura dla łatwego wkręcania w istniejące otwory, z uchwytem ułatwiającym wkręcenie
- 3 stalowe tulejki wiertarskie, Ø 6, 8, 10 mm, do prowadnicy wiertła centrującego i wyśrodkowania otwornicy

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
5953000	1	3-częściowy	4006885595309

Zestawy do projektów

Zestaw otwornic „Gniazdka elektryczne“, 3-cz.

Do wiercenia otworów Ø 68 mm w drewnie, tworzywie sztucznym, metalach, materiałach do suchej zabudowy, glazurze i kaflach



- 1 otwornica diamentowa „Ceramic“, Ø 68 mm, głębokość cięcia 25 mm, do glazury i kafli, certyfikat TÜV
- 1 otwornica BIM, Ø 68 mm, głębokość cięcia 40 mm, do drewna, tworzywa sztucznego, metalu, płyt izolacyjnych i do suchej zabudowy, certyfikat TÜV
- 1 szablon wiertarski do puszek prądowych, z wysokiej jakości walizką z 2-komponentowego tworzywa sztucznego

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płytki marmurowe, płytki kamionkowe, płytki ceramiczne, płytki ścienne, kafle, płytki z kamionki szlachetnej, płytki granitowe, płytki fajansowe, płytki posadzkowe, metal, aluminium, brąz, miedź, cynk, mosiądz, części karoserii, tworzywo sztuczne (PVC, PE, PP, PS, PA), szkło akrylowe, deski tarasowe WPC, deski tarasowe BPC, płyty GFK, winyl, płyty izolacyjne z włókna szklanego, płyty pilśniowe porowate, płyty pilśniowe miękkie, mineralna płyta izolacyjna, płyty piankowe twarde, płyty korkowe, płyty z wełny drzewnej, płyta OSB, płyta gipsowo-kartonowa, płyty laminatowe, miękkie drewno, sklejka, drewno konstrukcyjne, drewniane belki, drewno budowlane, drewno z gwoździami, płyty wiórowe, blaty kuchenne, płyty wiórowe oklejone tworzywem sztucznym, panele, deski szalunkowe, deski profilowane, panele laminowane
Warunkowo odpowiedni	porcelana, stal nierdzewna, stal budowlana, stal odlewnicza, żeliwo szare, żeliwo ciągliwe, twarde drewno, płyty stolarskie, płyty MDF, drewno tarasowe, płyty multiplex, płyty HDF, parkiet

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
5981000	1	3-częściowy	4006885598102

Zestaw otwornic „Universal“, 3-cz.

Do wykonywania otworów Ø 68 mm w betonie, murze, kamieniu, drewnie, tworzywie sztucznym, metalu, płytach do suchej zabudowy



- 1 otwornica udarowa, HM, z trzpieniem mocującym SDS-plus, Ø 68 mm, głębokość cięcia 46 mm, do betonu, muru i kamienia, certyfikat TÜV
- 1 otwornica BIM, Ø 68 mm, głębokość cięcia 40 mm, do drewna, tworzywa sztucznego, metalu, płyt izolacyjnych i do suchej zabudowy, certyfikat TÜV
- 1 szablon wiertarski do puszek prądowych, z wysokiej jakości walizką z 2-komponentowego tworzywa sztucznego

Odpowiedni do

Odpowiedni do	cegły, pustaki, beton, lekkie materiały budowlane, jastrych, piaskowiec wapnisty, beton komórkowy, tynk, beton pumeksowy, beton płukany, klinkier, mur, metal, aluminium, brąz, miedź, cynk, mosiądz, części karoserii, tworzywo sztuczne (PVC, PE, PP, PS, PA), szkło akrylowe, deski tarasowe WPC, deski tarasowe BPC, płyty GFK, winyl, płyty izolacyjne z włókna szklanego, płyty pilśniowe porowate, płyty pilśniowe miękkie, mineralna płyta izolacyjna, płyty piankowe twarde, płyty korkowe, płyty z wełny drzewnej, płyta OSB, płyta gipsowo-kartonowa, płyty laminatowe, miękkie drewno, sklejka, drewno konstrukcyjne, drewniane belki, drewno budowlane, drewno z gwoździami, płyty wiórowe, blaty kuchenne, płyty wiórowe oklejone tworzywem sztucznym, panele, deski szalunkowe, deski profilowane, panele laminowane
Warunkowo odpowiedni	granit, kostka brukowa, marmur, beton tekstylny, łupek, cegły poryzowane, stal nierdzewna, stal budowlana, stal odlewnicza, żeliwo szare, żeliwo ciągliwe, twarde drewno, płyty stolarskie, płyty MDF, drewno tarasowe, płyty multiplex, płyty HDF, parkiet

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
5982000	1	3-częściowy	4006885598201

Tarniki i pogłębiacze – przegląd

Tarniki i pogłębiacze, pierwsze produkty, które firma wolfcraft wprowadziła na rynek, są symbolem jakości wynikającej z długoletniej tradycji. Już od ponad 75 lat wytwarzamy w Niemczech uniwersalne narzędzia do obróbki drewna i metalu.

Cechy wspólne naszych produktów:

- ✓ Możliwość obróbki różnych materiałów
- ✓ Szeroka oferta uchwytów umożliwiających optymalne dopasowanie do maszyny
- ✓ Różne średnice i rozmiary

MADE IN GERMANY

Pogłębiacze



Do metalu

Usuwanie zadziorów i pogłębianie



Wersja z ogranicznikiem głębokości



Do drewna

Pogłębianie otworów pod wkręty, aby łeb wkręta znajdował się równo z obrabianą powierzchnią



Wersja z ogranicznikiem głębokości

Wiertła z pogłębiaczem



Do metalu


Do jednoczesnego wiercenia i pogłębiania



Do drewna

Do jednoczesnego wiercenia i pogłębiania

Nawiertaki i pogłębiacze




Do drewna

Jednoczesne wiercenie i pogłębianie z bezstopniową regulacją



Wersja z ogranicznikiem głębokości

Tarniki




Do metalu


Szybkie usuwanie materiału i wycinanie szczelin

Do drewna

Szybkie usuwanie materiału, wycinanie szczelin i zagłębień oraz modelowanie drewna



Wiertła stopniowane




Do metalu

Do wiercenia i stopniowego poszerzania otworów



Frezy do otworów



Do metalu

Do wiercenia i bezstopniowego poszerzania otworów



Zestaw pogłębiaczy WS 3-cz., trzpień okrągły



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, tworzywa sztuczne, metal nieżelazny

Dane techniczne

Liczba krawędzi tnących	1
Kąt pogłębiania	90°
Średnica trzpienia	6 mm
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Stal narzędziowa

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica produktu	Pasujące narzędzia	EAN-Code
2504000	1	3-częściowy	16 mm	do otworów pod wkręty z łbem wpuszczanym Ø 3–8 mm	4006885250406

Pogłębiacz stożkowy HSS, trzpień okrągły

Do precyzyjnego pogłębiania otworów pod wkręty w metalu i tworzywach sztucznych tak, aby łeb wkrętu zrównał się z powierzchnią dokręcanego elementu



MADE IN GERMANY

- wysoka odporność termiczna dla uzyskania długiej trwałości
- kąt pogłębienia 90° do przygotowania połączeń skręcanych na wkręty z łbem wpuszczanym tak, aby łeb wkrętu zrównał się z powierzchnią
- 3 krawędzie tnące o specjalnej geometrii zapewniające płynną i szybką pracę

Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, tworzywa sztuczne, drewno

Dane techniczne

Liczba krawędzi tnących	3
Kąt pogłębiania	90°
Średnica trzpienia	8 mm
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica produktu	EAN-Code
2505000	1	12 mm	4006885250505
2506000	1	16 mm	4006885250604

1 zestaw do nawiercania otworów w drewnie i wkręcania wkrętów, 10-cz.

Do wkręcania w drewno wkrętów z łbem wpuszczanym



- 10-częściowy zestaw do wiercenia, pogłębiania i wkręcania w drewnie, np. przy budowie tarasów
- 6 końcówek Solid do śrub z gniazdem Pozidriv® i Torx® oraz 3 pogłębiacze
- Z uchwytem do końcówek z magnesem

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, tworzywa sztuczne, metale nieżelazne

Dane techniczne

Materiał	Stal narzędziowa
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2542000	1	10-cz.	4006885254206

Pogłębiacz, trzpień sześciokątny

Narzędzie typu 2 w 1 do przygotowania połączeń skręcanych na wkręty w drewnie i tworzywach sztucznych



MADE IN GERMANY

- kąt pogłębienia 90° do przygotowania połączeń skręcanych na wkręty z łbem wpuszczanym tak, aby łeb wkrętu zrównał się z powierzchnią
- 3 krawędzie tnące o specjalnej geometrii zapewniające płynną i szybką pracę
- promieniowo zaszlifowane krawędzie tnące pozwalające uzyskać gładkie, wolne od wyrw pogłębianie oraz wysoką wydajność wiercenia

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, tworzywa sztuczne, metale nieżelazne

Dane techniczne

Liczba krawędzi tnących	3
Kąt pogłębiania	90°
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica	Pasujące narzędzia	EAN-Code
2546000	1	3 – 8 mm	do otworów pod wkręty z łbem wpuszczanym Ø 3,5–4 mm	4006885254602
2547000	1	4 – 10 mm	do otworów pod wkręty z łbem wpuszczanym Ø 4,5–5 mm	4006885254701
2548000	1	5 – 12 mm	do otworów pod wkręty z łbem wpuszczanym Ø 5,5–6 mm	4006885254800

Pogłębiacz stożkowy, trzpień sześciokątny

Do pogłębiania otworów w drewnie, metalach nieżelaznych i tworzywach sztucznych tak, aby łeb wkrętu był zlicowany z powierzchnią



MADE IN GERMANY

- kąt pogłębienia 90° do przygotowania połączeń skręcanych na wkręty z łbem wpuszczanym tak, aby łeb wkrętu zrównał się z powierzchnią
- 3 krawędzi tnących o specjalnej geometrii zapewniających płynną i szybką pracę
- promieniowo zaszlifowane krawędzie tnące pozwalające uzyskać gładkie, wolne od wyrw pogłębianie oraz wysoką wydajność wiercenia

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, tworzywa sztuczne, metale nieżelazne

Dane techniczne

Liczba krawędzi tnących	1
Kąt pogłębiania	90°
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Stal narzędziowa

Nr art.	Zawartość	Średnica produktu	Pasujące narzędzia	EAN-Code
2582000	1	10 mm	do otworów pod wkręty z łbem wpuszczanym Ø 3–5 mm	4006885258204
2576000	1	12 mm	do otworów pod wkręty z łbem wpuszczanym Ø 3–6 mm	4006885257603
2577000	1	16 mm	do otworów pod wkręty z łbem wpuszczanym Ø 3–8 mm	4006885257702
2578000	1	19 mm	do otworów pod wkręty z łbem wpuszczanym Ø 3–10 mm	4006885257801

Pogłębiacz stożkowy HSS, trzpień sześciokątny

Do precyzyjnego pogłębiania otworów pod wkręty w metalu i tworzywach sztucznych tak, aby łeb wkrętu zrównał się z powierzchnią dokręcanego elementu



MADE IN GERMANY

- wysoka odporność termiczna dla uzyskania długiej trwałości
- kąt pogłębienia 90° do przygotowania połączeń skręcanych na wkręty z łbem wpuszczanym tak, aby łeb wkrętu zrównał się z powierzchnią
- 3 krawędzie tnące o specjalnej geometrii zapewniające płynną i szybką pracę

Odpowiedni do

Odpowiedni do	blacha stalowa, drewno, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Liczba krawędzi tnących	3
Kąt pogłębiania	90°
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Stal szybkotnąca (HSS)

Nr art.	Zawartość	Średnica produktu	EAN-Code
2583000	1	10 mm	4006885258303
2580000	1	12 mm	4006885258006
2581000	1	16 mm	4006885258105

Zestaw pogłębiaczy stożkowych, trzpień sześciokątny, 3-częściowy

Do pogłębiania otworów w drewnie, metalach nieżelaznych i tworzywach sztucznych tak, aby łeb wkrętu był zlicowany z powierzchnią



- kąt pogłębienia 90° do przygotowania połączeń skręcanych na wkręty z łbem wpuszczanym tak, aby łeb wkrętu zrównał się z powierzchnią
- specjalna geometria krawędzi tnących zapewniająca płynną i szybką pracę
- promieniowo zaszlifowane krawędzie tnące pozwalające uzyskać gładkie, wolne od wyrw pogłębianie oraz wysoką wydajność wiercenia

MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, tworzywo sztuczne, metale nieżelazne

Dane techniczne

Liczba krawędzi tnących	1
Kąt pogłębiania	90°
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Stal narzędziowa

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica produktu	Pasujące narzędzia	EAN-Code
2584000	1	3-częściowy	16 mm, 19 mm, 12 mm	do otworów pod wkręty z łbem wpuszczanym 3–10 mm	4006885258402

Pogłębiacz z wyrzutnikiem gratu, trzpień sześciokątny

Do gratowania i pogłębiania otworów w drewnie, metalach nieżelaznych i tworzywach sztucznych



- do pogłębiania już wykonanych otworów w drewnie, metalach nieżelaznych i tworzywach sztucznych
- kąt pogłębienia 90° do przygotowania połączeń skręcanych na wkręty z łbem wpuszczanym tak, aby łeb wkrętu zrównał się z powierzchnią
- otwór nachylony do osi pogłębiacza tworzy 2 krawędzie tnące i zapewnia optymalne odprowadzanie wiórów z pogłębianego otworu

MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, tworzywa sztuczne, metale nieżelazne

Dane techniczne

Liczba krawędzi tnących	1
Kąt pogłębiania	90°
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Stal narzędziowa

Nr art.	Zawartość	Średnica produktu	Pasujące narzędzia	EAN-Code
4370000	1	8 mm	do otworów pod wkręty z łbem wpuszczanym Ø 3–4 mm	4006885437005
4372000	1	12 mm	do otworów pod wkręty z łbem wpuszczanym Ø 3–6 mm	4006885437203
4373000	1	16 mm	do otworów pod wkręty z łbem wpuszczanym Ø 3–8 mm	4006885437302

Zestaw pogłębiaczy z wyrzutnikiem gratu, trzpień sześciokątny, 3-częściowy

Do gratowania i pogłębiania otworów w drewnie, metalach nieżelaznych i tworzywach sztucznych



MADE IN GERMANY

- do pogłębiania już wykonanych otworów w drewnie, metalach nieżelaznych i tworzywach sztucznych
- kąt pogłębienia 90° do przygotowania połączeń skręcanych na wkręty z łbem wpuszczanym tak, aby łeb wkrętu zrównał się z powierzchnią
- otwór nachylony do osi pogłębiacza tworzy 2 krawędzie tnące i zapewnia optymalne odprowadzanie wiórów z pogłębianego otworu

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, tworzywo sztuczne, metale nieżelazne

Dane techniczne

Liczba krawędzi tnących	1
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica produktu	Pasujące narzędzia	EAN-Code
4375000	1	3-częściowy	12 mm	do otworów pod wkręty z łbem wpuszczanym Ø 3–8 mm	4006885437500

Pogłębiacz HSS z ogranicznikiem, trzpień sześciokątny

Narzędzie typu 2 w 1 do przygotowania połączeń skręcanych na wkręty w metalu i tworzywach sztucznych



MADE IN GERMANY

- wysoka odporność termiczna dla uzyskania długiej trwałości
- kąt pogłębienia 90° do przygotowania połączeń skręcanych na wkręty z łbem wpuszczanym tak, aby łeb wkrętu zrównał się z powierzchnią
- ogranicznik do kontrolowanej pracy zapobiega przypadkowym przebiciom i uszkodzeniom konstrukcji nośnej

Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

Dane techniczne

Liczba krawędzi tnących	3
Kąt pogłębiania	90°
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	EAN-Code
4382000	1	10 mm	4006885438200
4383000	1	12 mm	4006885438309

Pogłębiacz stożkowy z ogranicznikiem głębokości, trzpień sześciokątny

Do kontrolowanego pogłębiania otworów w drewnie, metalach nieżelaznych i tworzywach sztucznych tak, aby łeb wkrętu zrównał się z powierzchnią



MADE IN GERMANY

- kąt pogłębienia 90° do przygotowania połączeń skręcanych na wkręty z łbem wpuszczanym tak, aby łeb wkrętu zrównał się z powierzchnią
- regulowany ogranicznik głębokości ze stałymi położeniami pod wkręty z łbem wpuszczanym z gwintem o średnicy do 10 mm
- 3 krawędzie tnące o specjalnej geometrii zapewniające płynną i szybką pracę

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno

Dane techniczne

Średnica robocza	20 mm
Liczba krawędzi tnących	3
Kąt pogłębiania	90°
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Stal narzędziowa

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Pasujące narzędzia	EAN-Code
4390000	1	20 mm	do otworów pod wkręty z łbem wpuszczanym Ø 3–10 mm	4006885439009

Pogłębiacz stożkowy HSS z ogranicznikiem głębokości, trzpień trójkątny

Do precyzyjnego pogłębiania otworów pod wkręty w metalu i tworzywach sztucznych tak, aby łeb wkrętu zrównał się z powierzchnią dokręcanego elementu



MADE IN GERMANY

- wysoka odporność termiczna dla uzyskania długiej trwałości
- kąt pogłębienia 90° do przygotowania połączeń skręcanych na wkręty z łbem wpuszczanym tak, aby łeb wkrętu zrównał się z powierzchnią
- 3 krawędzie tnące o specjalnej geometrii zapewniające płynną i szybką pracę

Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne, drewno

Dane techniczne

Średnica robocza	16,4 mm
Długość (głębokość) produktu	60 mm
Liczba krawędzi tnących	3
Kąt pogłębiania	90°
Średnica trzpienia	10 mm
Wersja trzpienia	Trzpień trójkątny
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	EAN-Code
4391000	1	16,4 mm	4006885439108


Wiertła – do wszystkich zastosowań

Zgodność z przepisami

Nasze wiertła spełniają następujące wymogi:

- ✓ Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów
- ✓ Normy DIN i UE
- ✓ Certyfikat PGM (urządzenia udarowe)

Wiertła firmy wolfcraft to znakomite wyposażenie dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Nasz kompleksowy asortyment obejmuje idealne narzędzia do wszystkich zastosowań i do szerokiego spektrum maszyn.



Wiertła do metalu

Trzy klasy jakości:



HSS Co



HSS szlifowane



HSS kręte walcowane



Wiertła do drewna

Do różnych zastosowań podczas wiercenia w drewnie:



Wiertła spiralne



Wiertła płaskie



Wiertła cylindryczne



Wiertło Forstner



Wiertła belkowe



Wiertła szalunkowe



Wiertła do betonu

Trzy klasy jakości:



Standard
Do muru, cegieł, betonu, kamienia



Professional
Do betonu zbrojonego



Professional 4-Cut
Do najtrudniejszego wiercenia w mocno zbrojonym betonie

Różne chwyty:



Walcowy | Sześciokątny | SDS Max | SDS Plus | SDS Quick



Wiertła specjalne

Do wszechstronnych zastosowań podczas wiercenia w różnych materiałach:



Wiertła uniwersalne



Wiertła frezujące



Wiertła do szkła i glazury



Wiertła dientowe

Osprzęt



Zestaw ograniczników głębokości
- ✓ Do wiercenia na określoną głębokość
- ✓ Kompatybilny z wiertłami spiralnymi do drewna (Ø 6, 8, 10 mm)

System odsysania HSD 68/100



- ✓ Do wiercenia bez pyłu



Trzpień przedłużający do wierteł płaskich
- ✓ Długość 270 mm
- ✓ Trzpień sześciokątny

Nawiertaki i rozwiertaki

Nawiertaki z pogłębiaczem

Nawiertak z pogłębiaczem

Nawiercanie i pogłębianie w jednym kroku



- produkt 2 w 1: nawiertak i pogłębiacz
- regulowane pogłębianie
- dostępne w różnych średnicach

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Min. średnica	3,2 mm
Maks. średnica	16 mm
Długości robocze	12 mm
Kąt pogłębiania	90°
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica	Średnica wiertła	Pasujące narzędzia	EAN-Code
2498000	1	3,2 – 12 mm	3,2 mm	do wkrętów z łbem wpuszczanym Ø 3,5 – 6 mm	4006885249806
2500000	1	3,5 – 9,5 mm	3,5 mm	do wkrętów z łbem wpuszczanym Ø 4 – 4,5 mm	4006885250000
2511000	1	4,5 – 11 mm	4,5 mm	do wkrętów z łbem wpuszczanym Ø 5 – 6 mm	4006885251106
2499000	1	4,5 – 16 mm	4,5 mm	do wkrętów z łbem wpuszczanym Ø 5 – 8 mm	4006885249905

Nawiertak z pogłębiaczem i ogranicznikiem głębokości wiercenia

nawiercanie i pogłębianie w jednym kroku



MADE IN EUROPE

- produkt 2 w 1: nawiertak i pogłębiacz
- regulowany ogranicznik głębokości do równych zagłębień o średnicy do Ø 12 mm
- 3 krawędzie tnące zapewniające czyste efekty

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, tworzywa sztuczne, metale nieżelazne

Dane techniczne

Min. średnica	3,2 mm
Maks. średnica	12 mm
Kąt pogłębiania	90°
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny
Prędkość obrotowa	1 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Stal narzędziowa
Dalsze specyfikacje produktu	z pogłębiaczem z regulowanym ogranicznikiem głębokości

Nr art.	Zawartość	Pasujące narzędzia	EAN-Code
2544000	1	do wkrętów z łbem wpuszczanym Ø 4–5 mm	4006885254404

Nawiertak z pogłębiaczem

Nawiercanie i pogłębianie w jednym kroku



MADE IN EUROPE

- produkt 2 w 1: nawiertak i pogłębiacz
- regulowane pogłębianie pod łby wkrętów o średnicy do 12 mm
- 3 krawędzie tnące zapewniające czyste efekty

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno tarasowe, drewno

Dane techniczne

Min. średnica	4,5 mm
Maks. średnica	12 mm
Kąt pogłębiania	90°
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny
Prędkość obrotowa	1 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Pasujące narzędzia	EAN-Code
2545000	1	do wkrętów z łbem wpuszczanym Ø 5–6 mm	4006885254503

Nawiertak z pogłębiaczem i ogranicznikiem głębokości wiercenia

Nawiercanie i pogłębianie w jednym kroku



MADE IN GERMANY

- produkt 2 w 1: nawiertak i pogłębiacz
- regulowany ogranicznik głębokości do równych zagłębień o średnicy do Ø 12 mm
- 3 krawędzie tnące zapewniające czyste efekty

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno tarasowe, drewno

Dane techniczne

Min. średnica	3,2 mm
Maks. średnica	12 mm
Kąt pogłębiania	90°
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Prędkość obrotowa	1 000 – 1 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Pasujące narzędzia	EAN-Code
4392000	1	do śrub z łbem wpuszczanym o Ø 3,5–6 mm	4006885439207

Nawiertaki i rozwiertaki

Frezy do otworów

Wiertło stożkowe bezstopniowe do stali ze stali szybkotnącej, trzpień okrągły

Do bezstopniowego wiercenia oraz gratowania otworów w metalu i tworzywach sztucznych



MADE IN GERMANY

- wysoka odporność termiczna dla uzyskania długiej trwałości
- stożkowy kształt ostrza umożliwiający bezstopniowe uzyskanie pożądanej średnicy
- specjalna geometria krawędzi tnących zapewniająca szybką pracę

Odpowiedni do

Odpowiedni do	blacha stalowa, stal nierdzewna (Inox), metale nieżelazne, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Prędkość obrotowa	1 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica	Średnica robocza	Długość robocza	Średnica trzpienia	EAN-Code
2518000	1	3 – 13,5 mm	3 mm	30 mm	8 mm	4006885251809
2524000	1	5 – 20 mm	5 mm	42,5 mm	8 mm	4006885252400
2519000	1	8 – 31 mm	8 mm	52,5 mm	10 mm	4006885251908

Frez do otworów HSS, trzpień okrągły

Do bezstopniowego frezowania otworów nawierconych w metalu i tworzywach sztucznych



MADE IN GERMANY

- wysoka odporność termiczna dla uzyskania długiej trwałości
- stożkowy kształt ostrza umożliwiający uzyskanie pożądanej średnicy w zakresie 6–24 mm
- 9 krawędzi tnących o specjalnej geometrii zapewniających płynną i szybką pracę

Odpowiedni do

Odpowiedni do	blacha stalowa, stal nierdzewna (Inox), metale nieżelazne, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Średnica robocza	6 mm
Średnica robocza	6 mm
Długość robocza	32 mm
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Prędkość obrotowa	1 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica	Średnica robocza	Długość robocza	Średnica trzpienia	EAN-Code
2522000	1	6 – 25 mm	6 mm	32 mm	8 mm	4006885252202

Frez do otworów, trzpień okrągły

Do bezstopniowego frezowania otworów nawierconych w metalach nieżelaznych, tworzywach sztucznych i drewnie



MADE IN GERMANY

- do frezowania otworów nawierconych w cienkościennych metalach nieżelaznych, tworzywach sztucznych i drewnie, np. w aluminiowych konstrukcjach ramowych
- stożkowy kształt ostrza umożliwiający uzyskanie pożądanej średnicy w zakresie 6–25 mm
- 9 krawędzi tnących o specjalnej geometrii zapewniających płynną i szybką pracę

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, tworzywa sztuczne, metale nieżelazne

Dane techniczne

Średnica robocza	6 mm
Średnica robocza	6 mm
Długość robocza	32 mm
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Prędkość obrotowa	1 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica	Średnica robocza	Długość robocza	Średnica trzpienia	EAN-Code
2523000	1	6 – 24 mm	6 mm	32 mm	8 mm	4006885252301

Wiertło stożkowe bezstopniowe do stali ze stali szybkotnącej, trzpień sześciokątny

Do bezstopniowego wiercenia oraz gratowania otworów w metalu i tworzywach sztucznych



MADE IN GERMANY

- wysoka odporność termiczna dla uzyskania długiej trwałości
- stożkowy kształt ostrza umożliwiający bezstopniowe uzyskanie pożądanej średnicy
- specjalna geometria 3 krawędzi tnących zapewniająca szybką pracę

Odpowiedni do

Odpowiedni do	tworzywa sztuczne, metale nieżelazne, blacha stalowa, stal nierdzewna

Dane techniczne

Średnica robocza	4 mm
Średnica robocza	4 mm
Długość robocza	21 mm
Liczba krawędzi tnących	2
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Prędkość obrotowa	500 – 3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica	Średnica robocza	Długość robocza	EAN-Code
4393000	1	4 – 12,2 mm	4 mm	21 mm	4006885439306

Nawiertaki i rozwiertaki

Wiertła stopniowane

Wiertło stopniowane HSS, trzpień okrągły

Do stopniowego wiercenia oraz gratowania otworów w metalu i tworzywach sztucznych



- wysoka odporność termiczna dla uzyskania długiej trwałości
- 3 krawędzie tnące o specjalnej geometrii zapewniające płynną i szybką pracę
- kąt pogłębienia 90° do łatwego przejścia ze stopnia na stopień oraz do gratowania krawędzi

MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	grubość blachy stalowej maks. 2 mm, grubość blachy ze stali nierdzewnej maks. 2 mm, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Liczba krawędzi tnących	3
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Prędkość obrotowa	1 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	ze szpicem nawiercającym

Nr art.	Zawartość	Średnica	Średnica robocza	Długość robocza	Średnica trzpienia	EAN-Code
2515000	1	4 – 20 mm	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	42,5 mm	8 mm	4006885251502
2516000	1	8 – 30 mm	8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm	52,5 mm	10 mm	4006885251601
2585000	1	8 – 35 mm	8, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 35 mm	52,5 mm	10 mm	4006885258501

Wiertło stopniowane HSS, trzpień sześciokątny

Do stopniowego wiercenia oraz gratowania otworów w metalu i tworzywach sztucznych



- wysoka odporność termiczna dla uzyskania długiej trwałości
- 3 krawędzie tnące o specjalnej geometrii zapewniające płynną i szybką pracę
- kąt pogłębienia 90° do łatwego przejścia ze stopnia na stopień oraz do gratowania krawędzi

MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	grubość blachy stalowej maks. 2 mm, grubość blachy ze stali nierdzewnej maks. 2 mm, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Średnica robocza	6 mm 10 mm 8 mm 4 mm
Średnica robocza	6, 10, 8, 4 mm
Długość robocza	21 mm
Liczba krawędzi tnących	3
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Prędkość obrotowa	1 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Stal szybkotnąca (HSS)

Nr art.	Zawartość	Średnica	Średnica robocza	Długość robocza	EAN-Code
2555000	1	4 – 10 mm	6, 10, 8, 4 mm	21 mm	4006885255500

Wiertło specjalne do tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP), Ø 28–35 mm



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Średnica robocza	32 mm 35 mm 28 mm
Średnica robocza	32, 35, 28 mm
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Prędkość obrotowa	300 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Stal narzędziowa

Nr art.	Zawartość	Średnica	Średnica robocza	Średnica trzpienia	EAN-Code
3759000	1	28 – 35 mm	32, 35, 28 mm	10 mm	4006885375901

Wiertła do metalu

Wiertła HSS Co do metalu

Zestaw szlifowanych wierteł HSS-Co do metalu

do wiercenia w szczególnie twardych i wytrzymałych materiałach



- do wiercenia w szczególnie twardych i wytrzymałych materiałach, np. stali nierdzewnej
- kąt wierzchołkowy 130° ułatwia nawiercanie i postęp wiercenia
- wysoka dokładność ruchu obrotowego dzięki precyzyjnemu szlifowi – idealne do wiertarki stacjonarnej

Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal nierdzewna (INOX), aluminium, żeliwo, stal, żelazo, metale nieżelazne

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy wiertła	130 °
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Stal szybkotnąca z zawartością kobaltu (HSS-Co)
Powłoka	Stop kobaltu
Dalsze specyfikacje produktu	część spiralna ze zmniejszającą się średnicą
Metoda produkcji	Precyzyjnie szlifowany
Zgodnie z normą	DIN 338

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica wiertła	EAN-Code
7118000	1	6-cz.	2 mm, 5 mm, 6 mm, 3 mm, 4 mm, 8 mm	4006885711808

Wiertło do metalu HSS-Co szlifowane

Do wiercenia w szczególnie twardych i wytrzymałych materiałach



- do wiercenia w szczególnie twardych i wytrzymałych materiałach, np. stali nierdzewnej
- kąt wierzchołkowy 130° ułatwia nawiercanie i postęp wiercenia
- wysoka dokładność ruchu obrotowego dzięki precyzyjnemu szlifowi – idealne do wiertarki stacjonarnej

Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal nierdzewna (INOX), stal, żeliwo, żelazo, metale nieżelazne, aluminium

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy wiertła	130°
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Powłoka	Stop kobaltu
Dalsze specyfikacje produktu	część spiralna ze zmniejszającą się średnicą
Metoda produkcji	Precyzyjnie szlifowany
Zgodnie z normą	DIN 338

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	EAN-Code
7443010	1	2 mm	24 mm	49 mm	4006885744301
7444010	1	2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885744400
7445010	1	3 mm	33 mm	61 mm	4006885744509
7446010	1	3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885744608
7448010	1	3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885744806
7450010	1	4 mm	43 mm	75 mm	4006885745001
7451010	1	4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885745100
7452010	1	4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885745209
7453010	1	4,8 mm	52 mm	86 mm	4006885745308
7454010	1	5 mm	52 mm	86 mm	4006885745407
7455010	1	5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885745506
7456010	1	6 mm	57 mm	93 mm	4006885745605
7457010	1	6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885745704
7458010	1	7 mm	69 mm	109 mm	4006885745803
7459010	1	7,5 mm	69 mm	109 mm	4006885745902
7460010	1	8 mm	75 mm	117 mm	4006885746008
7461010	1	8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885746107
7462010	1	9 mm	81 mm	125 mm	4006885746206
7463010	1	9,5 mm	81 mm	125 mm	4006885746305
7464010	1	10 mm	87 mm	133 mm	4006885746404

Wiertła do metalu

Wiertła HSS do metalu szlifowane

Zestaw szlifowanych wierteł HSS do metalu

Do wiercenia w twardych materiałach



- kąt wierzchołkowy 118° ułatwia nawiercanie i postęp wiercenia
- wysoka dokładność ruchu obrotowego dzięki precyzyjnemu szlifowi – idealne do wiertarki stacjonarnej
- duży rowek zapewniający efektywne odprowadzanie zwiercin

Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal, tworzywo sztuczne, aluminium, żeliwo, żelazo, metale nieżelazne

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy wiertła	118 °
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Stal szybkotnąca (HSS)
Dalsze specyfikacje produktu	część spiralna z malejącą średnicą i rosnącą grubością rdzenia
Metoda produkcji	Precyzyjnie szlifowany
Zgodnie z normą	DIN 338

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica wiertła	EAN-Code
7101000	1	6-cz.	2 mm, 4 mm, 8 mm, 6 mm, 3 mm, 5 mm	4006885710108
7100000	1	13-cz.	1,5 mm, 4,2 mm, 3 mm, 5,5 mm, 4 mm, 3,5 mm, 6 mm, 4,5 mm, 2,5 mm, 3,3 mm, 6,5 mm, 2 mm, 5 mm	4006885710009
7102000	1	13-cz.	2 mm, 6 mm, 3,5 mm, 5,5 mm, 7 mm, 6,5 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 8 mm, 5 mm, 4,5 mm, 3,2 mm	4006885710207

Zestaw szlifowanych wierteł HSS do metalu, trzpień sześciokątny

Do wiercenia w twardych materiałach



- kąt wierzchołkowy 118° ułatwia nawiercanie i postęp wiercenia
- wysoka dokładność ruchu obrotowego dzięki precyzyjnemu szlifowi – idealne do wiertarki stacjonarnej
- duży rowek zapewniający efektywne odprowadzanie zwiercin

Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal, tworzywo sztuczne, żelazo, żeliwo, aluminium, metale nieżelazne

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy wiertła	135 °
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Stal szybkotnąca (HSS)
Dalsze specyfikacje produktu	część spiralna z malejącą średnicą i rosnącą grubością rdzenia
Metoda produkcji	Precyzyjnie szlifowany
Zgodnie z normą	DIN 338

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica wiertła	EAN-Code
7121000	1	5-cz.	2 mm, 5 mm, 4 mm, 6 mm, 3 mm	4006885712102

Wiertło HSS szlifowane do metalu, trzpień sześciokątny

Do wiercenia w twardych materiałach



- kąt wierzchołkowy 118° ułatwia nawiercanie i postęp wiercenia
- wysoka dokładność ruchu obrotowego dzięki precyzyjnemu szlifowi – idealne do wiertarki stacjonarnej
- duży rowek zapewniający efektywne odprowadzanie zwiercin

Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal, żeliwo, żelazo, metale nieżelazne, aluminium, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy wiertła	135°
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	część spiralna z malejącą średnicą i rosnącą grubością rdzenia
Metoda produkcji	Precyzyjnie szlifowany
Zgodnie z normą	DIN 338

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	EAN-Code
7256000	1	2 mm	16 mm	47 mm	4006885725607
7257000	1	3 mm	16 mm	47 mm	4006885725706
7258000	1	4 mm	20 mm	53 mm	4006885725805
7259000	1	5 mm	26 mm	59 mm	4006885725904
7260000	1	6 mm	26 mm	59 mm	4006885726000

Wiertła HSS do metalu szlifowane

Do wiercenia w twardych materiałach



- kąt wierzchołkowy 118° ułatwia nawiercanie i postęp wiercenia
- wysoka dokładność ruchu obrotowego dzięki precyzyjnemu szlifowi – idealne do wiertarki stacjonarnej
- duży rowek zapewniający efektywne odprowadzanie zwiercin

Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal, żeliwo, żelazo, metale nieżelazne, aluminium, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy wiertła	118°
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	część spiralna z malejącą średnicą i rosnącą grubością rdzenia
Metoda produkcji	Precyzyjnie szlifowany
Zgodnie z normą	DIN 338

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	EAN-Code
7541010	3	1 mm	12 mm	34 mm	4006885754102
7542010	3	1,5 mm	18 mm	40 mm	4006885754201
7543010	3	2 mm	24 mm	49 mm	4006885754300
7544010	3	2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885754409
7545010	3	3 mm	33 mm	61 mm	4006885754508
7536010	1	3,1 mm	36 mm	65 mm	4006885753600
7546010	1	3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885754607
7548010	1	3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885754805
7550010	1	4 mm	43 mm	75 mm	4006885755000
7537010	1	4,1 mm	43 mm	75 mm	4006885753709

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	EAN-Code
7551010	1	4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885755109
7552010	1	4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885755208
7554010	1	5 mm	52 mm	86 mm	4006885755406
7538010	1	5,1 mm	52 mm	86 mm	4006885753808
7555010	1	5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885755505
7556010	1	6 mm	57 mm	93 mm	4006885755604
7557010	1	6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885755703
7558010	1	7 mm	69 mm	109 mm	4006885755802
7560010	1	8 mm	75 mm	117 mm	4006885756007
7561010	1	8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885756106
7562010	1	9 mm	81 mm	125 mm	4006885756205
7564010	1	10 mm	87 mm	133 mm	4006885756403
7565010	1	10,5 mm	87 mm	133 mm	4006885756502
7566010	1	11 mm	94 mm	142 mm	4006885756601
7568010	1	12 mm	101 mm	151 mm	4006885756809
7569010	1	12,5 mm	101 mm	151 mm	4006885756908
7570010	1	13 mm	101 mm	151 mm	4006885757004
7572010	1	14 mm	108 mm	160 mm	4006885757202
7573010	1	15 mm	114 mm	169 mm	4006885757301
7574010	1	16 mm	120 mm	178 mm	4006885757400

Wiertło HSS do metalu, szlifowane, długie

Do wiercenia w twardych materiałach



- długie wiertło do wiercenia w ograniczonej przestrzeni
- wysoka dokładność ruchu obrotowego dzięki precyzyjnemu szlifowi – idealne do wiertarki stacjonarnej
- duży rowek zapewniający efektywne odprowadzanie zwiercin

Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal, żeliwo, żelazo, metale nieżelazne, aluminium, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy wiertła	118°
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	wersja długa
Metoda produkcji	Precyzyjnie szlifowany
Zgodnie z normą	DIN 340

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	EAN-Code
7587010	1	3 mm	66 mm	100 mm	4006885758704
7591010	1	4 mm	78 mm	119 mm	4006885759107
7594010	1	5 mm	87 mm	132 mm	4006885759404
7596010	1	6 mm	91 mm	139 mm	4006885759602
7599010	1	8 mm	109 mm	165 mm	4006885759909
7602010	1	10 mm	121 mm	184 mm	4006885760202

Wiertła do metalu

Wiertła HSS do metalu kręte walcowane

Zestaw wierteł walcowanych HSS do metalu

Do wiercenia w metalu



- walcowane dla zwiększenia odporności na złamanie
- kąt wierzchołkowy 118° ułatwia nawiercanie i postęp wiercenia
- duży rowek zapewniający efektywne odprowadzanie zwiercin

Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal, żeliwo, żelazo, tworzywo sztuczne, metale nieżelazne

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy wiertła	118 °
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Stal szybkotnąca (HSS)
Dalsze specyfikacje produktu	szlif stożkowy powierzchni bocznych
Metoda produkcji	Kręty walcowany
Zgodnie z normą	DIN 338

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica wiertła	EAN-Code
7105000	1	6-cz.	2 mm, 5 mm, 4 mm, 3 mm, 6 mm, 8 mm	4006885710504
8453000	1	6-cz.	2 mm, 8 mm, 4 mm, 6 mm, 5 mm, 3 mm	4006885845305
7104000	1	13-cz.	1,5 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 2 mm, 6 mm, 3,5 mm, 2,5 mm, 4 mm, 3 mm, 5 mm, 3,3 mm	4006885710405
7106000	1	13-cz.	2 mm, 4 mm, 3,2 mm, 7 mm, 3,5 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 5,5 mm, 5 mm, 3 mm, 6,5 mm, 2,5 mm	4006885710603
7103000	1	16-cz.	1 mm, 2 mm, 3 mm, 4,5 mm, 4 mm, 10 mm, 1,5 mm, 2,5 mm, 7 mm, 3,5 mm, 6 mm, 3,2 mm, 9 mm, 4,2 mm, 8 mm, 5 mm	4006885710306

Wiertła HSS do metalu walcowane

Do wiercenia w metalu



- walcowane dla zwiększenia odporności na złamanie
- kąt wierzchołkowy 118° ułatwia nawiercanie i postęp wiercenia
- duży rowek zapewniający efektywne odprowadzanie zwiercin

Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal, żeliwo, żelazo, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy wiertła	118°
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	szlif stożkowy powierzchni bocznych
Metoda produkcji	Kręty walcowany
Zgodnie z normą	DIN 338

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	EAN-Code
7491010	3	1 mm	12 mm	34 mm	4006885749108
7492010	3	1,5 mm	18 mm	40 mm	4006885749207

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	EAN-Code
7493010	3	2 mm	24 mm	49 mm	4006885749306
7494010	3	2,5 mm	30 mm	57 mm	4006885749405
7495010	3	3 mm	33 mm	61 mm	4006885749504
7496010	1	3,2 mm	36 mm	65 mm	4006885749603
7498010	1	3,5 mm	39 mm	70 mm	4006885749801
7500010	1	4 mm	43 mm	75 mm	4006885750005
7501010	1	4,2 mm	43 mm	75 mm	4006885750104
7502010	1	4,5 mm	47 mm	80 mm	4006885750203
7504010	1	5 mm	52 mm	86 mm	4006885750401
7505010	1	5,5 mm	57 mm	93 mm	4006885750500
7506010	1	6 mm	57 mm	93 mm	4006885750609
7507010	1	6,5 mm	63 mm	101 mm	4006885750708
7508010	1	7 mm	69 mm	109 mm	4006885750807
7509010	1	7,5 mm	69 mm	109 mm	4006885750906
7510010	1	8 mm	75 mm	117 mm	4006885751002
7511010	1	8,5 mm	75 mm	117 mm	4006885751101
7512010	1	9 mm	81 mm	125 mm	4006885751200
7514010	1	10 mm	87 mm	133 mm	4006885751408
7515010	1	10,5 mm	87 mm	133 mm	4006885751507
7516010	1	11 mm	94 mm	142 mm	4006885751606
7518010	1	12 mm	101 mm	151 mm	4006885751804
7520010	1	13 mm	101 mm	151 mm	4006885752009
7530010	1	14 mm	108 mm	160 mm	4006885753006
7534010	1	15 mm	114 mm	169 mm	4006885753402
7535010	1	16 mm	120 mm	178 mm	4006885753501

Wiertła do drewna

Wiertła HSS do drewna

Zestaw wiertła spiralnego HSS do drewna

Do wiercenia w szczególnie twardym drewnie



- wiertło spiralne ze stali szybkotnącej do bardzo twardego drewna, np. drewna tarasowego
- 2 fazki dla optymalnego prowadzenia w otworze
- duży rowek zapewniający efektywne odprowadzanie zwiercin

Odpowiedni do

Odpowiedni do	sklejka, twarde drewno, miękkie drewno, płyty wiórowe, powlekane drewno

Dane techniczne

Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Stal szybkotnąca (HSS)
Dalsze specyfikacje produktu	samotnąca końcówka prowadząca

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica wiertła	Wersja trzpienia	EAN-Code
7120000	1	6-cz.	3 mm, 6 mm, 5 mm, 8 mm, 4 mm, 10 mm	Trzpień okrągły	4006885712003

Wiertło spiralne HSS do drewna

Do wiercenia w szczególnie twardym drewnie



- wiertło spiralne ze stali szybkotnącej do bardzo twardego drewna, np. drewna tarasowego
- 2 fazki dla optymalnego prowadzenia w otworze
- duży rowek zapewniający efektywne odprowadzanie zwiercin

Odpowiedni do

Odpowiedni do	twarde drewno, miękkie drewno, płyty wiórowe, powlekane drewno, sklejka

Dane techniczne

Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	samotnąca końcówka prowadząca

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	Wersja trzpienia	EAN-Code
7246000	1	4 mm	43 mm	75 mm	Trzpień okrągły	4006885724600
7247000	1	5 mm	52 mm	86 mm	Trzpień okrągły	4006885724709
7248000	1	6 mm	57 mm	94 mm	Trzpień okrągły	4006885724808
7249000	1	8 mm	75 mm	117 mm	Trzpień okrągły	4006885724907
7250000	1	10 mm	87 mm	133 mm	Trzpień okrągły	4006885725003
7251000	1	12 mm	96 mm	151 mm	Trzpień okrągły	4006885725102
7252000	1	14 mm	97 mm	151 mm	Trzpień okrągły	4006885725201
7253000	1	16 mm	100 mm	160 mm	Trzpień okrągły	4006885725300
7254000	1	18 mm	120 mm	180 mm	Trzpień okrągły	4006885725409
7255000	1	20 mm	130 mm	200 mm	Trzpień okrągły	4006885725508

Wiertła do drewna

Wiertła CV do drewna

Zestaw wiertła spiralnego do drewna

Do wiercenia w miękkim drewnie



- wiertło ze stali chromowo-wanadowej do miękkiego drewna, np. drewna iglastego
- samotnąca końcówka prowadząca zapewnia szybkie i precyzyjne nawiercanie
- krawędź nawiercająca przecina równo włókna drewna

Odpowiedni do

Odpowiedni do	sklejka, miękkie drewno, płyty wiórowe

Dane techniczne

Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Stal chromowa-wanadowa
Dalsze specyfikacje produktu	samotnąca końcówka prowadząca

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica wiertła	Wersja trzpienia	EAN-Code
8458000	1	5-cz.	4 mm, 8 mm, 6 mm, 10 mm, 5 mm	Trzpień okrągły	4006885845800
7108000	1	6-cz.	3 mm, 6 mm, 10 mm, 5 mm, 8 mm, 4 mm	Trzpień okrągły	4006885710801

Zestaw wiertła spiralnego do drewna, trzpień sześciokątny

Do wiercenia w miękkim drewnie



- wiertło ze stali chromowo-wanadowej do miękkiego drewna, np. drewna iglastego
- samotnąca końcówka prowadząca zapewnia szybkie i precyzyjne nawiercanie
- krawędź nawiercająca przecina równo włókna drewna

Odpowiedni do

Odpowiedni do	sklejka, płyty wiórowe, miękkie drewno

Dane techniczne

Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Stal chromowa-wanadowa
Dalsze specyfikacje produktu	samotnąca końcówka prowadząca

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica wiertła	Wersja trzpienia	EAN-Code
7122000	1	5-cz.	3 mm, 5 mm, 8 mm, 4 mm, 6 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	4006885712201

Wiertło spiralne do drewna, trzpień sześciokątny

Do wiercenia w miękkim drewnie



- wiertło ze stali chromowo-wanadowej do miękkiego drewna, np. drewna iglastego
- samotnąca końcówka prowadząca zapewnia szybkie i precyzyjne nawiercanie
- krawędź nawiercająca przecina równo włókna drewna

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, sklejka, płyty wiórowe

Dane techniczne

Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	samotnąca końcówka prowadząca

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	Wersja trzpienia	EAN-Code
7261000	1	3 mm	35 mm	65 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	4006885726109
7262000	1	4 mm	40 mm	75 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	4006885726208
7263000	1	5 mm	50 mm	85 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	4006885726307
7264000	1	6 mm	55 mm	90 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	4006885726406

Wiertło spiralne do drewna

Do wiercenia w miękkim drewnie



- wiertło ze stali chromowo-wanadowej do miękkiego drewna, np. drewna iglastego
- samotnąca końcówka prowadząca zapewnia szybkie i precyzyjne nawiercanie
- krawędź nawiercająca przecina równo włókna drewna

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, sklejka, płyty wiórowe

Dane techniczne

Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	samotnąca końcówka prowadząca

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	Wersja trzpienia	EAN-Code
7603010	1	3 mm	33 mm	61 mm	Trzpień okrągły	4006885760301
7604010	1	4 mm	43 mm	75 mm	Trzpień okrągły	4006885760400
7605010	1	5 mm	52 mm	86 mm	Trzpień okrągły	4006885760509
7606010	1	6 mm	57 mm	94 mm	Trzpień okrągły	4006885760608
7607010	1	7 mm	69 mm	109 mm	Trzpień okrągły	4006885760707
7608010	1	8 mm	75 mm	117 mm	Trzpień okrągły	4006885760806
7610010	1	10 mm	87 mm	133 mm	Trzpień okrągły	4006885761001
7612010	1	12 mm	96 mm	151 mm	Trzpień okrągły	4006885761209
7614010	1	14 mm	97 mm	151 mm	Trzpień okrągły	4006885761407
7615010	1	15 mm	100 mm	160 mm	Trzpień okrągły	4006885761506
7616010	1	16 mm	100 mm	160 mm	Trzpień okrągły	4006885761605
7618010	1	18 mm	120 mm	180 mm	Trzpień okrągły	4006885761803
7619010	1	20 mm	130 mm	200 mm	Trzpień okrągły	4006885761902

Wiertła do drewna

Wiertła belkowe do drewna

Świder spiralny do drewna „speedwinder", trzpień sześciokątny

Do wiercenia otworów w belkach drewnianych wkrętarką akumulatorową



- szlifowane ostrza tnące do szybkiego wiercenia, szczególnie wkrętarką akumulatorową
- wysokiej jakości stal ulepszona cieplnie
- samotnąca końcówka prowadząca do precyzyjnego nawiercania

Odpowiedni do

Odpowiedni do	belki drewniane, miękkie drewno, sklejka

Dane techniczne

Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	samotnąca końcówka prowadząca

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	Wersja trzpienia	EAN-Code
7131000	1	6 mm	90 mm	165 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")	4006885713109
7132000	1	8 mm	90 mm	165 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")	4006885713208
7133000	1	10 mm	90 mm	165 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")	4006885713307

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	Wersja trzpienia	EAN-Code
7134000	1	12 mm	90 mm	165 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	4006885713406
7135000	1	14 mm	90 mm	165 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	4006885713505
7136000	1	16 mm	90 mm	165 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	4006885713604
7137000	1	18 mm	90 mm	165 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	4006885713703
7138000	1	20 mm	90 mm	165 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	4006885713802
7139000	1	26 mm	90 mm	165 mm	Trzpień sześciokątny SW 9,5 mm	4006885713901
7140000	1	30 mm	90 mm	165 mm	Trzpień sześciokątny SW 9,5 mm	4006885714007

Świder spiralny do drewna, trzpień sześciokątny

Do otworów w belkach drewnianych



- hartowane krawędzie tnące o dużej trwałości
- duży rowek zapewniający efektywne odprowadzanie zwiercin
- wysokiej jakości stal ulepszona cieplnie

Odpowiedni do

Odpowiedni do	belki drewniane, miękkie drewno, sklejka

Dane techniczne

Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	samotnąca końcówka prowadząca

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	Wersja trzpienia	EAN-Code
7659010	1	6 mm	190 mm	250 mm	Trzpień sześciokątny	4006885765900
7667010	1	6 mm	325 mm	400 mm	Trzpień sześciokątny	4006885766709
7658010	1	8 mm	190 mm	250 mm	Trzpień sześciokątny	4006885765801
7668010	1	8 mm	325 mm	400 mm	Trzpień sześciokątny	4006885766808
7660010	1	10 mm	190 mm	250 mm	Trzpień sześciokątny	4006885766006
7670010	1	10 mm	325 mm	400 mm	Trzpień sześciokątny	4006885767003
7661010	1	12 mm	190 mm	250 mm	Trzpień sześciokątny	4006885766105
7671010	1	12 mm	325 mm	400 mm	Trzpień sześciokątny	4006885767102
7662010	1	14 mm	190 mm	250 mm	Trzpień sześciokątny	4006885766204
7672010	1	14 mm	325 mm	400 mm	Trzpień sześciokątny	4006885767201
7663010	1	16 mm	190 mm	250 mm	Trzpień sześciokątny	4006885766303
7673010	1	16 mm	325 mm	400 mm	Trzpień sześciokątny	4006885767300
7664010	1	18 mm	190 mm	250 mm	Trzpień sześciokątny	4006885766402
7674010	1	18 mm	325 mm	400 mm	Trzpień sześciokątny	4006885767409
7665010	1	20 mm	190 mm	250 mm	Trzpień sześciokątny	4006885766501
7675010	1	20 mm	325 mm	400 mm	Trzpień sześciokątny	4006885767508
7676010	1	22 mm	325 mm	400 mm	Trzpień sześciokątny	4006885767607

Wiertła do drewna

Wiertło szalunkowe

Wiertło szalunkowe

Do wiercenia otworów w szalunkach betonowych



- stożkowe przejście trzpienia na wiertle do łatwego wyjmowania z otworu
- wiertła od średnicy Ø 16 mm mają otwarty wylot ze spirali dla optymalnego odprowadzania zwiercin
- gwintowe połączenie między wiertłem a trzpieniem dla dużej stabilności

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno budowlane, płyty wiórowe, deski do deskowania

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy wiertła	118°
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	otwarty wylot ze spirali od średnicy Ø 16 mm gwintowane połączenie między wiertłem a trzpieniem
Zgodnie z normą	DIN 7490

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	Wersja trzpienia	EAN-Code
7680010	1	8 mm	75 mm	400 mm	Trzpień okrągły	4006885768000
7681010	1	10 mm	87 mm	400 mm	Trzpień okrągły	4006885768109
7682010	1	12 mm	100 mm	400 mm	Trzpień okrągły	4006885768208
7683010	1	14 mm	110 mm	400 mm	Trzpień okrągły	4006885768307
7684010	1	16 mm	100 mm	400 mm	Trzpień okrągły	4006885768406

Wiertła do drewna

Wiertła płaskie

Wiertło płaskie, trzpień sześciokątny

Do frezowania otworów w drewnie



- wiertło płaskie z hartowanej stali narzędziowej
- płaski kształt ułatwiający stosowanie
- szlifowane krawędzie tnące do szybkiego frezowania

Odpowiedni do

Odpowiedni do	belki drewniane, miękkie drewno, płyty wiórowe, powlekane drewno

Dane techniczne

Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	samotnąca końcówka prowadząca szlifowane krawędzie tnące

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość wiertła	Wersja trzpienia	EAN-Code
7634000	1	14 mm	152 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	4006885763401
7635000	1	16 mm	152 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	4006885763500

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość wiertła	Wersja trzpienia	EAN-Code
7636000	1	18 mm	152 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")	4006885763609
7638000	1	20 mm	152 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")	4006885763807
7639000	1	22 mm	152 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")	4006885763906
7641000	1	25 mm	152 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")	4006885764101
7643000	1	30 mm	152 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")	4006885764309
7646000	1	35 mm	152 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")	4006885764606

Wiertła do drewna

Wiertła cylindryczne

Wiertło cylindryczne

Do stacjonarnego wiercenia w miękkim drewnie



MADE IN GERMANY

- samotnąca końcówka prowadząca do precyzyjnego nawiercania
- 2 ostre krawędzie tnące zapewniające szybką pracę
- do stacjonarnego wiercenia w miękkim drewnie i tworzywach sztucznych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	samotnąca końcówka prowadząca

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość wiertła	Wersja trzpienia	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
3361000	1	15 mm	90 mm	Trzpień okrągły	3 000 obr./min	4006885336100
3305000	1	20 mm	53 mm	Trzpień okrągły	3 000 obr./min	4006885330504
3362000	1	20 mm	90 mm	Trzpień okrągły	3 000 obr./min	4006885336209
3306000	1	25 mm	53 mm	Trzpień okrągły	3 000 obr./min	4006885330603
3363000	1	25 mm	90 mm	Trzpień okrągły	3 000 obr./min	4006885336308
3300000	1	26 mm	53 mm	Trzpień okrągły	3 000 obr./min	4006885330009
3364000	1	26 mm	90 mm	Trzpień okrągły	3 000 obr./min	4006885336407
3301000	1	30 mm	53 mm	Trzpień okrągły	3 000 obr./min	4006885330108
3365000	1	30 mm	90 mm	Trzpień okrągły	3 000 obr./min	4006885336506
3302000	1	35 mm	53 mm	Trzpień okrągły	3 000 obr./min	4006885330207
3366000	1	35 mm	90 mm	Trzpień okrągły	3 000 obr./min	4006885336605
3303000	1	40 mm	53 mm	Trzpień okrągły	3 000 obr./min	4006885330306

Wiertło cylindryczne z segmentami z węglików spiekanych

Do wiercenia otworów w płytach Formica i płytach powlekanych



- samotnąca końcówka prowadząca do precyzyjnego nawiercania
- 2 ostre krawędzie tnące z węglików spiekanych dla szybkiego postępu pracy
- do stacjonarnego wiercenia, np. w płytach Formica

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyty Formica, płyta powlekana, płyty wiórowe, drewno, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	samotnąca końcówka prowadząca

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość wiertła	Wersja trzpienia	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
3374000	1	26 mm	90 mm	Trzpień okrągły	3 000 obr./min	4006885337404
3376000	1	35 mm	90 mm	Trzpień okrągły	3 000 obr./min	4006885337602

Wiertła do drewna

Wiertła Forstner

Zestaw wiertła Forstnera, 5-cz.

Do wiercenia w drewnie z ogranicznikiem i bez ogranicznika głębokości



- praca bez wysiłku i mniejsze nagrzewanie
- 2 ostre krawędzie główne dla szybkiego postępu wiercenia
- samotnąca końcówka prowadząca do precyzyjnego nawiercania i stabilnego prowadzenia z ręki

Odpowiedni do

Odpowiedni do	tworzywo sztuczne, sklejka, miękkie drewno, powlekane drewno, płyta wiórowa, drewniane belki

Dane techniczne

Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Stal chromowa-wanadowa
Dalsze specyfikacje produktu	średnica trzpienia: 8 / 10 mm samotnąca końcówka prowadząca krawędzie tnące na obwodzie w formie wpustów

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica wiertła	Długość wiertła	Wersja trzpienia	EAN-Code
1002000	1	5-cz.	15 mm, 30 mm, 20 mm, 35 mm, 25 mm	90	Trzpień okrągły	4006885100206

Wiertło Forstnera, trzpień sześciokątny

Do wiercenia w drewnie z ogranicznikiem i bez ogranicznika głębokości



- praca bez wysiłku i mniejsze nagrzewanie
- 2 ostre krawędzie główne dla szybkiego postępu wiercenia
- samotnąca końcówka prowadząca do precyzyjnego nawiercania i stabilnego prowadzenia z ręki

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, płyty wiórowe, belki drewniane, sklejka, powlekane drewno, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Maks. prędkość obrotowa	1 600 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	samotnąca końcówka prowadząca krawędzie tnące na obwodzie w formie wpustów

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość wiertła	Wersja trzpienia	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
3309000	1	26 mm	90 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")	1 600 obr./min	4006885330900
3310000	1	35 mm	90 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")	1 600 obr./min	4006885331006

Wiertło Forstner

Do wiercenia w drewnie z ogranicznikiem i bez ogranicznika głębokości



- praca bez wysiłku i mniejsze nagrzewanie
- 2 ostre krawędzie główne dla szybkiego postępu wiercenia
- samotnąca końcówka prowadząca do precyzyjnego nawiercania i stabilnego prowadzenia z ręki

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, płyty wiórowe, belki drewniane, sklejka, powlekane drewno, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	samotnąca końcówka prowadząca krawędzie tnące na obwodzie w formie wpustów

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość wiertła	Wersja trzpienia	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
3313000	1	15 mm	90 mm	Trzpień okrągły	2 400 obr./min	4006885331303
3315000	1	20 mm	90 mm	Trzpień okrągły	1 800 obr./min	4006885331501
3316000	1	22 mm	90 mm	Trzpień okrągły	1 800 obr./min	4006885331600
3317000	1	25 mm	90 mm	Trzpień okrągły	1 800 obr./min	4006885331709
3318000	1	26 mm	90 mm	Trzpień okrągły	1 600 obr./min	4006885331808
3319000	1	28 mm	90 mm	Trzpień okrągły	1 600 obr./min	4006885331907
3320000	1	30 mm	90 mm	Trzpień okrągły	1 600 obr./min	4006885332003
3321000	1	32 mm	90 mm	Trzpień okrągły	1 600 obr./min	4006885332102
3322000	1	35 mm	90 mm	Trzpień okrągły	1 600 obr./min	4006885332201
3325000	1	40 mm	90 mm	Trzpień okrągły	1 000 obr./min	4006885332508
3326000	1	45 mm	90 mm	Trzpień okrągły	1 000 obr./min	4006885332607
3328000	1	48 mm	90 mm	Trzpień okrągły	1 000 obr./min	4006885332805
3327000	1	50 mm	90 mm	Trzpień okrągły	1 000 obr./min	4006885332706

Wiertła do drewna

Zestawy

Zestaw wierteł spiralnych do drewna z ogranicznikiem głębokości 6 cz.

Zestaw do wiercenia otworów pod połączenia w drewnie z ograniczeniem głębokości



- 3 wiertła (Ø 6, 8, 10 mm) z ogranicznikiem głębokości do wiercenia otworów pod kołki w drewnie, sklejce, płytach wiórowych i pilśniowych
- ze stali chromowo-wanadowej z kłem centrującym
- ogranicznik w prosty i bezpieczny sposób zamontowany na wiertle

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, sklejka, płyty wiórowe, płyta pilśniowa

Dane techniczne

Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Stal chromowa-wanadowa
Dalsze specyfikacje produktu	szlifowane na okrągło szlifowany kieł centrujący szlifowane krawędzie tnące

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica wiertła	EAN-Code
2730000	1	6-cz.	6 mm, 8 mm, 10 mm	4006885273009

Zestaw wierteł spiralnych do drewna z ogranicznikiem głębokości 2-cz.

Do wiercenia otworów pod połączenia w drewnie z ograniczeniem głębokości



- wiertło z ogranicznikiem głębokości do wiercenia otworów pod kołki w drewnie, sklejce, płytach wiórowych i pilśniowych
- precyzyjnie szlifowane krawędzie nawiercające i kieł centrujący
- łatwy montaż ogranicznika głębokości na wiertle bez ryzyka ześlizgiwania się i wysoka trwałość

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, sklejka, płyty wiórowe, płyta pilśniowa

Dane techniczne

Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	szlifowane na okrągło szlifowany kieł centrujący szlifowane krawędzie tnące ogranicznik głębokości z ciśnieniowego odlewu stopu cynku

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica wiertła	EAN-Code
2731000	1	2-cz.	6 mm	4006885273108
2732000	1	2-cz.	8 mm	4006885273207
2733000	1	2-cz.	10 mm	4006885273306

Zestaw wierteł spiralnych do drewna, Ø 3–10 mm, 7-cz.

6 wierteł spiralnych do drewna z pogłębiaczem, do wiercenia w miękkim drewnie



- wysoka trwałość przy stosowaniu do miękkiego drewna, np. drewna iglastego
- samotnąca końcówka prowadząca do precyzyjnego nawiercania
- wysokiej jakości zasuwane pudełko z 2-komponentowego tworzywa sztucznego dla bezpiecznego transportu i uporządkowanego przechowywania

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, sklejka, płyty wiórowe

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	szlifowane na okrągło samotnąca końcówka prowadząca
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
7107000	1	7-cz.	4006885710702

Zestaw wiertła Forstnera, 2-cz.

Zestaw do zaznaczania i wiercenia otworów pod zawiasy



- zestaw do zaznaczania i dokładnego wiercenia otworów pod zawiasy
- wiertło Forstnera Ø 35 mm z trzpieniem okrągłym
- z szablonem z tworzywa sztucznego, do dokładnego zaznaczania miejsca pod otwory

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, płyty wiórowe, belki drewniane, sklejka, powlekane drewno, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	wiertło Forstnera z samotnącą końcówką prowadzącą szablon z tworzywa sztucznego do zawiasów i okuć Ø 26 i 35 mm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
8728000	1	2-cz.	4006885872806

Wiertła do kamienia

Zestaw wiertła do kamienia, z segmentami z węglików spiekanych

Do wiercenia w murze, kamieniu sztucznym i naturalnym



- kąt wierzchołkowy 130° ułatwia nawiercanie i postęp wiercenia
- hartowane dla wysokiej stabilności
- wykonane z wysokiej jakości stali, z segmentami z węglików spiekanych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	mur, kamień naturalny, kamień sztuczny

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy wiertła	130 °
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Wysokiej jakości stal; Węglik spiekany
Zgodnie z normą	DIN ISO 5468

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica wiertła	EAN-Code
8450000	1	5-cz.	4 mm, 10 mm, 8 mm, 6 mm, 5 mm	4006885845008
7112000	1	6-cz.	3 mm, 4 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm, 6 mm	4006885711204
7111000	1	9-cz.	3 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm, 5 mm, 4 mm, 8 mm, 8 mm, 6 mm	4006885711105

Zestaw wiertła do kamienia, z segmentami z węglików spiekanych, z trzpieniem sześciokątnym

Do wiercenia w murze, kamieniu sztucznym i naturalnym



- kąt wierzchołkowy 130° ułatwia nawiercanie i postęp wiercenia
- hartowane dla wysokiej stabilności
- z wysokiej jakości stali, z segmentami z węglików spiekanych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	mur, kamień sztuczny, kamień naturalny

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy wiertła	130 °
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Wysokiej jakości stal; Węglik spiekany
Dalsze specyfikacje produktu	precyzyjnie szlifowana płytka z węglików spiekanych
Zgodnie z normą	DIN ISO 5468

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica wiertła	EAN-Code
7123000	1	5-cz.	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 5 mm	4006885712300

Wiertło do kamienia, z segmentami z węglików spiekanych, z trzpieniem sześciokątnym

Do wiercenia w murze, kamieniu sztucznym i naturalnym



- kąt wierzchołkowy 130° ułatwia nawiercanie i postęp wiercenia
- hartowane dla wysokiej stabilności
- z wysokiej jakości stali, z segmentami z węglików spiekanych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	mur, kamień sztuczny, kamień naturalny

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy wiertła	130°
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	precyzyjnie szlifowana płytka z węglików spiekanych
Zgodnie z normą	DIN ISO 5468

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	EAN-Code
7265000	1	4 mm	30 mm	80 mm	4006885726505
7266000	1	5 mm	40 mm	95 mm	4006885726604
7267000	1	6 mm	50 mm	110 mm	4006885726703
7269000	1	8 mm	70 mm	120 mm	4006885726901
7270000	1	10 mm	70 mm	120 mm	4006885727007

Wiertło do kamienia, z segmentami z węglików spiekanych

Do wiercenia w murze, kamieniu sztucznym i naturalnym



- kąt wierzchołkowy 130° ułatwia nawiercanie i postęp wiercenia
- hartowane dla wysokiej stabilności
- wykonane z wysokiej jakości stali, z segmentami z węglików spiekanych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	mur, kamień sztuczny, kamień naturalny

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy wiertła	130°
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Zgodnie z normą	DIN ISO 5468

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	EAN-Code
7703010	1	3 mm	30 mm	60 mm	4006885770300
7704010	1	4 mm	40 mm	70 mm	4006885770409
7705010	1	5 mm	50 mm	85 mm	4006885770508
7706010	1	6 mm	60 mm	100 mm	4006885770607
7736010	1	6 mm	135 mm	200 mm	4006885773608
7707010	1	7 mm	60 mm	100 mm	4006885770706
7708010	1	8 mm	80 mm	120 mm	4006885770805
7737010	1	8 mm	135 mm	200 mm	4006885773707
7709010	1	9 mm	80 mm	120 mm	4006885770904
7710010	1	10 mm	80 mm	120 mm	4006885771000
7738010	1	10 mm	135 mm	200 mm	4006885773806
7712010	1	12 mm	90 mm	150 mm	4006885771208

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	EAN-Code
7714010	1	14 mm	90 mm	150 mm	4006885771406
7716010	1	16 mm	90 mm	150 mm	4006885771604

Wiertła do betonu

Wiertła do betonu

Zestaw wiertła do betonu, z segmentami z węglików spiekanych

Do wiercenia w betonie, kamieniu sztucznym i naturalnym



- kąt wierzchołkowy 130° ułatwia nawiercanie i postęp wiercenia
- precyzyjnie szlifowana płytka z węglików spiekanych zapewnia szybkie wiercenie w twardych materiałach
- dobre usuwanie pyłu wiertniczego dzięki specjalnej geometrii spirali

Odpowiedni do

Odpowiedni do	mur, beton, kamień sztuczny, kamień naturalny

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy wiertła	130 °
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Węglik spiekany
Dalsze specyfikacje produktu	precyzyjnie szlifowana płytka z węglików spiekanych odporność termiczna do 500°C
Zgodnie z normą	DIN ISO 5468

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica wiertła	EAN-Code
7110000	1	6-cz.	3 mm, 10 mm, 8 mm, 5 mm, 4 mm, 6 mm	4006885711006
7109000	1	9-cz.	3 mm, 10 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 6 mm, 4 mm, 5 mm, 8 mm	4006885710900

Wiertło do betonu, z segmentami z węglików spiekanych

Do wiercenia w betonie, kamieniu sztucznym i naturalnym



- kąt wierzchołkowy 130° ułatwia nawiercanie i postęp wiercenia
- precyzyjnie szlifowana płytka z węglików spiekanych zapewnia szybkie wiercenie w twardych materiałach
- dobre usuwanie pyłu wiertniczego dzięki specjalnej geometrii spirali

Odpowiedni do

Odpowiedni do	beton, mur, kamień sztuczny, kamień naturalny

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy wiertła	130°
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	precyzyjnie szlifowana płytka z węglików spiekanych odporność termiczna do 500°C
Zgodnie z normą	DIN ISO 5468

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	EAN-Code
7743010	1	3 mm	35 mm	70 mm	4006885774308
7744010	1	4 mm	40 mm	75 mm	4006885774407

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	EAN-Code
7745010	1	5 mm	50 mm	85 mm	4006885774506
7746010	1	6 mm	60 mm	100 mm	4006885774605
7747010	1	7 mm	55 mm	100 mm	4006885774704
7748010	1	8 mm	70 mm	120 mm	4006885774803
7749010	1	9 mm	70 mm	120 mm	4006885774902
7750010	1	10 mm	70 mm	120 mm	4006885775008
7752010	1	12 mm	80 mm	150 mm	4006885775206
7754010	1	14 mm	85 mm	150 mm	4006885775404
7756010	1	16 mm	85 mm	160 mm	4006885775602

Wiertła do betonu

Wiertła do betonu „Professional”

Zestaw wiertła do betonu „Professional”, z segmentami z węglików spiekanych

Do wiercenia w betonie, kamieniu sztucznym i naturalnym



- kąt wierzchołkowy 130° ułatwia nawiercanie i postęp wiercenia
- precyzyjnie szlifowana płytka z węglików spiekanych zapewnia szybkie wiercenie w twardych materiałach
- dobre usuwanie pyłu wiertniczego dzięki specjalnej geometrii spirali i prostemu wlotowi spirali

Odpowiedni do

Odpowiedni do	mur, beton, kamień naturalny, ceramika, kamień sztuczny

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy wiertła	130 °
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Węglik spiekany
Dalsze specyfikacje produktu	precyzyjnie szlifowana płytka z węglików spiekanych wzmocnione osadzenie płytki wysoka odporność na udary i wstrząsy
Zgodnie z normą	DIN ISO 5468

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica wiertła	EAN-Code
7119000	1	6-cz.	3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 5 mm	4006885711907

Wiertło do betonu „Professional”, z segmentami z węglików spiekanych

Do wiercenia w betonie, kamieniu sztucznym i naturalnym



- kąt wierzchołkowy 130° ułatwia nawiercanie i postęp wiercenia
- precyzyjnie szlifowana płytka z węglików spiekanych zapewnia szybkie wiercenie w twardych materiałach
- dobre usuwanie pyłu wiertniczego dzięki specjalnej geometrii spirali i prostemu wlotowi spirali

Odpowiedni do

Odpowiedni do	beton, mur, kamień sztuczny, kamień naturalny, ceramika

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy wiertła	130°
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	precyzyjnie szlifowana płytka z węglików spiekanych wzmocnione osadzenie płytki wysoka odporność na udary i wstrząsy
Zgodnie z normą	DIN ISO 5468

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	EAN-Code
7774010	1	4 mm	40 mm	75 mm	4006885777408
7775010	1	5 mm	40 mm	85 mm	4006885777507
7785010	1	5 mm	95 mm	150 mm	4006885778504
7776010	1	6 mm	55 mm	100 mm	4006885777606
7786010	1	6 mm	95 mm	150 mm	4006885778603
7778010	1	8 mm	70 mm	120 mm	4006885777804
7788010	1	8 mm	180 mm	250 mm	4006885778801
7780010	1	10 mm	70 mm	120 mm	4006885778009
7789010	1	10 mm	180 mm	250 mm	4006885778900
7782010	1	12 mm	90 mm	150 mm	4006885778207
7784010	1	14 mm	90 mm	150 mm	4006885778405

Wiertła do betonu

Wiertła do betonu z trzpieniem SDS-Quick

Wiertło do betonu, z segmentami z węglików spiekanych, SDS-Quick

Do wiercenia w betonie, kamieniu sztucznym i naturalnym



- przeznaczone specjalnie do młotowiertarek akumulatorowych z uchwytem SDS-Quick
- kąt wierzchołkowy 130° ułatwia nawiercanie i postęp wiercenia
- precyzyjnie szlifowana płytka z węglików spiekanych zapewnia szybkie wiercenie w twardych materiałach

Odpowiedni do

Odpowiedni do	beton, kamień sztuczny, kamień naturalny, mur

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy wiertła	130°
Wersja trzpienia	Trzpień SDS-Quick
Dalsze specyfikacje produktu	odporne na wiercenie udarowe

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	EAN-Code
7760000	1	4 mm	40 mm	85 mm	4006885776005
7761000	1	5 mm	55 mm	100 mm	4006885776104
7762000	1	6 mm	55 mm	100 mm	4006885776203
7763000	1	8 mm	70 mm	120 mm	4006885776302
7764000	1	10 mm	70 mm	120 mm	4006885776401

Wiertła do betonu

Wiertła do betonu z trzpieniem SDS-Plus

Zestaw wiertła do betonu, z segmentami z węglików spiekanych, SDS-plus

Do wiercenia w betonie, kamieniu sztucznym i naturalnym



- kąt wierzchołkowy 130°
- całkowicie osadzona płytka tnąca z węglików spiekanych
- certyfikat PGM

Odpowiedni do

Odpowiedni do	beton, mur, kamień naturalny, kamień sztuczny

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy wiertła	130 °
Wersja trzpienia	Trzpień SDS-plus
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Węglik spiekany
Dalsze specyfikacje produktu	precyzyjnie szlifowana płytka z węglików spiekanych całkowicie osadzona płytka tnąca z węglików spiekanych odporny na wiercenie udarowe

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	EAN-Code
8456000	1	4-cz.	5 mm, 8 mm, 6 mm, 6 mm	50 mm	110 mm, 110 mm, 160 mm, 160 mm	4006885845602
7113000	1	6-cz.	5 mm, 8 mm, 10 mm, 6 mm, 6 mm, 8 mm		110 mm, 110 mm, 160 mm, 160 mm, 110 mm, 160 mm	4006885711303

Wiertło do betonu „Professional 4-Cut", z segmentami z węglików spiekanych, SDS-plus

Do wiercenia w betonie gęsto zbrojonym



MADE IN GERMANY

- głowica z węglików spiekanych z czterema krawędziami tnącymi całkowicie wpuszczona w spirali prowadzącej dla optymalnej stabilności w betonie zbrojonym
- stopniowana podstawa z węglików spiekanych dla większej wytrzymałości na skręcanie i długiej trwałości
- certyfikat PGM gwarantujący najwyższą jakość

Odpowiedni do

Odpowiedni do	klinkier, mur, beton zbrojony, beton, piaskowiec wapnisty, kamień naturalny, kamień sztuczny

Dane techniczne

Wersja trzpienia	Trzpień SDS-plus
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Węglik spiekany
Dalsze specyfikacje produktu	głowica z węglików spiekanych z czterema krawędziami tnącymi całkowicie wpuszczona w spirali prowadzącej odporne na wiercenie udarowe

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	EAN-Code
7416000	1	5 mm	50 mm	110 mm	4006885741607
7417000	1	5 mm	100 mm	160 mm	4006885741706
7418000	1	6 mm	50 mm	110 mm	4006885741805
7419000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885741904
7420000	1	6 mm	150 mm	210 mm	4006885742000
7421000	1	6 mm	200 mm	260 mm	4006885742109
7440000	1	6,5 mm	200 mm	260 mm	4006885744004
7422000	1	8 mm	50 mm	110 mm	4006885742208
7423000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885742307
7424000	1	8 mm	150 mm	210 mm	4006885742406
7425000	1	8 mm	200 mm	260 mm	4006885742505
7426000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885742604
7427000	1	10 mm	150 mm	210 mm	4006885742703
7428000	1	10 mm	200 mm	260 mm	4006885742802
7429000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885742901
7430000	1	12 mm	150 mm	210 mm	4006885743007
7431000	1	14 mm	100 mm	160 mm	4006885743106
7432000	1	14 mm	200 mm	260 mm	4006885743205

Wiertło do betonu, z segmentami z węglików spiekanych, SDS-plus

Do wiercenia w betonie, kamieniu sztucznym i naturalnym



- kąt wierzchołkowy 130°
- całkowicie osadzona płytka tnąca z węglików spiekanych
- certyfikat PGM

Odpowiedni do

Odpowiedni do	beton, kamień naturalny, kamień sztuczny, mur

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy wiertła	130°
Wersja trzpienia	Trzpień SDS-plus
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	precyzyjnie szlifowana płytka z węglików spiekanych całkowicie osadzona płytka tnąca z węglików spiekanych odporne na wiercenie udarowe

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	EAN-Code
7804010	1	4 mm	50 mm	110 mm	4006885780408
7805010	1	5 mm	50 mm	110 mm	4006885780507
7806010	1	6 mm	50 mm	110 mm	4006885780606
7816010	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885781603
7828010	1	6 mm	150 mm	210 mm	4006885782808
7807010	1	6,5 mm	150 mm	210 mm	4006885780705
7812010	1	8 mm	50 mm	110 mm	4006885781207
7818010	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885781801
7830010	1	8 mm	150 mm	210 mm	4006885783003
7854010	1	8 mm	200 mm	260 mm	4006885785403
7819010	1	9 mm	100 mm	160 mm	4006885781900
7820010	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885782006
7831010	1	10 mm	150 mm	210 mm	4006885783102
7855010	1	10 mm	200 mm	260 mm	4006885785502
7871010	1	10 mm	400 mm	450 mm	4006885787100
7886010	1	10 mm	550 mm	600 mm	4006885788602
7822010	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885782204
7832010	1	12 mm	150 mm	210 mm	4006885783201
7856010	1	12 mm	200 mm	260 mm	4006885785601
7872010	1	12 mm	400 mm	450 mm	4006885787209
7887010	1	12 mm	550 mm	600 mm	4006885788701
7824010	1	14 mm	100 mm	160 mm	4006885782402
7833010	1	14 mm	150 mm	210 mm	4006885783300
7858010	1	14 mm	200 mm	260 mm	4006885785809
7874010	1	14 mm	400 mm	450 mm	4006885787407
7888010	1	14 mm	550 mm	600 mm	4006885788800
7834010	1	16 mm	150 mm	210 mm	4006885783409
7836010	1	16 mm	190 mm	250 mm	4006885783607
7876010	1	16 mm	400 mm	450 mm	4006885787605
7891010	1	16 mm	550 mm	600 mm	4006885789104
7838010	1	18 mm	140 mm	200 mm	4006885783805
7840010	1	20 mm	140 mm	200 mm	4006885784000
7880010	1	20 mm	400 mm	450 mm	4006885788008
7893010	1	20 mm	550 mm	600 mm	4006885789302
7885010	1	25 mm	400 mm	450 mm	4006885788503

Wiertło do betonu „Professional", z segmentami z węglików spiekanych, SDS-plus

Do wiercenia w betonie, kamieniu sztucznym i naturalnym



MADE IN GERMANY

- dobre usuwanie pyłu wiertniczego i mniejsze naprężenia wibracyjne dzięki specjalnej geometrii spirali
- całkowicie osadzona płytka tnąca z węglików spiekanych zapewnia optymalną stabilność podczas wiercenia z udarem
- końcówka prowadząca do precyzyjnego nawiercania

Odpowiedni do

Odpowiedni do	beton zbrojony, beton, kamień sztuczny, kamień naturalny, mur, klinkier

Dane techniczne

Wersja trzpienia	Trzpień SDS-plus
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	całkowicie osadzona płytka tnąca z węglików spiekanych ukształtowana końcówka prowadząca odporne na wiercenie udarowe

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	EAN-Code
7987000	1	5 mm	50 mm	110 mm	4006885798700
7841000	1	5 mm	100 mm	160 mm	4006885784109
7988000	1	6 mm	50 mm	110 mm	4006885798809
7989000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885798908
7990000	1	6 mm	150 mm	210 mm	4006885799004
7991000	1	6 mm	200 mm	260 mm	4006885799103
7842000	1	8 mm	50 mm	110 mm	4006885784208
7992000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885799202
7993000	1	8 mm	150 mm	210 mm	4006885799301
7994000	1	8 mm	200 mm	260 mm	4006885799400
7843000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885784307
7995000	1	10 mm	150 mm	210 mm	4006885799509
7996000	1	10 mm	200 mm	260 mm	4006885799608
7844000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885784406
7845000	1	12 mm	150 mm	210 mm	4006885784505
7846000	1	12 mm	200 mm	260 mm	4006885784604
7847000	1	12 mm	400 mm	450 mm	4006885784703
7849000	1	14 mm	150 mm	210 mm	4006885784901
7986000	1	15 mm	100 mm	160 mm	4006885798601
7851000	1	16 mm	150 mm	210 mm	4006885785106
7852000	1	18 mm	250 mm	300 mm	4006885785205
7853000	1	20 mm	250 mm	300 mm	4006885785304
7860000	1	20 mm	400 mm	450 mm	4006885786004

Wiertła do betonu

Wiertła do betonu z trzpieniem SDS-Max

Wiertło do betonu „Professional 4-cut", z segmentami z węglików spiekanych, SDS-max

Do wiercenia w betonie gęsto zbrojonym



MADE IN GERMANY

- głowica z węglików spiekanych z czterema krawędziami tnącymi całkowicie wpuszczona w spirali prowadzącej dla optymalnej stabilności w betonie gęsto zbrojonym
- stopniowana podstawa z węglików spiekanych dla większej wytrzymałości na skręcanie i długiej trwałości
- certyfikat PGM gwarantujący najwyższą jakość

Odpowiedni do

Odpowiedni do	beton zbrojony, beton, piaskowiec wapnisty, kamień naturalny, kamień sztuczny, mur, klinkier

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy wiertła	130°
Wersja trzpienia	Trzpień SDS-max
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	głowica z węglików spiekanych z czterema krawędziami tnącymi całkowicie wpuszczona w spirali prowadzącej odporne na wiercenie udarowe

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	EAN-Code
5343000	1	18 mm	400 mm	540 mm	4006885534308
5344000	1	20 mm	400 mm	520 mm	4006885534407
5345000	1	22 mm	400 mm	520 mm	4006885534506
5346000	1	25 mm	400 mm	520 mm	4006885534605
5347000	1	28 mm	400 mm	520 mm	4006885534704
5348000	1	30 mm	400 mm	520 mm	4006885534803

Wiertła do betonu

Wiertła do przebijania muru

Zestaw wierteł do przebijania ścian, z segmentami z węglików spiekanych, trzpień sześciokątny

Do prac rozbiórkowych i remontowych



- precyzyjnie szlifowana płytka z węglików spiekanych zapewnia szybkie wiercenie w twardych materiałach
- kąt wierzchołkowy 130° ułatwia nawiercanie i postęp wiercenia
- dobre usuwanie pyłu wiertniczego dzięki specjalnej geometrii spirali

Odpowiedni do

Odpowiedni do	beton, kamień naturalny, kamień sztuczny, mur

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy wiertła	130 °
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Węglik spiekany; Wysokiej jakości stal
Dalsze specyfikacje produktu	precyzyjnie szlifowana płytka z węglików spiekanych odporny na wiercenie udarowe
Zgodnie z normą	DIN ISO 5468

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	EAN-Code
7917000	1	3-cz.	8 mm, 10 mm, 12 mm	300 mm	400 mm	4006885791701

Wiertło do przebijania muru, z segmentami z węglików spiekanych, trzpień sześciokątny

Do prac rozbiórkowych i remontowych



- precyzyjnie szlifowana płytka z węglików spiekanych zapewnia szybkie wiercenie w twardych materiałach
- kąt wierzchołkowy 130° ułatwia nawiercanie i postęp wiercenia
- dobre usuwanie pyłu wiertniczego dzięki specjalnej geometrii spirali

Odpowiedni do

Odpowiedni do	beton, kamień naturalny, kamień sztuczny, mur

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy wiertła	130°
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	precyzyjnie szlifowana płytka z węglików spiekanych odporne na wiercenie udarowe
Zgodnie z normą	DIN ISO 5468

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	EAN-Code
7918010	1	8 mm	300 mm	400 mm	4006885791800
7920010	1	10 mm	300 mm	400 mm	4006885792005
7940010	1	10 mm	450 mm	600 mm	4006885794009
7922010	1	12 mm	300 mm	400 mm	4006885792203
7942010	1	12 mm	450 mm	600 mm	4006885794207
7924010	1	14 mm	300 mm	400 mm	4006885792401

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	EAN-Code
7926010	1	16 mm	300 mm	400 mm	4006885792609
7928010	1	18 mm	300 mm	400 mm	4006885792807
7932010	1	22 mm	300 mm	400 mm	4006885793200

Wiertła uniwersalne

Wiertła uniwersalne

Zestaw wierteł uniwersalnych z przenośną przystawką wspomagającą wiercenie

Praktyczny podstawowy zestaw do wiercenia pionowych otworów



- stabilne mocowanie na gładkich powierzchniach dzięki gumowym podkładkom
- łatwe umieszczanie na okrągłym materiale lub krawędziach dzięki zintegrowanym rowkom w kształcie litery V
- 5 metalowych precyzyjnych tulei do wierteł Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, kamień, metal, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	przenośna przystawka wspomagająca wiercenie accumobil: wymiary (szer. x gł. x wys.): 117 x 66 x 33 mm - wiertła uniwersalne: odporność termiczna do 1100°C precyzyjnie szlifowana płytka z węglików spiekanych
Zgodnie z normą	DIN ISO 5468
Materiał	Węglik spiekany
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Kąt wierzchołkowy wiertła	130°

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
1000000	1	6 części	4006885100008

Zestaw wiertła uniwersalnego, z segmentami z węglików spiekanych

Do wiercenia w drewnie, kamieniu, metalu & tworzywach sztucznych



- kąt wierzchołkowy 130° dla szybkiego wiercenia w twardych materiałach
- odporność termiczna do 1 100°C zapewnia wysoką trwałość
- z segmentami z węglików spiekanych umożliwiających wiercenie w drewnie, kamieniu, metalu & tworzywach sztucznych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, kamień, metal, tworzywo sztuczne

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy wiertła	130 °
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Węglik spiekany
Dalsze specyfikacje produktu	odporność termiczna do 1100°C precyzyjnie szlifowana płytka z węglików spiekanych
Zgodnie z normą	DIN ISO 5468

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica wiertła	EAN-Code
7114000	1	6-cz.	3 mm, 8 mm, 10 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm	4006885711402

Wiertło uniwersalne, z segmentami z węglików spiekanych

Do wiercenia w drewnie, kamieniu, metalu i tworzywach sztucznych



- kąt wierzchołkowy 130° dla szybkiego wiercenia w twardych materiałach
- odporność termiczna do 1 100°C zapewnia wysoką trwałość
- z segmentami z węglików spiekanych umożliwiających wiercenie w drewnie, kamieniu, metalu i tworzywach sztucznych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, kamień, metal, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy wiertła	130°
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Węglik spiekany
Dalsze specyfikacje produktu	odporność termiczna do 1 100°C precyzyjnie szlifowana płytka z węglików spiekanych
Zgodnie z normą	DIN ISO 5468

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	EAN-Code
7962010	1	3 mm	35 mm	70 mm	4006885796201
7963010	1	4 mm	40 mm	75 mm	4006885796300
7964010	1	5 mm	50 mm	85 mm	4006885796409
7965010	1	6 mm	60 mm	100 mm	4006885796508
7967010	1	8 mm	70 mm	120 mm	4006885796706
7969010	1	10 mm	70 mm	120 mm	4006885796904

Wiertła uniwersalne

Wiertła uniwersalne z trzpieniem SDS-Plus

Wiertło uniwersalne, z segmentami z węglików spiekanych, SDS-Plus

Do wiercenia w drewnie, kamieniu, metalu i tworzywach sztucznych



MADE IN GERMANY

- kąt wierzchołkowy 130° dla szybkiego wiercenia w twardych materiałach
- szlifowana diamentem płytka z węglików spiekanych zapewnia szybkie wiercenie w twardych materiałach
- z segmentami z węglików spiekanych umożliwiających wiercenie w drewnie, kamieniu, metalu i tworzywach sztucznych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, kamień, metal, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Wersja trzpienia	Trzpień SDS-plus
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	szlifowana diamentem płytka z węglików spiekanych
Zgodnie z normą	DIN ISO 5468

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość robocza	Długość wiertła	EAN-Code
7436000	1	6 mm	100 mm	160 mm	4006885743601
7437000	1	8 mm	100 mm	160 mm	4006885743700
7438000	1	10 mm	100 mm	160 mm	4006885743809
7439000	1	12 mm	100 mm	160 mm	4006885743908

Wiertła do glazury i szkła

Wiertła do glazury z nasypem diamentowym

Wiertło do glazury z nasypem diamentowym, trzpień sześciokątny

Do wiercenia na sucho w glazurze, gresie, ceramice



- krawędź tnąca z wysokiej jakości diamentami przemysłowymi
- korpus toczony z pełnego materiału
- zintegrowane chłodzenie parafiną bez wody

Odpowiedni do

Odpowiedni do	glazura, gres, ceramika

Dane techniczne

Długość wiertła	80 mm
Wersja krawędzi tnącej	Z nasypem diamentowym
Średnica trzpienia	10 mm
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	zintegrowane chłodzenie parafiną bez wody

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Maks. głębokość cięcia	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
5990000	1	5 mm	30 mm	2 500 obr./min	4006885599000
5991000	1	6 mm	30 mm	2 500 obr./min	4006885599109

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Maks. głębokość cięcia	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
5992000	1	8 mm	40 mm	2 500 obr./min	4006885599208
5993000	1	10 mm	40 mm	2 500 obr./min	4006885599307
5994000	1	14 mm	40 mm	2 500 obr./min	4006885599406

Wiertła do glazury i szkła

Wiertła do glazury i szkła

Wiertło do szkła i glazury

Do wiercenia w szkle i ceramice



- dokładnie oszlifowana płytka tnąca ze spieków w formie lancetu
- trzpień okrągły umożliwia szybkie mocowanie w uchwycie wiertarskim
- dostępne w różnych rozmiarach

Odpowiedni do

Odpowiedni do	szkło, ceramika

Dane techniczne

Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	dokładnie oszlifowana płytka tnąca ze spieków w formie lancetu

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość wiertła	EAN-Code
7974010	1	4 mm	90 mm	4006885797406
7975010	1	5 mm	90 mm	4006885797505
7976010	1	6 mm	100 mm	4006885797604
7978010	1	8 mm	100 mm	4006885797802
7979010	1	10 mm	100 mm	4006885797901

Wiertła frezujące

Wiertła frezujące do drewna i metalu

Wiertło frezujące HSS

Do wiercenia w blachach, metalach nieżelaznych, drewnie



- wiertło frezujące ze stali szybkotnącej do wiercenia w blachach, metalach nieżelaznych, drewnie
- zintegrowany frez do końcowego poszerzenia wierconego otworu
- dostępne w różnych rozmiarach

Odpowiedni do

Odpowiedni do	blacha, metale nieżelazne, drewno

Dane techniczne

Średnica wiertła	6 mm
Długość wiertła	90 mm
Długości robocze	60 mm
Średnica trzpienia	6 mm
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	zintegrowany frez

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość wiertła	Długość robocza	EAN-Code
2512000	1	6 mm	90 mm	60 mm	4006885251205

Wiertła frezujące

Wiertła frezujące do płyt kartonowo-gipsowych

Wiertło frezujące do płyt gipsowo-kartonowych

Do wiercenia otworów w płytach gipsowo-kartonowych oraz frezowania konturów



MADE IN GERMANY

- wiertło frezujące ze stali narzędziowej do wiercenia otworów i frezowania konturów w płytach gipsowo-kartonowych
- zintegrowany frez do końcowego poszerzenia wierconego otworu
- 3 ostrza tnące z rowkami do łamania wiórów zapewniające szybkie frezowanie

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyty gipsowo-kartonowe

Dane techniczne

Średnica wiertła	8 mm
Długość wiertła	70 mm
Długości robocze	35 mm
Średnica trzpienia	8 mm
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Maks. prędkość obrotowa	1 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	zintegrowany frez 3 ostrza tnące z rowkami do łamania wiórów

Nr art.	Zawartość	Średnica wiertła	Długość wiertła	Długość robocza	EAN-Code
7981000	1	8 mm	70 mm	35 mm	4006885798106

Osprzęt do wierteł

Zestaw ograniczników głębokości do wierteł do drewna 3-cz.

Do wiercenia z ograniczeniem głębokości



- pasują do wszystkich wierteł spiralnych do drewna o średnicy Ø 6, 8 i 10 mm
- łatwy montaż na wiertle
- do wiercenia otworów z ograniczeniem głębokości, np. pod połączenia kołkowe w drewnie

Dane techniczne

Średnica robocza	8, 10, 6 mm
Materiały	Metal

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2751000	1	3-częściowy	4006885275102

Uniwersalny zestaw ograniczników głębokości, 4-cz.

Do wiercenia z ograniczeniem głębokości



- pasują do wszystkich wierteł spiralnych do drewna o średnicy Ø 6, 8 i 10 mm
- specjalna geometria zapobiega przekrzywianiu się na wiertle i gwarantuje precyzyjne rezultaty wiercenia
- regulacja głębokości wiercenia z dokładnością co do milimetra pozwala na niezawodne wiercenie otworów z ograniczeniem głębokości, np. pod połączenia kołkowe w drewnie

Dane techniczne

Średnica robocza	8, 6, 10 mm
Materiały	Ciśnieniowy odlew stopu cynku
Dalsze specyfikacje produktu	z kluczem imbusowym, rozm. 3

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2755000	1	4-cz.	4006885275508

Pochłaniacz pyłu do wierteł

Do bezpyłowego wiercenia bez użycia odkurzacza



- pochłaniacz pyłu do wierteł wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego zapewniającego długą trwałość
- tulejka wiertarska pasująca do wierteł Ø 4-8 mm

Dane techniczne

Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min

MADE IN GERMANY

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2900000	1	4006885290006

Zestaw ograniczników głębokości do przenośnej przystawki wspomagającej wiercenie, 3-częściowy

Do wiercenia z ograniczeniem głębokości z użyciem przenośnej przystawki wspomagającej wiercenie



- pasują do wszystkich wierteł Ø 8, 10 i 12 mm
- łatwy montaż na wiertle
- do wiercenia otworów z ograniczeniem głębokości, np. pod połączeń kołkowych w drewnie

Dane techniczne

Średnica robocza	12, 10, 8 mm
Materiały	Metal

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
4681000	1	3-cz.	4006885468108

System odsysania HSD 68/100

Uniwersalny system odsysania pyłu – idealny do pracy z otwornicami i wiertarkami



- niski poziom zapylenia ścian, podłóg i sufitów
- czyste i nienaruszone powierzchnie
- wysoka jakość „made in Europe”

Dane techniczne

Średnica robocza	100, 68 mm
Materiały	Tworzywo sztuczne

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
5954000	1	3-cz.	4006885595408

Trzpień przedłużający do wierteł płaskich

Do frezowania otworów szczególnie głębokich oraz przelotowych



- przedłuża wiertła płaskie 7634000 - 7646000 w celu wiercenia otworów o głębokości do 300 mm
- trzpień sześciokątny ¼" pozwala na szybką wymianę narzędzia w uchwycie do końcówek

Dane techniczne

Długość trzpienia	300 mm
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Maks. prędkość obrotowa	1 200 obr./min

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
7629000	1	4006885762909

Punktak

do zaznaczania i punktowania w kamieniu, blasze i stali



- wysoka jakość wykonania zapewniająca niezawodne i długotrwałe użytkowanie
- ze stali chromowo-wanadowej dla wysokiej trwałości
- szpic i głowica uderzeniowa hartowane indukcyjnie

Odpowiedni do

Odpowiedni do	kamień, stal, blacha

Dane techniczne

Powłoka	Chromowany
Dalsze specyfikacje produktu	szpic i głowica uderzeniowa hartowane indukcyjnie radełkowany trzpień

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
7980010	1	8 mm	125 mm	8 mm	4006885798007

Rysik traserski

Do wyznaczania linii i kształtów na metalowych przedmiotach obrabianych



- wysoka jakość wykonania zapewniająca niezawodne i długotrwałe użytkowanie
- wlutowany szpic ze spieku o stożkowym szlifie
- z zawieszką długopisową do praktycznego przechowywania

Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal, blacha, glazura, kamień, szkło

Dane techniczne

Kształt	Sześciokątny
Materiały	Stal; Węglik spiekany

Nr art.	Zawartość	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
7985010	1	150 mm	4006885798502

Zestawy

Zestaw wierteł uniwersalnych z przenośną przystawką wspomagającą wiercenie

Praktyczny podstawowy zestaw do wiercenia pionowych otworów



- stabilne mocowanie na gładkich powierzchniach dzięki gumowym podkładkom
- łatwe umieszczanie na okrągłym materiale lub krawędziach dzięki zintegrowanym rowkom w kształcie litery V
- 5 metalowych precyzyjnych tulei do wierteł Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, kamień, metal, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	przenośna przystawka wspomagająca wiercenie accumobil: wymiary (szer. x gł. x wys.): 117 x 66 x 33 mm - wiertła uniwersalne: odporność termiczna do 1100°C precyzyjnie szlifowana płytka z węglików spiekanych
Zgodnie z normą	DIN ISO 5468
Materiał	Węglik spiekany
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Kąt wierzchołkowy wiertła	130°

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
1000000	1	6 części	4006885100008

Zestaw wierteł „Metal i kamień”, 9-cz.

Do wiercenia otworów w metalu i kamieniu



- obszerny zestaw do różnych prac związanych z wierceniem w metalu i kamieniu
- zawiera wiertła w najpopularniejszych średnicach
- w komplecie zasuwane pudełko z 2-komponentowego tworzywa sztucznego do bezpiecznego przechowywania

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
7115000	1	9-częściowy	4006885711501

Zestaw wierteł „Kamień i drewno”, 9-cz.

Do wiercenia otworów w kamieniu i drewnie



- zestaw 9-częściowy, zawierający 4 wiertła do drewna i 5 wierteł do kamienia, do wykonywania otworów w drewnie i kamieniu
- trzpień okrągły zapewnia szybkie mocowanie w uchwycie wiertarskim i dużą kompatybilność
- w komplecie zasuwane pudełko z 2-komponentowego tworzywa sztucznego do bezpiecznego przechowywania

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
7116000	1	9-częściowy	4006885711600

Zestaw wierteł „Metal, drewno i kamień”, 9-cz.

Do wiercenia otworów w metalu, drewnie i kamieniu



- zestaw 9-częściowy, zawierający 3 wiertła do metalu, 3 wiertła do drewna, 3 wiertła do kamienia
- trzpień okrągły zapewnia szybkie mocowanie w uchwycie wiertarskim i dużą kompatybilność
- w komplecie zasuwane pudełko z 2-komponentowego tworzywa sztucznego do bezpiecznego przechowywania

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
7117000	1	9-częściowy	4006885711709

Bity i końcówki wkrętaków

Cechy wspólne naszego asortymentu:

- ✓ Do zastosowań ręcznych i maszynowych
- ✓ Pojedyncze końcówki i zestawy (również do konkretnych zastosowań)
- ✓ Dodatkowy osprzęt
- ✓ Trzpienie C i E wg DIN ISO 1173
- ✓ Oznaczenia kolorystyczne różnych grotów



Bity i końcówki wkrętaków firmy wolfcraft dostępne są w różnych klasach jakości dla wszystkich typowych wkrętów i śrub. Ich dokładne dopasowanie gwarantuje niewielkie tolerancje, zapewniając optymalne efekty pracy w najróżniejszych zastosowaniach.

Klasy jakości



Solid



Torsion TIN



Diamant



Impact

Groty

Wszystkie standardowe oraz wiele wersji specjalnych

Np. Phillips, Torx, Pozidriv, sześciokątne, płaskie, krzyżowe, Spanner, Square plus itd.

Długości



25 mm **50 mm** **89 mm**

Produkty specjalne i osprzęt



Zestaw końcówek „Safety" (do napraw urządzeń elektrycznych)



Adapter kątowy



Wkrętak do haków z gniazdem do końcówek



Bity z ogranicznikiem głębokości

Bity

Końcówki Solid

Końcówki Solid, TORX®

Końcówki Solid



- 2 końcówki, 25 mm, do śrub z gniazdem TORX® (T)
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3)
- dokładnie dopasowane krawędzie końcówki

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	25 mm
Typ końcówki wkrętaka	Torx®
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Powłoka	Specjalnie piaskowany
Dalsze specyfikacje produktu	bardzo duża twardość

Nr art.	Zawartość	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1209000	2	TX 10	Torx®	25 mm	4006885120907
1210000	2	TX 15	Torx®	25 mm	4006885121003
1211000	2	TX 20	Torx®	25 mm	4006885121102
1212000	2	TX 25	Torx®	25 mm	4006885121201
1213000	2	TX 30	Torx®	25 mm	4006885121300

Końcówki Solid, krzyżakowe (PH)

Końcówki Solid



- końcówki Solid, 25 mm, do śrub z gniazdem Phillips® (PH)
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3), stal S2, dokładnie dopasowane krawędzie końcówki
- żółty pierścień do identyfikacji przeznaczenia końcówki do śrub z gniazdem krzyżowym Phillips® (PH)

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	25 mm
Typ końcówki wkrętaka	Phillips®
Kod kolorystyczny do rodzajów końcówek	Żółty
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Powłoka	Specjalnie piaskowany
Dalsze specyfikacje produktu	narzędzie o wysokiej wytrzymałości

Nr art.	Zawartość	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1330000	3	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885133006
1331000	3	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885133105
1332000	3	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885133204
1527000	6	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885152700

Końcówki Solid, krzyżakowe (PZ)

Końcówki Solid



- końcówki Solid, 25 mm, do śrub z gniazdem Pozidriv® (PZ)
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3), stal S2, dokładnie dopasowane krawędzie końcówki
- niebieski pierścień do identyfikacji przeznaczenia końcówki do śrub z gniazdem krzyżowym Pozidriv® (PZ)

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	25 mm
Typ końcówki wkrętaka	Pozidriv®
Kod kolorystyczny do rodzajów końcówek	Niebieski
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Powłoka	Specjalnie piaskowany
Dalsze specyfikacje produktu	narzędzie o wysokiej wytrzymałości

Nr art.	Zawartość	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1534000	6	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885153400
1333000	3	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885133303
1334000	3	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885133402
1335000	3	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885133501

Końcówki do wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych z ogranicznikiem głębokości, krzyżakowe (PH 2)

2 końcówki Solid do prac wykończeniowych



- 2 końcówki Solid do śrub z gniazdem krzyżowym Phillips® (PH 2)
- zamocowany na stałe ogranicznik głębokości umożliwiający bezpieczne przykręcanie płyt gipsowo-kartonowych, paneli drewnianych i płyt wiórowych z idealną głębokością wpuszczenia wkrętu
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3)

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	25 mm
Typ końcówki wkrętaka	Phillips®
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1342000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885134201

Końcówki do wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych z ogranicznikiem głębokości, krzyżakowe (PZ 2)

2 końcówki Solid do prac wykończeniowych



- 2 końcówki Solid, do śrub z gniazdem krzyżowym Pozidriv® (PZ 2)
- zamocowany na stałe ogranicznik głębokości umożliwiający bezpieczne przykręcanie płyt gipsowo-kartonowych, paneli drewnianych i płyt wiórowych z idealną głębokością wpuszczenia wkrętu
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3)

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	25 mm
Typ końcówki wkrętaka	Pozidriv®
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1344000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885134409

Końcówki Solid, TORX®

Końcówki Solid



- końcówki Solid, 25 mm, do śrub z łbami TORX® (T)
- sześciokąt ¼" (trzpień ISO 1173 – C 6,3), stal S2, dokładnie dopasowane krawędzie końcówki
- zielony pierścień do identyfikacji przeznaczenia końcówki do śrub z łbem TORX® (T)

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	25 mm
Typ końcówki wkrętaka	Torx®
Kod kolorystyczny do rodzajów końcówek	Zielony
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Powłoka	Specjalnie piaskowany
Dalsze specyfikacje produktu	bardzo duża twardość

Nr art.	Zawartość	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
2477000	3	TX 15	Torx®	25 mm	4006885247703
2478000	3	TX 25	Torx®	25 mm	4006885247802
2479000	3	TX 27	Torx®	25 mm	4006885247901
2480000	3	TX 10	Torx®	25 mm	4006885248007
2481000	3	TX 20	Torx®	25 mm	4006885248106
2482000	3	TX 30	Torx®	25 mm	4006885248205
2483000	3	TX 40	Torx®	25 mm	4006885248304
2416000	1	TX 50	Torx®	25 mm	4006885241602

Bity

Końcówki podwójne Solid

Zestaw końcówek podwójnych płaskich / krzyżakowych (PH) 2-cz.

2 końcówki Solid, 2-stronne, 60 mm, w różnych rozmiarach



- 2 końcówki podwójne Solid, 60 mm, do śrub z gniazdem Phillips® i nacięciem prostym
- trzpień sześciokątny ¼", stal S2
- dokładnie dopasowane krawędzie końcówki

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	60 mm
Typ końcówki wkrętaka	Phillips® Płaski
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
2407000	1	2 części	PH 1, PH 2, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm	Phillips®, Płaski	60 mm	4006885240704

Zestaw końcówek podwójnych płaskich / krzyżakowych (PZ) 2-cz.

2 końcówki Solid, 2-stronne, 60 mm, w różnych rozmiarach



- 2 końcówki podwójne Solid, 60 mm, do śrub z gniazdem Pozidriv® i nacięciem prostym
- trzpień sześciokątny ¼", stal S2
- dokładnie dopasowane krawędzie końcówki

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	60 mm
Typ końcówki wkrętaka	Płaski Pozidriv®
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
2408000	1	2 części	PZ 1, PZ 2, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm	Płaski, Pozidriv®	60 mm	4006885240803

Bity

Zestawy końcówek Solid

Zestaw końcówek TORX® (T 10–30), 7-cz.

6 końcówki w różnych rozmiarach wraz z uchwytem



- 6 końcówek 25 mm, do śrub z gniazdem TORX® (T 10–30), z magnetycznym uchwytem do końcówek
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3), dokładnie dopasowane krawędzie końcówki
- w komplecie etui z tworzywa sztucznego do bezpiecznego przechowywania

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
1216000	1	7-częściowy	4006885121607

Zestaw końcówek Solid, płaskie, 3-cz.

3 końcówki Solid do śrub o różnych wielkościach



- 3 końcówki Solid, 25 mm, płaskie (0,8 x 5,5 mm / 1 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm)
- sześciokąt ¼" (trzpień ISO 1173 – C 6,3), stal S2, dokładnie dopasowane krawędzie końcówki
- czerwony pierścień oznaczający je jako końcówki płaskie

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	25 mm
Typ końcówki wkrętaka	Płaski
Kod kolorystyczny do rodzajów końcówek	Czerwony
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Powłoka	Specjalnie piaskowany
Dalsze specyfikacje produktu	bardzo duża twardość

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1338000	1	3-częściowy	0,8 x 5,5 mm, 1,0 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm	Płaski	25 mm	4006885133808

Zestaw końcówek Solid, imbusowych, 3-cz.

3 końcówki Solid do śrub w różnych rozmiarach



- 3 końcówki Solid, 25 mm, do śrub z gniazdem sześciokątnym
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3), stal S2, dokładnie dopasowane krawędzie końcówki
- pomarańczowy pierścień do identyfikacji przeznaczenia końcówki do śrub z gniazdem sześciokątnym

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	25 mm
Typ końcówki wkrętaka	Imbusowy
Kod kolorystyczny do rodzajów końcówek	Czerwony
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Powłoka	Specjalnie piaskowany
Dalsze specyfikacje produktu	narzędzie o wysokiej wytrzymałości

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1339000	1	3-częściowy	H 2,0 mm, H 2,5 mm, H 3,0 mm	Imbusowy	25 mm	4006885133907
1340000	1	3-częściowy	H 4,0 mm, H 5,0 mm, H 6,0 mm	Imbusowy	25 mm	4006885134003

Zestaw końcówek BitButler Maxi, płaskich / krzyżakowych (PH/PZ) / TORX® (T) / imbusowych, 21-cz.

Praktyczne pudełko z 20 końcówkami Solid w różnych rozmiarach, z uchwytem do końcówek



- 20 końcówek Solid w różnych rozmiarach do śrub z nacięciem prostym oraz gniazdem, krzyżowym, TORX i sześciokątnym, z magnetycznym uchwytem do końcówek
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3) z kolorowymi pierścieniami do jednoznacznej identyfikacji końcówek
- wysokiej jakości, 2-komponentowe zamykane pudełko

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
1374000	1	21 części	4006885137400

Zestaw końcówek „Safety" do śrub specjalnych , 31-cz.

Wysokiej jakości kaseta metalowa z 30 końcówkami Solid 25 i 50 mm w różnych rozmiarach, z wkrętakiem ręcznym



- 30 końcówek Solid w różnych rozmiarach do śrub specjalnych z różnymi rodzajami gniazd, 25 i 50 mm, z wkrętakiem ręcznym
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – E 6,3/C6,3)
- wysokiej jakości, kompaktowa kaseta metalowa o nowoczesnym wyglądzie

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Szerokość produktu	EAN-Code
1386000	1	31 części	203 mm	4006885138605

Zestaw końcówek płaskich / krzyżakowych (PH/PZ) / TORX® (T) / TORX® z otworem / imbusowych, 32-częściowy

Wysokiej jakości kaseta metalowa z 30 końcówkami Solid w różnych rozmiarach, z uchwytem do końcówek i wkrętakiem ręcznym



- 30 końcówek Solid do śrub z gniazdem krzyżowym (PH/PZ) i TORX® (T) oraz sześciokątnym w różnych rozmiarach, z magnetycznym uchwytem do końcówek
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3) z kolorowymi pierścieniami do jednoznacznej identyfikacji końcówek
- wysokiej jakości, kompaktowa kaseta metalowa o nowoczesnym wyglądzie

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Szerokość produktu	EAN-Code
1388000	1	32 części	203 mm	4006885138803

Zestaw końcówek Micro do małych śrub, 32-częściowy

Wysokiej jakości kaseta metalowa z 30 końcówkami do mechaniki precyzyjnej, 28 mm, z wkrętakiem ręcznym i przedłużeniem



- 30 końcówek do mechaniki precyzyjnej w różnych rozmiarach, do śrub z nacięciem prostym, gniazdem krzyżakowym, TORX®i sześciokątnym, 28 mm
- z wkrętakiem ręcznym i przedłużeniem
- wysokiej jakości, kompaktowa kaseta metalowa o nowoczesnym wyglądzie

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Szerokość produktu	EAN-Code
1389000	1	32 części	203 mm	4006885138902

Zestaw końcówek płaskich / krzyżakowych (PH/PZ) / TORX® (T), 16-cz.

15 końcówek w różnych rozmiarach, z uchwytem do końcówek



- 15 końcówek Solid do śrub z gniazdem krzyżowym (PH/PZ) i TORX® (T) w różnych rozmiarach, z magnetycznym uchwytem do końcówek
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3) z kolorowymi pierścieniami do jednoznacznej identyfikacji końcówek
- wysokiej jakości, 2-komponentowe pudełko

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2400000	1	16 części	4006885240001

Zestaw końcówek płaskich / krzyżakowych (PH/PZ), 12-cz.

11 końcówek Solid w różnych rozmiarach, z uchwytem do końcówek



- 11 końcówek Solid do śrub z nacięciem prostym i gniazdem krzyżowym (PH/PZ) w różnych rozmiarach, z magnetycznym uchwytem do końcówek
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3)
- kolorowe pierścienie do jednoznacznej identyfikacji końcówek

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2445000	1	12 części	4006885244504

Zestaw końcówek płaskich / krzyżakowych (PH/PZ), 7-cz.

6 końcówek Solid w różnych rozmiarach, z uchwytem do końcówek



- 6 końcówek Solid do śrub z nacięciem prostym i gniazdem krzyżowym (PH/PZ) w różnych rozmiarach, z magnetycznym uchwytem do końcówek
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3)
- kolorowe pierścienie do jednoznacznej identyfikacji końcówek

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2446000	1	7 części, 7 części	4006885244603

Zestaw końcówek TORX® (T 10–40), 7-cz.

7 końcówek Solid w różnych rozmiarach



- 7 końcówek Solid, 25 mm, do śrub z łbami TORX® (T 10-40)
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3), stal S2, dokładnie dopasowane krawędzie końcówki
- zielony pierścień do identyfikacji przeznaczenia końcówki do śrub z łbem TORX® (T)

Dane techniczne

Typ końcówki wkrętaka	Torx®
Kod kolorystyczny do rodzajów końcówek	Zielony
Powłoka	Specjalnie piaskowany
Dalsze specyfikacje produktu	bardzo duża twardość

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2447000	1	7-częściowy	4006885244702

Zestaw końcówek TORX® (T 6/7), 2-częściowy

2 końcówki Solid



- 2 końcówki Solid, 25 mm, do śrub z gniazdem TORX® (T 6 / 7)
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3), stal S2, dokładnie dopasowane krawędzie końcówki
- zielony pierścień do identyfikacji przeznaczenia końcówki do śrub z gniazdem TORX® (T)

Dane techniczne

Typ końcówki wkrętaka	Torx®
Kod kolorystyczny do rodzajów końcówek	Zielony
Powłoka	Specjalnie piaskowany
Dalsze specyfikacje produktu	bardzo duża twardość

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2491000	1	2 części	4006885249103

Zestaw końcówek TORX® (T 8/9), 2-częściowy

2 końcówki Solid



- 2 końcówki Solid, 25 mm, do śrub z łbem TORX® (T 8/9)
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3), stal S2, dokładnie dopasowane krawędzie końcówki
- zielony pierścień do identyfikacji przeznaczenia końcówki do śrub z łbem TORX® (T)

Dane techniczne

Typ końcówki wkrętaka	Torx®
Kod kolorystyczny do rodzajów końcówek	Zielony
Powłoka	Specjalnie piaskowany
Dalsze specyfikacje produktu	bardzo duża twardość

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2495000	1	2 cz.	4006885249509

1 zestaw do nawiercania otworów w drewnie i wkręcania wkrętów, 10-cz.

Do wkręcania w drewno wkrętów z łbem wpuszczanym



- 10-częściowy zestaw do wiercenia, pogłębiania i wkręcania w drewnie, np. przy budowie tarasów
- 6 końcówek Solid do śrub z gniazdem Pozidriv® i Torx® oraz 3 pogłębiacze
- Z uchwytem do końcówek z magnesem

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, tworzywa sztuczne, metale nieżelazne

Dane techniczne

Materiał	Stal narzędziowa
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2542000	1	10-cz.	4006885254206

Pudełko z końcówkami, płaskimi / krzyżakowymi (PH/PZ) / TORX® (T) / imbusowymi, 32-cz.

Pudełko z końcówkami, płaskimi / krzyżakowymi (PH/PZ) / TORX® (T) / imbusowymi, 32-cz.



- 31 końcówek Solid w różnych rozmiarach do śrub z gniazdem rowkowym, krzyżakowym, TORX i imbusowym, z magnetycznym uchwytem na końcówki
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3) z kolorowymi pierścieniami do jednoznacznej identyfikacji końcówek
- wysokiej jakości 2-komponentowe zamykane pudełko z klipsem do mocowania na pasku

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	z klipsem do paska

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2975000	1	32-cz.	4006885297500

Zestaw końcówek krzyżakowych (PH 1–3), 7-cz.

6 końcówek Solid w różnych rozmiarach, z uchwytem do końcówek



- 6 końcówek Solid do śrub z gniazdem krzyżowym (PH 1-3) z magnetycznym uchwytem do końcówek
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3) z żółtymi pierścieniami do jednoznacznej identyfikacji końcówek
- wysokiej jakości, 2-komponentowe pudełko

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2976000	1	7-częściowy	4006885297609

Zestaw końcówek krzyżakowych (PZ 1–3), 7-cz.

6 końcówek Solid w różnych rozmiarach, z uchwytem do końcówek



- 6 końcówek Solid do śrub z gniazdem krzyżowym (PH 1-3) z magnetycznym uchwytem do końcówek
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3) z żółtymi pierścieniami do jednoznacznej identyfikacji końcówek
- wysokiej jakości, 2-komponentowe pudełko

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2977000	1	7-częściowy	4006885297708

Zestaw końcówek TORX® (T 10–25), 7-cz.

6 końcówek Solid w różnych rozmiarach, z uchwytem do końcówek



- 6 końcówek Solid do śrub z gniazdem TORX® (T 10-25) z magnetycznym uchwytem do końcówek
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3) z zielonymi pierścieniami do jednoznacznej identyfikacji końcówek
- wysokiej jakości, 2-komponentowe pudełko

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2978000	1	7-częściowy	4006885297807

Zestaw końcówek krzyżakowych (PH/PZ) / TORX® (T), 7-cz.

6 końcówek Solid w różnych rozmiarach, z uchwytem do końcówek



- 6 końcówek Solid do śrub z gniazdem krzyżowym (PH/PZ) i TORX® (T) w różnych rozmiarach, z magnetycznym uchwytem do końcówek
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3) z kolorowymi pierścieniami do jednoznacznej identyfikacji końcówek
- wysokiej jakości, 2-komponentowe pudełko

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2979000	1	7 części	4006885297906

Kaseta z końcówkami płaskimi / krzyżakowymi (PH/PZ) / TORX® (T), 17-cz.

16 końcówek Solid w różnych rozmiarach, z uchwytem do końcówek



- 16 końcówek Solid do śrub z gniazdem krzyżowym (PH/PZ) i TORX® (T) w różnych rozmiarach, z magnetycznym uchwytem do końcówek
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3) z kolorowymi pierścieniami do jednoznacznej identyfikacji końcówek
- wysokiej jakości, 2-komponentowe pudełko

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
8633000	1	17 części	4006885863309

Bity

Końcówki Diamant

Końcówka Diamant, TORX® (T)

1 końcówka z powłoką diamentową zapewniającą długą trwałość



- 1 końcówka Diamant z powłoką diamentową do śrub z gniazdem TORX® (T)
- ulepszony rdzeń, strefa skrętna przejmująca wyjątkowo wysokie momenty obrotowe
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3) z zielonym pierścieniem do jednoznacznej identyfikacji

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	25 mm
Typ końcówki wkrętaka	Torx®
Kod kolorystyczny do rodzajów końcówek	Zielony
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Powłoka	Z nasypem diamentowym

Nr art.	Zawartość	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1296000	1	TX 10	Torx®	25 mm	4006885129603
1297000	1	TX 15	Torx®	25 mm	4006885129702
1298000	1	TX 20	Torx®	25 mm	4006885129801
1299000	1	TX 25	Torx®	25 mm	4006885129900

Końcówka Diamant, krzyżakowa (PZ)

1 końcówka z powłoką diamentową zapewniającą długą trwałość



- 1 końcówka Diamant z powłoką diamentową do śrub z gniazdem krzyżowym Pozidriv® (PZ)
- ulepszony rdzeń, strefa skrętna przejmująca wyjątkowo wysokie momenty obrotowe
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3) z niebieskim pierścieniem do jednoznacznej identyfikacji końcówek

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	25 mm
Typ końcówki wkrętaka	Pozidriv®
Kod kolorystyczny do rodzajów końcówek	Niebieski
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Powłoka	Z nasypem diamentowym

Nr art.	Zawartość	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1302000	1	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885130203
1303000	1	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885130302
1304000	1	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885130401

Końcówka diamentowa, Phillips

1 końcówka z powłoką diamentową zapewniającą długą trwałość



- 1 końcówka diamentowa z powłoką diamentową do wkrętów z łbem krzyżakowym Phillips® (PH)
- ulepszony trzpień, strefa skrętna przejmująca wyjątkowo wysokie momenty obrotowe
- sześciokąt ¼" (trzpień ISO 1173 – C 6,3) z żółtym pierścieniem dla jednoznacznej identyfikacji

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	25 mm
Typ końcówki wkrętaka	Phillips®
Kod kolorystyczny do rodzajów końcówek	Żółty
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Powłoka	Z nasypem diamentowym

Nr art.	Zawartość	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1305000	1	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885130500
1306000	1	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885130609
1307000	1	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885130708

Bity

Zestawy końcówek Diamant

Zestaw końcówek krzyżakowych (PH/PZ) Diamant, 7-częściowy

6 końcówek z powłoką diamentową zapewniającą długą trwałość, w różnych rozmiarach, z uchwytem do końcówek wkrętakowych



- 6 końcówki Diamant do wymagających zastosowań, w różnych rozmiarach, krzyżakowe (PH/PZ), z magnetycznym uchwytem do końcówek wkrętakowych
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3) z kolorowymi pierścieniami do jednoznacznej identyfikacji końcówek
- wysokiej jakości, wygodne, 2-komponentowe zamykane pudełko

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	kodowanie kolorem dla łatwiejszego rozróżnienia rodzaju końcówek

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2963000	1	7 części	4006885296305

Zestaw końcówek Diamant, TORX® (T 10–30), 7-częściowy

6 końcówek z powłoką diamentową zapewniającą długą trwałość, w różnych rozmiarach, z uchwytem do końcówek wkrętakowych



- 6 końcówek Diamant do wymagających zastosowań, w różnych rozmiarach, do śrub z gniazdem TORX® (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30) z magnetycznym uchwytem do końcówek
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3) z zielonymi pierścieniami do jednoznacznej identyfikacji końcówek
- wysokiej jakości, wygodne, 2-komponentowe zamykane pudełko

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	kodowanie kolorem dla rozróżnienia rodzaju końcówek

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2964000	1	7-częściowy	4006885296404

Bity

Końcówki Torsion

Końcówki Torsion TiN, Phillips

Końcówki Torsion TiN w różnych rozmiarach



- końcówki Torsion TiN, 25 mm, do śrub z gniazdem krzyżowym Phillips® (PH)
- powłoka z azotku tytanu i strefa skrętna gwarantujące długą trwałość i wysokie momenty obrotowe
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3) z żółtym pierścieniem do identyfikacji końcówek

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	25 mm
Typ końcówki wkrętaka	Phillips®
Kod kolorystyczny do rodzajów końcówek	Żółty
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Powłoka	Powłoka TiN

Nr art.	Zawartość	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1322000	2	PH 1	Phillips®	25 mm	4006885132207
1323000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885132306
1324000	2	PH 3	Phillips®	25 mm	4006885132405

Końcówka Torsion TiN, krzyżakowa (PZ)

Końcówki Torsion TiN w różnych rozmiarach



- końcówki Torsion, 25 mm, do śrub z gniazdem krzyżowym Pozidriv® (PZ)
- powłoka z azotku tytanu i strefa skrętna gwarantujące długą trwałość i wysokie momenty obrotowe
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3) z niebieskim pierścieniem do jednoznacznej identyfikacji końcówek

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	25 mm
Typ końcówki wkrętaka	Pozidriv®
Kod kolorystyczny do rodzajów końcówek	Niebieski
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Powłoka	Powłoka TiN

Nr art.	Zawartość	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1325000	2	PZ 1	Pozidriv®	25 mm	4006885132504
1326000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885132603
1327000	2	PZ 3	Pozidriv®	25 mm	4006885132702

Bity

Zestawy końcówek Torsion Solid

Pudełko z końcówkami FIX-GRIP, TORX® (T 10–40), 7-cz.

6 końcówek Solid FIX-GRIP dla dużych momentów obrotowych, w różnych rozmiarach, z uchwytem do końcówek



- 6 końcówek Solid FIX-GRIP dla wysokich momentów obrotowych do śrub z łbem TORX® (T10-40) z uchwytem do końcówek
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3)
- wysokiej jakości, wygodne, 2-komponentowe zamykane pudełko

Dane techniczne

Rozmiar końcówki wkrętaka	TX 10 TX 15 TX 20 TX 25 TX 30 TX 40
Typ końcówki wkrętaka	Torx®
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2965000	1	7-częściowy	4006885296503

Bity

Zestawy końcówek

Zestaw kluczy nasadowych (rozm. 7/8/10/13), 5-częściowy

Do wiertarek, wkrętarek akumulatorowych i wkrętaków ręcznych



- 4 klucze nasadowe (rozm. 7, 8, 10, 13) do licznych zastosowań
- adapter z trzpieniem sześciokątnym ¼" (ISO 1173 – E 6,3), 50 mm do wkrętarek akumulatorowych i wiertarek

Dane techniczne

Typ końcówki wkrętaka	Łeb sześciokątny
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2413000	1	5 części	4006885241305

Zestaw adapterów do kluczy nasadowych, 3-częściowy

Do pewnego łączenia z nasadkami



- 3 adaptery do nasadek z różnymi gniazdami
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – E 6,3), blokada kulkowa
- ze stali S2 zapewniającej wysoką trwałość

Dane techniczne

Wersja trzpienia — Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Wielość przyłącza klucza nasadowego	EAN-Code
8797000	1	6 mm (¼"), 10 mm (⅜"), 13 mm (½")	4006885879706

Bity

Zestawy końcówek Impact

Zestaw końcówek Impact, TORX® (T 15–30), 7-częściowy

6 specjalnie hartowanych końcówek Impact do pracy udarowej w różnych rozmiarach, z uchwytami do końcówek



- 6 końcówek Impact do najbardziej wymagających zastosowań oraz do pracy udarowej, do śrub z gniazdem TORX® (T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 30) i magnetycznym uchwytem do końcówek
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3) z zielonymi pierścieniami do jednoznacznej identyfikacji końcówek
- wysokiej jakości, wygodne, 2-komponentowe zamykane pudełko

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2969000	1	7-częściowy, 7 części	4006885296909

Zestaw końcówek Impact, krzyżakowych (PH/PZ 1–3), 7-częściowy

6 specjalnie hartowanych końcówek Impact do pracy udarowej w różnych rozmiarach, z uchwytami do końcówek



- 6 końcówek Impact do najbardziej wymagających zastosowań oraz do pracy udarowej, do śrub z gniazdem Phillips® i Pozidriv® o różnych rozmiarach, z magnetycznym uchwytem końcówek
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3) z zielonymi pierścieniami do jednoznacznej identyfikacji końcówek
- wysokiej jakości, wygodne, 2-komponentowe zamykane pudełko

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2974000	1	7-częściowy	4006885297401

Końcówka do luzowania wkrętów z uszkodzonymi gniazdami łbów

Zestaw końcówek do wykręcania śrub z uszkodzonym gniazdem, 2-częściowy

2 końcówki o specjalnym kształcie, SR 1 / SR 2



- 2 końcówki specjalne do zamocowania w łbach śrub o uszkodzonym profilu, do odkręcania śrub z uszkodzonym gniazdem, do różnych typów i rozmiarów
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – E 6,3), stal S2
- dokładnie dopasowane krawędzie końcówki

Dane techniczne

Kierunek obrotu	Obroty lewe
Dalsze specyfikacje produktu	rozmiar SR 1 rozmiar SR 2

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2982000	1	2 części	4006885298200

Wydłużone bity

Końcówka Solid, bardzo długa, krzyżakowa (PH)

Bardzo długa końcówka do prac w trudnodostępnych, wąskich obszarach



- bardzo długa końcówka Solid, 89 mm, do śrub z łbami Phillips® (PH)
- trzpień sześciokątny ¼" do szybkiej wymiany narzędzia, bezpieczne mocowanie w uchwycie do końcówek
- małe tolerancje dzięki dokładnie dopasowanym krawędziom końcówki, zapewniające dokładne osadzenie na śrubie

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	89 mm
Typ końcówki wkrętaka	Phillips®
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1241000	1	PH 1	Phillips®	89	4006885124103
1242000	1	PH 2	Phillips®	89	4006885124202

Końcówka Solid, bardzo długa, krzyżakowa (PZ)

Bardzo długa końcówka do prac w trudnodostępnych, wąskich obszarach



- bardzo długa końcówka Solid, 89 mm, do śrub z łbami Pozidriv® (PZ)
- trzpień sześciokątny ¼" do szybkiej wymiany narzędzia, bezpieczne mocowanie w uchwycie do końcówek
- małe tolerancje dzięki dokładnie dopasowanym krawędziom końcówki, zapewniające dokładne osadzenie na śrubie

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	89 mm
Typ końcówki wkrętaka	Pozidriv®
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1244000	1	PZ 1	Pozidriv®	89	4006885124400
1245000	1	PZ 2	Pozidriv®	89	4006885124509

Końcówka Solid, bardzo długa, TORX®

Bardzo długa końcówka do prac w trudnodostępnych, wąskich obszarach



- bardzo długa końcówka Solid, 89 mm, do śrub z łbami TORX® (T)
- trzpień sześciokątny ¼" do szybkiej wymiany narzędzia, bezpieczne mocowanie w uchwycie do końcówek
- małe tolerancje dzięki dokładnie dopasowanym krawędziom końcówki, zapewniające dokładne osadzenie na śrubie

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	89 mm
Typ końcówki wkrętaka	Torx®
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1247000	1	TX 10	Torx®	89	4006885124707
1248000	1	TX 15	Torx®	89	4006885124806
1249000	1	TX 20	Torx®	89	4006885124905
1250000	1	TX 25	Torx®	89	4006885125001

Zestaw końcówek TORX® z otworem, 3-częściowy

3 końcówki Solid, 50 mm



- 3 końcówki Solid, 50 mm, do śrub specjalnych z gniazdem TORX® z otworem
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – E 6,3), stal S2
- dokładnie dopasowane krawędzie końcówki

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	50 mm
Typ końcówki wkrętaka	Torx® z otworem
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1260000	1	3 cz.	TX 7, TX 8, TX 9	Torx® z otworem	50	4006885126008
1261000	1	3 cz.	TX 10, TX 15, TX 20	Torx® z otworem	50	4006885126107
1262000	1	3 cz.	TX 25, TX 27, TX 30	Torx® z otworem	50	4006885126206

Zestaw końcówek Solid Safety, sześciokąt wewnętrzny z otworem



Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	50 mm
Typ końcówki wkrętaka	Sześciokąt wewnętrzny z otworem
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1263000	1	3-częściowy	H 2,0 mm, H 2,5 mm, H 3,0 mm	Sześciokąt wewnętrzny z otworem	50 mm	4006885126305
1264000	1	3-częściowy	H 4,0 mm, H 5,0 mm, H 6,0 mm	Sześciokąt wewnętrzny z otworem	50 mm	4006885126404

Zestaw końcówek Solid Safety, Spanner



Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	50 mm
Typ końcówki wkrętaka	Spanner
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1265000	1	3-częściowy	4, 6, 8	Spanner	50 mm	4006885126503

Zestaw końcówek Solid Safety, czworokąt wewnętrzny



Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	50 mm
Typ końcówki wkrętaka	Czworokąt wewnętrzny
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1266000	1	3-częściowy	1, 2, 3	Czworokąt wewnętrzny	50 mm	4006885126602

Zestaw końcówek wkrętaka Solid Safety, Torq



Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	50 mm
Typ końcówki wkrętaka	Torq
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1267000	1	3-częściowy	6, 8, 10	Torq	50 mm	4006885126701

Zestaw końcówek do wkrętaka Solid Safety, Tri-Wing



Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	50 mm
Typ końcówki wkrętaka	Tri-Wing
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1268000	1	3-częściowy	1, 2, 3	Tri-Wing	50 mm	4006885126800

Klucze nasadowe

Klucz nasadowy „Professional"

Do najbardziej wymagających połączeń śrubowych



- profesjonalna jakość do najbardziej wymagających połączeń śrubowych i wysoka trwałość
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – E 6,3) do wkrętarek akumulatorowych i wiertarek
- wysokiej jakości magnes wewnętrzny do pewnego trzymania śrub i nakrętek

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	50 mm
Typ końcówki wkrętaka	Łeb sześciokątny
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Kierunek obrotu	Obroty prawe/lewe

Nr art.	Zawartość	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1375000	1	Łeb sześciokątny	50 mm	4006885137509
1376000	1	Łeb sześciokątny	50 mm	4006885137608
1378000	1	Łeb sześciokątny	50 mm	4006885137806
1379000	1	Łeb sześciokątny	50 mm	4006885137905
1380000	1	Łeb sześciokątny	50 mm	4006885138001
1383000	1	Łeb sześciokątny	50 mm	4006885138308

Klucz nasadowy Impact

Do najbardziej wymagających połączeń śrubowych i wkrętarek udarowych



- specjalne hartowane profesjonalne końcówki z trzpieniem sześciokątnym ¼" (ISO 1173 – E 6,3) do wkrętarek udarowych
- kolorowe pierścienie do jednoznacznej identyfikacji końcówek, wysokiej jakości magnes wewnętrzny
- stal chromowo-molibdenowa do najbardziej wymagających połączeń śrubowych i dla wysokiej trwałości

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	50 mm
Typ końcówki wkrętaka	Łeb sześciokątny
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Kierunek obrotu	Obroty prawe/lewe

Nr art.	Zawartość	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1391000	1	Łeb sześciokątny	50 mm	4006885139107
1392000	1	Łeb sześciokątny	50 mm	4006885139206
1395000	1	Łeb sześciokątny	50 mm	4006885139503
1396000	1	Łeb sześciokątny	50 mm	4006885139602

Adapter do kluczy nasadowych

Do pewnego łączenia z nasadkami



- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – E 6,3), blokada kulkowa
- do różnych gniazd nasadek
- ze stali S2 zapewniającej wysoką trwałość

Dane techniczne

Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Wielość przyłącza klucza nasadowego	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1579000	1	6 mm (1/4")	50 mm	4006885157903
2415000	1	10 mm (3/8")	65 mm	4006885241503
2414000	1	13 mm (1/2")	72 mm	4006885241404

Zestaw kluczy nasadowych (rozm. 7/8/10/13), 5-częściowy

Do wiertarek, wkrętarek akumulatorowych i wkrętaków ręcznych



- 4 klucze nasadowe (rozm. 7, 8, 10, 13) do licznych zastosowań
- adapter z trzpieniem sześciokątnym ¼" (ISO 1173 – E 6,3), 50 mm do wkrętarek akumulatorowych i wiertarek

Dane techniczne

Typ końcówki wkrętaka	Łeb sześciokątny
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2413000	1	5 części	4006885241305

Zestaw adapterów do kluczy nasadowych, 3-częściowy

Do pewnego łączenia z nasadkami



- 3 adaptery do nasadek z różnymi gniazdami
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – E 6,3), blokada kulkowa
- ze stali S2 zapewniającej wysoką trwałość

Dane techniczne

Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Wielość przyłącza klucza nasadowego	EAN-Code
8797000	1	6 mm (¼"), 10 mm (⅜"), 13 mm (½")	4006885879706

Uchwyty do końcówek

Uchwyt do końcówek wkrętakowych z ogranicznikiem głębokości

Do prac z ograniczeniem głębokości z użyciem najróżniejszych narzędzi



- przeznaczony do wkrętarek akumulatorowych i wiertarek
- do wszystkich narzędzi z trzpieniem sześciokątnym ¼"
- mocny magnes trwały i dodatkowa śruba dwustronna do mocowania założonych narzędzi

Dane techniczne

Uchwyt wkładu wkrętaka	Uchwyt sześciokątny 6,35 mm (¼")
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Dalsze specyfikacje produktu	z magnesem i śrubą blokującą

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1539000	1	60 mm	4006885153905

Uniwersalny uchwyt do końcówek

Standardowy uchwyt do końcówek wkrętakowych do łatwej wymiany narzędzi



- magnes do łatwego umieszczania i pewnego utrzymywania końcówek
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – E 6,3) do szybkiego zamocowania w uchwycie wiertarskim
- uchwyt sześciokątny ¼" do szybkiej wymiany narzędzi

Dane techniczne

Uchwyt wkładu wkrętaka	Uchwyt sześciokątny 6,35 mm (¼")
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny
Dalsze specyfikacje produktu	z magnesem

Nr art.	Zawartość	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1577000	1	50	4006885157705
2426000	1	60	4006885242609

Uchwyt do końcówek wkrętakowych z ogranicznikiem głębokości i magnesem pierścieniowym

Do wygodnych prac z ograniczeniem głębokości



- uchwyt do końcówek wkrętakowych z ogranicznikiem głębokości, magnetycznym gniazdem do końcówek i magnesem pierścieniowym do wkrętów/śrub
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – E 6,3), gniazdo sześciokątne ¼"
- profilowana powierzchnia tulei uchwytu

Dane techniczne

Uchwyt wkładu wkrętaka	Uchwyt sześciokątny 6,35 mm (¼")
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny
Dalsze specyfikacje produktu	z magnesem i ogranicznikiem głębokości z magnesem perścieniowym

Nr art.	Zawartość	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
2411000	1	60 mm	4006885241107

Szybkowymienny uchwyt do końcówek

Do wkrętarek akumulatorowych i wiertarek



- magnetyczne gniazdo do końcówek i profilowany kołnierz uchwytu
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – E 6,3)
- uchwyt z gniazdem sześciokątnym ¼" do szybkiej wymiany końcówek

Dane techniczne

Uchwyt wkładu wkrętaka	Uchwyt sześciokątny 6,35 mm (¼")
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny
Dalsze specyfikacje produktu	z magnesem i uchwytem do szybkiej wymiany końcówek

Nr art.	Zawartość	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
2421000	1	52	4006885242104

Uchwyt do końcówek wkrętakowych z regulowanym ogranicznikiem głębokości

Do prac z ograniczeniem głębokości



- uchwyt do końcówek wkrętakowych z regulowanym ogranicznikiem głębokości, magnetycznym gniazdem do końcówek i profilowaną tuleją uchwytu
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – E 6,3) do szybkiego zamocowania w uchwycie wiertarskim
- uchwyt sześciokątny ¼" do szybkiej wymiany narzędzi

Dane techniczne

Uchwyt wkładu wkrętaka	Uchwyt sześciokątny 6,35 mm (¼")
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny
Dalsze specyfikacje produktu	z magnesem i ogranicznikiem głębokości

Nr art.	Zawartość	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
2425000	1	72 mm	4006885242500

Uchwyt do końcówek wkrętakowych SDS-plus®

Wersja standardowa do młotowiertarek z uchwytem SDS-plus®



- gniazdo sześciokątne ¼", uchwyt SDS-plus® do młotowiertarek
- magnes do pewnego utrzymywania i łatwego wkładania końcówek
- pierścień osadczy pewnie unieruchamia końcówkę, nawet jeśli śruba jest przechylona

Dane techniczne

Uchwyt wkładu wkrętaka	Uchwyt sześciokątny 6,35 mm (¼")
Wersja trzpienia	Trzpień SDS-plus
Dalsze specyfikacje produktu	z magnesem i pierścieniem osadczym

Nr art.	Zawartość	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
2429000	1	80 mm	4006885242906

Uchwyt do końcówek wkrętakowych z bardzo długim trzpieniem

Do połączeń śrubowych umieszczonych głęboko w trudno dostępnych miejscach



- bardzo długi trzpień zapewniający dojście do trudno dostępnych połączeń śrubowych
- silny magnes pierścieniowy przytrzymujący wkręt/śrubę
- uchwyt sześciokątny ¼" do szybkiej wymiany narzędzi

Dane techniczne

Uchwyt wkładu wkrętaka	Uchwyt sześciokątny 6,35 mm (¼")
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny
Dalsze specyfikacje produktu	z magnesem i magnesem pierścieniowym

Nr art.	Zawartość	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
2983000	1	150 mm	4006885298309
2981000	1	250 mm	4006885298101
2984000	1	300 mm	4006885298408
2985000	1	450 mm	4006885298507

Zestaw startowy Flip Bit, 5-cz.

Rozwiązanie z uchwytem dwustronnym do szybkiej zamiany narzędzia do nawiercania, pogłębiania i wkręcania



- dwustronny uchwyt szybkowymienny, pasujący do narzędzi z trzpieniem ¼"
- dopasowane mocowanie trójkątne do dwustronnego uchwytu szybkowymiennego, do montażu w uchwycie wiertarskim
- w zestawie nawiertak z pogłębiaczem i końcówka wkrętakowa Torx® 25 do konstrukcji drewnianych i tarasowych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
3082000	1	5 części	4006885308206

Zestaw akcesoriów Flip Bit do wiercenia i wkręcania, 9-cz.

Zestaw narzędzi do mocowania w dwustronnym uchwycie szybkowymiennym



- 9-częściowy zestaw narzędzi z trzpieniem sześciokątnym ¼" do mocowania na zestawach Flip Bit
- w zestawie 3 wiertła do metalu Ø 2, 3, i 4 mm przeznaczone do wiercenia otworów w metalu, drewnie i tworzywach sztucznych
- po 1 końcówce wkrętakowej PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, TX 15, TX 20

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
3083000	1	9 części	4006885308305

Dwustronne uchwyty szybkowymienne do Flip Bit

2 dodatkowe dwustronne uchwyty szybkowymienne



- 2 dwustronne uchwyty szybkomocujące do rozszerzenia zestawu Flip Bit
- mocowania sześciokątne ¼" z obu stron na 2 narzędzia
- magnes pierścieniowy do szybkiego zakładania końcówek wkrętakowych i śruba blokująca do mocowania wierteł i pogłębiaczy

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	pasują do narzędzi z trzpieniem sześciokątnym ¼"

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3084000	2	4006885308404

Zestaw akcesoriów Flip Bit do konstrukcji drewnianych, 7-cz.

Zestaw narzędzi do mocowania w dwustronnym uchwycie szybkowymiennym



- 7-częściowy zestaw narzędzi z trzpieniem sześciokątnym ¼" do mocowania na zestawach Flip Bit
- w zestawie nawiertak z pogłębiaczem do nawiercania i pogłębiania otworów w drewnie
- po 1 końcówce wkrętakowej PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, TX 15, TX 20

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno

Dane techniczne

Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
3085000	1	7 części	4006885308503

Zestaw Flip Bit uniwersalny 17-częściowy

Podwójne rozwiązanie z uchwytem narzędziowym do rozmaitych prac w dwóch etapach



- dwustronny uchwyt szybkowymienny, pasujący do narzędzi z trzpieniem ¼"
- dopasowane mocowanie trójkątne do dwustronnego uchwytu szybkowymiennego, do montażu w uchwycie wiertarskim
- w komplecie uchwyt wymienny do wszechstronnych zastosowań w drewnie, metalu i tworzywie sztucznym

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
3086000	1	17 części	4006885308602

Nasadki wkręcające

Nasadka wkrętakowa do prac wykończeniowych

Do przykręcania płyt gipsowo-kartonowych z ograniczeniem głębokości



- z ogranicznikiem głębokości do regulacji głębokości wkręcania, do przykręcania płyt gipsowo-kartonowych na właściwą głębokość wpuszczenia wkrętu
- magnes przytrzymuje wkręt na końcówce
- obszar roboczy z końcówką i wkrętem jest widoczny przez nasadkę z tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Uchwyt wkładu wkrętaka	Uchwyt sześciokątny 6,35 mm (¼")
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 8,5 mm
Dalsze specyfikacje produktu	z magnesem i ogranicznikiem głębokości

Nr art.	Zawartość	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
4055000	1	65 mm	4006885405509

Uchwyt do końcówek do konstrukcji tarasowych

Do przykręcania desek tarasowych z ograniczeniem głębokości



- regulowany ogranicznik głębokości zapewniający dobrą widoczność obszaru roboczego
- magnes przytrzymuje wkręt na końcówce
- z końcówką wkrętakową Torx® ze stali nierdzewnej – bez ryzyka rdzewienia łbów wkrętów

Dane techniczne

Uchwyt wkładu wkrętaka	Uchwyt sześciokątny 6,35 mm (¼")
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 8,5 mm
Dalsze specyfikacje produktu	z magnesem i ogranicznikiem głębokości

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6961000	1	4006885696105

Szlifowanie – przegląd asortymentu


Właściwości produktów:

- ✓ Wszystkie popularne kształty, wymiary i układy otworów
- ✓ Do różnych materiałów: farby/lakieru, metalu, drewna i płyt gipsowo-kartonowych




FSC The mark of responsible forestry FSC® C008243

Nasz asortyment obejmuje produkty odpowiednie do większości dostępnych w sprzedaży typów maszyn wszystkich producentów i najróżniejszych zastosowań.



Szlifierka mimośrodowa




Wiertarki elektryczne



Szlifierki taśmowe




Szlifierki oscylacyjne



Szlifierki trójkątne



Szlifierki kątowe



Ścienne i sufitowe szlifierki do gipsu

Osprzęt



Lamelowe tarcze szlifierskie



Cylindry szlifierskie



Rotacyjne ściernice wachlarzowe



Dyski czyszczące




Fixoflex

Szlifierki mimośrodowe

Do farby i lakieru

Wielootworowe krążki ścierne do szlifierek mimośrodowych, Ø 125 mm

Uniwersalny papier ścierny do mało pylącej pracy na prawie wszystkich powierzchniach i maszynach



MADE IN EUROPE

- skuteczne odsysanie pyłu przy użyciu wszystkich dostępnych na rynku maszyn
- mocowanie na rzep do samoprzyczepnych krążków ściernych Ø 125 mm
- wysoka wydajność szlifowania i duża trwałość

Odpowiedni do

Odpowiedni do	farba/lakier, drewno, metal, stal nierdzewna
Warunkowo odpowiedni	tworzywo sztuczne

Dane techniczne

Średnica robocza	125 mm
Liczba otworów	Wiele otworów
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep

Nr art.	Zawartość	Ziarno	EAN-Code
1106000	5	60	4006885110601
1107000	5	80	4006885110700
1108000	5	120	4006885110809
1109000	5	180	4006885110908
1115000	5	240	4006885111509

Samoprzyczepne krążki ścierne do farby/lakieru, Ø 125 mm

Papier ścierny do szlifierek mimośrodowych do szlifowania powierzchni malowanych i lakierowanych



- długa trwałość dzięki specjalnej powłoce powierzchni ściernej
- system 8-otworowy zapewniający optymalny odciąg
- mocowanie na rzep umożliwiające szybką i łatwą wymianę papieru ściernego

Odpowiedni do

Odpowiedni do	farba/lakier
Warunkowo odpowiedni	drewno

Dane techniczne

Średnica robocza	125 mm
Liczba otworów	8
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Dalsze specyfikacje produktu	Specjalna powłoka powierzchni ściernej z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	EAN-Code
1150000	5		40	4006885115002
1150100	25		40	4006885115019
1151000	5		60	4006885115101

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	EAN-Code
1152000	5		80	4006885115200
1152100	25		80	4006885115217
1153000	5		120	4006885115309
1153100	25		120	4006885115316
1157000	5		180	4006885115705
1156100	1	25-cz.	40, 80, 120	4006885115613

Szlifierki mimośrodowe

Do płyt kartonowo-gipsowych

Zestaw samoprzyczepnych siatek ściernych do płyt gipsowo-kartonowych, Ø 125 mm

Do wygładzania i szlifowania szpachlowanych płyt gipsowo-kartonowych



- wysoka trwałość dzięki specjalnej powłoce krzemowo-karbidowej
- otwarta, porowata struktura umożliwiająca optymalne odprowadzanie pyłu
- mocowanie na rzep umożliwiające szybką i łatwą wymianę siatki ściernej

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa, drewno
Warunkowo odpowiedni	farba

Dane techniczne

Średnica robocza	125 mm
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Krzem-karbid
Podłoże materiału ściernego	Wysokiej jakości kamień szlifierski


Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	EAN-Code
8464000	1	5-cz.	80, 120, 220	4006885846401

Szlifierki mimośrodowe

Do drewna i metalu

Zestaw samoprzyczepnych krążków ściernych do drewna/metalu, Ø 150 mm

Papier ścierny do szlifierek mimośrodowych, do szlifowania drewna i metalu



- wysoka trwałość dzięki powłoce korundowej
- system 6-otworowy zapewniający optymalny odciąg
- mocowanie na rzep umożliwiające szybką i łatwą wymianę papieru ściernego

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal

Dane techniczne

Średnica robocza	150 mm
Liczba otworów	6
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Wzmocniony tkaniną
Dalsze specyfikacje produktu	z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	EAN-Code
1838000	1	12-cz.	60, 120, 240	4006885183803

Samoprzyczepne krążki ścierne do drewna/metalu, Ø 150 mm

Papier ścierny do szlifierek mimośrodowych, do szlifowania drewna i metalu



- wysoka trwałość dzięki powłoce korundowej
- system 14-otworowy zapewniający optymalny odciąg
- mocowanie na rzep umożliwiające szybką i łatwą wymianę papieru ściernego

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba/lakier, tworzywo sztuczne

Dane techniczne

Średnica robocza	150 mm
Liczba otworów	14
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Wzmocniony tkaniną
Dalsze specyfikacje produktu	z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Ziarno	EAN-Code
1840000	5	40	4006885184008
1842000	5	80	4006885184206
1843000	5	120	4006885184305

Samoprzyczepne krążki ścierne do drewna/metalu, Ø 115 mm

Papier ścierny do szlifierek mimośrodowych, do szlifowania drewna i metalu



- wysoka trwałość dzięki powłoce korundowej
- system 8-otworowy zapewniający optymalny odciąg
- mocowanie na rzep umożliwiające szybką i łatwą wymianę papieru ściernego

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	tworzywo sztuczne, farba/lakier

Dane techniczne

Średnica robocza	115 mm
Liczba otworów	8
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Wzmocniony tkaniną
Dalsze specyfikacje produktu	z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	EAN-Code
2269000	5		40	4006885226906
2269100	25		40	4006885226913
2270000	5		60	4006885227002
2270100	25		60	4006885227019
2271000	5		80	4006885227101
2271100	25		80	4006885227118
2272000	5		120	4006885227200
2267100	1	25-cz.	80, 120, 240	4006885226715

Samoprzyczepne krążki ścierne do drewna/metalu, Ø 125 mm

Papier ścierny do szlifierek mimośrodowych, do szlifowania drewna i metalu



- wysoka trwałość dzięki powłoce korundowej
- system 8-otworowy zapewniający optymalny odciąg
- mocowanie na rzep umożliwiające szybką i łatwą wymianę papieru ściernego

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	tworzywo sztuczne, farba/lakier

Dane techniczne


Średnica robocza	125 mm
Liczba otworów	8
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Wzmocniony tkaniną
Dalsze specyfikacje produktu	z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	EAN-Code
3180000	5		24	4006885318007
2069000	5		40	4006885206908
2069100	25		40	4006885206915

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	EAN-Code
2250000	5		60	4006885225008
2250100	25		60	4006885006232
2070000	5		80	4006885207004
2070100	25		80	4006885006225
2251000	5		120	4006885225107
2251100	25		120	4006885006966
2252000	5		180	4006885225206
2253000	5		240	4006885225305
2072000	5		400	4006885207202
2259100	1	25-cz.	80, 120, 240	4006885225916

Zestaw samoprzyczepnych krążków ściernych do drewna/metalu, Ø 125 mm

Papier ścierny do szlifierek mimośrodowych, do szlifowania drewna i metalu



- wysoka trwałość dzięki powłoce korundowej
- system 8-otworowy zapewniający optymalny odciąg
- mocowanie na rzep umożliwiające szybką i łatwą wymianę papieru ściernego

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	tworzywo sztuczne, farba/lakier

Dane techniczne

Średnica robocza	125 mm
Liczba otworów	8
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Wzmocniony tkaniną
Dalsze specyfikacje produktu	z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	EAN-Code
8401000	1	15-cz.	60, 80, 120	4006885840102

Zestaw krążków ściernych samoprzyczepnych do drewna/metalu Ø 150 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba/lakier, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Średnica robocza	150 mm
Liczba otworów	14
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Wzmocniony tkaniną
Dalsze specyfikacje produktu	z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	EAN-Code
8404000	1	10-częściowy	60, 80, 120	4006885840409

Szlifierki mimośrodowe

Do metalu

Samoprzyczepne krążki ścierne do metalu/lakieru, Ø 125 mm

Do szlifowania metalu na mokro i na sucho, bez bruzd



- redukuje przedwczesne zapychanie się ziaren w trakcie szlifowania metalu i lakieru
- system 8-otworowy zapewniający optymalny odciąg
- mocowanie na rzep umożliwiające szybką i łatwą wymianę papieru ściernego

Odpowiedni do

Odpowiedni do	lakier, metal
Warunkowo odpowiedni	tworzywo sztuczne

Dane techniczne

Średnica robocza	125 mm
Liczba otworów	8
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Dalsze specyfikacje produktu	z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Ziarno	EAN-Code
3191000	5	280	4006885319103
3192000	5	400	4006885319202

Szlifierki mimośrodowe

Dyski szlifierskie na rzep

Dysk szlifierski z mocowaniem na rzep do szlifierek mimośrodowych, Ø 125 mm



Dane techniczne

Średnica produktu	125 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Dalsze specyfikacje produktu	perforowany

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2227000	1	4006885222700

Dysk szlifierski z mocowaniem na rzep do szlifierek mimośrodowych



Dane techniczne

Średnica produktu	125 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Dalsze specyfikacje produktu	wersja twarda, perforowana

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2258000	1	4006885225800

Szlifierki taśmowe

Taśmy szlifierskie z tkaniny 40 x 303 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba/lakier

Dane techniczne

Wymiary taśmy szlifierskiej	40 x 303 mm
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Tkanina bawełniana

Nr art.	Zawartość	Ziarno	EAN-Code
1715000	3	60	4006885171503
1717000	3	80	4006885171701
1719000	3	120	4006885171909

Taśmy szlifierskie z tkaniny 13 x 457 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba/lakier

Dane techniczne

Wymiary taśmy szlifierskiej	13 x 457 mm
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Tkanina bawełniana

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	EAN-Code
1724000	3		40	4006885172401
1725000	3		80	4006885172500
1726000	3		120	4006885172609
1869000	1	3-częściowy	40, 80, 120	4006885186903

Taśmy szlifierskie z tkaniny 100 x 610 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba/lakier

Dane techniczne

Wymiary taśmy szlifierskiej	100 x 610 mm
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Tkanina bawełniana

Nr art.	Zawartość	Ziarno	EAN-Code
1861000	3	40	4006885186101
3117000	3	60	4006885311701
1862000	3	80	4006885186200
1863000	3	120	4006885186309
1864000	3	180	4006885186408

Taśmy szlifierskie z tkaniny 76 x 457 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba/lakier

Dane techniczne

Wymiary taśmy szlifierskiej	76 x 457 mm
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Tkanina bawełniana

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	EAN-Code
1890000	3		40	4006885189003
3111000	6		40	4006885311107
3112000	6		60	4006885311206
1892000	3		60	4006885189201
1894000	3		80	4006885189409
3113000	6		80	4006885311305
3114000	6		120	4006885311404
1896000	3		120	4006885189607
1897000	3		180	4006885189706
1890100	1	9-częściowy	40, 80, 120	4006885189010

Taśmy szlifierskie z tkaniny 65 x 410 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba/lakier

Dane techniczne

Wymiary taśmy szlifierskiej	65 x 410 mm
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Tkanina bawełniana

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	EAN-Code
1900000	3		40	4006885190009
1902000	3		60	4006885190207
1904000	3		80	4006885190405
1906000	3		120	4006885190603
1899100	1	9-częściowy	40, 80, 120	4006885189911

Taśmy szlifierskie z tkaniny 75 x 510 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba/lakier

Dane techniczne

Wymiary taśmy szlifierskiej	75 x 510 mm
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Tkanina bawełniana

Nr art.	Zawartość	Ziarno	EAN-Code
1908000	3	40	4006885190801
1912000	3	80	4006885191204
1914000	3	120	4006885191402

Taśmy szlifierskie z tkaniny 75 x 533 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba/lakier

Dane techniczne

Wymiary taśmy szlifierskiej	75 x 533 mm
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Tkanina bawełniana

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	EAN-Code
1919000	3		24	4006885191907
1916000	3		40	4006885191600
3101000	6		40	4006885310100
3102000	6		60	4006885310209
1918000	3		60	4006885191808
1920000	3		80	4006885192003

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	EAN-Code
3103000	6		80	4006885310308
3104000	6		120	4006885310407
1922000	3		120	4006885192201
1923000	3		180	4006885192300
1916100	1	9-częściowy	40, 80, 120	4006885191617

Taśmy szlifierskie z tkaniny 100 x 560 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba/lakier

Dane techniczne

Wymiary taśmy szlifierskiej	100 x 560 mm
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Tkanina bawełniana

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	EAN-Code
1932000	3		40	4006885193208
1934000	3		60	4006885193406
1936000	3		80	4006885193604
1938000	3		120	4006885193802
1933100	1	9-częściowy	40, 80, 120	4006885193314

Taśmy szlifierskie z tkaniny 60 x 400 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba/lakier

Dane techniczne

Wymiary taśmy szlifierskiej	60 x 400 mm
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Tkanina bawełniana

Nr art.	Zawartość	Ziarno	EAN-Code
1950000	3	40	4006885195004
1954000	3	80	4006885195400
1956000	3	120	4006885195608

Taśmy szlifierskie z tkaniny, 100 x 690 mm



MADE IN EUROPE

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba/lakier

Dane techniczne

Wymiary taśmy szlifierskiej	100 x 690 mm
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Tkanina bawełniana

Nr art.	Zawartość	Ziarno	EAN-Code
3122000	3	40	4006885312203
3124000	3	80	4006885312401
3125000	3	120	4006885312500

Zestaw taśm szlifierskich z tkaniny 76 x 457 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba/lakier

Dane techniczne

Wymiary taśmy szlifierskiej	76 x 457 mm
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Tkanina bawełniana

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	EAN-Code
8415000	1	5-częściowy	40, 80, 120	4006885841505

Zestaw taśm szlifierskich z tkaniny 75 x 533 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba/lakier

Dane techniczne

Wymiary taśmy szlifierskiej	75 x 533 mm
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Tkanina bawełniana

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	EAN-Code
8417000	1	5-częściowy	40, 80, 120	4006885841703

Szlifierki oscylacyjne

Do farby i lakieru

Paski szlifierskie samoprzyczepne do farby/lakieru 93 x 185 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	farba/lakier
Warunkowo odpowiedni	drewno

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	93 x 185 x 1 mm
Liczba otworów	8
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Dalsze specyfikacje produktu	Specjalna powłoka powierzchni ściernej z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
1120000	10	40	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112001
1122000	10	80	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112209
1123000	10	120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112308
1124000	10	180	93 mm	185 mm	1 mm	4006885112407

Szlifierki oscylacyjne

Do płyt kartonowo-gipsowych

Siatka ścierna do płyt gipsowo-kartonowych, 115 x 280 mm

Siatka ścierna do szlifierek ręcznych i oscylacyjnych



- do szlifierek ręcznych i oscylacyjnych z zaciskiem
- wysokiej jakości materiał ścierny z krzemu-karbidu
- otwarta, porowata struktura pozwala na optymalne odprowadzanie pyłu w połączeniu ze wszystkimi szlifierkami z odprowadzaniem pyłu

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa, drewno
Warunkowo odpowiedni	farba

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	115 x 280 x 1 mm
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Mocowanie zaciskowe
Materiał ziarna ściernego	Krzem-karbid
Podłoże materiału ściernego	Siatki ścierne
Materiał / właściwości powłoki	Wysokiej jakości kamień szlifierski

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
1996000	2		120	115	280	1	4006885199606
1988000	2		220	115	280	1	4006885198807
8406600	4	4 cz.	120, 220	115	280	1	4006885840669

Siatki ścierne do płyt gipsowo-kartonowych 93 x 230 mm



Odpowiedni do


Odpowiedni do	płyty gipsowo-kartonowe, drewno
Warunkowo odpowiedni	farba

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	93 x 230 x 1 mm
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Mocowanie zaciskowe
Materiał ziarna ściernego	Krzem-karbid
Podłoże materiału ściernego	Siatki ścierne
Materiał / właściwości powłoki	Wysokiej jakości kamień szlifierski

Nr art.	Zawartość	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
1997000	2	120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885199705
1987000	2	220	93 mm	230 mm	1 mm	4006885198708

Zestaw siatek ściernych samoprzyczepnych do płyt gipsowo-kartonowych 115 x 230 mm



Odpowiedni do


Odpowiedni do	płyty gipsowo-kartonowe, drewno
Warunkowo odpowiedni	farba

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	115 x 230 x 1 mm
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Krzem-karbid
Podłoże materiału ściernego	Siatki ścierne

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
8467000	1	5-częściowy	80, 120, 220	115 mm	230 mm	1 mm	4006885846708

Zestaw siatek ściernych samoprzyczepnych do płyt gipsowo-kartonowych 93 x 190 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyty gipsowo-kartonowe, drewno
Warunkowo odpowiedni	farba

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	93 x 190 x 1 mm
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Krzem-karbid
Podłoże materiału ściernego	Siatki ścierne
Materiał / właściwości powłoki	Wysokiej jakości kamień szlifierski

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
8468000	1	5-częściowy	80, 120, 220	93 mm	190 mm	1 mm	4006885846807

Szlifierki oscylacyjne

Do drewna i metalu

Zestaw pasków szlifierskich samoprzyczepnych do drewna/metalu, 100 x 115 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	100 x 115 x 1 mm
Liczba otworów	6
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Wzmocniony tkaniną
Dalsze specyfikacje produktu	z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
1761000	1	10 części	60, 120, 240	100 mm	115 mm	1 mm	4006885176102

Paski szlifierskie samoprzyczepne do drewna/metalu 93 x 185 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	93 x 185 x 1 mm
Liczba otworów	8
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Wzmocniony tkaniną
Dalsze specyfikacje produktu	z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
1766000	10		40	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176607
1749000	10		60	93 mm	185 mm	1 mm	4006885174900
1767000	10		80	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176706
1768000	10		120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176805
5801000	10		180	93 mm	185 mm	1 mm	4006885580107
5803000	10		240	93 mm	185 mm	1 mm	4006885580305
1762000	1	10-częściowy	40, 80, 120	93 mm	185 mm	1 mm	4006885176201

Pasek szlifierski do drewna/metalu 93 x 230 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	93 x 230 x 1 mm
Liczba otworów	8
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Mocowanie zaciskowe
Materiał ziarna ściernego	Korund
Dalsze specyfikacje produktu	z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
1961000	5		40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196100
1962000	5		80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196209
1963000	5		120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196308
1966000	5		180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196605
1959100	1	25-częściowy	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885195912

Pasek szlifierski do drewna/metalu 93 x 230 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	93 x 230 x 1 mm
Liczba otworów	8
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Mocowanie zaciskowe
Materiał ziarna ściernego	Korund
Dalsze specyfikacje produktu	z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
1971000	5		40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197107
1972000	5		80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197206
1973000	5		120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885197305
1968000	5		180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196803
1969100	1	25-częściowy	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885196919

Pasek szlifierski do drewna/metalu 115 x 280 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	115 x 280 x 1 mm
Liczba otworów	14
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Mocowanie zaciskowe
Materiał ziarna ściernego	Korund
Dalsze specyfikacje produktu	z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
1981000	5		40	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198104
1982000	5		80	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198203
1983000	5		120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198302
1986200	1	25-częściowy	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885198623

Paski szlifierskie samoprzyczepne do drewna/metalu 93 x 190 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	93 x 190 x 1 mm
Liczba otworów	8
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Wzmocniony tkaniną
Dalsze specyfikacje produktu	z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
1992000	5		40	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199200
1993000	5		80	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199309
1994000	5		120	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199408
1998000	1	10-częściowy	60, 120, 240	93 mm	190 mm	1 mm	4006885199804

Zestaw pasków szlifierskich do drewna/metalu, 93 x 230 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	93 x 230 x 1 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Mocowanie zaciskowe
Materiał ziarna ściernego	Korund

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
8410000	1	30-cz.	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885841000
2049000	1	50-częściowy	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885204904

Pasek szlifierski do drewna/metalu 93 x 230 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	93 x 230 x 1 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Mocowanie zaciskowe
Materiał ziarna ściernego	Korund

Nr art.	Zawartość	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
2052000	8	40	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205208
2053000	8	80	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205307
2054000	8	120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885205406
2048000	8	180	93 mm	230 mm	1 mm	4006885204805

Pasek szlifierski do drewna/metalu 115 x 280 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	115 x 280 x 1 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Mocowanie zaciskowe
Materiał ziarna ściernego	Korund

Nr art.	Zawartość	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
2056000	8	40	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205604
2057000	8	80	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205703
2058000	8	120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205802

Zestaw pasków szlifierskich do drewna/metalu, 115 x 280 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	115 x 280 x 1 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Mocowanie zaciskowe
Materiał ziarna ściernego	Korund

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
8411000	1	30-cz.	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885841109
2059000	1	50-częściowy	40, 80, 120	115 mm	280 mm	1 mm	4006885205901

Paski szlifierskie samoprzyczepne do drewna/metalu 115 x 230 mm



Odpowiedni do


Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	115 x 230 x 1 mm
Liczba otworów	14
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Wzmocniony tkaniną
Dalsze specyfikacje produktu	z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
3182000	5		40	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318205
3184000	5		80	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318403
3185000	5		120	115 mm	230 mm	1 mm	4006885318502
1990000	1	5-częściowy	40, 80, 120	115 mm	230 mm	1 mm	4006885199002

Pasek szlifierski do drewna/metalu 93 x 230 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba, tworzywa sztuczne

Dane techniczne


Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	93 x 230 x 1 mm
Liczba otworów	8
Materiał ziarna ściernego	Korund
Dalsze specyfikacje produktu	z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
8409000	1	15-częściowy	40, 80, 120	93 mm	230 mm	1 mm	4006885840904

Szlifierki trójkątne

Do farby i lakieru

Nakładki ścierne samoprzyczepne 2-cz. do farby/lakieru



Odpowiedni do

Odpowiedni do	farba/lakier
Warunkowo odpowiedni	drewno

Dane techniczne

Liczba otworów	11
Wymiar narożnika	95 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Dalsze specyfikacje produktu	Specjalna powłoka powierzchni ściernej z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	EAN-Code
1125000	10		40	4006885112506
1127000	10		80	4006885112704
1128000	10		120	4006885112803
1189000	1	15-częściowy	40, 80, 120	4006885118904

Nakładki ścierne samoprzyczepne do farby/lakieru 95 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	farba/lakier
Warunkowo odpowiedni	drewno

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	90 x 95 x 1 mm
Liczba otworów	6
Wymiar narożnika	95 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Dalsze specyfikacje produktu	Specjalna powłoka powierzchni ściernej z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
1160000	5	40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116009
1161000	5	60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116108
1162000	5	80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116207
1163000	5	120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116306
1167000	5	180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885116702

Szlifierki trójkątne

Do płyt kartonowo-gipsowych

Siatki ścierne samoprzyczepne do płyt gipsowo-kartonowych 290 x 250 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyty gipsowo-kartonowe, drewno, farba

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	290 x 250 x 1 mm
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Wymiar narożnika	290 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Krzem-karbid
Podłoże materiału ściernego	Wysokiej jakości kamień szlifierski

Nr art.	Zawartość	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
3162000	3	120	290 mm	250 mm	1 mm	4006885316201

Zestaw siatek ściernych samoprzyczepnych do płyt gipsowo-kartonowych, 95 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa, drewno
Warunkowo odpowiedni	farba

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	95 x 90 x 1 mm
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Wymiar narożnika	95 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Krzem-karbid
Podłoże materiału ściernego	Siatki ścierne
Materiał / właściwości powłoki	Wysokiej jakości kamień szlifierski

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
8469000	1	5-częściowy	80, 120, 220	95 mm	90 mm	1 mm	4006885846906

Szlifierki trójkątne

Do drewna i metalu

Zestaw dysków ściernych, samoprzyczepnych do drewna/metalu, 107 x 175 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	107 x 175 x 1 mm
Liczba otworów	8
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Wzmocniony tkaniną
Dalsze specyfikacje produktu	z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
1755000	1	10-częściowy	80, 120, 240	107 mm	175 mm	1 mm	4006885175501

Nakładki ścierne samoprzyczepne do drewna/metalu, 96 x 136 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	96 x 136 x 1 mm
Liczba otworów	4
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Wzmocniony tkaniną
Dalsze specyfikacje produktu	z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
1757000	10		80	96 mm	136 mm	1 mm	4006885175709
1763000	10		120	96 mm	136 mm	1 mm	4006885176300
1764000	10		240	96 mm	136 mm	1 mm	4006885176409
1756000	1	10-częściowy	80, 120, 240	96 mm	136 mm	1 mm	4006885175600

Nakładki ścierne samoprzyczepne do drewna/metalu 105 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	105 x 100 x 1 mm
Liczba otworów	6
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Wymiar narożnika	105 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Wzmocniony tkaniną
Dalsze specyfikacje produktu	z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
1780000	5		40	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178007
1782000	5		80	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178205
1783000	5		120	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178304
1787000	1	20-częściowy	60, 120, 240	105 mm	100 mm	1 mm	4006885178700

Nakładki ścierne samoprzyczepne do drewna/metalu, 107 x 142 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	107 x 142 x 1 mm
Liczba otworów	8
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Wzmocniony tkaniną
Dalsze specyfikacje produktu	z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
1790000	6		40	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179004
1791000	6		60	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179103
1792000	6		80	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179202
1793000	6		120	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179301
1794000	6		180	107 mm	142 mm	1 mm	4006885179400
1760000	1	6-częściowy	80, 120, 240	107 mm	142 mm	1 mm	4006885176003

Nakładki ścierne samoprzyczepne do drewna/metalu 95 mm



Odpowiedni do


Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	90 x 95 x 1 mm
Liczba otworów	6
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Wymiar narożnika	95 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Wzmocniony tkaniną
Dalsze specyfikacje produktu	z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
1850000	5		40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185005
1850100	25		40	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185012
1851000	5		60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185104
1851100	25		60	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185111
1852000	5		80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185203
1852100	25		80	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185210
1853000	5		120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185302
1853100	25		120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185319
1826000	5		180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885182608
1854000	5		240	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185401
1866000	1	20-częściowy	40, 60, 80, 120, 180	90 mm	95 mm	1 mm	4006885186606
1857000	1	20-częściowy	60, 120, 240	90 mm	95 mm	1 mm	4006885185708
1865100	1	25-częściowy	60, 80, 120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885186514

Nakładki ścierne samoprzyczepne do drewna/metalu, 98 x 139 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	98 x 139 x 1 mm
Liczba otworów	6
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Wzmocniony tkaniną
Dalsze specyfikacje produktu	z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
3136000	6	40	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313606
3137000	6	80	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313705
3138000	6	120	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313804
3139000	6	180	98 mm	139 mm	1 mm	4006885313903

Nakładki ścierne samoprzyczepne 2-częściowe do drewna/metalu



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Liczba otworów	11
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Wymiar narożnika	95 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Wzmocniony tkaniną
Dalsze specyfikacje produktu	z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	EAN-Code
1811000	10		40	4006885181106
1812000	10		60	4006885181205
1813000	10		80	4006885181304
1814000	10		120	4006885181403
5619000	10		180	4006885561908
5620000	10		240	4006885562004
3118000	1	15-częściowy	40, 80, 120	4006885311800

Zestaw dysków ściernych, samoprzyczepnych do drewna/metalu, 95 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	90 x 95 x 1 mm
Liczba otworów	6
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Wymiar narożnika	95 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Wzmocniony tkaniną
Dalsze specyfikacje produktu	z otworami do odprowadzania pyłu

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
8403000	1	15-częściowy	60, 80, 120	90 mm	95 mm	1 mm	4006885840300

Szlifierki trójkątne

Dyski szlifierskie z mocowaniem na rzep

Dysk szlifierski do szlifierek typu delta Bosch



Dane techniczne

Wymiar narożnika	95 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Dalsze specyfikacje produktu	wersja twarda, perforowana system mocowania na rzep do urządzeń Bosch PDA 180, 180E, 240E, GDA 280 E

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
1830000	1	4006885183001

Wiertarka elektryczna

Krążki ścierne

Zestaw krążków ściernych do drewna



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal

Dane techniczne

Średnica robocza	125 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Mocowanie zaciskowe
Materiał ziarna ściernego	Korund
Dalsze specyfikacje produktu	z otworem gwiaździstym

Nr art.	Zawartość	Ziarno	EAN-Code
2001000	10	40	4006885200104
2002000	10	80	4006885200203
2003000	10	120	4006885200302

Krążki ścierne samoprzyczepne fixoflex, do drewna/metalu



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, farba, metal
Warunkowo odpowiedni	blacha, stal nierdzewna (Inox), karoseria

Dane techniczne

Średnica robocza	125 mm
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Wzmocniony tkaniną

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	EAN-Code
2241100	5		40	4006885224117
2213100	5		60	4006885000339
2214100	5		80	4006885000346
2242100	5		120	4006885224216
2243100	5		180	4006885224315
2215100	5		240	4006885000353
2216000	1	5-częściowy	60, 80, 240	4006885221604
2260000	1	12-częściowy	40, 80, 240	4006885226005

Krążki ścierne samoprzyczepne fixoflex, do drewna/farby



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, farba, kamień
Warunkowo odpowiedni	tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Średnica robocza	125 mm
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Krzem-karbid
Podłoże materiału ściernego	Wzmocniony tkaniną

Nr art.	Zawartość	Ziarno	EAN-Code
2225000	5	24	4006885222502

Zestaw krążków ściernych samoprzyczepnych do szlifierek talerzowych, Ø 178 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal

Dane techniczne

Średnica robocza	178 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Wzmocniony tkaniną

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	EAN-Code
4756000	1	2-częściowy	40, 80	4006885475601

Krążki ścierne samoprzyczepne fixoflex, do metalu/lakieru



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, farba, karoseria
Warunkowo odpowiedni	drewno, stal nierdzewna (Inox)

Dane techniczne

Średnica robocza	125 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep

Nr art.	Zawartość	Ziarno	EAN-Code
2218100	5	400	4006885221819

Krążek ścierny z włókniny samoprzyczepny, fixoflex, do blachy



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal, blacha, płyty gipsowo-kartonowe
Warunkowo odpowiedni	tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Średnica robocza	125 mm
Ziarno	80
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2219000	1	4006885221901

Wiertarka elektryczna

Dyski szlifierskie

Dysk szlifierski, Ø 125 mm



Dane techniczne

Średnica produktu	125 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Mocowanie zaciskowe
Średnica trzpienia	8 mm
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Maks. prędkość obrotowa	3 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2020000	1	4006885202009

Dysk szlifierski fixoflex, Ø 125 mm



MADE IN EUROPE

Dane techniczne

Średnica produktu	125 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Średnica trzpienia	8 mm
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2211000	1	4006885221109

Dysk szlifierski z mocowaniem na rzep, Ø 125 mm



Dane techniczne

Średnica produktu	125 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Średnica trzpienia	8 mm
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Maks. prędkość obrotowa	4 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2223000	1	4006885222304

Wiertarka elektryczna

Rotacyjne ściernice wachlarzowe

Rotacyjny mop szlifierski z włókniny



Odpowiedni do

Odpowiedni do: drewno, blacha, farba

Dane techniczne

Średnica trzpienia: 6 mm
Wersja trzpienia: Trzpień okrągły
Kierunek obrotu: Obroty prawe
Zgodnie z normą: EN 13743

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość kamienia szlifierskiego	Ziarno	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
2032000	1	50 mm	25 mm	150	3 000 obr./min	4006885203204

Rotacyjna ściernica wachlarzowa



Odpowiedni do

Odpowiedni do: drewno, metal, farba

Dane techniczne

Średnica trzpienia: 6 mm
Wersja trzpienia: Trzpień okrągły
Kierunek obrotu: Obroty prawe
Zgodnie z normą: EN 13743

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość kamienia szlifierskiego	Ziarno	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
2037000	1	20 mm	20 mm	120	3 000 obr./min	4006885203709
2036000	1	50 mm	20 mm	80	3 000 obr./min	4006885203600
2035000	1	60 mm	40 mm	150	3 000 obr./min	4006885203501
2033000	1	80 mm	30 mm	60	3 000 obr./min	4006885203303
2034000	1	80 mm	40 mm	80	3 000 obr./min	4006885203402

Wiertarka elektryczna

Cylindry szlifierskie

Cylinder szlifierski, Ø 45 mm



MADE IN EUROPE

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Średnica produktu	45 mm
Wysokość kamienia szlifierskiego	30 mm
Średnica trzpienia	6 mm
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Maks. prędkość obrotowa	3 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2038000	1	4006885203808

Zestaw taśm szlifierskich do cylindrów szlifierskich, 3-częściowy



MADE IN EUROPE

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Ziarno	50 80 150
Maks. prędkość obrotowa	3 500 obr./min

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica robocza	EAN-Code
2039000	1	3 części	45 mm	4006885203907

Cylinder szlifierski, Ø 75 mm



MADE IN EUROPE

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Średnica produktu	75 mm
Wysokość kamienia szlifierskiego	80 mm
Średnica trzpienia	8 mm
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2245000	1	4006885224506

Zestaw taśm szlifierskich 2-cz. do cylindrów szlifierskich



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Ziarno	80 150

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica robocza	EAN-Code
2246000	1	2 części	75 mm	4006885224605

Wiertarka elektryczna

Dysk czyszczący

Uniwersalny dysk czyszczący na wiertarkę, Ø 100 mm

Do usuwania rdzy i oczyszczania powierzchni



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, drewno, lakier, kamień

Dane techniczne

Wysokość kamienia szlifierskiego	13 mm
Średnica trzpienia	6 mm
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Maks. prędkość obrotowa	8 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	EAN-Code
1674000	1	100 mm	4006885167407

Szlifierki kątowe

Krążki ścierne

Krążki ścierne samoprzyczepne do drewna/metalu



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal
Warunkowo odpowiedni	farba

Dane techniczne

Średnica robocza	115 mm
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Wzmocniony tkaniną

Nr art.	Zawartość	Ziarno	EAN-Code
2282100	5	40	4006885000360
2283100	5	80	4006885000377
2284100	5	180	4006885000384

8 nakładek ściernych z wkręcanym trzpieniem, Ø 50 mm

Akcesoria do tarczy szlifierskiej do szlifierek kątowych




- pasują do tarczy szlifierskiej do szlifierek kątowych nr art. 5607000
- po 2 krążki ścierne o ziarnistości 40 / 60 / 80 / 120
- z wkręcanym trzpieniem do stosowania w systemie szybkiej wymiany

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno
Warunkowo odpowiedni	metal

Nr art.	Zawartość	Ziarno	EAN-Code
5608000	8	40, 60, 80, 120	4006885560802

Zestaw krążków ściernych fibrowych do metalu Ø 115 mm



Odpowiedni do


Odpowiedni do: metal

Dane techniczne

Średnica produktu: 115 mm
Spoiwo: Wiązane żywicą syntetyczną
Zgodnie z normą: EN 13743

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
2460000	5		24	13 300 obr./min	4006885246003
2461000	5		40	13 300 obr./min	4006885246102
2462000	5		60	13 300 obr./min	4006885246201
2465000	5		100	13 300 obr./min	4006885246508
2476000	1	20-częściowy	24, 40, 60, 100	13 300 obr./min	4006885247604

Zestaw krążków ściernych fibrowych do metalu Ø 125 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do: metal

Dane techniczne

Średnica produktu: 125 mm
Spoiwo: Wiązane żywicą syntetyczną
Zgodnie z normą: EN 13743

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
2466000	5		24	12 250 obr./min	4006885246607
2467000	5		40	12 250 obr./min	4006885246706
2468000	5		60	12 250 obr./min	4006885246805
2469000	5		100	12 250 obr./min	4006885246904
2455000	1	20-częściowy	24, 40, 60, 100	12 250 obr./min	4006885245501

Zestaw krążków ściernych fibrowych do metalu Ø 180 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do: metal

Dane techniczne

Średnica produktu: 180 mm
Spoiwo: Wiązane żywicą syntetyczną
Zgodnie z normą: EN 13743

Nr art.	Zawartość	Ziarno	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
2471000	5	40	8 500 obr./min	4006885247109
2475000	5	100	8 500 obr./min	4006885247505

Siatki ścierne samoprzyczepne do płyt gipsowo-kartonowych



Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyty gipsowo-kartonowe, drewno
Warunkowo odpowiedni	farba

Dane techniczne

Średnica produktu	180 mm
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Krzem-karbid

Nr art.	Zawartość	Ziarno	EAN-Code
5614000	5	80	4006885561403
5615000	5	120	4006885561502
5616000	5	220	4006885561601

Szlifierki kątowe

Lamelowe talerze szlifierskie

Lamelowy talerz szlifierski do metalu, korund cyrkonowy



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal
Warunkowo odpowiedni	karoseria, farba, drewno

Dane techniczne

Materiał ziarna ściernego	Cyrkon-korund
Dalsze specyfikacje produktu	tarcza z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym
Zgodnie z normą	EN 13743
Otwór uchwytu	22,23 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Ziarno	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
2029000	1	115 mm	22,23 mm	40	13 300 obr./min	4006885202900
2029099	1	115 mm	22,23 mm	40	13 300 obr./min	4006885004726
2028000	1	115 mm	22,23 mm	60	13 300 obr./min	4006885202801
2028099	1	115 mm	22,23 mm	60	13 300 obr./min	4006885004719
2027000	1	115 mm	22,23 mm	80	13 300 obr./min	4006885202702
2027099	1	115 mm	22,23 mm	80	13 300 obr./min	4006885004702
2015000	1	125 mm	22,23 mm	40	12 200 obr./min	4006885201507
2016000	1	125 mm	22,23 mm	60	12 200 obr./min	4006885201606
2017000	1	125 mm	22,23 mm	80	12 200 obr./min	4006885201705

Lamelowy talerz szlifierski do szlifowania do szlifierek kątowych

Do szlifowania zgrubnego powierzchni metalowych



- bardzo duża wytrzymałość, dużo bardziej trwała niż tradycyjne tarcze lamelkowe
- uchwyt 22,2 mm, pasuje do wszystkich typowych szlifierek kątowych
- certyfikat wg DIN EN 13743

MADE IN EUROPE

Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal, stal nierdzewna

Dane techniczne

Materiał ziarna ściernego	Cyrkon-korund
Dalsze specyfikacje produktu	tarcza z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym
Zgodnie z normą	EN 13743
Otwór uchwytu	22,23 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Ziarno	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
5650000	1	115 mm	22,23 mm	40	13 300 obr./min	4006885565005
5651000	1	115 mm	22,23 mm	60	13 300 obr./min	4006885565104
5652000	1	115 mm	22,23 mm	80	13 300 obr./min	4006885565203
5653000	1	125 mm	22,23 mm	40	12 250 obr./min	4006885565302
5654000	1	125 mm	22,23 mm	60	12 250 obr./min	4006885565401
5655000	1	125 mm	22,23 mm	80	12 250 obr./min	4006885565500

Lamelkowy dysk szlifierski z włókniną, gruboziarnisty, Ø 115 mm



MADE IN EUROPE

Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	innowacyjna i bardzo efektywna włóknina do szlifowania o wachlarzowej strukturze lamelkowej
Zgodnie z normą	EN 13743
Otwór uchwytu	22,23 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Ziarno	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
8422099	1	115 mm	22,23 mm	80	13 300 obr./min	4006885010277

Lamelowy talerz szlifierski do szlifowania metalu, korund



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, karoseria

Dane techniczne

Materiał ziarna ściernego	Korund
Dalsze specyfikacje produktu	tarcza z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym
Zgodnie z normą	EN 13743
Otwór uchwytu	22,23 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Ziarno	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
8426000	1	115 mm	22,23 mm	40	13 300 obr./min	4006885842601
8425000	1	125 mm	22,23 mm	40	12 200 obr./min	4006885842502

Szlifierki kątowe

Zestawy

Zestaw szlifierski do szlifierek kątowych, 4-częściowy

Dysk szlifierski Ø 50 mm z trzema krążkami ściernymi o ziarnistości 40, 80, 120



- elastyczny, gumowany dysk szlifierski Ø 50 mm z 3 krążkami ściernymi o ziarnistości 40, 80 i 120
- gwint M14 pasujący do większości szlifierek kątowych
- system szybkiej wymiany krążków ściernych z wkręcanym trzpieniem

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno
Warunkowo odpowiedni	metal

Dane techniczne

Przyłącze gwintowane	M14

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5607000	1	4006885560703

Szlifierki kątowe

Dyski czyszczące

Uniwersalny dysk czyszczący do szlifierek kątowych

Do usuwania rdzy i oczyszczania gładkich powierzchni



- nośnik wykonany z wysokogatunkowego nylonu z ziarnem krzemowo-karbidowym
- szybka, agresywna obróbka powierzchni
- wysoka wydajność w usuwaniu materiału

Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, drewno, farba/lakier, kamień

Dane techniczne


Maks. prędkość obrotowa	9 650 obr./min
Materiał ziarna ściernego	Krzem-karbid
Dalsze specyfikacje produktu	nośnik wykonany z wysokogatunkowego nylonu z ziarnem krzemowo-karbidowym

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Masa produktu	EAN-Code
1673000	1	115	22,23 mm	65	4006885167308
1672000	1	125	22,23 mm	70	4006885167209

Szlifierki kątowe

Dyski szlifierskie

Dysk szlifierski z mocowaniem na rzep Ø 115 mm




Dane techniczne

Średnica produktu	115 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Przyłącze gwintowane	M14
Maks. prędkość obrotowa	13 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2281000	1	4006885228108

Dysk szlifierski z mocowaniem na rzep Ø 125 mm



Dane techniczne

Średnica produktu	125 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Przyłącze gwintowane	M14
Maks. prędkość obrotowa	12 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2285000	1	4006885228504

Dysk szlifierski Ø 115 mm



Dane techniczne

Średnica produktu	115 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Nakrętka kołnierzowa
Przyłącze gwintowane	M14
Maks. prędkość obrotowa	13 300 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	z nakrętką kołnierzową M14

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2450000	1	4006885245006

Dysk szlifierski Ø 178 mm



Dane techniczne

Średnica produktu	178 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Nakrętka kołnierzowa
Przyłącze gwintowane	M14
Maks. prędkość obrotowa	8 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	z nakrętką kołnierzową M14

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2452000	1	4006885245204

Dysk szlifierski Ø 125 mm



Dane techniczne

Średnica produktu	125 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Nakrętka kołnierzowa
Przyłącze gwintowane	M14
Maks. prędkość obrotowa	12 200 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2454000	1	4006885245402

Dysk szlifierski z mocowaniem na rzep Ø 180 mm



Dane techniczne

Średnica produktu	180 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Przyłącze gwintowane	M14
Maks. prędkość obrotowa	8 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5618000	1	4006885561809

Materiały ścierne do ścian i sufitów

Siatki ścierne samoprzyczepne do płyt gipsowo-kartonowych, Ø 225 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa, drewno
Warunkowo odpowiedni	farba

Dane techniczne

Średnica robocza	225 mm
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Krzem-karbid
Podłoże materiału ściernego	Wysokiej jakości kamień szlifierski

Nr art.	Zawartość	Ziarno	EAN-Code
5617000	5	80	4006885561700
2287000	5	120	4006885228702
2288000	5	220	4006885228801

Krążek ścierny z włókniny samoprzyczepny do drewna/metalu Ø 225 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, płyta OSB, metal, blacha, stal nierdzewna (Inox)

Dane techniczne

Średnica robocza	225 mm
Ziarno	280
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3168000	1	4006885316805

Krążki ścierne samoprzyczepne do drewna, farby/lakieru Ø 225 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, farba/lakier

Dane techniczne

Średnica robocza	225 mm
Liczba otworów	19
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Ziarno	EAN-Code
5632000	5	60	4006885563209
5633000	5	80	4006885563308
5634000	5	120	4006885563407
5635000	5	180	4006885563506

Ostrzałka do noży i nożyczek

Do ostrzenia noży i nożyczek



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal

Dane techniczne

Średnica robocza	60 mm
Średnica trzpienia	6 mm
Maks. prędkość obrotowa	3 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	z trzpieniem

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2140000	1	4006885214002

Zestaw ceramicznych kamieni szlifierskich, 5-cz.

Do niezawodnego szlifowania i gratowania



MADE IN EUROPE

- różne kształty trzpieni szlifierskich do różnych powierzchni materiału
- z wysokogatunkowego tlenku aluminium
- trzpień okrągły Ø 3 mm

Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, ceramika, tworzywo sztuczne
Warunkowo odpowiedni	szkło

Dane techniczne

Średnica trzpienia	3 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał ziarna ściernego	Tlenek aluminium

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
2142000	1	5-cz.	28 000	4006885214200

Zestaw ceramicznych kamieni szlifierskich, 6-cz.

Do niezawodnego szlifowania i gratowania



MADE IN EUROPE

- różne kształty trzpieni szlifierskich do różnych powierzchni materiału
- z wysokogatunkowego tlenku aluminium
- trzpień okrągły Ø 6 mm

Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, ceramika
Warunkowo odpowiedni	szkło, tworzywo sztuczne

Dane techniczne

Średnica trzpienia	6 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał ziarna ściernego	Tlenek aluminium
Zgodnie z normą	EN 12413

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
2144000	1	6-cz.	23 000	4006885214408

Ceramiczny kamień szlifierski



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, ceramika, tworzywa sztuczne
Warunkowo odpowiedni	szkło

Dane techniczne

Średnica trzpienia	6 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał ziarna ściernego	Tlenek aluminium
Zgodnie z normą	EN 12413

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Kształt	Średnica robocza	Średnica	Wysokość kamienia szlifierskiego	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
2174000	1	Cylindryczno-stożkowy		6 – 20 mm	30 mm	28 000 obr./min	4006885217409
2173000	1	Stożkowy		10 – 20 mm	30 mm	28 000 obr./min	4006885217300
2171000	1	Cylindryczny	12 mm		22 mm	44 000 obr./min	4006885217102
2172000	1	Cylindryczny	24 mm		15 mm	25 000 obr./min	4006885217201
2170000	1	Kulisty	24 mm		23 mm	25 000 obr./min	4006885217003

Zestaw ceramicznych kamieni szlifierskich, 3-cz.

do ostrzenia łańcuchów do pił łańcuchowych



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal

Dane techniczne

Średnica trzpienia	2,3 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Wysokość kamienia szlifierskiego	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
2175000	1	3-cz.	12 mm	12 000 obr./min	4006885217508

Zestaw kamieni szlifierskich diamentowych cylindrycznych, 3-częściowy

Do szlifowania ceramiki, szkła, glazury, metali nieżelaznych



- 3 cylindryczne kamienie szlifierskie diamentowe, Ø 4 / 4,8 / 5,5 do filigranowego szlifowania otworów, promieni, konturów i krawędzi
- z nasypem z diamentów dla wyjątkowej twardości, stabilności i wytrzymałości podczas korzystania do obróbki ceramiki, szkła, glazury i metali nieżelaznych
- trzpień 3 mm do łatwego mocowania w wiertarkach, wkrętarkach akumulatorowych, wałkach giętkich i mininarzędziach obrotowych

Dane techniczne

Średnica trzpienia	3 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał / właściwości powłoki	Z nasypem diamentowym
Dalsze specyfikacje produktu	Ø 4 / 4,8 / 5,5 mm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Wysokość kamienia szlifierskiego	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
5987000	1	3-częściowy	10 mm	25 000 obr./min	4006885598706

Zestaw kamieni szlifierskich diamentowych kulistych i stożkowych, 3-częściowy

Do szlifowania ceramiki, szkła, glazury, metali nieżelaznych



- 3 kamienie szlifierskie diamentowe, kuliste o średnicy 3 i 5 mm oraz stożkowe o średnicy 3,5 mm, do różnych prac, takich jak np. grawerowanie, szlifowanie konturów i gratowanie
- z nasypem z diamentów dla wyjątkowej twardości, stabilności i wytrzymałości podczas korzystania do obróbki ceramiki, szkła, glazury i metali nieżelaznych
- trzpień 3 mm do łatwego mocowania w wiertarkach, wkrętarkach akumulatorowych, wałkach giętkich i mininarzędziach obrotowych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	ceramika, szkło, glazura, metale nieżelazne

Dane techniczne

Średnica trzpienia	3 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał / właściwości powłoki	Z nasypem diamentowym

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Wysokość kamienia szlifierskiego	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
5988000	1	3-cz.	10 mm	25 000 obr./min	4006885598805

Zestaw ściernic diamentowych, cylindrycznych i spiczastych, 2 cz.

Do szlifowania ceramiki, szkła, glazury, metali nieżelaznych



- 2 ściernice diamentowe, cylindryczna o średnicy 8 mm i spiczasta stożkowa o średnicy 3–8 mm, do gratowania i szlifowania otworów oraz fazowania krawędzi
- z nasypem z diamentów dla wyjątkowej twardości, stabilności i wytrzymałości podczas korzystania do obróbki ceramiki, szkła, glazury i metali nieżelaznych
- trzpień 3 mm do łatwego mocowania w wiertarkach, wkrętarkach akumulatorowych, wałkach giętkich i mininarzędziach obrotowych

Dane techniczne

Średnica trzpienia	3 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał / właściwości powłoki	Z nasypem diamentowym
Dalsze specyfikacje produktu	Ø 8 mm cylindryczny Ø 3–8 mm spiczasty stożkowy

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Wysokość kamienia szlifierskiego	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
5989000	1	2-częściowy	10 mm	25 000 obr./min	4006885598904

Polerowanie – do wszelkich zastosowań

Materiały do polerowania wolfcraft są przeznaczone…

- ✓ do różnych zastosowań, od lekkich prac i obróbki wykańczającej po ciężkie zadania i obróbkę zgrubną
- ✓ do wielu materiałów: metali, blach, stali niedrzewnej, metali nieżelaznych (aluminium/miedzi itd.), drewna i tworzyw sztucznych

Produkty do polerowania firmy wolfcraft pozwalają w krótkim czasie osiągnąć doskonałe rezultaty podczas różnego rodzaju prac ze wszystkimi popularnymi materiałami. Nasz asortyment obejmuje produkty odpowiednie do niemalże każdej maszyny.

Odpowiednie maszyny


Wiertarki


Polerki


Szlifierki mimośrodowe


Szlifierki kątowe

Polerowanie


Powłoka polerska


Gąbka polerska


Filcowa tarcza polerska


Tarcza polerska z sukna


Szczotka sznurkowa sizalowa



Głowica polerska


Miękka tarcza polerska


Lamelkowy talerz szlifierski z filcem


Lamelkowy talerz szlifierski z włókniną

Osprzęt


Pasty polerskie


Fixoflex


Trzpień mocujący

Wiertarki

Powłoka polerska, Ø 125 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	karoserie, blacha, drewno, metal nieżelazny, stal nierdzewna (INOX)

Dane techniczne

Średnica robocza	125 mm
Maks. prędkość obrotowa	6 800 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	z wiązaniem

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	EAN-Code
2025000	1	125 mm	4006885202504

Szczotka sznurkowa sizalowa, Ø 85 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	blacha, stal nierdzewna (Inox), tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Średnica robocza	85 mm
Wysokość robocza	20 mm
Otwór uchwytu	10 mm
Maks. prędkość obrotowa	4 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Otwór uchwytu	10 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	EAN-Code
2098000	1	85 mm	10 mm	4006885209800

Trzpień mocujący Ø 10 mm

Optymalna współosiowość tarcz szlifierskich i polerskich bez trzpienia



- łatwe mocowanie tarcz szlifierskich i polerskich bez trzpienia
- trzpień okrągły umożliwia szybkie mocowanie w uchwycie wiertarskim
- z podkładkami i nakrętkami mocującymi

Dane techniczne

Otwór uchwytu	10 mm
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Maks. prędkość obrotowa	5 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	z podkładkami i nakrętką mocującą

Nr art.	Zawartość	Otwór uchwytu	EAN-Code
2116000	1	10 mm	4006885211605

Trzpień mocujący Ø 13 mm

Optymalna współosiowość tarcz szlifierskich i polerskich bez trzpienia



- łatwe mocowanie tarcz szlifierskich i polerskich bez trzpienia
- trzpień okrągły umożliwia szybkie mocowanie w uchwycie wiertarskim
- z podkładkami i nakrętkami mocującymi

Dane techniczne

Otwór uchwytu	13 mm
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Maks. prędkość obrotowa	5 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	z podkładkami i nakrętką mocującą

Nr art.	Zawartość	Otwór uchwytu	EAN-Code
2117000	1	13 mm	4006885211704

Filcowa tarcza polerska, Ø 75 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal nieżelazny, blacha, stal nierdzewna (INOX), tworzywa sztuczne, karoserie

Dane techniczne

Średnica robocza	75 mm
Wysokość robocza	10 mm
Otwór uchwytu	10 mm
Maks. prędkość obrotowa	4 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Otwór uchwytu	10 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	EAN-Code
2130000	1	75 mm	10 mm	4006885213005

Głowica polerska, Ø 120 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	karoserie, blacha, metal nieżelazny, stal nierdzewna (INOX), drewno

Dane techniczne

Średnica robocza	120 mm
Wysokość robocza	40 mm
Średnica trzpienia	8 mm
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	EAN-Code
2131000	1	120 mm	4006885213104

Miękka tarcza polerska, Ø 85 mm

Do czyszczenia i polerowania powierzchni metalowych, z tworzywa sztucznego i drewnianych



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, blacha, metale nieżelazne, stal nierdzewna (INOX), tworzywa sztuczne, karoseria

Dane techniczne

Średnica robocza	85 mm
Wysokość robocza	10 mm
Otwór uchwytu	10 mm
Maks. prędkość obrotowa	4 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał / właściwości powłoki	Bawełna
Otwór uchwytu	10 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	EAN-Code
2132000	1	85 mm	10 mm	4006885213203

Trzpień mocujący Ø 13 mm i 22,2 mm

Optymalna współosiowość tarcz szlifierskich i polerskich bez trzpienia



- łatwe mocowanie tarcz szlifierskich i polerskich bez trzpienia
- trzpień okrągły umożliwia szybkie mocowanie w uchwycie wiertarskim
- z podkładkami i nakrętkami mocującymi

Dane techniczne

Otwór uchwytu	13 / 22,2 mm
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Maks. prędkość obrotowa	5 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	z podkładkami i nakrętką mocującą

Nr art.	Zawartość	Otwór uchwytu	EAN-Code
2139000	1	13 / 22,2 mm	4006885213906

Tarcza polerska z sukna, Ø 110 mm

Do polerowania na wysoki połysk powierzchni z metalu i tworzywa sztucznego



- uniwersalna tarcza polerska
- otwór mocujący 22,2 mm trzpienia mocującego (nr art. 2139000)
- wysoka jakość „made in Europe"

MADE IN EUROPE

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, blacha, metale nieżelazne, stal nierdzewna (INOX), tworzywo sztuczne, karoseria

Dane techniczne

Średnica robocza	110 mm
Wysokość robocza	20 mm
Otwór uchwytu	22,2
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Otwór uchwytu	22,2 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	EAN-Code
2146000	1	110	22,2 mm	4006885214606

Zestaw polerski „Hobby"

Praktyczny zestaw uniwersalny



- do polerowania zanieczyszczonych, zmatowionych lub zardzewiałych metalowych powierzchni
- filcowa tarcza polerska i pasta czyszcząca do usuwania zanieczyszczeń
- miękka tarcza polerska i pasta polerska do polerowania na wysoki połysk

Odpowiedni do


Odpowiedni do	blacha, metale nieżelazne, drewno, tworzywa sztuczne, karoseria

Dane techniczne

Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2178000	1	5-cz.	4006885217805

Zestaw polerski „Profi"



Odpowiedni do

Odpowiedni do	karoserie, blacha, metal nieżelazny, drewno, tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2179000	1	6-częściowy	4006885217904

Filcowa nakładka polerska, samoprzyczepna fixoflex, Ø 125 mm



MADE IN EUROPE

Odpowiedni do

Odpowiedni do	karoserie, stal nierdzewna (INOX), metal nieżelazny, drewno, blacha

Dane techniczne

Średnica robocza	125 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Maks. prędkość obrotowa	6 800 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Filc
Dalsze specyfikacje produktu	tylna strona pokryta welurem

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	EAN-Code
2208000	1	125 mm	4006885220805

Powłoka polerska fixoflex, Ø 125 mm



MADE IN EUROPE

Odpowiedni do

Odpowiedni do	karoserie, metal nieżelazny, drewno, blacha, stal nierdzewna (INOX)

Dane techniczne

Średnica robocza	125 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Maks. prędkość obrotowa	6 800 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Wełna jagnięca
Dalsze specyfikacje produktu	tylna strona pokryta welurem

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	EAN-Code
2224000	1	125 mm	4006885222403

Gąbka polerska fixoflex, Ø 125 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	karoserie, metal, metal nieżelazny
Warunkowo odpowiedni	stal nierdzewna (Inox), drewno

Dane techniczne

Średnica robocza	125 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Dalsze specyfikacje produktu	tylna strona pokryta welurem

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	EAN-Code
2249000	1	125 mm	4006885224902

Polerki

Powłoka polerska, samoprzyczepna, Ø 180 mm



MADE IN EUROPE

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal nieżelazny, blacha, karoserie, stal nierdzewna (INOX)

Dane techniczne

Średnica robocza	180 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Wełna jagnięca
Dalsze specyfikacje produktu	tylna strona pokryta welurem

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	EAN-Code
3163000	1	180 mm	4006885316300

Gąbka polerska, Ø 180 mm



MADE IN EUROPE

Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal nieżelazny, karoserie, blacha, stal nierdzewna (INOX), drewno

Dane techniczne

Średnica robocza	180 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	tylna strona pokryta welurem

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	EAN-Code
3164000	1	180 mm	4006885316409

Powłoka polerska, samoprzyczepna, Ø 150 mm



MADE IN EUROPE

Odpowiedni do

Odpowiedni do	karoserie, metal nieżelazny, drewno, stal nierdzewna (INOX), blacha

Dane techniczne

Średnica robocza	150 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiały	Wełna jagnięca
Dalsze specyfikacje produktu	tylna strona pokryta welurem

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	EAN-Code
3166000	1	150 mm	4006885316607

Szlifierki mimośrodowe

Filcowa nakładka polerska, samoprzyczepna fixoflex, Ø 125 mm



MADE IN EUROPE

Odpowiedni do

Odpowiedni do	karoserie, stal nierdzewna (INOX), metal nieżelazny, drewno, blacha

Dane techniczne

Średnica robocza	125 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Maks. prędkość obrotowa	6 800 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Filc
Dalsze specyfikacje produktu	tylna strona pokryta welurem

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	EAN-Code
2208000	1	125 mm	4006885220805

Powłoka polerska fixoflex, Ø 125 mm



MADE IN EUROPE

Odpowiedni do

Odpowiedni do	karoserie, metal nieżelazny, drewno, blacha, stal nierdzewna (INOX)

Dane techniczne

Średnica robocza	125 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Maks. prędkość obrotowa	6 800 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Wełna jagnięca
Dalsze specyfikacje produktu	tylna strona pokryta welurem

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	EAN-Code
2224000	1	125 mm	4006885222403

Gąbka polerska fixoflex, Ø 125 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	karoserie, metal, metal nieżelazny
Warunkowo odpowiedni	stal nierdzewna (Inox), drewno

Dane techniczne

Średnica robocza	125 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Dalsze specyfikacje produktu	tylna strona pokryta welurem

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	EAN-Code
2249000	1	125 mm	4006885224902

Powłoka polerska, samoprzyczepna, Ø 150 mm



MADE IN EUROPE

Odpowiedni do

Odpowiedni do	karoserie, metal nieżelazny, drewno, stal nierdzewna (INOX), blacha

Dane techniczne

Średnica robocza	150 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiały	Wełna jagnięca
Dalsze specyfikacje produktu	tylna strona pokryta welurem

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	EAN-Code
3166000	1	150 mm	4006885316607

Szlifierki kątowe

Lamelkowy talerz szlifierski z włókniną



MADE IN EUROPE

Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal nierdzewna, stal, aluminium, metal nieżelazny

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	innowacyjna i wysoce efektywna włóknina do szlifowania o wachlarzowej strukturze lamelkowej
Zgodnie z normą	EN 13743
Otwór uchwytu	22,23 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Ziarno	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
8423099	1	115 mm	22,23 mm	280	13 300 obr./min	4006885010284
8421099	1	125 mm	22,23 mm	280	12 250 obr./min	4006885842106

Lamelkowy talerz szlifierski z filcem, Ø 115 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal nierdzewna (Inox), stal, aluminium, metal nieżelazny

Dane techniczne

Średnica robocza	115 mm
Otwór uchwytu	22,23 mm
Maks. prędkość obrotowa	13 300 obr./min
Zgodnie z normą	EN 13743
Otwór uchwytu	22,23 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	EAN-Code
8424099	1	115 mm	22,23 mm	4006885010291

Pasta polerska

Zestaw past polerskich

Do polerowania wstępnego i wykończeniowego



- wszechstronny zestaw do wstępnego i wykończeniowego polerowania zanieczyszczonych lub zmatowionych metalowych powierzchni
- brązowa pasta do polerowania wstępnego, niebieska pasta do polerowania wykończeniowego
- uzupełnienie do zestawu polerskiego „Hobby" (nr art. 2178000)

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2134000	1	2-częściowy	4006885213401

Tarcze do zdzierania do metalu



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	z wybrzuszeniem
Zgodnie z normą	EN 12413, A24R-BF

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Grubość tarczy	Maks. prędkość cięcia	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
1630099	1	115 mm	22,23 mm	6 mm	80 metry na sekundę	13 300 obr./min	4006885163096
1631099	1	125 mm	22,23 mm	6 mm	80 metry na sekundę	12 250 obr./min	4006885163195

Diamentowy dysk szlifierski

Do szlifowania i frezowania kamienia i betonu



- Do usuwania pozostałości
- Do usuwania pozostałości po zaprawie
- Do zaokrąglania krawędzi i narożników

Odpowiedni do

Odpowiedni do	beton, beton pumeksowy, cegły, kamień naturalny, kamień sztuczny, zaprawy

Dane techniczne

Wysokość segmentu	7 mm
Dalsze specyfikacje produktu	rant pełny
Metoda produkcji	Spiekany
Zgodnie z normą	EN 13236

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Maks. prędkość cięcia	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
8387000	1	105 mm	22,23 mm	80	13 300 obr./min	4006885838703
8382000	1	125 mm	22,23 mm	80	12 200 obr./min	4006885838208

Szczotki – do wszelkich zastosowań

Rodzaje drutu

Kształty szczotek

Uchwyty

Do wiertarek i wkrętarek akumulatorowych



Drut falisty



Drut splatany



Okrągłe/tarczowe



Doczołowe



Pędzel



Sześciokątny



Walcowy

Do szlifierek kątowych



Drut falisty



Drut splatany



Walcowy



Doczołowe



Stożkowe

M14



Otwór 22,23 mm

Szczotki specjalne



Szczotka polerska



Szczotka cylindryczna



Szczotka wachlarzowa

Optymalne typy szczotek

W naszym asortymencie znajdują się szczotki do wszystkich popularnych zastosowań. Oferujemy szczotki do wiertarek, wkrętarek akumulatorowych oraz szlifierek kątowych i gwarantujemy wysoką jakość, wynikającą z naszego wieloletniego doświadczenia w ich produkcji.



Nylon
Uniwersalne



Stal
do stali



Mosiądz
do metali nieżelaznych



Stal nierdzewna
do stali i stali nierdzewnej



Stal powlekana mosiądzem
do drewna



Stal
do stali



Mosiądz
do metali nieżelaznych



Stal nierdzewna
do stali i stali nierdzewnej

Zestawy szczotek



Zestaw miniszczotek z drutu stalowego



Zestaw szczotek z drutu stalowego

Wiertarka elektryczna

Szczotki druciane nylonowe

Szczotka tarczowa z drutu nylonowego, agresywna

Do czyszczenia, usuwania rdzy i polerowania



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno
Warunkowo odpowiedni	metal, metal nieżelazny, blacha, kamień

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut falisty
Kolor	Czerwony
Maks. prędkość obrotowa	4 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut pokryty nylonem
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Średnica drutu	1,2 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość szczeciny	Długość drutu	Wersja trzpienia	Długość trzpienia	Średnica trzpienia	EAN-Code
1500000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	25 mm		4006885150003
8477000	1	100 mm	8 mm	23 mm	Trzpień okrągły	30 mm	6 mm	4006885847705
1502000	1	100 mm	10 mm	23 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	25 mm		4006885150201

Szczotka doczołowa z drutu nylonowego, agresywna

Do czyszczenia, usuwania rdzy i polerowania



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno
Warunkowo odpowiedni	metal, metal nieżelazny, blacha, kamień

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut falisty
Kolor	Czerwony
Maks. prędkość obrotowa	4 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut pokryty nylonem
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Średnica drutu	1,2 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Długość drutu	Wersja trzpienia	Długość trzpienia	Średnica trzpienia	EAN-Code
1505000	1	50 mm	20 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	25 mm		4006885150508
1506000	1	65 mm	20 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	25 mm		4006885150607
8478000	1	65 mm	20 mm	Trzpień okrągły	30 mm	6 mm	4006885847804

Szczotka pędzelkowa z drutu nylonowego, agresywna

Do czyszczenia, usuwania rdzy i polerowania



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno
Warunkowo odpowiedni	metal, metal nieżelazny, blacha, kamień

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut falisty
Kolor	Czerwony
Maks. prędkość obrotowa	4 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut pokryty nylonem
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Średnica drutu	1,2 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Długość drutu	Wersja trzpienia	Długość trzpienia	EAN-Code
1510000	1	25 mm	25 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	25 mm	4006885151000

Szczotka wachlarzowa z drutu nylonowego, agresywna



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno
Warunkowo odpowiedni	metal, metal nieżelazny, blacha, kamień

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut falisty
Kolor	Czerwony
Maks. prędkość obrotowa	4 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut pokryty nylonem
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Średnica drutu	1,2 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość szczeciny	Długość drutu	Wersja trzpienia	Długość trzpienia	EAN-Code
1512000	1	100 mm	20 mm	23 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	25 mm	4006885151208

Szczotka polerska

Do szczotkowania, polerowania i czyszczenia



- do szczotkowania zamszu i nubuku
- do polerowania mebli z miękkiego drewna
- do czyszczenia profili i elementów drewnianych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	skóra, drewno, metal, metale nieżelazne

Dane techniczne

Maks. prędkość obrotowa	4 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Nylon
Dalsze specyfikacje produktu	z miękką szczeciną
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Średnica drutu	0,2 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Długość drutu	Wersja trzpienia	Długość trzpienia	Średnica trzpienia	EAN-Code
2713000	1	80 mm	20 mm	Trzpień okrągły	30 mm	6 mm	4006885271302

Szczotka tarczowa z drutu nylonowego, miękka

Do czyszczenia i delikatnego polerowania drewna i blachy



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno
Warunkowo odpowiedni	blacha, metale nieżelazne

Dane techniczne

Kolor	Niebieski
Maks. prędkość obrotowa	4 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut pokryty nylonem
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Średnica drutu	0,7 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość szczeciny	Długość drutu	Wersja trzpienia	Długość trzpienia	EAN-Code
2726000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	25 mm	4006885272606
2727000	1	100 mm	10 mm	23 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	25 mm	4006885272705

Szczotka doczołowa z drutu nylonowego, miękka

Do czyszczenia i delikatnego polerowania



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno
Warunkowo odpowiedni	blacha, metal nieżelazny

Dane techniczne

Kolor	Niebieski
Maks. prędkość obrotowa	4 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut pokryty nylonem
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Średnica drutu	0,7 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Długość drutu	Wersja trzpienia	Długość trzpienia	EAN-Code
2728000	1	50 mm	20 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	25 mm	4006885272804
2729000	1	65 mm	20 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	25 mm	4006885272903

Zestaw szczotek z drutu nylonowego, agresywne, 3-cz.

Do czyszczenia, usuwania rdzy i polerowania



- Szczotka tarczowa z drutu nylonowego czerwona, Ø 75 mm
- Szczotka doczołowa z drutu nylonowego czerwona, Ø 65 mm
- Szczotka pędzelkowa z drutu nylonowego czerwona, Ø 25 mm

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno
Warunkowo odpowiedni	metal, metale nieżelazne

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut falisty
Kolor	Czerwony
Maks. prędkość obrotowa	4 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut pokryty nylonem
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Średnica drutu	1,2 mm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Wersja trzpienia	Średnica trzpienia	EAN-Code
2741000	1	3-częściowy	Trzpień okrągły	6	4006885274105

Wiertarka elektryczna

Szczotki druciane stalowe

Szczotki doczołowe z drutu stalowego



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, blacha
Warunkowo odpowiedni	drewno, kamień

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut falisty
Maks. prędkość obrotowa	4 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut stalowy
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Średnica drutu	0,3 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Długość drutu	Wersja trzpienia	Długość trzpienia	Średnica trzpienia	EAN-Code
2106000	1	50 mm	15 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)			4006885210608
8472000	1	50 mm	15 mm	Trzpień okrągły		6 mm	4006885847200
8473000	1	75 mm	20 mm	Trzpień okrągły		6 mm	4006885847309
2108000	1	75 mm	25 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)			4006885210806
2109000	1	80 mm	25 mm	Trzpień sześciokątny SW 8,5 mm	25 mm		4006885210905

Zestaw miniszczotek stal 3-cz.

Do usuwania rdzy i oczyszczania powierzchni



- Miniszczotka tarczowa Ø 20 mm
- Miniszczotka doczołowa Ø 15 mm
- Miniszczotka pędzelkowa Ø 5 mm

Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, blacha
Warunkowo odpowiedni	metale nieżelazne, drewno, kamień

Dane techniczne

Maks. prędkość obrotowa	8 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut stalowy
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Średnica drutu	0,1 mm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Wersja trzpienia	Średnica trzpienia	EAN-Code
2114000	1	3-częściowy	Trzpień okrągły	2,35	4006885211407

Szczotki tarczowe z drutu stalowego



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, blacha
Warunkowo odpowiedni	metal nieżelazny, drewno, kamień

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut splatany
Maks. prędkość obrotowa	15 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut stalowy
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Średnica drutu	0,5 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Długość drutu	Wersja trzpienia	Długość trzpienia	EAN-Code
2119000	1	75 mm	16 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	25 mm	4006885211902

Szczotki pędzelkowe z drutu stalowego



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, blacha
Warunkowo odpowiedni	metal nieżelazny, drewno, kamień

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut falisty
Maks. prędkość obrotowa	4 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut stalowy
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Średnica drutu	0,3 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Długość drutu	Wersja trzpienia	Długość trzpienia	Średnica trzpienia	EAN-Code
8474000	1	25 mm	25 mm	Trzpień okrągły		6 mm	4006885847408
2126000	1	25 mm	25 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	25 mm		4006885212602

Szczotka cylindryczna z drutu stalowego

Do usuwania rdzy i oczyszczania powierzchni



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, blacha
Warunkowo odpowiedni	drewno, kamień, metal nieżelazny

Dane techniczne

Maks. prędkość obrotowa	1 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut stalowy
Zgodnie z normą	EN 1083-2

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość szczeciny	Wersja trzpienia	Długość trzpienia	Średnica trzpienia	EAN-Code
2127000	1	20 mm	55 mm	Trzpień okrągły	41 mm	10,5 mm	4006885212701
2104000	1	28 mm	60 mm	Trzpień okrągły	35 mm	6 mm	4006885210400
2128000	1	38 mm	55 mm	Trzpień okrągły	41 mm	10,5 mm	4006885212800

Zestaw szczotek drucianych, 4 szt.

Do usuwania rdzy i lakieru oraz czyszczenia



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, blacha
Warunkowo odpowiedni	drewno, kamień

Dane techniczne

Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut stalowy
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Średnica drutu	0,3 mm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Wersja trzpienia	Średnica trzpienia	EAN-Code
2133000	1	4 części	Trzpień okrągły	6 mm	4006885213302

Szczotki doczołowe z drutu stalowego



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, blacha
Warunkowo odpowiedni	metal nieżelazny, drewno, kamień

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut splatany
Maks. prędkość obrotowa	6 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut stalowy
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Średnica drutu	0,35 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Długość drutu	Wersja trzpienia	EAN-Code
2704000	1	75 mm	25 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼ “)	4006885270404

Szczotki tarczowe z drutu stalowego



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, blacha
Warunkowo odpowiedni	metal nieżelazny, drewno, kamień

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut falisty
Maks. prędkość obrotowa	4 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut stalowy
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Średnica drutu	0,3 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość szczeciny	Długość drutu	Wersja trzpienia	Długość trzpienia	Średnica trzpienia	EAN-Code
2709000	1	38 mm	8 mm	9 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼ “)			4006885270909
2710000	1	50 mm	8 mm	11 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼ “)	25 mm		4006885271005
8470000	1	75 mm	7 mm	15 mm	Trzpień okrągły	30 mm	6 mm	4006885847002

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość szczeciny	Długość drutu	Wersja trzpienia	Długość trzpienia	Średnica trzpienia	EAN-Code
2100000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	25 mm		4006885210004
2101000	1	75 mm	16 mm	17 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	27 mm		4006885210103
8471000	1	100 mm	7 mm	23 mm	Trzpień okrągły	30 mm	6 mm	4006885847101
2102000	1	100 mm	10 mm	23 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	25 mm		4006885210202
2103000	1	100 mm	16 mm	23 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	25 mm		4006885210301

Wiertarka elektryczna

Szczotki druciane mosiężne

Szczotki tarczowe z drutu mosiężnego



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal nieżelazny
Warunkowo odpowiedni	drewno, kamień, blacha, metal

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut falisty
Maks. prędkość obrotowa	4 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut mosiężny
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Średnica drutu	0,3 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość szczeciny	Długość drutu	Wersja trzpienia	Średnica trzpienia	EAN-Code
8475000	1	75 mm	7 mm	15 mm	Trzpień okrągły	6 mm	4006885847507
2110000	1	75 mm	10 mm	15 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)		4006885211001

Szczotka doczołowa z drutu mosiężnego



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal nieżelazny
Warunkowo odpowiedni	drewno, kamień, blacha, metal

Dane techniczne

Maks. prędkość obrotowa	4 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut mosiężny
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Średnica drutu	0,2 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Długość drutu	Wersja trzpienia	EAN-Code
2112000	1	50 mm	15 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	4006885211209

Szczotka do nadawania struktury drewna

Do nadawania struktury powierzchniom drewnianym



- umożliwia skuteczne szczotkowanie powierzchni drewnianych
- do rozjaśniania zwietrzałego drewna
- podkreślenie naturalnych słojów zapewnia rustykalny wygląd

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, belki drewniane, panele

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut falisty
Maks. prędkość obrotowa	4 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut powlekany mosiądzem
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Średnica drutu	0,25 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość szczeciny	Długość drutu	Wersja trzpienia	Średnica trzpienia	EAN-Code
2265000	1	80	35	23	Trzpień okrągły	8	4006885226500

Szczotka pędzelkowa z drutu mosiężnego



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal nieżelazny
Warunkowo odpowiedni	drewno, kamień, blacha, metal

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut falisty
Maks. prędkość obrotowa	4 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut mosiężny
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Średnica drutu	0,3 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Długość drutu	Wersja trzpienia	Długość trzpienia	EAN-Code
2738000	1	25 mm	25 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼“)	25 mm	4006885273801

Zestaw szczotek z drutu mosiężnego, 3-cz.

Do wszystkich precyzyjnych prac szlifierskich i polerskich



- Szczotka tarczowa z drutu mosiężnego Ø 75 mm
- Szczotka doczołowa z drutu mosiężnego Ø 45 mm
- Szczotka pędzelkowa z drutu mosiężnego Ø 25 mm

Odpowiedni do

Odpowiedni do	metale nieżelazne, blacha, aluminium
Warunkowo odpowiedni	drewno, kamień

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut falisty
Maks. prędkość obrotowa	4 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut mosiężny
Zgodnie z normą	EN 1083-2

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Wersja trzpienia	Średnica trzpienia	EAN-Code
2739000	1	3-częściowy	Trzpień okrągły	6	4006885273900

Zestaw miniszczotek mosiądz 3-cz.

Do wszystkich precyzyjnych prac szlifierskich i polerskich



- Szczotka tarczowa z drutu mosiężnego Ø 20 mm
- Szczotka doczołowa z drutu mosiężnego Ø 15 mm
- Szczotka pędzelkowa z drutu mosiężnego Ø 5 mm

Odpowiedni do

Odpowiedni do	metale nieżelazne
Warunkowo odpowiedni	drewno

Dane techniczne

Maks. prędkość obrotowa	8 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut mosiężny
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Średnica drutu	0,1 mm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Wersja trzpienia	Średnica trzpienia	EAN-Code
2740000	1	3-częściowy	Trzpień okrągły	2,35	4006885274006

Wiertarka elektryczna

Szczotki druciane ze stali nierdzewnej

Szczotka tarczowa z drutu ze stali nierdzewnej



Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal nierdzewna (Inox)
Warunkowo odpowiedni	metal, metal nieżelazny, blacha

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut falisty
Maks. prędkość obrotowa	4 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut ze stali nierdzewnej
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Średnica drutu	0,3 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość szczeciny	Długość drutu	Wersja trzpienia	EAN-Code
2711000	1	75 mm	12 mm	15 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼ “)	4006885271104

Szczotki doczołowe z drutu ze stali nierdzewnej



Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal nierdzewna (Inox)
Warunkowo odpowiedni	metal, metal nieżelazny, blacha

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut falisty
Maks. prędkość obrotowa	4 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut ze stali nierdzewnej
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Średnica drutu	0,3 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Długość drutu	Wersja trzpienia	EAN-Code
2746000	1	75 mm	20 mm	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼ “)	4006885274600

Zestaw miniszczotek ze stali nierdzewnej, 3-cz.

do przygotowywania powierzchni przed lutowaniem i spawaniem



- Miniszczotka tarczowa Ø 20 mm
- Miniszczotka doczołowa Ø 15 mm
- Miniszczotka pędzelkowa Ø 5 mm

Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal nierdzewna (Inox)
Warunkowo odpowiedni	metal, metale nieżelazne

Dane techniczne

Maks. prędkość obrotowa	8 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut ze stali nierdzewnej
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Średnica drutu	0,1 mm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Wersja trzpienia	Średnica trzpienia	EAN-Code
2747000	1	3-częściowy	Trzpień okrągły	2,35	4006885274709

Wiertarka elektryczna

Szczotki druciane mosiężne do drewna

Szczotka do nadawania struktury drewna

Do nadawania struktury powierzchniom drewnianym



- umożliwia skuteczne szczotkowanie powierzchni drewnianych
- do rozjaśniania zwietrzałego drewna
- podkreślenie naturalnych słojów zapewnia rustykalny wygląd

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, belki drewniane, panele

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut falisty
Maks. prędkość obrotowa	4 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut powlekany mosiądzem
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Średnica drutu	0,25 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość szczeciny	Długość drutu	Wersja trzpienia	Średnica trzpienia	EAN-Code
2265000	1	80	35	23	Trzpień okrągły	8	4006885226500

Szlifierki kątowe

Szczotki druciane stalowe

Szczotki doczołowe z drutu stalowego



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, blacha
Warunkowo odpowiedni	metal nieżelazny, kamień, drewno

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut falisty
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut stalowy
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Przyłącze gwintowane	M14

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Długość drutu	Przyłącze gwintowane	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
2107000	1	70 mm	20 mm	M14	12 500 obr./min	4006885210707
8479000	1	70 mm	20 mm	M14	12 500 obr./min	4006885847903
2151000	1	100 mm	25 mm	M14	8 500 obr./min	4006885215108

Szczotki doczołowe ze splatanego drutu stalowego



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, blacha
Warunkowo odpowiedni	metal nieżelazny, drewno, kamień

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut splatany
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut stalowy
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Przyłącze gwintowane	M14

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Długość drutu	Przyłącze gwintowane	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
2125000	1	75 mm	20 mm	M14	12 500 obr./min	4006885212503
8476000	1	75 mm	20 mm	M14	12 500 obr./min	4006885847606
2150000	1	90 mm	20 mm	M14	8 500 obr./min	4006885215009

Szczotki tarczowe z drutu stalowego



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, blacha
Warunkowo odpowiedni	metal nieżelazny, drewno, kamień

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut splatany
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut stalowy
Zgodnie z normą	EN 1083-2

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Otwór uchwytu	Długość drutu	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
2148000	1	115 mm	22,2 mm	23 mm	12 500 obr./min	4006885214804

Szczotki tarczowe z drutu stalowego



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, blacha
Warunkowo odpowiedni	metal nieżelazny, drewno, kamień

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut splatany
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut stalowy
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Przyłącze gwintowane	M14

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Długość drutu	Przyłącze gwintowane	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
2149000	1	115 mm	28 mm	M14	12 500 obr./min	4006885214903

Szczotki stożkowe z splatanego drutu stalowego



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, blacha
Warunkowo odpowiedni	metal nieżelazny, drewno, kamień

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut splatany
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut stalowy
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Przyłącze gwintowane	M14

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość szczeciny	Długość drutu	Przyłącze gwintowane	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
2153000	1	100 mm	15 mm	21 mm	M14	12 500 obr./min	4006885215306

Szczotka stożkowa z drutu stalowego



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, blacha
Warunkowo odpowiedni	metal nieżelazny, drewno, kamień

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut falisty
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut stalowy
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Przyłącze gwintowane	M14

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Długość drutu	Przyłącze gwintowane	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
2705000	1	100 mm	20 mm	M14	12 500 obr./min	4006885270503

Szlifierki kątowe

Szczotki druciane mosiężne

Szczotka doczołowa z drutu mosiężnego



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal nieżelazny
Warunkowo odpowiedni	blacha, drewno, kamień, metal

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut falisty
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut mosiężny
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Przyłącze gwintowane	M14

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Długość drutu	Przyłącze gwintowane	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
2748000	1	70 mm	20 mm	M14	12 500 obr./min	4006885274808

Szlifierki kątowe

Szczotki druciane ze stali nierdzewnej

Szczotka doczołowa ze splatanego drutu ze stali nierdzewnej



Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal nierdzewna (Inox)
Warunkowo odpowiedni	metal, metal nieżelazny, blacha

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut splatany
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut ze stali nierdzewnej
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Przyłącze gwintowane	M14

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Długość drutu	Przyłącze gwintowane	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
2700000	1	75 mm	20 mm	M14	12 500 obr./min	4006885270008

Szczotka tarczowa, splatana z drutu ze stali nierdzewnej



Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal nierdzewna (Inox)
Warunkowo odpowiedni	metal, metal nieżelazny, blacha

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut splatany
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut ze stali nierdzewnej
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Przyłącze gwintowane	M14

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość szczeciny	Długość drutu	Przyłącze gwintowane	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
2701000	1	100 mm	15 mm	20 mm	M14	12 500 obr./min	4006885270107

Szczotki doczołowe z drutu ze stali nierdzewnej



Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal nierdzewna (Inox)
Warunkowo odpowiedni	metal, metal nieżelazny, blacha

Dane techniczne

Rodzaj szczeciny	Drut falisty
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiał szczeciny szczotki	Drut ze stali nierdzewnej
Zgodnie z normą	EN 1083-2
Przyłącze gwintowane	M14

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Długość drutu	Przyłącze gwintowane	Maks. prędkość obrotowa	EAN-Code
2702000	1	70 mm	20 mm	M14	12 500 obr./min	4006885270206

Frezarka górnowrzecionowa

Frez do rowków HSS

Frezy HSS ze stali szybkotnącej wysokiej jakości do frezowania w twardym i miękkim drewnie oraz tworzywach sztucznych.



Odpowiedni do

Odpowiedni do — twarde drewno, miękkie drewno, tworzywo sztuczne

Dane techniczne

Maks. prędkość obrotowa — 30 000 obr./min

MADE IN GERMANY

Nr art.	Zawartość	Średnica trzpienia	Średnica robocza	Wysokość robocza	EAN-Code
3800000	1	6 mm	4 mm	13 mm	4006885380004
3801000	1	6 mm	5 mm	14 mm	4006885380103
3802000	1	6 mm	6 mm	16 mm	4006885380202
3803000	1	6 mm	8 mm	20 mm	4006885380301
3804000	1	6 mm	10 mm	20 mm	4006885380400
3900000	1	8 mm	4 mm	13 mm	4006885390003
3901000	1	8 mm	5 mm	14 mm	4006885390102
3902000	1	8 mm	6 mm	16 mm	4006885390201
3903000	1	8 mm	8 mm	20 mm	4006885390300
3904000	1	8 mm	10 mm	20 mm	4006885390409

Frez tarczowy do rowków HM

Do precyzyjnego frezowania za pomocą frezarki górnowrzecionowej i stacjonarnych napędów frezarskich.



Odpowiedni do

Odpowiedni do — twarde drewno, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, płyta wiórowa oklejona tworzywem

Dane techniczne

Maks. prędkość obrotowa — 30 000 obr./min

Dalsze specyfikacje produktu — bez trzpienia

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość robocza	EAN-Code
3829000	1	40 mm	4 mm	4006885382909

Trzpień do frezów tarczowych do rowków

Do precyzyjnego frezowania za pomocą frezarki górnowrzecionowej i stacjonarnych napędów frezarskich



- do stosowania z frezami tarczowymi do rowków wolfcraft (nr art. 3828000, 3829000)
- z wytrzymałej stali HSS
- średnica Ø 8 mm

Dane techniczne

Materiały	Stal szybkotnąca (HSS)

Nr art.	Zawartość	Średnica trzpienia	EAN-Code
3931000	1	8 mm	4006885393103

Frez promieniowy HM

Do precyzyjnego frezowania za pomocą frezarki górnowrzecionowej i stacjonarnych napędów frezarskich.



Odpowiedni do

Odpowiedni do	twarde drewno, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, płyta wiórowa oklejona tworzywem

Dane techniczne

Maks. prędkość obrotowa	30 000 obr./min
Dalsze specyfikacje produktu	z czopem nabierającym łożyskowanym kulkowo

Nr art.	Zawartość	Średnica trzpienia	Średnica robocza	Wysokość robocza	Promień	EAN-Code
3963000	1	8 mm	21,8 mm	11,8 mm	6,35 mm	4006885396302

Frez do rowków HM

Do precyzyjnego frezowania za pomocą frezarki górnowrzecionowej i stacjonarnych napędów frezarskich.



Odpowiedni do

Odpowiedni do	twarde drewno, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, płyta wiórowa oklejona tworzywem

Dane techniczne

Średnica trzpienia	8 mm
Maks. prędkość obrotowa	30 000 obr./min

Nr art.	Zawartość	Średnica trzpienia	Średnica robocza	Wysokość robocza	EAN-Code
3924000	1	8 mm	6 mm	16 mm	4006885392403
3925000	1	8 mm	8 mm	16 mm	4006885392502
3926000	1	8 mm	10 mm	20 mm	4006885392601
3927000	1	8 mm	12 mm	20 mm	4006885392700
3922000	1	8 mm	14 mm	20 mm	4006885392205

Frez promieniowy wypukły HM

Do precyzyjnego frezowania za pomocą frezarki górnowrzecionowej i stacjonarnych napędów frezarskich.



Odpowiedni do

Odpowiedni do	twarde drewno, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, płyta wiórowa oklejona tworzywem

Dane techniczne

Promień	6,35 mm
Średnica trzpienia	8 mm
Maks. prędkość obrotowa	30 000 obr./min

Nr art.	Zawartość	Średnica trzpienia	Średnica robocza	Wysokość robocza	Promień	EAN-Code
3967000	1	8 mm	12,7 mm	9,5 mm	6,35 mm	4006885396708

Frez promieniowy półwypukły HM

Do precyzyjnego frezowania za pomocą frezarki górnowrzecionowej i stacjonarnych napędów frezarskich.



Odpowiedni do

Odpowiedni do	twarde drewno, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, płyta wiórowa oklejona tworzywem

Dane techniczne

Promień	6,35 mm
Średnica trzpienia	8 mm
Maks. prędkość obrotowa	30 000 obr./min
Dalsze specyfikacje produktu	z czopem nabierającym łożyskowanym kulkowo

Nr art.	Zawartość	Średnica trzpienia	Średnica robocza	Wysokość robocza	Promień	EAN-Code
3971000	1	8 mm	21,5 mm	12 mm	6,35 mm	4006885397101

Zestaw frezów do rowków HM

Do precyzyjnego frezowania za pomocą frezarki górnowrzecionowej i stacjonarnych napędów frezarskich.



Odpowiedni do

Odpowiedni do	twarde drewno, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, płyta wiórowa oklejona tworzywem

Dane techniczne

Średnica trzpienia	8 mm
Długość trzpienia	40 mm
Maks. prędkość obrotowa	22 000 obr./min

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica trzpienia	Średnica robocza	EAN-Code
8753000	1	5-częściowy	8 mm	5 mm, 10 mm, 12,5 mm, 12,5 mm, 20 mm	4006885875302

Zestaw frezów profilowych HM

Do precyzyjnego frezowania za pomocą frezarki górnowrzecionowej i stacjonarnych napędów frezarskich.



Odpowiedni do

Odpowiedni do	twarde drewno, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, płyta wiórowa oklejona tworzywem

Dane techniczne

Średnica trzpienia	8 mm
Długość trzpienia	40 mm
Maks. prędkość obrotowa	22 000 obr./min
Dalsze specyfikacje produktu	frez profilowy z łożyskiem kulkowym

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica trzpienia	EAN-Code
8754000	1	5-częściowy	8 mm	4006885875401

Wiertarka elektryczna

Frez do rowków WS

Frezy WS ze stali narzędziowej do frezowania w twardym i miękkim drewnie.



Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno
Warunkowo odpowiedni	twarde drewno

Dane techniczne

Średnica trzpienia	8,5 mm
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

MADE IN GERMANY

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość robocza	EAN-Code
3235000	1	5 mm	15 mm	4006885323506
3236000	1	8 mm	15 mm	4006885323605
3237000	1	10 mm	15 mm	4006885323704

Uniwersalny zestaw frezów WS

Frezy WS ze stali narzędziowej do frezowania w twardym i miękkim drewnie.



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno
Warunkowo odpowiedni	twarde drewno

Dane techniczne

Średnica trzpienia	8,5 mm
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
3253000	1	4 części	4006885325302

Uniwersalny zestaw frezów WS

Frezy WS ze stali narzędziowej do frezowania w twardym i miękkim drewnie.



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno
Warunkowo odpowiedni	twarde drewno

Dane techniczne

Średnica trzpienia	8,5 mm
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
3254000	1	4 części	4006885325401

Frez promieniowy WS

Frezy WS ze stali narzędziowej do frezowania w twardym i miękkim drewnie.



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno
Warunkowo odpowiedni	twarde drewno

Dane techniczne

Średnica trzpienia	8,5 mm
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość robocza	Promień	EAN-Code
3258000	1	25 mm	22 mm	25 mm	4006885325807

Frez wypustowy WS

Frezy WS ze stali narzędziowej do frezowania w twardym i miękkim drewnie.



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno
Warunkowo odpowiedni	twarde drewno

Dane techniczne

Wymiar sprężyny	5 mm
Średnica trzpienia	8,5 mm
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość robocza	Wymiar sprężyny	EAN-Code
3259000	1	30 mm	22 mm	5 mm	4006885325906

Frez cylindryczny WS

Frezy WS ze stali narzędziowej do frezowania w twardym i miękkim drewnie.



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno
Warunkowo odpowiedni	twarde drewno

Dane techniczne

Średnica trzpienia	8,5 mm
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość robocza	EAN-Code
3260000	1	25 mm	22 mm	4006885326002

Frez tarczowy do rowków WS

Frezy WS ze stali narzędziowej do frezowania w twardym i miękkim drewnie



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno
Warunkowo odpowiedni	twarde drewno

Dane techniczne

Średnica trzpienia	8,5 mm
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość robocza	EAN-Code
3261000	1	35 mm	5 mm	4006885326101

Frez szczelinowy WS

Frezy WS ze stali narzędziowej do frezowania w twardym i miękkim drewnie.



Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno
Warunkowo odpowiedni	twarde drewno

Dane techniczne

Średnica trzpienia	8,5 mm
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

MADE IN GERMANY

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość robocza	EAN-Code
3264000	1	30 mm	1,5 mm	4006885326408
3263000	1	35 mm	2,5 mm	4006885326309

Frez do ćwierć-wałków WS

Frezy WS ze stali narzędziowej do frezowania w twardym i miękkim drewnie.



Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno
Warunkowo odpowiedni	twarde drewno

Dane techniczne

Średnica trzpienia	8,5 mm
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

MADE IN GERMANY

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość robocza	Promień	EAN-Code
3266000	1	35 mm	11 mm	10 mm	4006885326606

Frez promieniowy półwypukły WS

Frezy WS ze stali narzędziowej do frezowania w twardym i miękkim drewnie.



Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno
Warunkowo odpowiedni	twarde drewno

Dane techniczne

Średnica trzpienia	8,5 mm
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

MADE IN GERMANY

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość robocza	Promień	EAN-Code
3267000	1	35 mm	11 mm	10 mm	4006885326705

Piła szczelinowa WS

Frezy WS ze stali narzędziowej do frezowania w twardym i miękkim drewnie.



Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno
Warunkowo odpowiedni	twarde drewno

Dane techniczne

Średnica trzpienia	8,5 mm
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Wysokość robocza	EAN-Code
3270000	1	45 mm	1,5 mm	4006885327009

Szlifierki kątowe

Tarcza frezująca do szlifierek kątowych, Ø 50 mm

Do różnego rodzaju prac w drewnie



MADE IN GERMANY

- gwint M14 do szlifierek kątowych 115/125 mm, z wytrzymałej stali C45 do stosowania w miękkim i twardym drewnie, m.in. w branży rzemieślniczej lub artystycznej
- przedłużony trzpień dla optymalnego dojścia w kątach i narożach, idealny do frezowania rowków i obróbki powierzchni
- szybki postęp pracy i agresywne usuwanie materiału za pomocą 3 ostrzy, należy używać tylko z osłoną przeciwpyłową (nr art. 4399000)

Dane techniczne

Średnica produktu	50 mm
Długość robocza	9,6 mm
Przyłącze gwintowane	M14
Maks. prędkość obrotowa	12 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty lewe
Materiał	Stal narzędziowa

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4387000	1	4006885438705

Osłona przeciwpyłowa do szlifierek kątowych

Do bezpiecznej obróbki drewna bez pylenia z narzędziami nr art. 4387000, 4386000, 4385000



- wysoce przezroczysta osłona do szlifierek kątowych 115 i 125 wymagana przy stosowaniu narzędzi nr art. 4387000, 4386000, 4385000
- wysokiej jakości, odporne na uderzenia tworzywo sztuczne zapewniające trwałość i bezpieczeństwo
- przyłącze odkurzacza do odprowadzania szkodliwego pyłu drzewnego

Nr art.	Zawartość	Rodzaj opakowania	EAN-Code
4399000	1	Opakowanie do regałów samoobsługowych z eurozawieszką	4006885439900

Zestaw narzędzi do obróbki drewna do szlifierki kątowej, 4-częściowy

Do bezpyłowego frezowania, modelowania i kształtowania drewna



MADE IN GERMANY

- zawiera tarnik cylindryczny, tarniki kulisty, dysk frezarski i osłonę przeciwpyłową umożliwiającą bezpieczną i bezpyłową obróbkę drewna za pomocą szlifierki kątowej
- gwint M14 do szlifierki kątowej Ø 115/125, solidna stal C45 umożliwiająca obróbkę miękkiego i twardego drewna, m. in. w rzemiośle (artystycznym)
- wysoka jakość „Made in Germany"

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	tarnik cylindryczny: Ø 31,5 mm tarnik kulisty: Ø 31,5 mm dysk frezarski: Ø 50 mm osłona przeciwpyłowa do szlifierki kątowej Ø 115/125
Kierunek obrotu	Obroty lewe

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
4400000	1	4-częściowy	4006885440005

Mieszadło do farb



Odpowiedni do

Odpowiedni do: farba, lakier, lazura

Dane techniczne

Ilość mieszanego materiału: 5 kg
5 kg

Kierunek obrotu: Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Prędkość obrotowa	Ilość mieszanego materiału	Średnica robocza	Długość robocza	Min. moc maszyny	EAN-Code
1700099	1	800 – 1 000 obr./min	5 kg, 5 kg	60 mm	350 mm	400 Wat	4006885170094

Mieszadło do zapraw i kleju „Professional"



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do: zaprawa, kleje, masa szpachlowa, jastrych, tynk

Dane techniczne

Kierunek obrotu: Obroty prawe/lewe

Dalsze specyfikacje produktu: wytrzymała konstrukcja
dobrze wyważone

Nr art.	Zawartość	Prędkość obrotowa	Ilość mieszanego materiału	Średnica robocza	Długość robocza	Min. moc maszyny	EAN-Code
1702000	1	400 – 500 obr./min	7–10 kg, 7–10 kg	90 mm	400 mm	400 Wat	4006885170209
1703000	1	400 – 500 obr./min	10–15 kg, 10–15 kg	100 mm	590 mm	700 Wat	4006885170308

Mieszadło do farb i zapraw



Odpowiedni do

Odpowiedni do: farba, lakier, lazura, zaprawa

Dane techniczne

Kierunek obrotu: Obroty prawe/lewe

Nr art.	Zawartość	Prędkość obrotowa	Ilość mieszanego materiału	Średnica robocza	Długość robocza	Min. moc maszyny	EAN-Code
1705099	1	500 – 800 obr./min	5–10 kg, 5–10 kg	80 mm	400 mm	400 Wat	4006885170599
1704099	1	500 – 800 obr./min	6–12 kg, 6–12 kg	60 mm	400 mm	400 Wat	4006885170490
1706099	1	500 – 600 obr./min	10–20 kg, 10–20 kg	100 mm	590 mm	500 Wat	4006885170698

Mieszadło do farb i zapraw



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	farba, lakier, lazura, zaprawa

Dane techniczne

Kierunek obrotu	Obroty prawe/lewe
Dalsze specyfikacje produktu	wytrzymała konstrukcja dobrze wyważone

Nr art.	Zawartość	Prędkość obrotowa	Ilość mieszanego materiału	Średnica robocza	Długość robocza	Min. moc maszyny	EAN-Code
1707000	1	400 – 500 obr./min	20–30 kg, 20–30 kg	120 mm	590 mm	700 Wat	4006885170704
1705000	1	500 – 800 obr./min	5–10 kg, 5–10 kg	80 mm	400 mm	400 Wat	4006885170506
1706000	1	500 – 600 obr./min	10–20 kg, 10–20 kg	100 mm	590 mm	500 Wat	4006885170605

Mieszadło do zapraw i kleju



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	zaprawa, kleje

Dane techniczne

Ilość mieszanego materiału	5–10 kg 5–10 kg
Kierunek obrotu	Obroty prawe/lewe
Dalsze specyfikacje produktu	wytrzymała konstrukcja dobrze wyważone

Nr art.	Zawartość	Prędkość obrotowa	Ilość mieszanego materiału	Średnica robocza	Długość robocza	Min. moc maszyny	EAN-Code
1708000	1	700 – 900 obr./min	5–10 kg, 5–10 kg	85 mm	400 mm	400 Wat	4006885170803

Mieszadło do zapraw i kleju do mieszalników ręcznych



Odpowiedni do

Odpowiedni do	zaprawa, kleje

Dane techniczne

Ilość mieszanego materiału	15–35 kg 15–35 kg
Przyłącze gwintowane	M14
Kierunek obrotu	Obroty prawe/lewe
Dalsze specyfikacje produktu	wytrzymała konstrukcja

Nr art.	Zawartość	Prędkość obrotowa	Ilość mieszanego materiału	Średnica robocza	Długość robocza	Min. moc maszyny	EAN-Code
1710000	1	300 – 700 obr./min	15–35 kg, 15–35 kg	133 mm	600 mm	900 Wat	4006885171008

Dłuto szpic z trzpieniem SDS-max



Dane techniczne

Szerokość produktu	18 mm
Długość (głębokość) produktu	400 mm
Wysokość produktu	18 mm
Wersja trzpienia	Trzpień SDS-max
Dalsze specyfikacje produktu	odporne na elektropneumatyczne wiercenie udarowe

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
5351000	1	18 mm	400 mm	18 mm	4006885535107

Dłuto płaskie z trzpieniem SDS-max



Dane techniczne

Szerokość robocza	25 mm
Szerokość produktu	25 mm
Długość (głębokość) produktu	400 mm
Wersja trzpienia	Trzpień SDS-max
Dalsze specyfikacje produktu	odporne na elektropneumatyczne wiercenie udarowe

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
5352000	1	25 mm	400 mm	4006885535206

Dłuto płaskie szerokie z trzpieniem SDS-max



Dane techniczne

Szerokość robocza	50 mm
Szerokość produktu	50 mm
Długość (głębokość) produktu	400 mm
Wersja trzpienia	Trzpień SDS-max
Dalsze specyfikacje produktu	odporne na elektropneumatyczne wiercenie udarowe

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
5353000	1	50 mm	400 mm	4006885535305

Dłuto do płytek z trzpieniem SDS-plus



Odpowiedni do

Odpowiedni do	glazura

Dane techniczne

Szerokość robocza	40 mm
Szerokość produktu	40 mm
Długość (głębokość) produktu	260 mm
Wersja trzpienia	Trzpień SDS-plus

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
7909000	1	40 mm	260 mm	4006885790902

Dłuto szpic z trzpieniem SDS-plus



Dane techniczne

Szerokość produktu	14 mm
Długość (głębokość) produktu	250 mm
Wysokość produktu	14 mm
Wersja trzpienia	Trzpień SDS-plus
Dalsze specyfikacje produktu	odporne na elektropneumanyczne wiercenie udarowe

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
7910000	1	14 mm	250 mm	14 mm	4006885791008

Dłuto płaskie z trzpieniem SDS-plus



Dane techniczne

Szerokość robocza	20 mm
Szerokość produktu	20 mm
Długość (głębokość) produktu	250 mm
Wersja trzpienia	Trzpień SDS-plus
Dalsze specyfikacje produktu	odporne na elektropneumanyczne wiercenie udarowe

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
7911000	1	20 mm	250 mm	4006885791107

Dłuto płaskie szerokie z trzpieniem SDS-plus



Dane techniczne

Szerokość robocza	40 mm
Szerokość produktu	40 mm
Długość (głębokość) produktu	250 mm
Wersja trzpienia	Trzpień SDS-plus
Dalsze specyfikacje produktu	odporne na elektropneumatyczne wiercenie udarowe

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
7912000	1	40 mm	250 mm	4006885791206

Dłuto do bruzd z trzpieniem SDS-plus



Dane techniczne

Szerokość robocza	22 mm
Szerokość produktu	22 mm
Długość (głębokość) produktu	250 mm
Wersja trzpienia	Trzpień SDS-plus
Dalsze specyfikacje produktu	odporne na elektropneumatyczne wiercenie udarowe

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
7913000	1	22 mm	250 mm	4006885791305

Zestaw dłut z trzpieniem SDS-plus



MADE IN GERMANY

Dane techniczne

Wersja trzpienia	Trzpień SDS-plus
Dalsze specyfikacje produktu	odporne na elektropneumatyczne wiercenie udarowe

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
7914000	1	3-częściowy	4006885791404

Wałek giętki, ciężkie wykonanie

Do kontrolowanych i precyzyjnych prac szlifierskich za pomocą wiertarki



- elastyczny przewód zapewniający maks. swobodę ruchu
- stabilne prowadzenie dzięki potrójnym łożyskom kulkowym
- do wielu zastosowań hobbystycznych i majsterkowania

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	1 300 mm
Średnica trzpienia	8 mm
Zakresy zacisku	1,5–8 mm
Maks. prędkość obrotowa	3 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	uchwyt wiertarski na kluczyk 3 łożyska kulkowe z odgiętką

Nr art.	Zawartość	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
2147000	1	1 300	4006885214705

Wałek giętki

Do kontrolowanych i precyzyjnych prac szlifierskich za pomocą wiertarki



- elastyczny przewód zapewniający maks. swobodę ruchu
- stabilne prowadzenie dzięki podwójnym łożyskom kulkowym
- idealny do obróbki małych i drobnych przedmiotów

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	1 300 mm
Średnica trzpienia	6 mm
Zakresy zacisku	0,5–6 mm
Maks. prędkość obrotowa	3 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	uchwyt wiertarski szybkomocujący 2 łożyska kulkowe z odgiętką

Nr art.	Zawartość	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
2230000	1	1 300	4006885223004

Uchwyt wiertarski na kluczyk, odporny na mechaniczne wiercenie udarowe

Do łatwego zaciskania i zwalniania wyposażenia wiertarki



MADE IN GERMANY

Dane techniczne

Zakresy zacisku	1,5–13 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe/lewe
Dalsze specyfikacje produktu	odporny na wiercenie udarowe gwint wewnętrzny

Nr art.	Zawartość	Zakresy zacisku	Przyłącze gwintowane	EAN-Code
2603000	1	1,5–13 mm	1/2" - 20	4006885260306

Uchwyt wiertarski szybkomocujący, odporny na mechaniczne wiercenie udarowe

Do szybkiego i łatwego zaciskania i zwalniania wyposażenia wiertarki



MADE IN GERMANY

Dane techniczne

Kierunek obrotu	Obroty prawe/lewe
Dalsze specyfikacje produktu	odporne na elektropneumatyczne wiercenie udarowe gwint wewnętrzny

Nr art.	Zawartość	Zakresy zacisku	Przyłącze gwintowane	EAN-Code
2606000	1	1,5–13 mm	1/2" - 20	4006885260603

Uchwyt wiertarski szybkomocujący, odporny na mechaniczne wiercenie udarowe

Do szybkiego i łatwego zaciskania i zwalniania wyposażenia wiertarki



MADE IN GERMANY

Dane techniczne

Kierunek obrotu	Obroty prawe/lewe
Dalsze specyfikacje produktu	odporne na elektropneumatyczne wiercenie udarowe gwint wewnętrzny

Nr art.	Zawartość	Zakresy zacisku	Przyłącze gwintowane	EAN-Code
2618000	1	1,5–13 mm	1/2" - 20	4006885261808

Uchwyt wiertarski szybkomocujący, odporny na mechaniczne wiercenie udarowe

Do szybkiego i łatwego zaciskania i zwalniania wyposażenia wiertarki



Dane techniczne

Kierunek obrotu	Obroty prawe/lewe
Dalsze specyfikacje produktu	z blokadą promieniową gwint wewnętrzny

MADE IN GERMANY

Nr art.	Zawartość	Zakresy zacisku	Przyłącze gwintowane	EAN-Code
2623000	1	1,5–13 mm	3/8" - 24	4006885262300

Uchwyt wiertarski szybkomocujący z trzpieniem 6-kątnym

Do szybkiego i łatwego zaciskania i zwalniania wyposażenia wiertarki



Dane techniczne

Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Zakresy zacisku	EAN-Code
2625000	1	0,5–6,5 mm	4006885262508

Kluczyk wiertarski S2A

Narzędzie dodatkowe dopasowane do uchwytu wiertarskiego na kluczyk



Dane techniczne

Typ klucza	S2A
Zgodnie z normą	DIN 6349

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2630000	1	4006885263000

Kluczyk wiertarski B16, S3

narzędzie dodatkowe dopasowane do uchwytu wiertarskiego na kluczyk



Dane techniczne

Typ klucza	B16, S3
Zgodnie z normą	DIN 6349

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2631000	1	4006885263109

Kluczyk wiertarski Jacobs K6, S14

Narzędzie dodatkowe dopasowane do uchwytu wiertarskiego na kluczyk



Dane techniczne

Typ klucza	Jacobs K6, S14
Zgodnie z normą	DIN 6349

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2632000	1	4006885263208

Uniwersalny kluczyk wiertarski

Narzędzie dodatkowe dopasowane do uchwytu wiertarskiego na kluczyk



Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	kluczyki wiertarskie o rozmiarze 4 - 5,5 - 6 - 7 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2635000	1	4006885263505

Adapter do uchwytów wiertarskich z chwytem SDS-Plus



Dane techniczne

Wersja trzpienia	Trzpień SDS-plus
Przyłącze gwintowane	1/2" - 20

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2640000	1	4006885264007

Uchwyt wiertarski szybkomocujący „Economy line"

Do szybkiego i łatwego zaciskania i zwalniania wyposażenia wiertarki



Dane techniczne

Kierunek obrotu	Obroty prawe/lewe
Dalsze specyfikacje produktu	Gwint wewnętrzny

Nr art.	Zawartość	Zakresy zacisku	Przyłącze gwintowane	EAN-Code
2642000	1	1,5–13 mm	1/2" - 20	4006885264205
2641000	1	1,5–10 mm	3/8" - 24	4006885264106

Uchwyt wiertarski szybkomocujący „Economy line", odporny na mechaniczne wiercenie udarowe

Do łatwego zaciskania i zwalniania wyposażenia wiertarki



Dane techniczne

Zakresy zacisku	1,5–13 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe/lewe
Dalsze specyfikacje produktu	odporne na elektropneumatyczne wiercenie udarowe gwint wewnętrzny

Nr art.	Zawartość	Zakresy zacisku	Przyłącze gwintowane	EAN-Code
2645000	1	1,5–13 mm	1/2" - 20	4006885264502

Zestaw SDS-Plus „Economy line", 3-cz.



Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2649000	1	3-częściowy	4006885264908

Wiertarka elektryczna

Tarnik krążkowy do wiertarek, trzpień okrągły

Do wydajnego zeszlifowywania miękkich materiałów budowlanych na dużej powierzchni



MADE IN GERMANY

- do drewna, płyt izolacyjnych i miękkich metali, np. aluminium
- stożkowy kształt Ø 52 mm, długość robocza 30 mm, do zeszlifowywania powierzchni i wykonywania rowków
- specjalna geometria nacięć do zdzierania pozwalająca wydajnie usuwać materiał

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, aluminium

Dane techniczne

Średnica robocza	52 mm
Średnica trzpienia	6 mm
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Stal narzędziowa

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Długość robocza	EAN-Code
2520000	1	52	30	4006885252004

Tarnik profilowany do drewna, trzpień 6-kątny



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, twarde drewno, drewniane belki

Dane techniczne

Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Stal narzędziowa
Średnica	13,5 mm

Nr art.	Zawartość	Średnica	Długość robocza	Kształt	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
2527000	1	13,5 mm	30 mm	Cylindryczny	50 mm	4006885252707

Tarnik profilowany do drewna



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, twarde drewno, drewniane belki

Dane techniczne

Średnica trzpienia	6,35 mm
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Stal narzędziowa

Nr art.	Zawartość	Średnica	Długość robocza	Kształt	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
2532000	1	5 – 13,5 mm	35 mm	Stożkowy	60 mm	4006885253209
2530000	1	13,5 mm	35 mm	Cylindryczny	60 mm	4006885253001
2531000	1	13,5 mm	35 mm	Cylindryczno-łukowy	60 mm	4006885253100
2533000	1	15,5 mm	12,5 mm	Kulisty	46 mm	4006885253308
2536000	1	15,5 mm	30 mm	Gruszkowy	55 mm	4006885253605

Tarnik profilowany do metalu



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	aluminium, metale nieżelazne

Dane techniczne

Średnica trzpienia	6,35 mm
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Maks. prędkość obrotowa	1 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Stal narzędziowa

Nr art.	Zawartość	Średnica	Długość robocza	Kształt	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
2535000	1	5 – 13 mm	35 mm	Stożkowy	60 mm	4006885253506
2534000	1	13 mm	35 mm	Cylindryczny	60 mm	4006885253407

Zestaw frezów kulistych i walcowych, 5-cz.

Do dopasowywania otworów i szybkiego usuwania materiału



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, blacha, aluminium, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Stal narzędziowa

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
2540000	1	4006885254008

Tarnik profilowany do drewna, trzpień 6-kątny



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, twarde drewno, drewniane belki

Dane techniczne

Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica	Długość robocza	Kształt	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
4378000	1	5 – 12,5 mm	22 mm	Stożkowy	48 mm	4006885437807
4377000	1	12,5 mm	22 mm	Gruszkowy	48 mm	4006885437708
4376000	1	13 mm	22 mm	Cylindryczny	48 mm	4006885437609
4379000	1	14,5 mm	11,9 mm	Kulisty	41 mm	4006885437906

Tarnik profilowany do metalu, trzpień 6-kątny



MADE IN GERMANY

Odpowiedni do

Odpowiedni do	blacha, aluminium, metale nieżelazne

Dane techniczne

Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")
Maks. prędkość obrotowa	1 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Stal narzędziowa

Nr art.	Zawartość	Średnica	Długość robocza	Kształt	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
4381000	1	5 – 12 mm	22 mm	Stożkowy	48 mm	4006885438101
4380000	1	12 mm	22 mm	Cylindryczny	48 mm	4006885438002

Tarnik kulisty do wiertarki, Ø 30 mm, trzpień okrągły

Do frezowania paneli izolacyjnych i drewna



MADE IN GERMANY

- solidna stal narzędziowa do paneli izolacyjnych i drewna, trzpień okrągły Ø 8,5 mm
- kula Ø 30 mm do efektywnego frezowania wgłębień, rowków, zagłębień i dowolnych kształtów
- wysoka jakość „made in Germany"

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, płyta izolacyjna

Dane techniczne

Średnica robocza	30 mm
Średnica trzpienia	8,5 mm
Wersja trzpienia	Trzpień okrągły
Maks. prędkość obrotowa	3 000 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Długość robocza	EAN-Code
4389000	1	30 mm	27 mm	4006885438903

Szlifierki kątowe

Tarnik cylindryczny do szlifierki kątowej, Ø 31,5 mm

Do modelowania i obróbki drewna



MADE IN GERMANY

- gwint M14 do szlifierek kątowych 115/125 mm, z wytrzymałej stali C45 do stosowania na miękkim i twardym drewnie bez wtrąceń m.in. w branży rzemieślniczej lub artystycznej
- cylinder o średnicy 31,5 mm do tarnikowania wgłębień, usuwania materiału z powierzchni, jak kora, do zaokrąglania krawędzi z agresywnym usuwaniem materiału
- wysoka jakość „Made in Germany", do użytku tylko z osłoną przeciwpyłową (nr art. 4399000)

Dane techniczne

Średnica produktu	31,5 mm
Długość robocza	35 mm
Kształt	Cylindryczny
Przyłącze gwintowane	M14
Maks. prędkość obrotowa	12 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty lewe
Materiał	Stal narzędziowa

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4385000	1	4006885438507

Tarnik kulisty do szlifierek kątowych, Ø 31,5 mm

Do obróbki zagłębień i konturów w drewnie



MADE IN GERMANY

- gwint M14 do szlifierek kątowych 115/125 mm, z wytrzymałej stali C45 do miękkiego i twardego drewna bez wtrąceń i szlifierek kątowych m.in. w branży rzemieślniczej lub artystycznej
- kula Ø 31,5 mm optymalna do tarnikowania wgłębień z agresywnym usuwaniem materiału dla bardzo szybkiego postępu pracy
- wysoka jakość „Made in Germany", do użytku tylko z osłoną przeciwpyłową (nr art. 4399000)

Dane techniczne

Średnica produktu	31,5 mm
Długość robocza	26 mm
Kształt	Kulisty
Przyłącze gwintowane	M14
Maks. prędkość obrotowa	12 500 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty lewe
Materiał	Stal narzędziowa

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4386000	1	4006885438606

Osłona przeciwpyłowa do szlifierek kątowych

Do bezpiecznej obróbki drewna bez pylenia z narzędziami nr art. 4387000, 4386000, 4385000



- wysoce przezroczysta osłona do szlifierek kątowych 115 i 125 wymagana przy stosowaniu narzędzi nr art. 4387000, 4386000, 4385000
- wysokiej jakości, odporne na uderzenia tworzywo sztuczne zapewniające trwałość i bezpieczeństwo
- przyłącze odkurzacza do odprowadzania szkodliwego pyłu drzewnego

Nr art.	Zawartość	Rodzaj opakowania	EAN-Code
4399000	1	Opakowanie do regałów samoobsługowych z eurozawieszką	4006885439900

Zestaw narzędzi do obróbki drewna do szlifierki kątowej, 4-częściowy

Do bezpyłowego frezowania, modelowania i kształtowania drewna



- zawiera tarnik cylindryczny, tarniki kulisty, dysk frezarski i osłonę przeciwpyłową umożliwiającą bezpieczną i bezpyłową obróbkę drewna za pomocą szlifierki kątowej
- gwint M14 do szlifierki kątowej Ø 115/125, solidna stal C45 umożliwiająca obróbkę miękkiego i twardego drewna, m. in. w rzemiośle (artystycznym)
- wysoka jakość „Made in Germany”

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	tarnik cylindryczny: Ø 31,5 mm tarnik kulisty: Ø 31,5 mm dysk frezarski: Ø 50 mm osłona przeciwpyłowa do szlifierki kątowej Ø 115/125
Kierunek obrotu	Obroty lewe

MADE IN GERMANY

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
4400000	1	4-częściowy	4006885440005

Zestaw do obróbki metalu, 5-cz.

Uniwersalny zestaw do renowacji powierzchni metalowych na zewnątrz



- ręczna szczotka druciana do wstępnego oczyszczania
- szczotka tarczowa i walcowa do usuwania rdzy i farby
- mop szlifierski i arkusz ścierny z włókniny do usuwania zabrudzeń i precyzyjnego szlifowania

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
5641000	1	5-cz.	4006885564107

Zestaw do obróbki drewna, 7-cz.

Uniwersalny zestaw do renowacji drewnianych mebli na zewnątrz



- mopy szlifierskie z włókniny do szlifowania dużych i małych powierzchni i konturów
- Gąbka szlifierska z 3 arkuszami papieru ściernego na rzep, do obróbki trudno dostępnych miejsc
- Tarcza szlifierska do precyzyjnego szlifowania

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
5642000	1	7-cz.	4006885564206

Zestaw do renowacji mebli, 7-cz.

Uniwersalny zestaw do renowacji drewnianych mebli



- mop szlifierski z włókniny i wachlarzowa ściernica do szlifowania powierzchni i narożników
- gąbka ścierna z rzepem obustronna do powierzchni i konturów
- wełna stalowa o gradacji 00 do precyzyjnego szlifowania

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
5643000	1	7-cz., 7 części	4006885564305



Ściski – przegląd asortymentu

Właściwości naszego asortymentu:

- ✓ Najwyższa jakość będąca wynikiem wielu dekad doświadczenia w produkcji – wolfcraft to najlepsza marka ścisków jednoręcznych
- ✓ Wiele wariantów: różne rozmiary, zakresy rozpierania i zacisku, głębokości, siły zacisku
- ✓ Różne klasy jakości
- ✓ Wysokiej jakości tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

Nasze ściski można wykorzystywać do mocowania, ściskania i łączenia elementów. Tych niezastąpionych pomocników do bezpiecznego frezowania, wiercenia, piłowania i efektywnego klejenia nie może zabraknąć w żadnym warsztacie.

10 YEARS GUARANTEE

MADE IN EUROPE

Ściski jednoręczne

Do jednoręcznego, łatwego i mocnego ściskania lub rozpierania elementów



Ścisk jednoręczny PRO MAX



Ścisk jednoręczny PRO ERGO



Ścisk jednoręczny EASY

- ✓ Trzy klasy jakości
- ✓ Wiele wariantów: różne zakresy rozpierania i zacisku, głębokości, siły zacisku

Ściski jednoręczne do zastosowań specjalnych



Ścisk montażowy do budowy tarasów



Ścisk do stołów PRO 65-150-W

Ściski śrubowe

Do dokładnej regulacji wysokich sił zacisku, o doskonałym przełożeniu siły



Ścisk śrubowy



Ścisk śrubowy PRO

✓ Dwie klasy jakości

✓ Wiele wariantów: różne zakresy zacisku i głębokości

Ściski sprężynowe

Do majsterkowania i napraw domowych oraz prac ogrodniczych, a także precyzyjnych zadań modelarskich



Ścisk sprężynowy PRO



Spiczasty ścisk sprężynowy PRO



Ścisk sprężynowy PRO ERGO



Magnes



Przyssawka



Miniaturowe ściski

✓ Różne kształty i rozmiary

✓ Wersje specjalne

MADE IN EUROPE

Ściski zapadkowe

Do wszechstronnego zastosowania, np. do precyzyjnego mocowania siatek, kabli, dekoracji czy oświetlenia







✓ Różne klasy jakości

✓ Wiele wariantów: różne rozmiary i zakresy zacisku

Ściski jednoręczne

Ścisk jednoręczny EASY

Do bezproblemowego i szybkiego mocowania – idealny do samodzielnych prac



- szybkie ściskanie i otwieranie obsługiwane jedną ręką
- dźwignia do szybkiego zwalniania ścisku
- niewielka szerokość uchwytu

Dane techniczne

Siła mocowania	90 kg
Materiały	tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym; Stal

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	Zakres rozpie-rania	Wysięg	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
3020000	1	150	180 – 390 mm	75	240 x 350 x 45 mm	0,538	4006885302006
3021000	1	300	180 – 540 mm	75	240 x 500 x 45 mm	0,651	4006885302105
3023000	1	500	180 – 740 mm	75	240 x 720 x 45 mm	0,793	4006885302303

Ścisk jednoręczny PRO L

Do kontrolowanej i wygodnej pracy – idealny do prac w drewnie i budowy mebli projektowych



- skokowy mechanizm mocowania i otwierania obsługiwany jedną ręką
- duża głębokość 100 mm
- solidna i trwała konstrukcja dzięki specjalnie hartowanej stalowej szynie i tworzywu sztucznym wzmocnionemu włóknem szklanym

Dane techniczne

Siła mocowania	120 kg
Materiały	Stal; tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	Zakres rozpie-rania	Wysięg	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
3030000	1	150 mm	210 – 410 mm	100	260 x 370 x 45 mm	0,863 kg	4006885303003
3031000	1	300 mm	210 – 560 mm	100	260 x 530 x 45 mm	1,04 kg	4006885303102
3032000	1	450 mm	210 – 710 mm	100	260 x 680 x 45 mm	1,145 kg	4006885303201
3033000	1	700 mm	210 – 960 mm	100	260 x 920 x 45 mm	1,36 kg	4006885303300
3034000	1	915 mm	210 – 1 175 mm	100	260 x 1 140 x 45 mm	1,559 kg	4006885303409

Ścisk do stołów PRO 65-150-W

Do mocowania do wszystkich stołów z otworami 20 mm



MADE IN EUROPE

- pasuje do wszystkich otworów 20 mm, np. w stołach firmy wolfcraft z serii MASTER, zakres zacisku 120 mm umożliwiający mocowanie szerokiej gamy przedmiotów, siła zacisku do 90 kg
- „Made in Europe" z wysokiej jakości tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i hartowanej stali dla zapewnienia długiej żywotności
- gumowane szczęki zaciskowe z rowkiem w kształcie litery V do delikatnego zaciskania i pewnego mocowania okrągłych przedmiotów obrabianych

Dane techniczne

Siła mocowania	90 kg

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	EAN-Code
3036000	1	120 mm	4006885303607

Ścisk kantowy KS 24

Poszerza zakres możliwości zastosowań ścisków szynowych



MADE IN EUROPE

- do mocowania listew krawędziowych i oklein
- do unieruchamiania mocowanego elementu w dowolnym punkcie powierzchni (np. profili na drzwiczkach szafek)
- akcesoria do wszystkich ścisków szynowych (jednoręcznych lub śrubowych) z szyną maks. 8 x 30 mm

Dane techniczne

Siła mocowania	30 kg
Zakres zacisku	24 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3037000	2	4006885303706

Adapter łączący do ścisków jednoręcznych Connector PRO L / EASY

Do łączenia dwóch ścisków jednoręcznych



MADE IN EUROPE

- łączy dwa ściski jednoręczne serii PRO L (nr art. 3030000 - 3034000) lub EASY (nr art. 3020000 - 3023000) dla uzyskania zakresu zacisku do 200 cm
- proste łączenie i rozłączanie jednym przyciskiem
- idealny do sklejania mebli oraz mocowania dużych elementów

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3038000	1	4006885303805

Adapter łączący do ścisków jednoręcznych

Do łączenia dwóch ścisków jednoręcznych



MADE IN EUROPE

- dla uzyskania zakresu zacisku do 200 cm
- bezpieczne łączenie i łatwe rozłączanie jednym przyciskiem
- Kompatybilny z jednoręcznymi ściskami wolfcraft EASY / PRO L / PRO MAX

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	opatentowany adapter z przełącznikiem obrotowym

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3039000	1	4006885303904

Ścisk jednoręczny PRO MAX

Mocny ścisk dla najbardziej wymagających profesjonalistów



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- kontrolowane ściskanie i otwieranie obsługiwane jedną ręką
- optymalne przenoszenie mocy i duża siła utrzymywania
- beznarzędziowa przebudowa w rozpierak

Dane techniczne

Siła mocowania	250 kg
Materiały	tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym; Stal

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	Zakres rozpie-rania	Wysięg	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
3070000	1	150 mm	220 – 410 mm	110	256 x 42 x 387 mm	1 kg	4006885307001
3071000	1	300 mm	220 – 560 mm	110	265 x 42 x 540 mm	1,15 kg	4006885307100
3072000	1	450 mm	220 – 710 mm	110	265 x 42 x 672 mm	1,35 kg	4006885307209
3073000	1	700 mm	220 – 960 mm	110	265 x 42 x 946 mm	1,6 kg	4006885307308
3074000	1	915 mm	220 – 1 175 mm	110	265 x 42 x 1 152 mm	1,85 kg	4006885307407

Ścisk jednoręczny PRO ERGO

Wygodny ścisk do wszechstronnych zastosowań



- kontrolowane ściskanie i otwieranie obsługiwane jedną ręką
- optymalne przenoszenie mocy dla małych dłoni
- beznarzędziowa przebudowa w rozpierak

Dane techniczne

Siła mocowania	150 kg
Materiały	tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym; Stal

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	Wysięg	EAN-Code
3090000	1	150	85	4006885309005
3091000	1	300	85	4006885309104
3092000	1	450	85	4006885309203
3093000	1	700	85	4006885309302
3094000	1	915	85	4006885309401

Ścisk jednoręczny MINI

Sprytny pomocnik – idealny do prac hobbystycznych i majsterkowania



- szybkie ściskanie i otwieranie obsługiwane jedną ręką
- dźwignia do szybkiego zwalniania ścisku
- gumowane powierzchnie mocowania chroniące przedmiot obrabiany

Dane techniczne

Siła mocowania	30 kg
Materiały	tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym; Stal

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	Zakres rozpierania	Wysięg	EAN-Code
3455100	2	110	100 – 210 mm	40	4006885345515

Ścisk jednoręczny PRO M

Wygodny ścisk - idealny do projektów DIY



- skokowy mechanizm mocowania i otwierania obsługiwany jedną ręką
- ergonomiczny uchwyt z zagłębieniami na palce zapewnia bezpieczną i wygodną pracę
- funkcja 2 w 1 dzięki możliwości beznarzędziowej zamiany ścisku w funkcję rozpieraka

Dane techniczne

Siła mocowania	90 kg
Materiały	Stal; tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	Zakres rozpie-rania	Wysięg	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
3456000	1	150	160 – 320 mm	65	180 x 360 x 35 mm	0,462	4006885345607
3457000	1	300	160 – 470 mm	65	180 x 520 x 35 mm	0,545	4006885345706

Ścisk montażowy do budowy tarasów

Do rozmieszczania i wyrównywania desek tarasowych



- do desek tarasowych o szerokości do 20 cm, idealny w połączeniu adapterami dystansującymi
- zakres zacisku 450 mm i siła zacisku 120 kg – do dokładnego rozmieszczania i mocowania desek podczas przykręcania
- w komplecie z 2 szczękami mocującymi umożliwiającymi wykorzystanie ścisku montażowego również jako ścisk jednoręczny

Odpowiedni do

Odpowiedni do	deski tarasowe o szerokości do 20 cm

Dane techniczne

Siła mocowania	120 kg

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	EAN-Code
6985000	1	450 mm	4006885698505

Ściski śrubowe

Ścisk kantowy KS 24

Poszerza zakres możliwości zastosowań ścisków szynowych



MADE IN EUROPE

- do mocowania listew krawędziowych i oklein
- do unieruchamiania mocowanego elementu w dowolnym punkcie powierzchni (np. profili na drzwiczkach szafek)
- akcesoria do wszystkich ścisków szynowych (jednoręcznych lub śrubowych) z szyną maks. 8 x 30 mm

Dane techniczne

Siła mocowania	30 kg
Zakres zacisku	24 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3037000	2	4006885303706

Ścisk śrubowy

Do różnego rodzaju zaciskania - idealny do projektów DIY



- profilowana szyna umożliwiająca bezpieczną pracę przy wysokich siłach skręcających
- ruchome ramię zaciskowe o głębokości 80 mm umożliwiające łatwe ustawienie zakresu zacisku
- ergonomiczny 2-komponentowy uchwyt z miękką strefą i teksturowaną powierzchnią zapewnia wygodną, bezpieczną pracę

Dane techniczne

Siła mocowania	270 kg
Rękojeść	2-komponentowy uchwyt
Dalsze specyfikacje produktu	gumowane nakładki ochronne ocynkowany trzpień z gwintem trapezowym

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	Wysięg	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
3057000	1	150	80	128 x 220 x 29 mm	0,676	4006885305700
3058000	1	200	80	128 x 270 x 29 mm	0,724	4006885305809
3059000	1	300	80	128 x 370 x 29 mm	0,819	4006885305908

Ścisk śrubowy MINI

Do zaciskania – idealny do prac hobbystycznych i majsterkowania



- ruchoma płytka dociskowa z solidnego tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GFK) zapewnia przenoszenie siły pod idealnym kątem
- wytrzymały, ocynkowany trzpień z gwintem trapezowym umożliwiający bezproblemową regulację zakresu zacisku i szybkie, łatwe zaciskanie
- ruchome ramię zaciskowe o głębokości 50 mm umożliwiające łatwe ustawienie zakresu zacisku

Dane techniczne

Siła mocowania	120 kg
Rękojeść	Uchwyt z tworzywa sztucznego
Dalsze specyfikacje produktu	ruchoma płytka dociskowa z solidnego tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GFK) ocynkowany trzpień z gwintem trapezowym

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	Wysięg	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
3607000	1	100	50	85 x 160 x 20 mm	0,234	4006885360709
3606000	1	150	50	85 x 200 x 20 mm	0,26	4006885360600
3605000	1	200	50	85 x 255 x 15 mm	0,289	4006885360501

Ścisk śrubowy PRO 240

Do mocnego zaciskania – idealny do projektów stolarskich i meblarskich



- profilowana szyna umożliwiająca bezpieczną pracę przy wysokich siłach skręcających
- ramiona zaciskowe wykonane z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego o dużej trwałości, przeznaczone zwłaszcza do pracy z dużymi siłami zacisku
- ergonomiczny 2-komponentowy uchwyt z miękką strefą zapewnia wygodną, bezpieczną pracę

Dane techniczne

Siła mocowania	240 kg
Rękojeść	2-komponentowy uchwyt
Dalsze specyfikacje produktu	gumowane nakładki ochronne ocynkowany trzpień z gwintem trapezowym ramiona zaciskowe z żeliwa ciągliwego

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	Wysięg	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
3610000	1	150	80	130 x 230 x 25 mm	0,721	4006885361003
3611000	1	300	80	130 x 380 x 20 mm	0,87	4006885361102
3612000	1	450	80	130 x 520 x 20 mm	1,026	4006885361201

Ścisk śrubowy PRO 400

Do mocnego zaciskania – idealny do ambitnych projektów stolarskich i meblarskich



- profilowana szyna umożliwiająca bezpieczną pracę przy wysokich siłach skręcających
- ramiona zaciskowe wykonane z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego o dużej trwałości, przeznaczone zwłaszcza do pracy z dużymi siłami zacisku
- ergonomiczny 2-komponentowy uchwyt z miękką strefą zapewnia wygodną, bezpieczną pracę

Dane techniczne

Siła mocowania	400 kg
Rękojeść	2-komponentowy uchwyt
Dalsze specyfikacje produktu	gumowane nakładki ochronne ocynkowany trzpień z gwintem trapezowym ramiona zaciskowe z żeliwa ciągliwego

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	Wysięg	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	Masa produktu	EAN-Code
3623000	1	1 000 mm	120	180 x 1 090 x 35 mm	2,901 kg	4006885362307
3620000	1	300 mm	120	180 x 390 x 35 mm	1,668 kg	4006885362000
3621000	1	450 mm	120	180 x 530 x 35 mm	1,936 kg	4006885362109
3622000	1	700 mm	120	180 x 780 x 35 mm	2,366 kg	4006885362208

Ściski sprężynowe

Ścisk sprężynowy MINI 15 z magnesem

Wszechstronny pomocnik – idealny w gospodarstwie domowym i pracach hobbystycznych



- mały ścisk sprężynowy z magnesem do mocowania na magnetycznych powierzchniach
- sztywne szczęki zaciskowe do łatwego mocowania notatek, zdjęć lub małych przedmiotów
- uchwyt z zagłębieniami na palce i chropowatą powierzchnią umożliwiający bezpieczną i wygodną pracę

Dane techniczne

Siła utrzymywania	50 g
Kolor	W różnych kolorach
Dalsze specyfikacje produktu	z magnesem

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	Siła utrzymywania	EAN-Code
3010000	1	15	50	4006885301009

Zestaw ścisków sprężynowych MINI 20

6 ścisków sprężynowych MINI 20 i kółko na kluczyk



- łatwa, wygodna obsługa jedną ręką
- ruchome szczęki zaciskowe zapewniają optymalny chwyt i przenoszenie siły pod idealnym kątem
- uchwyt z zagłębieniami na palce i chropowatą powierzchnią umożliwiający bezpieczną i wygodną pracę

Dane techniczne

Siła utrzymywania	250 g
Kolor	W różnych kolorach

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Zakres zacisku	Siła utrzymywania	EAN-Code
3420000	1	7-częściowy	20	250	4006885342002

Ścisk sprężynowy MINI 20

Wszechstronny pomocnik – idealny do prac domowych, hobbystycznych i majsterkowania



- łatwa, wygodna obsługa jedną ręką
- ruchome szczęki zaciskowe zapewniają optymalny chwyt i przenoszenie siły pod idealnym kątem
- uchwyt z zagłębieniami na palce i chropowatą powierzchnią umożliwiający bezpieczną i wygodną pracę

Dane techniczne

Siła utrzymywania	250 g
Kolor	W różnych kolorach

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	Siła utrzymywania	Masa produktu	EAN-Code
3425000	1	20	250	0,006	4006885342507

Spiczasty ścisk sprężynowy 60

2 precyzyjne ściski – idealne do domowych napraw i°majsterkowania



MADE IN EUROPE

- wąska konstrukcja umożliwiająca pracę w miejscach trudnodostępnych
- miękkie precyzyjne szczęki mocujące przekładają siłę zacisku w sposób punktowy bez uszkadzania powierzchni
- uchwyt o chropowatej powierzchni uniemożliwiający wyślizgnięcie się z ręki

Dane techniczne

Siła utrzymywania	1 200 g
Kolor	Czarny
Dalsze specyfikacje produktu	spiczaste szczęki zaciskowe

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	Siła utrzymywania	EAN-Code
3431000	2	60	1 200	4006885343108

Ścisk sprężynowy MINI 30

Wszechstronny pomocnik – idealny do prac domowych, hobbystycznych i majsterkowania



- łatwa, wygodna obsługa jedną ręką
- ruchome szczęki zaciskowe zapewniają optymalny chwyt i przenoszenie siły pod idealnym kątem
- uchwyt z zagłębieniami na palce i chropowatą powierzchnią umożliwiający bezpieczną i wygodną pracę

Dane techniczne

Siła utrzymywania 450 g

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	Siła utrzymywania	Masa produktu	EAN-Code
3432000	4	30	450		4006885343207
3433000	1	30	450	0,017	4006885343306

Ścisk sprężynowy z hakiem, 50 mm

Do wszechstronnego podwieszania i mocowania



- z ruchomymi szczękami o zakresie zacisku 50 mm
- zintegrowany hak, nośność do 5 kg, obracany o 360°, całkowicie składany
- ergonomiczny, dwukomponentowy uchwyt

Dane techniczne

Siła utrzymywania 800 g

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	Siła utrzymywania	EAN-Code
3458000	1	50 mm	800 g	4006885345805

Ścisk sprężynowy ERGO 30

Łatwa obsługa bez większego wysiłku - idealny do projektów domowych i majsterkowania



- ergonomiczny uchwyt ułatwiający pracę
- specjalna wąska konstrukcja z zakrzywionym uchwytem umożliwiająca pracę w miejscach trudnodostępnych
- ruchome szczęki zaciskowe zapewniają optymalny chwyt i przenoszenie siły pod idealnym kątem

Dane techniczne

Siła utrzymywania 300 g

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	Siła utrzymywania	Masa produktu	EAN-Code
3625000	1	30	300	0,021	4006885362505

Ścisk sprężynowy PRO ERGO 40

Prosta obsługa bez większego wysiłku – idealny do prac hobbystycznych i modelarstwa



- specjalna wąska konstrukcja z zakrzywionym uchwytem umożliwiająca pracę w miejscach trudnodostępnych
- ergonomiczny 2-komponentowy uchwyt z miękką strefą zapewnia wygodną, bezpieczną pracę
- solidne tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym gwarantuje długi okres użytkowania

Dane techniczne

Siła utrzymywania 700 g

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	Siła utrzymywania	Masa produktu	EAN-Code
3626000	1	40	700	0,066	4006885362604

Ścisk sprężynowy PRO

Uniwersalny pomocnik – idealny do majsterkowania i prac modelarskich



- ruchome szczęki zaciskowe zapewniają optymalny chwyt i przenoszenie siły pod idealnym kątem
- ergonomiczny 2-komponentowy uchwyt z miękką strefą zapewnia wygodną, bezpieczną pracę
- solidne tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym gwarantuje długi okres użytkowania

Dane techniczne

Siła utrzymywania 1 200 g

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	Siła utrzymywania	Masa produktu	EAN-Code
3630000	1	40 mm	1 200 g	0,056 kg	4006885363007
3631000	1	60 mm	1 200 g	0,099 kg	4006885363106

Spiczasty ścisk sprężynowy PRO 70

Precyzyjny ścisk do punktowego mocowania – idealny do majsterkowania i modelarstwa



- długie ramiona zaciskowe o głębokości zacisku 100 mm
- wąska konstrukcja umożliwiająca pracę w miejscach trudnodostępnych
- solidne tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym gwarantuje długi okres użytkowania

Dane techniczne

Siła utrzymywania 700 g

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	Siła utrzymywania	Masa produktu	EAN-Code
3633000	1	70 mm	700 g	0,118	4006885363304

Ścisk sprężynowy MINI 30 z przyssawką

Praktyczny pomocnik – idealny do prac domowych, hobbystycznych i majsterkowania



- przyssawka z mechanizmem przechylającym do łatwego mocowania i zwalniania na gładkich powierzchniach
- ruchome szczęki zaciskowe zapewniają optymalny chwyt i przenoszenie siły pod idealnym kątem
- antypoślizgowa i wygodna obsługa dzięki zagłębieniom na palce o chropowatej powierzchni

Dane techniczne

Siła utrzymywania	350 g
Kolor	W różnych kolorach
Dalsze specyfikacje produktu	z przyssawką

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	Siła utrzymywania	EAN-Code
3638000	1	30	350	4006885363809
3638100	1	30	350	4006885363816

Ścisk sprężynowy MINI 20 z przyssawką

Praktyczny pomocnik – idealny do prac domowych, hobbystycznych i majsterkowania



- przyssawka z mechanizmem przechylającym do łatwego mocowania i zwalniania na gładkich powierzchniach
- ruchome szczęki zaciskowe zapewniają optymalny chwyt i przenoszenie siły pod idealnym kątem
- antypoślizgowa i wygodna obsługa dzięki zagłębieniom na palce o chropowatej powierzchni

Dane techniczne

Siła utrzymywania	250 g
Kolor	W różnych kolorach
Dalsze specyfikacje produktu	z przyssawką

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	Siła utrzymywania	EAN-Code
3662000	1	20	250	4006885366206
3663000	4	20	250	4006885366305

Ściski zapadkowe

Ścisk zapadkowy PRO 30

Do pracy z regulowaną siłą zacisku – idealny do majsterkowania i prac modelarskich



MADE IN EUROPE

- precyzyjny mechanizm zapadkowy umożliwiający regulację siły zacisku
- przycisk do stopniowego zwalniania siły zacisku jedną ręką
- solidne tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym gwarantuje długi okres użytkowania

Dane techniczne

Siła mocowania	6,5 kg
Zakres zacisku	30 mm
Materiały	tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	EAN-Code
3016000	1	30	4006885301603

Ścisk zapadkowy MINI

Do pracy z regulowaną siłą zacisku – idealny do prac w domu i prac modelarskich



MADE IN EUROPE

- precyzyjny mechanizm zapadkowy umożliwiający regulację siły zacisku
- ruchome szczęki zaciskowe zapewniają optymalny chwyt i przenoszenie siły pod idealnym kątem
- przycisk do szybkiego zwalniania zacisku jedną ręką

Dane techniczne

Siła mocowania	1 kg
Zakres zacisku	30 mm
Materiały	tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	EAN-Code
3453000	2	30	4006885345300

ścisk zapadkowy

Do pracy z regulowaną siłą zacisku – idealny do samodzielnych prac



MADE IN EUROPE

- precyzyjny mechanizm zapadkowy umożliwiający regulację siły zacisku
- głęboko wsuwane ramiona zaciskowe umożliwiają również bezproblemowe mocowanie elementów za profilami kątowymi
- przycisk do szybkiego zwalniania zacisku jedną ręką

Dane techniczne

Siła mocowania	20 kg
Materiały	tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	EAN-Code
3615000	1	40	4006885361508
3616000	1	60	4006885361607

Ścisk zapadkowy PRO 50

Do pracy z regulowaną siłą zacisku – idealny do majsterkowania i prac modelarskich



MADE IN EUROPE

- wysokiej jakości mechanizm zapadkowy z metalu pozwalający dozować siłę zacisku
- przycisk do stopniowego zwalniania siły zacisku jedną ręką
- solidne tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym gwarantuje długi okres użytkowania

Dane techniczne

Siła mocowania	45 kg
Wysięg	70 mm
Zakres zacisku	50 mm
Materiały	tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	EAN-Code
3632000	1	50 mm	4006885363205

Zestaw do montażu skrzydła drzwiowego, 3-cz.

Do łatwego zawieszania, regulacji i przenoszenia drzwi przez jedną osobę



- 3-częściowy zestaw z uchwytem do podnoszenia skrzydła drzwi i dwiema prowadnicami do łatwego zawieszania i regulacji drzwi przez jedną osobę
- Uchwyt do podnoszenia wykonany z wytrzymałej stali do mocowania i bezpiecznego przechylania drzwi o grubości materiału od 2 do 5 cm
- Dwie prowadnice ze podziałką dla sworzni zawiasów umożliwiają łatwą regulację i zawieszenie skrzydła drzwiowego

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	Nadaje się do ościeżnic typu DIN 18101

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3674000	1	4006885367401

Rozpierak do montażu ościeżnic drzwiowych EASY

Sprytna pomoc podczas osadzania drzwi



- pomaga utrzymać ościeżnicę w odpowiedniej pozycji podczas pianowania oraz zapewnia równoległe ustawienie obu elementów bocznych ościeżnicy względem siebie
- podczas osadzania i wyrównywania ościeżnicy rozpieraki pozostają pewnie i stabilnie do niej przymocowane
- przeznaczony do montażu wszystkich drzwi o szerokości 610/735/860/985 mm

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

Dane techniczne

Szerokość ościeżnicy	600 – 1 000 mm
Głębokość ościeżnicy	80 – 330 mm
Wymiar zewn. skrzydła drzwiowego	610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Dalsze specyfikacje produktu	Nadaje się do ościeżnic typu DIN 18101

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3675000	1	4006885367500

Zestaw montażowy do ościeżnic PRO

Kompletny zestaw do montażu drzwi



- pozwala na dokładne ustawienie ościeżnicy w pozycji poziomej i pionowej oraz na jej właściwe osadzenie w otworze ściennym
- rozwiązanie to jest znacznie szybsze, łatwiejsze i precyzyjniejsze niż wyrównywanie drewnianymi klinami
- przeznaczony do montażu wszystkich drzwi o szerokości 610/735/860/985 mm

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

Dane techniczne

Szerokość ościeżnicy	600 – 1 000 mm
Głębokość ościeżnicy	80 – 330 mm
Wymiar zewn. skrzydła drzwiowego	610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Dalsze specyfikacje produktu	Nadaje się do ościeżnic typu DIN 18101

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
3676000	1	8 części	4006885367609

Pistolet do pianki montażowej

Do precyzyjnego uszczelniania, izolowania i klejenia



- pasuje do powszechnie dostępnych w sprzedaży tub z piankami poliuretanowymi
- wysokiej jakości wykonanie z metalu i tworzywa sztucznego
- ergonomiczny, 2-komponentowy uchwyt

Odpowiedni do

Odpowiedni do	1-komponentowa pianka montażowa z poliuretanu (PU)

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	340 x 50 x 170 mm
Waga	0,231 kg
Materiały	Tworzywo sztuczne; Metal

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	EAN-Code
4342000	1	340	50	170	0,231	4006885434202

Uniwersalne kliny dylatacyjne

Wielofunkcyjne kliny 2 w 1



MADE IN EUROPE

- możliwość stosowania w funkcji elementów dystansowych do szczelin dylatacyjnych lub w funkcji klinów
- połączenie wtykane umożliwia uzyskanie kształtu litery V lub bloku o różnej wielkości
- stabilne podparcie eliminuje konieczność częstej korekty szczeliny i odstępów

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	35 x 6 x 60 mm
Materiały	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
6946000	30	35 mm	6 mm	60 mm	4006885694606

Zaciski taśmowe z mechanizmem zapadkowym

Zacisk taśmowy z mechanizmem zapadkowym

Do zabezpieczania, mocowania i wiązania



- bezpieczeństwo bez kompromisów i stała kontrola jakości
- zgodny z DIN EN 12195-2:2001-02

Dane techniczne

Zgodnie z normą	DIN EN 12195-2:2001-02

Nr art.	Zawartość	Szerokość taśmy	Długość taśmy	Siła rozciągająca	EAN-Code
3275000	1	35 mm	6 m	2 000 kg	4006885327504
3277000	1	50 mm	8 m	4 000 kg	4006885327702

Zacisk taśmowy z mechanizmem zapadkowym

Do zabezpieczania, mocowania i wiązania



- bezpieczeństwo bez kompromisów i stała kontrola jakości
- zgodny z DIN EN 12195-2:2001-02

Dane techniczne

Szerokość taśmy	25 mm
Długość taśmy	4 m
Siła rozciągająca	180 kg
Zgodnie z normą	DIN EN 12195-2:2001-02

Nr art.	Zawartość	Szerokość taśmy	Długość taśmy	Siła rozciągająca	EAN-Code
3418000	1	25 mm	4 m	180 kg	4006885341807

Zacisk taśmowy z mechanizmem zapadkowym

Wszechstronne zastosowanie: jako standardowy zacisk taśmowy lub ze szczękami mocującymi jako ścisk do ram



Dane techniczne

Długość taśmy	4 m
Siła rozciągająca	180 kg
Dalsze specyfikacje produktu	do stosowania ze szczękami mocującymi jako ścisk do ram bez szczęk mocujących stosowany jako zwykły zacisk taśmowy

Nr art.	Zawartość	Długość taśmy	Siła rozciągająca	EAN-Code
3441000	1	4 m	180 kg	4006885344105

Zacisk taśmowy z mechanizmem zapadkowym z hakiem

Do zabezpieczania, mocowania i wiązania



- bezpieczeństwo bez kompromisów i stała kontrola jakości
- zgodny z DIN EN 12195-2:2001-02

Dane techniczne

Szerokość taśmy	25 mm
Długość taśmy	4 m
Siła rozciągająca	180 kg
Dalsze specyfikacje produktu	z hakiem
Zgodnie z normą	DIN EN 12195-2:2001-02

Nr art.	Zawartość	Szerokość taśmy	Długość taśmy	Siła rozciągająca	EAN-Code
3442000	1	25 mm	4 m	180 kg	4006885344204

Taśmy mocujące

Zacisk taśmowy do ram

Idealna pomoc przy sklejaniu ram obrazów, mebli, regałów i innych obrabianych przedmiotów



- dokładne ustawianie naprężenia za pomocą dźwigni mimośrodowej ze stopniową regulacją
- gwint trapezowy do mocnego i pewnego naprężenia taśmy
- bardzo odporna na zużycie taśma nylonowa

Nr art.	Zawartość	Długość taśmy	EAN-Code
3416000	1	4 m	4006885341609

Zacisk taśmowy

Szybkie mocowanie przy sklejaniu ram obrazów, małych mebli itd.



- z wytrzymałym sznurem nylonowym, długość 2 m

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne Nylon

Nr art.	Zawartość	Długość taśmy	EAN-Code
3417000	1	2 m	4006885341708

Zacisk taśmowy z klamrą sprężynową

Idealne do napinania i stabilnego mocowania



- 2 zaciski taśmowe, każdy o długości 4 m, do wszechstronnego spinania, mocowania i zabezpieczania przewożonych ładunków
- siła naciągu 120 kg zapewnia pewne mocowanie
- solidna metalowa klamra sprężynowa

Nr art.	Zawartość	Długość taśmy	Siła rozciągająca	EAN-Code
3421000	2	4 m	120 kg	4006885342101

Jednoręczny zacisk taśmowy do ram

Do zaciskania przy pomocy jednej ręki obrabianych przedmiotów o prostokątnym kształcie



- obsługa jedną ręką dla łatwego mocowania, szybkie mocowanie wstępne dzięki automatycznie zwijanej taśmie
- mechanizm zapadkowy umożliwia swobodne dozowanie siły zacisku – od lekkiej do mocnej
- pewne mocowanie obrabianych przedmiotów dzięki elastycznym szczękom mocującym

Dane techniczne

Rękojeść	Ergonomicznie ukształtowana rękojeść z elastycznymi nakładkami antypoślizgowymi

Nr art.	Zawartość	Długość taśmy	Siła rozciągająca	EAN-Code
3681000	1	5 m	50 kg	4006885368101

Gumy mocujące

Wszechstronne zastosowanie na kempingu, w aucie, w domu oraz podczas jazdy rowerem



Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu

wykonanie wysokiej jakości
haki z tworzywa sztucznego z metalowym rdzeniem; stabilne i pewne mocowanie z jednoczesną ochroną mocowanych powierzchni

Nr art.	Zawartość	Długość taśmy	Średnica liny	EAN-Code
3291000	2	0,7 m	10 mm	4006885329102
3292000	2	1 m	10 mm	4006885329201

Pojedyncze gumy mocujące

Wszechstronne zastosowanie na kempingu, w aucie, w domu oraz podczas jazdy rowerem



- 5 gum mocujących w różnych kolorach do wszechstronnego użytku, np. na kempingu, w gospodarstwie domowym lub w samochodzie
- wysokiej jakości wykonanie z metalowymi haczykami pokrytymi tworzywem sztucznym
- długość gumy 0,5 m

Nr art.	Zawartość	Długość taśmy	EAN-Code
3293000	5	0,5 m	4006885329300

Łączniki do kabli na rzep conexio

2 praktyczne taśmy na rzep do szybkiego mocowania, łączenia, przytrzymywania...



- idealne do szybkiego i łatwego mocowania i łączenia
- łatwe mocowanie za pomocą pętli i rozłączanie
- wytrzymałe, odporne na rozdarcie i nadające się do wielokrotnego użytku

Nr art.	Zawartość	Szerokość taśmy	Długość taśmy	EAN-Code
3008000	2	20 mm	600 mm	4006885300804
3009000	2	30 mm	1 200 mm	4006885300903

Taśma na rzep, zielona

Do delikatnego mocowania roślin doniczkowych i ogrodowych



- łatwe i niezawodne mocowanie roślin do patyczków
- łatwa regulacja długości poprzez docinanie
- wytrzymałe, odporne na rozdarcie i nadające się do wielokrotnego użytku

Nr art.	Zawartość	Szerokość taśmy	Długość taśmy	EAN-Code
3285000	1	10 mm	5 m	4006885328501

Taśma na rzep, czarna

Do segregowania i mocowania tysiąca i jednej rzeczy w domu



- idealne do szybkiego i łatwego mocowania i łączenia
- łatwa regulacja długości poprzez docinanie
- wytrzymałe, odporne na rozdarcie i nadające się do wielokrotnego użytku

Nr art.	Zawartość	Szerokość taśmy	Długość taśmy	EAN-Code
3286000	1	10 mm	5 m	4006885328600

Taśma samoprzylepna na rzep

Samoprzylepna taśma na rzep do wielokrotnego wykorzystania



- idealna dla majsterkowiczów oraz dekoratorów wnętrz
- do porządkowania i mocowania przedmiotów gospodarstwa domowego

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu samoprzylepna

Nr art.	Zawartość	Szerokość taśmy	Długość taśmy	EAN-Code
3287000	1	20	1	4006885328709

Ścisk narożny ES 22

Szybkie i łatwe mocowanie desek i ram pod kątem 90°, np. przy montażu półek, małych szafek i ram



- jako pomoc montażowa przy skręcaniu czy sklejaniu desek
- do połączeń kątowych i typu „T", w tym desek o różnej grubości
- praktyczna obsługa jedną ręką – drugą ręką można przytrzymać przedmiot

Dane techniczne

Grubość deski	10 - 22 mm

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3051000	2	4006885305106

Piła ręczna

Do piłowania płyt gipsowo-kartonowych, tworzywa sztucznego i drewna



- ostrze o długości 350 mm oraz stożkowo szlifowane i hartowane końcówki zębów
- wytrzymała, odporna na uderzenia rękojeść z tworzywa sztucznego
- wszechstronne zastosowanie, np. do dopasowania wycięć na drzwi w suchej zabudowie

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa, tworzywo sztuczne, drewno

Dane techniczne

Szerokość cięcia	1,5 mm
Długości robocze	350 mm
Rękojeść	Uchwyt z tworzywa sztucznego
Odstęp między zębami	3,6 mm
Kształty zębów	Szlifowany stożkowo
Grubość materiału	0,85 mm
Materiał / właściwości powłoki	HCS
Dalsze specyfikacje produktu	uniwersalne uzębienie hartowane końcówki zębów

Nr art.	Zawartość	Długość robocza	EAN-Code
4024000	1	350 mm	4006885402409

Piła – wycinak do płyt

Do wycinania małych otworów i dowolnych kształtów w płytach gipsowo-kartonowych



- Ø 5 mm pozwala na uzyskanie małych średnic i dowolnych kształtów
- 2-komponentowy uchwyt do ergonomicznego prowadzenia ostrza
- specjalnie szlifowany czubek do łatwego wprowadzania narzędzia w płytę gipsowo-kartonową

Dane techniczne

Średnica wiertła	5 mm
Długość wiertła	175 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4031000	1	4006885403109

Piła ręczna

Do wycinania w płytach gipsowo-kartonowych



- pełne, szlifowane zęby tnące do łatwego nacinania i szybkich postępów w pracy
- zęby tnące hartowane indukcyjnie zapewniają długą żywotność, zaostrzona końcówka do łatwego wprowadzania ostrza w wycinany materiał
- uchwyt 2-komponentowy z miękką strefą do wygodnego i niezawodnego prowadzenia narzędzia

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa

Dane techniczne

Rękojeść	2-komponentowy uchwyt

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4033000	1	4006885403307

Piła precyzyjna z wygiętym uchwytem

Do piłowania w pobliżu podłogi



- wygięty uchwyt do wygodnego cięcia w pobliżu podłogi
- przeznaczona dla użytkowników prawo- i leworęcznych
- idealna do przycinania futryn drzwi

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno

Dane techniczne

Długości robocze	255 mm
Wysokość robocza	55 mm
Rękojeść	Uchwyt drewniany

Nr art.	Zawartość	Długość robocza	EAN-Code
6925000	1	255	4006885692503

Piła precyzyjna

Praktyczne narzędzie pomagające w obróbce drewna i majsterkowaniu



- do cięcia drewna, płyt stolarskich, płyt wiórowych oklejonych tworzywem i listew przypodłogowych o grubości do 72 mm
- ze stali HCS, z rozwartymi i szlifowanymi spiczastymi zębami
- idealnie nadaje się do piłowania listew przypodłogowych w skrzynce uciosowej

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, płyty stolarskie, płyty wiórowe oklejone tworzywem

Dane techniczne

Szerokość cięcia	1,2 mm
Długości robocze	300 mm
Wysokość robocza	72 mm
Kształty zębów	Ząb spiczasty, Rozwarte i szlifowane
Grubość materiału	0,75 mm
Materiał	HCS

Nr art.	Zawartość	Długość robocza	EAN-Code
6950000	1	300	4006885695009

Piła japońska

do łatwego piłowania drewna i tworzywa sztucznego – idealna do listew przypodłogowych



- dwustronne uzębienie umożliwiające dokładne lub zgrubne cięcie
- lekkie piłowanie
- idealna do regulowanych przymiarów i skrzynek uciosowych wolfcraft

Odpowiedni do

Odpowiedni do	listwa przypodłogowa, drewno, belki drewniane, gałęzie, rura z tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Kształty zębów	Ząb japoński
Materiał	Stal narzędziowa

Nr art.	Zawartość	Długość robocza	EAN-Code
6951000	1	240 mm	4006885695108
6955000	1	330 mm	4006885695504

Regulowany przymiar i skrzynka uciosowa, 70 mm

Produkt 2 w 1 do precyzyjnego przycinania listew przypodłogowych



- do pomiaru kątów i wykonywania precyzyjnych uciosów, np. na listwach przypodłogowych
- do kopiowania kątów w zakresie 85°–180° i automatycznego odwzorowania kąta uciosu na pilarce lub pile
- wbudowane trzpienie prowadzące do piły ręcznej umożliwiające precyzyjne piłowanie listew przypodłogowych

Dane techniczne

Kąt. min. - maks. 85 – 180°

Nr art.	Zawartość	Wysokość robocza	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
6948000	1	70 mm	100 mm	353 mm	105 mm	4006885694804

Regulowany przymiar i skrzynka uciosowa, 100 mm

Produkt 2 w 1 do precyzyjnego przycinania listew przypodłogowych



- do pomiaru kątów i wykonywania precyzyjnych uciosów, np. na listwach przypodłogowych do 100 mm
- do kopiowania kątów w zakresie 85°–180° i automatycznego odwzorowania kąta uciosu na pilarce lub pile
- wbudowane trzpienie prowadzące do piły ręcznej umożliwiające precyzyjne piłowanie listew przypodłogowych

Dane techniczne

Kąt. min. - maks. 85 – 180°

Nr art.	Zawartość	Wysokość robocza	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
6948200	1	100	100 mm	353 mm	140 mm	4006885694828

Regulowany przymiar i skrzynka uciosowa PRO

Rozwiązanie „2 w 1“ dla dokładnie dopasowanych listew przypodłogowych



- do odczytywania kątów i cięcia z prowadnicą
- proste zastosowanie w kilku ruchach
- idealny do listew przypodłogowych i cokołów przypodłogowych o wysokości do 120 mm

Dane techniczne

Kąt. min. - maks. 85 – 275°

Nr art.	Zawartość	Wysokość robocza	EAN-Code
6956000	1	120	4006885695603

Wycinak otworów

Do łatwego i dokładnego wykrawania otworów pod baterie zlewozmywakowe



- wydajne cięcie
- do blachy i stali nierdzewnej do 1 mm
- wysoka jakość „made in Germany”

Odpowiedni do

Odpowiedni do — stal nierdzewna, blacha

MADE IN GERMANY

Nr art.	Zawartość	Wersja	EAN-Code
3752000	1	Ø 28 mm (1 1/8“)	4006885375208
3753000	1	Ø 32 mm (1 1/4“)	4006885375307
3754000	1	Ø 35 mm (1 3/8“)	4006885375406
3756000	1	Ø 40 mm (1 4/7“)	4006885375604

Zestaw wycinaków otworów, 2-cz.

Do łatwego i dokładnego wykrawania otworów pod baterie zlewozmywakowe



- wydajne cięcie
- do blachy i stali nierdzewnej do 2 mm
- wysoka jakość „made in Germany”

Odpowiedni do

Odpowiedni do — stal nierdzewna, blacha

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu — z łożyskiem kulkowym

MADE IN GERMANY

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Wersja	EAN-Code
3761000	1	2-cz., 2-cz.	Ø 32 mm (1 1/4“)	4006885376106
3762000	1	2-cz.	Ø 35 mm (1 3/8“)	4006885376205

Szczypce do łączenia profili

Szczypce zaciskowe do profili metalowych w suchej zabudowie



- szybkie i trwałe łączenie profili metalowych typu C i U o grubości maks. 2 x 0,6 mm
- optymalne wykorzystanie efektu dźwigni minimalizuje wysiłek podczas pracy
- wysokiej jakości wykonanie z metalu

Odpowiedni do

Odpowiedni do — cienkościenny profil metalowy

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4029000	1	4006885402904

Zestaw wycinaków otworów, 3-cz.

Do łatwego i dokładnego wykrawania otworów pod baterie zlewozmywakowe



MADE IN GERMANY

- wydajne cięcie
- do blachy i stali nierdzewnej do 1 mm
- Wysoka jakość „Made in Germany”

Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal nierdzewna, blacha

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	otwór wycinany Ø 35 mm (1 3/8“)

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
8925000	1	3-częściowy, 3-cz.	4006885892507

Rękojeści do wkrętaków ręcznych

Wkrętak ręczny w kształcie litery T z gniazdem do końcówek

Zapewnia optymalne przenoszenie siły



- kształt litery T umożliwia uzyskanie wysokiego momentu obrotowego i optymalnego przenoszenia siły na dokręcane śruby oraz wygodną pracę ponad głową
- uchwyt z gniazdem sześciokątnym ¼" do szybkiej wymiany końcówek i magnes
- ergonomiczny, 2-komponentowy uchwyt

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	150 mm
Rękojeść	2-komponentowy uchwyt
Uchwyt wkładu wkrętaka	Uchwyt sześciokątny 6,35 mm (¼")
Dalsze specyfikacje produktu	z magnesem

Nr art.	Zawartość	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1235000	1	150 mm	4006885123502

Wkrętak ręczny z elastycznym trzpieniem

Do pracy w trudno dostępnych miejscach



- długi, elastyczny trzpień do pracy w trudno dostępnych miejscach oraz obrotowy pierścień do przytrzymywania
- uchwyt z gniazdem sześciokątnym ¼" do szybkiej wymiany końcówek i magnes
- ergonomiczny 2-komponentowy uchwyt zapewniający wygodę podczas pracy

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	280 mm
Rękojeść	2-komponentowy uchwyt
Uchwyt wkładu wkrętaka	Uchwyt sześciokątny 6,35 mm (¼")
Dalsze specyfikacje produktu	z magnesem

Nr art.	Zawartość	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1236000	1	280 mm	4006885123601

Wkrętak ręczny z gniazdem do końcówek, krótki

Do pracy w ciasnych przestrzeniach



- krótki trzpień do pracy w ciasnych przestrzeniach i we wnękach
- uchwyt z gniazdem sześciokątnym ¼" do szybkiej wymiany końcówek i magnes
- ergonomiczny, 2-komponentowy uchwyt

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	77 mm
Rękojeść	2-komponentowy uchwyt
Uchwyt wkładu wkrętaka	Uchwyt sześciokątny 6,35 mm (¼")
Dalsze specyfikacje produktu	z magnesem i uchwytem do szybkiej wymiany końcówek

Nr art.	Zawartość	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1239000	1	77 mm	4006885123908

Wkrętak ręczny z gniazdem do końcówek

Do ergonomicznego wkręcania/wykręcania



- uchwyt z gniazdem sześciokątnym ¼" do szybkiej wymiany końcówek
- magnes do łatwego umieszczania i pewnego utrzymywania końcówek
- ergonomiczny 2-komponentowy uchwyt zapewniający wygodę podczas pracy i dobre przenoszenie siły

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	128 mm
Rękojeść	2-komponentowy uchwyt
Uchwyt wkładu wkrętaka	Uchwyt sześciokątny 6,35 mm (¼")
Dalsze specyfikacje produktu	z magnesem i uchwytem do szybkiej wymiany końcówek

Nr art.	Zawartość	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1240000	1	128 mm	4006885124004

Wkrętak kątowy ręczny z 2 gniazdami do końcówek

Do pracy w trudno dostępnych miejscach i ciasnych przestrzeniach



- wkrętak ręczny zagięty pod kątem 90° do trudno dostępnych miejsc
- krótka strona o wymiarze narożnym tylko 50 mm (wraz z końcówką o długości 25 mm) do pracy w bardzo ciasnych przestrzeniach
- po obu stronach gniazda sześciokątne ¼", strukturalna powierzchnia zapewniająca pewny chwyt

Dane techniczne

Uchwyt wkładu wkrętaka	Uchwyt dwustronny do końcówek sześciokątnych 6,3 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
1573000	1	4006885157309

Wkrętak do haków

Do łatwego mocowania haków płaskich i zaokrąglonych



- Specjalny wkrętak do haków i śrub z uchem o średnicy łba do 6 mm
- Trzpień sześciokątny ¼" do stosowania z rękojeścią lub maszynami akumulatorowymi (maks. 25 obr./min)
- Ergonomiczna rękojeść w kształcie T z gniazdem sześciokątnym ¼"

Dane techniczne

Rękojeść	Uchwyt z tworzywa sztucznego
Uchwyt wkładu wkrętaka	Uchwyt sześciokątny 6,35 mm (¼")
Dalsze specyfikacje produktu	Trzpień sześciokątny ¼" do stosowania z rękojeścią lub maszynami akumulatorowymi (maks. 25 obr./min)

Nr art.	Zawartość	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
2419000	1	104	4006885241909

Wkrętak ręczny z gniazdem do końcówek, długi

Do głęboko umieszczonych śrub



- wkrętak ręczny z magnetycznym gniazdem do końcówek i elastycznym trzpieniem
- uchwyt z gniazdem sześciokątnym ¼" do szybkiej wymiany końcówek
- ergonomiczny, 2-komponentowy uchwyt

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	195 mm
Rękojeść	2-komponentowy uchwyt
Uchwyt wkładu wkrętaka	Uchwyt sześciokątny 6,35 mm (¼")
Dalsze specyfikacje produktu	z magnesem i uchwytem do szybkiej wymiany końcówek

Nr art.	Zawartość	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
8725000	1	195 mm	4006885872509

Długopis mikrowkrętak

Kieszonkowe narzędzie do mikrośrub



- długopis mikrowkrętak z 2 odwracalnymi podwójnymi końcówkami do mikrośrub z nacięciem krzyżakowym Phillips® lub płaskim (PH0 + SL 1.5/PH00 + SL 3.0)
- praktyczny, kompaktowy kształt długopisu z klipsem do przypięcia do kieszeni koszuli lub spodni
- nasadka z magnesem do łatwego pozycjonowania śrub

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	132 mm
Średnica produktu	15 mm
Długość ostrza	55 mm
Rękojeść	2-komponentowy uchwyt
Uchwyt wkładu wkrętaka	Uchwyt sześciokątny 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
8736000	1	132 mm	4006885873605

Wydłużone bity

Końcówka Solid, bardzo długa, krzyżakowa (PH)

Bardzo długa końcówka do prac w trudnodostępnych, wąskich obszarach



- bardzo długa końcówka Solid, 89 mm, do śrub z łbami Phillips® (PH)
- trzpień sześciokątny ¼" do szybkiej wymiany narzędzia, bezpieczne mocowanie w uchwycie do końcówek
- małe tolerancje dzięki dokładnie dopasowanym krawędziom końcówki, zapewniające dokładne osadzenie na śrubie

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	89 mm
Typ końcówki wkrętaka	Phillips®
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1241000	1	PH 1	Phillips®	89	4006885124103
1242000	1	PH 2	Phillips®	89	4006885124202

Końcówka Solid, bardzo długa, krzyżakowa (PZ)

Bardzo długa końcówka do prac w trudnodostępnych, wąskich obszarach



- bardzo długa końcówka Solid, 89 mm, do śrub z łbami Pozidriv® (PZ)
- trzpień sześciokątny ¼" do szybkiej wymiany narzędzia, bezpieczne mocowanie w uchwycie do końcówek
- małe tolerancje dzięki dokładnie dopasowanym krawędziom końcówki, zapewniające dokładne osadzenie na śrubie

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	89 mm
Typ końcówki wkrętaka	Pozidriv®
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1244000	1	PZ 1	Pozidriv®	89	4006885124400
1245000	1	PZ 2	Pozidriv®	89	4006885124509

Końcówka Solid, bardzo długa, TORX®

Bardzo długa końcówka do prac w trudnodostępnych, wąskich obszarach



- bardzo długa końcówka Solid, 89 mm, do śrub z łbami TORX® (T)
- trzpień sześciokątny ¼" do szybkiej wymiany narzędzia, bezpieczne mocowanie w uchwycie do końcówek
- małe tolerancje dzięki dokładnie dopasowanym krawędziom końcówki, zapewniające dokładne osadzenie na śrubie

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	89 mm
Typ końcówki wkrętaka	Torx®
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1247000	1	TX 10	Torx®	89	4006885124707
1249000	1	TX 20	Torx®	89	4006885124905

Nr art.	Zawartość	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1248000	1	TX 15	Torx®	89	4006885124806
1250000	1	TX 25	Torx®	89	4006885125001

Zestaw końcówek TORX® z otworem, 3-częściowy

3 końcówki Solid, 50 mm



- 3 końcówki Solid, 50 mm, do śrub specjalnych z gniazdem TORX® z otworem
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – E 6,3), stal S2
- dokładnie dopasowane krawędzie końcówki

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	50 mm
Typ końcówki wkrętaka	Torx® z otworem
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1260000	1	3 cz.	TX 7, TX 8, TX 9	Torx® z otworem	50	4006885126008
1262000	1	3 cz.	TX 25, TX 27, TX 30	Torx® z otworem	50	4006885126206
1261000	1	3 cz.	TX 10, TX 15, TX 20	Torx® z otworem	50	4006885126107

Zestaw końcówek Solid Safety, sześciokąt wewnętrzny z otworem



Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	50 mm
Typ końcówki wkrętaka	Sześciokąt wewnętrzny z otworem
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1264000	1	3-częściowy	H 4,0 mm, H 5,0 mm, H 6,0 mm	Sześciokąt wewnętrzny z otworem	50 mm	4006885126404
1263000	1	3-częściowy	H 2,0 mm, H 2,5 mm, H 3,0 mm	Sześciokąt wewnętrzny z otworem	50 mm	4006885126305

Zestaw końcówek Solid Safety, Spanner



Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	50 mm
Typ końcówki wkrętaka	Spanner
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1265000	1	3-częściowy	4, 6, 8	Spanner	50 mm	4006885126503

Zestaw końcówek Solid Safety, czworokąt wewnętrzny



Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	50 mm
Typ końcówki wkrętaka	Czworokąt wewnętrzny
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1266000	1	3-częściowy	1, 2, 3	Czworokąt wewnętrzny	50 mm	4006885126602

Zestaw końcówek wkrętaka Solid Safety, Torq



Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	50 mm
Typ końcówki wkrętaka	Torq
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1267000	1	3-częściowy	6, 8, 10	Torq	50 mm	4006885126701

Zestaw końcówek do wkrętaka Solid Safety, Tri-Wing



Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	50 mm
Typ końcówki wkrętaka	Tri-Wing
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1268000	1	3-częściowy	1, 2, 3	Tri-Wing	50 mm	4006885126800

Zestawy

Zestaw do skręcania szuflad, 8-częściowy

Zestaw do wiercenia i wkręcania w trudno dostępnych miejscach



- adapter kątowy do wiercenia i wkręcania pod kątem 90°
- miniaturowy wkrętak ręczny z mechanizmem zapadkowym do szybkiej pracy bez przekładania
- 6 końcówek, do śrub z gniazdem krzyżakowym i TORX®

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Szerokość produktu	EAN-Code
1001000	1	8-częściowy	129 mm	4006885100107

Miniwkrętak ręczny z mechanizmem zapadkowym

Do szybkiego wkręcania i wykręcania bez przekładania narzędzia w dłoni



- miniaturowy wkrętak ręczny z mechanizmem zapadkowym (obroty prawe / lewe)
- uchwyt z gniazdem sześciokątnym ¼" do szybkiej wymiany końcówek i magnes
- 5 końcówek Solid do śrub z nacięciem prostym i gniazdem krzyżakowym (PH/PZ)

Dane techniczne

Rękojeść	2-komponentowy uchwyt
Uchwyt wkładu wkrętaka	Uchwyt sześciokątny 6,35 mm (¼")
Dalsze specyfikacje produktu	mechanizm zapadkowy (obroty prawe / lewe) pierścień obrotowy do przełączania między obrotami prawymi a lewymi wbudowany w uchwyt magazynek do przechowywania końcówek

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
1237000	1	6-częściowy	4006885123700

Zestaw ręcznych szczotek drucianych

Praktyczny zestaw do usuwania rdzy i oczyszczania powierzchni



- szczotka ręczna z drutu mosiężnego do metalu nieżelaznego, drewna i kamienia
- szczotka ręczna z drutu ze stali nierdzewnej do stali nierdzewnej (Inox)
- szczotka ręczna z drutu ze stali nierdzewnej do metalu, blachy, drewna i kamienia

Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal nierdzewna (Inox), metal, metale nieżelazne, blacha, drewno, kamień

Dane techniczne

Średnica drutu	0,3 mm
Długość drutu	25 mm
Długości robocze	140 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	19 x 265 x 50 mm
Rodzaj szczeciny	Drut falisty
Rękojeść	Uchwyt z tworzywa sztucznego

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
2138000	1	3-częściowy, 3-częściowy	19	265	50	4006885213807

Szczotka druciana ręczna

Do usuwania rdzy i oczyszczania powierzchni



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, blacha, drewno, kamień

Dane techniczne

Średnica drutu	0,3 mm
Długość drutu	30 mm
Długości robocze	125 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	19 x 265 x 50 mm
Rodzaj szczeciny	Drut falisty
Rękojeść	Uchwyt z tworzywa sztucznego
Materiał szczeciny szczotki	Drut stalowy

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
2715000	1	19	265	50	4006885271500

Szczotka ręczna z drutu mosiężnego

Do usuwania rdzy i oczyszczania powierzchni



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metale nieżelazne, drewno, kamień

Dane techniczne

Średnica drutu	0,3 mm
Długość drutu	30 mm
Długości robocze	125 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	19 x 265 x 50 mm
Rodzaj szczeciny	Drut falisty
Rękojeść	Uchwyt z tworzywa sztucznego
Materiał szczeciny szczotki	Drut mosiężny

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
2716000	1	19 mm	265 mm	50 mm	4006885271609

Szczotka ręczna z drutu ze stali nierdzewnej

Do usuwania rdzy i oczyszczania powierzchni



Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal nierdzewna (Inox), metal, metale nieżelazne

Dane techniczne

Średnica drutu	0,3 mm
Długość drutu	30 mm
Długości robocze	125 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	19 x 265 x 50 mm
Rodzaj szczeciny	Drut falisty
Rękojeść	Uchwyt z tworzywa sztucznego
Materiał szczeciny szczotki	Drut ze stali nierdzewnej

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
2717000	1	19	265	50	4006885271708

Szczotka ręczna mosiężna

Do usuwania rdzy i oczyszczania powierzchni



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metale nieżelazne
Warunkowo odpowiedni	metal, drewno, kamień

Dane techniczne

Średnica drutu	0,35 mm
Długość drutu	35 mm
Długości robocze	160 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	60 x 205 x 52 mm
Rodzaj szczeciny	5 rzędów Drut falisty
Rękojeść	Uchwyt drewniany
Materiał szczeciny szczotki	Drut powlekany mosiądzem

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
2721000	1	60 mm	205 mm	52 mm	4006885272101

Szczotka druciana ręczna, 4-rzędowa

Do usuwania rdzy i oczyszczania powierzchni



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal
Warunkowo odpowiedni	blacha, drewno, kamień

Dane techniczne

Średnica drutu	0,35 mm
Długość drutu	23 mm
Długości robocze	140 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	35 x 280 x 39 mm
Rodzaj szczeciny	4 rzędy Drut gładki
Rękojeść	Uchwyt drewniany
Materiał szczeciny szczotki	Drut stalowy

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
2722000	1	35 mm	280 mm	39 mm	4006885272200

Szczotka druciana ręczna, 4-rzędowa

Do usuwania rdzy i oczyszczania powierzchni



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal
Warunkowo odpowiedni	blacha, drewno, kamień

Dane techniczne

Średnica drutu	0,3 mm
Długość drutu	23 mm
Długości robocze	140 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	35 x 280 x 39 mm
Rodzaj szczeciny	4 rzędy Drut falisty
Rękojeść	Uchwyt drewniany
Materiał szczeciny szczotki	Drut stalowy

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
2723000	1	35 mm	280 mm	39 mm	4006885272309

Szczotka druciana ręczna z drutu mosiężnego

Do czyszczenia, usuwania rdzy i polerowania



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metale nieżelazne
Warunkowo odpowiedni	drewno, kamień

Dane techniczne

Średnica drutu	0,15 mm
Długość drutu	15 mm
Długości robocze	110 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	22 x 220 x 29 mm
Rodzaj szczeciny	4 rzędy
Rękojeść	Uchwyt drewniany
Materiał szczeciny szczotki	Drut mosiężny

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
2724000	1	22 mm	220 mm	29 mm	4006885272408

Szczotka ręczna z drutu mosiężnego, 3-rzędowa

Do czyszczenia, usuwania rdzy i polerowania



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metale nieżelazne
Warunkowo odpowiedni	drewno, kamień

Dane techniczne

Średnica drutu	0,25 mm
Długość drutu	20 mm
Długości robocze	60 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	22 x 200 x 34 mm
Rodzaj szczeciny	3 rzędy
Rękojeść	Uchwyt drewniany
Materiał szczeciny szczotki	Drut mosiężny

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
2725000	1	22 mm	200 mm	34 mm	4006885272507

Szczotka nylonowa ręczna

Do czyszczenia i delikatnego polerowania drewna i blachy



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, metale nieżelazne, drewno, kamień

Dane techniczne

Średnica drutu	0,4 mm
Długość drutu	30 mm
Długości robocze	125 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	19 x 265 x 60 mm
Rodzaj szczeciny	Drut gładki
Rękojeść	Uchwyt z tworzywa sztucznego
Materiał szczeciny szczotki	Drut pokryty nylonem

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
2764000	1	19 mm	265 mm	60 mm	4006885276406

Zszywacze ręczne

Zszywacz ręczny tacocraft P 10



- niewielka waga dzięki lekkiej a jednocześnie wytrzymałej i stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego
- precyzyjna metalowa prowadnica zszywek
- wygodny w użytkowaniu uchwyt powleczony tworzywem sztucznym, minimalizujący zmęczenie podczas pracy

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	31 x 165 x 125 mm
Dalsze specyfikacje produktu	obudowa z tworzywa

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	EAN-Code
7078000	1	31 mm	165 mm	125 mm	0,28 kg	4006885707801

Zszywacz ręczny tacocraft P 14+



- niewielka waga dzięki lekkiej a jednocześnie wytrzymałej i stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego
- wygodny w użytkowaniu uchwyt powleczony tworzywem sztucznym, minimalizujący zmęczenie podczas pracy
- z dodatkową regulacją siły wbijania

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	34 x 179 x 151 mm
Dalsze specyfikacje produktu	obudowa z tworzywa

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	EAN-Code
7079000	1	34 mm	179 mm	151 mm	0,43 kg	4006885707900

Zszywacz ręczny tacocraft M 10



- duża wytrzymałość dzięki aluminiowej, odlanej ciśnieniowo, solidnej obudowie
- wygodny w użytkowaniu uchwyt powleczony tworzywem sztucznym, minimalizujący zmęczenie podczas pracy

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	31 x 165 x 125 mm
Dalsze specyfikacje produktu	metalowa obudowa

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	EAN-Code
7080000	1	31 mm	165 mm	125 mm	0,4 kg	4006885708006

Zszywacz ręczny tacocraft M 14+

Do różnorodnych prac domowych i majsterkowania



- duża wytrzymałość dzięki aluminiowej, odlanej ciśnieniowo, solidnej obudowie
- z dodatkową regulacją siły wbijania
- uchwyt powleczony tworzywem sztucznym, minimalizujący zmęczenie podczas pracy

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	34 x 179 x 151 mm
Dalsze specyfikacje produktu	Metalowa obudowa

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	EAN-Code
7081000	1	34 mm	179 mm	151 mm	0,58 kg	4006885708105

Zszywacz ręczny tacocraft 7 – zestaw

Do różnorodnych prac domowych i majsterkowania



- wysokiej jakości metalowa obudowa, w zestawie 1 000 zszywek o szerokim grzbiecie typu 053, 8 mm, gotowy do użycia
- obsługa bez wysiłku, przeznaczony do zszywek typu 053, 4–14 mm
- odchylany magazynek z suwakiem do zszywek

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	31 x 158 x 125 mm
Typ zszywki/gwoździa	53

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
7089000	1	1001-częściowy, 1001-cz.	31 mm	158 mm	125 mm	4006885708907

Zszywacz ręczny tacocraft 6 – zestaw

Do różnorodnych prac domowych i majsterkowania



- wysokiej jakości metalowa obudowa, w zestawie 1 000 zszywek o szerokim grzbiecie typu 053, 8 mm, gotowy do użycia
- obsługa bez wysiłku, przeznaczony do zszywek typu 053, 4–10 mm
- odchylany magazynek z suwakiem do zszywek

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	25 x 158 x 129 mm
Typ zszywki/gwoździa	53

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
7090000	1	1001 szt.	25 mm	158 mm	129 mm	4006885709003

Zszywacze udarowe

Zszywacz udarowy tacocraft HT 10



- idealny do profesjonalnego, długotrwałego użytku
- wysoki komfort dzięki właściwemu wyważeniu i ergonomii

Dane techniczne

Typ zszywki/gwoździa	50
Materiały	Guma; Stal

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
7000000	1	4006885700000

Zszywacz udarowy tacocraft HT 8



- z antypoślizgowym, odpowiednio wyważonym uchwytem

Dane techniczne

Typ zszywki/gwoździa	53
Materiały	Stal; Tworzywo sztuczne

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
7076000	1	4006885707603

Zszywki i gwoździe

Zszywki o szerokim grzbiecie, typ 050

Idealne do mocowania tkanin, tekstyliów i cienkich listew drewnianych



- do standardowych zszywaczy ręcznych i elektrycznych oraz zszywaczy udarowych
- wykonane z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości
- dostępne wysokości zszywek: 6 / 8 / 10 mm

MADE IN GERMANY

Nr art.	Zawartość	Typ zszywki/ gwoździa	Szerokość produktu	Wysokość produktu	Pasuje do zszywacza wolfcraft	EAN-Code
7010000	2 000	50	10,55 mm	6 mm	7000000	4006885701007
7011000	1 500	50	10,55 mm	8 mm	7000000	4006885701106
7012000	1 000	50	10,55 mm	10 mm	7000000	4006885701205

Zszywki o szerokim grzbiecie, stalowe, typ 053

Idealne do mocowania tkanin, tekstyliów i cienkich listew drewnianych



- do standardowych zszywaczy ręcznych i elektrycznych oraz zszywaczy udarowych
- wykonane z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości
- dostępne wysokości zszywek: 4 / 6 / 8 mm

Dane techniczne

Materiały Stal

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Typ zszywki/ gwoździa	Szerokość produktu	Wysokość produktu	Pasuje do zszywacza wolfcraft	EAN-Code
7015000	3 000	53	11,2 mm	4 mm	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885701502
7016000	4 000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885701601
7017000	3 000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885701700

Zszywki o szerokim grzbiecie, z bardzo twardej stali, typ 053

Idealne do mocowania tkanin, tekstyliów i cienkich listew drewnianych



- do standardowych zszywaczy ręcznych i elektrycznych oraz zszywaczy udarowych
- wykonane z drutu stalowego o najwyższej wytrzymałości
- dostępne wysokości zszywek: 4 - 16 mm

Dane techniczne

Materiały Bardzo twarda stal

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Typ zszywki/ gwoździa	Szerokość produktu	Wysokość produktu	Pasuje do zszywacza wolfcraft	EAN-Code
7021000	2 400	53	11,2 mm	4 mm	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000, 7090000	4006885702103
7026000	2 000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885702608
7028000	4 000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885702806
7031000	1 400	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703100
7032000	3 000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703209
7032100	5 000	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703216
7036000	1 000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703605
7037000	3 000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703704
7037100	4 000	53	11,2 mm	10 mm	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000, 7090000	4006885703711
7042000	1 000	53	11,2 mm	12 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704206
7046000	1 000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704602
7047000	3 000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704701

Zszywki o szerokim grzbiecie, ze stali nierdzewnej, typ 053

Do optymalnego mocowania



- zszywka rozszerza się po wejściu w materiał dzięki specjalnemu kształtowi końców
- wykonanie z drutu ze stali nierdzewnej do zastosowań na zewnątrz
- dostępne wysokości zszywek: 6 / 8 mm

Dane techniczne

Materiały	Stal nierdzewna (Inox)

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Typ zszywki/ gwoździa	Szerokość produktu	Wysokość produktu	Pasuje do zszywacza wolfcraft	EAN-Code
7025000	2 000	53	11,2 mm	6 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885702509
7030000	1 400	53	11,2 mm	8 mm	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000,7088000, 7089000, 7090000	4006885703001

Zszywki o szerokim grzbiecie z końcami D, z twardej stali, typ 053

Do optymalnego mocowania



- zszywka rozszerza się po wejściu w materiał dzięki specjalnemu kształtowi końców
- wykonane z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości
- wysokość zszywki: 14 mm

Dane techniczne

Wysokość produktu	14 mm
Materiały	Twarda stal
Dalsze specyfikacje produktu	końce D

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Typ zszywki/ gwoździa	Szerokość produktu	Wysokość produktu	Pasuje do zszywacza wolfcraft	EAN-Code
7045000	1 000	53	11,2 mm	14 mm	7079000, 7081000, 7089000	4006885704503

Zszywki o szerokim grzbiecie, typ 013

Idealne do mocowania tkanin, tekstyliów i cienkich listew drewnianych



- do standardowych zszywaczy ręcznych i elektrycznych oraz zszywaczy udarowych
- wykonane z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości
- dostępne wysokości zszywek: 6 / 10 mm

Dane techniczne

Materiały	Twarda stal

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Typ zszywki/ gwoździa	Szerokość produktu	Wysokość produktu	Pasuje do zszywacza wolfcraft	EAN-Code
7056000	2 000	13	10,55 mm	6 mm	7078000, 7080000	4006885705609
7057000	1 400	13	10,55 mm	8 mm	7078000, 7080000	4006885705708

Zszywki o wąskim grzbiecie, typ 055

Idealne do mocowania tkanin, tekstyliów i cienkich listew drewnianych



- do standardowych zszywaczy ręcznych i elektrycznych oraz zszywaczy udarowych
- wykonane z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości
- dostępne wysokości zszywek: 15 / 18 / 23 mm

Dane techniczne

Materiały	Stal
Dalsze specyfikacje produktu	pokryte żywicą

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Typ zszywki/gwoździa	Szerokość produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
7166000	1 200	55	5,95 mm	15 mm	4006885716605

Zszywki o szerokim grzbiecie, typ 056

Idealne do mocowania tkanin, tekstyliów i cienkich listew drewnianych



- do standardowych zszywaczy ręcznych i elektrycznych oraz zszywaczy udarowych
- wykonane z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości
- wysokość zszywki: 8 mm

Dane techniczne

Wysokość produktu	8 mm
Materiały	Twarda stal

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Typ zszywki/gwoździa	Szerokość produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
7177000	1 200	56	12,9 mm	8 mm	4006885717701

Gwoździe, typ 062

Idealne do mocowania tkanin, tekstyliów i cienkich listew drewnianych



- do standardowych zszywaczy ręcznych i elektrycznych oraz zszywaczy udarowych
- wykonane z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości
- dostępne wysokości zszywek: 14 / 16 / 19 mm

Dane techniczne

Materiały	Twarda stal

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Typ zszywki/gwoździa	Szerokość produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
7234000	1 000	62	2 mm	14 mm	4006885723405

Noże – przegląd asortymentu

Nasz wszechstronny asortyment noży obejmuje szeroką gamę produktów przeznaczonych do najróżniejszych zastosowań. Zarówno amatorzy majsterkowania, jak i profesjonaliści znajdą w nim odpowiednie noże w różnych klasach jakości.

Właściwości naszych noży:

- ✓ Różne klasy jakości: podstawowa, standardowa i profesjonalna
- ✓ Spełnienie wymogów prawnych (przepisów dotyczących broni)
- ✓ Zabezpieczenia



Standardowe Profesjonalne

Do prac ręcznych i majsterkowania

Z ostrzem odłamywanym i trapezowym



Wiele produktów specjalistycznych



Np. noże do materiałów izolacyjnych,
noże do kabli,
noże do tub,
noże do szkła,
obcinaki krawędzi
itd.



Rekreacyjne

Składane **Typu „Outdoor"**






Narzędzie wielofunkcyjne „Multitool"

Ostrza

Częściowo z certyfikatem VPA



Uniwersalni pomocnicy

Np. nożyce, skrobaki, narzędzia do majsterkowania



Noże z ostrzem trapezowym

Profesjonalny nóż ze stałym ostrzem trapezowym

Nóż rzemieślniczy do cięcia twardych materiałów



- wytrzymały metalowy korpus z magazynkiem na ostrza i ergonomiczną strefą z miękkiego materiału
- system szybkiej wymiany ostrza z pokrętłem: magnetyczne mocowanie ostrza bez używania narzędzi
- etui z wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS z klipsem do paska

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa, papa dachowa, winyl, korek, dywan

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	ze stałym ostrzem w komplecie: 4 ostrza trapezowe w magazynku

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4089000	1	4006885408906

Profesjonalny nóż bezpieczny z ostrzem trapezowym z podwójną funkcją

Do bezpiecznego cięcia twardych materiałów



- 2 opcje ustawienia: funkcja bezpieczeństwa lub automatyczna blokada ostrza
- wytrzymała metalowa obudowa z ergonomiczną strefą z miękkiego materiału
- z przecinakiem do sznurków i wbudowanym magazynkiem na ostrza; w komplecie z 3 ostrzami wymiennymi

Odpowiedni do

Odpowiedni do	sznurek, sznur, taśma do pakowania, karton, papa dachowa, folia, dywan, winyl

Dane techniczne

Rękojeść	Ergonomicznie ukształtowana rękojeść z elastycznymi nakładkami antypoślizgowymi
Typ ostrza	Ostrze trapezowe
Dalsze specyfikacje produktu	funkcja bezpieczeństwa funkcja automatycznej blokady ostrza wbudowany magazynek na ostrza

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4106000	1	4006885410602

Nóż z szybkowymiennym, wysuwanym ostrzem trapezowym

Nóż z ostrzem trapezowym do wymagających zastosowań



- wysokiej jakości metalowa obudowa z funkcją szybkiej wymiany ostrzy bez narzędzi
- ergonomiczny uchwyt do optymalnego przenoszenia siły i komfortowej pracy
- z przecinakiem do sznurków i wbudowanym magazynkiem na ostrza; w komplecie z 5 ostrzami wymiennymi

Odpowiedni do

Odpowiedni do	sznurek, sznur, taśma do pakowania, gruby karton, folia, dywan

Dane techniczne

Długość ostrza	52 mm
Rękojeść	Uchwyty z antypoślizgową powłoką zapewniają pewny chwyt
Grubość ostrza	0,65 mm
Typ ostrza	Ostrze trapezowe
Materiał ostrza	Specjalna stal hartowana na zimno
Dalsze specyfikacje produktu	obustronnie szlifowane ostrze z wysuwanym ostrzem wraz z 5 ostrzami wymiennymi w magazynku

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4131000	1	4006885413108

Nóż z wysuwanym ostrzem trapezowym

Lekki nóż z ostrzem trapezowym do majsterkowania



- lekka i wytrzymała obudowa aluminiowa z wbudowanym magazynkiem na ostrza i 3 ostrzami wymiennymi
- ergonomiczna strefa z miękkiego materiału pomagająca w zminimalizowaniu zmęczenia podczas pracy
- szybka wymiana ostrza bez użycia narzędzi dzięki złączu zatrzaskowemu

Odpowiedni do

Odpowiedni do	gruby karton, dywan, izolacja akustyczna

Dane techniczne

Długość ostrza	52 mm
Rękojeść	Uchwyty z antypoślizgową powłoką zapewniają pewny chwyt
Grubość ostrza	0,65 mm
Typ ostrza	Ostrze trapezowe
Materiał ostrza	Specjalna stal hartowana na zimno
Dalsze specyfikacje produktu	obustronnie szlifowane z wysuwanym ostrzem wraz z 3 ostrzami wymiennymi w magazynku

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4132000	1	4006885413207

Standardowy nóż z wysuwanym ostrzem trapezowym

Do bezpiecznego cięcia



- wytrzymały korpus z metalu zapewniający wysoką stabilność
- ergonomiczna strefa z miękkiego materiału zapewniająca bezpieczną obsługę
- wymiana ostrza bez użycia narzędzi za pomocą wbudowanego dużego pokrętła

Odpowiedni do

Odpowiedni do	karton, tektura falista, cienki dywan, folia

Dane techniczne

Rękojeść	Uchwyty z antypoślizgową powłoką zapewniają pewny chwyt

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4133000	1	4006885413306

Nóż bezpieczny z metalu z ostrzem trapezowym

Nóż z ostrzem trapezowym z funkcją bezpieczeństwa



- podwyższone bezpieczeństwo użytkowania dzięki specjalnie uformowanej, metalowej obudowie
- suwak bezpieczeństwa do automatycznego wsuwania ostrza

Odpowiedni do

Odpowiedni do	karton, tektura, folia, izolacja akustyczna

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	funkcja bezpieczeństwa

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4134000	1	4006885413405

Nóż bezpieczny z ostrzem trapezowym z tworzywa sztucznego

Do bezpiecznego cięcia kartonów



- obudowa z tworzywa
- rowkowany suwak bezpieczeństwa do automatycznego wsuwania ostrza po zluzowaniu

Odpowiedni do

Odpowiedni do	karton, cienka tektura, folia

Dane techniczne

Materiały	Obudowa z tworzywa
Dalsze specyfikacje produktu	z wysuwanym ostrzem w komplecie z 1 ostrzem trapezowym

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4135000	1	4006885413504

Standardowy nóż z trapezowym, stałym ostrzem

Nóż ze stałym ostrzem



- specjalnie ukształtowany metalowy korpus zapewnia dobre właściwości antypoślizgowe
- zgodność z ogólnie dostępnymi ostrzami trapezowymi i hakowymi
- wymiana ostrza poprzez zintegrowaną śrubę

Odpowiedni do

Odpowiedni do	dywan, tektura, folia

Dane techniczne

Długość ostrza	52 mm
Grubość ostrza	0,5 mm
Typ ostrza	Ostrze trapezowe
Materiał ostrza	Specjalna stal hartowana na zimno
Dalsze specyfikacje produktu	ergonomicznie ukształtowana, metalowa obudowa ze stałym ostrzem

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4150000	1	4006885415003

Nóż z wieloma ostrzami stałymi i ostrzem trapezowym

Stabilny nóż ze stałym ostrzem



- metalowa obudowa zapewniająca wysoką stabilność
- kształt zabezpieczający przed zsunięciem się dłoni na ostrze noża
- wymiana ostrzy bez użycia narzędzi poprzez wbudowane pokrętło, kompatybilny z ostrzami trapezowymi, sierpowatymi i hakowymi

Odpowiedni do

Odpowiedni do	dywan, tektura, folia

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	ze stałym ostrzem w komplecie z 1 profesjonalnym ostrzem trapezowym

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4155000	1	4006885415508

Nóż profesjonalny, dwuostrzowy

Do cięcia twardych materiałów ostrzem trapezowym lub hakowym



- 2 ostrza w jednym nożu: osobne suwaki do ostrza hakowego i trapezowego
- wytrzymały metalowy korpus z magazynkiem na ostrza i ergonomiczną strefą z miękkiego materiału
- beznarzędziowa wymiana ostrzy, w zestawie z 2 ostrzami trapezowymi i 2 ostrzami hakowymi

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa, papa dachowa, gruba tektura, dywan, winyl, korek

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	z wysuwanym ostrzem w komplecie 2 ostrza trapezowe i 2 ostrza hakowe w magazynku

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4200000	1	4006885420007

Nóż z ostrzem trapezowym PRO SAFETY z futerałem

Bezpieczny nóż z futerałem i spiralnym paskiem - idealny do trzymania pod ręką



- solidna metalowa obudowa
- optymalna ergonomia dla osób prawo- i leworęcznych
- wyjątkowo ostre ostrze PRO SHARP

Odpowiedni do

Odpowiedni do	folia, dywan, drewno, tektura, tworzywo sztuczne, taśma do pakowania, karton

Dane techniczne

Długość ostrza	61 mm
Grubość ostrza	0,65 mm
Typ ostrza	Ostrze trapezowe
Dalsze specyfikacje produktu	dla osób prawo- i leworęcznych funkcja bezpieczeństwa z futerałem i spiralnym paskiem

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4292000	1	4006885429208

Nóż z profesjonalnym ostrzem trapezowym „Auto-Load”

Nóż profesjonalny do długotrwałego użytkowania



- funkcja automatycznego ładowania do automatycznego ponownego ładowania ostrza po jego usunięciu
- wytrzymały i ergonomiczny dzięki metalowej obudowie z ergonomiczną strefą z miękkiego materiału
- wbudowany, uzupełniany magazynek na ostrza z 6 dodatkowymi wkładami

Odpowiedni do

Odpowiedni do	dywan, płyty gipsowo-kartonowe, winyl, korek, karton

Dane techniczne

Długość ostrza	61 mm
Dalsze specyfikacje produktu	z wysuwanym ostrzem W komplecie: 6 ostrzy wymiennych w magazynku

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4320000	1	4006885432000

Noże z odłamywanym ostrzem

Profesjonalny nóż z odłamywanym ostrzem 25 mm

Nóż do cięcia wyjątkowo grubych materiałów



- ergonomiczna, metalowa obudowa ze strefą z miękkiego materiału do optymalnego przenoszenia siły
- przycisk blokowania ostrza przy pracach pod dużym obciążeniem
- prowadzenie ostrza w metalowej prowadnicy zapewnia wysoką stabliność

Odpowiedni do

Odpowiedni do	papa dachowa, gruby karton, gruba folia, płyty gipsowo-kartonowe, dywan

Dane techniczne

Wysokość ostrza	25 mm
Liczba segmentów	7
Rękojeść	Ergonomicznie ukształtowana rękojeść z elastycznymi nakładkami antypoślizgowymi
Typ ostrza	Ostrze odłamywane
Dalsze specyfikacje produktu	prowadzenie ostrza w metalowej chromowanej prowadnicy funkcja automatycznej blokady ostrza

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4081000	1	4006885408104

Profesjonalny nóż z odłamywanym ostrzem 18 mm

Nóż do cięcia wyjątkowo grubych materiałów



- ergonomiczna, metalowa obudowa ze strefą z miękkiego materiału do optymalnego przenoszenia siły
- automatyczna blokada (autolock) i wymiana ostrza
- przycisk ustalający do blokowania ostrza przy pracach z dużym obciążeniem

Odpowiedni do

Odpowiedni do	dywan, tektura, karton

Dane techniczne

Wysokość ostrza	18 mm
Liczba segmentów	8
Rękojeść	Ergonomicznie ukształtowana rękojeść z elastycznymi nakładkami antypoślizgowymi
Grubość ostrza	0,5 mm
Typ ostrza	Ostrze odłamywane
Dalsze specyfikacje produktu	w komplecie z 8 odłamywanymi ostrzami z magazynkiem na ostrza

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4136000	1	4006885413603

Nóż z odłamywanym ostrzem z tworzywa sztucznego 2K 18 mm

Nóż do zastosowań hobbystycznych i gospodarstwa domowego



- ergonomiczna obudowa z tworzywa ze strefą z miękkiego materiału zapewnia wygodną obsługę; dodatkowo wbudowany magazynek z 3 wymiennymi ostrzami
- automatyczna blokada (autolock) i wymiana ostrza
- metalowa prowadnica ostrza zapewnia dodatkową stabilność

Odpowiedni do

Odpowiedni do	dywan, tektura, folia

Dane techniczne

Wysokość ostrza	18 mm
Liczba segmentów	8
Grubość ostrza	0,5 mm
Typ ostrza	Ostrze odłamywane
Dalsze specyfikacje produktu	ergonomicznie ukształtowana obudowa z tworzywa w komplecie z 3 odłamywanymi ostrzami z magazynkiem na ostrza

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4138000	1	4006885413801

Nóż z odłamywanym ostrzem z tworzywa sztucznego 2K 9 mm

Nóż do zastosowań hobbystycznych i gospodarstwa domowego



- ergonomiczna obudowa z tworzywa ze strefą z miękkiego materiału zapewnia wygodną obsługę; dodatkowo wbudowany magazynek z 3 wymiennymi ostrzami
- automatyczna blokada (autolock) i wymiana ostrza
- metalowa prowadnica ostrza zapewnia dodatkową stabilność

Odpowiedni do

Odpowiedni do	cienka tektura, papier, folia

Dane techniczne

Wysokość ostrza	9 mm
Liczba segmentów	13
Rękojeść	Wygodny uchwyt
Grubość ostrza	0,5 mm
Typ ostrza	Ostrze odłamywane
Dalsze specyfikacje produktu	ergonomicznie ukształtowana obudowa z tworzywa w komplecie z 3 odłamywanymi ostrzami z magazynkiem na ostrza

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4139000	1	4006885413900

Standardowy nóż z odłamywanym ostrzem 9 mm

Nóż z tworzywa sztucznego z metalową prowadnicą



- ergonomiczna i wytrzymała obudowa z tworzywa ze stabilną metalową prowadnicą i magazynkiem na ostrza
- suwak z funkcją automatycznej blokady
- zdejmowana osłona do bezpiecznego odłamywania ostrza i jego wymiany

Odpowiedni do

Odpowiedni do	cienka tektura, papier, folia

Dane techniczne

Wysokość ostrza	9 mm
Liczba segmentów	13
Grubość ostrza	0,5 mm
Typ ostrza	Ostrze odłamywane

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4141000	1	4006885414105

Standardowy nóż z odłamywanym ostrzem 18 mm

Nóż z tworzywa sztucznego z metalową prowadnicą



- ergonomiczna i wytrzymała obudowa z tworzywa ze stabilną metalową prowadnicą
- suwak z funkcją automatycznej blokady
- zdejmowana osłona do bezpiecznego odłamywania ostrza i jego wymiany

Odpowiedni do

Odpowiedni do	karton, tektura falista, folia

Dane techniczne

Wysokość ostrza	18 mm
Liczba segmentów	8
Typ ostrza	Ostrze odłamywane
Dalsze specyfikacje produktu	obudowa z tworzywa w komplecie z 1 odłamywanym ostrzem

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4146000	1	4006885414600

Profesjonalny nóż bezpieczny z odłamywanym ostrzem 18 mm i podwójną funkcją

Bezpieczne cięcie tektury, kartonu i folii



- 2 opcje ustawienia: funkcja bezpieczeństwa lub automatyczna blokada ostrza
- wytrzymała metalowa obudowa z ergonomiczną strefą z miękkiego materiału
- odpowiedni do wszystkich powszechnie dostępnych w handlu ostrzy odłamywanych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	karton, tektura, folia, izolacja akustyczna, cienki dywan, siatka tynkarska

Dane techniczne

Wysokość ostrza	18 mm
Liczba segmentów	8
Typ ostrza	Ostrze odłamywane
Dalsze specyfikacje produktu	w komplecie: 1 ostrze odłamywane z 8 segmentami

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4284000	1	4006885428409

Profesjonalny nóż bezpieczny z odłamywanym ostrzem 9 mm i podwójną funkcją

Do delikatnych cięć i majsterkowania



- 2 opcje ustawienia: funkcja bezpieczeństwa lub automatyczna blokada ostrza
- wytrzymała metalowa obudowa z ergonomiczną strefą z miękkiego materiału
- odpowiedni do wszystkich powszechnie dostępnych w handlu ostrzy odłamywanych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	cienka tektura, folia, papier, materiał do rękodzieła, pianka

Dane techniczne

Wysokość ostrza	9 mm
Liczba segmentów	13
Typ ostrza	Ostrze odłamywane
Dalsze specyfikacje produktu	w komplecie: 1 ostrze odłamywane z 13 segmentami

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4285000	1	4006885428508

Nóż z odłamywanym ostrzem PRO SAFETY, 18 mm

bardzo ostry profesjonalny nóż o optymalnej ergonomii dla osób prawo- i leworęcznych



- solidna metalowa obudowa
- funkcja automatycznej blokady ostrza i funkcja bezpieczeństwa
- wyjątkowo ostre ostrze PRO SHARP

Odpowiedni do

Odpowiedni do	folia, dywan, drewno, karton, korek, tektura

Dane techniczne

Wysokość ostrza	18 mm
Typ ostrza	Ostrze odłamywane
Dalsze specyfikacje produktu	dla osób prawo- i leworęcznych funkcja automatycznej blokady ostrza funkcja bezpieczeństwa

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4290000	1	4006885429000

Nóż z odłamywanym ostrzem PRO SAFETY, 25 mm

bardzo ostry profesjonalny nóż o optymalnej ergonomii dla osób prawo- i leworęcznych



- solidna metalowa obudowa
- funkcja automatycznej blokady ostrza i funkcja bezpieczeństwa
- wyjątkowo ostre ostrze PRO SHARP

Odpowiedni do

Odpowiedni do	folia, dywan, drewno, karton, korek, tektura, papa dachowa

Dane techniczne

Wysokość ostrza	25 mm
Typ ostrza	Ostrze odłamywane
Dalsze specyfikacje produktu	dla osób prawo- i leworęcznych funkcja automatycznej blokady ostrza funkcja bezpieczeństwa

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4291000	1	4006885429109

Nóż metalowy z odłamywanym ostrzem 9 mm, z czarnym ostrzem „Profi Sharp”

Do precyzyjnego cięcia tektury, folii i papieru



- wytrzymały metalowy korpus z ciśnieniowego odlewu stopu cynku
- czarne, bardzo ostre ostrze odłamywane o szerokości 9 mm
- szybka wymiana ostrza bez użycia narzędzi, zgodność ze standardowymi ostrzami

Odpowiedni do

Odpowiedni do	folia bąbelkowa, materiał do rękodzieła, tektura falista, cienka tektura, papier, pianka, modelarstwo, worek na śmieci

Dane techniczne

Wysokość ostrza	9 mm
Liczba segmentów	13
Typ ostrza	Ostrze odłamywane
Dalsze specyfikacje produktu	w komplecie: 1 ostrze odłamywane z 13 segmentami

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4305000	1	4006885430501

Nóż metalowy z odłamywanym ostrzem 18 mm, z czarnym ostrzem „Profi Sharp”

Do precyzyjnego cięcia przez materiały twarde



- wytrzymały metalowy korpus z ciśnieniowego odlewu stopu cynku
- czarne, bardzo ostre ostrze odłamywane o szerokości 18 mm
- szybka wymiana ostrza bez użycia narzędzi, zgodność ze standardowymi ostrzami

Odpowiedni do

Odpowiedni do	izolacja akustyczna, tektura, karton, korek, cienki dywan o dużych oczkach, folia

Dane techniczne

Wysokość ostrza	18 mm
Liczba segmentów	8
Typ ostrza	Ostrze odłamywane

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4306000	1	4006885430600

Nóż skrobak z podwójnym ostrzem

Produkt 2-w-1 do cięcia i skrobania - idealny do usuwania fug silikonowych



- dwa oddzielne ostrza do cięcia i skrobania
- ergonomiczny kształt
- funkcja bezpieczeństwa

Dane techniczne

Wysokość ostrza	18 mm
Rękojeść	2-komponentowy uchwyt
Dalsze specyfikacje produktu	prowadnica ostrza z metalu funkcja bezpieczeństwa zapobiega jednoczesnemu wysunięciu ostrza i skrobaka

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4333000	1	4006885433304

Noże specjalne do materiałów izolacyjnych

Profesjonalny nóż do materiałów izolacyjnych

Do cięcia materiałów izolacyjnych



- ostrze o długości 305 mm ze stali nierdzewnej do długich, ciągłych i dokładnie prowadzonych cięć
- ostry koniec ułatwiający zagłębienie narzędzia w materiale
- ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego

Odpowiedni do

Odpowiedni do	materiały izolacyjne, pianka, styropian, materiał włóknisty

Dane techniczne

Długość ostrza	305 mm
Rękojeść	Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt minimalizujący zmęczenie podczas pracy
Materiał ostrza	Stal nierdzewna

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4097000	1	4006885409705

Nóż do materiałów izolacyjnych o długości 270 mm z uchwytem z drewna

Uniwersalny nóż do wszystkich materiałów izolacyjnych



- specjalne ostrze z dwustronnym uzębieniem o długości 275 mm umożliwia cięcie materiałów izolacyjnych
- szlif falisty do miękkich, lekkich materiałów o dużej objętości
- szlif piłowy do gęstych i twardych materiałów izolacyjnych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	materiały izolacyjne, pianka, styropian, materiał włóknisty

Dane techniczne

Długość ostrza	275 mm
Rękojeść	Uchwyt drewniany
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Dalsze specyfikacje produktu	ostrze o dwustronnym uzębieniu: falistym/piłowym

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4119000	1	4006885411906

Nóż do materiałów izolacyjnych 250 mm z uchwytem z tworzywa sztucznego

Do cięcia miękkich i lekkich materiałów



- ostrze o długości 250 mm o specjalnym uzębieniu
- zaokrąglony, bezpieczny szpic
- idealne do cięcia materiałów izolacyjnych, takich jak wełna mineralna, twarda pianka i styropian

Odpowiedni do

Odpowiedni do	materiały izolacyjne, wełna mineralna, twarda pianka, styropian

Dane techniczne

Długość ostrza	250 mm
Rękojeść	Uchwyt z tworzywa sztucznego
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Dalsze specyfikacje produktu	faliste ostrze o długości 250 mm ostrze o specjalnym, jednostronnym uzębieniu zaokrąglony, bezpieczny szpic Ostrze o specjalnym uzębieniu

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4147000	1	4006885414709

Noże kieszonkowe

Nóż rekreacyjny z wysuwanym ostrzem trapezowym

Lekki nóż z ostrzem trapezowym przydatny w podróży



- wytrzymała i zarazem lekka obudowa z aluminium zapewnia komfortową obsługę
- blokada ostrza Push Lock to gwarancja większego bezpieczeństwa
- beznarzędziowa wymiana ostrza i zgodność ze wszystkimi powszechnie dostępnymi ostrzami trapezowymi

Odpowiedni do

Odpowiedni do	gałęzie, sznur, sznurek

Dane techniczne

Rękojeść	Aluminiowa rękojeść
Typ ostrza	Ostrze trapezowe
Dalsze specyfikacje produktu	z klipsem do paska z wysuwanym ostrzem

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4124000	1	4006885412408

Nóż rekreacyjny ze składanym, gładkim ostrzem

Wszechstronny nóż rekreacyjny do zastosowań hobbystycznych oraz na kemping



- ostrze 70 mm z gładką krawędzią tnącą
- ergonomiczna metalowa obudowa z aluminiową rękojeścią
- mechanizm zabezpieczający podczas składania i odblokowywania

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, gałęzie, sznurek, sznur

Dane techniczne

Rękojeść	Aluminiowa rękojeść
Typ ostrza	Ostrze gładkie

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4288000	1	4006885428805

Nóż rekreacyjny ze składanym, ząbkowanym ostrzem

Wszechstronny nóż rekreacyjny do zastosowań hobbystycznych oraz na kemping



- ostrze 75 mm z ząbkowaną krawędzią tnącą
- ergonomiczna metalowa obudowa z aluminiową rękojeścią
- mechanizm zabezpieczający podczas składania i odblokowywania

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, gałęzie, sznurek, sznur

Dane techniczne

Rękojeść	Aluminiowa rękojeść
Typ ostrza	Ostrze wielofunkcyjne gładkie/ząbkowane

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4289000	1	4006885428904

Pozostałe noże

Narzędzie wielofunkcyjne „Multitool”

Składane narzędzie 13 w 1



- 13 składanych narzędzi, kompaktowych i praktycznych, idealnych do zastosowań hobbystycznych, majsterkowania, na kempingi i w podróży
- szczypce ze zwężonymi końcami, kombinerki, przecinak kabli, ostrze noża, przebijak, wkrętak Phillips®, piła, pilnik dwustronny (drewno + metal), wkrętak płaski, otwieracz do butelek, otwieracz do puszek, ostrze hakowe
- wysokojakościowe wykonanie z metalu, z funkcją zatrzaskową i odblokowaniem zapewniającymi bezpieczne użytkowanie

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal, sznurek, sznur, puszki

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4080000	1	4006885408005

Nóż typu Outdoor z gładkim ostrzem i etui

Nóż do zastosowań hobbystycznych, majsterkowania oraz na kemping



- nieruchome, gładkie ostrze 95 mm ze stali nierdzewnej
- etui ochronne z tworzywa sztucznego do mocowania na pasku
- ergonomiczny uchwyt ze strefą z miękkiego materiału

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, gałęzie, sznurek, sznur

Dane techniczne

Typ ostrza	Ostrze gładkie

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4085000	1	4006885408500

Nóż typu Outdoor z ząbkowanym ostrzem i etui

Nóż do zastosowań hobbystycznych, majsterkowania oraz na kemping



- nieruchome, ząbkowane ostrze 95 mm ze stali nierdzewnej
- etui ochronne z tworzywa sztucznego do mocowania na pasku
- ergonomiczny uchwyt ze strefą z miękkiego materiału

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, gałęzie, sznurek, sznur

Dane techniczne

Typ ostrza	Ząbkowane ostrze

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4086000	1	4006885408609

Uniwersalny nóż ze stałym ostrzem półokrągłym

Nóż do płyt gipsowo-kartonowych z profesjonalnym ostrzem półokrągłym do trudnego cięcia



- stabilna, metalowa obudowa ze stałym profesjonalnym ostrzem półokrągłym do trudnego cięcia
- kształt zabezpieczający przed zsunięciem się dłoni na ostrze noża
- wymiana ostrza bez użycia narzędzi poprzez wbudowane pokrętło

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyty gipsowo-kartonowe

Dane techniczne

Grubość ostrza	0,65 mm
Typ ostrza	Ostrze sierpowe
Materiał ostrza	Powłoka TiN
Dalsze specyfikacje produktu	ze stałym ostrzem w komplecie z 3 profesjonalnymi ostrzami półokrągłymi

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4149000	1	4006885414907

Wycinak okręgów

Do wycinania okrągłych kształtów



- do wycinania okręgów z papieru, folii, skóry itd.
- wykonanie z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego
- wraz z 2 ostrzami wymiennymi w magazynku

Odpowiedni do

Odpowiedni do	cienka tektura, materiał do rękodzieła

Dane techniczne

Średnica	40 – 230 mm
Grubość ostrza	0,5 mm
Materiały	Korpus z tworzywa
Dalsze specyfikacje produktu	wraz z 2 ostrzami wymiennymi w magazynku

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4151000	1	4006885415102

Nóż z okrągłym ostrzem

Do cięcia tkaniny, skóry i papieru



- ostrze o Ø 45 mm do dokładnego cięcia materiału, papieru i skóry
- dźwignia i dodatkowy przycisk do bezpiecznej blokady i chowania ostrza
- ergonomiczny, 2-komponentowy uchwyt zapewnia wygodne prowadzenie cięcia wzdłużnego i cięcia po krzywych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	papier, tkanina, modelarstwo, skóra

Dane techniczne

Średnica ostrza	45 mm
Grubość ostrza	0,4 mm
Dalsze specyfikacje produktu	z wymiennym ostrzem 45 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4152000	1	4006885415201

Nóż do precyzyjnego cięcia

Do cięć wymagających bardzo dużej precyzji



- bardzo ostre i szpiczaste ostrze precyzyjne do dokładnego i delikatnego cięcia
- lekka, aluminiowa rękojeść
- antypoślizgowa strefa z miękkiego materiału zapewniająca bezpieczny chwyt

Odpowiedni do

Odpowiedni do	materiał do rękodzieła, cienka tektura, folia

Dane techniczne

Długość ostrza	48 mm
Grubość ostrza	0,6 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4195000	1	4006885419506

Etui na nóż

Do noszenia noża na pasku



- pasuje do wielu rozmiarów noży
- ochrona przed przebiciem za pomocą mocnego wzmocnienia z tworzywa sztucznego
- nitowanie zapewniające dodatkową stabilność

Dane techniczne

Materiały	Nylon
Dalsze specyfikacje produktu	szyte i nitowane głębokość kieszeni 120 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4281000	1	4006885428102

Ostrza

Ostrza do skrobaka

Do profesjonalnego czyszczenia gładkich powierzchni



- osprzęt do skrobaka z metalowymi ostrzami
- szerokość ostrza 38 mm
- grubość ostrza 0,25 mm

Dane techniczne

Długość ostrza	38 mm

Nr art.	Zawartość	Długość ostrza	Grubość ostrza	EAN-Code
4126000	3	38	0,25	4006885412606

Profesjonalne ostrza odłamywane, 25 mm

Wymienne ostrza odłamywane do noża



- ostrza odłamywane HCS w profesjonalnej jakości
- obustronnie szlifowane
- 7 odłamywanych segmentów

Dane techniczne

Wysokość ostrza	25 mm
Liczba segmentów	7
Typ ostrza	Ostrze odłamywane
Materiał ostrza	HCS
Dalsze specyfikacje produktu	dwustronnie fazowane

Nr art.	Zawartość	Liczba segmentów	Wysokość ostrza	Grubość ostrza	EAN-Code
4127000	5	7	25 mm	0,7 mm	4006885412705
4312000	10	7	25 mm	0,7 mm	4006885431201

Ostrze do noża z okrągłym ostrzem

Do cięcia tkaniny, skóry i papieru



- pozostawia czyste krawędzie ciętego materiału
- średnica 45 mm
- grubość ostrza 0,4 mm


Dane techniczne

Średnica ostrza	45 mm
Dalsze specyfikacje produktu	w pudełku do przechowywania

Nr art.	Zawartość	Grubość ostrza	EAN-Code
4129000	1	0,4	4006885412903

Profesjonalne ostrza trapezowe z powłoką TiN 0,65 x 52 mm

Osprzęt do noży z ostrzem trapezowym




Dane techniczne

Długość ostrza	52 mm
Wysokość ostrza	18,7 mm
Typ ostrza	Ostrze trapezowe
Materiał ostrza	HCS
Materiał / właściwości powłoki	Powłoka TiN
Dalsze specyfikacje produktu	obustronnie szlifowane nierdzewna

Nr art.	Zawartość	Długość ostrza	Wysokość ostrza	Grubość ostrza	EAN-Code
4172000	5	52	18,7	0,65	4006885417205

Profesjonalne ostrza trapezowe z powłoką TiN 0,65 x 61 mm

Osprzęt do noży z ostrzem trapezowym



Dane techniczne

Długość ostrza	61 mm
Wysokość ostrza	18,7 mm
Typ ostrza	Ostrze trapezowe
Materiał ostrza	HCS
Materiał / właściwości powłoki	Powłoka TiN
Dalsze specyfikacje produktu	obustronnie szlifowane nierdzewne

Nr art.	Zawartość	Długość ostrza	Wysokość ostrza	Grubość ostrza	EAN-Code
4173000	5	61	18,7	0,65	4006885417304

Profesjonalne ostrza półokrągłe

Osprzęt do noży z ostrzem trapezowym



- 5 profesjonalnych ostrzy półokrągłych do obróbki płyt gipsowo-kartonowych
- powłoka TiN zwiększająca od 4 do 5 razy wytrzymałość ostrza
- w praktycznym etui

Odpowiedni do


Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa

Dane techniczne

Długość ostrza	58 mm
Wysokość ostrza	18,7 mm
Typ ostrza	Ostrze sierpowe
Materiał / właściwości powłoki	Powłoka TiN

Nr art.	Zawartość	Długość ostrza	Wysokość ostrza	Grubość ostrza	EAN-Code
4174000	5	58	18,7	0,65	4006885417403

Ostrza odłamywane haczykowe



Dane techniczne

Wysokość ostrza	18 mm
Liczba segmentów	4
Typ ostrza	Ostrze hakowe
Dalsze specyfikacje produktu	w pudełku do przechowywania

Nr art.	Zawartość	Liczba segmentów	Wysokość ostrza	Grubość ostrza	EAN-Code
4179000	5	4	18 mm	0,5 mm	4006885417908

Ostrza odłamywane 9 mm

Osprzęt do noży z odłamywanym ostrzem



- ostrza odłamywane o szerokości 9 mm z 13 segmentami
- pasują do wszystkich typowych nożyków na ostrza 9 mm
- w praktycznym i bezpiecznym pudełku do przechowywania

Dane techniczne

Długość ostrza	85 mm
Wysokość ostrza	9 mm
Liczba segmentów	13
Typ ostrza	Ostrze odłamywane

Nr art.	Zawartość	Długość ostrza	Liczba segmentów	Wysokość ostrza	Grubość ostrza	EAN-Code
4180000	5	85 mm	13	9	0,5	4006885418004
4302000	10	85 mm	13	9	0,5	4006885430204

Ostrza odłamywane 18 mm

Osprzęt do noży z odłamywanym ostrzem



- ostrza odłamywane o szerokości 18 mm z 8 lub 15 segmentami
- pasują do wszystkich typowych nożyków na ostrza 18 mm
- w praktycznym i bezpiecznym pudełku do przechowywania


Dane techniczne

Długość ostrza	110 mm
Wysokość ostrza	18 mm
Typ ostrza	Ostrze odłamywane

Nr art.	Zawartość	Długość ostrza	Liczba segmentów	Wysokość ostrza	Grubość ostrza	EAN-Code
4303000	10	110 mm	8	18	0,5	4006885430303
4181000	5	110 mm	8	18	0,5	4006885418103
4182000	5	110 mm	15	18	0,5	4006885418202

Ostrza trapezowe 0,5 x 52 mm

Osprzęt do noży z ostrzem trapezowym



- ostre, odporne na złamania, o wysokiej wytrzymałości
- obustronnie szlifowane, nierdzewne
- w praktycznym etui


Dane techniczne

Długość ostrza	52 mm
Wysokość ostrza	18,7 mm
Typ ostrza	Ostrze trapezowe
Materiał ostrza	HCS
Dalsze specyfikacje produktu	obustronnie szlifowane nierdzewne

Nr art.	Zawartość	Długość ostrza	Wysokość ostrza	Grubość ostrza	EAN-Code
4185000	5	52	18,7	0,5	4006885418509

Profesjonalne ostrza trapezowe 0,65 x 52 mm

Osprzęt do noża z ostrzem trapezowym



- profesjonalne ostrza trapezowe, grubość 0,65 mm, długość 52 mm
- wraz z pudełkiem do przechowywania

Dane techniczne

Długość ostrza	52 mm
Wysokość ostrza	18,7 mm
Typ ostrza	Ostrze trapezowe
Materiał ostrza	HCS
Dalsze specyfikacje produktu	nierdzewne

Nr art.	Zawartość	Długość ostrza	Wysokość ostrza	Grubość ostrza	EAN-Code
4186000	5	52	18,7	0,65	4006885418608
4313000	10	52	18,7	0,65	4006885431300

Profesjonalne ostrza trapezowe 0,65 x 61 mm

Osprzęt do noża z ostrzem trapezowym



- Profesjonalne ostrza trapezowe, grubość 0,65 mm, długość 61 mm
- wraz z pudełkiem do przechowywania

Dane techniczne

Długość ostrza	61 mm
Wysokość ostrza	18,7 mm
Typ ostrza	Ostrze trapezowe
Materiał ostrza	HCS
Dalsze specyfikacje produktu	nierdzewne

Nr art.	Zawartość	Długość ostrza	Wysokość ostrza	Grubość ostrza	EAN-Code
4307000	10	61	18,7	0,65	4006885430709
4187000	5	61	18,7	0,65	4006885418707

Ostrza hakowe 0,5 x 51 mm

Osprzęt do noży z ostrzem trapezowym



- ostre, odporne na złamania, o wysokiej wytrzymałości
- obustronnie szlifowane
- w praktycznym etui

Dane techniczne

Długość ostrza	51 mm
Wysokość ostrza	18,7 mm
Typ ostrza	Ostrze hakowe
Materiał ostrza	Specjalna stal hartowana na zimno
Dalsze specyfikacje produktu	obustronnie szlifowane

Nr art.	Zawartość	Długość ostrza	Wysokość ostrza	Grubość ostrza	EAN-Code
4188000	5	51	18,7	0,5	4006885418806

Profesjonalne ostrza hakowe 0,65 x 51 mm

Osprzęt do noży z ostrzem trapezowym



- ostre, odporne na złamania, o wysokiej wytrzymałości
- obustronnie szlifowane
- w praktycznym etui

Dane techniczne

Długość ostrza	51 mm
Wysokość ostrza	18,7 mm
Typ ostrza	Ostrze hakowe
Materiał ostrza	Specjalna stal hartowana na zimno
Dalsze specyfikacje produktu	obustronnie szlifowane

Nr art.	Zawartość	Długość ostrza	Wysokość ostrza	Grubość ostrza	EAN-Code
4189000	5	51	18,7	0,65	4006885418905

Ostrza do noża do precyzyjnego cięcia

Do cięć wymagających bardzo dużej precyzji



- bardzo ostre i szpiczaste ostrze precyzyjne do dokładnego i delikatnego cięcia
- idealne ostrze dla grafików, modelarzy i majsterkowiczów
- pasuje do noża do precyzyjnego cięcia wolfcraft (nr art. 4195000)

Dane techniczne

Wysokość ostrza	48 mm

Nr art.	Zawartość	Wysokość ostrza	Grubość ostrza	EAN-Code
4196000	5	48	0,6	4006885419605

Ostrza trapezowe PRO SHARP, 0,65 x 61 mm

5 czarnych, bardzo ostrych ostrzy do noża z ostrzem trapezowym



- 30% ostrzejsze niż standardowe ostrza
- do większości powszechnie dostępnych w sprzedaży noży z ostrzem trapezowym
- w komplecie z pudełkiem z tworzywa sztucznego do przechowywania

Odpowiedni do

Odpowiedni do	folia, dywan, drewno, tektura, tworzywo sztuczne, taśma do pakowania, karton

Dane techniczne

Długość ostrza	61 mm
Typ ostrza	Ostrze trapezowe

Nr art.	Zawartość	Długość ostrza	Grubość ostrza	EAN-Code
4206000	5	61	0,65	4006885420601

Ostrza odłamywane PRO SHARP, 9 mm

5 czarnych, bardzo ostrych ostrzy do noża z odłamywanym ostrzem



- 30% ostrzejsze niż standardowe ostrza
- do wszystkich powszechnie dostępnych w handlu noży z odłamywanym ostrzem 9 mm
- w komplecie z pudełkiem z tworzywa sztucznego do przechowywania

Odpowiedni do

Odpowiedni do	folia, dywan, drewno, karton, korek, tektura

Dane techniczne

Wysokość ostrza	9 mm
Liczba segmentów	13
Typ ostrza	Ostrze odłamywane

Nr art.	Zawartość	Liczba segmentów	Wysokość ostrza	Grubość ostrza	EAN-Code
4207000	5	13	9	0,4	4006885420700

Ostrza odłamywane PRO SHARP, 18 mm

5 czarnych, bardzo ostrych ostrzy do noża z odłamywanym ostrzem



- 30% ostrzejsze niż standardowe ostrza
- do wszystkich powszechnie dostępnych w handlu noży z odłamywanym ostrzem 18 mm
- w komplecie z pudełkiem z tworzywa sztucznego do przechowywania

Odpowiedni do

Odpowiedni do	folia, dywan, drewno, karton, korek, tektura

Dane techniczne

Wysokość ostrza	18 mm
Liczba segmentów	8
Typ ostrza	Ostrze odłamywane

Nr art.	Zawartość	Liczba segmentów	Wysokość ostrza	Grubość ostrza	EAN-Code
4208000	5	8	18	0,5	4006885420809

Ostrza odłamywane PRO SHARP, 25 mm

5 czarnych, bardzo ostrych ostrzy do noża z odłamywanym ostrzem



- 30% ostrzejsze niż standardowe ostrza
- do wszystkich powszechnie dostępnych w handlu noży z odłamywanym ostrzem 25 mm
- w komplecie z pudełkiem z tworzywa sztucznego do przechowywania

Odpowiedni do

Odpowiedni do	folia, dywan, drewno, karton, korek, tektura, papa dachowa

Dane techniczne

Wysokość ostrza	25 mm
Liczba segmentów	8
Typ ostrza	Ostrze odłamywane

Nr art.	Zawartość	Liczba segmentów	Wysokość ostrza	EAN-Code
4209000	5	8	25	4006885420908

Bezpieczne ostrza, 18 mm

5 ciągłych ostrzy bez odłamywanych segmentów



- do cięcia z wysuniętym ostrzem
- do wszystkich powszechnie dostępnych w handlu noży z odłamywanym ostrzem 18 mm
- w komplecie z pudełkiem z tworzywa sztucznego do przechowywania

Odpowiedni do

Odpowiedni do	materiały izolacyjne, pianka, styropian, materiał z włókien

Dane techniczne

Wysokość ostrza	18 mm

Nr art.	Zawartość	Wysokość ostrza	EAN-Code
4213000	5	18	4006885421301

Bezpieczne ostrza, 25 mm

5 ciągłych ostrzy bez odłamywanych segmentów



- do cięcia z wysuniętym ostrzem
- do wszystkich powszechnie dostępnych w handlu noży z odłamywanym ostrzem 25 mm
- w komplecie z pudełkiem z tworzywa sztucznego do przechowywania

Odpowiedni do

Odpowiedni do	materiały izolacyjne, pianka, styropian, materiał z włókien

Dane techniczne

Wysokość ostrza	25 mm

Nr art.	Zawartość	Wysokość ostrza	EAN-Code
4214000	5	25	4006885421400

Profesjonalne ostrza trapezowe 0,65 x 61 mm

Osprzęt do noża z ostrzem trapezowym



- 100 profesjonalnych ostrzy trapezowych, grubość 0,65 mm, długość 61 mm
- w komplecie z praktycznym pudełkiem

Dane techniczne

Długość ostrza	61 mm
Wysokość ostrza	18,7 mm
Typ ostrza	Ostrze trapezowe
Materiał ostrza	HCS
Dalsze specyfikacje produktu	nierdzewne w praktycznym pudełku

Nr art.	Zawartość	Długość ostrza	Wysokość ostrza	Grubość ostrza	EAN-Code
4309000	100	61	18,7	0,65	4006885430907

Ostrza do obcinaka krawędzi

Do czystego konturowania oklein



- 3 ostrza do obcinaka krawędzi (nr art. 4300000)
- wymienne ostrze gwarantujące długie użytkowanie
- grubość ostrza 1 mm

Dane techniczne

Długość ostrza	20 mm
Wysokość ostrza	30 mm

Nr art.	Zawartość	Długość ostrza	Wysokość ostrza	Grubość ostrza	EAN-Code
4310000	3	20	30	1	4006885431003

Ostrza- skrobaki, 18 mm

3 ostrza do podwójnego noża skrobaka wolfcraft



- wymienne ostrza do podwójnego noża skrobaka wolfcraft (nr art. 4333000)
- do usuwania pozostałości silikonu
- w komplecie z pudełkiem z tworzywa sztucznego do przechowywania

Dane techniczne

Wysokość ostrza	18 mm

Nr art.	Zawartość	Wysokość ostrza	EAN-Code
4311000	3	18	4006885431102

Profesjonalne ostrza trapezowe 0,65 x 52 mm

Osprzęt do noża z ostrzem trapezowym



- 100 profesjonalnych ostrzy trapezowych, grubość 0,65 mm, długość 52 mm
- w komplecie z praktycznym pudełkiem

Dane techniczne

Długość ostrza	52 mm
Wysokość ostrza	18,7 mm
Typ ostrza	Ostrze trapezowe
Materiał ostrza	HCS
Dalsze specyfikacje produktu	nierdzewne w praktycznym pudełku

Nr art.	Zawartość	Długość ostrza	Wysokość ostrza	Grubość ostrza	EAN-Code
4314000	100	52	18,7	0,65	4006885431409

Ostrza, 22 mm

6 ostrzy do wycinaków okręgów i pogłębiaczy do otworów



- 6 wyjątkowo ostrych ostrzy o długości 22 mm, do wycinaków okręgów i pogłębiaczy do otworów
- z wysokiej jakości stali węglowej do zastosowania przy płytach gipsowych i kartonie
- specjalna geometria zapewniająca optymalne wycinanie i długi okres użytkowania

Dane techniczne

Wysokość ostrza	22 mm

Nr art.	Zawartość	Wysokość ostrza	Grubość ostrza	EAN-Code
5893000	6	22	0,5	4006885589308

Noże rekreacyjne

Narzędzie wielofunkcyjne „Multitool”

Składane narzędzie 13 w 1



- 13 składanych narzędzi, kompaktowych i praktycznych, idealnych do zastosowań hobbystycznych, majsterkowania, na kempingi i w podróży
- szczypce ze zwężonymi końcami, kombinerki, przecinak kabli, ostrze noża, przebijak, wkrętak Phillips®, piła, pilnik dwustronny (drewno + metal), wkrętak płaski, otwieracz do butelek, otwieracz do puszek, ostrze hakowe
- wysokojakościowe wykonanie z metalu, z funkcją zatrzaskową i odblokowaniem zapewniającymi bezpieczne użytkowanie

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal, sznurek, sznur, puszki

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4080000	1	4006885408005

Nóż typu Outdoor z gładkim ostrzem i etui

Nóż do zastosowań hobbystycznych, majsterkowania oraz na kemping



- nieruchome, gładkie ostrze 95 mm ze stali nierdzewnej
- etui ochronne z tworzywa sztucznego do mocowania na pasku
- ergonomiczny uchwyt ze strefą z miękkiego materiału

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, gałęzie, sznurek, sznur

Dane techniczne

Typ ostrza	Ostrze gładkie

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4085000	1	4006885408500

Nóż typu Outdoor z ząbkowanym ostrzem i etui

Nóż do zastosowań hobbystycznych, majsterkowania oraz na kemping



- nieruchome, ząbkowane ostrze 95 mm ze stali nierdzewnej
- etui ochronne z tworzywa sztucznego do mocowania na pasku
- ergonomiczny uchwyt ze strefą z miękkiego materiału

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, gałęzie, sznurek, sznur

Dane techniczne

Typ ostrza	Ząbkowane ostrze

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4086000	1	4006885408609

Etui na nóż

Do noszenia noża na pasku



- pasuje do wielu rozmiarów noży
- ochrona przed przebiciem za pomocą mocnego wzmocnienia z tworzywa sztucznego
- nitowanie zapewniające dodatkową stabilność

Dane techniczne

Materiały	Nylon
Dalsze specyfikacje produktu	szyte i nitowane głębokość kieszeni 120 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4281000	1	4006885428102

Nóż rekreacyjny ze składanym, gładkim ostrzem

Wszechstronny nóż rekreacyjny do zastosowań hobbystycznych oraz na kemping



- ostrze 70 mm z gładką krawędzią tnącą
- ergonomiczna metalowa obudowa z aluminiową rękojeścią
- mechanizm zabezpieczający podczas składania i odblokowywania

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, gałęzie, sznurek, sznur

Dane techniczne

Rękojeść	Aluminiowa rękojeść
Typ ostrza	Ostrze gładkie

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4288000	1	4006885428805

Nóż rekreacyjny ze składanym, ząbkowanym ostrzem

Wszechstronny nóż rekreacyjny do zastosowań hobbystycznych oraz na kemping



- ostrze 75 mm z ząbkowaną krawędzią tnącą
- ergonomiczna metalowa obudowa z aluminiową rękojeścią
- mechanizm zabezpieczający podczas składania i odblokowywania

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, gałęzie, sznurek, sznur

Dane techniczne

Rękojeść	Aluminiowa rękojeść
Typ ostrza	Ostrze wielofunkcyjne gładkie/ząbkowane

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4289000	1	4006885428904

Nożyce do blachy

Do cięcia profili metalowych



- mikrouzębienie do precyzyjnego cięcia i równego nacinania gładkich powierzchni blaszanych
- optymalne wykorzystanie efektu dźwigni oszczędza siły podczas cięcia po prostej i po krzywych
- ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt z 2-komponentowego tworzywa i mechanizm zamykania obsługiwany jedną ręką

Odpowiedni do

Odpowiedni do	blacha o grubości maks. 1,2 mm, blacha ze stali nierdzewnej o grubości maks. 0,7 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4027000	1	4006885402706

Nożyce do gospodarstwa domowego

Do cięcia cienkich materiałów



- nierdzewne nożyce do cięcie papieru, tkanin i innych cienkich materiałów
- ergonomicznie ukształtowany 2-komponentowy uchwyt zapewniający komfortową pracę
- wytrzymałe i pewne łączenie ostrzy tnących zapewnia długą żywotność i bezpieczną obsługę

Odpowiedni do

Odpowiedni do	papier, tkanina, cienka folia, cienka tektura

Dane techniczne

Długość ostrza	130 mm
Rękojeść	Uchwyty nożyc wykonane z 2-komponentowego, antypoślizgowego tworzywa sztucznego

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4117000	1	4006885411708

Uniwersalne nożyce domowe

Nożyce z przydatnymi funkcjami dodatkowymi



- wydajne ostrza o specjalnej geometrii krawędzi tnących zapewniają czyste i precyzyjne cięcie papieru, kartonu i folii
- ergonomicznie ukształtowany 2-komponentowy uchwyt zapewniający komfortową pracę
- dodatkowe funkcje otwierania butelek i kapsli oraz wykręcania/wkręcania śrub

Odpowiedni do

Odpowiedni do	papier, tkanina, cienka folia, cienka tektura

Dane techniczne

Długość ostrza	70 mm
Rękojeść	Z ergonomicznymi uchwytami
Dalsze specyfikacje produktu	z ergonomicznymi uchwytami z ostrzami o specjalnej geometrii krawędzi tnących

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4164000	1	4006885416406

Profesjonalny skrobak metalowy

Do profesjonalnego czyszczenia gładkich powierzchni



- wzmocniona metalem obudowa z tworzywa z ergonomiczną strefą z miękkiego materiału
- wytrzymała prowadnica ostrza z metalu
- wymiana ostrza bez użycia narzędzi, zgodny ze wszystkimi powszechnie dostępnymi ostrzami do skrobaka 38 mm

Odpowiedni do

Odpowiedni do	brud, pozostałości farby i lakieru, pozostałości kleju

Dane techniczne

Szerokość robocza	38 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4100000	1	4006885410008

Skrobak z tworzywa sztucznego 2 K

Do czyszczenia gładkich powierzchni



- obudowa z tworzywa sztucznego z ergonomiczną strefą z miękkiego materiału
- skrobak z tworzywa sztucznego
- wymiana ostrza bez użycia narzędzi, zgodny ze wszystkimi powszechnie dostępnymi ostrzami do skrobaka 38 mm

Odpowiedni do

Odpowiedni do	brud, pozostałości farby i lakieru, pozostałości kleju

Dane techniczne

Szerokość robocza	38 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4101000	1	4006885410107

Standardowy nóż do szkła

Do cięcia szkła o grubości 3–5 mm



- wydajne kółka tnące z HM do szkła o grubości 3–5 mm
- wysokiej jakości lakierowana drewniana rękojeść do prowadzenia noża
- wymienny krążek zapewnia długotrwały okres użytkowania, wraz z 6 wymiennymi kółkami tnącymi

Odpowiedni do

Odpowiedni do	szkło 3–5 mm

Dane techniczne

Rękojeść	Uchwyt drewniany
Dalsze specyfikacje produktu	Krążek z HM

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4108000	1	4006885410800

Profesjonalny nóż do cięcia szkła i płytek

Do cięcia szkła, glazury i ceramiki o grubości 3–8 mm



- wydajne kółka tnące z HM do szkła o grubości 3–8 mm
- wysokiej jakości lakierowana drewniana rękojeść do prowadzenia noża
- wymienny krążek zapewnia długotrwały okres użytkowania, wraz z 6 wymiennymi kółkami tnącymi

Odpowiedni do

Odpowiedni do	szkło 3–8 mm, ceramika, glazura

Dane techniczne

Rękojeść	Uchwyt drewniany

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4109000	1	4006885410909

Skrobak plastikowy

Do czyszczenia gładkich powierzchni



- stalowe ostrze o szerokości 61 mm zapewnia efektywne czyszczenie gładkich powierzchni
- idealne do usuwania resztek lakieru i farb oraz naklejek
- wymiana ostrzy bez użycia narzędzi

Odpowiedni do

Odpowiedni do	lakier, pozostałości farb, naklejki

Dane techniczne

Szerokość robocza	61 mm
Grubość ostrza	0,65 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4193000	1	4006885419308

Wycinak wszechstronny megaCut S

Uniwersalny wycinak do twardych materiałów



- dwustronnie szlifowane, ostre jak brzytwa nierdzewne ostrze ze stali szlachetnej do cięcia niemal wszystkich materiałów
- ergonomicznie ukształtowana rękojeść z nakładkami antypoślizgowymi zapewnia bezpieczny i kontrolowany chwyt
- zintegrowana blokada bezpieczeństwa i zabezpieczenie na końcu uchwytu gwarantują maksymalne bezpieczeństwo

Odpowiedni do

Odpowiedni do	wąż ogrodowy, pas, dywan, sznur

Dane techniczne

Długość ostrza	61 mm
Rękojeść	Ergonomicznie ukształtowana rękojeść z elastycznymi nakładkami antypoślizgowymi
Grubość ostrza	0,65 mm
Typ ostrza	Ostrze trapezowe
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Dalsze specyfikacje produktu	dwustronnie szlifowane, ostre jak brzytwa ostrze

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4197000	1	4006885419704

Skrobak z ostrzami z tworzywa sztucznego

do czyszczenia delikatnych powierzchni



- 4 ostrza z tworzywa sztucznego w 2 stopniach twardości
- obudowa z tworzywa ze schowkiem na ostrza
- wymiana ostrzy bez użycia narzędzi

Odpowiedni do

Odpowiedni do	lakier samochodowy, powierzchnie drewniane

Dane techniczne

Szerokość robocza	40 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4287000	1	4006885428706

Obcinak krawędzi

Do czystego konturowania oklein



- wytrzymała obudowa z tworzywa z wbudowanym ostrzem do dokładnego, liniowego ścinania krawędzi oklein
- ergonomicznie wyprofilowany pod kątem uchwyt zapewniający komfortowe prowadzenie
- wymienne ostrze gwarantujące długie użytkowanie

Odpowiedni do

Odpowiedni do	okleiny

Dane techniczne

Rękojeść	Uchwyt z tworzywa sztucznego

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4300000	1	4006885430006

Uniwersalny zestaw narzędzi do cięcia, 3-cz.

Do cięcia podczas majsterkowania, w pracach domowych i w ogrodzie



- 3-częściowy zestaw do cięcia, w tym nożyce precyzyjne megaCut S, nóż z ostrzem trapezowym i ostrzami zapasowymi, o wszechstronnym zastosowaniu podczas majsterkowania i w gospodarstwie domowym
- nożyce precyzyjne megaCut S z blokadą bezpieczeństwa oraz osłoną przed skaleczeniem z przodu uchwytu umożliwiają bezpieczne cięcie twardych materiałów
- nóż z chowanym ostrzem trapezowym do cięcia materiałów w gospodarstwie domowym, biurze i przy majsterkowaniu

Dane techniczne

Długość ostrza	61 mm
Grubość ostrza	0,65 mm
Typ ostrza	Ostrze trapezowe
Materiał ostrza	Stal nierdzewna

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4325000	1	4006885432505

Nóż skrobak z podwójnym ostrzem

Produkt 2-w-1 do cięcia i skrobania - idealny do usuwania fug silikonowych



- dwa oddzielne ostrza do cięcia i skrobania
- ergonomiczny kształt
- funkcja bezpieczeństwa

Dane techniczne

Wysokość ostrza	18 mm
Rękojeść	2-komponentowy uchwyt
Dalsze specyfikacje produktu	prowadnica ostrza z metalu funkcja bezpieczeństwa zapobiega jednoczesnemu wysunięciu ostrza i skrobaka

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4333000	1	4006885433304

Paca wygładzająca

Do profesjonalnego szpachlowania przejść i fug



- paca ze stali nierdzewnej o wymiarach 300 x 130 mm do podawania materiału w szerszym zakresie
- ergonomiczny 2-komponentowy uchwyt do wygodnego prowadzenia narzędzia
- długi grzbiet zapewniający optymalną stabilność

Dane techniczne

Szerokość robocza	130 mm
Długości robocze	300 mm
Rękojeść	2-komponentowy uchwyt
Materiały	Stal nierdzewna (Inox)

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4043000	1	4006885404304

Szpachelka profesjonalna szeroka

Do szpachlowania łączeń na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych



- ergonomicznie ukształtowany 2-komponentowy uchwyt z miękką strefą zapewniający bezpieczną i wygodną pracę
- elastyczna stalowa część robocza o szerokości 150 mm
- w komplecie 1 końcówka wkrętakowa PH 2 do dokręcania wkrętów

Dane techniczne

Rękojeść	2-komponentowy uchwyt
Materiały	Stal nierdzewna (Inox)
Dalsze specyfikacje produktu	elastyczna stalowa część robocza 150 mm nierdzewna

Nr art.	Zawartość	Szerokość robocza	EAN-Code
4047000	1	150 mm	4006885404700

Szpachelka profesjonalna

Do szpachlowania przejść w ścianach gipsowo-kartonowych



- ergonomicznie ukształtowany 2-komponentowy uchwyt z miękką strefą zapewniający bezpieczną i wygodną pracę
- elastyczna stalowa część robocza o szerokości 50 mm
- specjalnie zaokrąglone krawędzie umożliwiają pobieranie masy szpachlowej z pojemnika do gipsu bez pozostawiania resztek

Dane techniczne

Rękojeść	2-komponentowy uchwyt
Materiały	Stal nierdzewna (Inox)
Dalsze specyfikacje produktu	elastyczna stalowa część robocza 50 mm nierdzewna

Nr art.	Zawartość	Szerokość robocza	EAN-Code
4051000	1	50 mm	4006885405103

Kuweta do szpachlowania

Do wygodnego nakładania masy szpachlowej



- wydajna i czysta praca
- ergonomiczna i komfortowa
- łatwe czyszczenie

Dane techniczne

Materiały	Stal nierdzewna (Inox)
Dalsze specyfikacje produktu	wodoszczelność antypoślizgowa strefa uchwytu długość wewnętrzna: 315 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4059000	1	4006885405905

Szpachelka

Do profesjonalnego szpachlowania



- wyjątkowo szeroki, elastyczny blat ze stali nierdzewnej pozwalający uzyskać wysokiej jakości powierzchnie
- efektywne i wygodne prace na powierzchniach z gwarancją szybkiego postępu
- łatwy w czyszczeniu uchwyt z mocowaniem ze stabilnego aluminium

Odpowiedni do

Odpowiedni do	do nakładania masy szpachlowej na ściany z płyt gipsowo-kartonowych

Dane techniczne

Rękojeść	2-komponentowy uchwyt
Materiały	Stal nierdzewna
Dalsze specyfikacje produktu	część robocza ze stali nierdzewnej mocowanie ze stabilnego wytłaczanego profilu aluminiowego

Nr art.	Zawartość	Szerokość robocza	EAN-Code
4062000	1	200 mm	4006885406209
4063000	1	250 mm	4006885406308

Uchwyt do ręcznego szlifowania

Zestaw do szlifowania ręcznego, 41 części

Praktyczny zestaw do dokładnego i równomiernego szlifowania



- szlifierka ręczna o ergonomicznym kształcie
- prosty mechanizm zaciskowy
- wysokiej jakości papier ścierny z korundu (po 10 arkuszy o granulacji 60 / 80 / 120 / 180)

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2877000	1	41-częściowy	4006885287709

Szlifierka ręczna

Do szlifowania płaskich powierzchni i narożników 90



- szlifierka ręczna o ergonomicznym kształcie
- prosty mechanizm zaciskowy
- do pasków ściernych 93 x 230 mm

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	85 x 160 x 45 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Mocowanie zaciskowe

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
2891000	1	85	160	45	4006885289109

Zestaw do szlifowania ręcznego 4 części z mocowaniem na rzep



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, blacha, tworzywa sztuczne

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	Zestaw do szlifowania ręcznego z mocowaniem na rzep z dwóch stron Podwójny korpus gąbkowy z twardą stroną do szlifowania powierzchni i miękką stroną do szlifowania konturów

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2892000	1	4 części	4006885289208

Klocek szlifierski



- klocek szlifierski wykonany z antypoślizgowego korka
- idealny do pracy z papierem ściernym o różnych wymiarach
- łatwe szlifowanie krawędzi i powierzchni

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.) 67 x 123 x 35 mm

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
2896000	1	67 mm	123 mm	35 mm	4006885289604

Klocek szlifierski



Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	70 x 130 x 32 mm
Materiały	Tworzywo sztuczne
Dalsze specyfikacje produktu	ciężkie wykonanie

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
2897000	1	70 mm	130 mm	32 mm	4006885289703

Zestaw do szlifowania ręcznego, 51 części



- atrakcyjny cenowo zestaw do okazjonalnych prac szlifierskich
- papier ścierny krzemienny do szlifowania powierzchni na sucho (po 10 arkuszy o granulacji 40 / 60 / 80 / 100 / 120)

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2898000	1	51-częściowy	4006885289802

Przedłużacz teleskopowy

Osprzęt do dysku szlifierskiego



- z reduktorem do zastosowań z wałkami malarskimi, pasuje do dysku szlifierskiego marki wolfcraft (4052000)
- do prac z oddaleniem od strefy pyłu lub na sufitach i skosach
- wysuwany od 1,2 do 2 m

Dane techniczne

Wysokości robocze 1,2–2 m

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4012000	1	4006885401204

Zestaw z dyskiem okrągłym do płyt gipsowo-kartonowych, 3-częściowy

Do wydajnego szlifowania powierzchni gipsowo-kartonowych



- mocowanie na rzep do siatek ściernych pozwalające na szybką wymianę
- okrągły dysk szlifierski Ø 225 mm stabilnie przylega do powierzchni, zapewniając ciągły postęp szlifowania
- zastosowanie z opcjonalnym przedłużaczem teleskopowym pozwala na pracę z oddaleniem od strefy pyłu

Dane techniczne

Średnica produktu	225 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica produktu	EAN-Code
4052000	1	3-częściowy	225 mm	4006885405202

Kij teleskopowy do szlifierki ręcznej

Osprzęt do szlifierki ręcznej



- z reduktorem do zastosowań z wałkami malarskimi, pasuje do szlifierki ręcznej marki wolfcraft (4056000)
- do prac z oddaleniem od strefy pyłu lub na sufitach i skosach
- wysuwany od 1,2 do 2 m

Dane techniczne

Wysokości robocze	1,2–2 m

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4058000	1	4006885405806

Uchwyt trójkątny do szlifowania ręcznego



MADE IN EUROPE

Dane techniczne

Wymiar narożnika	95 mm
Rękojeść	2-komponentowy uchwyt
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał / właściwości powłoki	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Zawartość	Wymiar narożnika	EAN-Code
5884000	1	95 mm	4006885588400

Uchwyt uniwersalny do ręcznego szlifowania

Do kontrolowanego szlifowania płaskich powierzchni i narożników 90°



- ergonomiczny, 2-komponentowy uchwyt
- praktyczny mechanizm zaciskowy
- do pasków ściernych lub siatek ściernych 93 x 230 mm

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	93 x 185 x 60 mm
Rękojeść	2-komponentowy uchwyt
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Mocowanie zaciskowe
Materiały	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
5890000	1	93	185	60	4006885589001

Uchwyt okrągły do ręcznego szlifowania powierzchni z mocowaniem na rzep, Ø 125 mm



Dane techniczne

Średnica produktu	125 mm
Rękojeść	2-komponentowy uchwyt
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiały	Tworzywo sztuczne

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Średnica produktu	EAN-Code
5894000	1	125 mm	4006885589407

Gąbki i klocki szlifierskie

Klocek szlifierski konturowy



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, farba/lakier, tworzywo sztuczne, karoseria, blacha

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	90 x 100 x 25 mm
Materiał ziarna ściernego	Krzem-karbid
Dalsze specyfikacje produktu	wodoodporny bardzo elastyczny

Nr art.	Zawartość	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
2778000	1	60	90 mm	100 mm	25 mm	4006885277809
2779000	1	120	90 mm	100 mm	25 mm	4006885277908

Klocek szlifierski



Odpowiedni do

Odpowiedni do: drewno, farba/lakier, tworzywo sztuczne, karoseria, blacha

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 67 x 97 x 25 mm
Materiał ziarna ściernego: Krzem-karbid
Dalsze specyfikacje produktu: wodoodporny, bardzo elastyczny

Nr art.	Zawartość	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
2894000	1	40, 80	67 mm	97 mm	25 mm	4006885289406
2899000	1	80, 120	67 mm	97 mm	25 mm	4006885289901
8788000	1	80, 120	67 mm	97 mm	25 mm	4006885878808

Zestaw gąbek szlifierskich 3 części



Odpowiedni do

Odpowiedni do: drewno, farba/lakier, tworzywo sztuczne, blacha, karoseria

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 100 x 125 x 10 mm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
2895000	1	3 części	60, 120, 180	100 mm	125 mm	10 mm	4006885289505

Gąbka szlifierska



Odpowiedni do

Odpowiedni do: drewno, farba/lakier, blacha

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 100 x 125 x 10 mm

Nr art.	Zawartość	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
8789000	1	60	100 mm	125 mm	10 mm	4006885878907
8790000	1	120	100 mm	125 mm	10 mm	4006885879003

Włóknina do szlifowania

Arkusze ścierne z włókniny

Do doszlifowania, usuwania rdzy i polerowania powierzchni drewnianych i metalowych



MADE IN EUROPE

- idealnie dopasowuje się do kształtu obrabianego elementu
- do stosowania na mokro i sucho
- szybkie i delikatne czyszczenie

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal, blacha, karoseria

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	150 x 230 x 10 mm
Dalsze specyfikacje produktu	innowacyjna i bardzo skuteczna włóknina ścierna

Nr art.	Zawartość	Ziarno	Wersja	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
5898000	2	280	gruboziarniste	150 mm	230 mm	10 mm	4006885589803
5899000	2	360	średnioziarniste	150 mm	230 mm	10 mm	4006885589902
5900000	2	800	drobnoziarniste	150 mm	230 mm	10 mm	4006885590007

Papier ścierny

Farba i lakier

Arkusz papieru ściernego do farby/lakieru

Do wymagających zadań



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, tworzywo sztuczne, karoseria, farba/lakier

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	230 x 280 x 1 mm
Dalsze specyfikacje produktu	Specjalna powłoka powierzchni ściernej

Nr art.	Zawartość	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Rodzaj opakowania	EAN-Code
6010000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885601000
6011000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885601109
6012000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885601208
6013000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885601307
6014000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885601406
6015000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885601505
6016000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885601604
6017000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885601703
6018000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885601802

Papier ścierny

Uniwersalne

Arkusz papieru ściernego „Super" do drewna/metalu



Odpowiedni do

Odpowiedni do drewno, metal, lakier, tworzywo sztuczne

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.) 230 x 280 x 1 mm

Nr art.	Zawartość	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Rodzaj opakowania	EAN-Code
2840000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885284005
2841000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885284104
2842000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885284203
2843000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885284302
2844000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885284401
2846000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885284609
2848000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885284807
2845000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885284500
2849000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885284906

Arkusz płótna ściernego do drewna/metalu



Odpowiedni do

Odpowiedni do drewno, metal, blacha, metale nieżelazne, tworzywo sztuczne

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.) 230 x 280 x 1 mm

Nr art.	Zawartość	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Rodzaj opakowania	EAN-Code
2860000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885286009
2861000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885286108
2862000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885286207
2863000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885286306
2864000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885286405
2866000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885286603
2868000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885286801
2867000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885286702
2869000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885286900

Zestaw arkuszy papieru ściernego „Super" do drewna/metalu



Odpowiedni do

Odpowiedni do drewno, metal, lakier, tworzywo sztuczne

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.) 230 x 280 x 1 mm

Materiał ziarna ściernego Korund

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Rodzaj opakowania	EAN-Code
3141000	1	16-częściowy	40, 80, 120, 240	230 mm	280 mm	1 mm	Folia kurczliwa	4006885314108

Papier ścierny

Drewno

Arkusz papieru ściernego „Standard" do drewna



Odpowiedni do

Odpowiedni do drewno

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.) 230 x 280 x 1 mm

Nr art.	Zawartość	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Rodzaj opakowania	EAN-Code
2850000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885285002
2851000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885285101
2852000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885285200
2853000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885285309
2854000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885285408
2856000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885285606
2858000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885285804

Paski szlifierskie samoprzyczepne do drewna/metalu, 125 x 70 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, blacha, tworzywo sztuczne

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	70 x 125 x 1 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund

Nr art.	Zawartość	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Rodzaj opakowania	EAN-Code
2960000	5	60	70 mm	125 mm	1 mm	Opakowanie do regałów samoobsługowych z eurozawieszką	4006885296008
2961000	5	80	70 mm	125 mm	1 mm	Opakowanie do regałów samoobsługowych z eurozawieszką	4006885296107
2962000	5	120	70 mm	125 mm	1 mm	Opakowanie do regałów samoobsługowych z eurozawieszką	4006885296206

Papier ścierny

Metal

Arkusz papieru ściernego do metalu/lakieru, szlifowanie na mokro/sucho



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, stal nierdzewna (Inox), blacha, karoseria, tworzywo sztuczne, lakier, lakier

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	230 x 280 x 1 mm
Dalsze specyfikacje produktu	wodoodporny

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Rodzaj opako-wania	EAN-Code
2875000	1		80	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885287501
2878000	1		100	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885287808
2879000	1		100	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885287907
2870000	1		120	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885287006
2871000	1		180	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885287105
2872000	1		280	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885287204
2873000	1		320	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885287303
2874000	1		400	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885287402
2876000	1		600	230 mm	280 mm	1 mm	Luzem	4006885287600
3119000	1	16-częściowy	280, 400, 600, 100	230 mm	280 mm	1 mm	Opakowanie do regałów samoobsługowych z eurozawieszką	4006885311909

Papier ścierny do szlifierek trójkątnych

Zestaw dysków ściernych, samoprzyczepnych do drewna/metalu



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal, tworzywa sztuczne, farba

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	95 x 95 x 1 mm
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Wymiar narożnika	95 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Wzmocniony tkaniną

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Ziarno	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
5885000	1	5-częściowy	40, 60	95 mm	95 mm	1 mm	4006885588509
5886000	1	5-częściowy	80, 120	95 mm	95 mm	1 mm	4006885588608

Krążki ścierne

Zestaw krążków ściernych, samoprzyczepnych do drewna/metalu



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal, tworzywa sztuczne, farba

Dane techniczne

Średnica robocza	125 mm
Spoiwo	Wiązane żywicą syntetyczną
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund
Podłoże materiału ściernego	Wzmocniony tkaniną

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica robocza	Ziarno	EAN-Code
5866000	1	5-częściowy	125 mm	40, 60	4006885586611
5867000	1	5-częściowy	125 mm	80, 120	4006885586703

Papier ścierny w rolkach

Papier ścierny, samoprzyczepny w rolce do drewna/metalu 4 m x 115 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal

Dane techniczne

Szerokość taśmy szlifierskiej	115 mm
Długość taśmy szlifierskiej	4 m
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund

Nr art.	Zawartość	Ziarno	EAN-Code
1739000	1	60	4006885173903
1740000	1	80	4006885174009
1741000	1	120	4006885174108
1742000	1	180	4006885174207

Papier ścierny w rolce do drewna/metalu 5 m x 115 mm

Do szlifowania powierzchni drewnianych i metalowych



- do szlifowania ręcznego lub za pomocą szlifierki oscylacyjnej
- wysoka wydajność w usuwaniu materiału
- wysoka trwałość

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal

Dane techniczne

Szerokość taśmy szlifierskiej	115 mm
Długość taśmy szlifierskiej	5 m
Materiał ziarna ściernego	Korund

Nr art.	Zawartość	Ziarno	EAN-Code
1770000	1	40	4006885177000
1771000	1	60	4006885177109
1772000	1	80	4006885177208
1773000	1	100	4006885177307
1774000	1	120	4006885177406
1775000	1	180	4006885177505
1776000	1	240	4006885177604

Papier ścierny w rolce do drewna/metalu 5 m x 93 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal

Dane techniczne

Szerokość taśmy szlifierskiej	93 mm
Długość taśmy szlifierskiej	5 m
Materiał ziarna ściernego	Korund

Nr art.	Zawartość	Ziarno	EAN-Code
3170000	1	40	4006885317000
3171000	1	60	4006885317109
3172000	1	80	4006885317208
3173000	1	100	4006885317307
3174000	1	120	4006885317406
3175000	1	180	4006885317505
3176000	1	240	4006885317604

Papier ścierny, samoprzyczepny w rolce do drewna/metalu 4 m x 93 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, metal

Dane techniczne

Szerokość taśmy szlifierskiej	93 mm
Długość taśmy szlifierskiej	4 m
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiał ziarna ściernego	Korund

Nr art.	Zawartość	Ziarno	EAN-Code
5810000	1	60	4006885581005
5811000	1	80	4006885581104
5812000	1	120	4006885581203
5813000	1	180	4006885581302

Papier ścierny w rolce do metalu/lakieru 3 m x 115 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, lakier, lakier, tworzywo sztuczne

Dane techniczne

Szerokość taśmy szlifierskiej	115 mm
Długość taśmy szlifierskiej	3 m
Materiał ziarna ściernego	Krzem-karbid
Dalsze specyfikacje produktu	wodoodporny

Nr art.	Zawartość	Ziarno	EAN-Code
5818000	1	100	4006885581807
5815000	1	320	4006885581500
5816000	1	400	4006885581609
5817000	1	600	4006885581708

Wełna stalowa

Wełna stalowa, gradacja 000, super drobna

Do polerowania i czyszczenia gładkich powierzchni



MADE IN EUROPE

- do szlifowania, polerowania i czyszczenia drewna, metalu, tworzyw sztucznych, powierzchni szklanych i powierzchni z kamienia
- dokładne czyszczenie powierzchni drewnianych, delikatne szlifowanie na wysoki połysk powierzchni lakierowanych, mosiężnych i miedzianych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, blacha, metale nieżelazne, aluminium, farba, drewno, tworzywo sztuczne, szkło, kamień

Dane techniczne

Waga	0,2 kg
Granulacja	000
Materiały	Stal

Nr art.	Zawartość	Masa produktu	EAN-Code
6095000	1	0,2	4006885609501

Wełna stalowa, gradacja 00, bardzo drobna

Do czyszczenia gładkich podłoży i zabrudzonych powierzchni



MADE IN EUROPE

- czyszczenie podłóg, glazury, mosiądzu i zabrudzonych powierzchni drewnianych
- dokładne czyszczenie powierzchni drewnianych, szlifowanie na matowo powierzchni lakierowanych
- szlifowanie podłóg drewnianych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, blacha, metale nieżelazne, aluminium, farba, drewno

Dane techniczne

Waga	0,2 kg
Granulacja	00
Materiały	Stal

Nr art.	Zawartość	Masa produktu	EAN-Code
6096000	1	0,2	4006885609600

Wełna stalowa, gradacja 0, drobna

Do przygotowywania prac lakierniczych



MADE IN EUROPE

- czyszczenie podłóg, glazury, aluminium i zabrudzonych powierzchni drewnianych
- szlifowanie i gruntowanie matowych powierzchni i podłóg drewnianych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, blacha, metale nieżelazne, aluminium, farba, drewno

Dane techniczne

Waga	0,2 kg
Granulacja	0
Materiały	Stal

Nr art.	Zawartość	Masa produktu	EAN-Code
6097000	1	0,2	4006885609709

Wełna stalowa, gradacja 1, średnia

Do usuwania pozostałości na drewnie, metalu lub kamieniu



MADE IN EUROPE

- do czyszczenia podłóg, glazury, metalu i zabrudzonych powierzchni drewnianych
- szlifowanie i gruntowanie powierzchni i podłóg drewnianych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	metal, blacha, metale nieżelazne, aluminium, farba, drewno

Dane techniczne

Waga	0,2 kg
Granulacja	1
Materiały	Stal

Nr art.	Zawartość	Masa produktu	EAN-Code
6098000	1	0,2	4006885609808

Polerowanie

Filcowa nakładka polerska, samoprzyczepna fixoflex, Ø 125 mm



MADE IN EUROPE

Odpowiedni do

Odpowiedni do	karoserie, stal nierdzewna (INOX), metal nieżelazny, drewno, blacha

Dane techniczne

Średnica robocza	125 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Maks. prędkość obrotowa	6 800 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Filc
Dalsze specyfikacje produktu	tylna strona pokryta welurem

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	EAN-Code
2208000	1	125 mm	4006885220805

Powłoka polerska fixoflex, Ø 125 mm



MADE IN EUROPE

Odpowiedni do

Odpowiedni do	karoserie, metal nieżelazny, drewno, blacha, stal nierdzewna (INOX)

Dane techniczne

Średnica robocza	125 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Maks. prędkość obrotowa	6 800 obr./min
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Materiały	Wełna jagnięca
Dalsze specyfikacje produktu	tylna strona pokryta welurem

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	EAN-Code
2224000	1	125 mm	4006885222403

Gąbka polerska fixoflex, Ø 125 mm



Odpowiedni do

Odpowiedni do	karoserie, metal, metal nieżelazny
Warunkowo odpowiedni	stal nierdzewna (Inox), drewno

Dane techniczne

Średnica robocza	125 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Dalsze specyfikacje produktu	tylna strona pokryta welurem

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	EAN-Code
2249000	1	125 mm	4006885224902

Gąbka polerska



MADE IN EUROPE

Odpowiedni do

Odpowiedni do	karoseria, blacha, metale nieżelazne, stal nierdzewna (INOX), drewno

Dane techniczne

Średnica robocza	125 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Dalsze specyfikacje produktu	tylna strona pokryta welurem

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	EAN-Code
5876000	1	125 mm	4006885587601

Krążek polerski, samoprzyczepny



MADE IN EUROPE

Odpowiedni do

Odpowiedni do	karoseria, blacha, metale nieżelazne, stal nierdzewna (INOX), drewno

Dane techniczne

Średnica robocza	125 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep
Materiały	Wełna jagnięca
Dalsze specyfikacje produktu	tylna strona pokryta welurem

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	EAN-Code
5877000	1	125 mm	4006885587700

Wyciskacze

Wyciskacz MG 100

Standardowy wyciskacz do prac domowych i hobbystycznych



- dzięki sile nacisku 130 kg umożliwia łatwą aplikację silikonu i mas akrylowych
- pasuje do tub o pojemności 310 ml
- funkcja DROP-STOP zapobiega samoczynnemu wydobywaniu się masy, zapewniając czysty efekt pracy

Odpowiedni do

Odpowiedni do	silikony, masy akrylowe

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	65 x 350 x 175 mm
Waga	0,3 kg
Docisk	130 kg

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	EAN-Code
4351000	1	65 mm	350 mm	175 mm	0,3 kg	4006885435100

Wyciskacz MG 200

Standardowy wyciskacz o cechach zwiększających komfort użytkowania



- siła nacisku 130 kg zapewnia bezproblemowe wyciskanie silikonu i akrylu z tub o pojemności 310 ml
- szczególne cechy podnoszące wygodę: obrotowa tuleja na tubę i uchwyt 2-komponentowy
- funkcja DROP-STOP zapobiega samoczynnemu wydobywaniu się masy, zapewniając czysty efekt pracy

Odpowiedni do

Odpowiedni do	silikony, masy akrylowe

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	350 x 65 x 175 mm
Waga	0,366 kg
Docisk	130 kg
Dalsze specyfikacje produktu	solidna konstrukcja z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	EAN-Code
4352000	1	350 mm	65 mm	175 mm	0,366 kg	4006885435209

Wyciskacz MG 350

Wyjątkowo mocny wyciskacz



MADE IN EUROPE

- do wyciskania silikonu, mas akrylowych i klejów z tub o pojemności 310 ml
- obrotowy o 360° kołnierz zapewnia optymalną pozycję dłoni podczas pracy
- funkcja DROP-STOP zapobiega samoczynnemu wydobywaniu się masy, zapewniając czysty efekt pracy

Odpowiedni do

Odpowiedni do	masy akrylowe, silikony, kleje

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	398 x 64 x 171 mm
Docisk	180 kg

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
4353000	1	398 mm	64 mm	171 mm	4006885435308

Wyciskacz MG 400 ERGO

Ergonomiczny wyciskacz z regulacją szerokości uchwytu



- siła nacisku 180 kg zapewnia wygodną aplikację klejów, silikonów i mas akrylowych z tub o pojemności 310 m
- szerokość uchwytu można indywidualnie dopasować do wielkości dłoni
- funkcja DROP-STOP zapobiega samoczynnemu wydobywaniu się masy

Odpowiedni do

Odpowiedni do	masy akrylowe, silikony, kleje

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	420 x 65 x 170 mm
Docisk	180 kg

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
4354000	1	420 mm	65 mm	170 mm	4006885435407

Wyciskacz MG 300

kompaktowy standardowy wyciskacz



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- pasuje do tub o pojemności 310 ml
- szybka i łatwa wymiana tub
- z automatyczną funkcją DROP-STOP

Odpowiedni do

Odpowiedni do	silikony, masy akrylowe

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	90 x 360 x 195 mm
Waga	0,465 kg
Materiały	Tworzywo sztuczne
Dalsze specyfikacje produktu	solidna konstrukcja z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	EAN-Code
4355000	1	90	360	195	0,465	4006885435506

Wyciskacz MG 600 PRO

Profesjonalny wyciskacz o wyjątkowo wysokiej sile nacisku



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- do profesjonalnej aplikacji specjalnych substancji uszczelniających, chemii budowlanej, mas bitumicznych, klejów, silikonu i mas akrylowych z tub o pojemności 310 ml
- siła nacisku wynosząca 280 kg sprawdza się nawet w przypadku najbardziej gęstych materiałów
- ekstremalne przenoszenie siły dzięki mocnemu mechanizmowi posuwu minimalizuje zmęczenie podczas pracy

Odpowiedni do

Odpowiedni do	silikony, masy akrylowe, kleje, masy bitumiczne, specjalne substancje uszczelniające, chemia budowlana

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	181 x 391 x 72 mm
Waga	0,785 kg
Docisk	280 kg

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	EAN-Code
4356000	1	181	391	72	0,785	4006885435605

Wyciskacz MG 310 COMPACT

Kompaktowy wyciskacz zajmujący niewiele miejsca



MADE IN EUROPE

- lekki i kompaktowy – mieści się w najmniejszej skrzynce narzędziowej
- praktyczny uchwyt szybkozaciskowy do tub 310 ml, np. z klejem, silikonem czy masą akrylową
- funkcja DROP-STOP zapobiega samoczynnemu wydobywaniu się masy, zapewniając czysty efekt pracy

Odpowiedni do

Odpowiedni do	masy akrylowe, silikony, kleje

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	351 x 88 x 176 mm
Docisk	160 kg

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
4357000	1	351 mm	88 mm	176 mm	4006885435704

Wyciskacz MG 550

Mocny i wszechstronny wyciskacz



MADE IN EUROPE

- do wyciskania materiałów uszczelniających, fug cementowych, klejów, silikonu i mas akrylowych z tub o pojemności 310 ml
- niezwykle uniwersalny dzięki możliwości opcjonalnego włączenia wzmocnienia siły i mocnemu mechanizmowi posuwu lub funkcji DROP-STOP
- łatwa obsługa dzięki obracanemu o 360° uchwytowi na tuby, uchwytowi 2-komponentowemu i hakowi drabinowemu

Odpowiedni do

Odpowiedni do	masy akrylowe, silikony, kleje, specjalne substancje uszczelniające

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	387 x 64 x 171 mm
Docisk	220 kg

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
4358000	1	387 mm	64 mm	171 mm	4006885435803

Osprzęt do wyciskaczy

Puste tuby

Do nakładania samodzielnie rozrabianych mas uszczelniających



MADE IN EUROPE

- puste tuby o pojemności 310 ml do nakładania samodzielnie rozrobionej masy uszczelniającej w narożnikach oraz w trudno dostępnych miejscach
- zamykana końcówka tuby chroni masę do spoinowania przed wyschnięciem
- pasują do wszystkich wyciskaczy marki wolfcraft

Dane techniczne

Objętość	310 ml

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4044000	3	4006885404403

Zestaw gładzików do fug, 4-częściowy

Do wygładzania fug



- 4 gładziki do fug wykonane z tworzywa TPU do wszystkich typowych szerokości, promieni i skosów
- 2 gładziki specjalne do wąskich przestrzeni, 2 gładziki standardowe
- elastyczny, łatwy do czyszczenia materiał o dobrych właściwościach ślizgowych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	silikony, masy akrylowe

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
4330000	1	4 części	4006885433007

Zestaw gładzików do fug, 2-częściowy

Do wygładzania fug



- 2 gładziki do fug wykonane z tworzywa TPU do wygładzania fug silikonowych
- profile do wszystkich typowych szerokości, promieni i skosów
- elastyczny, łatwy do czyszczenia materiał o dobrych właściwościach ślizgowych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	silikony, masy akrylowe

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
4331000	1	2-częściowy	4006885433106

Składany zestaw gładzików do fug, 5-częściowy

Do wygładzania fug



- praktyczny, składany zestaw gładzików w kieszonkowym rozmiarze
- 5 gładzików do wszystkich typowych promieni i skosów, idealnych do pracy w wąskich przestrzeniach
- łatwy w czyszczeniu i trwały polipropylen

Odpowiedni do

Odpowiedni do	silikony, masy akrylowe

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	36 x 20 x 92 mm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
4332000	1	5-częściowy	4006885433205

Nóż skrobak z podwójnym ostrzem

Produkt 2-w-1 do cięcia i skrobania - idealny do usuwania fug silikonowych



- dwa oddzielne ostrza do cięcia i skrobania
- ergonomiczny kształt
- funkcja bezpieczeństwa

Dane techniczne

Wysokość ostrza	18 mm
Rękojeść	2-komponentowy uchwyt
Dalsze specyfikacje produktu	prowadnica ostrza z metalu funkcja bezpieczeństwa zapobiega jednoczesnemu wysunięciu ostrza i skrobaka

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4333000	1	4006885433304

Zestaw „Renowacja fug", 4 cz.

Do zeskrobywania starych i wygładzania nowych fug silikonowych i akrylowych



- 4-częściowy zestaw „Renowacja fug" zawierający skrobak do fug, 2 gładziki oraz odpowiedni uchwyt
- ergonomiczny, łatwy w czyszczeniu, do efektywnego usuwania i dokładnego wygładzania fug
- 1 gładzik do fug z profilami kątowymi 45° (5 i 10 mm), 1 gładzik do fug z profilami okrągłymi (promień 6 i 8 mm)

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4334000	1	4006885433403

Profil wypełniający do fug i szczelin

Do wypełnienia szczelin przed fugowaniem



- z pianki polietylenowej (PE) do wypełniania zbyt głębokich szczelin łączeniowych lub dylatacyjnych
- idealny do prawidłowego wykonania dwustronnej powierzchni przyczepnej
- pozwala oszczędzić masę wypełniającą i zapewnia dobrą izolację akustyczną oraz cieplną

Dane techniczne

Kolor	Szary
Dalsze specyfikacje produktu	wysoka elastyczność wodoodporny

Nr art.	Zawartość	Średnica produktu	Zakres stosowania	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
4360000	1	10 mm	do fug o szerokości 5–8 mm	6 000 mm	4006885436008
4361000	1	15 mm	do fug o szerokości 8–12 mm	6 000 mm	4006885436107
4362000	1	20 mm	do fug o szerokości 12–16 mm	6 000 mm	4006885436206

Zestaw naprawczy do fug

Do odnawiania fug



- nóż do fug szybko i sprawnie usuwający stare fugi silikonowe i akrylowe
- gładzik do fug pozwalający dokładnie wygładzić nowe spoiny
- 4 wkłady wygładzające do gładzika do fug; okrągły: Ø 8 i 12 mm; skośny: 5 i 10 mm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
4364000	1	6-częściowy	4006885436404

Końcówki do tub

Do zamykania otwartych tub z tworzywa sztucznego



- do wszystkich tub o pojemności 280, 290, 300 i 310 ml z gwintem grubozwojnym
- wieczko zamykające do końcówki tuby
- opóźnia wysychanie masy w tubie

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	107,5 mm
Dalsze specyfikacje produktu	końcówka do tuby o długości 107,5 mm, otwór końcówki tuby min. Ø 3 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4365000	4	4006885436503

Końcówka przegubowa do tub

Do fugowania w trudno dostępnych miejscach



- możliwość obrotu w zakresie 0–90° do prac w trudno dostępnych miejscach
- do wszystkich tub o pojemności 280, 290, 300 i 310 ml z gwintem grubozwojnym

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	110 mm
Dalsze specyfikacje produktu	końcówka do tub o długości całkowitej 110 mm, w ustawieniu pod kątem 90° długość 85 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4366000	2	4006885436602

Gładziki do fug PRO FINE

Do równomiernego spoinowania silikonem i akrylem w wąskich obszarach roboczych



- specjalnie do prac w miejscach trudnodostępnych
- dwa gładziki o profilu okrągłym (promień 5 / 10 mm) i profilu krawędziowym 45° (szerokości 6 / 10 / 12 mm)
- łatwe czyszczenie pozostałości silikonu i akrylu

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	profil okrągły (promień 5 / 10 mm) profil krawędziowy 45° (szerokości 6 / 10 / 12 mm)

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4368000	1	4006885436800

Zestaw gładzików do fug SP 100

Do równych, gładkich fug



- 4-częściowy zestaw do wygładzania fug silikonowych i akrylowych
- do najczęściej spotykanych krawędzi i promieni: profil krawędzi 45°: szerokość 6 / 8 / 10 / 12 / 15 mm; profil okrągły: promień 7 / 10,5 / 14,5 mm
- łatwy w czyszczeniu

Odpowiedni do

Odpowiedni do	silikony, masy akrylowe

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	profil krawędzi 45°: szerokość 6 / 8 / 10 / 12 / 15 mm profil okrągły: promień 7 / 10,5 / 14,5 mm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
4369000	1	4 części	4006885436909

Wygładzacz do tarcz szlifierskich

osprzęt do tarcz szlifierskich



- do łatwego obciągania i czyszczenia tarcz szlifierskich
- do wygładzania struktury tarcz szlifierskich
- do czyszczenia zatkanych tarcz

Odpowiedni do

Odpowiedni do	ceramiczne tarcze szlifierskie

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4105000	1	4006885410503

Pogłębiacz ręczny

Do czystego gratowania otworów w drewnie, tworzywie sztucznym lub aluminium



MADE IN EUROPE

- niezastąpione narzędzie ręczne „Made in Europe" do pogłębiania otworów
- do wiercenia wstępnego otworów do Ø 19 mm na śruby Ø 3–10 mm
- uchwyt z trwałego tworzywa sztucznego

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, tworzywa sztuczne, profil aluminiowy

Dane techniczne

Liczba krawędzi tnących	3
Kąt pogłębiania	90°

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4315000	1	4006885431508

Ręczny wycinak otworów ze znacznikiem

Do wstępnego wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych oraz gratowania i poszerzania otworów w tworzywach sztucznych



- ze znacznikiem do wstępnego wycinania otworów w suchej zabudowie
- 9 krawędzi tnących o specjalnej geometrii do ręcznego poszerzania otworów w tworzywie sztucznym, np. pod przepusty kablowe
- stożkowy kształt wycinaka do gratowania otworów lub czyszczenia krawędzi

Nr art.	Zawartość	Średnica	EAN-Code
4316000	1	5 – 24 mm	4006885431607

Pogłębiacz ręczny ERGO

Do czystego pogłębiania i gratowania otworów w drewnie i tworzywie sztucznym



MADE IN GERMANY

- Do pogłębiania otworów do Ø 19 mm
- Ergonomiczny uchwyt z zabezpieczeniem rąk i palców
- Wysoka jakość „Made in Germany"

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, tworzywo sztuczne

Dane techniczne

Liczba krawędzi tnących	3
Kąt pogłębiania	90 °
Materiały	Tworzywo sztuczne; Stal narzędziowa

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4317000	1	4006885431706

Ręczny wycinak otworów ERGO

Do punktowania otworów w płytach gipsowo-kartonowych oraz gratowania i poszerzania otworów w tworzywach sztucznych



- ze znacznikiem do punktowania otworów w suchej zabudowie
- 9 krawędzi tnących o specjalnej geometrii do ręcznego poszerzania otworów
- stożkowy kształt wycinaka do gratowania otworów lub czyszczenia krawędzi

Nr art.	Zawartość	Średnica	EAN-Code
4318000	1	5 – 24 mm	4006885431805

Pistolet do pianki montażowej

Do precyzyjnego uszczelniania, izolowania i klejenia



- pasuje do powszechnie dostępnych w sprzedaży tub z piankami poliuretanowymi
- wysokiej jakości wykonanie z metalu i tworzywa sztucznego
- ergonomiczny, 2-komponentowy uchwyt

Odpowiedni do

Odpowiedni do	1-komponentowa pianka montażowa z poliuretanu (PU)

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	340 x 50 x 170 mm
Waga	0,231 kg
Materiały	Tworzywo sztuczne; Metal

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	EAN-Code
4342000	1	340	50	170	0,231	4006885434202

Przyssawka do oświetlenia

do łatwej wymiany żarówek



- do łatwej i szybkiej wymiany żarówek halogenowych
- szczególnie nadaje się do lamp halogenowych wysokonapięciowych (np. GU 10)
- pozwala uniknąć uszkodzeń halogenów na skutek dotykania ich rękoma

Odpowiedni do

Odpowiedni do	oświetlenie halogenowe, wysokonapięciowa lampa halogenowa (np. GU 10)

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5499000	1	4006885549906

Pogłębiacz krawędzi otworów do płyt gipsowo-kartonowych, Ø 68 mm

Do montażu puszek prądowych równo z płytą



- specjalny pogłębiacz do montażu podtynkowego standardowych puszek prądowych
- 3 ostre, wymienne ostrza zapewniające czyste krawędzie ciętego materiału
- ergonomiczna geometria ułatwiająca szybkie pogłębianie

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa

Dane techniczne

Średnica robocza	68 mm
Liczba krawędzi tnących	3
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	EAN-Code
5892000	1	68 mm	4006885589209

Zestaw projektowy „Montaż puszek prądowych"

Do przygotowywania instalacji elektrycznych w suchej zabudowie



- 3-częściowy, kompletny zestaw do montażu puszek prądowych w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych
- zawiera otwornicę ze stali węglowej Ø 68 mm, do dokładnego wiercenia otworów oraz i pogłębiacz do zlicowanego instalowania puszek
- zawiera szablon, do szybkiego i poprawnego montażu gniazdek i włączników elektrycznych w suchej zabudowie

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa, miękkie drewno, płyta OSB, sklejka, płyty wiórowe, deski profilowane, drewno konstrukcyjne, drewno budowlane, płyty z wełny drzewnej, płyty laminatowe, płyty wiórowe oklejone tworzywem, panele
Warunkowo odpowiedni	panele laminowane, płyty HDF, płyty MDF

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	Szablon do zaznaczania i pozycjonowania: znakowanie odstępów 71 i 91 mm Głębokość cięcia otwornicy ze stali węglowej: 30 mm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
5897000	1	3-częściowy	4006885589704

Punktak

do zaznaczania i punktowania w kamieniu, blasze i stali



- wysoka jakość wykonania zapewniająca niezawodne i długotrwałe użytkowanie
- ze stali chromowo-wanadowej dla wysokiej trwałości
- szpic i głowica uderzeniowa hartowane indukcyjnie

Odpowiedni do

Odpowiedni do	kamień, stal, blacha

Dane techniczne

Powłoka	Chromowany
Dalsze specyfikacje produktu	szpic i głowica uderzeniowa hartowane indukcyjnie radełkowany trzpień

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
7980010	1	8 mm	125 mm	8 mm	4006885798007

Rysik traserski

Do wyznaczania linii i kształtów na metalowych przedmiotach obrabianych



- wysoka jakość wykonania zapewniająca niezawodne i długotrwałe użytkowanie
- wlutowany szpic ze spieku o stożkowym szlifie
- z zawieszką długopisową do praktycznego przechowywania

Odpowiedni do

Odpowiedni do	stal, blacha, glazura, kamień, szkło

Dane techniczne

Kształt	Sześciokątny
Materiały	Stal; Węglik spiekany

Nr art.	Zawartość	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
7985010	1	150 mm	4006885798502



Prowadnica z docinakiem równoległym

Przyrząd do cięcia i trasowania płyt gipsowo-kartonowych



- ruchoma prowadnica z płynnie regulowanym ogranicznikiem kątowym
- zintegrowana skala do znakowania linii cięcia z wiernym odwzorowaniem kątów
- z dodatkowym docinakiem z ostrzem trapezowym do seryjnego, prowadzonego cięcia równoległego i cięcia pasków

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa


Dane techniczne

Maks. szerokość cięcia	970 mm
Maks. długość cięcia	1 000 mm
Kąt. min. - maks.	0 – 180°

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4008000	1	4006885400801

Szablon do odwzorowywania kształtu schodów

Do pomiaru stopni



- zestaw do dokładnego wykonywania wymagających pomiarów stopni oraz stabilnego przenoszenia wymiarów na obrabiany przedmiot
- elastyczny element łańcuchowy do kopiowania zaokrągleń w schodach wachlarzowych
- elementy dystansowe do szczelin dylatacyjnych i szablony do uwzględnienia naddatków obróbkowych

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5210000	1	4006885521001

Szablon do wiercenia „Elektro“

Szablon do zaznaczania, ustawiania i wiercenia otworów w murze pod gniazdka elektryczne i wyłączniki



- poziomica obracana pod kątem 90° do poziomego i pionowego ustawienia szablonu, w celu dokładnego zaznaczenia pozycji wiercenia oraz pozycjonowania puszek instalacyjnych i osprzętu
- oznaczenia 71 i 91 mm do wygodnego przenoszenia prawidłowych odległości pomiędzy dwiema puszkami instalacyjnymi, a także między gniazdkami elektrycznymi a gniazdkami telewizyjno sieciowymi
- ilustrowana instrukcja pokazująca krok po kroku sposób prawidłowego korzystania z szablonu, w celu bezpiecznego i wygodnego wykonania instalacji

Dane techniczne

Długości robocze	91 mm
Maks. zakres pomiarowy	240 mm
Podziałka	Milimetr (mm)

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5976000	1	4006885597600

Regulowany przymiar i skrzynka uciosowa, 70 mm

Produkt 2 w 1 do precyzyjnego przycinania listew przypodłogowych



- do pomiaru kątów i wykonywania precyzyjnych uciosów, np. na listwach przypodłogowych
- do kopiowania kątów w zakresie 85°–180° i automatycznego odwzorowania kąta uciosu na pilarce lub pile
- wbudowane trzpienie prowadzące do piły ręcznej umożliwiające precyzyjne piłowanie listew przypodłogowych

Dane techniczne

Kąt. min. - maks.	85 – 180°

Nr art.	Zawartość	Wysokość robocza	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
6948000	1	70 mm	100 mm	353 mm	105 mm	4006885694804

Regulowany przymiar i skrzynka uciosowa, 100 mm

Produkt 2 w 1 do precyzyjnego przycinania listew przypodłogowych



- do pomiaru kątów i wykonywania precyzyjnych uciosów, np. na listwach przypodłogowych do 100 mm
- do kopiowania kątów w zakresie 85°–180° i automatycznego odwzorowania kąta uciosu na pilarce lub pile
- wbudowane trzpienie prowadzące do piły ręcznej umożliwiające precyzyjne piłowanie listew przypodłogowych

Dane techniczne

Kąt. min. - maks.	85 – 180°

Nr art.	Zawartość	Wysokość robocza	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
6948200	1	100	100 mm	353 mm	140 mm	4006885694828

Wzornik

Do odwzorowywania i wyznaczenia dokładnej linii cięcia



- szablon igiełkowy z tworzywa sztucznego wysokiej jakości do odwzorowywania konturów o szerokości do 130 mm i głębokości do 30 mm
- z mechanizmem blokowania odwzorowanego kształtu
- idealny do dokładnego odwzorowania kształtu celem odrysowania i wycięcia w panelach, np. półkola pod rurę grzewczą

Dane techniczne

Szerokość robocza	130 mm
Długości robocze	30 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	105 x 180 x 20 mm

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
6949000	1	105 mm	180 mm	20 mm	4006885694903

Przymiar do paneli laminowanych

Do dokładnych pomiarów i przenoszenia ostatniego rzędu paneli laminowanych



MADE IN EUROPE

- kółko ślizgowe i prowadzone sprężynowo elementy ślizgowe do dokładnego i wygodnego dopasowywania do linii ściany
- łatwe i dokładne odwzorowanie wymiarów do szerokości maks. 23,5 cm
- wyjątkowo szeroka szyna do stabilnego mocowania na panelu z różnymi możliwościami ustawienia wymiarów

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	80 x 320 x 55 mm
Dalsze specyfikacje produktu	szerokość szyny 30 mm szerokość ogranicznika 80 mm

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
6952000	1	80 mm	320 mm	55 mm	4006885695207

Regulowany przymiar i skrzynka uciosowa PRO

Rozwiązanie „2 w 1" dla dokładnie dopasowanych listew przypodłogowych



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- do odczytywania kątów i cięcia z prowadnicą
- proste zastosowanie w kilku ruchach
- idealny do listew przypodłogowych i cokołów przypodłogowych o wysokości do 120 mm

Dane techniczne

Kąt. min. - maks.	85 – 275°

Nr art.	Zawartość	Wysokość robocza	EAN-Code
6956000	1	120	4006885695603

Kątownik dla ukośnych pilarek tarczowych

Do odczytywania kąta narożnika i ustalania kąta cięcia



- do odczytywania kątów narożników ścian w zakresie 30 - 180° i łatwego ustalenia kąta cięcia ukośnicą
- automatyczne wskazanie dwusiecznej kąta - umożliwia łatwe ustawienie każdej pilarki ukośnej celem wykonania bezbłędnego cięcia
- z wysuwanymi ogranicznikami bocznymi dla łatwego obmiarowania narożników zewnętrznych oraz rozkładanym ogranicznikiem pozwalającym odpowiednio oznaczyć obrabiany element

Dane techniczne

Kąt. min. - maks.	30 – 180°

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6957000	1	4006885695702

Kątownik z funkcją wyznaczania linii równoległych

Praktyczny pomocnik podczas układania paneli i montażu mebli



MADE IN EUROPE

- do odczytywania i przenoszenia kątów narożników oraz do wyznaczania linii równoległych
- rozkładany ogranicznik przykładany do obrabianego materiału, umożliwiający łatwe wyznaczanie kątów lub linii równoległych
- skala na ruchomym ramieniu umożliwiająca wyznaczanie linii równoległych

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	ramię o długości 32 cm i szerokości 3,5 cm ogranicznik o długości 16,5 cm i szerokości 3,5 cm długość produktu 36 cm (w stanie złożonym)

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6958000	1	4006885695801

Kątownik uniwersalny

Do mierzenia, trasowania, kreślenia i cięcia prowadzonego



- kątownik płaski, skala do pomiaru kątów, trasownik równoległy, szablon do trasowania i szablon do wiercenia pod zawiasy puszkowe w jednym przyrządzie
- zdejmowany ogranicznik z tworzywa sztucznego do precyzyjnej pracy na powierzchniach lub krawędziach
- wysokiej jakości wykonanie z metalu, skalowane z obu stron

Dane techniczne

Kątownik	90 °
Podziałka	Milimetr (mm)
Materiały	Stal
Dalsze specyfikacje produktu	odstęp w szablonie 32 mm do budowy mebli

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Wymiary ramienia	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
5205000	1	200 x 300 mm	200	300	4006885520509
5206000	1	280 x 500 mm	280	500	4006885520608

Przymiar narożny 3D

Do obróbki detali trójwymiarowych



- ograniczniki do kąta 45° i 90°
- funkcja znacznika do linii równoległych
- zintegrowany szablon z otworami do ustalania średnicy wierteł

Odpowiedni do

Odpowiedni do	belki drewniane, rura

Dane techniczne

Materiały	Tworzywo sztuczne

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
5208000	1	212 mm	62 mm	74 mm	4006885520806

Kątownik japoński VARIO 3D

Składane narzędzie pomiarowe do powierzchni płaskich i przedmiotów trójwymiarowych



MADE IN EUROPE

- składany do pomiaru i zaznaczania na przedmiotach trójwymiarowych, takich jak belki i rury, a także na powierzchniach płaskich
- milimetrowa skala, ograniczniki dla kątów 45° i 90° oraz skala dla dowolnych kątów w zakresie od 0 do 180°
- funkcja znacznika stolarskiego i cyrkla

Dane techniczne

Podziałka	Milimetr (mm)
Kąt. min. - maks.	0 – 180°
Materiały	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5209000	1	4006885520905

Kątownik japoński VARIO 3D PRO

Składane narzędzie pomiarowe do powierzchni płaskich i przedmiotów trójwymiarowych



MADE IN EUROPE

- składany do pomiaru i zaznaczania na przedmiotach trójwymiarowych, takich jak belki i rury, a także na powierzchniach płaskich
- milimetrowa skala, ograniczniki dla kątów 45° i 90° oraz skala dla dowolnych kątów w zakresie od 0 do 180°
- funkcja znacznika stolarskiego i cyrkla, zintegrowany pion i lokalizator środka

Dane techniczne

Podziałka	Milimetr (mm)
Kąt. min. - maks.	0 – 180°

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5219000	1	4006885521902

Szablon do puszek prądowych

Do montażu puszek prądowych



- do precyzyjnego wyznaczania pozycji otworów pod puszki prądowe
- pozioma i pionowa libella do dokładnego pionowania
- zintegrowana skala i pomoce do zaznaczania wszystkich typowych kombinacji gniazdek elektrycznych

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	50 x 185 x 15 mm
Podziałka	Milimetr (mm)

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
4050000	1	50 mm	185 mm	15 mm	4006885405004

Szablon do zaznaczania i pozycjonowania

Do szybkiego i poprawnego montażu gniazdek i włączników elektrycznych w suchej zabudowie



- poziomica do łatwego ustawienia szablonu w celu dokładnego zaznaczenia pozycji wiercenia oraz pozycjonowania puszek instalacyjnych i osprzętu
- oznaczenia 71 i 91 mm do wygodnego przenoszenia prawidłowych odległości pomiędzy dwiema puszkami instalacyjnymi, a także między gniazdkami elektrycznymi a gniazdkami telewizyjno sieciowymi
- ilustrowana instrukcja pokazująca krok po kroku sposób prawidłowego korzystania z szablonu, w celu bezpiecznego i wygodnego wykonania instalacji

Dane techniczne

Długości robocze	91 / 71 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5975000	1	4006885597501

Szablon do wiercenia „Elektro“

Szablon do zaznaczania, ustawiania i wiercenia otworów w murze pod gniazdka elektryczne i wyłączniki



- poziomica obracana pod kątem 90° do poziomego i pionowego ustawienia szablonu, w celu dokładnego zaznaczenia pozycji wiercenia oraz pozycjonowania puszek instalacyjnych i osprzętu
- oznaczenia 71 i 91 mm do wygodnego przenoszenia prawidłowych odległości pomiędzy dwiema puszkami instalacyjnymi, a także między gniazdkami elektrycznymi a gniazdkami telewizyjno sieciowymi
- ilustrowana instrukcja pokazująca krok po kroku sposób prawidłowego korzystania z szablonu, w celu bezpiecznego i wygodnego wykonania instalacji

Dane techniczne

Długości robocze	91 mm
Maks. zakres pomiarowy	240 mm
Podziałka	Milimetr (mm)

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5976000	1	4006885597600

Adapter do miary składanej

Do zaznaczania i trasowania obrabianych elementów



- zamienia większość dostępnych w sprzedaży standardowych miar składanych w znacznik
- sworzeń centrujący do kreślenia okręgów
- 2-częściowe wykonanie z tworzywa sztucznego wysokiej jakości

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5221000	1	4006885522107

Poziomica do miary składanej

Do poziomowania obrazów i innych przedmiotów



- pasuje do większości standardowych dostępnych w sprzedaży miar składanych
- działa na zasadzie poziomicy rurkowej
- trwałe i solidne wykonanie z tworzywa sztucznego

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5222000	1	4006885522206

Adapter do miary składanej do wykonywania pomiarów wewnętrznych

Do wykonywania pomiarów wewnętrznych za pomocą miary składanej



- zamienia większość powszechnie dostępnych w sprzedaży miar składanych w wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy
- do wykonywania dokładnych pomiarów w miejscach trudno dostępnych przy użyciu miary składanej
- trwały i solidny

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5223000	1	4006885522305

Miara składana

Niezbędny towarzysz każdego rzemieślnika



MADE IN EUROPE

- 2-metrowa miara składana z drewna bukowego
- stalowe okucia zapewniające dodatkową stabilność
- wysoka jakość „made in Europe”

Dane techniczne

Maks. zakres pomiarowy	2 000 mm
Podziałka	Milimetr (mm)
Materiały	Buk

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5227000	1	4006885522701

Zestaw projektowy „Montaż puszek prądowych"

Do przygotowywania instalacji elektrycznych w suchej zabudowie



- 3-częściowy, kompletny zestaw do montażu puszek prądowych w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych
- zawiera otwornicę ze stali węglowej Ø 68 mm, do dokładnego wiercenia otworów oraz i pogłębiacz do zlicowanego instalowania puszek
- zawiera szablon, do szybkiego i poprawnego montażu gniazdek i włączników elektrycznych w suchej zabudowie

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa, miękkie drewno, płyta OSB, sklejka, płyty wiórowe, deski profilowane, drewno konstrukcyjne, drewno budowlane, płyty z wełny drzewnej, płyty laminatowe, płyty wiórowe oklejone tworzywem, panele
Warunkowo odpowiedni	panele laminowane, płyty HDF, płyty MDF

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	Szablon do zaznaczania i pozycjonowania: znakowanie odstępów 71 i 91 mm Głębokość cięcia otwornicy ze stali węglowej: 30 mm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
5897000	1	3-częściowy	4006885589704

Zestaw projektowy „Dopasowywanie paneli laminowanych i podłóg ozdobnych"

Kompletny zestaw składający się z kątownika uniwersalnego, wzornika i przymiaru do paneli



- zestaw 3 sprytnych narzędzi wyjątkowo pomocnych dla dokładnego montażu paneli laminowanych i pokryć podłogowych
- wzornik, przymiar do paneli i kątownik uniwersalny wolfcraft w korzystnej cenie
- umożliwia uzyskanie perfekcyjnego efektu końcowego przy montażu podłóg z precyzyjnym dopasowaniem paneli do ścian i zachowaniem czystych krawędzi

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
6976000	1	3-cz.	4006885697607

Zestaw do układania paneli winylowych, 3-cz.

do precyzyjnego układania paneli winylowych o grubości do 6 mm



- kątownik do odczytywania przebiegu ścian, narożników pomieszczeń i kątów
- ołówek do precyzyjnego przenoszenia z przymiaru kreskowego składanego na przedmiot obrabiany
- nóż z wieloma ostrzami stałymi do precyzyjnego cięcia winylu o grubości do 6 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6978000	1	4006885697805

Zestaw do montażu puszek prądowych

Do montażu puszek prądowych w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych



- otwornica do otworów pod gniazdka elektryczne, średnica 68 mm, do wykonywania otworów pod puszki instalacyjne w płytach gipsowo-kartonowych, głębokość cięcia 33 mm
- szablon do puszek prądowych do łatwego zaznaczania miejsc wiercenia otworów
- miara składana, 2 m, do łatwego mierzenia żądanej wysokości montażu nad podłogą lub pod sufitem

Odpowiedni do

Odpowiedni do drewno, płyta gipsowo-kartonowa, płyty budowlane

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
8618000	1	3-częściowy	4006885861800

Ołówek do głębokich otworów

Do zaznaczania w trudno dostępnych miejscach - idealny do zaznaczania w wierconych otworach



- z uniwersalnym wkładem w kolorze grafitowym, Ø 2,8 mm, do zaznaczania na różnych powierzchniach
- bardzo cienki wkład, Ø 5,7 mm, do znakowania na głębokości do 4 cm
- stabilna prowadnica wkładu z metalu optymalnie zabezpiecza wkład przed złamaniem

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	13 x 154 x 19 mm
Dalsze specyfikacje produktu	temperówka zintegrowana w przycisku

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
5215000	1	13	154	19	4006885521506

Zestaw zapasowych wkładów do ołówka do głębokich otworów, 6-częściowy

4 grafitowe i 2 żółte wkłady uniwersalne, Ø 2,8 mm



- sześć zapasowych wkładów, Ø 2,8 mm, do ołówka do głębokich otworów (np. wolfcraft nr art. 5215000)
- do dobrze widocznego znakowania na jasnych i ciemnych powierzchniach
- w etui ochronnym dla zabezpieczenia przed złamaniem podczas przenoszenia i prawidłowego przechowywania

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	30 x 140 x 7 mm
Dalsze specyfikacje produktu	Długość wkładu: 120 mm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
5216000	6	6 cz.	30	140	7	4006885521605


wolfcraft

Ochrona podczas pracy – pełne bezpieczeństwo

Firma wolfcraft oferuje środki ochrony indywidualnej (ŚOI) z pełną świadomością swojej odpowiedzialności. Nasz wysokiej jakości asortyment oferuje użytkownikom efektywną ochronę dzięki ciągłej kontroli jakości, łatwe zastosowanie i najlepszą ergonomię. Ponadto zawsze gwarantujemy zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.

Ryzyka



Obrażenia głowy

wskutek czynników mechanicznych



Obrażenia oczu

wskutek czynników mechanicznych, ciał obcych, cieczy lub promieniowania optycznego



Uszkodzenia słuchu

wskutek wysokiego poziomu hałasu



Uszkodzenia dróg oddechowych

wskutek wdychania szkodliwych substancji w postaci stałej, ciekłej lub gazowej



Zabrudzenia odzieży

wskutek osadzania się pyłu lub gęstej farby

Rozwiązania



1

Ochrona głowy

Kaski ochronne do pracy i czapki ochronne



2

Ochrona wzroku

Okulary i gogle ochronne



3

Ochrona słuchu

Stopery do uszu i nauszniki ochronne



4

Ochrona układu oddechowego

Maski jedno- i wielokrotnego użytku



5

Odzież ochronna

Jednorazowe kombinezony ochronne, ochraniacze na buty i ochraniacze kolan

Cechy wspólne naszych ŚOI:

- ✓ Zgodność z rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425 oraz wszystkimi innymi przepisami, np. ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów
- ✓ Stałe kontrole jakości
- ✓ Wszystkie materiały sprawdzone pod kątem właściwości alergennych oraz zgodne z rozporządzeniami REACH oraz ws. WWA



Wyposażenie dla dzieci firmy wolfcraft

Nasza oferta środków ochrony obejmuje również wysokiej jakości produkty przeznaczone dla dzieci: ochronniki słuchu (dla niskich poziomów hałasu) dla dzieci od 3 lat.

Okulary przeciwodpryskowe z gumowym paskiem, bezbarwne

Stylowa ochrona oczu w stylu retro



- okrągłe szkła i oprawka z gwintowanymi pierścieniami o wyglądzie stali nierdzewnej zapewniają najlepszą ochronę przed odpryskami
- zapewniająca dobre uszczelnienie, wygodna wyściółka z miękkiej gumy, zakryte otwory wentylacyjne i regulowany pasek
- bezpieczeństwo dzięki kontroli jakości zgodnie z normą EN 166:2001

Dane techniczne

Kolor szkieł	Bezbarwny
Materiał szkieł	Tworzywo sztuczne
Dalsze specyfikacje produktu	z regulowanym gumowym paskiem
Zgodnie z normą	EN 166:2001

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4908000	1	4006885490802

Okulary ochronne

Lekkie okulary chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV



- duże panoramiczne szkła zapewniają nieograniczone pole widzenia
- pasują na okulary korekcyjne
- sprawdzona jakość „Made in Germany"

Dane techniczne

Kolor szkieł	Bezbarwny
Materiał szkieł	Tworzywo sztuczne
Klasa optyczna	1
Klasa ochrony	F
Stopień ochrony UV	2
Zgodnie z normą	EN 166:2001

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4930000	1	4006885493001

Okulary ochronne ERGO

Komfortowe okulary chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV



- wysoki komfort użytkowania
- optymalne dopasowanie i ergonomia
- sprawdzona jakość „Made in Germany"

Dane techniczne

Kolor szkieł	Bezbarwny
Materiał szkieł	Tworzywo sztuczne
Klasa optyczna	1
Klasa ochrony	F
Stopień ochrony UV	2
Dalsze specyfikacje produktu	Regulowane na długość i wychylenie zauszniki
Zgodnie z normą	EN 166:2001

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4931000	1	4006885493100

Okulary ochronne OUTDOOR, przezroczyste

Sportowe okulary chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV



- idealne do zastosowań zewnętrznych
- neonowe akcenty zapewniające dobrą widoczność
- optymalne dopasowanie i ergonomia

Dane techniczne

Kolor szkieł	Bezbarwny
Materiał szkieł	Tworzywo sztuczne
Klasa optyczna	1
Klasa ochrony	F
Stopień ochrony UV	2
Zgodnie z normą	EN 166:2001

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4932000	1	4006885493209

Okulary ochronne OUTDOOR, przyciemniane

Sportowe okulary chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi, promieniowaniem UV i oślepiającym światłem



- idealne do zastosowań zewnętrznych w jasnym świetle słonecznym
- neonowe akcenty zapewniające dobrą widoczność
- optymalne dopasowanie i ergonomia

Dane techniczne

Kolor szkieł	Szary
Materiał szkieł	Tworzywo sztuczne
Klasa optyczna	1
Klasa ochrony	F
Stopień ochrony UV	5
Dalsze specyfikacje produktu	Regulowane na długość zauszniki
Zgodnie z normą	EN 166:2001

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4933000	1	4006885493308

Okulary ochronne PRO

Komfortowe okulary na pasku, chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi i światłem UV



- wysoki komfort użytkowania
- idealne do intensywnych aktywności ruchowych
- sprawdzona jakość „Made in Germany”

Dane techniczne

Kolor szkieł	Bezbarwny
Materiał szkieł	Tworzywo sztuczne
Klasa optyczna	1
Klasa ochrony	F
Stopień ochrony UV	2
Dalsze specyfikacje produktu	opcjonalny regulowany pasek
Zgodnie z normą	EN 166:2001

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4934000	1	4006885493407

Okulary ochronne MINI

Małe okulary chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV



- specjalne dostosowanie do małych rozmiarów głowy
- sportowy wzór
- sprawdzona jakość „Made in Germany”

Dane techniczne

Kolor szkieł	Bezbarwny
Materiał szkieł	Tworzywo sztuczne
Klasa optyczna	1
Klasa ochrony	F
Stopień ochrony UV	2
Zgodnie z normą	EN 166:2001

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4935000	1	4006885493506

Okulary ochronne do ekranu ERGO

Przyciemniane okulary do pracy przy monitorze zapewniające mniejsze zmęczenie i lepsze widzenie kontrastowe



- ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi i światłem UV
- filtr światła niebieskiego i żółty odcień
- oprawka Clip-on do szkieł korekcyjnych

Dane techniczne

Kolor szkieł	Żółty
Materiał szkieł	Tworzywo sztuczne
Klasa optyczna	1
Klasa ochrony	F
Stopień ochrony UV	2
Dalsze specyfikacje produktu	Filtr światła niebieskiego oprawka Clip-on do szkieł korekcyjnych
Zgodnie z normą	EN 166:2001

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4936000	1	4006885493605

Gogle ochronne

Lekkie gogle do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi



- wysoki komfort użytkowania i pewne trzymanie
- pasują na okulary korekcyjne
- sprawdzona jakość „Made in Germany"

Dane techniczne

Kolor szkieł	Bezbarwny
Materiał szkieł	Tworzywo sztuczne
Klasa optyczna	1
Klasa ochrony	S
Dalsze specyfikacje produktu	regulowany pasek Otwory wentylacyjne w oprawie
Zgodnie z normą	EN 166:2001

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4937000	1	4006885493704

Gogle ochronne ERGO

Komfortowe gogle do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi



- zawory zapobiegające parowaniu gwarantują dobrą widoczność
- wysoki komfort użytkowania i pewne trzymanie
- sprawdzona jakość „Made in Germany"

Dane techniczne

Kolor szkieł	Bezbarwny
Materiał szkieł	Tworzywo sztuczne
Klasa optyczna	1
Klasa ochrony	F
Dalsze specyfikacje produktu	regulowany pasek 6 zaworów do pośredniej wentylacji
Zgodnie z normą	EN 166:2001

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4938000	1	4006885493803

Gogle ochronne PRO

Wygodne gogle zapewniające maksymalną ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV



- ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi, rozbryzgami cieczy i większymi cząstkami pyłu
- wysoki komfort użytkowania i pewne trzymanie
- duże panoramiczne szkło zapewniające nieograniczone pole widzenia

Dane techniczne

Kolor szkieł	Bezbarwny
Materiał szkieł	Tworzywo sztuczne
Klasa optyczna	1
Klasa ochrony	B
Stopień ochrony UV	2
Dalsze specyfikacje produktu	regulowany pasek
Zgodnie z normą	EN 166:2001

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4939000	1	4006885493902

Gogle ochronne KIDS

Gogle dziecięce do najwyższej ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi



- mały rozmiar dopasowany do twarzy dziecka od 5 lat
- wysoki komfort użytkowania i pewne trzymanie
- powłoka odporna na zarysowania zapewnia długą żywotność

Dane techniczne

Kolor szkieł	Bezbarwny
Materiał szkieł	Tworzywo sztuczne
Klasa ochrony	B
Dalsze specyfikacje produktu	regulowany pasek Otwory wentylacyjne w oprawie
Zgodnie z normą	EN 166:2001

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4940000	1	4006885494008

Korekcyjne okulary ochronne

Korekcyjne okulary chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi



- zintegrowany obszar ostrości widzenia
- dostępne w różnych mocach
- sportowy wzór

Dane techniczne

Kolor szkieł	Bezbarwny
Materiał szkieł	Tworzywo sztuczne
Klasa optyczna	1
Klasa ochrony	F
Dalsze specyfikacje produktu	zintegrowany obszar ostrości widzenia
Zgodnie z normą	EN 166:2001

Nr art.	Zawartość	Ostrość	EAN-Code
4941000	1	+1,5 dioptrii	4006885494107
4942000	1	+2,0 dioptrii	4006885494206
4943000	1	+2,5 dioptrie	4006885494305
4944000	1	+3,0 dioptrii	4006885494404

Maska ochronna składana FFP2

2 maski do ochrony przed cząstkami szkodliwymi dla zdrowia



- innowacyjna technologia filtrowania zmniejszający opór przy oddychaniu
- wysoki komfort użytkowania
- zajmuje niewiele miejsca po złożeniu

Dane techniczne

Klasa filtra	FFP2 NR D
Zgodnie z normą	EN 149:2001 + A1:2009

CE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4945000	2	4006885494503

Maska ochronna FFP2

15 masek do ochrony przed cząstkami szkodliwymi dla zdrowia



- innowacyjna technologia filtrowania zmniejszający opór przy oddychaniu
- wysoki komfort użytkowania
- produkt jednorazowy do stosowania przez jedną zmianę

Dane techniczne

Klasa filtra	FFP2 NR D
Zgodnie z normą	EN 149:2001 + A1:2009

CE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4946000	15	4006885494602

Maska ochronna składana z zaworem FFP2

2 maski do ochrony przed cząstkami szkodliwymi dla zdrowia



- innowacyjna technologia filtrowania i zawór zmniejszający opór przy oddychaniu
- wysoki komfort użytkowania
- zajmuje niewiele miejsca po złożeniu

Dane techniczne

Klasa filtra	FFP2 V NR D
Zgodnie z normą	EN 149:2001 + A1:2009

CE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4947000	2	4006885494701

Maska ochronna z zaworem FFP2

15 masek do ochrony przed cząstkami szkodliwymi dla zdrowia



- innowacyjna technologia filtrowania i zawór zmniejszający opór przy oddychaniu
- wysoki komfort użytkowania
- produkt jednorazowy do stosowania przez jedną zmianę

Dane techniczne

Klasa filtra	FFP2 V NR D
Zgodnie z normą	EN 149:2001 + A1:2009

CE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4948000	15	4006885494800

Maska ochronna składana z zaworem FFP3

2 składane maski do ochrony przed cząstkami szkodliwymi dla zdrowia



- innowacyjna technologia filtrowania i zawór zmniejszający opór przy oddychaniu
- wysoki komfort użytkowania
- zajmuje niewiele miejsca po złożeniu

Dane techniczne

Klasa filtra	FFP3 V NR D
Zgodnie z normą	EN 149:2001 + A1:2009

CE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4949000	2	4006885494909

Półmaska ochronna z wymiennym filtrem A1

System ochrony dróg oddechowych do użytku z wymiennymi filtrami o różnych klasach filtracji



- zgodność ze wszystkimi wymiennymi filtrami wolfcraft (ABEK / A1 / P3)
- wysoki komfort użytkowania
- sprawdzona jakość „Made in Europe"

Dane techniczne

Klasa filtra	A1
Zgodnie z normą	EN 140:1998, EN 14387:2004+A1:2008

MADE IN EUROPE CE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4950000	1	4006885495005

Filtr wymienny ABEK

Wymienny filtr do półmaski ochronnej



- kompatybilność z półmaską ochronną wolfcraft
- Klasa filtra ABEK
- sprawdzona jakość „Made in Europe”

Dane techniczne

Zgodnie z normą	EN 14387:2004 + A1:2008
Klasa filtra	ABEK

Nr art.	Zawartość	Klasa filtra	EAN-Code
4951000	1	ABEK	4006885495104

Filtr wymienny A1

Wymienny filtr do półmaski ochronnej



- kompatybilność z półmaską ochronną wolfcraft
- Klasa filtra A1
- sprawdzona jakość „Made in Europe”

Dane techniczne

Zgodnie z normą	EN 14387:2004 + A1:2008
Klasa filtra	A1

Nr art.	Zawartość	Klasa filtra	EAN-Code
4952000	1	A1	4006885495203

Filtr wymienny P3

Wymienny filtr do półmaski ochronnej



- kompatybilność z półmaską ochronną wolfcraft
- klasa filtra P3
- sprawdzona jakość „Made in Europe”

Dane techniczne

Zgodnie z normą	EN 143:2000 + A1:2006
Klasa filtra	P3

Nr art.	Zawartość	Klasa filtra	EAN-Code
4953000	1	P3	4006885495302

Nauszniki ochronne

Do okazjonalnego użytkowania przy średnim natężeniu hałasu



- idealne do pracy z elektronarzędziami i maszynami budowlanymi
- wysoki komfort użytkowania
- regulowany pałąk (S/M/L)

Dane techniczne

Wartość tłumienia SNR	29 dB
Wartości tłumienia HML	H 33 dB / M 27 dB / L 17 dB
Dalsze specyfikacje produktu	regulowany pałąk (S/M/L)
Zgodnie z normą	EN 352-1:2020

CE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4957000	1	4006885495708

Nauszniki ochronne COMPACT

Do długotrwałego stosowania przy małym natężeniu hałasu, składane



- idealne do pracy z elektronarzędziami, maszynami budowlanymi i kosiarkami
- regulowane poduszki pozwalają uzyskać optymalne dopasowanie i ergonomię
- regulowany pałąk (M/L)

Dane techniczne

Wartość tłumienia SNR	26 dB
Wartości tłumienia HML	H 30 dB / M 23 dB / L 15 dB
Dalsze specyfikacje produktu	regulowany pałąk (M/L)
Zgodnie z normą	EN 352-1:2020

CE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4958000	1	4006885495807

Nauszniki ochronne PRO

Do długotrwałego stosowania przy wysokim natężeniu hałasu



- idealne do prac z wykorzystaniem zagęszczarki lub kompresora
- optymalne dopasowanie i ergonomia
- nie zawierają elementów metalowych, dzięki czemu można je stosować przy pracy z napięciem elektrycznym

Dane techniczne

Wartość tłumienia SNR	30 dB
Wartości tłumienia HML	H 36 dB / M 28 dB / L 19 dB
Dalsze specyfikacje produktu	regulowany pałąk (S/M/L)
Zgodnie z normą	EN 352-1:2020

CE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4959000	1	4006885495906

Nauszniki ochronne KIDS, zielone

Do stosowania przy małym natężeniu hałasu



- idealne w podróży i podczas nauki w hałaśliwym otoczeniu
- wygodne dla dzieci
- optymalne dopasowanie i ergonomia

Dane techniczne

Wartość tłumienia SNR	27 dB
Wartości tłumienia HML	H 30 dB / M 24 dB / L 18 dB
Dalsze specyfikacje produktu	regulowany pałąk
Zgodnie z normą	EN 352-1:2020

CE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4960000	1	4006885496002

Nauszniki ochronne KIDS, różowe

Do stosowania przy małym natężeniu hałasu



- idealne w podróży i podczas nauki w hałaśliwym otoczeniu
- wygodne dla dzieci
- optymalne dopasowanie i ergonomia

Dane techniczne

Wartość tłumienia SNR	27 dB
Wartości tłumienia HML	H 30 dB / M 24 dB / L 18 dB
Dalsze specyfikacje produktu	regulowany pałąk
Zgodnie z normą	EN 352-1:2020

CE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4961000	1	4006885496101

Stopery do uszu na sznurku

Do regularnego stosowania przy wysokim natężeniu hałasu



- możliwość przewieszenia na szyi i szybkiego założenia w razie potrzeby
- uniwersalne dopasowanie, Ø 8–10 mm
- pudełko z tworzywa sztucznego do higienicznego przechowywania

Dane techniczne

Wartość tłumienia SNR	33 dB
Wartości tłumienia HML	H 33 dB / M 31 dB / L 29 dB
Materiały	Miękkie, termoplastyczne tworzywo sztuczne
Zgodnie z normą	EN 352-2:2020

CE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4962000	1	4006885496200

Stopery do uszu z pałąkiem

Do regularnego stosowania przy małym natężeniu hałasu



- możliwość przewieszenia na szyi i szybkiego założenia w razie potrzeby
- wysoki komfort użytkowania
- uniwersalne dopasowanie

Dane techniczne

Wartość tłumienia SNR	24 dB
Wartości tłumienia HML	H 27 dB / M 20 dB / L 19 dB
Materiały	Miękkie, termoplastyczne tworzywo sztuczne
Zgodnie z normą	EN 352-2:2020

CE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4963000	1	4006885496309

Jednorazowe stopery do uszu

Piankowe ochronniki słuchu dla osób narażonych na wysoki poziom hałasu



- idealne do pracy z ciężkimi maszynami budowlanymi
- wysoki komfort użytkowania
- uniwersalne dopasowanie, Ø 5–11 mm

Dane techniczne

Wartość tłumienia SNR	3 dB
Wartości tłumienia HML	H 30 dB / M 28 dB / L 22 dB
Materiały	Pianka
Zgodnie z normą	EN 352-1:2020

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4964000	10	4006885496408
4965000	300	4006885496507

Kask ochronny

przemysłowy kask ochronny do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi



- proste dopasowanie rozmiaru 52–62 cm
- wysoki komfort użytkowania
- sprawdzona jakość „Made in Germany”

Dane techniczne

Materiały	Polietylen
Dalsze specyfikacje produktu	Zapięcie z mechanizmem zapadkowym dla łatwej regulacji rozmiaru w zakresie 52–62 cm
Zgodnie z normą	EN 397:2012 + A1:2012

Nr art.	Zawartość	Kolor	EAN-Code
4966000	1	Żółty	4006885496606
4967000	1	Biały	4006885496705
4968000	1	Niebieski	4006885496804

Czapka ochronna

Stylowa czapka ochronna z ukrytym elementem ochronnym



- do prac o niewielkim ryzyku obrażeń bez obowiązku noszenia kasku ochronnego
- wysoki komfort użytkowania
- bezstopniowe dopasowanie rozmiaru 54–59 cm

Dane techniczne

Kolor	Czarny/szary
Zgodnie z normą	EN 812:2012

Nr art.	Zawartość	Kolor	EAN-Code
4969000	1	Czarny/szary	4006885496903

Ochraniacze na buty

4 ochraniacze na buty i podłogę



- lekki polarowy materiał
- uniwersalne dopasowanie
- z praktyczną gumką ściągającą

Dane techniczne

Kolor	Biały
Dalsze specyfikacje produktu	pasują na buty w europejskich rozmiarach do numeru 48

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4877000	2	4006885487703

Kombinezon jednorazowego użytku z kapturem, XXL

Kombinezon do ochrony przed zanieczyszczeniami, kurzem i farbą



- na wzrost 188–196 cm przy obwodzie klatki piersiowej 116–124 cm
- idealny do prac izolacyjnych, szlifowania i malowania
- oddychający materiał z włókniny

Dane techniczne

Kolor	Biały
Rozmiar	XXL
Dalsze specyfikacje produktu	przepuszczający powietrze

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4970000	1	4006885497009

Kombinezon jednorazowego użytku z kapturem, L

Kombinezon pełny do ochrony przed zanieczyszczeniami, kurzem i farbą



- na wzrost 172–180 cm przy obwodzie klatki piersiowej 100–108 cm
- idealny do prac izolacyjnych, szlifowania i malowania
- oddychający materiał z włókniny

Dane techniczne

Kolor	Biały
Rozmiar	L
Dalsze specyfikacje produktu	przepuszczający powietrze

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4971000	1	4006885497108

Komfortowe ochraniacze na kolana

Do wygodnej pracy w pozycji klęczącej



- idealne do szorstkich i wrażliwych powierzchni
- amortyzacja chroniąca stawy
- wysoki komfort noszenia i swoboda ruchu

Dane techniczne

Kolor	Czarny
Zgodnie z normą	EN 14404:2004 + A1:2010

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4972000	1	4006885497207

Drzwi przeciwpyłowe

Foliowe drzwi z zamkiem błyskawicznym do ochrony sąsiednich pomieszczeń



- wyjątkowo odporna na zerwanie folia budowlana, mocna taśma klejąca i samoprzylepny zamek błyskawiczny
- optymalne uszczelnienie niezawodnie chroni przed kurzem i brudem
- pasuje do wszystkich standardowych drzwi o szerokości do 105 cm i wysokości do 215 cm

Dane techniczne

Grubość folii 100 µm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Szerokość produktu	EAN-Code
4005000	1	3-cz.	1 250	4006885400504

Zestaw ochronny, 3-częściowy

Kompletny zestaw do prac wewnątrz budynku z okularami ochronnymi, składaną maską FFP2 i nausznikami ochronnymi



- gogle chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi
- maska ochronna FFP2 do ochrony przed cząstkami szkodliwymi dla zdrowia
- nauszniki ochronne do stosowania przy średnim natężeniu hałasu

CE

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
4980000	3	3-cz.	4006885498006



Łączenie drewna – wiele możliwości

Dzięki praktycznym szablonom do wiercenia i narzędziom do połączeń kołkowych firmy wolfcraft wykonywanie dokładnych połączeń czołowych, narożnych i typu „T" nie sprawia żadnych trudności.

Kołki okrągłe



Przyrząd do połączeń kołkowych

Kompletny zestaw do wszystkich powszechnych połączeń kołkami okrągłymi, składający się z przyrządu do połączeń kołkowych, drewnianych kołków, wierteł do drewna, znaczników, ograniczników głębokości oraz kleju do drewna.



Uniwersalny zestaw do połączeń kołkowych

Zestaw do wykonywania dokładnych połączeń w drewnie i otworów pod kołki bez mierzenia i zaznaczania, składający się z przyrządu do połączeń kołkowych, wiertła do drewna z ogranicznikiem głębokości oraz drewnianych kołków.



Listwa do połączeń kołkowych

Wielofunkcyjny szablon do wiercenia służy do wykonywania połączeń kołkowych, wiercenia rzędów otworów w regałach i szafkach oraz otworów pod zawiasy i okucia przy budowie mebli.


Zestawy



Zestaw do połączeń kołkowych

Zestaw składający się ze znaczników, wiertła spiralnego do drewna, ogranicznika głębokości i długich kołków drewnianych do wykonywania połączeń stolarskich.

Niewidoczne połączenia





Zestaw do niewidocznych połączeń w drewnie „Undercover Jig"

Zestaw do wiercenia i wykonywania ukrytych połączeń na wkręty w drewnie, składający się z przyrządu „Undercover Jig", wiertła stopniowanego, końcówki wkrętaka, ogranicznika głębokości wiercenia, klucza imbusowego, wkrętów oraz drewnianych zaślepek.



Połączenia rozłączane

Zestaw mimośrodowych złączy meblowych

Zestaw mimośrodowych złączy meblowych umożliwia wykonywanie skręcanych połączeń czołowych, narożnych i typu „T", a także rzędów kołków w budowanych samodzielnie meblach. W przeciwieństwie do klejenia połączenia takie w każdej chwili umożliwiają demontaż i ponowne złożenie mebli.




Zawiasy



Zestaw naprawczy do zawiasów puszkowych – od strony frontu

Ten 17-częściowy zestaw naprawczy do zawiasów puszkowych zawiera kompletny zestaw narzędzi niezbędnych do naprawy mocowania dwóch zawiasów puszkowych wyrwanych z frontu mebla.



Zestaw naprawczy do zawiasów puszkowych – od strony korpusu

Ten 11-częściowy zestaw naprawczy do zawiasów puszkowych zawiera kompletny zestaw narzędzi niezbędnych do naprawy mocowania dwóch zawiasów puszkowych wyrwanych z korpusu mebla.



Zestaw do montażu zawiasów

Ten 5-częściowy, kompletny zestaw do montażu zawiasów puszkowych to gwarancja sukcesu każdego projektu związanego z budową mebli. Zestaw zawiera dwa szablony do wiercenia, wiertło Forstnera Ø 35 mm, samocentrujące wiertło do zawiasów Ø 2,5 mm oraz wiertło spiralne do drewna Ø 5 mm.

Wiertło stopniowane w zestawie 2-częściowy do Undercover Jig

Do niewidzialnych połączeń śrubowych



- osprzęt i część zamienna pasująca do zestawu Undercover Jig
- wiertło stopniowane HSS o średnicy 9,5 mm i o długości 180 mm
- zestaw zawiera ogranicznik głębokości wiercenia

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2933000	1	2-częściowy	4006885293304

Złącza meblowe mimośrodowe

Materiały eksploatacyjne do połączeń skręcanych



- Materiały eksploatacyjne do zestawu złączy meblowych mimośrodowych (nr art. 4665000)
- idealne do projektów meblarskich
- wystarczające do jednego korpusu meblowego

Dane techniczne

Materiał	Ciśnieniowy odlew stopu cynku Drewno

MADE IN EUROPE

Nr art.	Części w zestawie	EAN-Code
2955000	48-cz.	4006885295506

Uniwersalny zestaw do połączeń kołkowych

Do wykonywania otworów pod kołki bez potrzeby mierzenia i znakowania



- praktyczny zestaw do mocowania, wiercenia i osadzania kołków bez potrzeby mierzenia i znakowania
- przyrząd do połączeń kołkowych z tulejami wiertarskimi w 3 rozmiarach do kołków o średnicy 6, 8 oraz 10 mm i zaciskiem do desek o grubości 12–30 mm
- zestaw zawiera wiertło do drewna o średnicy Ø 8 mm z ogranicznikiem głębokości wiercenia i 40 kołkami drewnianymi

10 YEARS GUARANTEE

Dane techniczne

Grubość deski	12 - 30 mm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica robocza	EAN-Code
3750000	1	44-cz.	6, 8, 10 mm	4006885375000

Przyrząd do połączeń kołkowych – szablon do otworów pod kołki do połączeń w drewnie

Przyrząd pomocniczy do wykonywania idealnych połączeń narożnikowych, połączeń typu „T" i czołowych w deskach/drewnie przy pomocy kołków



- do wykonywania idealnych połączeń czołowych, narożnikowych i połączeń typu „T" przy pomocy kołków drewnianych o średnicy Ø 6, 8 oraz 10 mm
- przystosowany do desek o grubości 12–30 mm, regulacja bez pomocy narzędzi
- tuleje prowadzące i wbudowany trzpień ogranicznikowy do bezbłędnego pozycjonowania otworów

Dane techniczne

Grubość deski	12 - 30 mm

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4640000	1	4006885464001

Zestaw do niewidocznych połączeń w drewnie „Undercover Jig"

Kompletny zestaw do wykonywania niewidocznych połączeń śrubowych



- zestaw zawiera szablon Undercover Jig, wiertło stopniowane, ogranicznik głębokości, klucz imbusowy, końcówkę wkrętaka, drewnianą zaślepkę i wkręt do drewna
- kompletny zestaw do ukrytych połączeń narożnikowych, połączeń typu „T" i czołowych
- wysokiej jakości walizka z tworzywa sztucznego do praktycznego przechowywania i zachowania porządku

MADE IN EUROPE FSC

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Wersja	EAN-Code
4642000	1	55-cz.	PZ 2	4006885464209
4642100	1	55-cz.	TX 20	4006885464216

Uniwersalny zestaw do kołkowania

Kompletny zestaw startowy do wszystkich popularnych połączeń kołkowych z drewna



- zestaw zawiera przyrząd do wykonywania szybkich połączeń kołkowych, kołki drewniane, wiertła do drewna, znaczniki, ograniczniki głębokości wiercenia i klej do drewna
- kompletny zestaw do wykonywania dokładnych, stabilnych połączeń narożnikowych, połączeń typu „T" i czołowych przy pomocy kołków o średnicy 6, 8 oraz 10 mm
- w wysokiej jakości walizce z tworzywa sztucznego do praktycznego przechowywania i zachowania porządku

Dane techniczne

Grubość deski	12 - 30 mm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
4645000	1	79-częściowy	4006885464506

Listwa do połączeń kołkowych

Wielofunkcyjny wzornik wiertarski do połączeń kołkowych i rzędów otworów w szafach



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- funkcja 5 w 1: prowadnica i szablon do wykonywania rzędów otworów w rozstawie 32 mm pod kołki, połączeń czołowych, narożnikowych i połączeń typu „T"
- wysokiej jakości wykonanie, długość 670 mm, do desek o długości do 600 mm i grubości 12–40 mm
- 2 zintegrowane skale, rząd otworów w rozstawie 32 mm, przesuwny suport wiertarski z tulejami wymiennymi do otworów o średnicy Ø 5, 6, 8 oraz 10 mm

Dane techniczne

Szerokość produktu	87 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	87 x 670 x 50 mm
Grubość deski	12 - 40 mm

Nr art.	Zawartość	Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	EAN-Code
4650000	1	87 x 670 x 50 mm	4006885465008

Zestaw mimośrodowych złączy meblowych

Kompletny zestaw do połączeń skręcanych w konstrukcjach meblowych



- łatwe do samodzielnego wykonania rozłączane połączenia czołowe, narożne i typu „T"
- instrukcja krok po kroku plus film wideo
- w tym materiały eksploatacyjne do korpusu meblowego

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne Metal Ciśnieniowy odlew stopu cynku

MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
4665000	1	53-cz.	4006885466500

kołki drewniane długie

do wykonywania solidnych połączeń w drewnie



- wykonane z suszonego drewna bukowego, zgodne z normą DIN 68150
- ryflowana struktura zapewniająca optymalne utrzymywanie w otworze
- pasujące akcesoria do uniwersalnego zestawu do połączeń kołkowych, przyrządu do połączeń kołkowych i listwy do połączeń kołkowych

Dane techniczne

Materiały	Suszone drewno bukowe
Zgodnie z normą	DIN 68150

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Grubość deski	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
2905000	200	6 mm	12 - 14 mm	30 mm	4006885290501
2906000	50	6 mm	12 - 14 mm	30 mm	4006885290600
2907000	150	8 mm	15 - 18 mm	40 mm	4006885290709
2908000	40	8 mm	15 - 18 mm	40 mm	4006885290808
2909000	120	10 mm	19 - 30 mm	40 mm	4006885290907
2910000	30	10 mm	19 - 30 mm	40 mm	4006885291003

Zestaw do połączeń kołkowych Ø 6 mm

Zestaw do wykonywania połączeń kołkowych



- zestaw zawiera znaczniki, wiertło do drewna, ogranicznik głębokości wiercenia i kołki drewniane długie do wykonywania połączeń w drewnie
- 4 znaczniki do dokładnego znaczenia otworów tworzących gniazdo pod kołek
- wiertło do drewna z precyzyjnie szlifowanymi krawędziami nawiercającymi i kłem centrującym, niezawodna regulacja głębokości wiercenia przy pomocy ogranicznika

Dane techniczne

Grubość deski	12 - 14 mm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica robocza	EAN-Code
2916000	1	31-częściowy	6 mm	4006885291607

Zestaw do połączeń kołkowych Ø 8 mm

Zestaw do wykonywania połączeń kołkowych



- zestaw zawiera znaczniki, wiertło do drewna, ogranicznik głębokości wiercenia i kołki drewniane długie do wykonywania połączeń w drewnie
- 4 znaczniki do dokładnego znaczenia otworów tworzących gniazdo pod kołek
- wiertło do drewna z precyzyjnie szlifowanymi krawędziami nawiercającymi i kłem centrującym, niezawodna regulacja głębokości wiercenia przy pomocy ogranicznika

Dane techniczne

Grubość deski	15 - 18 mm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica robocza	EAN-Code
2917000	1	28-częściowy	8 mm	4006885291706

Zestaw do połączeń kołkowych Ø 10 mm

Zestaw do wykonywania połączeń kołkowych



- zestaw zawiera znaczniki, wiertło do drewna, ogranicznik głębokości wiercenia i kołki drewniane długie do wykonywania połączeń w drewnie
- 4 znaczniki do dokładnego znaczenia otworów tworzących gniazdo pod kołek
- wiertło do drewna z precyzyjnie szlifowanymi krawędziami nawiercającymi i kłem centrującym, niezawodna regulacja głębokości wiercenia przy pomocy ogranicznika

Dane techniczne

Grubość deski	19 - 30 mm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica robocza	EAN-Code
2918000	1	25-częściowy	10 mm	4006885291805

Kołki drewniane długie do Undercover Jig

Do wykonywania solidnych połączeń w drewnie



- wykonane z suszonego drewna bukowego, zgodne z normą DIN 68150
- ryflowana struktura zapewniająca optymalne utrzymywanie w otworze
- pasują do zestawu Undercover Jig

Dane techniczne

Zgodnie z normą	DIN 68150

Nr art.	Zawartość	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
2939000	30	40 mm	4006885293908

Płytki połączeniowe

Do wykonywania płaskich połączeń płytkowych



- wykonane z drewna bukowego ciętego w poprzek włókien, sprasowanego pod wysokim ciśnieniem
- odpowiednie do wykonywania połączeń w drewnie przy zastosowaniu przystawki do połączeń płytkowych (2920000)
- dostępne w różnych rozmiarach do desek o różnych grubościach

Dane techniczne

Materiały Buk, przekrój poprzeczny, sprasowany pod wysokim ciśnieniem

Nr art.	Zawartość	Wielkość płytek połączeniowych	Grubość deski	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
2921000	50	1	10 - 12 mm	15 mm	46 mm	4 mm	4006885292109
2922000	50	1	13 - 15 mm	19 mm	53 mm	4 mm	4006885292208
2923000	50	1	16 mm	23 mm	56 mm	4 mm	4006885292307

Zaślepki do Undercover Jig, Ø 9,3 mm

Akcesoria do zestawu Undercover Jig



- 12 zaślepek z suszonego drewna bukowego do niewidocznych połączeń na wkręty w drewnie
- pasujące akcesoria i produkt uzupełniający do zestawu Undercover Jig
- średnica 9,3 mm, długość 46 mm

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Średnica produktu	EAN-Code
2928000	12	9,3 mm	4006885292802

Płytki stożkowe

Do naprawy wad i uszkodzeń drewna



- drewniane płytki do zaślepiania otworów po sękach i wierceniu
- idealne do maskowania łbów wkrętów
- dostępne w różnych średnicach (15–40 mm)

Dane techniczne

Wysokość produktu	10 mm
Dalsze specyfikacje produktu	Ø 15–40 mm

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Średnica produktu	EAN-Code
2940000	50	15 mm	4006885294004
2941000	40	20 mm	4006885294103
2942000	20	25 mm	4006885294202
2943000	10	30 mm	4006885294301
2944000	10	35 mm	4006885294400
2945000	8	40 mm	4006885294509

Znaczniki do otworów pod kołki

Sprytna pomoc do dokładnego znakowania otworów pod kołki



- zestaw z 4 znacznikami do dokładnego znaczenia otworów tworzących gniazdo pod kołek
- dostępne w różnych średnicach do kołków o różnych rozmiarach
- szlifowany, ostry kieł centrujący do jednoznacznego znaczenia punktu wiercenia

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	Grubość deski	EAN-Code
2911000	4	6 mm	12 - 14 mm	4006885291102
2912000	4	8 mm	15 - 18 mm	4006885291201
2913000	4	10 mm	19 - 30 mm	4006885291300

Zestaw do frezowania otworów na zawiasy, Ø 26 mm, 5-cz.

Do łatwego montażu zawiasów puszkowych Ø 26 mm



- zawiera 2 szablony umożliwiające równoległe wyrównanie, oznaczenie prawidłowych pozycji wiercenia oraz prowadzenie podczas wiercenia
- z wiertłem Forstnera Ø 26 mm, wiertłem samocentrującym do zawiasów Ø 2,5 mm, wiertłem spiralnym do drewna Ø 5 mm, dla optymalnego rezultatu wiercenia
- w wysokiej jakości 2-komponentowym pudełku z tworzywa dla wygodnego przechowywania i bezpiecznego transportu

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu

długość wiertła Forstnera: 90 mm
długość wiertła spiralnego do drewna: 86 mm
długość robocza wiertła spiralnego do drewna: 52 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4655000	1	4006885465503

Zestaw do montażu zawiasów, Ø 35 mm, 5-cz.

Do łatwego montażu zawiasów puszkowych Ø 35 mm



- zawiera 2 szablony umożliwiające równoległe wyrównanie, oznaczenie prawidłowych pozycji wiercenia oraz prowadzenie podczas wiercenia
- z wiertłem Forstnera Ø 35 mm, wiertłem samocentrującym do zawiasów Ø 2,5 mm, wiertłem spiralnym do drewna Ø 5 mm, dla optymalnego rezultatu wiercenia
- w wysokiej jakości 2-komponentowym pudełku z tworzywa dla wygodnego przechowywania i bezpiecznego transportu

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu

długość wiertła Forstnera: 90 mm
długość wiertła spiralnego do drewna: 86 mm
długość robocza wiertła spiralnego do drewna: 52 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4656000	1	4006885465602

Zestaw naprawczy do zawiasów puszkowych – od strony korpusu mebla, 11-częściowy

Do naprawy dwóch wyrwanych zawiasów w korpusie mebla



- kompletny zestaw z ilustrowaną instrukcją krok po kroku
- z wiertłem umożliwiającym wiercenie na określoną głębokość i pogłębiaczem pozwalającym na wkręcanie równo z powierzchnią
- z mufami wkręcanymi z gwintem wewnętrznym i odpowiednimi wkrętami z łbem wpuszczanym do dwóch zawiasów puszkowych

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
4657000	1	11-cz.	4006885465701

Zestaw naprawczy do zawiasów puszkowych – od strony frontu, 17-częściowy

Do naprawy dwóch wyrwanych zawiasów we froncie



- kompletny zestaw z ilustrowaną instrukcją krok po kroku
- z wiertłem samocentrującym do zawiasów umożliwiającym pionowe nawiercenie
- dwie płytki montażowe do wzmocnienia wyrwanego miejsca we froncie i wkręty z łbem wpuszczanym do zamocowania

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
4658000	1	17-częściowy	4006885465800



Gilotyny do cięcia paneli winylowych i laminowanych – porównanie produktów

Cechy wspólne naszych gilotyn:

- ✓ Cicha praca
- ✓ Brak pylenia, doskonałe do zastosowania bezpośrednio w miejscu układania paneli
- ✓ Ostrze o specjalnej geometrii, zapewniające czyste cięcie bez odprysków

Gilotyny do cięcia paneli laminowanych firmy wolfcraft to idealne rozwiązanie do docinania paneli laminowanych i winylowych. Zapewniają one czystą i cichą pracę, nie wymagają zasilania elektrycznego oraz doskonale nadają się do użycia bezpośrednio w miejscu układania paneli.

MADE IN EUROPE


10 YEARS GUARANTEE









	LC 100 Gilotyna do cięcia paneli laminowanych do mniejszych projektów	LC 600 Precyzyjna i wydajna gilotyna do cięcia paneli laminowanych	VLC 800 Profesjonalna gilotyna do cięcia paneli winylowych i laminowanych	VLC 1000 Mocna, profesjonalna gilotyna do paneli o grubości do 14 mm
 Panele laminowane do 8 mm (litego materiału)	✓	✓	✓	✓
 Panele laminowane do 11 mm (wraz z izolacją dźwiękochłonną)		✓	✓	✓
 Panele laminowane do 11 mm (litego materiału)			✓	✓
 Panele laminowane do 14 mm (litego materiału)				✓
 Panele winylowe i nowoczesne pokrycia podłogowe do 11 mm			✓	✓
Stojak			✓	✓
Regulacja kąta, stopniowa i bezstopniowa	90°	45°/90° 0–180°	45°/90° 0–180°	45°/90° 0–180°

Pomiary i ich przenoszenie



Kątownik dla ukośnych pilarek tarczowych

Do odczytywania kąta narożnika i ustalania kąta cięcia



Kątownik z funkcją wyznaczania linii równoległych

Praktyczny pomocnik podczas układania paneli i budowy mebli



Wzornik

Do odwzorowywania i wyznaczenia dokładnej linii cięcia



Przymiar do paneli laminowanych

Do dokładnych pomiarów i przenoszenia ostatniego rzędu paneli

Układanie



Uniwersalne kliny dylatacyjne

Do stosowania w funkcji elementów dystansowych do szczelin dylatacyjnych lub jako klinów




Dociągacz paneli

Produkt 3 w 1 do dociągania paneli laminowanych i parkietu bez widocznych łączeń



Dobijak drewniany PRO

Do układania paneli laminowanych i parkietu bez widocznych łączeń



Łyżka dociągająca

Łyżka dociągająca do wymagających prac związanych z układaniem paneli

Dopasowywanie cokołów przypodłogowych



Regulowany przymiar i skrzynka uciosowa

Produkt 2 w 1 do precyzyjnego przycinania listew przypodłogowych



Regulowany przymiar i skrzynka uciosowa PRO

Rozwiązanie 2 w 1 dla dokładnie dopasowanych cokołów przypodłogowych



Piła japońska

Do łatwego piłowania drewna i tworzywa sztucznego – idealna do listew przypodłogowych

Nóż z odłamywanym ostrzem PRO SAFETY, 18 mm

bardzo ostry profesjonalny nóż o optymalnej ergonomii dla osób prawo- i leworęcznych



- solidna metalowa obudowa
- funkcja automatycznej blokady ostrza i funkcja bezpieczeństwa
- wyjątkowo ostre ostrze PRO SHARP

Odpowiedni do

Odpowiedni do	folia, dywan, drewno, karton, korek, tektura

Dane techniczne

Wysokość ostrza	18 mm
Typ ostrza	Ostrze odłamywane
Dalsze specyfikacje produktu	dla osób prawo- i leworęcznych funkcja automatycznej blokady ostrza funkcja bezpieczeństwa

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4290000	1	4006885429000

Nóż z odłamywanym ostrzem PRO SAFETY, 25 mm

bardzo ostry profesjonalny nóż o optymalnej ergonomii dla osób prawo- i leworęcznych



- solidna metalowa obudowa
- funkcja automatycznej blokady ostrza i funkcja bezpieczeństwa
- wyjątkowo ostre ostrze PRO SHARP

Odpowiedni do

Odpowiedni do	folia, dywan, drewno, karton, korek, tektura, papa dachowa

Dane techniczne

Wysokość ostrza	25 mm
Typ ostrza	Ostrze odłamywane
Dalsze specyfikacje produktu	dla osób prawo- i leworęcznych funkcja automatycznej blokady ostrza funkcja bezpieczeństwa

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4291000	1	4006885429109

Gilotyna do cięcia paneli laminowanych LC 100

Gilotyna do cięcia paneli laminowanych w mniejszych projektach



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- przeznaczona do cięcia paneli laminowanych o grubości do 8 mm i szerokości do 210 mm – szybko, cicho, bez pylenia i zużywania prądu
- specjalna geometria ostrza umożliwia łatwe cięcie pod kątem 90° z użyciem wbudowanego ogranicznika
- stabilne ustawienie dzięki antypoślizgowym nakładkom na stopki

Odpowiedni do

Odpowiedni do	panele laminowane

Dane techniczne

Maks. szerokość cięcia	210 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	177 x 580 x 203 mm
Waga	1,7 kg
Kątownik	90°
Maks. grubość paneli laminowanych	8 mm

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	Rodzaj opakowania	EAN-Code
6933000	1	177 mm	580 mm	203 mm	1,7 kg	Karton	4006885693302

Gilotyna do cięcia paneli laminowanych LC 600

Precyzyjna i wydajna gilotyna do cięcia paneli laminowanych



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- do paneli laminowanych o grubości do 8 mm i paneli laminowanych z wbudowaną izolacją akustyczną o grubości do 11 mm
- laserowo wycinane, gładkie ostrze wysokiej jakości pozwala uzyskać precyzyjne, czyste krawędzie ciętego materiału z zachowaniem czystego efektu cięcia po stronie dekoru
- optymalna obsługa dzięki ergonomicznemu uchwytowi, antypoślizgowym nakładkom i stabilnym stopkom

Odpowiedni do

Odpowiedni do	panele laminowane

Dane techniczne

Maks. szerokość cięcia	465 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	186 x 636 x 201 mm
Waga	2 kg
Kątownik	90°
Maks. grubość paneli laminowanych	8 mm

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	Rodzaj opakowania	EAN-Code
6937000	1	186 mm	636 mm	201 mm	2 kg	Karton	4006885693708

Gilotyna do cięcia paneli winylowych i laminowanych VLC 800

Profesjonalna gilotyna do cięcia paneli winylowych i laminowanych



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- przeznaczona do cięcia prawie wszystkich rodzajów paneli laminowanych, również do paneli z izolacją akustyczną, oraz zatrzaskowych paneli winylowych i samoprzylepnych płytek i paneli winylowych/PVC o szerokości do 465 mm
- wydajne, laserowo wycinane, pokryte antyadhezyjną powłoką ostrze o inteligentnej geometrii zapewnia najwyższą precyzję cięcia
- najwyższy komfort podczas kompleksowych prac związanych z układaniem paneli – cicha praca bez uciążliwego pylenia i zużywania prądu

Odpowiedni do

Odpowiedni do	winyl, panele laminowane, Designboden

Dane techniczne

Maks. szerokość cięcia	465 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	197 x 661 x 211 mm
Waga	3,5 kg
Kątownik	90°
Maks. grubość paneli winylowych	11 mm
Maks. grubość paneli laminowanych	11 mm
Maks. grubość winylu	6 mm

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	Rodzaj opakowania	EAN-Code
6939000	1	197 mm	661 mm	211 mm	3,5 kg	Karton	4006885693906

Gilotyna do cięcia paneli winylowych i laminowanych VLC 1000

Mocna, profesjonalna gilotyna do paneli o grubości do 14 mm



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- przeznaczona do wyjątkowo grubych paneli laminowanych, winylowych i podłóg ozdobnych o grubości do 14 mm i szerokości 370 mm, do użytku profesjonalnego
- z 3-krotnie większą transmisją siły dzięki zastosowaniu przekładni zębatej i opatentowanemu mechanizmowi powrotnemu dla łatwego cięcia i wycofywania ostrza
- zapewnia wysoki komfort podczas wymagających dużego wysiłku, długich montaży, szczególnie podczas cięcia wyjątkowo grubych materiałów - ciche, bezpyłowe cięcie niewymagające zasilania elektrycznego

Odpowiedni do

Odpowiedni do	panele laminowane, winyl, podłogi ozdobne

Dane techniczne

Maks. szerokość cięcia	370 mm
Kątownik	90°
Maks. grubość paneli winylowych	11 mm
Maks. grubość paneli laminowanych	14 mm
Maks. grubość winylu	6 mm

Nr art.	Zawartość	Rodzaj opakowania	EAN-Code
6940000	1	Karton	4006885694002

Zestaw brzeszczotów do wyrzynarek 3-cz. HCS, trzpień „T", panele laminowane i parkiet



Odpowiedni do

Odpowiedni do	miękkie drewno, sklejka, płyty wiórowe oklejone tworzywem, panele laminowane, parkiet

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	100 mm
Długości robocze	75 mm
Jakość cięcia	Czyste proste cięcie Czyste cięcie po krzywych
Głębokość cięcia	3 – 25 mm
Odstęp między zębami	1,65 mm
Wersja trzpienia	Trzpień „T"

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
2379000	1	3-częściowy	4006885237902

Komfortowe ochraniacze na kolana

Do wygodnej pracy w pozycji klęczącej



- idealne do szorstkich i wrażliwych powierzchni
- amortyzacja chroniąca stawy
- wysoki komfort noszenia i swoboda ruchu

Dane techniczne

Kolor	Czarny
Zgodnie z normą	EN 14404:2004 + A1:2010

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4972000	1	4006885497207

Piła precyzyjna z wygiętym uchwytem

Do piłowania w pobliżu podłogi



- wygięty uchwyt do wygodnego cięcia w pobliżu podłogi
- przeznaczona dla użytkowników prawo- i leworęcznych
- idealna do przycinania futryn drzwi

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno

Dane techniczne

Długości robocze	255 mm
Wysokość robocza	55 mm
Rękojeść	Uchwyt drewniany

Nr art.	Zawartość	Długość robocza	EAN-Code
6925000	1	255	4006885692503

Łyżka dociągająca

Podstawowa łyżka dociągająca



- do pozycjonowania i układania rzędów paneli laminowanych bez widocznych łączeń
- 3 filcowe podkładki na spodniej części chronią wierzchnią warstwę układanych paneli
- idealny do eliminowania widocznych łączeń podczas układania, w szczególności na końcu pomieszczenia, np. w celu wsunięcia paneli pod futrynę drzwiową

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	25 x 310 x 15 mm
Materiały	Metal

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
6927000	1	25 mm	310 mm	15 mm	4006885692701

Łyżka dociągająca PRO

Łyżka dociągająca do wymagających prac związanych z układaniem paneli



- profesjonalne wykonanie wysokiej jakości z dużą powierzchnią kontaktową oraz funkcją dźwigni (łyżki)
- z osłoną filcową do ochrony powierzchni materiału
- idealny do eliminowania widocznych łączeń podczas układania, w szczególności na końcu pomieszczenia, np. w celu wsunięcia paneli pod futrynę drzwiową

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	120 x 440 x 60 mm
Materiały	Metal

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
6928000	1	120 mm	440 mm	60 mm	4006885692800

Dobijak drewniany

Dobijak drewniany do paneli laminowanych



- do pozycjonowania i układania rzędów paneli laminowanych bez widocznych łączeń
- specjalny kształt narzędzia zapobiega ryzyku uszkodzenia pióra lub wpustu
- przeznaczony do układania dostępnych w sprzedaży paneli podłogowych

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	280 x 60 x 23 mm
Materiały	Drewno

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
6929000	1	280 mm	60 mm	23 mm	4006885692909

Kliny dylatacyjne z tworzywa sztucznego

40 elementów dystansowych do zachowania szczelin dylatacyjnych



- kliny o wielkości 1–6 mm pełniące również zadanie elementów dystansowych
- ryflowana powierzchnia zapewniająca lepszą przyczepność
- idealne do zachowania szczelin dylatacyjnych

Dane techniczne

Materiały	Tworzywo sztuczne

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
6930000	40	30	58	4006885693005

Zestaw do układania paneli

Atrakcyjne cenowo podstawowe wyposażenie do układania podłóg



- do układania paneli laminowanych, parkietu i podłóg korkowych
- łyżka dociągająca i dobijak drewniany do łączenia rzędów bez widocznych łączeń
- elementy dystansowe do zachowania szczelin dylatacyjnych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	panele laminowane, parkiet, korek

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
6931000	1	22-częściowy	4006885693104

Dociągacz paneli

Produkt 3 w 1 do dociągania paneli laminowanych i parkietu bez widocznych łączeń



- zastępuje młotek, dobijak drewniany i łyżkę dociągającą – idealna pomoc do układania ostatniego rzędu paneli
- minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów oraz ryzyko obrażeń ciała i uszkodzeń panelu poprzez użycie młotka
- możliwość zastosowania w kierunku dobijania lub dociągania do paneli o grubości od 7 mm

Odpowiedni do

Odpowiedni do	panele laminowane, parkiet, podłogi drewniane

Dane techniczne

Szerokość robocza	150 mm
Wysokości robocze	7–13 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	170 x 410 x 80 mm
Rękojeść	Uchwyt z tworzywa sztucznego
Materiały	Stal; Tworzywo sztuczne

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
6945000	1	170 mm	410 mm	80 mm	4006885694507

Uniwersalne kliny dylatacyjne

Wielofunkcyjne kliny 2 w 1



- możliwość stosowania w funkcji elementów dystansowych do szczelin dylatacyjnych lub w funkcji klinów
- połączenie wtykane umożliwia uzyskanie kształtu litery V lub bloku o różnej wielkości
- stabilne podparcie eliminuje konieczność częstej korekty szczeliny i odstępów

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	35 x 6 x 60 mm
Materiały	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
6946000	30	35 mm	6 mm	60 mm	4006885694606

Dobijak drewniany PRO

Dobijak drewniany do intensywnego użytkowania



- do układania paneli laminowanych i parkietu o grubości 5, 10, 15 mm bez widocznych łączeń
- zaokrąglona aluminiowa listwa ochronna zapewniająca optymalne przenoszenie siły i gwarantująca trwałość
- specjalny kształt narzędzia zapobiega ryzyku uszkodzenia pióra lub wpustu, idealne narzędzie do układania paneli laminowanych na dużych powierzchniach w wielu pomieszczeniach

Odpowiedni do

Odpowiedni do	panele laminowane, parkiet, winyl, podłogi drewniane

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	280 x 60 x 23 mm
Materiały	Drewno; Aluminium

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
6947000	1	280 mm	60 mm	23 mm	4006885694705

Piła precyzyjna

Praktyczne narzędzie pomagające w obróbce drewna i majsterkowaniu



- do cięcia drewna, płyt stolarskich, płyt wiórowych oklejonych tworzywem i listew przypodłogowych o grubości do 72 mm
- ze stali HCS, z rozwartymi i szlifowanymi spiczastymi zębami
- idealnie nadaje się do piłowania listew przypodłogowych w skrzynce uciosowej

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, płyty stolarskie, płyty wiórowe oklejone tworzywem

Dane techniczne

Szerokość cięcia	1,2 mm
Długości robocze	300 mm
Wysokość robocza	72 mm
Kształty zębów	Ząb spiczasty, Rozwarte i szlifowane
Grubość materiału	0,75 mm
Materiał	HCS

Nr art.	Zawartość	Długość robocza	EAN-Code
6950000	1	300	4006885695009

Piła japońska

do łatwego piłowania drewna i tworzywa sztucznego – idealna do listew przypodłogowych



- dwustronne uzębienie umożliwiające dokładne lub zgrubne cięcie
- lekkie piłowanie
- idealna do regulowanych przymiarów i skrzynek uciosowych wolfcraft

Odpowiedni do

Odpowiedni do	listwa przypodłogowa, drewno, belki drewniane, gałęzie, rura z tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Kształty zębów	Ząb japoński
Materiał	Stal narzędziowa

Nr art.	Zawartość	Długość robocza	EAN-Code
6951000	1	240 mm	4006885695108
6955000	1	330 mm	4006885695504

Zestaw projektowy „Układanie paneli laminowanych i podłóg ozdobnych"

Kompletny zestaw zawierający łyżkę dociągającą, dobijak drewniany i 30 uniwersalnych klinów dylatacyjnych



MADE IN EUROPE

- praktyczny zestaw 3 sprytnych narzędzi do układania rzędów paneli laminowanych i podłóg ozdobnych z zachowaniem szczelin dylatacyjnych
- łyżka dociągająca, dobijak i 30 uniwersalnych klinów dylatacyjnych wolfcraft w korzystnej cenie
- estetyczna powierzchnia bez widocznych fug i szczeliny dylatacyjne o równej szerokości

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
6975000	1	32-cz.	4006885697508

Zestaw projektowy „Docinanie i montaż listew przypodłogowych"

Kompletny zestaw zawierający regulowany przymiar i skrzynkę uciosową, piłę japońską i wyciskacz MG 200



- 3 sprytne narzędzia pomocne podczas docinania i montażu listew przypodłogowych
- zestaw wolfcraft zawierający regulowany przymiar i skrzynkę uciosową, piłę japońską i wyciskacz MG 200, dostępny w korzystnej cenie
- umożliwia wykonanie perfekcyjnego docięcia listew przypodłogowych pod idealnym kątem

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
6977000	1	3-cz.	4006885697706

Zestaw do układania paneli winylowych, 3-cz.

do precyzyjnego układania paneli winylowych o grubości do 6 mm



- kątownik do odczytywania przebiegu ścian, narożników pomieszczeń i kątów
- ołówek do precyzyjnego przenoszenia z przymiaru kreskowego składanego na przedmiot obrabiany
- nóż z wieloma ostrzami stałymi do precyzyjnego cięcia winylu o grubości do 6 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6978000	1	4006885697805

Regulowany przymiar i skrzynka uciosowa, 70 mm

Produkt 2 w 1 do precyzyjnego przycinania listew przypodłogowych



- do pomiaru kątów i wykonywania precyzyjnych uciosów, np. na listwach przypodłogowych
- do kopiowania kątów w zakresie 85°–180° i automatycznego odwzorowania kąta uciosu na pilarce lub pile
- wbudowane trzpienie prowadzące do piły ręcznej umożliwiające precyzyjne piłowanie listew przypodłogowych

Dane techniczne

Kąt. min. - maks.	85 – 180°

Nr art.	Zawartość	Wysokość robocza	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
6948000	1	70 mm	100 mm	353 mm	105 mm	4006885694804

Regulowany przymiar i skrzynka uciosowa, 100 mm

Produkt 2 w 1 do precyzyjnego przycinania listew przypodłogowych



- do pomiaru kątów i wykonywania precyzyjnych uciosów, np. na listwach przypodłogowych do 100 mm
- do kopiowania kątów w zakresie 85°–180° i automatycznego odwzorowania kąta uciosu na pilarce lub pile
- wbudowane trzpienie prowadzące do piły ręcznej umożliwiające precyzyjne piłowanie listew przypodłogowych

Dane techniczne

Kąt. min. - maks.	85 – 180°

Nr art.	Zawartość	Wysokość robocza	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
6948200	1	100	100 mm	353 mm	140 mm	4006885694828

Wzornik

Do odwzorowywania i wyznaczenia dokładnej linii cięcia



- szablon igiełkowy z tworzywa sztucznego wysokiej jakości do odwzorowywania konturów o szerokości do 130 mm i głębokości do 30 mm
- z mechanizmem blokowania odwzorowanego kształtu
- idealny do dokładnego odwzorowania kształtu celem odrysowania i wycięcia w panelach, np. półkola pod rurę grzewczą

Dane techniczne

Szerokość robocza	130 mm
Długości robocze	30 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	105 x 180 x 20 mm

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
6949000	1	105 mm	180 mm	20 mm	4006885694903

Przymiar do paneli laminowanych

Do dokładnych pomiarów i przenoszenia ostatniego rzędu paneli laminowanych



MADE IN EUROPE

- kółko ślizgowe i prowadzone sprężynowo elementy ślizgowe do dokładnego i wygodnego dopasowywania do linii ściany
- łatwe i dokładne odwzorowanie wymiarów do szerokości maks. 23,5 cm
- wyjątkowo szeroka szyna do stabilnego mocowania na panelu z różnymi możliwościami ustawienia wymiarów

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	80 x 320 x 55 mm
Dalsze specyfikacje produktu	szerokość szyny 30 mm szerokość ogranicznika 80 mm

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
6952000	1	80 mm	320 mm	55 mm	4006885695207

Regulowany przymiar i skrzynka uciosowa PRO

Rozwiązanie „2 w 1“ dla dokładnie dopasowanych listew przypodłogowych



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- do odczytywania kątów i cięcia z prowadnicą
- proste zastosowanie w kilku ruchach
- idealny do listew przypodłogowych i cokołów przypodłogowych o wysokości do 120 mm

Dane techniczne

Kąt. min. - maks.	85 – 275°

Nr art.	Zawartość	Wysokość robocza	EAN-Code
6956000	1	120	4006885695603

Kątownik dla ukośnych pilarek tarczowych

Do odczytywania kąta narożnika i ustalania kąta cięcia



- do odczytywania kątów narożników ścian w zakresie 30 - 180° i łatwego ustalenia kąta cięcia ukośnicą
- automatyczne wskazanie dwusiecznej kąta - umożliwia łatwe ustawienie każdej pilarki ukośnej celem wykonania bezbłędnego cięcia
- z wysuwanymi ogranicznikami bocznymi dla łatwego obmiarowania narożników zewnętrznych oraz rozkładanym ogranicznikiem pozwalającym odpowiednio oznaczyć obrabiany element

Dane techniczne

Kąt. min. - maks.	30 – 180°

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6957000	1	4006885695702

Kątownik z funkcją wyznaczania linii równoległych

Praktyczny pomocnik podczas układania paneli i montażu mebli



- do odczytywania i przenoszenia kątów narożników oraz do wyznaczania linii równoległych
- rozkładany ogranicznik przykładany do obrabianego materiału, umożliwiający łatwe wyznaczanie kątów lub linii równoległych
- skala na ruchomym ramieniu umożliwiająca wyznaczanie linii równoległych

MADE IN EUROPE

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	ramię o długości 32 cm i szerokości 3,5 cm ogranicznik o długości 16,5 cm i szerokości 3,5 cm długość produktu 36 cm (w stanie złożonym)

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6958000	1	4006885695801


Zestaw projektowy „Dopasowywanie paneli laminowanych i podłóg ozdobnych"

Kompletny zestaw składający się z kątownika uniwersalnego, wzornika i przymiaru do paneli



- zestaw 3 sprytnych narzędzi wyjątkowo pomocnych dla dokładnego montażu paneli laminowanych i pokryć podłogowych
- wzornik, przymiar do paneli i kątownik uniwersalny wolfcraft w korzystnej cenie
- umożliwia uzyskanie perfekcyjnego efektu końcowego przy montażu podłóg z precyzyjnym dopasowaniem paneli do ścian i zachowaniem czystych krawędzi

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
6976000	1	3-cz.	4006885697607


wolfcraft

Sucha zabudowa – do każdego etapu prac

Firma wolfcraft oferuje dopracowany, kompletny asortyment wyposażenia do wszystkich prac w ramach suchej zabudowy. Nasze sprawdzone, innowacyjne narzędzia swoją jakością przekonują profesjonalistów i zapewniają majsterkowiczom sukces każdego projektu.

Budowa metalowych konstrukcji

Cięcie



Nożyce do blachy


Łączenie



Narzędzie do łączenia profili

Docinanie płyt gipsowo-kartonowych

Docinanie



Prowadnica z docinakiem równoległym

Wycinanie



Piła ręczna

Obróbka krawędzi



Potrójny strug do krawędzi



Przykładnica z mechanizmem do cięcia płyt gipsowo-kartonowych




Regulowana otwornica

Przytrzymywanie i mocowanie

Pomoce montażowe do ustalania położenia i przykręcania

Pomoce montażowe



Zestaw do mocowania płyt gipsowo-kartonowych



Podnośnik do płyt z hakiem dociągającym

Przykręcanie

Narzędzia do przykręcania równo z powierzchnią z odpowiednią głębokością wpuszczenia wkrętu

Przykręcanie równo z powierzchnią



Nasadka wkrętakowa do prac wykończeniowych

Wygładzanie połączeń

Szpachlowanie



Kuweta do szpachlowania



Paca wygładzająca



Szpachelka

Do przygotowania płaskiego podłoża o dużej nośności

Szlifowanie



Szlifierka ręczna do płyt gipsowo-kartonowych



Zestaw z dyskiem okrągłym do płyt gipsowo-kartonowych

Do zapewnienia spójnego wyglądu powierzchni

Nożyce do blachy

Do cięcia profili metalowych



- mikrouzębienie do precyzyjnego cięcia i równego nacinania gładkich powierzchni blaszanych
- optymalne wykorzystanie efektu dźwigni oszczędza siły podczas cięcia po prostej i po krzywych
- ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt z 2-komponentowego tworzywa i mechanizm zamykania obsługiwany jedną ręką

Odpowiedni do

Odpowiedni do	blacha o grubości maks. 1,2 mm, blacha ze stali nierdzewnej o grubości maks. 0,7 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4027000	1	4006885402706

Szczypce do łączenia profili

Szczypce zaciskowe do profili metalowych w suchej zabudowie



- szybkie i trwałe łączenie profili metalowych typu C i U o grubości maks. 2 x 0,6 mm
- optymalne wykorzystanie efektu dźwigni minimalizuje wysiłek podczas pracy
- wysokiej jakości wykonanie z metalu

Odpowiedni do

Odpowiedni do	cienkościenny profil metalowy

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4029000	1	4006885402904

Prowadnica z docinakiem równoległym

Przyrząd do cięcia i trasowania płyt gipsowo-kartonowych



10 YEARS GUARANTEE

- ruchoma prowadnica z płynnie regulowanym ogranicznikiem kątowym
- zintegrowana skala do znakowania linii cięcia z wiernym odwzorowaniem kątów
- z dodatkowym docinakiem z ostrzem trapezowym do seryjnego, prowadzonego cięcia równoległego i cięcia pasków

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa

Dane techniczne

Maks. szerokość cięcia	970 mm
Maks. długość cięcia	1 000 mm
Kąt. min. - maks.	0 – 180°

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4008000	1	4006885400801

Potrójny strug do krawędzi

umożliwiający uzyskanie idealnie skośnych krawędzi czołowych płyt gipsowo-kartonowych



MADE IN EUROPE

- wydajne potrójne ostrze pozwala za jednym ruchem uzyskać dokładne, czyste krawędzie o precyzyjnym kącie nachylenia 35°, co umożliwia zoptymalizowanie ilości czasu przeznaczonego na wypełnianie szczelin
- przeznaczony do płyt o grubości 9,5 i 12,5 mm
- ergonomiczne sanie ręczne do kontrolowanej i bezpiecznej pracy od pierwszego do ostatniego milimetra

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4009000	1	4006885400900

Strug do wygładzania krawędzi płyt z karton-gipsu

Wyjątkowo szeroki strug jednoręczny do płyt gipsowo-kartonowych



- szeroka powierzchnia tarnika 150 x 57 mm przyspieszająca obróbkę płyt gipsowo-kartonowych w celu uzyskania gładkich powierzchni
- ergonomicznie ukształtowane sanie ręczne do wygodnej pracy jedną ręką
- wykonanie z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa
Warunkowo odpowiedni	drewno

Dane techniczne

Szerokość robocza	57 mm
Długości robocze	150 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4013000	1	4006885401303

Przykładnica z mechanizmem do cięcia płyt gipsowo-kartonowych

Nacinanie, przełamywanie i cięcie płyt gipsowo-kartonowych w jednym przejściu



- szybkie, precyzyjne przycinanie płyt gipsowo-kartonowych, mniej pracy z późniejszym szpachlowaniem
- sprytna technika nacinania, przełamywania i cięcia bez konieczności przesuwania i odwracania płyty, do cięć na długości do 900 mm
- wygodna obsługa dzięki ergonomicznemu ustawieniu uchwytu

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa

Dane techniczne

Maks. długość cięcia	900 mm
Dalsze specyfikacje produktu	maks. długość cięcia z przedłużeniem (nr art. 4019000) 1900 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4014000	1	4006885401402

Przedłużenie do przykładnicy z mechanizmem do cięcia płyt gipsowo-kartonowych

Do przedłużenia przykładnicy z mechanizmem do cięcia płyt gipsowo-kartonowych



- przedłuża przykładnicę z mechanizmem do cięcia płyt gipsowo-kartonowych do maks. 1900 mm
- wysokiej jakości wykonanie z aluminium

Dane techniczne

Maks. długość cięcia	1 900 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4019000	1	4006885401907

Piła ręczna

Do piłowania płyt gipsowo-kartonowych, tworzywa sztucznego i drewna



- ostrze o długości 350 mm oraz stożkowo szlifowane i hartowane końcówki zębów
- wytrzymała, odporna na uderzenia rękojeść z tworzywa sztucznego
- wszechstronne zastosowanie, np. do dopasowania wycięć na drzwi w suchej zabudowie

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa, tworzywo sztuczne, drewno

Dane techniczne

Szerokość cięcia	1,5 mm
Długości robocze	350 mm
Rękojeść	Uchwyt z tworzywa sztucznego
Odstęp między zębami	3,6 mm
Kształty zębów	Szlifowany stożkowo
Grubość materiału	0,85 mm
Materiał / właściwości powłoki	HCS
Dalsze specyfikacje produktu	uniwersalne uzębienie hartowane końcówki zębów

Nr art.	Zawartość	Długość robocza	EAN-Code
4024000	1	350 mm	4006885402409

Strug do krawędzi

Do fazowania krawędzi i strugania łączeń płyt



- 2-komponentowy uchwyt z miękką strefą zapewniający wygodną, bezpieczną pracę
- wymienna płytka tarnika
- wykonanie z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	57 x 258 x 94 mm
Rękojeść	2-komponentowy uchwyt

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
4026000	1	57 mm	258 mm	94 mm	4006885402607

Piła – wycinak do płyt

Do wycinania małych otworów i dowolnych kształtów w płytach gipsowo-kartonowych



- Ø 5 mm pozwala na uzyskanie małych średnic i dowolnych kształtów
- 2-komponentowy uchwyt do ergonomicznego prowadzenia ostrza
- specjalnie szlifowany czubek do łatwego wprowadzania narzędzia w płytę gipsowo-kartonową

Dane techniczne

Średnica wiertła	5 mm
Długość wiertła	175 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4031000	1	4006885403109

Piła ręczna

Do wycinania w płytach gipsowo-kartonowych



- pełne, szlifowane zęby tnące do łatwego nacinania i szybkich postępów w pracy
- zęby tnące hartowane indukcyjnie zapewniają długą żywotność, zaostrzona końcówka do łatwego wprowadzania ostrza w wycinany materiał
- uchwyt 2-komponentowy z miękką strefą do wygodnego i niezawodnego prowadzenia narzędzia

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa

Dane techniczne

Rękojeść	2-komponentowy uchwyt

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4033000	1	4006885403307

Płytka tarnika do struga do wygładzania krawędzi płyt z karton-gipsu

osprzęt do struga do wygładzania krawędzi płyt z karton-gipsu



- zapewnia długi okres użytkowania struga do wygładzania krawędzi płyt z karton-gipsu (nr art. 4013000)
- szeroka powierzchnia tarnika 150 x 57 mm przyspieszająca obróbkę płyt gipsowo-kartonowych
- łatwy montaż w strugu do wygładzania krawędzi płyt z karton-gipsu

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4039000	1	4006885403901

Płytka tarnika do struga do krawędzi

osprzęt do struga do krawędzi



- zapewnia długi okres użytkowania struga do krawędzi (nr art. 4026000)
- do fazowania krawędzi i strugania łączeń płyt
- łatwy montaż w strugu do krawędzi

Dane techniczne

Szerokość produktu	57 mm
Długość (głębokość) produktu	250 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4041000	1	4006885404106

Uniwersalny nóż ze stałym ostrzem półokrągłym

Nóż do płyt gipsowo-kartonowych z profesjonalnym ostrzem półokrągłym do trudnego cięcia



- stabilna, metalowa obudowa ze stałym profesjonalnym ostrzem półokrągłym do trudnego cięcia
- kształt zabezpieczający przed zsunięciem się dłoni na ostrze noża
- wymiana ostrza bez użycia narzędzi poprzez wbudowane pokrętło

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyty gipsowo-kartonowe

Dane techniczne

Grubość ostrza	0,65 mm
Typ ostrza	Ostrze sierpowe
Materiał ostrza	Powłoka TiN
Dalsze specyfikacje produktu	ze stałym ostrzem w komplecie z 3 profesjonalnymi ostrzami półokrągłymi

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4149000	1	4006885414907

Nóż z ostrzem trapezowym PRO SAFETY z futerałem

Bezpieczny nóż z futerałem i spiralnym paskiem - idealny do trzymania pod ręką



- solidna metalowa obudowa
- optymalna ergonomia dla osób prawo- i leworęcznych
- wyjątkowo ostre ostrze PRO SHARP

Odpowiedni do

Odpowiedni do	folia, dywan, drewno, tektura, tworzywo sztuczne, taśma do pakowania, karton

Dane techniczne

Długość ostrza	61 mm
Grubość ostrza	0,65 mm
Typ ostrza	Ostrze trapezowe
Dalsze specyfikacje produktu	dla osób prawo- i leworęcznych funkcja bezpieczeństwa z futerałem i spiralnym paskiem

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4292000	1	4006885429208

Otwornica o synchronicznie regulowanej średnicy, Ø 45–90 mm

do wycinania otworów o różnych średnicach w ramach prac remontowych i wykończeniowych



- bezstopniowa regulacja w 3 krokach: poluzowanie, wyregulowanie synchroniczne, mocowanie
- precyzyjne, czyste cięcia w materiałach do suchej zabudowy, takich jak płyty OSB, płyty gipsowo-kartonowe, miękkie drewno
- 3 wbudowane skale do wszystkich typowych wymiarów

Dane techniczne

Średnica	45 – 90 mm
Głębokość cięcia	30 mm
Średnica trzpienia	8,5 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	z trzema grupami ostrzy z uzębieniem rozwartym

Nr art.	Zawartość	Średnica	Średnica trzpienia	EAN-Code
5977000	1	45 – 90 mm	8,5 mm	4006885597709

Otwornica o synchronicznie regulowanej średnicy, Ø 45–130 mm

do wycinania otworów o różnych średnicach w ramach prac remontowych i wykończeniowych



- bezstopniowa regulacja w 3 krokach: poluzowanie, wyregulowanie synchroniczne, mocowanie
- precyzyjne, czyste cięcia w materiałach do suchej zabudowy, takich jak płyty OSB, płyty gipsowo-kartonowe, miękkie drewno
- 3 wbudowane skale do wszystkich typowych wymiarów

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa, płyta OSB, miękkie drewno, sklejka

Dane techniczne

Średnica	45 – 130 mm
Głębokość cięcia	30 mm
Średnica trzpienia	8,5 mm
Kierunek obrotu	Obroty prawe
Dalsze specyfikacje produktu	z trzema grupami ostrzy z uzębieniem rozwartym

Nr art.	Zawartość	Średnica	Średnica trzpienia	Wersja trzpienia	EAN-Code
5978000	1	45 – 130 mm	8,5 mm	Trzpień trójkątny	4006885597808

Zestaw do mocowania płyt gipsowo-kartonowych, 8-cz.

Pomoc w montażu płyt gipsowo-kartonowych na stelażach



- ułatwia montaż płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, sufitach i skosach
- bezpieczna praca bez nadwerężeń
- do wielokrotnego użytku

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
4040000	1	8-częściowy	4006885404007

Adapter sufitowy

Do pozycjonowania, przytrzymywania i mocowania obrabianych przedmiotów, idealny do płyt gipsowo-kartonowych



- ułatwia montaż na sufitach i skosach
- wysuwany od 1,22 do 2,90 m
- obciążenie do 30 kg

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa, Profil C

Dane techniczne

Wysokości robocze	1 220–2 900 mm
Obciążalność	30 kg

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4042000	1	4006885404205

Podnośnik do płyt z hakiem dociągającym

Przyrząd pomocniczy do montażu płyt gipsowo-kartonowych



- optymalne wykorzystanie efektu dźwigni do podnoszenia i zsuwania płyt gipsowo-kartonowych na ścianie
- praktyczna obsługa stopą
- solidny metalowy korpus z szeroką powierzchnią kontaktową

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	75 x 215 x 65 mm
Dalsze specyfikacje produktu	solidny metalowy korpus z szeroką powierzchnią kontaktową z hakiem dociągającym

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
4045000	1	75 mm	215 mm	65 mm	4006885404502

Końcówki do wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych z ogranicznikiem głębokości, krzyżakowe (PH 2)

2 końcówki Solid do prac wykończeniowych



- 2 końcówki Solid do śrub z gniazdem krzyżowym Phillips® (PH 2)
- zamocowany na stałe ogranicznik głębokości umożliwiający bezpieczne przykręcanie płyt gipsowo-kartonowych, paneli drewnianych i płyt wiórowych z idealną głębokością wpuszczenia wkrętu
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3)

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	25 mm
Typ końcówki wkrętaka	Phillips®
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1342000	2	PH 2	Phillips®	25 mm	4006885134201

Końcówki do wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych z ogranicznikiem głębokości, krzyżakowe (PZ 2)

2 końcówki Solid do prac wykończeniowych



- 2 końcówki Solid, do śrub z gniazdem krzyżowym Pozidriv® (PZ 2)
- zamocowany na stałe ogranicznik głębokości umożliwiający bezpieczne przykręcanie płyt gipsowo-kartonowych, paneli drewnianych i płyt wiórowych z idealną głębokością wpuszczenia wkrętu
- trzpień sześciokątny ¼" (ISO 1173 – C 6,3)

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	25 mm
Typ końcówki wkrętaka	Pozidriv®
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 6,35 mm (¼")

Nr art.	Zawartość	Rozmiar końcówki wkrętaka	Typ końcówki wkrętaka	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
1344000	2	PZ 2	Pozidriv®	25 mm	4006885134409

Nasadka wkrętakowa do prac wykończeniowych

Do przykręcania płyt gipsowo-kartonowych z ograniczeniem głębokości



- z ogranicznikiem głębokości do regulacji głębokości wkręcania, do przykręcania płyt gipsowo-kartonowych na właściwą głębokość wpuszczenia wkrętu
- magnes przytrzymuje wkręt na końcówce
- obszar roboczy z końcówką i wkrętem jest widoczny przez nasadkę z tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Uchwyt wkładu wkrętaka	Uchwyt sześciokątny 6,35 mm (¼")
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 8,5 mm
Dalsze specyfikacje produktu	z magnesem i ogranicznikiem głębokości

Nr art.	Zawartość	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
4055000	1	65 mm	4006885405509

Drzwi przeciwpyłowe

Foliowe drzwi z zamkiem błyskawicznym do ochrony sąsiednich pomieszczeń



- wyjątkowo odporna na zerwanie folia budowlana, mocna taśma klejąca i samoprzylepny zamek błyskawiczny
- optymalne uszczelnienie niezawodnie chroni przed kurzem i brudem
- pasuje do wszystkich standardowych drzwi o szerokości do 105 cm i wysokości do 215 cm

Dane techniczne

Grubość folii	100 µm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Szerokość produktu	EAN-Code
4005000	1	3-cz.	1 250	4006885400504

Przedłużacz teleskopowy

Osprzęt do dysku szlifierskiego



- z reduktorem do zastosowań z wałkami malarskimi, pasuje do dysku szlifierskiego marki wolfcraft (4052000)
- do prac z oddaleniem od strefy pyłu lub na sufitach i skosach
- wysuwany od 1,2 do 2 m

Dane techniczne

Wysokości robocze	1,2–2 m

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4012000	1	4006885401204

Paca wygładzająca

Do profesjonalnego szpachlowania przejść i fug



- paca ze stali nierdzewnej o wymiarach 300 x 130 mm do podawania materiału w szerszym zakresie
- ergonomiczny 2-komponentowy uchwyt do wygodnego prowadzenia narzędzia
- długi grzbiet zapewniający optymalną stabilność

Dane techniczne

Szerokość robocza	130 mm
Długości robocze	300 mm
Rękojeść	2-komponentowy uchwyt
Materiały	Stal nierdzewna (Inox)

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4043000	1	4006885404304

Puste tuby

Do nakładania samodzielnie rozrabianych mas uszczelniających



MADE IN EUROPE

- puste tuby o pojemności 310 ml do nakładania samodzielnie rozrobionej masy uszczelniającej w narożnikach oraz w trudno dostępnych miejscach
- zamykana końcówka tuby chroni masę do spoinowania przed wyschnięciem
- pasują do wszystkich wyciskaczy marki wolfcraft

Dane techniczne

Objętość	310 ml

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4044000	3	4006885404403

Szpachelka profesjonalna szeroka

Do szpachlowania łączeń na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych



- ergonomicznie ukształtowany 2-komponentowy uchwyt z miękką strefą zapewniający bezpieczną i wygodną pracę
- elastyczna stalowa część robocza o szerokości 150 mm
- w komplecie 1 końcówka wkrętakowa PH 2 do dokręcania wkrętów

Dane techniczne

Rękojeść	2-komponentowy uchwyt
Materiały	Stal nierdzewna (Inox)
Dalsze specyfikacje produktu	elastyczna stalowa część robocza 150 mm nierdzewna

Nr art.	Zawartość	Szerokość robocza	EAN-Code
4047000	1	150 mm	4006885404700

Szpachelka profesjonalna

Do szpachlowania przejść w ścianach gipsowo-kartonowych



- ergonomicznie ukształtowany 2-komponentowy uchwyt z miękką strefą zapewniający bezpieczną i wygodną pracę
- elastyczna stalowa część robocza o szerokości 50 mm
- specjalnie zaokrąglone krawędzie umożliwiają pobieranie masy szpachlowej z pojemnika do gipsu bez pozostawiania resztek

Dane techniczne

Rękojeść	2-komponentowy uchwyt
Materiały	Stal nierdzewna (Inox)
Dalsze specyfikacje produktu	elastyczna stalowa część robocza 50 mm nierdzewna

Nr art.	Zawartość	Szerokość robocza	EAN-Code
4051000	1	50 mm	4006885405103

Zestaw z dyskiem okrągłym do płyt gipsowo-kartonowych, 3-częściowy

Do wydajnego szlifowania powierzchni gipsowo-kartonowych



- mocowanie na rzep do siatek ściernych pozwalające na szybką wymianę
- okrągły dysk szlifierski Ø 225 mm stabilnie przylega do powierzchni, zapewniając ciągły postęp szlifowania
- zastosowanie z opcjonalnym przedłużaczem teleskopowym pozwala na pracę z oddaleniem od strefy pyłu

Dane techniczne

Średnica produktu	225 mm
Uchwyt materiału ściernego i polerskiego	Z mocowaniem na rzep

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Średnica produktu	EAN-Code
4052000	1	3-częściowy	225 mm	4006885405202

Szlifierka ręczna do płyt gipsowo-kartonowych

Do kontrolowanego, ergonomicznego szlifowania powierzchni gipsowo-kartonowych



- ząbkowane szczęki mocujące do pewnego mocowania siatki ściernej
- do siatek ściernych 115 x 280 mm
- uchwyt 2-komponentowy z miękką strefą do wygodnego i niezawodnego prowadzenia narzędzia

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	EAN-Code
4056000	1	105 mm	4006885405608

Kij teleskopowy do szlifierki ręcznej

Osprzęt do szlifierki ręcznej



- z reduktorem do zastosowań z wałkami malarskimi, pasuje do szlifierki ręcznej marki wolfcraft (4056000)
- do prac z oddaleniem od strefy pyłu lub na sufitach i skosach
- wysuwany od 1,2 do 2 m

Dane techniczne

Wysokości robocze	1,2–2 m

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4058000	1	4006885405806

Kuweta do szpachlowania

Do wygodnego nakładania masy szpachlowej



- wydajna i czysta praca
- ergonomiczna i komfortowa
- łatwe czyszczenie

Dane techniczne

Materiały	Stal nierdzewna (Inox)
Dalsze specyfikacje produktu	wodoszczelność antypoślizgowa strefa uchwytu długość wewnętrzna: 315 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4059000	1	4006885405905

Szpachelka

Do profesjonalnego szpachlowania



- wyjątkowo szeroki, elastyczny blat ze stali nierdzewnej pozwalający uzyskać wysokiej jakości powierzchnie
- efektywne i wygodne prace na powierzchniach z gwarancją szybkiego postępu
- łatwy w czyszczeniu uchwyt z mocowaniem ze stabilnego aluminium

Odpowiedni do

Odpowiedni do	do nakładania masy szpachlowej na ściany z płyt gipsowo-kartonowych

Dane techniczne

Rękojeść	2-komponentowy uchwyt
Materiały	Stal nierdzewna
Dalsze specyfikacje produktu	część robocza ze stali nierdzewnej mocowanie ze stabilnego wytłaczanego profilu aluminiowego

Nr art.	Zawartość	Szerokość robocza	EAN-Code
4062000	1	200 mm	4006885406209
4063000	1	250 mm	4006885406308

Zestaw do szlifowania ręcznego, 5 części

Do wygładzania łączeń płyt



- uchwyt zaciskowy do siatek ściernych 115 x 280 mm, w komplecie z dwiema siatkami ściernymi o granulacji 120 i 220
- do zacierania krawędzi płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowo-włóknowych, betonu komórkowego itp.
- idealny do wyrównywania łączeń na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Szerokość produktu	EAN-Code
8722000	1	5-częściowy	110 mm	4006885872202

Szablon do puszek prądowych

Do montażu puszek prądowych



- do precyzyjnego wyznaczania pozycji otworów pod puszki prądowe
- pozioma i pionowa libella do dokładnego pionowania
- zintegrowana skala i pomoce do zaznaczania wszystkich typowych kombinacji gniazdek elektrycznych

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	50 x 185 x 15 mm
Podziałka	Milimetr (mm)

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
4050000	1	50 mm	185 mm	15 mm	4006885405004

Ręczny wycinak otworów ze znacznikiem

Do wstępnego wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych oraz gratowania i poszerzania otworów w tworzywach sztucznych



- ze znacznikiem do wstępnego wycinania otworów w suchej zabudowie
- 9 krawędzi tnących o specjalnej geometrii do ręcznego poszerzania otworów w tworzywie sztucznym, np. pod przepusty kablowe
- stożkowy kształt wycinaka do gratowania otworów lub czyszczenia krawędzi

Nr art.	Zawartość	Średnica	EAN-Code
4316000	1	5 – 24 mm	4006885431607

Ręczny wycinak otworów ERGO

Do punktowania otworów w płytach gipsowo-kartonowych oraz gratowania i poszerzania otworów w tworzywach sztucznych



- ze znacznikiem do punktowania otworów w suchej zabudowie
- 9 krawędzi tnących o specjalnej geometrii do ręcznego poszerzania otworów
- stożkowy kształt wycinaka do gratowania otworów lub czyszczenia krawędzi

Nr art.	Zawartość	Średnica	EAN-Code
4318000	1	5 – 24 mm	4006885431805

Pogłębiacz krawędzi otworów do płyt gipsowo-kartonowych, Ø 68 mm

Do montażu puszek prądowych równo z płytą



- specjalny pogłębiacz do montażu podtynkowego standardowych puszek prądowych
- 3 ostre, wymienne ostrza zapewniające czyste krawędzie ciętego materiału
- ergonomiczna geometria ułatwiająca szybkie pogłębianie

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa

Dane techniczne

Średnica robocza	68 mm
Liczba krawędzi tnących	3
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	EAN-Code
5892000	1	68 mm	4006885589209

Ostrza, 22 mm

6 ostrzy do wycinaków okręgów i pogłębiaczy do otworów



- 6 wyjątkowo ostrych ostrzy o długości 22 mm, do wycinaków okręgów i pogłębiaczy do otworów
- z wysokiej jakości stali węglowej do zastosowania przy płytach gipsowych i kartonie
- specjalna geometria zapewniająca optymalne wycinanie i długi okres użytkowania

Dane techniczne

Wysokość ostrza	22 mm

Nr art.	Zawartość	Wysokość ostrza	Grubość ostrza	EAN-Code
5893000	6	22	0,5	4006885589308

Zestaw projektowy „Montaż puszek prądowych"

Do przygotowywania instalacji elektrycznych w suchej zabudowie



- 3-częściowy, kompletny zestaw do montażu puszek prądowych w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych
- zawiera otwornicę ze stali węglowej Ø 68 mm, do dokładnego wiercenia otworów oraz i pogłębiacz do zlicowanego instalowania puszek
- zawiera szablon, do szybkiego i poprawnego montażu gniazdek i włączników elektrycznych w suchej zabudowie

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa, miękkie drewno, płyta OSB, sklejka, płyty wiórowe, deski profilowane, drewno konstrukcyjne, drewno budowlane, płyty z wełny drzewnej, płyty laminatowe, płyty wiórowe oklejone tworzywem, panele
Warunkowo odpowiedni	panele laminowane, płyty HDF, płyty MDF

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	Szablon do zaznaczania i pozycjonowania: znakowanie odstępów 71 i 91 mm Głębokość cięcia otwornicy ze stali węglowej: 30 mm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
5897000	1	3-częściowy	4006885589704

Szablon do zaznaczania i pozycjonowania

Do szybkiego i poprawnego montażu gniazdek i włączników elektrycznych w suchej zabudowie



- poziomica do łatwego ustawienia szablonu w celu dokładnego zaznaczenia pozycji wiercenia oraz pozycjonowania puszek instalacyjnych i osprzętu
- oznaczenia 71 i 91 mm do wygodnego przenoszenia prawidłowych odległości pomiędzy dwiema puszkami instalacyjnymi, a także między gniazdkami elektrycznymi a gniazdkami telewizyjno sieciowymi
- ilustrowana instrukcja pokazująca krok po kroku sposób prawidłowego korzystania z szablonu, w celu bezpiecznego i wygodnego wykonania instalacji

Dane techniczne

Długości robocze	91 / 71 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5975000	1	4006885597501

Zestaw do montażu puszek prądowych

Do montażu puszek prądowych w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych



- otwornica do otworów pod gniazdka elektryczne, średnica 68 mm, do wykonywania otworów pod puszki instalacyjne w płytach gipsowo-kartonowych, głębokość cięcia 33 mm
- szablon do puszek prądowych do łatwego zaznaczania miejsc wiercenia otworów
- miara składana, 2 m, do łatwego mierzenia żądanej wysokości montażu nad podłogą lub pod sufitem

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, płyta gipsowo-kartonowa, płyty budowlane

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
8618000	1	3-częściowy	4006885861800


wolfcraft

Stojak do cięcia drewna SB 60

Przenośny i kompaktowy stojak do cięcia drewna opałowego



- szybkie i bezpieczne cięcie szczap o długości 1 m
- zabezpieczenie przed wyrzutem drewna i drewniane deski dolne konstrukcji w celu lepszej ochrony łańcucha piły ze zintegrowaną skalą w zakresie 25 i 33 cm
- z systemem szybkiego składania do sprawnego montażu i demontażu umożliwiającego przenoszenie i zajmującego niewiele miejsca przechowywanie

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	540 x 600 x 1 000 mm
Wymiary produktu po złożeniu	540 x 230 x 1 100 mm
Obciążalność	100 kg

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
5119000	1	540 mm	600 mm	1 000 mm	4006885511903

Stojak do cięcia drewna

Solidny i stabilny stojak do cięcia drewna opałowego



- szybkie i bezpieczne cięcie szczap o długości 1 m – tylko 2–3 kroki, aby zapełnić drewnem opałowym całą taczkę
- zabezpieczenie przed wyrzutem drewna i drewniane deski dolne konstrukcji w celu lepszej ochrony łańcucha piły ze zintegrowaną skalą w zakresie 25 i 33 i 66 cm
- z systemem szybkiego składania do sprawnego montażu i demontażu umożliwiającego przenoszenie i zajmujące niewiele miejsca przechowywanie

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	700 x 675 x 1 120 mm
Wymiary produktu po złożeniu	1 320 x 115 x 1 120 mm
Obciążalność	150 kg
Dalsze specyfikacje produktu	użyteczny również do cięcia pojedynczych sztuk drewna deski z systemem oznaczeń w odstępach 25, 50 i 75 cm (szczapy 25 cm) oraz 33 i 66 cm (szczapy 33 cm)

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
5121000	1	700 mm	675 mm	1 120 mm	4006885512108

Stojak do składowania drewna opałowego

Stojak do drewna opałowego z regulacją wielkości



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- wysokość napełnienia 1,00 m i maksymalna szerokość napełnienia 2,34 m w celu zapewnienia dobrej wentylacji podczas składowania drewna opałowego o maksymalnej objętości 1,17 m³
- zwiększenie szerokości stojaka w kilku ruchach z 1,72 do 2,34 m w celu optymalnego dopasowania do posiadanej powierzchni
- do szczap o długości 25–50 cm, idealne do magazynowania drewna na zewnątrz

Dane techniczne

Szerokość robocza od - do	1 720 - 2 340 mm
Wysokości robocze	1 045 mm
Pojemność	1,17 m³
Dalsze specyfikacje produktu	maksymalna wysokość napełnienia - 1,00 m i maksymalna szerokość - 2,34 m

Nr art.	Zawartość	Szerokość robocza od - do	Wysokości robocze	EAN-Code
5122000	1	1,720 - 2,340 mm, 1 720 - 2 340 mm	1 045 mm	4006885512207

Modułowy stojak XXL do składowania drewna opałowego

Modułowy stojak do składowania drewna opałowego z regulacją wielkości



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- wysokość napełnienia 1,4 m i maksymalna szerokość napełnienia 3,2 m w celu zapewnienia dobrej wentylacji podczas składowania drewna opałowego o maksymalnej objętości 1,6 m³
- 4 moduły przedłużające o długości 42,5 cm do dopasowania do różnych powierzchni
- do szczap o długości 25–50 cm, idealne do magazynowania drewna na zewnątrz

Dane techniczne

Szerokość robocza od - do	1 766 - 3 241 mm
Wysokości robocze	1 036–1 460 mm
Pojemność	1,6 m³
Dalsze specyfikacje produktu	maksymalna wysokość napełnienia 1,40 m i szerokość napełnienia 3,20 m

Nr art.	Zawartość	Szerokość robocza od - do	Wysokości robocze	EAN-Code
5125000	1	1 766 - 3 241 mm	1 036–1 460 mm	4006885512504


wolfcraft

Wyciskacze – porównanie produktów

Właściwości naszych wyciskaczy:

- ✓ Wytrzymała konstrukcja z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
- ✓ Duża siła nacisku do 280 kg
- ✓ Do wszystkich popularnych, standardowych tub
- ✓ Obracanie tuby w celu optymalnego dopasowania w narożnikach
- ✓ Funkcja DROP-STOP zapobiegająca niekontrolowanemu wypływaniu masy



Wyciskacze firmy wolfcraft wyróżniają się wysoką jakością i łatwą obsługą. Szereg dodatkowych funkcji zapewniających komfort i ergonomię pracy powala dobrać optymalny wyciskacz do każdego zastosowania.

Typ	Opis	Zastosowanie i maks. ciśnienie	DROP-STOP	Obracanie tuby
 MG 100	Standardowy wyciskacz do prac domowych i hobbystycznych	Silikony, masy akrylowe 130 KG	✓	
 MG 200	Standardowy wyciskacz o cechach zwiększających komfort użytkowania	Silikony, masy akrylowe 130 KG	✓	90°
 MG 310 COMPACT	Kompaktowy wyciskacz zajmujący niewiele miejsca	Silikony, masy akrylowe, kleje 160 KG	✓	360°
 MG 350	Wyjątkowo mocny wyciskacz	Silikony, masy akrylowe, kleje 180 KG	✓	360°
 MG 400 ERGO	Ergonomiczny wyciskacz z regulacją szerokości uchwytu	Silikony, masy akrylowe, kleje 180 KG	✓	360°
 MG 550	Mocny i wszechstronny wyciskacz z opcjonalnym wzmocnieniem siły nacisku	Silikony, masy akrylowe, kleje, specjalne materiały uszczelniające 220 KG	✓	360°
 MG 600 PRO	Profesjonalny wyciskacz o wyjątkowo wysokiej sile nacisku	Silikony, masy akrylowe, kleje, specjalne materiały uszczelniające, chemia budowlana, masy bitumiczne 280 KG		

Osprzęt do wyciskaczy



Końcówki do tub

Do zamykania otwartych tub z tworzywa sztucznego



Końcówki przegubowe do tub

Do fugowania w trudno dostępnych miejscach



Puste tuby

Do nakładania samodzielnie rozrabianych mas uszczelniających

Wykonywanie fug



Profil wypełniający do fug i szczelin

Do wypełniania szczelin przed fugowaniem



Zestaw gładzików do fug

Do wygładzania fug



Składany zestaw gładzików do fug

Do wygładzania fug

Renowacja fug



Zestaw „Renowacja fug”

Do zeskrobywania starych i wygładzania nowych fug silikonowych i akrylowych

Wyciskacz MG 100

Standardowy wyciskacz do prac domowych i hobbystycznych



- dzięki sile nacisku 130 kg umożliwia łatwą aplikację silikonu i mas akrylowych
- pasuje do tub o pojemności 310 ml
- funkcja DROP-STOP zapobiega samoczynnemu wydobywaniu się masy, zapewniając czysty efekt pracy

Odpowiedni do

Odpowiedni do	silikony, masy akrylowe

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	65 x 350 x 175 mm
Waga	0,3 kg
Docisk	130 kg

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	EAN-Code
4351000	1	65 mm	350 mm	175 mm	0,3 kg	4006885435100

Wyciskacz MG 200

Standardowy wyciskacz o cechach zwiększających komfort użytkowania



- siła nacisku 130 kg zapewnia bezproblemowe wyciskanie silikonu i akrylu z tub o pojemności 310 ml
- szczególne cechy podnoszące wygodę: obrotowa tuleja na tubę i uchwyt 2-komponentowy
- funkcja DROP-STOP zapobiega samoczynnemu wydobywaniu się masy, zapewniając czysty efekt pracy

Odpowiedni do

Odpowiedni do	silikony, masy akrylowe

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	350 x 65 x 175 mm
Waga	0,366 kg
Docisk	130 kg
Dalsze specyfikacje produktu	solidna konstrukcja z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	EAN-Code
4352000	1	350 mm	65 mm	175 mm	0,366 kg	4006885435209

Wyciskacz MG 350

Wyjątkowo mocny wyciskacz



MADE IN EUROPE

- do wyciskania silikonu, mas akrylowych i klejów z tub o pojemności 310 ml
- obrotowy o 360° kołnierz zapewnia optymalną pozycję dłoni podczas pracy
- funkcja DROP-STOP zapobiega samoczynnemu wydobywaniu się masy, zapewniając czysty efekt pracy

Odpowiedni do

Odpowiedni do	masy akrylowe, silikony, kleje

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	398 x 64 x 171 mm
Docisk	180 kg

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
4353000	1	398 mm	64 mm	171 mm	4006885435308

Wyciskacz MG 400 ERGO

Ergonomiczny wyciskacz z regulacją szerokości uchwytu



- siła nacisku 180 kg zapewnia wygodną aplikację klejów, silikonów i mas akrylowych z tub o pojemności 310 m
- szerokość uchwytu można indywidualnie dopasować do wielkości dłoni
- funkcja DROP-STOP zapobiega samoczynnemu wydobywaniu się masy

Odpowiedni do

Odpowiedni do	masy akrylowe, silikony, kleje

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	420 x 65 x 170 mm
Docisk	180 kg

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
4354000	1	420 mm	65 mm	170 mm	4006885435407

Wyciskacz MG 300

kompaktowy standardowy wyciskacz



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- pasuje do tub o pojemności 310 ml
- szybka i łatwa wymiana tub
- z automatyczną funkcją DROP-STOP

Odpowiedni do

Odpowiedni do	silikony, masy akrylowe

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	90 x 360 x 195 mm
Waga	0,465 kg
Materiały	Tworzywo sztuczne
Dalsze specyfikacje produktu	solidna konstrukcja z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	EAN-Code
4355000	1	90	360	195	0,465	4006885435506

Wyciskacz MG 600 PRO

Profesjonalny wyciskacz o wyjątkowo wysokiej sile nacisku



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- do profesjonalnej aplikacji specjalnych substancji uszczelniających, chemii budowlanej, mas bitumicznych, klejów, silikonu i mas akrylowych z tub o pojemności 310 ml
- siła nacisku wynosząca 280 kg sprawdza się nawet w przypadku najbardziej gęstych materiałów
- ekstremalne przenoszenie siły dzięki mocnemu mechanizmowi posuwu minimalizuje zmęczenie podczas pracy

Odpowiedni do

Odpowiedni do	silikony, masy akrylowe, kleje, masy bitumiczne, specjalne substancje uszczelniające, chemia budowlana

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	181 x 391 x 72 mm
Waga	0,785 kg
Docisk	280 kg

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	EAN-Code
4356000	1	181	391	72	0,785	4006885435605

Wyciskacz MG 310 COMPACT

Kompaktowy wyciskacz zajmujący niewiele miejsca



MADE IN EUROPE

- lekki i kompaktowy – mieści się w najmniejszej skrzynce narzędziowej
- praktyczny uchwyt szybkozaciskowy do tub 310 ml, np. z klejem, silikonem czy masą akrylową
- funkcja DROP-STOP zapobiega samoczynnemu wydobywaniu się masy, zapewniając czysty efekt pracy

Odpowiedni do

Odpowiedni do	masy akrylowe, silikony, kleje

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	351 x 88 x 176 mm
Docisk	160 kg

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
4357000	1	351 mm	88 mm	176 mm	4006885435704

Wyciskacz MG 550

Mocny i wszechstronny wyciskacz



MADE IN EUROPE

- do wyciskania materiałów uszczelniających, fug cementowych, klejów, silikonu i mas akrylowych z tub o pojemności 310 ml
- niezwykle uniwersalny dzięki możliwości opcjonalnego włączenia wzmocnienia siły i mocnemu mechanizmowi posuwu lub funkcji DROP-STOP
- łatwa obsługa dzięki obracanemu o 360° uchwytowi na tuby, uchwytowi 2-komponentowemu i hakowi drabinowemu

Odpowiedni do

Odpowiedni do	masy akrylowe, silikony, kleje, specjalne substancje uszczelniające

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	387 x 64 x 171 mm
Docisk	220 kg

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
4358000	1	387 mm	64 mm	171 mm	4006885435803

Puste tuby

Do nakładania samodzielnie rozrabianych mas uszczelniających



MADE IN EUROPE

- puste tuby o pojemności 310 ml do nakładania samodzielnie rozrobionej masy uszczelniającej w narożnikach oraz w trudno dostępnych miejscach
- zamykana końcówka tuby chroni masę do spoinowania przed wyschnięciem
- pasują do wszystkich wyciskaczy marki wolfcraft

Dane techniczne

Objętość	310 ml

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4044000	3	4006885404403

Zestaw gładzików do fug, 4-częściowy

Do wygładzania fug



- 4 gładziki do fug wykonane z tworzywa TPU do wszystkich typowych szerokości, promieni i skosów
- 2 gładziki specjalne do wąskich przestrzeni, 2 gładziki standardowe
- elastyczny, łatwy do czyszczenia materiał o dobrych właściwościach ślizgowych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	silikony, masy akrylowe

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
4330000	1	4 części	4006885433007

Zestaw gładzików do fug, 2-częściowy

Do wygładzania fug



- 2 gładziki do fug wykonane z tworzywa TPU do wygładzania fug silikonowych
- profile do wszystkich typowych szerokości, promieni i skosów
- elastyczny, łatwy do czyszczenia materiał o dobrych właściwościach ślizgowych

Odpowiedni do

Odpowiedni do	silikony, masy akrylowe

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
4331000	1	2-częściowy	4006885433106

Składany zestaw gładzików do fug, 5-częściowy

Do wygładzania fug



- praktyczny, składany zestaw gładzików w kieszonkowym rozmiarze
- 5 gładzików do wszystkich typowych promieni i skosów, idealnych do pracy w wąskich przestrzeniach
- łatwy w czyszczeniu i trwały polipropylen

Odpowiedni do

Odpowiedni do	silikony, masy akrylowe

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	36 x 20 x 92 mm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
4332000	1	5-częściowy	4006885433205

Nóż skrobak z podwójnym ostrzem

Produkt 2-w-1 do cięcia i skrobania - idealny do usuwania fug silikonowych



- dwa oddzielne ostrza do cięcia i skrobania
- ergonomiczny kształt
- funkcja bezpieczeństwa

Dane techniczne

Wysokość ostrza	18 mm
Rękojeść	2-komponentowy uchwyt
Dalsze specyfikacje produktu	prowadnica ostrza z metalu funkcja bezpieczeństwa zapobiega jednoczesnemu wysunięciu ostrza i skrobaka

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4333000	1	4006885433304

Zestaw „Renowacja fug“, 4 cz.

Do zeskrobywania starych i wygładzania nowych fug silikonowych i akrylowych



- 4-częściowy zestaw „Renowacja fug“ zawierający skrobak do fug, 2 gładziki oraz odpowiedni uchwyt
- ergonomiczny, łatwy w czyszczeniu, do efektywnego usuwania i dokładnego wygładzania fug
- 1 gładzik do fug z profilami kątowymi 45° (5 i 10 mm), 1 gładzik do fug z profilami okrągłymi (promień 6 i 8 mm)

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4334000	1	4006885433403

Profil wypełniający do fug i szczelin

Do wypełnienia szczelin przed fugowaniem



- z pianki polietylenowej (PE) do wypełniania zbyt głębokich szczelin łączeniowych lub dylatacyjnych
- idealny do prawidłowego wykonania dwustronnej powierzchni przyczepnej
- pozwala oszczędzić masę wypełniającą i zapewnia dobrą izolację akustyczną oraz cieplną

Dane techniczne

Kolor	Szary
Dalsze specyfikacje produktu	wysoka elastyczność wodoodporny

Nr art.	Zawartość	Średnica produktu	Zakres stosowania	Długość (głębokość) produktu	EAN-Code
4360000	1	10 mm	do fug o szerokości 5–8 mm	6 000 mm	4006885436008
4361000	1	15 mm	do fug o szerokości 8–12 mm	6 000 mm	4006885436107
4362000	1	20 mm	do fug o szerokości 12–16 mm	6 000 mm	4006885436206

Zestaw naprawczy do fug

Do odnawiania fug



- nóż do fug szybko i sprawnie usuwający stare fugi silikonowe i akrylowe
- gładzik do fug pozwalający dokładnie wygładzić nowe spoiny
- 4 wkłady wygładzające do gładzika do fug; okrągły: Ø 8 i 12 mm; skośny: 5 i 10 mm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
4364000	1	6-częściowy	4006885436404

Końcówki do tub

Do zamykania otwartych tub z tworzywa sztucznego



- do wszystkich tub o pojemności 280, 290, 300 i 310 ml z gwintem grubozwojnym
- wieczko zamykające do końcówki tuby
- opóźnia wysychanie masy w tubie

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	107,5 mm
Dalsze specyfikacje produktu	końcówka do tuby o długości 107,5 mm, otwór końcówki tuby min. Ø 3 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4365000	4	4006885436503

Końcówka przegubowa do tub

Do fugowania w trudno dostępnych miejscach



- możliwość obrotu w zakresie 0–90° do prac w trudno dostępnych miejscach
- do wszystkich tub o pojemności 280, 290, 300 i 310 ml z gwintem grubozwojnym

Dane techniczne

Długość (głębokość) produktu	110 mm
Dalsze specyfikacje produktu	końcówka do tub o długości całkowitej 110 mm, w ustawieniu pod kątem 90° długość 85 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4366000	2	4006885436602

Gładziki do fug PRO FINE

Do równomiernego spoinowania silikonem i akrylem w wąskich obszarach roboczych



- specjalnie do prac w miejscach trudnodostępnych
- dwa gładziki o profilu okrągłym (promień 5 / 10 mm) i profilu krawędziowym 45° (szerokości 6 / 10 / 12 mm)
- łatwe czyszczenie pozostałości silikonu i akrylu

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	profil okrągły (promień 5 / 10 mm) profil krawędziowy 45° (szerokości 6 / 10 / 12 mm)

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4368000	1	4006885436800

Zestaw gładzików do fug SP 100

Do równych, gładkich fug



- 4-częściowy zestaw do wygładzania fug silikonowych i akrylowych
- do najczęściej spotykanych krawędzi i promieni: profil krawędzi 45°: szerokość 6 / 8 / 10 / 12 / 15 mm; profil okrągły: promień 7 / 10,5 / 14,5 mm
- łatwy w czyszczeniu

Odpowiedni do

Odpowiedni do	silikony, masy akrylowe

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	profil krawędzi 45°: szerokość 6 / 8 / 10 / 12 / 15 mm profil okrągły: promień 7 / 10,5 / 14,5 mm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
4369000	1	4 części	4006885436909



Zestaw do nawiercania desek tarasowych, 3-cz.

Do równomiernego przykręcania desek tarasowych



- szablon do precyzyjnego zaplanowania i wyznaczenia miejsc nawiercania otworów w jednej linii
- regulowany, do desek o szerokości od 100 do 145 mm
- dzięki nawiertakowi z pogłębiaczem i ogranicznikowi głębokości idealny do wierceń seryjnych, zawsze o tej samej głębokości wiercenia i pogłębiania

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno tarasowe

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
6960000	1	3-częściowy	4006885696006

Uchwyt do końcówek do konstrukcji tarasowych

Do przykręcania desek tarasowych z ograniczeniem głębokości



- regulowany ogranicznik głębokości zapewniający dobrą widoczność obszaru roboczego
- magnes przytrzymuje wkręt na końcówce
- z końcówką wkrętakową Torx® ze stali nierdzewnej – bez ryzyka rdzewienia łbów wkrętów

Dane techniczne

Uchwyt wkładu wkrętaka	Uchwyt sześciokątny 6,35 mm (¼ “)
Wersja trzpienia	Trzpień sześciokątny SW 8,5 mm
Dalsze specyfikacje produktu	z magnesem i ogranicznikiem głębokości

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
6961000	1	4006885696105

Zestaw startowy do budowy tarasów „Ukryte połączenia wkrętami”, 353-częściowy

System ukrytych połączeń do tarasów drewnianych



- połączenie wysoce estetycznego wyglądu z optymalną wentylacją od dołu i ochroną przed spiętrzaniem wilgoci
- szablon do wiercenia i wkręcania do szybkiego i łatwego montażu na spodzie desek
- odpowiedni do desek o szerokości od 100 do 150 mm, wystarcza na ok. 7 mb konstrukcji nośnej w przypadku desek 140 mm

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	na ok. 7 mb konstrukcji nośnej pod deski tarasowe o szerokości 140 mm pasuje do desek o szerokości od 100 do 150 mm

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
6971000	1	353 części	4006885697102

Zestaw łączników do desek tarasowych „Ukryte połączenia wkrętami”, 140-częściowy

Łączniki do tarasów drewnianych z ukrytym mocowaniem



- wysokiej jakości wygląd z uwagi na brak widocznych wkrętów
- tworzą odstęp między konstrukcją nośną a deskami drewnianymi, zapewniając optymalną wentylację od dołu i ochronę przed spiętrzaniem wilgoci
- strefa ruchoma łączników kompensuje pęcznienie i kurczenie się drewna

Odpowiedni do

Odpowiedni do drewno tarasowe

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Wyposażenie standardowe / Zawartość	EAN-Code
6972000	1	140 części	20 łączników do „ukrytych połączeń wkrętami”, 120 wkrętów ze stali nierdzewnej TX 20	4006885697201

Zestaw łączników do pierwszej i ostatniej deski tarasowej

Do estetycznego zakończenia tarasu



- umożliwia pewny montaż pierwszej i ostatniej deski na czołowej stronie konstrukcji nośnej
- pozwala uzyskać estetyczne wykończenie tarasu z ukrytym mocowaniem
- w komplecie z 60 wkrętami ze stali nierdzewnej, Torx® TX 20

Odpowiedni do

Odpowiedni do drewno tarasowe

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Wyposażenie standardowe / Zawartość	EAN-Code
6973000	1	70-częściowy	10 łączników do pierwszej i ostatniej deski, 60 wkrętów ze stali nierdzewnej, Torx TX 20	4006885697300

Zestaw łączników do desek tarasowych „Ukryte połączenia wkrętami”, 700-częściowy

Łączniki do tarasów drewnianych z ukrytym mocowaniem



- wysokiej jakości wygląd z uwagi na brak widocznych wkrętów
- tworzą odstęp między konstrukcją nośną a deskami drewnianymi, zapewniając optymalną wentylację od dołu i ochronę przed spiętrzaniem wilgoci
- strefa ruchoma łączników kompensuje pęcznienie i kurczenie się drewna

Odpowiedni do

Odpowiedni do drewno tarasowe

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Wyposażenie standardowe / Zawartość	EAN-Code
6974000	1	700-cz.	100 łączników do „ukrytych połączeń wkrętami”, 600 wkrętów ze stali nierdzewnej TX 20	4006885697409

Ścisk montażowy do budowy tarasów

Do rozmieszczania i wyrównywania desek tarasowych



- do desek tarasowych o szerokości do 20 cm, idealny w połączeniu adapterami dystansującymi
- zakres zacisku 450 mm i siła zacisku 120 kg – do dokładnego rozmieszczania i mocowania desek podczas przykręcania
- w komplecie z 2 szczękami mocującymi umożliwiającymi wykorzystanie ścisku montażowego również jako ścisk jednoręczny

Odpowiedni do

Odpowiedni do	deski tarasowe o szerokości do 20 cm

Dane techniczne

Siła mocowania	120 kg

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Zakres zacisku	EAN-Code
6985000	1	450 mm	4006885698505

Adaptery dystansujące

Do równomiernego rozmieszczania desek tarasowych



- dwie strony o rożnych wymiarach do szczelin dylatacyjnych o szerokości 6 lub 8 mm
- w połączeniu ze ściskiem montażowym gwarantują równomierne i estetyczne ułożenie desek
- wykonanie z tworzywa sztucznego wysokiej jakości

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno tarasowe

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	40 x 42 x 33 mm

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
6986000	10	40 mm	42 mm	33 mm	4006885698604

Podkładki dystansowe do budowy tarasów

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej do budowy tarasów



- jako punkty styku konstrukcji nośnej tarasów drewnianych
- wysokość 10 mm i wymiary 90 x 90 mm, do odseparowania konstrukcji nośnej od fundamentu
- chronią przed spiętrzaniem wilgoci i przedwczesnym butwieniem drewna tarasowego

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno tarasowe

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	90 x 90 x 10 mm

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
6987000	20	90 mm	90 mm	10 mm	4006885698703

Zestaw do budowy tarasu, 11-częściowy

Kompletny zestaw do szybkiego i dokładnego montażu desek tarasowych



MADE IN EUROPE

- ścisk montażowy do budowy tarasów (wraz z 2 wymiennymi szczękami do zastosowania w funkcji ścisku jednoręcznego) w połączeniu z 5 uchwytami dystansowymi gwarantuje równomierne i estetyczne ułożenie desek
- szablon do wiercenia do precyzyjnego rozmieszczania i nawiercania otworów w jednej linii
- dzięki nawiertakowi z pogłębiaczem i ogranicznikowi głębokości idealny do wierceń seryjnych, zawsze o tej samej głębokości wiercenia i pogłębiania

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
6988000	1	11 części	4006885698802





Przyrządy do cięcia płytek – porównanie produktów

MADE IN EUROPE

10 YEARS GUARANTEE

Dzięki innowacyjnej technologii i najwyższej jakości przyrządy do cięcia płytek firmy wolfcraft zapewniają doskonałe wyniki podczas układania płytek różnego rodzaju. Asortyment obejmuje maszynki z przeznaczeniem do wielu różnych zastosowań – od amatorskich po profesjonalne.

Typ	Długość cięcia	Szerokość cięcia z prowadnicą równoległą	Grubość płytki	Stojaki	Materiał podstawy	Prowadnica
TC 460  Do małych formatów	460 mm	50–155 mm	4–10 mm	✓	Aluminium	Łożyska ślizgowe z GRP
TC 600  Do wszechstronnych zastosowań	600 mm	50–155 mm	4–10 mm	✓	Aluminium	Łożyska ślizgowe z GRP
TC 610 W  Kompaktowy przyrząd do cięcia z drewnianą podstawą	610 mm	50–300 mm	3–10 mm		drewno	profil C, łożyska kulkowe
TC 670 Expert  Innowacyjna technologia do cięć seryjnych	670 mm	50–300 mm	4–14 mm	✓	Aluminium	profil C, łożyska kulkowe
TC 710 PW  Profesjonalny przyrząd do cięcia z drewnianą podstawą	710 mm	50–300 mm	3–14 mm	✓ (zintegrowane)	drewno	profil C, łożyska kulkowe
TC 710 PM  Profesjonalny przyrząd do cięcia z metalową podstawą	710 mm	50–300 mm	3–14 mm		Aluminium	profil C, łożyska kulkowe

Maszynka do cięcia płytek TC 710 PW

Tradycyjna maszynka do cięcia płytek



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- solidne, profesjonalne oraz masywne wykonanie na podstawie ze sklejki multiplex o grubości 18 mm
- szyna prowadząca z profilu ceowego z 6 łożyskami kulkowymi, kółko tnące o średnicy 20 mm, do cięcia o długości do 710 mm płytek o grubości 3–14 mm
- ruchomy, wysuwany klin łamiący do przełamywania płytek bezpośrednio po cięciu

Dane techniczne

Maks. długość cięcia	710 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	255 x 930 x 125 mm
Waga	10,5 kg
Grubość płytki	3 - 14 mm
Materiały	Metal; Drewno
Dalsze specyfikacje produktu	solidna, masywna i stabilna konstrukcja podstawa ze sklejki multiplex o grubości 18 mm ogranicznik szerokości cięcia 50–300 mm

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	EAN-Code
5553000	1	255 mm	930 mm	125 mm	10,5 kg	4006885555303

Maszynka do cięcia płytek TC 670 „Expert"

Maszynka do cięcia dużych płytek – jednokrotne ustawienie i cięcie seryjnie oraz idealne efekty



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- precyzyjne prowadzenie ostrza na długości 67 cm dzięki niewymagającym częstej konserwacji łożyskom kulkowym i szynom prowadzącym o profilu ceowym
- kontrolowane, precyzyjne przełamywanie płytek dzięki zmiennemu dociskowi dla płytek o grubości w zakresie 4–14 mm
- z podpórkami do płytek wielkoformatowych

Dane techniczne

Maks. długość cięcia	670 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	530 x 1 015 x 305 mm
Waga	6,14 kg
Grubość płytki	4 - 14 mm
Materiały	Aluminium; Metal; Tworzywo sztuczne
Dalsze specyfikacje produktu	ogranicznik szerokości cięcia 50–300 mm

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	EAN-Code
5555000	1	530 mm	1 015 mm	305 mm	6,14 kg	4006885555501

Maszynka do cięcia płytek TC 600

Podstawowa maszynka do cięcia płytek



- kompaktowa maszynka do cięcia mniejszych płytek o długości 600 mm i grubości 4–10 mm
- łożyska ślizgowe z tworzywa sztucznego, owalne szyny prowadzące i 2 kły łamiące ułatwiają cięcie i łamanie w kącie 45 i 90°
- prowadnica z ogranicznikiem kątowym o kącie do 45°, do cięć seryjnych i cięć po przekątnej

Dane techniczne

Maks. długość cięcia	600 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	240 x 780 x 240 mm
Waga	2,16 kg
Grubość płytki	4 - 10 mm
Materiały	Aluminium; Metal; Tworzywo sztuczne
Dalsze specyfikacje produktu	ogranicznik szerokości cięcia 50–155 mm

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	EAN-Code
5558000	1	240 mm	780 mm	240 mm	2,16 kg	4006885555808

Maszynka do cięcia płytek TC 460

Maszynka do cięcia płytek małoformatowych



- kompaktowa maszynka do cięcia małych płytek o długości 460 mm i grubości 4–10 mm
- łożyska ślizgowe z tworzywa sztucznego, owalne szyny prowadzące i 2 kły łamiące ułatwiają cięcie i łamanie w kącie 45 i 90°
- prowadnica z ogranicznikiem kątowym o kącie do 45°, do cięć seryjnych i cięć po przekątnej

Dane techniczne

Maks. długość cięcia	460 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	240 x 640 x 240 mm
Waga	1,72 kg
Grubość płytki	4 - 10 mm
Materiały	Aluminium; Metal; Tworzywo sztuczne
Dalsze specyfikacje produktu	ogranicznik szerokości cięcia 50–155 mm

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	EAN-Code
5559000	1	240 mm	640 mm	240 mm	1,72 kg	4006885555907

Maszynka do cięcia płytek TC 610 W

Kompaktowa maszynka do cięcia płytek na podstawie z drewna



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- do tradycyjnego cięcia i przełamywania płytek o długości do 610 mm i grubości 3–10 mm
- szyna prowadząca z profilu ceowego z 2 potrójnymi łożyskami kulkowymi i kółko tnące o średnicy 15 mm zapewnia płynne cięcie
- zintegrowany metalowy stożek ułatwia przełamywanie płytki

Dane techniczne

Maks. długość cięcia	610 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	250 x 795 x 120 mm
Waga	5,5 kg
Grubość płytki	3 - 10 mm
Materiały	Metal; Drewno
Dalsze specyfikacje produktu	stabilne, solidne wykonanie na podstawie z drewna zintegrowane metalowe stożki ułatwiają przełamywanie płytek ogranicznik szerokości cięcia 50–300 mm

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	EAN-Code
5561000	1	250 mm	795 mm	120 mm	5,5 kg	4006885556102

Maszynka do cięcia płytek TC 710 PM

Profesjonalna maszynka do cięcia płytek z innowacyjną techniką łamania



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- szyna prowadząca z profilu ceowego z 6 niewymagającymi częstej konserwacji łożyskami kulkowymi oraz kółko tnące o średnicy 20 mm zapewniają płynne cięcie płytek o długości do 710 mm i grubości 3–14 mm
- mocna, antypoślizgowa i odporna na skręcanie konstrukcja z metalu
- wsparta na sprężynach, antypoślizgowa podstawa pozwala uzyskać optymalny efekt łamania z wykorzystaniem wysuwanego klina łamiącego

Dane techniczne

Maks. długość cięcia	710 mm
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	255 x 930 x 125 mm
Waga	11,3 kg
Grubość płytki	3 - 14 mm
Materiały	Aluminium; Metal; Tworzywo sztuczne
Dalsze specyfikacje produktu	mocna, antypoślizgowa i odporna na skręcanie konstrukcja z metalu ogranicznik szerokości cięcia 50–300 mm

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	EAN-Code
5565000	1	255 mm	930 mm	125 mm	11,3 kg	4006885556508

Komfortowe ochraniacze na kolana

Do wygodnej pracy w pozycji klęczącej



- idealne do szorstkich i wrażliwych powierzchni
- amortyzacja chroniąca stawy
- wysoki komfort noszenia i swoboda ruchu

Dane techniczne

Kolor	Czarny
Zgodnie z normą	EN 14404:2004 + A1:2010

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4972000	1	4006885497207

Kółko tnące

Część zamienna



- pasuje do TC 670 PROJECT i EXPERT, TC 710 PW oraz PM
- otwór Ø 20 mm i 5 mm

Dane techniczne

Średnica produktu	20 mm

Nr art.	Zawartość	Materiał	Otwór uchwytu	EAN-Code
5551000	1	Spiek wolfram-karbid, powłoka TiN	5 mm	4006885555105

Prowadnica wzdłużna do maszynki do cięcia płytek TC 670

Do cięcia długich płytek z wykorzystaniem maszynek do cięcia płytek z serii TC 670



- pasuje do maszynek TC 670 EXPERT i PROJECT, łatwy montaż
- duża powierzchnia styku umożliwia proste cięcie i cięcie pod kątem do 10° (np. w razie konieczności docięcia płytki z uwzględnieniem nierówności ściany)
- maksymalna szerokość cięcia 350 mm

Dane techniczne

Min. szerokość cięcia	50 mm
Maks. szerokość cięcia	300 mm
Maks. długość cięcia	670 mm
Kąt. min. - maks.	10°
Materiały	Metal

Nr art.	Zawartość	Materiał	EAN-Code
5552000	1	Metal	4006885555204

Kółko tnące



Dane techniczne

Średnica produktu	20 mm
Długość (głębokość) produktu	3 mm
Materiały	Spiek wolfram-karbid

Nr art.	Zawartość	Materiał	Otwór uchwytu	EAN-Code
5556000	1	Spiek wolfram-karbid	5 mm	4006885555600

Kółko tnące

Część zamienna



- pasuje do TC 610 W, TC 600, TC 460
- ze spieku wolframowo-karbidowego
- otwór Ø 15 mm i 6,1 mm

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płytki

Dane techniczne

Średnica produktu	15 mm

Nr art.	Zawartość	Materiał	Otwór uchwytu	EAN-Code
5557000	1	Spiek wolfram-karbid	6,1 mm	4006885555709

Skrobak do fug

Do usuwania fug i zaprawy



- opcjonalne wyposażenie w 1 lub 2 ostrza do spoin o szerokości 2,5–6 mm
- łatwa wymiana ostrzy HM
- zintegrowana rolka stabilizuje prowadzenie po fudze

Dane techniczne

Szerokość robocza	2,5 mm
Wymiary ostrza	20 x 50 mm
Grubość ostrza	2,3 mm
Materiał ostrza	Z nasypem z węglików spiekanych

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5570000	1	4006885557000

Ostrza do skrobaka do fug

Do usuwania fug i zaprawy




- ostrza z nasypem z węglików spiekanych do skrobaka do fug (nr art. 5570000)
- gwarantują niezawodne usuwanie fug i zapraw
- grubość ostrza 2,3 mm

Dane techniczne

Szerokość robocza	2,5 mm
Wymiary ostrza	20 x 50 mm
Grubość ostrza	2,3 mm
Materiał ostrza	Z nasypem z węglików spiekanych

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5571000	2	4006885557109



Zestaw do montażu skrzydła drzwiowego, 3-cz.

Do łatwego zawieszania, regulacji i przenoszenia drzwi przez jedną osobę



- 3-częściowy zestaw z uchwytem do podnoszenia skrzydła drzwi i dwiema prowadnicami do łatwego zawieszania i regulacji drzwi przez jedną osobę
- Uchwyt do podnoszenia wykonany z wytrzymałej stali do mocowania i bezpiecznego przechylania drzwi o grubości materiału od 2 do 5 cm
- Dwie prowadnice ze podziałką dla sworzni zawiasów umożliwiają łatwą regulację i zawieszenie skrzydła drzwiowego

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	Nadaje się do ościeżnic typu DIN 18101

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3674000	1	4006885367401

Rozpierak do montażu ościeżnic drzwiowych EASY

Sprytna pomoc podczas osadzania drzwi



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- pomaga utrzymać ościeżnicę w odpowiedniej pozycji podczas pianowania oraz zapewnia równoległe ustawienie obu elementów bocznych ościeżnicy względem siebie
- podczas osadzania i wyrównywania ościeżnicy rozpieraki pozostają pewnie i stabilnie do niej przymocowane
- przeznaczony do montażu wszystkich drzwi o szerokości 610/735/860/985 mm

Dane techniczne

Szerokość ościeżnicy	600 – 1 000 mm
Głębokość ościeżnicy	80 – 330 mm
Wymiar zewn. skrzydła drzwiowego	610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Dalsze specyfikacje produktu	Nadaje się do ościeżnic typu DIN 18101

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
3675000	1	4006885367500

Zestaw montażowy do ościeżnic PRO

Kompletny zestaw do montażu drzwi



MADE IN EUROPE 10 YEARS GUARANTEE

- pozwala na dokładne ustawienie ościeżnicy w pozycji poziomej i pionowej oraz na jej właściwe osadzenie w otworze ściennym
- rozwiązanie to jest znacznie szybsze, łatwiejsze i precyzyjniejsze niż wyrównywanie drewnianymi klinami
- przeznaczony do montażu wszystkich drzwi o szerokości 610/735/860/985 mm

Dane techniczne

Szerokość ościeżnicy	600 – 1 000 mm
Głębokość ościeżnicy	80 – 330 mm
Wymiar zewn. skrzydła drzwiowego	610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Dalsze specyfikacje produktu	Nadaje się do ościeżnic typu DIN 18101

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
3676000	1	8 części	4006885367609

Pistolet do pianki montażowej

Do precyzyjnego uszczelniania, izolowania i klejenia



- pasuje do powszechnie dostępnych w sprzedaży tub z piankami poliuretanowymi
- wysokiej jakości wykonanie z metalu i tworzywa sztucznego
- ergonomiczny, 2-komponentowy uchwyt

Odpowiedni do

Odpowiedni do	1-komponentowa pianka montażowa z poliuretanu (PU)

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	340 x 50 x 170 mm
Waga	0,231 kg
Materiały	Tworzywo sztuczne; Metal

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	Masa produktu	EAN-Code
4342000	1	340	50	170	0,231	4006885434202

Uniwersalne kliny dylatacyjne

Wielofunkcyjne kliny 2 w 1



MADE IN EUROPE

- możliwość stosowania w funkcji elementów dystansowych do szczelin dylatacyjnych lub w funkcji klinów
- połączenie wtykane umożliwia uzyskanie kształtu litery V lub bloku o różnej wielkości
- stabilne podparcie eliminuje konieczność częstej korekty szczeliny i odstępów

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	35 x 6 x 60 mm
Materiały	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
6946000	30	35 mm	6 mm	60 mm	4006885694606



Szablon do puszek prądowych

Do montażu puszek prądowych



- do precyzyjnego wyznaczania pozycji otworów pod puszki prądowe
- pozioma i pionowa libella do dokładnego pionowania
- zintegrowana skala i pomoce do zaznaczania wszystkich typowych kombinacji gniazdek elektrycznych

Dane techniczne

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	50 x 185 x 15 mm
Podziałka	Milimetr (mm)

Nr art.	Zawartość	Szerokość produktu	Długość (głębokość) produktu	Wysokość produktu	EAN-Code
4050000	1	50 mm	185 mm	15 mm	4006885405004

Ręczny wycinak otworów ze znacznikiem

Do wstępnego wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych oraz gratowania i poszerzania otworów w tworzywach sztucznych



- ze znacznikiem do wstępnego wycinania otworów w suchej zabudowie
- 9 krawędzi tnących o specjalnej geometrii do ręcznego poszerzania otworów w tworzywie sztucznym, np. pod przepusty kablowe
- stożkowy kształt wycinaka do gratowania otworów lub czyszczenia krawędzi

Nr art.	Zawartość	Średnica	EAN-Code
4316000	1	5 – 24 mm	4006885431607

Ręczny wycinak otworów ERGO

Do punktowania otworów w płytach gipsowo-kartonowych oraz gratowania i poszerzania otworów w tworzywach sztucznych



- ze znacznikiem do punktowania otworów w suchej zabudowie
- 9 krawędzi tnących o specjalnej geometrii do ręcznego poszerzania otworów
- stożkowy kształt wycinaka do gratowania otworów lub czyszczenia krawędzi

Nr art.	Zawartość	Średnica	EAN-Code
4318000	1	5 – 24 mm	4006885431805

Pogłębiacz krawędzi otworów do płyt gipsowo-kartonowych, Ø 68 mm

Do montażu puszek prądowych równo z płytą



- specjalny pogłębiacz do montażu podtynkowego standardowych puszek prądowych
- 3 ostre, wymienne ostrza zapewniające czyste krawędzie ciętego materiału
- ergonomiczna geometria ułatwiająca szybkie pogłębianie

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa

Dane techniczne

Średnica robocza	68 mm
Liczba krawędzi tnących	3
Kierunek obrotu	Obroty prawe

Nr art.	Zawartość	Średnica robocza	EAN-Code
5892000	1	68 mm	4006885589209

Ostrza, 22 mm

6 ostrzy do wycinaków okręgów i pogłębiaczy do otworów



- 6 wyjątkowo ostrych ostrzy o długości 22 mm, do wycinaków okręgów i pogłębiaczy do otworów
- z wysokiej jakości stali węglowej do zastosowania przy płytach gipsowych i kartonie
- specjalna geometria zapewniająca optymalne wycinanie i długi okres użytkowania

Dane techniczne

Wysokość ostrza	22 mm

Nr art.	Zawartość	Wysokość ostrza	Grubość ostrza	EAN-Code
5893000	6	22	0,5	4006885589308

Zestaw projektowy „Montaż puszek prądowych"

Do przygotowywania instalacji elektrycznych w suchej zabudowie



- 3-częściowy, kompletny zestaw do montażu puszek prądowych w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych
- zawiera otwornicę ze stali węglowej Ø 68 mm, do dokładnego wiercenia otworów oraz i pogłębiacz do zlicowanego instalowania puszek
- zawiera szablon, do szybkiego i poprawnego montażu gniazdek i włączników elektrycznych w suchej zabudowie

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa, miękkie drewno, płyta OSB, sklejka, płyty wiórowe, deski profilowane, drewno konstrukcyjne, drewno budowlane, płyty z wełny drzewnej, płyty laminatowe, płyty wiórowe oklejone tworzywem, panele
Warunkowo odpowiedni	panele laminowane, płyty HDF, płyty MDF

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	Szablon do zaznaczania i pozycjonowania: znakowanie odstępów 71 i 91 mm Głębokość cięcia otwornicy ze stali węglowej: 30 mm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
5897000	1	3-częściowy	4006885589704

Szablon do zaznaczania i pozycjonowania

Do szybkiego i poprawnego montażu gniazdek i włączników elektrycznych w suchej zabudowie



- poziomica do łatwego ustawienia szablonu w celu dokładnego zaznaczenia pozycji wiercenia oraz pozycjonowania puszek instalacyjnych i osprzętu
- oznaczenia 71 i 91 mm do wygodnego przenoszenia prawidłowych odległości pomiędzy dwiema puszkami instalacyjnymi, a także między gniazdkami elektrycznymi a gniazdkami telewizyjno sieciowymi
- ilustrowana instrukcja pokazująca krok po kroku sposób prawidłowego korzystania z szablonu, w celu bezpiecznego i wygodnego wykonania instalacji

Dane techniczne

Długości robocze	91 / 71 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5975000	1	4006885597501

Szablon do wiercenia „Elektro“

Szablon do zaznaczania, ustawiania i wiercenia otworów w murze pod gniazdka elektryczne i wyłączniki



- poziomica obracana pod kątem 90° do poziomego i pionowego ustawienia szablonu, w celu dokładnego zaznaczenia pozycji wiercenia oraz pozycjonowania puszek instalacyjnych i osprzętu
- oznaczenia 71 i 91 mm do wygodnego przenoszenia prawidłowych odległości pomiędzy dwiema puszkami instalacyjnymi, a także między gniazdkami elektrycznymi a gniazdkami telewizyjno sieciowymi
- ilustrowana instrukcja pokazująca krok po kroku sposób prawidłowego korzystania z szablonu, w celu bezpiecznego i wygodnego wykonania instalacji

Dane techniczne

Długości robocze	91 mm
Maks. zakres pomiarowy	240 mm
Podziałka	Milimetr (mm)

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
5976000	1	4006885597600

Zestaw do montażu puszek prądowych

Do montażu puszek prądowych w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych



- otwornica do otworów pod gniazdka elektryczne, średnica 68 mm, do wykonywania otworów pod puszki instalacyjne w płytach gipsowo-kartonowych, głębokość cięcia 33 mm
- szablon do puszek prądowych do łatwego zaznaczania miejsc wiercenia otworów
- miara składana, 2 m, do łatwego mierzenia żądanej wysokości montażu nad podłogą lub pod sufitem

Odpowiedni do

Odpowiedni do	drewno, płyta gipsowo-kartonowa, płyty budowlane

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
8618000	1	3-częściowy	4006885861800

Zestaw montażowy do ościeżnic PRO

Kompletny zestaw do montażu drzwi



- pozwala na dokładne ustawienie ościeżnicy w pozycji poziomej i pionowej oraz na jej właściwe osadzenie w otworze ściennym
- rozwiązanie to jest znacznie szybsze, łatwiejsze i precyzyjniejsze niż wyrównywanie drewnianymi klinami
- przeznaczony do montażu wszystkich drzwi o szerokości 610/735/860/985 mm

Dane techniczne

Szerokość ościeżnicy	600 – 1 000 mm
Głębokość ościeżnicy	80 – 330 mm
Wymiar zewn. skrzydła drzwiowego	610 mm 735 mm 860 mm 985 mm
Dalsze specyfikacje produktu	Nadaje się do ościeżnic typu DIN 18101

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
3676000	1	8 części	4006885367609

Zestaw do niewidocznych połączeń w drewnie „Undercover Jig"

Kompletny zestaw do wykonywania niewidocznych połączeń śrubowych



- zestaw zawiera szablon Undercover Jig, wiertło stopniowane, ogranicznik głębokości, klucz imbusowy, końcówkę wkrętaka, drewnianą zaślepkę i wkręt do drewna
- kompletny zestaw do ukrytych połączeń narożnikowych, połączeń typu „T" i czołowych
- wysokiej jakości walizka z tworzywa sztucznego do praktycznego przechowywania i zachowania porządku

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	Wersja	EAN-Code
4642000	1	55-cz.	PZ 2	4006885464209
4642100	1	55-cz.	TX 20	4006885464216

Zestaw do frezowania otworów na zawiasy, Ø 26 mm, 5-cz.

Do łatwego montażu zawiasów puszkowych Ø 26 mm



- zawiera 2 szablony umożliwiające równoległe wyrównanie, oznaczenie prawidłowych pozycji wiercenia oraz prowadzenie podczas wiercenia
- z wiertłem Forstnera Ø 26 mm, wiertłem samocentrującym do zawiasów Ø 2,5 mm, wiertłem spiralnym do drewna Ø 5 mm, dla optymalnego rezultatu wiercenia
- w wysokiej jakości 2-komponentowym pudełku z tworzywa dla wygodnego przechowywania i bezpiecznego transportu

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu

długość wiertła Forstnera: 90 mm
długość wiertła spiralnego do drewna: 86 mm
długość robocza wiertła spiralnego do drewna: 52 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4655000	1	4006885465503

Zestaw do montażu zawiasów, Ø 35 mm, 5-cz.

Do łatwego montażu zawiasów puszkowych Ø 35 mm



- zawiera 2 szablony umożliwiające równoległe wyrównanie, oznaczenie prawidłowych pozycji wiercenia oraz prowadzenie podczas wiercenia
- z wiertłem Forstnera Ø 35 mm, wiertłem samocentrującym do zawiasów Ø 2,5 mm, wiertłem spiralnym do drewna Ø 5 mm, dla optymalnego rezultatu wiercenia
- w wysokiej jakości 2-komponentowym pudełku z tworzywa dla wygodnego przechowywania i bezpiecznego transportu

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu

długość wiertła Forstnera: 90 mm
długość wiertła spiralnego do drewna: 86 mm
długość robocza wiertła spiralnego do drewna: 52 mm

Nr art.	Zawartość	EAN-Code
4656000	1	4006885465602

Zestaw projektowy „Montaż puszek prądowych"

Do przygotowywania instalacji elektrycznych w suchej zabudowie



- 3-częściowy, kompletny zestaw do montażu puszek prądowych w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych
- zawiera otwornicę ze stali węglowej Ø 68 mm, do dokładnego wiercenia otworów oraz i pogłębiacz do zlicowanego instalowania puszek
- zawiera szablon, do szybkiego i poprawnego montażu gniazdek i włączników elektrycznych w suchej zabudowie

Odpowiedni do

Odpowiedni do	płyta gipsowo-kartonowa, miękkie drewno, płyta OSB, sklejka, płyty wiórowe, deski profilowane, drewno konstrukcyjne, drewno budowlane, płyty z wełny drzewnej, płyty laminatowe, płyty wiórowe oklejone tworzywem, panele
Warunkowo odpowiedni	panele laminowane, płyty HDF, płyty MDF

Dane techniczne

Dalsze specyfikacje produktu	Szablon do zaznaczania i pozycjonowania: znakowanie odstępów 71 i 91 mm Głębokość cięcia otwornicy ze stali węglowej: 30 mm

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
5897000	1	3-częściowy	4006885589704

Zestaw projektowy „Układanie paneli laminowanych i podłóg ozdobnych"

Kompletny zestaw zawierający łyżkę dociągającą, dobijak drewniany i 30 uniwersalnych klinów dylatacyjnych



- praktyczny zestaw 3 sprytnych narzędzi do układania rzędów paneli laminowanych i podłóg ozdobnych z zachowaniem szczelin dylatacyjnych
- łyżka dociągająca, dobijak i 30 uniwersalnych klinów dylatacyjnych wolfcraft w korzystnej cenie
- estetyczna powierzchnia bez widocznych fug i szczeliny dylatacyjne o równej szerokości

MADE IN EUROPE

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
6975000	1	32-cz.	4006885697508

Zestaw projektowy „Dopasowywanie paneli laminowanych i podłóg ozdobnych”

Kompletny zestaw składający się z kątownika uniwersalnego, wzornika i przymiaru do paneli



- zestaw 3 sprytnych narzędzi wyjątkowo pomocnych dla dokładnego montażu paneli laminowanych i pokryć podłogowych
- wzornik, przymiar do paneli i kątownik uniwersalny wolfcraft w korzystnej cenie
- umożliwia uzyskanie perfekcyjnego efektu końcowego przy montażu podłóg z precyzyjnym dopasowaniem paneli do ścian i zachowaniem czystych krawędzi

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
6976000	1	3-cz.	4006885697607

Zestaw projektowy „Docinanie i montaż listew przypodłogowych”

Kompletny zestaw zawierający regulowany przymiar i skrzynkę uciosową, piłę japońską i wyciskacz MG 200



- 3 sprytne narzędzia pomocne podczas docinania i montażu listew przypodłogowych
- zestaw wolfcraft zawierający regulowany przymiar i skrzynkę uciosową, piłę japońską i wyciskacz MG 200, dostępny w korzystnej cenie
- umożliwia wykonanie perfekcyjnego docięcia listew przypodłogowych pod idealnym kątem

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
6977000	1	3-cz.	4006885697706

Zestaw do budowy tarasu, 11-częściowy

Kompletny zestaw do szybkiego i dokładnego montażu desek tarasowych



MADE IN EUROPE

- ścisk montażowy do budowy tarasów (wraz z 2 wymiennymi szczękami do zastosowania w funkcji ścisku jednoręcznego) w połączeniu z 5 uchwytami dystansowymi gwarantuje równomierne i estetyczne ułożenie desek
- szablon do wiercenia do precyzyjnego rozmieszczania i nawiercania otworów w jednej linii
- dzięki nawiertakowi z pogłębiaczem i ogranicznikowi głębokości idealny do wierceń seryjnych, zawsze o tej samej głębokości wiercenia i pogłębiania

Nr art.	Zawartość	Części w zestawie	EAN-Code
6988000	1	11 części	4006885698802

Numer artykułu	Strona
1000000	79
1000000	260
1000000	268
1001000	437
1002000	244
1003000	174
1106000	300
1107000	300
1108000	300
1109000	300
1115000	300
1120000	311
1122000	311
1123000	311
1124000	311
1125000	320
1127000	320
1128000	320
1150000	300
1150100	300
1151000	300
1152000	301
1152100	301
1153000	301
1153100	301
1156100	301
1157000	301
1160000	320
1161000	320
1162000	320
1163000	320
1167000	320
1189000	320
1209000	272
1210000	272
1211000	272
1212000	272
1213000	272
1216000	276
1235000	431
1236000	431
1237000	437
1239000	431
1240000	432
1241000	289
1241000	434
1242000	289
1242000	434
1244000	290
1244000	434
1245000	290
1245000	434
1247000	290
1247000	434
1248000	290
1248000	435
1249000	290
1249000	434
1250000	290
1250000	435
1260000	290
1260000	435
1261000	290
1261000	435
1262000	290
1262000	435
1263000	291
1263000	435
1264000	291
1264000	435
1265000	291
1265000	435
1266000	291
1266000	436

Numer artykułu	Strona
1267000	291
1267000	436
1268000	292
1268000	436
1296000	283
1297000	283
1298000	283
1299000	283
1302000	284
1303000	284
1304000	284
1305000	284
1306000	284
1307000	284
1322000	286
1323000	286
1324000	286
1325000	286
1326000	286
1327000	286
1330000	272
1331000	272
1332000	272
1333000	273
1334000	273
1335000	273
1338000	276
1339000	277
1340000	277
1342000	273
1342000	592
1344000	274
1344000	592
1374000	277
1375000	292
1376000	292
1378000	292
1379000	292
1380000	292
1383000	292
1386000	278
1388000	278
1389000	278
1391000	293
1392000	293
1395000	293
1396000	293
1500000	360
1502000	360
1505000	360
1506000	360
1510000	361
1512000	361
1527000	272
1534000	273
1539000	294
1573000	432
1577000	294
1579000	293
1620099	157
1620300	157
1621099	159
1621300	159
1622099	157
1622300	157
1623099	159
1623300	159
1624099	158
1626099	157
1627099	158
1628099	160
1629099	159
1630099	357
1631099	357

Numer artykułu	Strona
1633099	159
1651000	155
1660999	161
1663000	162
1664000	162
1668999	161
1669999	161
1672000	337
1673000	337
1674000	332
1683999	158
1684999	158
1685999	159
1686999	160
1687999	159
1688999	160
1694000	153
1695000	153
1698000	153
1700099	385
1702000	385
1703000	385
1704099	385
1705000	386
1705099	385
1706000	386
1706099	385
1707000	386
1708000	386
1710000	386
1715000	306
1717000	306
1719000	306
1724000	306
1725000	306
1726000	306
1739000	496
1740000	496
1741000	496
1742000	496
1749000	314
1755000	322
1756000	322
1757000	322
1760000	323
1761000	314
1762000	314
1763000	322
1764000	322
1766000	314
1767000	314
1768000	314
1770000	496
1771000	496
1772000	496
1773000	496
1774000	496
1775000	496
1776000	496
1780000	323
1782000	323
1783000	323
1787000	323
1790000	323
1791000	323
1792000	323
1793000	323
1794000	323
1811000	325
1812000	325
1813000	325
1814000	325
1826000	324
1830000	326

Numer artykułu	Strona
1838000	302
1840000	302
1842000	302
1843000	302
1850000	324
1850100	324
1851000	324
1851100	324
1852000	324
1852100	324
1853000	324
1853100	324
1854000	324
1857000	324
1861000	307
1862000	307
1863000	307
1864000	307
1865100	324
1866000	324
1869000	306
1890000	307
1890100	307
1892000	307
1894000	307
1896000	307
1897000	307
1899100	308
1900000	308
1902000	308
1904000	308
1906000	308
1908000	308
1912000	308
1914000	308
1916000	308
1916100	309
1918000	308
1919000	308
1920000	308
1922000	309
1923000	309
1932000	309
1933100	309
1934000	309
1936000	309
1938000	309
1950000	309
1954000	309
1956000	309
1959100	315
1961000	315
1962000	315
1963000	315
1966000	315
1968000	315
1969100	315
1971000	315
1972000	315
1973000	315
1981000	316
1982000	316
1983000	316
1986200	316
1987000	312
1988000	312
1990000	319
1992000	316
1993000	316
1994000	316
1996000	312
1997000	312
1998000	316
2001000	326

Numer artykułu	Strona
2002000	326
2003000	326
2015000	335
2016000	335
2017000	335
2020000	329
2025000	348
2027000	335
2027099	335
2028000	335
2028099	335
2029000	335
2029099	335
2032000	330
2033000	330
2034000	330
2035000	330
2036000	330
2037000	330
2038000	331
2039000	331
2048000	317
2049000	317
2052000	317
2053000	317
2054000	317
2056000	318
2057000	318
2058000	318
2059000	318
2069000	303
2069100	303
2070000	304
2070100	304
2072000	304
2098000	348
2100000	367
2101000	367
2102000	367
2103000	367
2104000	365
2106000	364
2107000	372
2108000	364
2109000	364
2110000	367
2112000	367
2114000	364
2116000	348
2117000	349
2119000	365
2125000	372
2126000	365
2127000	365
2128000	365
2130000	349
2131000	349
2132000	350
2133000	366
2134000	356
2138000	438
2139000	350
2140000	342
2142000	342
2144000	342
2146000	351
2147000	390
2148000	372
2149000	373
2150000	372
2151000	372
2153000	373
2154000	206
2155000	207

Numer artykułu	Strona
2157000	199
2158000	199
2160000	207
2161000	200
2162000	200
2164000	201
2165000	201
2169000	202
2170000	343
2171000	343
2172000	343
2173000	343
2174000	343
2175000	343
2178000	351
2179000	351
2200000	66
2202000	66
2207000	67
2208000	352
2208000	354
2208000	499
2211000	329
2213100	327
2214100	327
2215100	327
2216000	327
2218100	328
2219000	328
2220000	208
2223000	329
2224000	352
2224000	354
2224000	500
2225000	327
2227000	305
2230000	390
2241100	327
2242100	327
2243100	327
2245000	331
2246000	332
2249000	352
2249000	354
2249000	500
2250000	304
2250100	304
2251000	304
2251100	304
2252000	304
2253000	304
2258000	306
2259100	304
2260000	327
2265000	368
2265000	371
2267100	303
2269000	303
2269100	303
2270000	303
2270100	303
2271000	303
2271100	303
2272000	303
2281000	338
2282100	333
2283100	333
2284100	333
2285000	338
2287000	340
2288000	340
2289000	113
2290000	113
2291000	113

Indeks artykułu

Numer artykułu	Strona
2292000	115
2294000	114
2295000	114
2296000	114
2297000	115
2298000	116
2299000	116
2301000	105
2303000	107
2305000	106
2307000	109
2308000	109
2310000	88
2311000	88
2313000	94
2315000	90
2317000	98
2318000	98
2319000	101
2324000	90
2356000	111
2358000	102
2360000	88
2361000	88
2365000	90
2367000	98
2370000	105
2371000	106
2372000	105
2373000	108
2375000	106
2377000	102
2378000	110
2379000	96
2379000	571
2380000	89
2381000	91
2382000	89
2383000	94
2383100	97
2384000	101
2385000	91
2388000	99
2393000	94
2400000	279
2407000	275
2408000	275
2411000	295
2413000	287
2413000	293
2414000	293
2415000	293
2416000	274
2419000	432
2421000	295
2425000	295
2426000	294
2429000	296
2445000	279
2446000	279
2447000	280
2450000	338
2452000	339
2453000	163
2454000	339
2455000	334
2456000	163
2457000	163
2458000	164
2459000	164
2460000	334
2461000	334
2462000	334
2463000	164
2465000	334
2466000	334
2467000	334
2468000	334
2469000	334
2471000	334
2475000	334
2476000	334
2477000	274
2478000	274
2479000	274
2480000	274
2481000	274
2482000	274
2483000	274
2491000	280
2495000	280
2498000	226
2499000	226
2500000	226
2504000	218
2505000	218
2506000	218
2511000	226
2512000	264
2515000	230
2516000	230
2518000	228
2519000	228
2520000	395
2522000	228
2523000	229
2524000	228
2527000	395
2530000	396
2531000	396
2532000	396
2533000	396
2534000	396
2535000	396
2536000	396
2540000	396
2542000	219
2542000	281
2544000	226
2545000	227
2546000	219
2547000	219
2548000	219
2555000	230
2576000	220
2577000	220
2578000	220
2580000	220
2581000	220
2582000	220
2583000	220
2584000	221
2585000	230
2603000	391
2606000	391
2618000	391
2623000	392
2625000	392
2630000	392
2631000	393
2632000	393
2635000	393
2640000	393
2641000	394
2642000	394
2645000	394
2649000	394
2650000	89
2651000	91
2652000	89
2653000	93
2654000	98
2655000	103
2668000	119
2669000	89
2671000	117
2673000	117
2674000	108
2677000	118
2678000	118
2679000	116
2680000	91
2682000	95
2684000	97
2685000	103
2688000	103
2691000	92
2692000	92
2696000	117
2700000	374
2701000	375
2702000	375
2704000	366
2705000	373
2709000	366
2710000	366
2711000	370
2713000	362
2715000	438
2716000	439
2717000	439
2721000	439
2722000	440
2723000	440
2724000	441
2725000	441
2726000	362
2727000	362
2728000	363
2729000	363
2730000	246
2731000	246
2732000	246
2733000	246
2738000	368
2739000	369
2740000	369
2741000	363
2746000	370
2747000	371
2748000	374
2751000	265
2755000	266
2764000	441
2778000	489
2779000	489
2840000	492
2841000	492
2842000	492
2843000	492
2844000	492
2845000	492
2846000	492
2848000	492
2849000	492
2850000	493
2851000	493
2852000	493
2853000	493
2854000	493
2856000	493
2858000	493
2860000	492
2861000	492
2862000	492
2863000	492
2864000	492
2866000	492
2867000	492
2868000	492
2869000	492
2870000	494
2871000	494
2872000	494
2873000	494
2874000	494
2875000	494
2876000	494
2877000	486
2878000	494
2879000	494
2891000	486
2892000	486
2894000	490
2895000	490
2896000	487
2897000	487
2898000	487
2899000	490
2900000	266
2905000	557
2906000	557
2907000	557
2908000	557
2909000	557
2910000	557
2911000	561
2912000	561
2913000	561
2916000	557
2917000	558
2918000	558
2921000	559
2922000	559
2923000	559
2928000	560
2933000	554
2939000	558
2940000	560
2941000	560
2942000	560
2943000	560
2944000	560
2945000	560
2955000	79
2955000	554
2960000	494
2961000	494
2962000	494
2963000	285
2964000	285
2965000	287
2969000	288
2974000	288
2975000	281
2976000	281
2977000	282
2978000	282
2979000	282
2981000	296
2982000	289
2983000	296
2984000	296
2985000	296
3008000	423
3009000	423
3010000	411
3016000	415
3020000	404
3021000	404
3023000	404
3030000	30
3030000	404
3031000	30
3031000	404
3032000	30
3032000	404
3033000	30
3033000	404
3034000	30
3034000	404
3036000	31
3036000	405
3037000	405
3037000	409
3038000	405
3039000	406
3051000	424
3057000	409
3058000	409
3059000	409
3070000	406
3071000	406
3072000	406
3073000	406
3074000	406
3082000	296
3083000	297
3084000	297
3085000	297
3086000	298
3090000	407
3091000	407
3092000	407
3093000	407
3094000	407
3101000	308
3102000	308
3103000	309
3104000	309
3111000	307
3112000	307
3113000	307
3114000	307
3117000	307
3118000	325
3119000	494
3122000	310
3124000	310
3125000	310
3136000	324
3137000	324
3138000	324
3139000	324
3141000	493
3162000	321
3163000	353
3164000	353
3166000	353
3166000	355
3168000	340
3170000	497
3171000	497
3172000	497
3173000	497
3174000	497
3175000	497
3176000	497
3180000	303
3182000	319
3184000	319
3185000	319
3191000	305
3192000	305
3235000	68
3235000	379
3236000	68
3236000	379
3237000	68
3237000	379
3253000	68
3253000	380
3254000	68
3254000	380
3258000	69
3258000	380
3259000	69
3259000	381
3260000	69
3260000	381
3261000	70
3261000	381
3263000	70
3263000	382
3264000	70
3264000	382
3266000	70
3266000	382
3267000	71
3267000	382
3270000	71
3270000	383
3275000	419
3277000	419
3285000	423
3286000	423
3287000	423
3291000	422
3292000	422
3293000	422
3300000	243
3301000	243
3302000	243
3303000	243
3305000	243
3306000	243
3309000	245
3310000	245
3313000	245
3315000	245
3316000	245
3317000	245
3318000	245
3319000	245
3320000	245
3321000	245
3322000	245
3325000	245
3326000	245
3327000	245
3328000	245
3361000	243
3362000	243
3363000	243
3364000	243
3365000	243
3366000	243
3374000	244
3376000	244
3406000	77
3410000	52
3412099	52
3415000	52
3416000	420

Numer artykułu	Strona
3417000	420
3418000	419
3420000	412
3421000	421
3423000	53
3425000	412
3431000	412
3432000	413
3433000	413
3441000	419
3442000	420
3453000	416
3455100	407
3456000	408
3457000	408
3458000	413
3464000	175
3465000	175
3466000	176
3467000	176
3468000	177
3470000	175
3471000	176
3472000	177
3473000	177
3474000	177
3475000	177
3476000	177
3477000	177
3478000	178
3490000	187
3492000	189
3493000	189
3494000	189
3498000	188
3537000	107
3538000	110
3541000	107
3543000	92
3544000	111
3545000	95
3546000	96
3547000	93
3549000	99
3550000	108
3551000	93
3554000	100
3555000	100
3559000	104
3561000	93
3566000	115
3567000	118
3568000	119
3599000	120
3605000	410
3606000	410
3607000	410
3610000	410
3611000	410
3612000	410
3615000	416
3616000	416
3620000	411
3621000	411
3622000	411
3623000	411
3625000	413
3626000	414
3630000	414
3631000	414
3632000	416
3633000	414
3638000	415
3638100	415

Numer artykułu	Strona
3662000	415
3663000	415
3674000	417
3674000	634
3675000	417
3675000	634
3676000	417
3676000	635
3676000	641
3681000	421
3750000	554
3752000	429
3753000	429
3754000	429
3756000	429
3759000	231
3761000	429
3762000	429
3764000	188
3767000	187
3768000	189
3770000	189
3772000	189
3777000	202
3800000	71
3800000	376
3801000	71
3801000	376
3802000	71
3802000	376
3803000	71
3803000	376
3804000	71
3804000	376
3829000	72
3829000	376
3836000	140
3838000	140
3840000	141
3842000	141
3849000	141
3862000	178
3864000	146
3874000	196
3876000	196
3879000	196
3882000	196
3885000	196
3887000	196
3888000	197
3893000	179
3894000	179
3895000	179
3896000	179
3897000	179
3898000	179
3899000	179
3900000	71
3900000	376
3901000	72
3901000	376
3902000	72
3902000	376
3903000	72
3903000	376
3904000	72
3904000	376
3922000	73
3922000	377
3924000	73
3924000	377
3925000	73
3925000	377
3926000	73

Numer artykułu	Strona
3926000	377
3927000	73
3927000	377
3931000	72
3931000	377
3950000	144
3951000	144
3952000	142
3953000	146
3954000	144
3955000	145
3961000	148
3962000	148
3963000	72
3963000	377
3967000	73
3967000	378
3971000	73
3971000	378
3975000	142
3986000	142
3987000	142
3988000	143
3989000	143
3990000	143
3991000	147
3992000	148
3993000	149
3994000	145
3995000	145
3996000	147
3997000	146
3998000	147
3999000	143
4005000	548
4005000	593
4008000	516
4008000	585
4009000	585
4012000	487
4012000	593
4013000	585
4014000	586
4019000	586
4024000	425
4024000	586
4026000	587
4027000	479
4027000	584
4029000	429
4029000	584
4031000	425
4031000	587
4033000	425
4033000	587
4039000	588
4040000	591
4041000	588
4042000	591
4043000	484
4043000	593
4044000	505
4044000	594
4044000	612
4045000	591
4047000	484
4047000	594
4050000	522
4050000	597
4050000	638
4051000	484
4051000	594
4052000	488
4052000	595

Numer artykułu	Strona
4055000	298
4055000	592
4056000	595
4058000	488
4058000	595
4059000	485
4059000	596
4062000	485
4062000	596
4063000	485
4063000	596
4080000	465
4080000	477
4081000	457
4085000	466
4085000	477
4086000	466
4086000	477
4089000	452
4097000	463
4100000	480
4101000	480
4105000	510
4106000	452
4108000	480
4109000	481
4110000	166
4111000	166
4113000	166
4117000	479
4119000	463
4124000	464
4126000	468
4127000	468
4129000	469
4131000	453
4132000	453
4133000	454
4134000	454
4135000	454
4136000	457
4138000	458
4139000	458
4141000	459
4146000	459
4147000	464
4149000	466
4149000	588
4150000	455
4151000	467
4152000	467
4155000	455
4164000	479
4172000	469
4173000	469
4174000	470
4179000	470
4180000	470
4181000	471
4182000	471
4185000	471
4186000	471
4187000	472
4188000	472
4189000	472
4193000	481
4195000	467
4196000	473
4197000	482
4200000	455
4206000	473
4207000	473
4208000	474
4209000	474

Numer artykułu	Strona
4213000	474
4214000	475
4238000	134
4239000	134
4240000	135
4241000	135
4242000	135
4243000	135
4244000	136
4245000	139
4246000	139
4247000	140
4249000	138
4251000	138
4252000	136
4253000	137
4255000	137
4257000	137
4258000	134
4260000	135
4281000	468
4281000	478
4284000	460
4285000	460
4287000	482
4288000	465
4288000	478
4289000	465
4289000	478
4290000	461
4290000	568
4291000	461
4291000	568
4292000	456
4292000	589
4300000	483
4302000	470
4303000	471
4305000	462
4306000	462
4307000	472
4309000	475
4310000	475
4311000	476
4312000	468
4313000	471
4314000	476
4315000	510
4316000	510
4316000	597
4316000	638
4317000	511
4318000	511
4318000	597
4318000	638
4320000	456
4325000	483
4330000	505
4330000	612
4331000	506
4331000	612
4332000	506
4332000	613
4333000	462
4333000	483
4333000	506
4333000	613
4334000	507
4334000	613
4342000	418
4342000	511
4342000	635
4351000	502
4351000	608

Numer artykułu	Strona
4352000	502
4352000	608
4353000	503
4353000	608
4354000	503
4354000	609
4355000	503
4355000	609
4356000	504
4356000	610
4357000	504
4357000	610
4358000	505
4358000	611
4360000	507
4360000	614
4361000	507
4361000	614
4362000	507
4362000	614
4364000	507
4364000	614
4365000	508
4365000	614
4366000	508
4366000	615
4368000	508
4368000	615
4369000	509
4369000	615
4370000	221
4372000	221
4373000	221
4375000	222
4376000	397
4377000	397
4378000	397
4379000	397
4380000	397
4381000	397
4382000	222
4383000	222
4385000	398
4386000	398
4387000	74
4387000	383
4389000	397
4390000	223
4391000	223
4392000	227
4393000	229
4399000	383
4399000	399
4400000	384
4400000	399
4521000	77
4522000	78
4640000	80
4640000	555
4642000	555
4642000	641
4642100	555
4642100	641
4645000	556
4650000	80
4650000	556
4655000	562
4655000	642
4656000	562
4656000	642
4657000	562
4658000	563
4665000	81
4665000	556

Indeks artykułu

Numer artykułu	Strona
4681000	81
4681000	266
4682000	81
4685000	82
4686000	82
4688000	84
4756000	328
4800000	83
4802000	83
4877000	546
4908000	532
4920000	53
4930000	532
4931000	532
4932000	533
4933000	533
4934000	534
4935000	534
4936000	535
4937000	535
4938000	536
4939000	536
4940000	537
4941000	537
4942000	537
4943000	537
4944000	537
4945000	538
4946000	538
4947000	538
4948000	539
4949000	539
4950000	539
4951000	540
4952000	540
4953000	540
4957000	541
4958000	541
4959000	542
4960000	542
4961000	543
4962000	543
4963000	543
4964000	544
4965000	544
4966000	545
4967000	545
4968000	545
4969000	545
4970000	546
4971000	546
4972000	547
4972000	572
4972000	629
4980000	549
5017000	165
5027000	78
5119000	602
5121000	602
5122000	603
5125000	603
5205000	520
5206000	520
5208000	520
5209000	521
5210000	516
5215000	527
5216000	527
5219000	521
5221000	523
5222000	523
5223000	523
5227000	524
5343000	258
5344000	258
5345000	258
5346000	258
5347000	258
5348000	258
5351000	387
5352000	387
5353000	387
5422000	190
5423000	190
5424000	180
5425000	170
5428000	170
5458000	171
5459000	171
5460000	171
5462000	191
5463000	191
5464000	191
5465000	191
5466000	191
5467000	191
5469000	191
5470000	191
5471000	191
5472000	191
5473000	191
5474000	191
5475000	191
5476000	191
5479000	192
5480000	171
5481000	171
5482000	171
5483000	171
5484000	191
5485000	191
5486000	191
5490000	171
5492000	191
5493000	191
5494000	191
5495000	191
5496000	191
5497000	191
5498000	191
5499000	512
5501000	58
5503000	58
5505000	59
5525000	59
5528000	60
5535000	60
5542000	61
5543000	61
5548000	62
5551000	629
5552000	629
5553000	626
5555000	626
5556000	630
5557000	630
5558000	627
5559000	627
5561000	628
5565000	628
5570000	630
5571000	631
5582000	63
5607000	337
5608000	333
5614000	335
5615000	335
5616000	335
5617000	340
5618000	339
5619000	325
5620000	325
5632000	341
5633000	341
5634000	341
5635000	341
5641000	400
5642000	400
5643000	400
5650000	336
5651000	336
5652000	336
5653000	336
5654000	336
5655000	336
5801000	314
5803000	314
5810000	497
5811000	497
5812000	497
5813000	497
5815000	497
5816000	497
5817000	497
5818000	497
5866000	495
5867000	495
5876000	500
5877000	501
5884000	488
5885000	495
5886000	495
5890000	489
5892000	512
5892000	598
5892000	639
5893000	476
5893000	598
5893000	639
5894000	489
5897000	512
5897000	525
5897000	598
5897000	639
5897000	643
5898000	491
5899000	491
5900000	491
5911000	82
5913000	182
5915000	183
5916000	183
5917000	183
5918000	183
5920000	183
5922000	183
5924000	183
5926000	184
5928000	184
5929000	184
5930000	184
5931000	184
5932000	184
5933000	184
5940000	184
5941000	186
5942000	186
5943000	186
5944000	186
5945000	186
5946000	186
5947000	186
5948000	186
5949000	186
5950000	211
5951000	212
5952000	212
5953000	212
5954000	267
5955000	181
5956000	181
5957000	192
5958000	192
5959000	197
5960000	198
5961000	198
5962000	198
5963000	205
5964000	205
5965000	205
5966000	205
5967000	205
5968000	205
5969000	206
5970000	206
5972000	206
5975000	522
5975000	599
5975000	640
5976000	516
5976000	522
5976000	640
5977000	208
5977000	589
5978000	209
5978000	590
5979000	209
5980000	193
5981000	184
5981000	194
5981000	213
5982000	172
5982000	195
5982000	214
5983000	210
5985000	210
5986000	211
5987000	344
5988000	344
5989000	345
5990000	262
5991000	262
5992000	263
5993000	263
5994000	263
5995000	186
5996000	186
5997000	186
5998000	186
5999000	186
6010000	491
6011000	491
6012000	491
6013000	491
6014000	491
6015000	491
6016000	491
6017000	491
6018000	491
6043000	39
6044000	39
6045000	39
6065000	45
6066000	40
6067000	40
6068000	41
6071000	42
6072000	43
6073000	47
6077000	43
6085000	47
6086000	48
6091000	48
6092000	49
6093000	48
6094000	49
6095000	498
6096000	498
6097000	499
6098000	499
6099000	49
6102300	34
6119973	34
6152000	17
6152000	26
6166000	17
6166000	26
6166000	31
6171000	17
6171000	26
6172000	18
6172000	27
6174000	18
6174000	27
6176000	18
6176000	27
6176000	31
6177000	24
6182000	24
6197000	75
6272000	124
6340000	124
6341000	124
6342000	124
6343000	124
6344000	124
6345000	124
6346000	124
6347000	124
6355000	125
6356000	125
6359000	125
6364000	125
6365000	125
6368000	125
6372000	125
6373000	125
6376000	125
6377000	125
6379000	125
6381000	125
6456000	126
6458000	126
6464000	126
6468000	126
6472000	126
6473000	126
6476000	126
6477000	126
6481000	126
6540000	131
6541000	131
6542000	131
6543000	131
6544000	131
6545000	131
6546000	131
6547000	132
6548000	132
6549000	132
6550000	132
6551000	132
6552000	132
6553000	132
6554000	132
6583000	129
6584000	129
6593000	130
6594000	130
6595000	130
6620000	127
6621000	127
6622000	127
6623000	127
6624000	127
6625000	127
6630000	127
6631000	127
6632000	127
6633000	128
6634000	128
6635000	128
6644000	128
6646000	128
6650000	128
6660000	129
6662000	129
6664000	129
6666000	129
6668000	129
6680000	130
6682000	130
6684000	130
6686000	130
6730000	128
6731000	128
6732000	128
6733000	128
6734000	128
6735000	128
6736000	128
6737000	128
6740000	130
6741000	130
6742000	130
6779000	43
6780000	44
6781000	44
6782000	41
6783000	44
6784000	45
6785000	41
6786000	42
6787000	42
6788000	46
6800000	50
6801000	50
6802000	50
6803000	51
6804000	51
6806000	54
6870000	25
6871000	25
6891000	19
6891000	28
6891000	32
6892000	19
6892000	28
6892000	32
6893000	20
6893000	29
6893000	33
6897000	20
6897000	76

Numer artykułu	Strona
6898000	21
6899000	21
6901000	21
6903000	22
6904000	22
6905000	34
6906000	14
6906612	14
6907000	15
6909000	30
6913000	76
6914000	76
6916000	22
6917000	22
6918000	16
6918612	16
6925000	426
6925000	572
6927000	572
6928000	573
6929000	573
6930000	573
6931000	574
6933000	569
6937000	569
6939000	570
6940000	570
6945000	574
6946000	418
6946000	574
6946000	635
6947000	575
6948000	428
6948000	517
6948000	578
6948200	428
6948200	517
6948200	578
6949000	517
6949000	578
6950000	426
6950000	575
6951000	427
6951000	576
6952000	518
6952000	579
6955000	427
6955000	576
6956000	428
6956000	518
6956000	579
6957000	518
6957000	579
6958000	519
6958000	580
6960000	618
6961000	298
6961000	618
6971000	618
6972000	619
6973000	619
6974000	619
6975000	576
6975000	643
6976000	525
6976000	580
6976000	644
6977000	577
6977000	644
6978000	526
6978000	577
6985000	408
6985000	620
6986000	620
6987000	620
6988000	621
6988000	644
7000000	444
7010000	445
7011000	445
7012000	445
7015000	445
7016000	445
7017000	445
7021000	446
7025000	447
7026000	446
7028000	446
7030000	447
7031000	446
7032000	446
7032100	446
7036000	446
7037000	446
7037100	446
7042000	446
7045000	447
7046000	446
7047000	446
7056000	448
7057000	448
7076000	444
7078000	442
7079000	442
7080000	442
7081000	443
7089000	443
7090000	443
7100000	233
7101000	233
7102000	233
7103000	236
7104000	236
7105000	236
7106000	236
7107000	247
7108000	238
7109000	250
7110000	250
7111000	248
7112000	248
7113000	254
7114000	261
7115000	269
7116000	269
7117000	269
7118000	231
7119000	251
7120000	237
7121000	233
7122000	239
7123000	248
7131000	240
7132000	240
7133000	240
7134000	241
7135000	241
7136000	241
7137000	241
7138000	241
7139000	241
7140000	241
7166000	448
7177000	449
7234000	449
7246000	238
7247000	238
7248000	238
7249000	238
7250000	238
7251000	238
7252000	238
7253000	238
7254000	238
7255000	238
7256000	234
7257000	234
7258000	234
7259000	234
7260000	234
7261000	239
7262000	239
7263000	239
7264000	239
7265000	249
7266000	249
7267000	249
7269000	249
7270000	249
7416000	255
7417000	255
7418000	255
7419000	255
7420000	255
7421000	255
7422000	255
7423000	255
7424000	255
7425000	255
7426000	255
7427000	255
7428000	255
7429000	255
7430000	255
7431000	255
7432000	255
7436000	262
7437000	262
7438000	262
7439000	262
7440000	255
7443010	232
7444010	232
7445010	232
7446010	232
7448010	232
7450010	232
7451010	232
7452010	232
7453010	232
7454010	232
7455010	232
7456010	232
7457010	232
7458010	232
7459010	232
7460010	232
7461010	232
7462010	232
7463010	232
7464010	232
7491010	236
7492010	236
7493010	237
7494010	237
7495010	237
7496010	237
7498010	237
7500010	237
7501010	237
7502010	237
7504010	237
7505010	237
7506010	237
7507010	237
7508010	237
7509010	237
7510010	237
7511010	237
7512010	237
7514010	237
7515010	237
7516010	237
7518010	237
7520010	237
7530010	237
7534010	237
7535010	237
7536010	234
7537010	234
7538010	235
7541010	234
7542010	234
7543010	234
7544010	234
7545010	234
7546010	234
7548010	234
7550010	234
7551010	235
7552010	235
7554010	235
7555010	235
7556010	235
7557010	235
7558010	235
7560010	235
7561010	235
7562010	235
7564010	235
7565010	235
7566010	235
7568010	235
7569010	235
7570010	235
7572010	235
7573010	235
7574010	235
7587010	235
7591010	235
7594010	235
7596010	235
7599010	235
7602010	235
7603010	240
7604010	240
7605010	240
7606010	240
7607010	240
7608010	240
7610010	240
7612010	240
7614010	240
7615010	240
7616010	240
7618010	240
7619010	240
7629000	267
7634000	242
7635000	242
7636000	243
7638000	243
7639000	243
7641000	243
7643000	243
7646000	243
7658010	241
7659010	241
7660010	241
7661010	241
7662010	241
7663010	241
7664010	241
7665010	241
7667010	241
7668010	241
7670010	241
7671010	241
7672010	241
7673010	241
7674010	241
7675010	241
7676010	241
7680010	242
7681010	242
7682010	242
7683010	242
7684010	242
7703010	249
7704010	249
7705010	249
7706010	249
7707010	249
7708010	249
7709010	249
7710010	249
7712010	249
7714010	250
7716010	250
7736010	249
7737010	249
7738010	249
7743010	250
7744010	250
7745010	251
7746010	251
7747010	251
7748010	251
7749010	251
7750010	251
7752010	251
7754010	251
7756010	251
7760000	253
7761000	253
7762000	253
7763000	253
7764000	253
7774010	252
7775010	252
7776010	252
7778010	252
7780010	252
7782010	252
7784010	252
7785010	252
7786010	252
7788010	252
7789010	252
7804010	256
7805010	256
7806010	256
7807010	256
7812010	256
7816010	256
7818010	256
7819010	256
7820010	256
7822010	256
7824010	256
7828010	256
7830010	256
7831010	256
7832010	256
7833010	256
7834010	256
7836010	256
7838010	256
7840010	256
7841000	257
7842000	257
7843000	257
7844000	257
7845000	257
7846000	257
7847000	257
7849000	257
7851000	257
7852000	257
7853000	257
7854010	256
7855010	256
7856010	256
7858010	256
7860000	257
7871010	256
7872010	256
7874010	256
7876010	256
7880010	256
7885010	256
7886010	256
7887010	256
7888010	256
7891010	256
7893010	256
7909000	388
7910000	388
7911000	388
7912000	389
7913000	389
7914000	389
7917000	259
7918010	259
7920010	259
7922010	259
7924010	259
7926010	260
7928010	260
7932010	260
7940010	259
7942010	259
7957000	182
7958000	182
7962010	261
7963010	261
7964010	261
7965010	261
7967010	261
7969010	261
7974010	263
7975010	263
7976010	263
7978010	263
7979010	263
7980010	267
7980010	513
7981000	265
7985010	268
7985010	513
7986000	257
7987000	257
7988000	257
7989000	257

Numer artykułu	Strona
7990000	257
7991000	257
7992000	257
7993000	257
7994000	257
7995000	257
7996000	257
8063000	38
8069000	38
8072000	39
8310000	152
8311000	152
8312000	152
8313000	153
8314000	153
8315000	153
8316000	153
8317000	155
8318000	155
8319000	155
8328000	154
8329000	154
8334000	154
8335000	154
8336000	154
8369000	162
8370000	162
8372000	152
8373000	152
8375000	152
8381000	156
8382000	357
8383000	156
8387000	357
8390000	156
8392000	157
8401000	304
8403000	325
8404000	304
8406600	312
8409000	319
8410000	317
8411000	318
8415000	310
8417000	310
8421099	355
8422099	336
8423099	355
8424099	355
8425000	336
8426000	336
8430000	97
8431000	90
8432000	96
8433000	94
8434000	99
8437000	120
8440000	109
8450000	248
8453000	236
8456000	254
8458000	238
8460000	159
8461000	159
8462000	159
8463000	159
8464000	301
8467000	313
8468000	313
8469000	321
8470000	366
8471000	367
8472000	364
8473000	364
8474000	365
8475000	367
8476000	372
8477000	360
8478000	360
8479000	372
8490000	149
8491000	149
8618000	526
8618000	599
8618000	640
8630000	104
8631000	112
8633000	283
8722000	596
8725000	433
8728000	247
8736000	433
8753000	74
8753000	378
8754000	74
8754000	379
8771000	185
8788000	490
8789000	490
8790000	490
8797000	288
8797000	294
8911000	185
8912000	203
8913000	180
8914000	173
8916000	203
8917000	204
8918000	204
8925000	430

Legenda

TIN	Azotek tytanu, związek odparowanego tytanu i azotu
HSS Co	Stal szybkotnąca o podwyższonej zawartości kobaltu powyżej 5%
HSS	High Speed Steel / stal szybkotnąca
HM	Węglik spiekany
WS	Stal narzędziowa
CV	Stal chromowo-wanadowa
BIM	Bimetal, elastyczny i twardy
HCS	High Carbon Steel / niskostopowa stal narzędziowa
HAS	High Alloy Steel / stal wysokostopowa

10 lat gwarancji

10 YEARS GUARANTEE

Firma wolfcraft gwarantuje sprawne działanie urządzenia przez okres 10 lat od daty jego zakupu, **pod warunkiem korzystania z urządzenia wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego**.

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia samego przedmiotu zakupu i tylko te, które można przypisać wadom materiałowym i produkcyjnym. Udzielona **gwarancja nie obejmuje** wad i uszkodzeń, które mogą być spowodowane niewłaściwą obsługą lub brakiem konserwacji. Gwarancja nie obejmuje także zwykłych i wynikających z normalnego użytkowania oznak zużycia ani braków lub uszkodzeń, o których klient wiedział w momencie zawierania transakcji.

Roszczeń gwarancyjnych można dochodzić **tylko po okazaniu faktury / dowodu zakupu**.

Gwarancja udzielona przez wolfcraft nie ogranicza **ustawowych uprawnień** kupującego jako konsumenta (świadczenie uzupełniające, odstąpienie od umowy lub obniżka ceny zakupu, zadośćuczynienie za szkodę lub zwrot kosztów).

Zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian technicznych w poszczególnych artykułach.

Wymiary, kolory, zdjęcia produktów i opisy mogą odbiegać od oryginału i są podane w katalogu z powyższym zastrzeżeniem.

ILN 4006885000001

Numer NIP DE 147924531

wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Germany

Tomasz Drążkiewicz
Telefon: +48 (0) 6 04 43 50 07
tomasz.drazkiewicz@wolfcraft.com

Obsługa klienta
customer_service_poland@wolfcraft.com
Telefon: +48 (0) 6 04 71 20 90
Faks: +48 (0) 4 22 03 23 47

Wsparcie techniczne
technical.service@wolfcraft.com
Faks: +49 (0) 26 55 50 20 80

wolfcraft.com