


EVF051



Przewód łączeniowy

VDOAH040VAS0010P04STGH040VAS



Aplikacja

Konstrukcja

bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane;
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Aplikacja

strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym

Bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Klasa ochrony

II

Maks. całkowity prąd
obciążenia

[A]

4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...100

Uwaga dot. temperatury
otoczenia

cULus: ...65 °C

Temperatura otoczenia
(dla pracy w łańcuchach
kablowych)

[°C]

0...100

Uwaga dot. temperatury
otoczenia

cULus: ...65 °C

Temperatura składowania

[°C]

-25...55

Wilgotność przechowywania

[%]

10...100

Inne warunki klimatyczne
przechowywania zgodnie z
podaną klasą

1K22/ DIN 60721-3-1

Ochrona

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Przewód łączeniowy


VDOAH040VAS0010P04STGH040VAS

Dane mechaniczne			
Waga	[g]	329,2	
Materiał		PP Bezhalogenu; uszczelnienie: EPDM	
Odlewany materiał obudowy		PP	
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)	
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak	
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla	
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²	
	Cykle zginania	> 1 Mio.	
	Odształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m	

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PP; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm



Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie





Przewód łączeniowy

VDOAH040VAS0010P04STGH040VAS

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PP; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: połączone;
Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

