

**BN 1014****Vis autotaraudeuses à tête cylindrique type 1**

avec filetage de vis à tôle et fente

Acier cémenté trempé 450 HV

zingué-bleu



ISO 4042

Éléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène! D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.

Ø-du trou: valeurs indicatives; les Ø définitifs des trous sont à déterminer par des essais.

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.	n	t min.	Ø - Ø	L
1381016	ST 2,2	4,2	1,35	0,6	0,55	1,8	6,5
1381024							9,5
1381032							13
1381059	ST 2,9	5,6	1,75	0,8	0,75	2,5	6,5
1381075							13
1398962							22
1381105							25
1381113	ST 3,5	6,9	2,1	1	0,95	3	6,5
1381121							9,5
1381156							16
1381164							19
1381180	ST 3,9	7,5	2,25	1	1,05	3,5	6,5
1381199							9,5
1381245	ST 4,2	8,2	2,45	1,2	1,15	3,8	13
1399012							22
1381261							25
1381296	ST 4,8	9,5	2,8	1,2	1,35	4,3	13
1381334	ST 5,5	10,8	3,2	1,6	1,55	5	13