







kolor: ■ szary

ilustracja podobnego produktu



Charakterystyka obciążalności prądowej



Wskazówki

wskazówka

Podane dane techniczne są wartościami maksymalnymi. Mogą one być ograniczone przez używane akcesoria.

Dane techniczne			
Obwód wejściowy		Obwód wyjściowy	
znamionowe napięcie wejściowe U	230 V AC/DC	liczba zestyków przełącznych	2
zakres napięcia wejściowego	0 ... 250 V AC/DC	maks. prąd długotrwały	8 A
zakres częstotliwości znamionowej	50 ... 60 Hz	maks. napięcie łączeniowe	300 V AC
		zakres częstotliwości znamionowej	≤60 Hz



Bezpieczeństwo i ochrona	
napięcie znamionowe	300 V
kategoria przepięć	II
stopień zanieczyszczenia	3
wytrzymałość napięciowa, wejście/wyjście (AC, 1 min)	3,6 kVsk
wytrzymałość napięciowa, zestyk otwarty (AC, 1 min)	1 kVsk
rodzaj izolacji (wejście / wyjście)	izolacja wzmocniona (bezpieczna separacja)
rodzaj izolacji (wyjście / wyjście)	izolacja bazowa
rodzaj izolacji (między sąsiadującymi urządzeniami tego samego typu)	izolacja bazowa
stopień ochrony	IP20

Parametry zacisków	
technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
przewód jednodrutowy	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
przewód linkowy	0,34 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
długość odizolowania przewodu	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 in

Wymiary	
szerokość	15 mm / 0.591 in
wysokość	86 mm / 3.386 in
głębokość od górnej krawędzi szyny	64 mm / 2.52 in

Dane mechaniczne	
sposób montażu	szyna montażowa TS 35

Dane materiałowe	
specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
kolor	szary
obciążenie ogniowe	0,58 MJ
masa	31 g
wskaźnik temperatury względnej dla tworzywa sztucznego (RTI wg UL)	105 °C

Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia (praca przy U)	-40 ... +70°C
temperatura otoczenia (przechowywanie)	-40 ... +80°C
temperatura montażu	-25 ... +50°C
zakres temperatury przewodu przyłączeniowego	≥ (T _{otoczenie} + 20 K)
wilgotność względna	5 ... 95 % (nieodzwolona kondensacja)
maks. wysokość zastosowania	2000 m

Normy i wymagania	
normy/wymagania	EN 61010-2-201

Dane handlowe	
Product Group	6 (MODUŁY INTERFEJSOWE)
szt./opak.	15 (1) szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	CN
GTIN	4050821591801
numer taryfy celnej	85366990990

klasyfikacja produktu	
UNSPSC	39122335
eCl@ss 10.0	27-37-16-03
eCl@ss 9.0	27-37-16-03
ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska	
status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant, No Exemption

Aprobaty/certyfikaty			
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations	
			
aprobata	norma		oznaczenie certyfikatu
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011		EAC CoC 03084

Do pobrania	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 788-103	

Dokumentacja				
Bid Text			Ulotka z instrukcją	
788-103	19.02.2019	xml 3.61 KB		Sockets with Elementary Relay/ SSR V 1.0.1 09.10.2020 pdf 2271.22 KB 
788-103	20.02.2019	docx 16.05 KB		

Dane CAD/CAE	
Dane CAD	CAE data
2D/3D Models 788-103	EPLAN Data Portal 788-103
	WSCAD Universe 788-103
	ZUKEN Portal 788-103

1 powiązane produkty

1.1 opcjonalne akcesoria

1.1.1 elementy sygnalizacyjne

1.1.1.1 sygnalizacja pracy

			
nr kat.: 788-125 akcesoria do modułów przekaźnikowych; sygnalizacja pracy czerw.	nr kat.: 788-121 akcesoria do modułów przekaźnikowych; sygnalizacja pracy czerw.; znam. zakres napięcia roboczego 48 ... 60 V DC	nr kat.: 788-122 akcesoria do modułów przekaźnikowych; sygnalizacja pracy czerw.; znamionowe napięcie robocze 110 V DC	nr kat.: 788-124 akcesoria do modułów przekaźnikowych; sygnalizacja pracy czerw.; znamionowe napięcie robocze 115 V AC
			
nr kat.: 788-123 akcesoria do modułów przekaźnikowych; sygnalizacja pracy czerw.; znamionowe napięcie robocze 24 V AC	nr kat.: 788-120 akcesoria do modułów przekaźnikowych; sygnalizacja pracy czerw.; znamionowe napięcie robocze 24 V DC		

1.1.2 moduł filtrujący

1.1.2.1 moduł przeciwzakłóceńowy


nr kat.: 788-148 moduł filtrujący; filtr RC; napięcie znamionowe: 230 V AC

1.1.3 mostki

1.1.3.1 mostki

			
nr kat.: 788-113 mostek; do kanału na mostki; 2-torowy; z izolacją; jasnoszary	nr kat.: 859-402 mostek; do kanału na mostki; 2-torowy; z izolacją; jasnoszary	nr kat.: 788-118 mostek; do kanału na mostki; 2-torowy; z 1 na 3; z izolacją; jasnoszary	nr kat.: 788-114 mostek; do kanału na mostki; 3-torowy; z izolacją; jasnoszary
			
nr kat.: 788-115 mostek; do kanału na mostki; 4-torowy; z izolacją; jasnoszary	nr kat.: 788-116 mostek; do kanału na mostki; 6-torowy; z izolacją; jasnoszary	nr kat.: 788-117 mostek; do kanału na mostki; 8-torowy; z izolacją; jasnoszary	

1.1.4 narzędzia**1.1.4.1 przyrząd montażowy****nr kat.: 210-720**

przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; wielokolorowy

1.1.5 przekaźnik bazowy**1.1.5.1 przekaźnik bazowy****nr kat.: 788-181**

przekaźnik bazowy; znamionowe napięcie wejściowe 230 V AC; 2 x zestyk przełączny; maksymalny prąd długotrwały 8 A; z pozłacanymi zestykami; szerokość 13 mm; wysokość 15 mm

1.1.6 system oznaczania**1.1.6.1 pasek ochronny****nr kat.: 209-184**

pasek ochronny; transparentny

1.1.6.2 pasek oznacznikowy**nr kat.: 2009-110**

pasek oznacznikowy; do drukarki Smart Printer; w rolce; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

1.1.6.3 podstawka oznacznika grupowego**nr kat.: 209-145**

podstawka oznacznika grupowego; biały

**nr kat.: 249-105**

podstawka oznacznika grupowego; szary

1.1.6.4 podstawka oznacznika podwójna**nr kat.: 209-128**

adapter; szary

1.1.6.5 tabliczka oznacznikowa



nr kat.: 793-501

mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

nr kat.: 793-502

mata oznacznikowa WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 10 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; biały

nr kat.: 793-503

mata oznacznikowa WMB; jako karta; z nadrukiem; 11 ... 20 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; biały

nr kat.: 793-504

mata oznacznikowa WMB; jako karta; z nadrukiem; 21 ... 30 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; biały



nr kat.: 793-505

mata oznacznikowa WMB; jako karta; z nadrukiem; 31 ... 40 (10x); nierozciągalne; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; biały

nr kat.: 2009-115

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

1.1.6.6 tabliczka wsuwana



nr kat.: 209-183

tabliczka wsuwana; biały

1.1.6.7 urządzenia do tworzenia oznaczników



nr kat.: 210-110

pisak

1.1.7 tulejki przewodowe

1.1.7.1 tulejki przewodowe



nr kat.: 216-542

tulejka przewodowa podwójna; tulejka do 2 x 1 mm²/AWG 2 x 18; z czerwoną izolacją; długość 12 mm; czerwony

nr kat.: 216-241

tulejka przewodowa; tulejka do 0,5 mm²/AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; biały

nr kat.: 216-242

tulejka przewodowa; tulejka do 0,75 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; szary

nr kat.: 216-243

tulejka przewodowa; tulejka do 1 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; czerwony



nr kat.: 216-244

tulejka przewodowa; tulejka do 1,5 mm²/AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; czarny