

GOF DUPLEX Patchcord


Światłowodowe przewody krosowe ze złączami różnych typów w wersji jednomodowej i wielomodowej

Optical Duplex patch cords with various types of connectors (ST, LC, SC) available in single-mode or multi-mode fibre version

Info

Kabel krosowy typu duplex z włóknami w ścisłej tubie ze złączem z ferrulą ceramiczną

Inne warianty dostępne na zapytanie lub pod adresem www.lappkabel.de/konfektionsfinder



Korzyści

Do połączenia sieciowego nadajników i odbiorników optycznych oraz skrzynki przyłączeniowej

Połączenie "Plug & Play" urządzeń optycznych

Połączenia rozłączne umożliwiają szybką wymianę podzespołów

Do bezpośredniego łączenia dwóch aktywnych komponentów optycznych

Zakres zastosowania

Do zastosowania wewnątrz budynków

Połączenia LAN

Centra danych

Szafa sterownicza

Cechy produktu

Płaszcz zewnętrzny trudnopalny i bezhalogenowy

Wysoka giętkość

Zakończenie przewodu przy użyciu trwałych tulejek ceramicznych

Złącza konfekcjonowane:

-niewielkie tłumienie strat wtrąconych

-wysokie tłumienie strat odbiciowych

Normy i aprobaty

LC zgodne z normą IEC 61754-20

SC zgodne z normą IEC 61754-4

ST zgodne z normą IEC 61754-2

FC zgodne z IEC61754-13

GOF DUPLEX Patchcord

Budowa produktu

Kabel duplexowy szczelnie buforowany z płaszczem zewnętrznym niskodymowym, bezhalogenowym

Złącze wtykowe: LC, SC lub ST

Kolor przewodu:

Fiolet — wielomodowy OM4

Niebieski — wielomodowy OM3

Pomarańczowy — wielomodowy OM2 i OM1

Żółty — jednomodowy OS2

Standardowa długość: 2 m

Na zapytanie: 1 m, 3 m, 5 m oraz 10 m

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001263

Opis klasy ETIM 5.0: Przewód połączeniowy światłowodowy

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001263

ETIM 6.0 Class-Description: kabel krosowy światłowodowy

Wymiary:

Pierwotna otulina włókien: 250 µm

Żyła (wtórna otulina włókien): 900 µm Kabel pojedynczy: 1,9 mm

Typ włókna:

GOF – włókno szklane

Standardowy opis:

J-VH 2x1G/E...

Typ światłowodu:

Materiał rdzenia: szkło

Materiał okładziny: szkło

Dopuszczalny promień gięcia:

Statyczne: ≥ 30 mm

Dynamiczne: ≥ 40 mm

Dopuszczalna siła rozciągająca:

Połączenie nieruchome: 100 N

Zakres temperatury:

Połączenie stałe: Od -20°C do +60°C

Okazyjnie ruchome: Od -5°C do +50°C

Wskazówka

Inne długości oraz typy złączy dostępne na zamówienie

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

GOF DUPLEX Patchcord

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu
Wielomodowy G 50 OM4	
29011402	GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM4, 2m
29021402	GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM4, 2m
29022402	GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM4, 2m
29031402	GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM4, 2m
29032402	GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM4, 2m
29033402	GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM4, 2m
29044402	GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM4, 2m
Wielomodowy G 50 OM3	
29011302	GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM3, 2m
29021302	GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM3, 2m
29022302	GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM3, 2m
29031302	GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM3, 2m
29032302	GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM3, 2m
29033302	GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM3, 2m
29044302	GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM3, 2m
Wielomodowy G 50 OM2	
29011202	GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM2, 2m
29021202	GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM2, 2m
29022202	GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM2, 2m
29031202	GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM2, 2m
29032202	GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM2, 2m
29033202	GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM2, 2m
29044202	GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM2, 2m
Wielomodowy G 62.5 OM1	
29011102	GOF Duplex Patchcord SC/SC G62.5, 2m
29021102	GOF Duplex Patchcord ST/SC G62.5, 2m
29022102	GOF Duplex Patchcord ST/ST G62.5, 2m
29031102	GOF Duplex Patchcord LC/SC G62.5, 2m
29032102	GOF Duplex Patchcord LC/ST G62.5, 2m
29033102	GOF Duplex Patchcord LC/LC G62.5, 2m
29044102	GOF Duplex Patchcord FC/FC G62.5, 2m
Jednomodowy E 9 OS2	
29011902	GOF Duplex Patchcord SC/SC E9 OS2, 2m
29021902	GOF Duplex Patchcord ST/SC E9 OS2, 2m

GOF DUPLEX Patchcord

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu
29022902	GOF Duplex Patchcord ST/ST E9 OS2, 2m
29031902	GOF Duplex Patchcord LC/SC E9 OS2, 2m
29032902	GOF Duplex Patchcord LC/ST E9 OS2, 2m
29033902	GOF Duplex Patchcord LC/LC E9 OS2, 2m
29033802	GOF DUPLEX Patchcord LC/LC 9/125 APC, 2m
29039902	GOF DUPLEX Patchcord LC/SC-APC E9 OS2, 2m

Ostatnia aktualizacja (27.08.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

GOF DUPLEX Patchcord

