




## Przewód łączeniowy

VDOAH043SCS0003T04STGH040SCS



## Aplikacja

Konstrukcja: bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączone; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Aplikacja

aplikacje spawalnicze

Bezsilikonowy

tak

## Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]: 10...36 DC

Klasa ochrony: II

Maks. całkowity prąd obciążenia [A]: 4

## Wyjścia

Wykonanie elektryczne: PNP

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]: -25...90

Uwaga dot. temperatury otoczenia: cULus: ...75

Temperatura otoczenia (dla pracy w łańcuchach kablowych) [°C]: -25...90

Uwaga dot. temperatury otoczenia: cULus: ...75

Ochrona: IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

## Dane mechaniczne

Waga [g]: 131,5

Wymiary [mm]: 15,5 x 15,5 x 49,5



## Przewód łączeniowy

VDOAH043SCS0003T04STGH040SCS

|                                             |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odlewany materiał obudowy                   | TPU                                                                                                                 |
| Materiał nakrętki                           | mosiądz, przeciwadhezyjna                                                                                           |
| Materiał uszczelnienia                      | FKM                                                                                                                 |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak                                                                                                                 |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego<br>min. 10 x średnica kabla                                    |
|                                             | Prędkość przesuwu<br>max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                             | Cykle zginania<br>> 2 Mio.                                                                                          |
|                                             | Odształcenie przy skręcaniu<br>± 180 °/m                                                                            |

## Wyświetlacze / elementy robocze

|             |              |                        |
|-------------|--------------|------------------------|
| Wyświetlacz | Stan wyjścia | 2 x LED, kolor żółty   |
|             | działanie    | 1 x LED, kolor zielony |

## Uwagi

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Uwagi              | z 2 uchwytami na oznaczniki o długości 30 mm |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt.                                       |

## Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, kolor pomarańczowy; Nakrętka: mosiądz, przeciwadhezyjna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



## Połączenie elektryczne

Przewód: 3 m, PUR, Bezhalogenu, kolor pomarańczowy, Ø 4,9 mm; nie napromieniony (nadaje się do recyklingu); odporny na odpryski spawalnicze; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Podłączenie





## Przewód łączeniowy

VDOAH043SCS0003T04STGH040SCS

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, czarny przezroczysty; Nakrętka: mosiądz, przeciwadhezyjna; uszczelnienie: FKM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

