



Kabel LAN

HELUKAT® 200 F/UTP 4x2xAWG 26/7 PVC, UL

HELUKAT® 2000



Budowa

Ø żyły wewnętrznej:

Żyła przewodząca:

Izolacja żyły:

Kolor:

Separator:

Ekran nad skrętką:

Ekran 1 :

Ekran 2:

Przewód spustowy:

Powłoka zewnętrzna :

Średnica zewnętrzna:

Kolor powłoki zewnętrznej:

F/UTP 4x2xAWG 26/7 PVC, UL

0,48 mm

Cu niepob.

PE

whbu/bu, whog/og, whgn/gn, whbn/bn

-

-

Folia AL


-

tak

PVC

ok. 5,4 mm

Szary podobny do RAL 7035



Dane elektryczne

Impedancja:

100 Ohm $\pm$ 15 Ohm at 1 to 100 MHz

100 Ohm $\pm$ 20 Ohm at 101 to 200 MHz

Rezystancja pętli:

290 Ohm/km max.

Pojemność wzajemna:

50 nF/km nom.

Względna prędkość propagacji:

67 %

Dane techniczne

Waga:

ok. 30 kg/km

promień gięcia, ruchomo:

44 mm

Zakres temperatury pracy min.:

-20°C

Zakres temperatury pracy max.:

+60°C

Obciążenie, wartość przybliżona:


0,40 MJ/m

Waga miedzi:

15,00 kg/km

Normy

wg ISO/IEC 11801, wg to EN 50173, wg EIA/TIA 568-A, Category 5e, Niepalny wg IEC 60332-1-2, CMX 444



Zastosowanie

Kable informatyczne Helukat 200 są używane ma trzeciorzędny, ale również drugorzędny poziomie sieci. Charakteryzują się wysoką wydajnością i wytrzymałością. Nadają się bez problemów do przesyłania danych z prędkością Gigabit, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s oraz ISDN. Ich konstrukcja idealnie nadaje się do prowadzenia w wąskich tunelach kablowych i platformach. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji, kable serii HELUKAT®200 mogą być łączone szybko i łatwo ze wszystkimi popularnymi wtyczkami RJ45. Ten typ jest certyfikowany według UL ze względu na specjalną powłokę polwinitową.

Nr katalogowy

802173, F/UTP 4x2xAWG26/7 PVC UL (FTP)

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.