







charakterystyka obciążalności prądowej



Wskazówki

wskazówka

Podane dane techniczne są wartościami maksymalnymi. Mogą one być ograniczone przez używane akcesoria.

Dane techniczne			
Obwód wejściowy		Obwód wyjściowy	
znamionowe napięcie wejściowe U	5 ... 250 V AC/DC	liczba zestyków przełącznych	4
zakres napięcia wejściowego	0 ... 250 V AC/DC	maks. prąd długotrwały	8 A (4 x); 12 A (2 x)
zakres częstotliwości znamionowej	50 ... 60 Hz	maks. napięcie łączeniowe	250 V AC; 250 V DC
		zakres częstotliwości znamionowej	≤60 Hz



Bezpieczeństwo i ochrona	
napięcie znamionowe	300 V
kategoria przepięć	II
stopień zanieczyszczenia	2
wytrzymałość napięciowa, wejście/wyjście (AC, 1 min)	3 kVsk
wytrzymałość napięciowa, zestyk otwarty (AC, 1 min)	1 kVsk
rodzaj izolacji (wejście / wyjście)	izolacja wzmocniona (bezpieczna separacja)
rodzaj izolacji (wyjście / wyjście)	izolacja bazowa
rodzaj izolacji (między sąsiadującymi urządzeniami tego samego typu)	izolacja bazowa
stopień ochrony	IP20

Parametry zacisków	
technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
przewód jednodrutowy	0,34 ... 1,5 mm ² / 22 ... 16 AWG
przewód linkowy	0,34 ... 1,5 mm ² / 22 ... 16 AWG
długość odizolowania przewodu	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 in
wskazówka (przekrój przewodu)	2 x 0,34 ... 2 x 1,5 mm ² / 1 x 2,5 mm ² / 2 x 22 ... 2 x 16 AWG

Wymiary	
szerokość	31 mm / 1.22 in
wysokość	97 mm / 3.819 in
głębokość od górnej krawędzi szyny	39 mm / 1.535 in

Dane mechaniczne	
sposób montażu	szyna montażowa TS 35

Dane materiałowe	
specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
obciążenie ogniowe	1,012 MJ
masa	56,8 g

Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia (praca przy U)	-40 ... +70°C
temperatura otoczenia (przechowywanie)	-40 ... +80°C
temperatura montażu	-25 ... +50°C
zakres temperatury przewodu przyłączeniowego	≥ (T _{otoczenie} + 30 K)
wilgotność względna	5 ... 95 % (nie dozwolona kondensacja)
maks. wysokość zastosowania	2000 m

Normy i wymagania	
normy/wymagania	EN 61010-2-201 UR

Dane handlowe	
Product Group	6 (MODUŁY INTERFEJSOWE)
szt./opak.	10 szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	CN
GTIN	4055143669078
numer taryfy celnej	85366990990

klasyfikacja produktu	
UNSPSC	39122333
eCl@ss 10.0	27-37-16-03
eCl@ss 9.0	27-37-16-03
ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska	
status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant, No Exemption

Aprobaty/certyfikaty		
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
		
aprobata	norma	oznaczenie certyfikatu
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084
aprobata	norma	oznaczenie certyfikatu
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Do pobrania	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 858-100	

Dokumentacja

Bid Text

858-100	19.02.2019	xml 3.72 KB	↓
858-100	29.11.2018	doc 25.50 KB	↓

Ulotka z instrukcją

Stecksocket für Elementarrelais	V 2.0.0 25.01.2022	pdf 2130.02 KB	↓
---------------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 858-100	↓
----------------------	-------------------

CAE data

EPLAN Data Portal 858-100	↓
WSCAD Universe 858-100	↓
ZUKEN Portal 858-100	↓

1 powiązane produkty

1.1 opcjonalne akcesoria

1.1.1 elementy sygnalizacyjne

1.1.1.1 sygnalizacja pracy



nr kat.: 788-125

akcesoria do modułów przekaźnikowych;
sygnalizacja pracy czerw.



nr kat.: 788-121

akcesoria do modułów przekaźnikowych;
sygnalizacja pracy czerw.; znam. zakres
napięcia roboczego 48 ... 60 V DC



nr kat.: 788-122

akcesoria do modułów przekaźnikowych;
sygnalizacja pracy czerw.; znamionowe
napięcie robocze 110 V DC



nr kat.: 788-124

akcesoria do modułów przekaźnikowych;
sygnalizacja pracy czerw.; znamionowe
napięcie robocze 115 V AC



nr kat.: 788-123

akcesoria do modułów przekaźnikowych;
sygnalizacja pracy czerw.; znamionowe
napięcie robocze 24 V AC



nr kat.: 788-120

akcesoria do modułów przekaźnikowych;
sygnalizacja pracy czerw.; znamionowe
napięcie robocze 24 V DC

1.1.2 montaż

1.1.2.1 obejma wyrzutnikowa



nr kat.: 858-110

obejma wyrzutnikowa; do przekaźnika
bazowego o szer. 25 mm i wys. 35 mm

1.1.3 mostki**1.1.3.1 mostki****nr kat.: 858-402**

mostek; 2-torowy; z izolacją; jasnoniebieski

1.1.4 przekaźnik bazowy**1.1.4.1 przekaźnik bazowy****nr kat.: 858-162**

przekaźnik bazowy; znamionowe napięcie wejściowe 110 V DC; 4 x zestyk przełączny; maksymalny prąd długotrwały 5 A; z ręcznym pobudzeniem; szerokość 22 mm; wysokość 35 mm

**nr kat.: 858-164**

przekaźnik bazowy; znamionowe napięcie wejściowe 12 V DC; 4 x zestyk przełączny; maksymalny prąd długotrwały 5 A; z ręcznym pobudzeniem; szerokość 22 mm; wysokość 35 mm

**nr kat.: 858-158**

przekaźnik bazowy; znamionowe napięcie wejściowe 120 V AC; 4 x zestyk przełączny; maksymalny prąd długotrwały 5 A; z ręcznym pobudzeniem; szerokość 22 mm; wysokość 35 mm

**nr kat.: 858-151**

przekaźnik bazowy; znamionowe napięcie wejściowe 230 V AC; 4 x zestyk przełączny; maksymalny prąd długotrwały 5 A; z ręcznym pobudzeniem; szerokość 22 mm; wysokość 25 mm

**nr kat.: 858-153**

przekaźnik bazowy; znamionowe napięcie wejściowe 230 V AC; 4 x zestyk przełączny; maksymalny prąd długotrwały 5 A; z pozłacanymi zestykami; z ręcznym pobudzeniem; szerokość 22 mm; wysokość 25 mm

**nr kat.: 858-154**

przekaźnik bazowy; znamionowe napięcie wejściowe 24 V AC; 4 x zestyk przełączny; maksymalny prąd długotrwały 5 A; z ręcznym pobudzeniem; szerokość 22 mm; wysokość 35 mm

**nr kat.: 858-150**

przekaźnik bazowy; znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC; 4 x zestyk przełączny; maksymalny prąd długotrwały 5 A; z ręcznym pobudzeniem; szerokość 22 mm; wysokość 35 mm

**nr kat.: 858-170**

przekaźnik bazowy; znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC; 4 x zestyk przełączny; maksymalny prąd długotrwały 5 A; z ręcznym pobudzeniem; szerokość 22 mm; wysokość 35 mm

**nr kat.: 858-152**

przekaźnik bazowy; znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC; 4 x zestyk przełączny; maksymalny prąd długotrwały 5 A; z pozłacanymi zestykami; z ręcznym pobudzeniem; szerokość 22 mm; wysokość 35 mm

**nr kat.: 858-171**

przekaźnik bazowy; znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC; 4 x zestyk przełączny; maksymalny prąd długotrwały 5 A; z pozłacanymi zestykami; z ręcznym pobudzeniem; szerokość 22 mm; wysokość 35 mm

**nr kat.: 858-161**

przekaźnik bazowy; znamionowe napięcie wejściowe 48 V DC; 4 x zestyk przełączny; maksymalny prąd długotrwały 5 A; z ręcznym pobudzeniem; szerokość 22 mm; wysokość 35 mm

1.1.5 system oznaczania**1.1.5.1 pasek oznacznikowy****nr kat.: 2009-110**

pasek oznacznikowy; do drukarki Smart Printer; w rolce; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

1.1.5.2 tabliczka oznacznikowa**nr kat.: 793-5501**

mata oznacznikowa WMB; jako karta; do złączek o szerokości 5 ... 17,5 mm; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

**nr kat.: 793-501**

mata oznacznikowa WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

**nr kat.: 2009-115**

WMB-Inline; do drukarki Smart Printer; 1500 sztuk w rolce; z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały

1.1.6 tulejki przewodowe

1.1.6.1 tulejki przewodowe



nr kat.: 216-141

tulejka przewodowa; tulejka do 0,5 mm²/AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 1/08.92



nr kat.: 216-241

tulejka przewodowa; tulejka do 0,5 mm²/AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; biały



nr kat.: 216-142

tulejka przewodowa; tulejka do 0,75 mm²/AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 1/08.92



nr kat.: 216-242

tulejka przewodowa; tulejka do 0,75 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; szary



nr kat.: 216-143

tulejka przewodowa; tulejka do 1 mm²/AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 1/08.92



nr kat.: 216-243

tulejka przewodowa; tulejka do 1 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; czerwony



nr kat.: 216-144

tulejka przewodowa; tulejka do 1,5 mm²/AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 1/08.92; srebrny



nr kat.: 216-244

tulejka przewodowa; tulejka do 1,5 mm²/AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; czarny



nr kat.: 216-106

tulejka przewodowa; tulejka do 2,5 mm²/AWG 14; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie; srebrny



nr kat.: 216-246

tulejka przewodowa; tulejka do 2,5 mm²/AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; krępowanie gazoszczelne; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; niebieski



nr kat.: 216-107

tulejka przewodowa; tulejka do 4 mm²/AWG 12; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie



nr kat.: 216-207

tulejka przewodowa; tulejka do 4 mm²/AWG 12; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; szary