




Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-P-V-E1



Aplikacja	
Zasada działania	Bramka świetlna
Aplikacja	Krótki promień wygięcia
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Zasięg [mm]	420
OKF	
Zasięg [mm]	50
OOF	
Zasięg [mm]	160
OUF	
Zasięg [mm]	50
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-20...80
Dane mechaniczne	
Waga [g]	49
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	1

E20061



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-P-V-E1

Długość głowicy	[mm]	5
Długość	[mm]	600
Minimalny promień zgięcia	[mm]	10
Układu światłowodu		
Materiał		Adapter: PPE
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza		PVC
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Obejma montażowa:, E20107
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.