

# Kabel koncentryczny USB 40 Gbps kątowy, w lewo/w prawo USB PD 3.1 240 W 0,5 m

## Opis

Kabel USB firmy Delock pozwala na łączenie różnych urządzeń, na przykład smartfonów, monitorów, zewnętrznych obudów i stacji dokowania przez złącze USB Type-C™ lub Thunderbolt™ 3 laptopa lub komputera PC. Kabel wspiera przesyłanie danych USB, a także DisplayPort oraz PCI Express.

### USB 40 Gbps

Kabel pozwala uzyskać przepustowość sięgającą 40 Gbps po podłączeniu urządzeń kompatybilnych. Oczywiście urządzenia USB 3.2 oraz USB 2.0 również można podłączyć.

### ??czenie monitorów DisplayPort

Kabel Delock wspiera połączenia DisplayPort 1.4a, a także DisplayPort 2.0 Alternate Mode, umożliwiając podłączenie monitorów DisplayPort o rozdzielczości ekranów sięgającej 4K 144 Hz.

USB Power Delivery (USB PD 3.1) dostarcza do 240 W

Obsługa standardu Extended Power Range odp. USB Power Delivery 3.1 oznacza, że podłączone urządzenia mogą być zasilane do mocy 240 W (48 V / 5 A) jest możliwe.



**Numer artykułu 81709**

EAN: 4043619817092

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze: 2 x USB 40 Gbps USB Type-C™ męski
- Wsteczna zgodność z USB 3.2, USB 2.0, Thunderbolt™ 3
- Chipset: E-Marker
- Rodzaj kabla: 34 AWG
- Typ kabla: koncentryczny
- Średnica kabla: ok. 3,8 mm
- Potrójnie ekranowany przewód
- Połączane styki
- Szybkość transmisji danych do 40 Gbps
- Maks. rozdzielczość wyświetlania:  
3840 x 2160 @ 144 Hz  
3840 x 2160 @ 60 Hz  
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługa HDR10
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.3

- Obsługuje protokół PCI Express 3.0
- Obsługuje protokół DisplayPort 1.4a
- Obsługa DisplayPort Alt Mode 2.0
- Dwa kanały; dwukierunkowy transfer danych
- Obsługa Extended Power Range (EPR)
- USB Power Delivery (USB PD 3.1) dostarcza do 240 W (48 V / 5 A)
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 0,5 m

---

## Zawartość opakowania

- Kabel USB 40 Gbps

---

## Zdjęcia



## Ogólne

|               |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specyfikacja: | HDCP 1.4<br>HDCP 2.3<br>HDR10<br>PCI Express 3.0<br>Thunderbolt™ 3<br>USB 2.0<br>USB Power Delivery 3.1<br>DisplayPort 1.4a<br>USB 3.2<br>DisplayPort Alt Mode 2.0<br>Extended Power Range (EPR) |
| Styl:         | angled 90°<br>Obie strony identyczne                                                                                                                                                             |

## Interfejs

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ męski |
| Złącze 2: | 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ męski |

## Właściwości techniczne

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Chipset:                         | E-Marker                                    |
| Maksymalna rozdzielczość ekranu: | 3840 x 2160 @ 60 Hz<br>3840 x 2160 @ 144 Hz |

## Właściwości fizyczne

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Kategoria kabla:          | koncentryczny    |
| Długość kabla ze złączem: | 0,5 m            |
| Wykończenie pinów:        | pozlacane        |
| Średnica kabla:           | 34 AWG<br>3,8 mm |
| Tarcza:                   | triple           |
| Kolor:                    | czarny           |

## Manufacturer information

---

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Ulica              | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy       | 14167             |
| Miasto             | Berlin            |
| Kraj               | Deutschland       |
| Email              | info@delock.de    |
| Strona internetowa | www.delock.de     |