


KG5310



Czujnik pojemnościowy

KG-3080QAPKG/SL/1P/US/IO



- 1 LED kolor żółty Stan wyjścia
2 potencjometr Strefa działania



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie zamknięte
Strefa działania [mm]	0,5...9
Interfejs komunikacyjny	IO-Link
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]	M18 x 1 / L = 92,5

Aplikacja

Temperatura medium [°C]	-25...110
-------------------------	-----------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 22
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie zamknięte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	30
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Strefa działania [mm]	0,5...9
Regulowany zasięg działania	tak
Ustawienia fabryczne zasięgu [mm] działania	8



Czujnik pojemnościowy

KG-3080QAPKG/SL/1P/US/IO

Realny zasięg działania Sr	[mm]	8 ± 10 %
Dokładność / odchylenie		
Histereza	[% z Sr]	1...15
Dryft punktu przełączania		-15...15
	[% z Sr]	
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny		IO-Link
Typ transmisji		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
Norma SDCI		IEC 61131-9
Profil		Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
SIO tryb		tak
Wymagany typ portu mastera		A
Min.czas cyklu procesu	[ms]	20
Funkcje IO-Link (acykliczne)		nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy; normalnie otwarte / normalnie zamknięte (konfigurowalne); PNP / NPN (parametrierbar); nastawa punktu przełączenia; Histereza
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 69K
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-4-2	8 kV AD / 4 kV CD
	EN 61000-4-3	10 V/m
	EN 61000-4-4	2 kV
	EN 61000-4-6	10 V
	EN 55011	klasa B
Odporność na wibracje	DIN EN 60947-5-2	Amplituda 1mm, Czas 5 min., 30 min. w każdej osi w częstotliwości rezonansowej lub 55 Hz
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60947-5-2	30 g 6 udarów / 11 ms pół sinusa (x, y, z)
MTTF	[lata]	1204
Dopuszczenie UL	Ta	-25...60 °C
	Typ obudowy	Type 1
	Zasilanie	Limited Voltage/Current
	Dopuszczenie UL numer	D003
	Numer UL	E174191
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	26,4
Obudowa		Obudowa gwintowana
Montaż		quasi zabudowany
Wymiary	[mm]	M18 x 1 / L = 92,5
Opis gwintu		M18 x 1
Materiał		PBT; PC; POM
Moment dokręcający	[Nm]	8
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty

KG5310



Czujnik pojemnościowy

KG-3080QAPKG/SL/1P/US/IO

Akcesoria

Dostarczane elementy

nakrętki zabezpieczające: 2

Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie



4: OUT / IO-Link