



Taśmy samospajalne - kauczukowe do wysokich napięć

HelaTape Power 810

Właściwości

- Samospajalne taśmy do izolacji i owijania rozgałęzień kabli do 69 kV
- Brak związków halogenowych oraz znakomita odporność na wyładowania koronowe, działanie ozonu i promieniowania UV
- Doskonale do uszczelniania zakończeń kabli, połączeń elektrycznych i naprawy uszkodzonych powłok kablowych
- Hermetyczna warstwa elektroizolacyjna
- Ochrona elementów szyn prądowych
- Doskonała odporność na działanie wilgoci, środków chemicznych i korozję
- Kompatybilne ze wszystkimi ekstrudowanymi izolacjami dielektrycznymi kabli



HelaTape Power 810 do izolacji i owijania rozgałęzień kabli do 69 kV.

MATERIAŁ	Kauczuk etylenowo-propylenowy (EPR)
Temp. pracy	+90°C
Max krótkotrwała temp. pracy	+130°C
Absorpcja wody	0,06%
Wytrzymałość na rozciąganie	2,4 N/mm ²
Wydłużenie przy zerwaniu	750%
Rezystywność	10 ¹⁶ Ω cm
Wytrzymałość dielektryczna	30 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Grubość (T)	Szerokość (W)	Długość (L)	Kolor	Nr art.
HTAPE-POWER810	0,76	19,0	9,1 m	Czarny (BK)	711-10401

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.