


MN207S



Czujnik z kodowaniem magnetycznym

MN14005-AKOG/L/0.1m/-H/US



Cechy produktu		
Funkcja wyjścia		2 x NO; (bezpotencjałowy)
Strefa działania	[mm]	5; (Ze zdefiniowanym elementem wyzwalającym)
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	36 x 13 x 26
Aplikacja		
Wykonanie		target zakodowany
Typ działania		działanie ciągłe
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	24 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Napięcie znamionowe izolacji	[V]	60
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		nie
Rezystancja wewnętrzna (Ri)	[Ω]	10; (1 W)
Wyjścia		
Funkcja wyjścia		2 x NO; (bezpotencjałowy)
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	50
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	150
Dane wyjściowe		Interfejs typ A
Zabezpieczenie przed zwarciami		nie
Maks. obciążenie pojemnościowe CL_max	[nF]	20



Czujnik z kodowaniem magnetycznym

MN14005-AKOG/L/0.1m/-H/US

Strefa działania		
Strefa działania	[mm]	5; (Ze zdefiniowanym elementem wyzwalającym)
Odległość bezpiecznego wyłączenia s(ar)	[mm]	15
Czasy reakcji		
Odpowiedź na żądanie bezpieczeństwa	[ms]	10
Czas odpadu	[ms]	0,1
Czas reakcji włączając czas oscylacji	[ms]	0,6
Warunki pracy		
Zastosowanie		Klasa C zgodnie z EN 60654-1 zastosowania odporne na pogodę
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Uwaga dot. temperatury otoczenia		żywność ≤ 87600 h
Temperatura otoczenia	[°C]	10...40
Uwaga dot. temperatury otoczenia		żywność ≤ 175200 h
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	krótkotrwale: 5...95 %; ciągle: 5...70 %
Ciśnienie powietrza	[kPa]	80...106
Maks. wysokość nad poziomem morza	[m]	2000
Mgła solna		nie
Ochrona		IP 67; IP 69K; (chronione ułożenie kabli)
Testy / dopuszczenia		
EMC	IEC 60947-5-1	
Odporność na wstrząsy	EN 60068-2-27	30 g (11 ms)
Odporność na wibracje	IEC 60068-2-6	10 g (10...55 Hz)
Klasyfikacja bezpieczeństwa		
Żywność TM (Mission Time)	[h]	≤ 175200
Żywność TM (dodatkowe informacje)		20 lat
B10D		20.000.000; (bez obciążenia; przy maks. obciążeniu DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000)
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	130,5
Obudowa		prostokątoscian
Montaż		montaż niezabudowany
Wymiary	[mm]	36 x 13 x 26
Materiał		PA
Moment dokręcający	[Nm]	0,8...2
Akcesoria		
Dostarczane elementy		target zakodowany
Uwagi		
Uwagi		W połączeniu z G150xS typ / AC4x2S można uzyskać do PL e (wg ISO 13849-1) lub SIL cl 3 (IEC62061)

MN207S



Czujnik z kodowaniem magnetycznym

MN14005-AKOG/L/0.1m/-H/US

Sztuk w opakowaniu

1 szt.


Połączenie elektryczne - wtyk

Przewód: 0,1 m, PVC, Ø 5 mm

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie



1: Jednostka logiczna związana z bezpieczeństwem