


DP3613



Adapter przekaźnikowy

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K



Cechy produktu		
Funkcja wyjścia		normalnie zamknięte
Wymiary	[mm]	63 x 30 x 23
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	18...30 DC; ((w środowiskach wilgotnych: 18...28 V) ; zgodnie z SELV/PELV)
Napięcie znamionowe DC	[V]	24
Pobór prądu	[mA]	< 10
Nass		
Napięcie zasilania	[V]	18...28 DC
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść przekaźnikowych: 2
Wejścia		
Liczba wejść binarnych		2; (typ 3 (IEC 61131-2))
Wyjścia		
Zakres napięcia DC	[V]	0...32; (zgodnie z SELV/PELV)
Zakres napięcia AC	[V]	0...20; ((w środowiskach wilgotnych: 0...16 V) ; zgodnie z SELV/PELV)
Funkcja wyjścia		normalnie zamknięte
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	1000; (Gniazdo Pin 1: 2000 mA)
Liczba wyjść przekaźnikowych		2
Częstotliwość przełączania AC	[Hz]	1
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	1
Uwagi dotyczące częstotliwości przełączania	[Hz]	bez obciążeń pojemnościowych
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60



Adapter przekaźnikowy

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K

Uwaga dot. temperatury otoczenia	2000 m: -25...60 °C
	3000 m: -25...55 °C
	4000 m: -25...52 °C
Temperatura składowania [°C]	-25...70
Maks. wilgotność względna powietrza [%]	90; (zmniejsza się liniowo do 50 % (40 °C) bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza [m]	4000
Ochrona	IP 67; IP 69K
Stopień zabrudzenia	2; (przed montażem i w trakcie wymiany urządzenia)
Chemikalia	DIN EN ISO 175, Metoda badawcza Ecolab 40-1
	przetestowano przez 28 dni w ustalonej temperaturze pomieszczenia następujące media, wykorzystując zanurzeniową metodę testową
	P3-topax 66
	P3-topax 990
	Topactive 200
	Topactive 500
	Topactive OKTO

Testy / dopuszczenia

MTTF [lata]	942
-------------	-----

Dane mechaniczne

Waga [g]	75,3
Waga (bez akcesoriów i opakowania) [g]	35
Wymiary [mm]	63 x 30 x 23
Materiał	obudowa: PA; kołnierz gwintowany: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Materiał uszczelnienia	FKM

Uwagi

Uwagi	Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; uszczelnienie: FKM



1: L+	
2: IN1	DI
3: L-	
4: IN2	DI

DP3613




Adapter przekaźnikowy

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; uszczelnienie: FKM



1: L1 / L+	(AC/DC)
2: OUT1	NC
3: n.c.	
4: OUT2	NC
5: n.c.	