

Kabel USB 10 Gbps USB Typ-A męski na USB Type-C™ męski 2 m czerwony metalowy

Opis

Ten przewód USB firmy Delock służy do wykonania połączenia pomiędzy urządzeniem ze złączem USB Type-C™, np. smartfonem a komputerem osobistym lub laptopem, który jest wyposażony w gniazdo USB typu-A.

Metalowa obudowa i odciążenie

Dzięki eleganckiej metalowej obudowie i solidnemu odciążeniu po obu stronach kabel jest optymalnie chroniony przed uszkodzeniami w codziennym użytkowaniu.



Numer artykułu 80618

EAN: 4043619806188

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 10 Gbps Typ-A męski
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski
- Złącze w metalowej obudowie
- Komputer host = USB Typ-A; Urządzenie = USB Type-C™
- Średnica kabla:
 - linia danych 28 AWG
 - linia zasilania 24 AWG
- Średnica kabla: ok. 5,5 mm
- Połączane styki
- Połączane złącza
- Potrójnie ekranowany przewód
- Rezystor: 56 kΩ
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Kolor: czarny / czerwony
- Długość ze złączami: ok. 2 m

Zawartość opakowania

- USB kabel

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	USB 10 Gbps
---------------	-------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB Typ-A męski
Złącze 2:	1 x USB Type-C™ męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	10 Gbps
Rezystor:	56 kΩ

Właściwości fizyczne

Wykończenie złącza:	pozłacane
Wykończenie pinów:	pozłacane
Średnica kabla:	linia danych 28 AWG linia zasilania 24 AWG 5,5 mm
Tarcza:	triple
Długość:	2 m
Kolor:	czarny / czerwony

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de