



Akcesorium do samochodu elektrycznego

Model: **AK-SC-E31**



Kod produktu	AK-SC-E31
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Typ produktu	Akcesorium do samochodu elektrycznego
Napięcie zasilające	AC: 450 / 750 V
Ilość faz	1 faza
Ognioodporność	UL94V-0
Długość przewodu	5 m
Materiał przewodu	Miedź
Przekrój przewodu	3G6mm ² + 2x0.75 mm ²
Materiał izolacji	TPE
Kolor produktu	Czarny
Temperatura pracy	-40 / +125 °C
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5906708751013
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Akyga® AK-SC-E31 to solidny i niezawodny **kabel do ładowania samochodów elektrycznych 5m**, stworzony z myślą o instalacjach domowych, komercyjnych oraz zastosowaniach serwisowych. Konstrukcja przewodu została zoptymalizowana pod kątem **jednofazowego ładowania pojazdów elektrycznych**, oferując stabilną pracę, wysoką wydajność oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Co wyróżnia kabel do ładowania pojazdów elektrycznych AK-SC-E31?

- **Trwała konstrukcja i sprawdzone materiały**

Kabel EV AK-SC-E31 wykonano z wysokiej jakości miedzianego przewodu o przekroju **3×6 mm² + 2×0,75 mm²**, co pozwala na efektywne przesyłanie energii przy prądzie **do 32 A**. Co więcej, zastosowana izolacja z elastycznego i nietoksycznego TPE chroni przewód przed uszkodzeniami mechanicznymi, ścieraniem oraz wpływem czynników zewnętrznych, takich jak niskie i wysokie temperatury.

- **Komunikacja i uniwersalność zastosowania**

Kabel EV posiada **5-żyłową konstrukcję**, w tym przewody komunikacyjne umożliwiające prawidłową **transmisję danych** niezbędną do komunikacji między stacją ładowania a pojazdem elektrycznym. Natomiast, brak fabrycznie zamontowanych końcówek daje możliwość dopasowania odpowiednich złączy **do konkretnej ładowarki**, wallboxa lub modelu samochodu, co czyni przewód rozwiązaniem wyjątkowo elastycznym.

- **Wygodna długość 5 metrów**

Długość przewodu 5 m zapewnia komfortowe podłączenie pojazdu do punktu ładowania bez konieczności precyzyjnego parkowania. Kabel sprawdzi się zarówno w garażach prywatnych, jak i na parkingach czy w instalacjach półpublicznych, oferując praktyczne połączenie funkcjonalności i swobody użytkowania.

- **Jednofazowe ładowanie 32 A**

Obsługa ładowania jednofazowego z prądem do **32 A** umożliwia szybkie ładowanie akumulatorów pojazdów elektrycznych z mocą do 8kW. Parametry elektryczne przewodu odpowiadają standardom stosowanym w nowoczesnych instalacjach EV, dzięki czemu kabel jest kompatybilny z wallboxami oraz systemami ładowania AC Typu 2.

Dla kogo przeznaczony jest kabel AK-SC-E31?

Akyga® AK-SC-E31 to doskonały wybór dla użytkowników poszukujących **niezawodnego kabla do ładowania** do zastosowań domowych i profesjonalnych. Produkt sprawdzi się zarówno jako element nowej instalacji, jak i **zamienny kabel ładowania** w przypadku uszkodzenia istniejącego przewodu Typu 2 lub Typu 1. Możliwość samodzielnego doboru złączy pozwala idealnie dopasować kabel do konkretnego samochodu elektrycznego lub stacji ładowania.