

Kabel USB 2.0 do transmisji danych i szybkiego ładowania USB Type-C™ męski na męski przezroczysty PD 3.0 100 W 3 m

Opis

Ten kabel USB firmy Delock umożliwia połączenie między urządzeniem ze złączem USB Type-C™ a komputerem PC lub laptopem wyposażonym w wolny port USB Type-C™. Zintegrowany chipset E-Marker obsługuje funkcję PD 3.0 do szybkiego ładowania z mocą ładowania do 100 W. Gdy tylko kabel zostanie podłączony do źródła zasilania, dioda LED zaświeci się na niebieski.



Jako?? i wydajno??

Estetyczny wygląd dzięki delikatnej tekstylnej osłonie i złączom w przezroczystej obudowie. Duży przekrój kabla linii energetycznej 22 AWG umożliwia również stabilne zasilanie do 5 A.

Numer artykułu 80765

EAN: 4043619807659

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ męski
 - 1 x USB Type-C™ męski
- Chipset: E-Marker HUSB332A
- Średnica kabla:
 - linia danych 28 AWG
 - linia zasilania 21 AWG
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 100 W (20 V / 5 A)
- Średnica kabla: ok. 3,8 mm
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Przewód z osłoną z tkaniny
- Złącze w metalowej obudowie
- Kolor: czarny
- Długość: ok. 3 m

Zawartość opakowania

- USB 2.0 kabel

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	USB 2.0 USB Type-C™
Styl:	Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x USB 2.0 Type-C™ męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	480 Mbps
Maksymalny prąd:	3 A

Właściwości fizyczne

Średnica kabla:	linia danych 30 AWG linia zasilania 21 AWG
Długość:	3 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de