

SKINTOP® SD

SKINTOP® SD, wieloprzepustowe wkłady uszczelniające zapobiegające dostawaniu się kurzu do obudowy, ochrona nieużywanych punktów przyłączeniowych



Korzyści

Zapobiega wnikaniu pyłu i zanieczyszczeń do wnętrza obudowy

Zakres zastosowania

Zabezpieczenie przeciwpyłowe może być umieszczone pod kopułką dławnicy SKINTOP® i SKINDICHT®

Prace przygotowawcze

Ochrona nieużywanych punktów przyłączeniowych

Uwaga

Łatwa obsługa, bez potrzeby demontażu, wystarczy przepchnąć przewód

Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany

Kolor:

Czarny

Materiał:

Pianka PE

Zakres temperatury:

Od -70°C do +100°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINTOP® SD

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø F mm	Wysokość [mm]
SKINTOP® SD			
52025235	SD 7	10.5	2.0
52025240	SD 9	13.5	2.0
52025250	SD 11	17.0	2.0
52025260	SD 13,5	18.5	2.0
52025270	SD 16	20.5	2.0
52025280	SD 21	26.0	2.0
52025290	SD 29	34.5	2.0
52025291	SD 36	44.5	2.0