Przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8 porty RJ45 2 porty SFP na szynę DIN

Opis

Ten solidny, przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet firmy Delock może być używany do łączenia różnych elementów sieci.
Dwa porty uplink SFP o przepustowości 1 Gbps oferują elastyczne opcje połączeń.

Redundantne zasilanie od 9 V do 48 V
Przełącznik obsługuje dwa terminalowe źródła zasilania, dzięki czemu można go na stałe podłączyć do wielu źródeł zasilania, umożliwiając zastosowania wymagające wysokiej dostępności.



Numer artykułu 88016

EAN: 4043619880164

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  8 x wtyk żeński RJ45 dla 10/100/1000 Mbps Base-T
  2 x gniazdo SFP dla modułu 1 Gbps SFP
  1 x 5 pin złącze zasilania
- Szybkość transmisji danych do 1 Gbps
- Wspiera IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3z / 802.3ab
- Izolacja portu VLAN
- Diody LED do monitorowania stanu
- Redundantne zasilanie od 9 V do 48 V
- Pobór mocy: maks. 6 W
- Mocna obudowa metalowa
- Brak wentylatora
- Pasuje do szyny DIN 35 mm
- Klasa ochrony: IP40
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Wymiary (DxSxW): ok. 142 x 116 x 48 mm

Wymagania systemowe

- Zasilacz DC 9 V - 48 V (nie znajduje się na wyposażeniu)

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Zawartość opakowania

- Przełącznik
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia





Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Allgemein

Montageart:	Hutschiene 35 mm

Schnittstelle

Anschluss 1:	8 x RJ45 Buchse
Anschluss 2:	2 x SFP Schacht
Anschluss 3:	1 x 5 Pin Terminalblock

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Metall
Länge:	142 mm
Breite:	48 mm
Höhe:	116 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**