



Tubo Termoretráctil 3:1, Flexible y Transparente

TF34

Protección ideal para el marcado e identificación de cables que puedan ser objeto de abuso, al mismo tiempo permite la inspeccionabilidad del marcado cubierto. Protege los componentes electrónicos al tiempo que permite su identificación e inspección.

Características y Beneficios

- Tubo termoretráctil transparente fabricado en poliolefina altamente flexible
- Protección perfecta para marcado o/e identificación
- Con unos pocos tamaños podremos cubrir una amplia gama de diámetros dado a su gran contracción
- Libre de halógenos



El tubo transparente TF34 por su contracción 3:1 lo convierte en ideal para una gran cantidad de aplicaciones.

MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Contracción	3:1
Temp. Trabajo	-55 °C a +135 °C
Temp. Mín. Contracción	+110 °C
Cambio Longitudinal (desp. contraer)	-5 % max.
Rigidez Dieléctrica	46 kV/mm
Flamabilidad	no Retardante de la Llama



Tubo Termoretráctil 3:1



TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Largo Rollo	Color	Herramientas Recom.	Código
TF34-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	30 m	Transparente (CL)	30-33	333-30153
TF34-3/1	3,0	1,0	0,50	30 m	Transparente (CL)	30-33	333-30303
TF34-6/2	6,0	2,0	0,70	30 m	Transparente (CL)	30-33	333-30603
TF34-9/3	9,0	3,0	0,80	30 m	Transparente (CL)	30-33	333-30903
TF34-12/4	12,0	4,0	0,85	30 m	Transparente (CL)	30-33	333-31203
TF34-18/6	18,0	6,0	1,00	30 m	Transparente (CL)	30-32	333-31803
TF34-24/8	24,0	8,0	1,20	30 m	Transparente (CL)	30-32	333-32403
TF34-40/13	40,0	13,0	1,25	30 m	Transparente (CL)	30-32	333-34003

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

Herramientas Recomendadas				
	30	31	32	33
	H5002	H5004	E4500	ShrinkPad 110
	568	568	567	566

Para más información sobre herramientas, por favor vea el capítulo Herramientas de Aplicación.