



Taśmy do kofekcjonowania przewodów - tkaninowe, miękkie i elastyczne

HelaTape Protect 300

Właściwości

- Miękkie taśmy z włókna poliestrowego
- Wysoki poziom redukcji szumów i bardzo dobra odporność na ścieranie
- Klej na bazie kauczuku zapewnia bardzo dobrą odporność na działanie wysokich temperatur i mediów
- Stabilność w szerokim zakresie temperatur od -40°C do +105°C
- Bardzo elastyczny materiał, umożliwiający odrywanie ręczne
- Doskonała odporność na starzenie i gnienie w wilgotnych lub mokrych warunkach występujących m.in. w przemyśle AGD i w przemyśle motoryzacyjnym



HelaTape Protect 300 zapewnia wysoki poziom redukcji szumów i odporność na działanie mediów.

MATERIAŁ	Poliester (PET)
Temp. pracy	-40°C do +105°C
Przyczepność do stali	2,0 N/10 mm
Przyczepność do podłoża	2,0 N/10 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	10%
Wytrzymałość na rozerwanie	30 N/10 mm

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Grubość (T)	Szerokość (W)	Długość (L)	Kolor	Nr art.
HTAPE-PROTECT300	0,30	19,0	25,0 m	Czarny (BK)	712-10001

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.