


UNITRONIC® LiFYCY (TP)

Ekranowany miniaturowy przewód do transmisji danych

UNITRONIC® LiFYCY (TP): Niskoczęstotliwościowy kabel do transmisji danych w płaszczu z PVC, z bardzo cienkimi, skręcanymi żyłami, 0,08 mm², skręcane pary żył, ekranowany, do montażu w ograniczonej przestrzeni, niepodtrzymujący płomieni zgodnie z IEC

Info

Do wymagań mikroelektroniki



Sygnały zakłócające

Korzyści

Oszczędność miejsca dzięki małym średnicom zewnętrznym przewodu

Oddzielenie obwodów dzięki konstrukcji ze skrętki parowanej (TP) (efekt przesłuchu)

Pełny opłot minimalizuje zakłócenia elektryczne

Zakres zastosowania

Przewód ekranowany cienkodrutowy powszechnego zastosowania, ochrona przed zakłóceniami o wysokiej częstotliwości

Używany wszędzie, gdzie potrzebne są przewody ekranowane o najmniejszych wymiarach zewnętrznych

Przykładowo: mikroelektronika, aparaty słuchowe itp.

Cechy produktu

Bardzo małe wymiary

Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Budowa produktu

Linka z cienkich drucików z czystej miedzi

Izolacja żyły wykonana z PVC

Struktura TP - parowane żyły

Opłot z ocynowanych drucików miedzianych

Płaszcz zewnętrzny wykonany z PVC

Ostania aktualizacja (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® LiFYCY (TP)

Kolor płaszcza zewnętrznego: szary beżowy (RAL 7032)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód sterowniczy
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000104 ETIM 6.0 Class-Description: przewód sterowniczy
Oznaczenie żył:	DIN 47100, patrz załącznik T9
Pojemność robocza:	Żyła/żyła około 80 nF/km Żyła/ekran około 120 nF/km
Sprężenie:	Przy 1 kHz: około 300 pF/100 m
Indukcyjność:	Okolo 0,65 mH/km
Budowa żyły:	Linka, bardzo cienkie druciki, Przekrój: 0,08 mm ²
Minimalny promień gięcia:	Sporadycznie ruchome: 7,5 x średnica zewnętrzna Połączenia nieruchome: 4 x średnica zewnętrzna
Zakres temperatury:	Połączenia sporadycznie ruchome: od -5°C do +70°C Połączenia nieruchome: od -40°C do +80°C

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).

Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl

Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben

Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

UNITRONIC® LiFYCY (TP)

Numer katalogowy	Liczba par i przekrój [mm ²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
UNITRONIC® LiFYCY (TP)				
0034231	4 x 2 x 0.08	5,4	19,4	37
0034233	8 x 2 x 0.08	7,1	23,7	76