


MIC-T100 STANDARD

Kabel mikrofonowy 2x0,23mm² OFC Twinax Thin PVC



Profesjonalny kabel mikrofonowy o małej średnicy z dwiema symetrycznie skręconymi żyłami w ekranie siatkowym. Cienki kabel o małej średnicy zewnętrznej ze stabilizującym wypełnieniem bawełnianym w elastycznej osłonie z PVC redukującej efekty refleksów świetlnych. Dedykowany do zastosowań stałych i ruchomych w estradowych oraz studyjnych instalacjach audio i systemach nagłaśniających.

Budowa kabla:

- **Żyły:** miedź linka 2x0,23mm²
- **Ekran:** miedź linka (oplot siatkowy - pokrycie ≥90%)
- **Wypełnienie:** bawełna
- **Izolacja żył:** PE - przezroczysty, czerwony
- **Izolacja powłoki:** PVC - czarny

Dane techniczne:

- **Temperatura pracy:** -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)
- **Minimalna temperatura układania:** -5°C
- **Pojemność (1kHz):** żyła-ekran: ≤130nF/km / żyła-żyła: ≤65nF/km
- **Impedancja:** 85Ω ±5Ω
- **Rezystancja żył:** 71,5Ω/km DC
- **Rezystancja ekranu:** 18,0Ω/km DC
- **Rezystancja izolacji:** >1,0GΩ/km
- **Minimalny promień gięcia:** 30mm - 5x∅ (∅ - średnica zewnętrzna)
- **Średnica zewnętrzna:** około 4,5mm
- **Masa:** około 33kg/km