

Płaski kabel taśmowy RS-232 z 9-pinowym złączem żeńskim do 9-pinowego złącza męskiego D-Sub z nakrętkami 30 cm

Opis

Ten szeregowy kabel do przesyłu danych RS-232 firmy Delock łączy dziewięć jednopinowych wtyków komputera ze standardowym 9-pinowym złączem D-Sub. Nadaje się do przesyłania danych do drukarek, modemów lub maszyn i może być podłączony do wspornika gniazda lub obudowy.



Numer artykułu 90853

EAN: 4043619908530

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny


Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x szeregowe męskie D-Sub 9 z nakrętkami
 - 9 x 1-pinowe złącze żeńskie o skoku 2,54 mm
- Sygnały: DCD, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Kolor: szary
- Długość kabla ze złączem: ok. 30 cm

Zawartość opakowania

- 1 x kabel komunikacyjny RS-232

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	RS-232 (EIA / TIA)
---------------	--------------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x serial RS-232 D-Sub 9 Pin male with nuts
-----------	--

Właściwości fizyczne

Kolor przewodu:	szary
Długość kabla ze złączem:	30 cm
Typ śrubek:	#4-40 UNC

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de