



Firma DAGON
64-100 Leszno
ul. Jackowskiego 24
tel. 664-092-493



KR4 U/I


Konwerter sygnału analogowego
napięciowego 0-10V na sygnał prądowy 4-20mA
w obudowie na szynę DIN



Konwerter KR4-U/I służy do zamiany sygnału analogowego napięciowego 0-10V na sygnał analogowy prądowy 4-20mA. Na wejście analogowe można podać sygnał napięciowy 0-10V wytwarzany przez dowolne inne urządzenie elektryczne / elektroniczne.

Sygnał z wyjścia analogowego może sterować dowolnym urządzeniem elektrycznym posiadającym wejście prądowe 4-20mA. Przykładowo za pomocą konwertera KR4-U/I można podłączyć wyjście napięciowe sterownika PLC do urządzenia zewnętrznego posiadającego wejście prądowe 4-20mA.

Sposoby połączeń sygnałów do KR4-U/I



Dane techniczne KR4 U/I.

Zasilanie:

- napięcie zasilania: **24V +/-20%**
- pobór prądu: **3mA max + prąd płynący z wyjścia prądowego**

Wejście napięciowe:

- rezystancja wejściowa: **$\geq 220k\Omega$**

Wyjście prądowe:

- rezystancja obciążenia: **max 500 Ω**
- dokładność przetwarzania sygnału analogowego: **+/- 0.2%**
- czas odpowiedzi / konwersji (10-90%): **0.1sek**
- zakres temperatur pracy: **0-65 °C**
- zakres wilgotności względnej: **0-90% (bez kondensacji)**
- stopień ochrony: **IP20**
- pozycja pracy: **dowolna**
- masa: **< 50g**
- wymiary obudowy: **17.5 x 94 x 65 mm**
- montaż: **na listwie TS35**