




karta katalogowa | nr katalogowy: 858-150
przełącznik bazowy; znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC; 4 x zestyk przełączny;
maksymalny prąd długotrwały 5 A; z ręcznym pobudzeniem; szerokość 22 mm;
wysokość 35 mm

<https://www.wago.com/858-150>



Charakterystyka obciążalności DC zestyku



wymiary w mm

Dane techniczne	
Obwód wejściowy	
znamionowe napięcie wejściowe U	24 V DC
znamionowy prąd wejściowy przy U	37 mA
Obwód wyjściowy	
liczba zestyków przełącznych	4
materiał styku (przełącznik)	AgSnO ₂
maks. prąd długotrwały	5 A
maks. prąd załączniowy (przy obciążeniu rezystancyjnym)	(AC) 15 A / 4 s
maks. napięcie łączeniowe	250 V AC
maks. moc łączeniowa (przy obc. rezystancyjnym)	AC 1250 VA; patrz krzywa obciążalności zestyku DC
min. zalecana moc łączeniowa	12 V / 100 mA
czas zadziałania zestyku typ.	25 ms
czas odpadania typ.	25 ms
czas drgania zestyku typ.	4 ms
trwałość elektryczna (NO; obciążenie rezystancyjne; 23°C)	100 x 10 ³ cykli łączeniowych

Obwód wyjściowy			sygnalizacja	
trwałość mechaniczna		20 x 10 ⁶ cykli łączeniowych	sygnalizacja statusu	czerwona LED mechaniczny

Bezpieczeństwo i ochrona	
wytrzymałość napięciowa, wejście/wyjście (AC, 1 min)	1,5 kVsk
wytrzymałość napięciowa, zestyk otwarty (AC, 1 min)	1 kVsk
wytrzymałość napięciowa, wyjście/wyjście (AC, 1 min)	1,5 kVsk
stopień ochrony	IP20

Wymiary	
szerokość	21,5 mm / 0.846 in
wysokość od podłoża	35 mm / 1.378 in
głębokość	28 mm / 1.102 in

Dane mechaniczne	
sposób montażu	moduł wtykowy

Dane materiałowe	
specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
masa	35,2 g

Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia (praca przy U)	-25 ... +70°C
temperatura otoczenia (przechowywanie)	-40 ... +80°C

Normy i wymagania	
normy/wymagania	EN 61810-1

Dane handlowe	
Product Group	6 (MODUŁY INTERFEJSOWE)
szt./opak.	3 szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	CN
GTIN	4055143531931
numer taryfy celnej	85364900990

klasyfikacja produktu	
UNSPSC	39122325
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska	
status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant, No Exemption

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 858-150

↓

Dokumentacja			
Bid Text			
858-150	19.02.2019	xml 3.85 KB	↓
858-150	29.11.2017	doc 26.50 KB	↓

Dane CAD/CAE	
Dane CAD	CAE data
2D/3D Models 858-150 ↓	EPLAN Data Portal 858-150 ↓
	WSCAD Universe 858-150 ↓

- 1 powiązane produkty
- 1.1 opcjonalne akcesoria
- 1.1.1 podstawki do montażu wtykowego
- 1.1.1.1 podstawka pusta



nr kat.: 858-100

podstawka przekaźnika; 4 x zestawik przełączny