Obudowy puste

# TK PC 1813-13f-o



## TK PC 1813-13f-o

**Obudowy puste**

KONFIGUROWALNE

Numer produktu: 12141501
Wymiary: 180 x 130 x 137 mm

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66, Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym , Certyfikowany zgodnie z UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (odporność na amoniak), DNV (klasa: Statki & instalacje Offshore), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji w środowisku przemysłowym i chronionych obszarach zewnętrznych

**Skrzynka: Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym , szary, Pokrywa: Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym, szary, gładkie ściany boczne**

# Dane techniczne

## właściwości elektryczne

| | |
|---|---|
| Znamionowe napięcie izolacji AC: | 690 V |
| Znamionowe napięcie izolacji DC: | 1000 V |
| Stopień ochrony: | II |
| Rodzaj ochrony: | IP66 |
| UL Type Rating: | 4X, 12/12K |

## Kolory

| | |
|---|---|
| Kolor części dolnej: | szary |
| Kolor części górnej: | szary |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Szerokość: | 180 mm |
| Długość: | 130 mm |
| Wysokość: | 137 mm |
| Masa: | 0.602 kg |

## Właściwości materiału

| | |
|---|---|
| Odporność na promieniowanie UV: | tak |
| bezhalogenowy: | tak |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94: | V2 |
| Wytrzymałość żarnika: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## właściwości mechaniczne

| | |
|---|---|
| Rodzaj mocowania: | Montaż ścienny/sufitowy |
| Wytrzymałość udarowa: | IK08 |
| możliwość plombowania: | tak |
| Moment obrotowy śruby pokrywy: | 1.2 Nm |
| Do łączenia szeregowego: | tak |
| Rodzaj części górnej: | Pokrywa |
| Zapięcie: | Wewnętrzne punkty mocowania |

## Warunki otoczenia

| | |
|---|---|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | 95 % |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 % |
| Temperatura otoczenia min.: | -35 °C |
| Temperatura otoczenia maks.: | 80 °C |
| Temperatura otoczenia 24 h: | 60 °C |
| Miejsce montażu: | chronione obszary zewnętrzne |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902317516 |
| Klasa ETIM: | EC000261 |
| Numer taryfy celnej: | 85389099 |
| Minimalna ilość zamówienia: | 1 |

## Materiał

| | |
|---|---|
| Materiał części dolnej: | Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym |
| Materiał części górnej: | Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym |
| Materiał uszczelnienia: | Poliuretan |
| Materiał śruby pokrywy: | Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym |

## Certyfikaty

| | |
|---|---|
| Znak atestu: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07) |
| Znak atestu: | DLG (odporność na amoniak) |
| Znak atestu: | DNV (klasa: Statki & instalacje Offshore) |

# Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów

89602001 - MABF 100-1 - Zestaw do montażu na słupie/rurze

19400101 - TK ABL - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego

19000501 - ASS-gro - Zestaw zawiasów zewnętrznych

19000101 - HBA - Nakładka ręczna

19501101 - TK MPI-1813 - Płyta montażowa

19701101 - TK MPS-1813 - Płyta montażowa

19715401 - TS 15-154 - Szyna znormalizowana

19814401 - NS 35-144 - Szyna znormalizowana

89602901 - KTB 1-100 - Mocowanie tras kablowych