




Rozdzielacze sygnałów

ZDO4F035MSJ0005H10



Aplikacja

Konstrukcja Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Klasa ochrony	III
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A]	2
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	6

Wyjścia

Wykonanie elektryczne NPN

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
Temperatura otoczenia (dla pracy w łańcuchach kablowych) [°C]	-5...60
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68

Dane mechaniczne

Waga [g] 368,5



Rozdzielacze sygnałów

ZDO4F035MSJ0005H10

Materiał	PBT-GF20; mosiądz niklowany	
Odlewany materiał obudowy	PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany	
Liczba portów rozdzielacza	4	
Typ złącza	M8	
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	tak	
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s ²
	Cykle zginania	> 5 Mio.
	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	4 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)	Adapter do montażu na szynę DIN:, E73006	
	Osłona: M8, E73005	

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 6,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 4 x M8; kodowanie: A; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane






Rozdzielacze sygnałów

ZDO4F035MSJ0005H10

Podłączenie



	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
WH =	biały
YE =	kolor żółty