



Akcesorium do samochodu elektrycznego

Model: **AK-SC-E21**



Kod produktu	AK-SC-E21
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Typ produktu	Akcesorium do samochodu elektrycznego
Napięcie zasilające	240-450 V / 50/60 Hz
Ilość faz	3 fazy
Maksymalne natężenie prądu	32 A
Rezystancja złącza	0.5 mΩ
Maksymalna moc	22 kW
Ognioodporność	UL94V-0
Klasa szczelności	IP55
Wtyczka #1	Złącze męskie Type 2 (IEC 62196-2)
Wtyczka #2	Złącze męskie GB/T (20234.2-2015)
Platerowane wtyczki	Srebro
Materiał wykonania	TPE
Kolor produktu	Czarny
Temperatura pracy	-30 / +50 °C
Opakowanie	Karton
Wymiary produktu (L x W x H)	165 x 59 x 52 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	195 x 75 x 75 mm
Waga netto	324 g
Waga brutto	376 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5906708750610
Gwarancja	24 miesiące





Opis

Adapter Akyga® AK-SC-E21 to praktyczne rozwiązanie dla właścicieli pojazdów elektrycznych sprowadzonych z Chin. Urządzenie pozwala na **ładowanie samochodów z gniazdem GB/T** przy użyciu stacji ładowania wyposażonych w **złącze Typu 2**, które jest najczęściej stosowanym standardem w Europie. Dzięki temu adapterowi kierowcy mogą w pełni korzystać z publicznych oraz domowych punktów ładowania, niezależnie od różnic w systemach złączy.

Uniwersalność i kompatybilność z pojazdami z Chin

Przejściówka męsko-męska Type2 / GB/T została zaprojektowana z myślą o kierowcach korzystających z samochodów elektrycznych marek takich jak BYD, NIO, XPeng, Geely czy Dongfeng. Dzięki niej możliwe jest ładowanie pojazdów z chińskim standardem GB/T przy użyciu europejskiej infrastruktury. To idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy sprowadzili auto z Azji i potrzebują uniwersalnego narzędzia do codziennego ładowania.

Wysoka moc i szybkie ładowanie

Adapter Typu 2 do GB/T obsługuje **ładowanie trójfazowe z maksymalnym prądem 32 A**, co przekłada się na szybkie i stabilne uzupełnianie energii w akumulatorach pojazdu. Dzięki temu możliwe jest efektywne wykorzystanie mocy stacji ładowania, bez obawy o spadki napięcia czy nadmierne nagrzewanie złączy. To szczególnie ważne podczas korzystania z publicznych ładowarek EV o dużej mocy.

Bezpieczeństwo i trwała konstrukcja

Adapter Type 2 / GB/T AK-SC-E21 wykonano z wysokiej jakości, odpornych na temperaturę i uderzenia materiałów, które gwarantują długotrwałą niezawodność. **Posrebrzone styki** zapewniają doskonały kontakt elektryczny, a precyzyjne dopasowanie złączy eliminuje ryzyko przypadkowego rozłączenia podczas ładowania. Urządzenie spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa, chroniąc zarówno pojazd, jak i użytkownika.

Komfort użytkowania w każdych warunkach

Kompaktowa i ergonomiczna budowa adaptera EV ułatwia jego podłączanie nawet w ograniczonej przestrzeni. Wysoka odporność na wilgoć i kurz sprawia, że AK-SC-E21 sprawdzi się zarówno w domowych garażach, jak i zewnętrznych stacjach ładowania. To niezastąpiony element wyposażenia każdego kierowcy korzystającego z chińskiego samochodu elektrycznego w Europie.