

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XM Czujnik ciśnienia XMLK 0..300psi 1/4NPT 4..20mA M12 zestaw 1 sztuka

XMLK300P2D23

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Pressure sensors XM
Typ produktu lub komponentu	Elektroniczne czujniki ciśnienia
Rodzaj czujnika ciśnienia	Nadajnik wartości ciśnienia
Nazwa czujnika ciśnienia	XMLK
Typ obwodu elektrycznego	Obwód sterowania
Rozmiar czujnika ciśnienia	2068,43 kPa
Wyświetlacz lokalny	Bez
Płyn sterowany	Powietrze (0...80 °C) Świeża woda (0...80 °C)
Złącze typu płynnego	1/4" - 18 NPT (male)
Przylącza elektryczne	1 złącze męskie M12 4 piny
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC SELV (limit napięcia: 8...33 V)
Prąd pobierany	< 20 mA
Rodzaj sygnału wyjściowego	Analogowy
Funkcja wyjścia analogowego	4...20 mA, 2-przewodowy
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Sposób pakowania	Indywidualny

Parametry uzupełniające

Zakres nastaw ciśnienia	0,00...2068,43 kPa
Maksymalne dopuszczalne przypadkowe ciśnienie	4136,85 kPa
Ciśnienie niszczące	6205,28 kPa
Materiały mające styczność z płynem	Ceramiczny Nitrile (NBR) Stal nierdzewna typ AISI 303
Położenie pracy	W każdym położeniu
Rodzaj zabezpieczenia	Zwarcie obciążenia Odwrotna polaryzacja
Kompatybilność elektromagnetyczna	Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne zgodnie z EN/IEC 61000-4-2 8 kV powietrze, 6 kV styk Podatność na pola elektromagnetyczne zgodnie z EN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80...1000 MHz Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar zgodnie z EN/IEC 61000-4-4 2 kV

1.2/50 µs test odporności na udar zgodnie z EN/IEC 61000-4-5 500 V 12 Ohm, 1 kV 42 Ohm
Promieniowanie częstotliwości radiowej zgodnie z EN/IEC 61000-4-6 10 V 0,15...80 MHz
Odporność na pola magnetyczne zgodnie z EN/IEC 61000-4-8 30 A/m 50 Hz

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	0,5 kV
Czas odpowiedzi na wyjściu	< 5 ms
Dokładność pomiarowa	+/- 1 % zakresu pomiarowego
Resolution	0.1 % of the measuring range
Przesunięcie czułości	+/- 0.04 % of measuring range/°K
Przesunięcie punktu zero	+/- 0.03 % of measuring range/°K
Long term stability	+/- 1 % of the measuring range
Trwałość mechaniczna	10000000 cykl
Masa produktu	0,11 kg
Średnica	36 mm
Długość	65,5 mm
Rodzaj skali	Stały różnicowy

Środowisko pracy

Normy	CE EN/IEC 61326-2-3
Certyfikaty produktu	UL 508 CSA C22.2 Nr 14 EAC RCM
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...80 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...80 °C
Odporność na wibracje	20 gn (f = 9...2000 Hz) zgodnie z EN/IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	25 gn dla 11 ms zgodnie z EN/IEC 60068-2-27
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z EN/IEC 60529
Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 4

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,2 cm
Szerokość opakowania 1	6,7 cm
Długość opakowania 1	9,6 cm
Waga opakowania 1	125,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,217 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu

XMLK300P2D23


Dimensions Drawings

Dimensions



Wiring Diagram

2-Wire Technique (4-20 mA)




Arkusz danych produktu

XMLK300P2D23

Performance Curves

Output Curves



Zalecane zamienniki