


SKINTOP® MS-SC

SKINTOP® MS-SC, prensaestopas de latón para cables apantallados con contacto de pantalla de baja resistencia y contacto CEM flexible de alta conductividad, fácil de instalar



Variedad de certificados de aprobación



Resistente a temperaturas



Protección frente a señales de interferencia



Robusto



Protección frente a descarga de tracción

Beneficios

Apropiado para cables e hilos con y sin cubierta interior

También es apto para el apantallado continuo del cable a otra conexión
contacto de pantalla de baja resistencia, óptima protección EMC (CEM)

Resorte de contacto CEM altamente conductor y flexible para la fácil instalación de varios diámetros de pantalla

Montaje sencillo en pocos pasos

Ámbito de uso

Para una puesta a tierra de la malla de cobre y del recubrimiento protector de eje cobre conforme a EMC (CEM).

Tecnología de automatización

Telecomunicación

Tecnología de medición y control

Construcción de máquinas e instalaciones

SKINTOP® MS-SC

Composición de producto

Rosca de conexión PG según DIN 40430

Aviso

consulte la lista de accesorios PG de SKINTOP® para decidir cuál se ajusta mejor a sus necesidades

Para un mejor contacto en carcasas pintadas, anodizadas o con recubrimiento acabado en polvo, necesitará nuestra contratuerca CEM SKINDICHT® SM-PE

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso:	Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
Material:	Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR
Grado de protección::	IP 68 - 10 bar

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SKINTOP® MS-SC**

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Longitud roscada D mm
SKINTOP® MS-SC		
53112210	PG 9	6
53112220	PG 11	6
53112230	PG 13,5	6,5
53112240	PG 16	6,5
53112250	PG 21	7
53112260	PG 29	8
53112270	PG 36	15
SKINTOP® MS-SC XL		
53112310	PG 9	12
53112320	PG 11	12
53112330	PG 13,5	12
53112340	PG 16	12
53112350	PG 21	12
53112360	PG 29	15

Última actualización (08.04.2018)

©2018 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC

