


DIGITUS Kabel instalacyjny CAT 6A, U/UTP, Eca, AWG 23/1, LSOH, 305m, niebieski, karton

DK-1613-A-VH-305
EAN 4016032344100



Kabel instalacyjny DIGITUS kat.6A, U/UTP, Eca, AWG 23/1, LSOH, 305m, niebieski, karton

Kabel instalacyjny Digitus Cat 6A U/UTP jest przeznaczony do stosowania w strukturalnych centrach danych i okablowaniu budynków zgodnie z normami ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-11-1, DIN EN 50173, IEC 60332-1. Kabel jest idealny do transmisji danych analogowych i cyfrowych oraz obsługuje POE i POE+.

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- Właściwości fizyczne:
- Przewód: AWG 23/1, goły drut miedziany, średnica 0,57 mm nom.
- Izolacja: HD-PE
- Liczba wszystkich izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 parach
- Kod barwny: niebieski-biały, pomarańczowy-biały, zielony-biały, brązowy-biały
- Indywidualne ekranowanie par: brak
- Ogólne ekranowanie: brak
- Powłoka zewnętrzna: Bez zawartości halogenów (FRNC-B/LSZH-1)
- Grubość płaszcza zewnętrznego: 0,9 mm nominalnie
- Kolor: Kolor jasnoniebieski (RAL 5012)
- Właściwości mechaniczne:
- Obciążenie rozciągające: 150 N maks.
- Promień gięcia dynamicznego: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.
- Zakres temperatur podczas transportu i składowania: -20 °C do +60 °C
- Zakres temperatury roboczej: -20 °C do +75 °C
- Zakres temperatur przy instalacji: 0°C do +50 °C

- Średnica zewnętrzna pasa: 7,0 mm nominalnie
- Ognioodporność: IEC 60332-1
- Bez zawartości halogenów & dmoszczelność: IEC 60754-2 & IEC 61034
- Obciążenie ogniowe: 295 MJ/km
- Właściwości elektryczne:
- Średnia impedancja: 100±5 omów przy 1 MHz – 600 MHz
- Pojemność: 40 pF/m nominalnie @ 1 KHz
- Asymetria pojemności (para – uziemienie): 1,6 pF/m maks. @ 1 kHz
- Rezystancja izolacji: 5 gigaomów x km min.
- Rezystancja pętli: 147 omy/km maks. (2% maks. asymetrii rezystancyjnej)
- Napięcie robocze: 72 V DC maks.
- Tłumienność wtrąceniowa: 65 dB
- Opóźnienie fazowe: 450 nS/100 m maks.
- Opóźnienie propagacji sygnału: 15 nS/100 m maks.
- Klasa rozdzielania: „C” zgodnie z EN 50174-2



Atrybuty

- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Kategoria okablowania: Kat. 6A
- Typ ekranowania: U-UTP, nieekranowany
- CPR: Eca
- Długość: 305 m
- Kolor: Jasnoniebieski
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 23/1, skrętka drut
- Powłoka: LSOH


Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	17.00	39.00	39.00	27.00	41,067.00
Opakowanie wewnętrzne	1	17.00	39.00	39.00	27.00	41,067.00
Opakowanie jednostkowe	1	17.00	39.00	39.00	27.00	41,067.00
Netto bez opakowania	1	16.82	39.00	39.00	27.00	41,067.00

Więcej zdjęć



Produktinformationen / Product Information	Physikalische Spezifikationen / Physical Properties
Produktbezeichnung: CAT 6A U/UTP Installation Cable, 305 m, Simplex, Eca Artikelnummer: DK.1613-A-VH-305 Hersteller: DIGITUS Professional Material: Polyethylene (PE) Farbe: Blue Abmessungen: 20°/75° Temperaturbereich: -20°C bis +75°C Flammverhalten: LSZH CE-Kennzeichnung: Eca	Standard: ISO/IEC 61904-1, ISO/IEC 61904-2 Leistungsfähigkeit: 10 Gbit/s Bandbreite: 500 MHz Temperaturbereich: -20°C bis +75°C Flammverhalten: LSZH CE-Kennzeichnung: Eca










DIGITUS[®]

Leistungseigenschaften / Transmission Properties

PROB.	TEST	RESULT	PROB-TEST	ACN	PR-ACN	IN	SL-TEST	PR-SL-TEST
PROB.	ACN	PR-ACN	IN	ACN	PR-ACN	IN	ACN	PR-ACN
1	17	92.3	92.3	92.3	92.3	20	20	20
10	18	92.3	92.3	92.3	92.3	25	25	25
100	18	92.3	92.3	92.3	92.3	25	25	25
1000	18	92.3	92.3	92.3	92.3	25	25	25
10000	18	92.3	92.3	92.3	92.3	25	25	25

(downloaded by 101.184.199.102 from 101.184.199.102)



Safety notes

- Kable do transmisji danych nie mogą być nadmiernie zginane, rozciągane ani skręcane. Ostre zagięcia mogą uszkodzić osłonę kabla i prowadzić do awarii lub zwarcia.
- Instalacja wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów.
- Instalacja tylko w suchych pomieszczeniach.
- Kabel danych nie może być w bezpośrednim kontakcie z innymi kablami elektrycznymi lub źródłami wysokiego napięcia w celu uniknięcia zakłóceń elektromagnetycznych.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com