

Lampe à intensité moyenne type B ou C (ICAO)

SMART BEACON

type SB2000/S -/ZS -/KS -/ZKS

Produit certifié, économe en énergie, léger et facile à assembler



- ◆ Faible consommation d'énergie, en mode flash jusqu'à **15W** (contrôleur requis)
- ◆ Faible consommation d'énergie, en fonctionnement continu jusqu'à **25W** (SB2000/S)
- ◆ Faible consommation d'énergie, en fonctionnement continu jusqu'à **30W** (SB2000/ZS)
- ◆ Très faible poids de la lampe ne dépassant pas **2,9 kg**
- ◆ Système de détection jour/nuit, synchronisé avec le capteur crépusculaire (SB2000/ZS)
- ◆ Lampe avec indication de l'état de la lampe, indication de la défaillance des éléments optiques (SB2000/KS)
- ◆ Lampe avec capteur crépusculaire intégré avec signalisation de l'état de la lampe et de l'endommagement des éléments optiques des lampes (SB2000/ZKS)
- ◆ Conception de lampe intégrée (alliages légers et composites) avec un degré de protection **IP65 ou plus**
- ◆ Résistance aux chocs mécaniques - au moins **IK08**
- ◆ Durée de vie des composants optiques actifs - plus de **100 000 heures**
- ◆ Certificat de compatibilité électromagnétique (EMC) - un organisme externe accrédité
- ◆ Certificat de conformité aux exigences pour les lampes à basse intensité selon ICAO - un organisme externe accrédité
- ◆ Protection contre les surtensions intégrée classe TII (classe C) à 36kA pour la protection contre les chocs spécifiés dans la norme **PN-EN 61000-4-5:2009**
- ◆ Température de fonctionnement de -55°C à +55°C / température de stockage de -65°C à +75°C
- ◆ Surface de l'enceinte protégée par des couches antioxydantes
- ◆ 36 mois de garantie avec possibilité d'extension jusqu'à 72 mois

Fabriqué en
Pologne

2 000 cd

21V -51V
96V-256V

VAC
VDC

< 15 W
< 25 W
< 30 W

< 2,9 kg




BSSTC.PL Sp. z o.o.
marketing@bsstc.pl
+48 73 595 23 12

www.bsstc.pl | www.bsstc.de | www.bsstc.com



Lampe à intensité moyenne type B ou C (ICAO)



- ◆ Montage sur l'objet à l'aide d'une structure de support terminée par un tube avec un filetage de 1"
 - sur demande, nous concevons et construisons des structures de support dédiées selon les besoins du client
 - dans notre portefeuille nous avons plus de 10 constructions dédiées pour différents objets qui peuvent être adaptées pour des lampes d'autres fabricants
- ◆ Mettre en œuvre les exigences des règlements publiés par la Federal Aviation Administration (**FAA**), l'Organisation de l'aviation civile internationale (**ICAO**), l'Agence européenne de la sécurité aérienne (**AESA**)
- ◆ Au moyen de fils dédiés, situés dans une prise de signalisation à quatre voies (prise B), il est possible de transmettre le signal et l'alimentation d'une lampe alimentée à une autre lampe avec un connecteur d'entrée (prise A). La solution que nous utilisons permet la connexion en chaîne de groupes de lampes
- ◆ L'état correct est indiqué par des contacts fermés et l'état d'urgence par des contacts ouverts (SB2000/KS, SB2000/ZKS)

Paramètres électriques:

Type de lampe de la série SMART BEACON	Tension d'alimentation	Tension d'alimentation VAC/VDC			Niveau moyen de consommation d'énergie [W]	Type selon ICAO
		Min.	Typ.	Max.[V]		
SB2000/S-24V	24 VAC/VDC	21	24	51	< 25 (+/-2%) < 15 (+/-2%)	C B
SB2000/S-110V	110VAC/VDC	92	230	256	< 25 (+/-2%) < 15 (+/-2%)	C B
SB2000/S-230V	230 VAC/VDC	92	110	256	< 25 (+/-2%) < 15 (+/-2%)	C B
SB2000/ZS-24V	24 VAC/VDC	21	24	51	< 30 (+/-2%)	C
SB2000/ZS-110V	110 VAC/VDC	92	230	256	< 30 (+/-2%)	C
SB2000/ZS-230V	230 VAC/VDC	92	110	256	< 30 (+/-2%)	C

2000 cd, type C (fonctionnement continu), type B (fonctionnement flash - contrôleur requis)
SB2000/S - mise en marche à l'aide d'un régulateur
SB2000/ZS - capteur crépusculaire intégré

Fabriquée en
Pologne

2 000 cd

21V -51V
96V-256V

VAC
VDC

< 15 W
< 25 W
< 30 W

< 2,9 kg



BSSTC.PL Sp. z o.o.
marketing@bsstc.pl
+48 73 595 23 12

www.bsstc.pl | www.bsstc.de | www.bsstc.com

