

Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 7,5m



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	08 91 409 0102 B0
Specyfikacje	Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 7,5m
HARTING eCatalogue	https://harting.com/08914090102B0

Identyfikacja

Element	Przewód do ładowania
Specyfikacje	Przewód prosty
Tryb ładowania	Mode 3
Złącze 1	Typ 2 Żeński (Strona pojazdu)
Złącze 2	Typ 2 Męski (strona infrastruktury)

Wersja

Długość kabla	7.5 m
Konstrukcja rdzenia	5x 4 mm ² + 0,5 mm ²
Metoda przyłączenia	Przyłączenie zaciskowe bez możliwości oddzielenia
Liczba faz	3
Liczba kontaktów	7
Liczba kontaktów sygnałowych	2
Liczba kontaktów mocy	5
Konfiguracja kontaktów	Signal: CP, PP Power: L1, L2, L3, N, PE
Szczegóły	Na życzenie dostępny z logo klienta.

Charakterystyka techniczna

Prąd znamionowy (sygnał)	2 A
Napięcie znamionowe (sygnał)	30 V



Pushing Performance
Since 1945

Charakterystyka techniczna

Prąd znamionowy (zasilanie)	32 A
Napięcie znamionowe (zasilanie)	480 V
Rodzaj prądu	AC
Moc ładowania	22 kW
Rezystancja kodowania	220 Ω pomiędzy PE i PP
Temperatura otoczenia	-30 ... +50 °C w trakcie pracy -40 ... +80 °C magazynowanie/transport
Ciśnienie powietrza	≥ 540 hPa ≈ 5000 m
Siła łączenia	<100 N
Siła wycofania	<100 N
Ilość łączy	$\geq 10,000$
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP44 stan połączenia
Średnica przewodu	14.55 mm $\pm$ 0,35 mm
Minimalny promień gięcia	9x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
Rezystancja przewodnika @ 20 °C	$\leq 4.14 \Omega/\text{km}$ @ 4 mm ² $\leq 39 \Omega/\text{km}$ przy 0,5 mm ²

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliamid (PA)
Kolor (wkład)	Czarny
Materiał (kontaktów)	Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)	Posrebrzane
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)	Poliamid (PA)
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)	Czarny
Materiał (pokrywy)	Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Materiał (przewodu)	Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Kolor (kabel)	Czarny
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 62196-1
	IEC 62196-2
	IEC 61851-1
	IEC 62893



Pushing Performance
Since 1945

Specyfikacje i zgodność

Certyfikaty	CE
	VDE

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	3,240 g
Kraj pochodzenia	Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej	85444290
GTIN	5713141054102
eCl@ss	27144705
ETIM	EC002897
UNSPSC 24.0	25175004